

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
Группа продукции ЕАЭС	Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши подшипников и шатуны; Теплообменники и термостаты; Сцепления и их части (диски, цилиндры, шланги); Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей; Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей); Стартеры, приводы и реле стартеров; Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, (в том числе с подшипниками в сборе), подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес и полуосей колес; Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей и ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-CN.АД50.В.05867/23
Дата регистрации сертификата	26.07.2023
Дата окончания действия сертификата	25.07.2027
Номер бланка	0464278
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Якушев Александр Андреевич
-----------------------------------	----------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Уполномоченное изготовителем лицо
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5249147603
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1165249052495

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАСТЕР"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "АВТОМАСТЕР"
ФИО руководителя	Едапин Дмитрий Геннадьевич
Должность руководителя	Директор
Адрес	
Адрес места нахождения	606002, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, дом 2, корпус Г, офис 2
Контактные данные	
Номер телефона	+7 8314185856
Адрес электронной почты	proavto@proavto.biz

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	14.05.2016
Дата присвоения ОГРН	05.04.2016
Код причины постановки на учет (КПП)	524901001

Изготовитель

Тип изготовителя	Иностранное лицо
Зарегистрировано на территории ЕАЭС	Да
Полное наименование	NINGHAI HUACHI AUTOPARTS CO., LTD
Адрес	
Адрес места нахождения	Китай, ROOM 7-39, ZHONGNONGXIN INTERNATIONAL BUILDING, NO.181 EAST ZHONGSHAN ROAD, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОУСС: 29.998878°, 121.243976°

Производственные площадки

Китай, Room 7-39, Zhongnongxin International Building, No.181 East Zhongshan Road, Ningbo, Zhejiang Province, P.R, ГЛОНАСС: 29.999152°, 121.244979°

Адрес производства продукции	Китай, Room 7-39, Zhongnongxin International Building, No.181 East Zhongshan Road, Ningbo, Zhejiang Province, P.R, ГЛОНАСС: 29.999152°, 121.244979°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGHAI HUACHI AUTOPARTS CO.,LTD

Китай, NO.1148, FUQIAO AREA, AUTO PARTS CENTER, SHIYAN, ГЛОНАСС: 32.629390°, 110.796295°

Адрес производства продукции	Китай, NO.1148, FUQIAO AREA, AUTO PARTS CENTER, SHIYAN, ГЛОНАСС: 32.629390°, 110.796295°
Является приложением	Да
Полное наименование	Songlin Technology (Hubei) Co., LTD

Китай, NO.1866 WUTUN FAST CHANNEL, WUHU MECHANICAL INDUSTRIAL ZONE, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 31.118949°, 118.601343°

Адрес производства продукции	Китай, NO.1866 WUTUN FAST CHANNEL, WUHU MECHANICAL INDUSTRIAL ZONE, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 31.118949°, 118.601343°
Является приложением	Да
Полное наименование	WUHU HEFENG CLUTCH CO., LTD

Китай, 9F, 2 TONGFUXIANG, XIYULONG ST. QINGYANG, CHENGDU, ГЛОНАСС: 30.667157°, 104.068171°

Адрес производства продукции	Китай, 9F, 2 TONGFUXIANG, XIYULONG ST. QINGYANG, CHENGDU, ГЛОНАСС: 30.667157°, 104.068171°
Является приложением	Да
Полное наименование	SICHUAN EOK AUTO INDUSTRY CO., LTD.

Китай, R&D CENTER C10-9F, 299 LANE, GUANGHUA ROAD, HI-TECH ZONE NINGBO, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 29.891926°, 121.617298°

Адрес производства продукции	Китай, R&D CENTER C10-9F, 299 LANE, GUANGHUA ROAD, HI-TECH ZONE NINGBO, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 29.891926°, 121.617298°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGBO MAGIC CAR PARTS CO., LTD.

Китай, ROOM 504, JALIFU COMMERCIAL PLAZA, 2699 JINSHA AVENUE, NANCHANG, JIANGXI, ГЛОНАСС: 28.577021°, 115.890723°

Адрес производства продукции	Китай, ROOM 504, JALIFU COMMERCIAL PLAZA, 2699 JINSHA AVENUE, NANCHANG, JIANGXI, ГЛОНАСС: 28.577021°, 115.890723°
Является приложением	Да
Полное наименование	TOPSHINE AUTO PARTS (NANCHANG) CO., LTD

Китай, YONGJIN ROAD 145, YUCHENG DISTRICT, YUHUAN CITY, ZHEJIANG, 317600, ГЛОНАСС: 28.140191°, 121.227573°

Адрес производства продукции	Китай, YONGJIN ROAD 145, YUCHENG DISTRICT, YUHUAN CITY, ZHEJIANG, 317600, ГЛОНАСС: 28.140191°, 121.227573°
Является приложением	Да
Полное наименование	TAIZHOU DONGNA MECHANICAL&ELECTRICAL CO.,LTD

Китай, Panhu Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province, China, ГЛОНАСС: 24.852327°, 118.547846°

Адрес производства продукции	Китай, Panhu Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province, China, ГЛОНАСС: 24.852327°, 118.547846°
Является приложением	Да
Полное наименование	FUJIAN JINJIANG PANXIANG AUTO PARTS CO., LTD

Китай, 9F, BUILDING B16(WEST AREA), NO.2560, YONGJIANG AVENUE YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 29.877162°, 121.566093°

Адрес производства продукции	Китай, 9F, BUILDING B16(WEST AREA), NO.2560, YONGJIANG AVENUE YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 29.877162°, 121.566093°
Является приложением	Да
Полное наименование	MARKET UNION CO., LTD.

Китай, Auto&motorcycle Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, ГЛОНАСС: 28.148851°, 121.234439°

Адрес производства продукции	Китай, Auto&motorcycle Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, ГЛОНАСС: 28.148851°, 121.234439°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG HUIYU AUTO PARTS CO.,LTD

Китай, Xingluo Road, Luofeng Ind. Zone, Tangxia Town, Ruian, Zhejiang, ГЛОНАСС: 27.822022°, 120.693750°

Адрес производства продукции	Китай, Xingluo Road, Luofeng Ind. Zone, Tangxia Town, Ruian, Zhejiang, ГЛОНАСС: 27.822022°, 120.693750°
Является приложением	Да
Полное наименование	RUIAN GOOPING AUTO PARTS CO., LTD

Китай, No.35, Rongchuang Road, Mingwei Industrial Zone, Yuyao, Zhejiang, ГЛОНАСС: 30.008264°, 121.189761°

Адрес производства продукции	Китай, No.35, Rongchuang Road, Mingwei Industrial Zone, Yuyao, Zhejiang, ГЛОНАСС: 30.008264°, 121.189761°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGBO MOSTON IMPORT&EXPORT CO., LTD.

Китай, No. 138, Anshan Road, Yuyao, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.072084°, 121.187809°

Адрес производства продукции	Китай, No. 138, Anshan Road, Yuyao, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.072084°, 121.187809°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGBO MOSTON IMPORT&EXPORT CO., LTD.

Китай, No.288,Dongsan Road,Gaoxin Industrial Zone, Nanbin Community, Ruian City, Zhejiang, 325204, P.R, ГЛОНАСС: 27.836768°, 120.740142°

Адрес производства продукции	Китай, No.288,Dongsan Road,Gaoxin Industrial Zone, Nanbin Community, Ruian City, Zhejiang, 325204, P.R, ГЛОНАСС: 27.836768°, 120.740142°
Является приложением	Да
Полное наименование	WENZHOU HOYA IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD.

Китай, No.1148, AUTO PARTS CENTER, SHIYAN CITY, HUBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 32.643212°, 110.798533°

Адрес производства продукции	Китай, No.1148, AUTO PARTS CENTER, SHIYAN CITY, HUBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 32.643212°, 110.798533°
Является приложением	Да
Полное наименование	SHIYAN SONGLIN INDUSTRY AND TRADING CO., LTD

Китай, No.99 Xiangyi Road, Fengqiao Town, Zhuji City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 29.778525°, 120.416984°

Адрес производства продукции	Китай, No.99 Xiangyi Road, Fengqiao Town, Zhuji City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 29.778525°, 120.416984°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG YUEAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Китай, 241100, MECHANICAL INDUSTRIAL ZONE, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 31.136107°, 118.685830°

Адрес производства продукции	Китай, 241100, MECHANICAL INDUSTRIAL ZONE, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 31.136107°, 118.685830°
Является приложением	Да
Полное наименование	WUHU HEFENG CLUTCH CO.,LTD.

Китай, Room 801,Block B,Xinhe Building,Chezhan Avenue, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.000125°, 120.683392°

Адрес производства продукции	Китай, Room 801,Block B,Xinhe Building,Chezhan Avenue, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.000125°, 120.683392°
Является приложением	Да
Полное наименование	WENZHOU LINK AUTO PARTS CO.,LTD.

Китай, Tangxi Industrial Zone, Tangxia town, Ruian, ГЛОНАСС: 27.792534°, 120.581622°

Адрес производства продукции	Китай, Tangxi Industrial Zone, Tangxia town, Ruian, ГЛОНАСС: 27.792534°, 120.581622°
Является приложением	Да
Полное наименование	WENZHOU SINTAI MACHINERY PARTS CO., LTD.

Китай, QIMO INDUSTRIAL AREA, YUHUAN, 317600, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.127025°, 121.243447°

Адрес производства продукции	Китай, QIMO INDUSTRIAL AREA, YUHUAN, 317600, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.127025°, 121.243447°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG HUIYU AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, NO 69, Group 3, Fangkuai Road, Economic Zone, City Shiyan, Hubei, ГЛОНАСС: 32.574053°, 110.903371°

Адрес производства продукции	Китай, NO 69, Group 3, Fangkuai Road, Economic Zone, City Shiyan, Hubei, ГЛОНАСС: 32.574053°, 110.903371°
Является приложением	Да
Полное наименование	HUBEI GPOWER CO., LTD.

Китай, NO.226 ZHONGRUIJINGYUAN, ANYANG STREET, RUIAN, WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 27.749545°, 120.623875°

Адрес производства продукции	Китай, NO.226 ZHONGRUIJINGYUAN, ANYANG STREET, RUIAN, WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 27.749545°, 120.623875°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG MINGRUI AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, Room 1401, Yiding Building, Tangxia Town, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang, ГЛОНАСС: 27.789681°, 120.584876°

Адрес производства продукции	Китай, Room 1401, Yiding Building, Tangxia Town, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang, ГЛОНАСС: 27.789681°, 120.584876°
Является приложением	Да
Полное наименование	RUIAN BEAND AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, NO.113, EAST ZHONGXING ROAD, TANGXIA INDUSTRIAL PARK, RUIAN CITY, ГЛОНАСС: 27.791130°, 120.581820°

Адрес производства продукции	Китай, NO.113, EAST ZHONGXING ROAD, TANGXIA INDUSTRIAL PARK, RUIAN CITY, ГЛОНАСС: 27.791130°, 120.581820°
Является приложением	Да
Полное наименование	RUIAN XINMINBANG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY

Китай, B1003, ZHONGSHAN BUILDING, NO.369 ZHONGSHAN ROAD EAST, NINGBO, ГЛОНАСС: 29.993771°, 121.243316°

Адрес производства продукции	Китай, B1003, ZHONGSHAN BUILDING, NO.369 ZHONGSHAN ROAD EAST, NINGBO, ГЛОНАСС: 29.993771°, 121.243316°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGBO EBI BEARINGS AND AUTO PARTS INDUSTRY CO., LTD.

Китай, Room 1908, Rongce Center, 3179 Qilu Avenue, Huaiyin Zone, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.672139°, 116.898711°

Адрес производства продукции	Китай, Room 1908, Rongce Center, 3179 Qilu Avenue, Huaiyin Zone, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.672139°, 116.898711°
Является приложением	Да
Полное наименование	SHANDONG VANLIN BEARING CO., LTD.

Китай, 1-1004, SHIDAIJINZUO, DAGONGSHAN RD, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 30.903838°, 118.331003°

Адрес производства продукции	Китай, 1-1004, SHIDAIJINZUO, DAGONGSHAN RD, WUHU, ANHUI, ГЛОНАСС: 30.903838°, 118.331003°
Является приложением	Да
Полное наименование	WUHU BRAXEN AUTOMOTIVE CO., LTD.

Китай, Room 1709, Dong fang Xin Shi Jie Zhong XinQiao xi District, Shijiazhuang City, Hebei Province, ГЛОНАСС: 38.039966°, 114.496538°

Адрес производства продукции	Китай, Room 1709, Dong fang Xin Shi Jie Zhong XinQiao xi District, Shijiazhuang City, Hebei Province, ГЛОНАСС: 38.039966°, 114.496538°
Является приложением	Да
Полное наименование	Shijiazhuang Zenade Imp. & Exp. Co., LTD.

Китай, No. 303 RM, NO. 1 UNIT, NO. 5 BLOCK, NO. 37 NORTH ROAD CUIQIAN XIANGZHOU DISTR. ZHUHAI, GUANGDONG, ГЛОНАСС: 22.256078°, 113.527797°

Адрес производства продукции	Китай, No. 303 RM, NO. 1 UNIT, NO. 5 BLOCK, NO. 37 NORTH ROAD CUIQIAN XIANGZHOU DISTR. ZHUHAI, GUANGDONG, ГЛОНАСС: 22.256078°, 113.527797°
Является приложением	Да
Полное наименование	RIOS AUTO PARTS (ZHUHAI) CO., LTD.

Китай, Lane 309, Rooms No.57 Get street 121, West grass road, Jiangbei District, ГЛОНАСС: 29.611348°, 106.577763°

Адрес производства продукции	Китай, Lane 309, Rooms No.57 Get street 121, West grass road, Jiangbei District, ГЛОНАСС: 29.611348°, 106.577763°
Является приложением	Да
Полное наименование	NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO., LTD.

Китай, E-701 HEXING NORTH ROAD, JIAXING CITY, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 30.788508°, 120.742748°

Адрес производства продукции	Китай, E-701 HEXING NORTH ROAD, JIAXING CITY, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 30.788508°, 120.742748°
Является приложением	Да
Полное наименование	Jiangsu Xinhong Import and Export Co., Ltd.

Китай, COMMERCIAL BUILDING NO.2001, LINCENG STREET, DINGHAI CITY, Zhoushan City, ГЛОНАСС: 29.979224°, 122.224183°

Адрес производства продукции	Китай, COMMERCIAL BUILDING NO.2001, LINCENG STREET, DINGHAI CITY, Zhoushan City, ГЛОНАСС: 29.979224°, 122.224183°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZhouShan Rennox Trading Co., LTD.

Китай, South Industry Park, Tiantai Economic Development Zone Zhejiang, 317200, ГЛОНАСС: 29.148751°, 120.976985°

Адрес производства продукции	Китай, South Industry Park, Tiantai Economic Development Zone Zhejiang, 317200, ГЛОНАСС: 29.148751°, 120.976985°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG POWERBELT CO., LTD.

Китай, Zhangfeng Industrial District, Longchuan County, Yunnan, ГЛОНАСС: 24.185850°, 97.818378°

Адрес производства продукции	Китай, Zhangfeng Industrial District, Longchuan County, Yunnan, ГЛОНАСС: 24.185850°, 97.818378°
Является приложением	Да
Полное наименование	LONGCHUAN BAIXIN RUBBER BELT CO., LTD.

Китай, Gaojian Industrial Area, Zhuao Town, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang, ГЛОНАСС: 29.067581°, 121.294074°

Адрес производства продукции	Китай, Gaojian Industrial Area, Zhuao Town, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang, ГЛОНАСС: 29.067581°, 121.294074°
Является приложением	Да
Полное наименование	Sanmen Changshen Rubber Belt CO., LTD.

Китай, XIZHUANG VILLAGE, XINGBIEYING TOWN, HEJIAN CITY, HEBEI, ГЛОНАСС: 38.421228°, 116.280617°

Адрес производства продукции	Китай, XIZHUANG VILLAGE, XINGBIEYING TOWN, HEJIAN CITY, HEBEI, ГЛОНАСС: 38.421228°, 116.280617°
Является приложением	Да
Полное наименование	HEJIAN YUJIE MACHINERY FITTINGS FACTORY

Китай, 888, Luomu Road, Shishan Industrial Zone, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, ГЛОНАСС: 23.117910°, 113.009353°

Адрес производства продукции	Китай, 888, Luomu Road, Shishan Industrial Zone, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, ГЛОНАСС: 23.117910°, 113.009353°
Является приложением	Да
Полное наименование	OWei Lighting Electrical Co., Ltd.

Китай, Room 1217, Rongce Center, 3179 Qilu Avenue, Huaiyin Zone, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.657935°, 116.908392°

Адрес производства продукции	Китай, Room 1217, Rongce Center, 3179 Qilu Avenue, Huaiyin Zone, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.657935°, 116.908392°
Является приложением	Да
Полное наименование	SHANDONG VOLGA IMPORT & EXPORT CO.LTD.

Китай, Jinan West Industrial Park, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.667747°, 116.897831°

Адрес производства продукции	Китай, Jinan West Industrial Park, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.667747°, 116.897831°
Является приложением	Да
Полное наименование	SHAN DONG WO SI HUO TE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Room 510, 5th Floor, Building 3, Tianyi International Building, No. 599 Huzhou Street, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.323741°, 120.137627°

Адрес производства продукции	Китай, Room 510, 5th Floor, Building 3, Tianyi International Building, No. 599 Huzhou Street, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.323741°, 120.137627°
Является приложением	Да
Полное наименование	Hangzhou Kashif Transmission Technology Co., Ltd.

Китай, Shuangqiao Industry Zone, Tangxia Town, Ruian City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 27.820828°, 120.687649°

Адрес производства продукции	Китай, Shuangqiao Industry Zone, Tangxia Town, Ruian City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 27.820828°, 120.687649°
Является приложением	Да
Полное наименование	Wenzhou Juquan Auto Parts Co., Ltd.

Китай, KANMEN ZONE, YUHUAN, TAIZHOU, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.110007°, 121.240042°

Адрес производства продукции	Китай, KANMEN ZONE, YUHUAN, TAIZHOU, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.110007°, 121.240042°
Является приложением	Да
Полное наименование	TAIZHOU DLF MACHINERY CO., LTD.

Китай, NO.198, CAOLIDONG VILLAGE, XINDIAN TOWN, RENZE DISTRICT, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 37.136797°, 114.695034°

Адрес производства продукции	Китай, NO.198, CAOLIDONG VILLAGE, XINDIAN TOWN, RENZE DISTRICT, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 37.136797°, 114.695034°
Является приложением	Да
Полное наименование	XINGTAI HAKE RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Китай, XIAZAI, BAIHE, Tiantai, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 29.223654°, 120.944730°

Адрес производства продукции	Китай, XIAZAI, BAIHE, Tiantai, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 29.223654°, 120.944730°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG SANLUX GROUP CO., LTD.

Китай, Room 2301, Block A, No. 10, Tangning, Qiaodong District, Xingtai, Hebei, ГЛОНАСС: 37.066518°, 114.508395°

Адрес производства продукции	Китай, Room 2301, Block A, No. 10, Tangning, Qiaodong District, Xingtai, Hebei, ГЛОНАСС: 37.066518°, 114.508395°
Является приложением	Да
Полное наименование	Xingtai Boshuo Trading Co., Ltd.

Китай, No.22 Beiding Industrial Zone, Ren County, Xingtai City, Hebei, ГЛОНАСС: 37.126739°, 114.878212°

Адрес производства продукции	Китай, No.22 Beiding Industrial Zone, Ren County, Xingtai City, Hebei, ГЛОНАСС: 37.126739°, 114.878212°
Является приложением	Да
Полное наименование	Xingtai City Qing Shan Sealing CO., LTD.

Китай, Houwan Industrial Zone, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.174785°, 121.269817°

Адрес производства продукции	Китай, Houwan Industrial Zone, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.174785°, 121.269817°
Является приложением	Да
Полное наименование	ZHEJIANG AODEHUA AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, No.398, Xingguo Road, Linping Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou 311100, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.430899°, 120.254151°

Адрес производства продукции	Китай, No.398, Xingguo Road, Linping Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou 311100, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 30.430899°, 120.254151°
Является приложением	Да
Полное наименование	Zhejiang Tielu Clutch Co., Ltd.

Китай, No.188 South Jiefang Road, Yancheng, Jiangsu, ГЛОНАСС: 33.362236°, 120.141315°

Адрес производства продукции	Китай, No.188 South Jiefang Road, Yancheng, Jiangsu, ГЛОНАСС: 33.362236°, 120.141315°
Является приложением	Да
Полное наименование	Yancheng Antec Auto Parts Co., Ltd.

Китай, No. 2555, Chaoran Road, Hi-Tech Development Zone, Changchun, Jilin, 130103, ГЛОНАСС: 43.821067°, 125.231890°

Адрес производства продукции	Китай, No. 2555, Chaoran Road, Hi-Tech Development Zone, Changchun, Jilin, 130103, ГЛОНАСС: 43.821067°, 125.231890°
Является приложением	Да
Полное наименование	Changchun Yidong Clutch Co., Ltd.

Китай, 317600, Raocheng Road 23, Qimo Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, ГЛОНАСС: 28.540876°, 121.441384°

Адрес производства продукции	Китай, 317600, Raocheng Road 23, Qimo Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, ГЛОНАСС: 28.540876°, 121.441384°
Является приложением	Да
Полное наименование	Taizhou Hualong Clutch Co., Ltd.

Китай, 2003A, Royal Plaza, 7 Futian South Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, ГЛОНАСС: 22.526475°, 114.072365°

Адрес производства продукции	Китай, 2003A, Royal Plaza, 7 Futian South Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, ГЛОНАСС: 22.526475°, 114.072365°
Является приложением	Да
Полное наименование	KVR INTERNATIONAL CO., LTD.

Китай, Hebei, Baoding, Beishiqiao Village, ShiqiaoTownship, Qingyuan District, ГЛОНАСС: 38.799778°, 115.563883°

Адрес производства продукции	Китай, Hebei, Baoding, Beishiqiao Village, ShiqiaoTownship, Qingyuan District, ГЛОНАСС: 38.799778°, 115.563883°
Является приложением	Да
Полное наименование	Baoding Yishengda Trading Co., Ltd.

Китай, 442000, Wantong Industry Area, Zhangwan District, Shiyan, Hubei, ГЛОНАСС: 32.646787°, 110.695744°

Адрес производства продукции	Китай, 442000, Wantong Industry Area, Zhangwan District, Shiyan, Hubei, ГЛОНАСС: 32.646787°, 110.695744°
Является приложением	Да
Полное наименование	Shiyan Golden Sun Auto Parts Co., Ltd.

Китай, BUILDING, NO.5790 WEST HUA XIA ROAD, PU DONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, ГЛОНАСС: 31.147526°, 121.503043°

Адрес производства продукции	Китай, BUILDING, NO.5790 WEST HUA XIA ROAD, PU DONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, ГЛОНАСС: 31.147526°, 121.503043°
Является приложением	Да
Полное наименование	Shanghai Valsens Auto Parts Co., Ltd.

Китай, Qishan Avenue South, Huadu District, ZipCode:510815, Guangzhou, ГЛОНАСС: 23.362602°, 113.164335°

Адрес производства продукции	Китай, Qishan Avenue South, Huadu District, ZipCode:510815, Guangzhou, ГЛОНАСС: 23.362602°, 113.164335°
Является приложением	Да
Полное наименование	GUANGZHOU HARI AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, No. 72 Yongqing Road, Economic Development Zone, Yuhuan 317600, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.111685°, 121.263949°

Адрес производства продукции	Китай, No. 72 Yongqing Road, Economic Development Zone, Yuhuan 317600, Zhejiang Province, ГЛОНАСС: 28.111685°, 121.263949°
Является приложением	Да
Полное наименование	YUHUAN WANA AUTO PARTS CO., LTD.

Китай, 801-2-A9 XINHUALI 188, XINHUA NORTH ROAD, XIANGDU DISTRICT, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 37.083284°, 114.498814°

Адрес производства продукции	Китай, 801-2-A9 XINHUALI 188, XINHUA NORTH ROAD, XIANGDU DISTRICT, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, ГЛОНАСС: 37.083284°, 114.498814°
Является приложением	Да
Полное наименование	XINGTAI BOSHUO TRADING CO., LTD.

Китай, ROOM 7-39, ZHONGNONGXIN INTERNATIONAL BUILDING, NO.181 EAST ZHONGSHAN ROAD, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 29.998878°, 121.243976°

Адрес производства продукции	Китай, ROOM 7-39, ZHONGNONGXIN INTERNATIONAL BUILDING, NO.181 EAST ZHONGSHAN ROAD, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, ГЛОНАСС: 29.998878°, 121.243976°
Является приложением	
Полное наименование	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Сокращенное наименование	Филиалы согласно приложению - бланк № 0978878.

Сведения о продукции

Происхождение продукции	КИТАЙ
Общее наименование продукции	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств,
Общие условия хранения продукции	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции	
Наименование (обозначение) продукции	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств,
Торговая марка	торговой марки PRAVT и без указания торговых марок: (согласно приложениям - бланки №№ 0978801 - 0978877).
Иная информация о продукции	Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0978879. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2023 года.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - - прочие; 8708939009 - - - - - прочие; 8708913509 - - - - - прочие; 8708709909 - - - - - прочие; 8708709109 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - - прочие; 8483102108 - - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция**Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС**

Наименование документа

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

ГОСТ Р 53808-2010

Наименование стандарта, нормативного документа

"Двигатели автомобильные. Валы распределительные. Технические требования и методы испытаний"

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

ГОСТ Р 53444-2009

Наименование стандарта, нормативного документа

"Автомобильные транспортные средства. Валы коленчатые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний"

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

ГОСТ Р 52924-2008

Наименование стандарта, нормативного документа

"Автомобильные транспортные средства. Шарниры равных угловых скоростей. Общие технические требования и методы испытаний"

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

ГОСТ Р 53829-2010

Наименование стандарта, нормативного документа

"Автомобильные транспортные средства. Стартеры электрические. Технические требования и методы испытаний"

Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 3940-2004
Наименование стандарта, нормативного документа	"Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53813-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	"Двигатели автомобильные. Шатуны. Технические требования и методы испытаний"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53832-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	"Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53409-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	"Автомобильные транспортные средства. Сцепления сухие фрикционные. Общие технические требования и методы испытаний"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53830-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	"Автомобильные транспортные средства. Ступицы и полуоси колес. Технические требования и методы испытаний"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 5813-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	"Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические требования и методы испытаний"
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53841-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	"Двигатели автомобильные. Ремни приводные. Технические требования и методы испытаний"

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PRAVT и без указания торговых марок:
Иная информация о продукции	Директива 2007/46/EC
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708913509 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8708509909 - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - прочие; 8483102108 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см; 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения	штука
-------------------	-------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.Jnt1, PR.Jnt2, PR.Jnt3, PR.Jnt4, PR.Jnt5, PR.Jnt6, PR.Jnt7, PR.Jnt8, PR.Jnt9, PR.Jnt10, PR.Jnt11, PR.Jnt12, PR.Jnt13, PR.Jnt14, PR.Jnt15, PR.Jnt16, PR.Jnt17, PR.Jnt18, PR.Jnt19, PR.Jnt20, PR.Jnt21, PR.Jnt22, PR.Jnt23, PR.Jnt24, PR.Jnt25, PR.Jnt26, PR.Jnt27, PR.Jnt28, PR.Jnt29, PR.Jnt30, PR.Jnt31, PR.Jnt32, PR.Jnt33, PR.Jnt34, PR.Jnt35, PR.Jnt36, PR.Jnt37, PR.Jnt38, PR.Jnt39, PR.Jnt40, PR.Jnt41, PR.Jnt42, PR.Jnt43, PR.Jnt44, PR.Jnt45, PR.Jnt46, PR.Jnt47, PR.Jnt48, PR.Jnt49, PR.Jnt50, PR.Jnt51, PR.Jnt52, PR.Jnt53, PR.Jnt54, PR.Jnt55, PR.Jnt56, PR.Jnt57, PR.Jnt58, PR.Jnt59, PR.Jnt60, PR.Jnt61, PR.Jnt62, PR.Jnt63, PR.Jnt64, PR.Jnt65, PR.Jnt66, PR.Jnt67, PR.Jnt68, PR.Jnt69, PR.Jnt70, PR.Jnt71, PR.Jnt72, PR.Jnt73, PR.Jnt74, PR.Jnt75, PR.Jnt76, PR.Jnt77, PR.Jnt78, PR.Jnt79, PR.Jnt80, PR.Jnt81, PR.Jnt82, PR.Jnt83, PR.Jnt84, PR.Jnt85, PR.Jnt86, PR.Jnt87, PR.Jnt88, PR.Jnt89, PR.Jnt90, PR.Jnt91, PR.Jnt92, PR.Jnt93, PR.Jnt94, PR.Jnt95, PR.Jnt96, PR.Jnt97, PR.Jnt98, PR.Jnt99, PR.Jnt100, PR.Jnt101, PR.Jnt102, PR.Jnt103, PR.Jnt104, PR.Jnt105, PR.Jnt106, PR.Jnt107, PR.Jnt108, PR.Jnt109, PR.Jnt110, PR.Jnt111, PR.Jnt112, PR.Jnt113, PR.Jnt114, PR.Jnt115, PR.Jnt116, PR.Jnt117, PR.Jnt118, PR.Jnt119, PR.Jnt120, PR.Jnt121, PR.Jnt122, PR.Jnt123, PR.Jnt124, PR.Jnt125, PR.Jnt126, PR.Jnt127, PR.Jnt128, PR.Jnt129, PR.Jnt130, PR.Jnt131, PR.Jnt132, PR.Jnt133, PR.Jnt134, PR.Jnt135, PR.Jnt136, PR.Jnt137, PR.Jnt138, PR.Jnt139, PR.Jnt140, PR.Jnt141, PR.Jnt142, PR.Jnt143, PR.Jnt144, PR.Jnt145, PR.Jnt146, PR.Jnt147, PR.Jnt148, PR.Jnt149, PR.Jnt150, PR.Jnt151, PR.Jnt152, PR.Jnt153, PR.Jnt154, PR.Jnt155, PR.Jnt156, PR.Jnt157, PR.Jnt158, PR.Jnt159, PR.Jnt160, PR.Jnt161, PR.Jnt162, PR.Jnt163, PR.Jnt164, PR.Jnt165, PR.Jnt166, PR.Jnt167, PR.Jnt168, PR.Jnt169, PR.Jnt170, PR.Jnt171, PR.Jnt172, PR.Jnt173, PR.Jnt174, PR.Jnt175, PR.Jnt176, PR.Jnt177, PR.Jnt178, PR.Jnt179, PR.Jnt180, PR.Jnt181, PR.Jnt182, PR.Jnt183, PR.Jnt184, PR.Jnt185, PR.Jnt186, PR.Jnt187, PR.Jnt188, PR.Jnt189, PR.Jnt190, PR.Jnt191, PR.Jnt192, PR.Jnt193, PR.Jnt194, PR.Jnt195, PR.Jnt196, PR.Jnt197, PR.Jnt198, PR.Jnt199, PR.Jnt200, PR.Jnt201, PR.Jnt202, PR.Jnt203, PR.Jnt204, PR.Jnt205, PR.Jnt206, PR.Jnt207, PR.Jnt208, PR.Jnt209, PR.Jnt210, PR.Jnt211, PR.Jnt212, PR.Jnt213, PR.Jnt214, PR.Jnt215, PR.Jnt216, PR.Jnt217, PR.Jnt218, PR.Jnt219, PR.Jnt220, PR.Jnt221, PR.Jnt222, PR.Jnt223, PR.Jnt224, PR.Jnt225, PR.Jnt226, PR.Jnt227, PR.Jnt228, PR.Jnt229, PR.Jnt230, PR.Jnt231, PR.Jnt232, PR.Jnt233, PR.Jnt234, PR.Jnt235, PR.Jnt236, PR.Jnt237, PR.Jnt238, PR.Jnt239, PR.Jnt240, PR.Jnt241, PR.Jnt242, PR.Jnt243, PR.Jnt244, PR.Jnt245, PR.Jnt246, PR.Jnt247, PR.Jnt248, PR.Jnt249, PR.Jnt250, PR.Jnt251, PR.Jnt252, PR.Jnt253, PR.Jnt254, PR.Jnt255, PR.Jnt256, PR.Jnt257, PR.Jnt258, PR.Jnt259, PR.Jnt260, PR.Jnt261, PR.Jnt262, PR.Jnt263, PR.Jnt264, PR.Jnt265, PR.Jnt266, PR.Jnt267, PR.Jnt268, PR.Jnt269, PR.Jnt270, PR.Jnt271, PR.Jnt272, PR.Jnt273, PR.Jnt274, PR.Jnt275, PR.Jnt276, PR.Jnt277, PR.Jnt278, PR.Jnt279, PR.Jnt280, PR.Jnt281, PR.Jnt282, PR.Jnt283, PR.Jnt284, PR.Jnt285, PR.Jnt286, PR.Jnt287, PR.Jnt288, PR.Jnt289, PR.Jnt290, PR.Jnt291, PR.Jnt292, PR.Jnt293, PR.Jnt294, PR.Jnt295, PR.Jnt296, PR.Jnt297, PR.Jnt298, PR.Jnt299, PR.Jnt300, PR.31512-2304060, PR.31512-2304061, PR.2108-2215012-86 , PR.2108-2215056-86, PR.2170-2215012-87,

2215054, PR.2123-2215012, PR.2123-2215056, PR.2123-2215057, PR.3160-2304060, PR.3160-2304061, PR.2110-2215000, PR.2110-2215001, PR.1118-2215000, PR.1118-2215001, PR.2121-2215000, PR.2121-2215001, PR.23107-2304061, PR.FJ.97630.05.02, PR.23107-2304059, PR.22177-2304061, PR.FJ.97630.01.02, PR.22177-2304061, PR.23107-2304061, PR.23107-2304060, PR.FJ.97630.06.02, PR.23107-2304058, PR.22177-2304060, PR.FJ.97630.02.02, PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

22177-2304060, PR.23107-2304060, PR.33027-2304061-01, PR.FJ.97630.03.02, PR.33027-2304061, PR.33027-2304060-01, PR.FJ.97630.04.02, PR.33027-2304060, PR.66-02-2304061, PR.66-02-2304060, PR.2206-2304060, PR.MT3110-2904414, PR.3110-2904414, PR.MT3110-2904314, PR.BM.5539, PR.3110-2904314, PR.2217-2904414-10, PR.2217-2904314-10, PR.3221.3422014, PR.3302-3401042, PR.A21R23.3422014, PR.3302-3400018-01, PR.330242-3403015-10, PR.3110-3407208, PR.3302-3414057-11, PR.2217-3414056-11, PR.33104-3414057-02, PR.33104-3414056-02, PR.BM-G-3414056, PR.C40R13-3414057, PR.C40R13-3414056, PR.C41R11-3414056, PR.469-3414057, PR.3163-3414057, PR.469-3414056, PR.3163-3414056, PR.3302-3401123, PR.2217-3414103, PR.2217-3414102, PR.33104-2912466, PR.2217-3414052, PR.3302-3414052-11, PR.27527-3414052-03, PR.3309-3414052, PR.33104-3414052-01, PR.3302-3414010-11, PR.3309-3414010, PR.3309-3414010-10, PR.33104-3414012-02, PR.2217-3414040, PR.2217-3414041, PR.BM-G-3414052, PR.A21R23.2904414, PR.A21R23.2904314, PR.2217-2904414-10, PR.2217-2904314-10, PR.2217-3414029-10, PR.3302-3414029, PR.C41R11-3414029, PR.C40R13-3414029, PR.3302-3000100, PR.3307-3000100, PR.33104-3000101, PR.C40R13-3001019, PR.3160-2304019, PR.2360-21-3001014-00, PR.2360-21-3001013-00, PR.3160-2304014-02, PR.3160-2304014-01, PR.3160-2304014, PR.3160-2304014-03, PR.3160-2304014-04, PR.3162-2304019-01, PR.3741-2304019-01, PR.452-2304019-01, PR.3741-2304014, PR.3302-2902466, PR.3302-2916060, PR.AN27380, PR.GO 290, PR.8720-200CV, PR.K101642, PR.906-646, PR.906-647, PR.906-641, PR.906-645, PR.906-642, PR.906-644, PR.401235, PR.BM.1687, PR.1688, PR.BM.1688, PR.1111-2215012, PR.K101518, PR.K101618, PR.GO 280, PR.BM.8665, PR.11186-2215012, PR.11186-2215012, PR.AT 5012-118CV, PR.GO 286, PR.K101508, PR.GO 287, PR.GO 288, PR.ATT LD-501, PR.K101608, PR.GO 285, PR.2108-2215012, PR.KT-058878, PR.2108-2215013, PR.906-334, PR.401510, PR.GO 423, PR.401221, PR.2108-2215056, PR.2110-2215012, PR.2108-2215056-01, PR.GO422, PR.GO422-10, PR.21080221505686, PR.2108-2215056, PR.BM.9221, PR.401220, PR.CV018, PR.GO 422, PR.BM.1633, PR.2108-2215012-86, PR.3107K, PR.2110-2215012, PR.21080221501286, PR.21080221501288, PR.21080221501288, PR.3A07K, PR.GO 218, PR.2170-2215012, PR.21700221501287, PR.EJ2018, PR.EJ2081, PR.CV008, PR.GO 284, PR.BM.1632, PR.BM.1674, PR.2121-2215057-086, PR.401244, PR.401243, PR.KT 058882, PR.GO 435, PR.2121-2215057-10, PR.2121-2215057, PR.BM.0103, PR.21210221505686,

PR.42020.2121-00-2215056-00, PR.BM.1677, PR.2121-2215056, PR.K101421, PR.GO 432, PR.ATT LD-002, PR.K101621, PR.GO 431, PR.BM.1673, PR.2121-04-2215012-20, PR.906-627, PR.401540, PR.KT 058868, PR.GO 233, PR.2121-2215012, PR.2121-2215055, PR.2121-2215054, PR.2121-2215012, PR.ATT LD-702, PR.K101321, PR.GO 433, PR.2121-03-2215012-086, PR.906-649, PR.BM.9223, PR.BM.5581, PR.2123-00-2215057-086, PR.401264, PR.GO 415, PR.2123-00-2215057-000, PR.42020.212300-2215057-00, PR.2123-2215057, PR.BM.5580, PR.BM.9222, PR.2123-2215056-086, PR.401266, PR.GO 414, PR.2123-00-2215056-000, PR.2123-2215056, PR.K101423, PR.GO 417, PR.GO 447, PR.K101623, PR.K101624, PR.GO 444, PR.GO 445, PR.BM.0173, PR.BM.5582, PR.2123-2215012, PR.401560, PR.21230221501286, PR.2123-2215012-10, PR.21230221501287, PR.401561, PR.GO 213, PR.2123-00-2215012-010, PR.906-648, PR.GO 212, PR.2123-00-2215012-000, PR.2123-2215012, PR.2123-2215057, PR.2123-2215056, PR.K101323, PR.GO 448, PR.GO 416, PR.GO 449, PR.2170-2215012-87, PR.21700221501288, PR.401580, PR.GO 424, PR.GO 294, PR.21902-2215056, PR.21902-2215012, PR.BM.ICJ.081, PR.BM.OCJ.080, PR.8200863653, PR.401222, PR.GO 425, PR.GO 295, PR.8200499304, PR.BM.0262, PR.GO 842, PR.GO 841, PR.8450030513, PR.GO 840, PR.BM.0264, PR.8450006570, PR.8450030512, PR.GO 847, PR.GO 845, PR.GO 846, PR.GO 848, PR.GO 843, PR.391007857R, PR.21210221505786, PR.21210221505686, PR.1111-00-2215056-000, PR.21214220116000, PR.5022382, PR.5022382-123, PR.BM.1676, 8708999709 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

1111-00-2215012-000, PR.401580, PR.GO 438, PR.GO 137, PR.2206-2304061, PR.2206-2304060, PR.31512-2304061, PR.31512-2304060, PR.3159-2304060, PR.3160-2304061, PR.3160-2304060, PR.2304061-61, PR.3160-00-2304061-395, PR.2304060-61, PR.31605-2304060, PR.31605-2304061, PR.3741-2304060, PR.3741-2304060, PR.3741-2304060/61, PR.42000.374100-2304060-00, PR.860866, PR.42020.374100-2304060-01, PR.3741-2304060-01, PR.3741-2304060, PR.2304060-40, PR.3741-2304060-02, PR.3741-2304060, PR.3160-2304061-02, PR.3162-2304061, PR.3162-2304060, PR.469-2304060, PR.2360-22-2304061, PR.236022-2304061, PR.2360-22-2304060, PR.236022-2304060, PR.236022-2304061, PR.236022-2304060, PR.42000.236022-2304061-01, PR.42000.236022-2304060-01, PR.469-2304060/61, PR.860880, PR.469-2304061, PR.469-2304061, PR.469-2304061, PR.469-2304061-01, PR.469-2304060, PR.860878, PR.469-2304060, PR.469-2304060, PR.469-2304060-01, PR.42000.316200-2304061-01, PR.2206-2304061, PR.2206-2304061-01, PR.2206-2304061, PR.2206-2304060-01, PR.2206-2304060, PR.3162-2304060/61, PR.860874, PR.3162-2304061, PR.42020.316200-2304061-00, PR.3162-2304061, PR.2304061-65, PR.3162-2304061-02, PR.3162-00-2304061-395, PR.3162-2304061, PR.42000.316200-2304060-01, PR.42020.316200-2304060-00, PR.2304060-65, PR.860872, PR.3162-2304060, PR.3162-2304060, PR.3162-2304060, PR.3162-2304060-02, PR.860868, PR.31605-2304060, PR.42000.316050-2304060-01, PR.2304060-51, PR.42020.316050-2304060-00, PR.31605-

2304060, PR.316050230406002, PR.3160-50-2304060, PR.860870, PR.31605-2304061, PR.31605-2304061, PR.42000.316050-2304061-01, PR.31605-2304061, PR.2304061-51, PR.42020.316050-2304061-00, PR.31605-2304061, PR.31605-2304060/61, PR.31605-2304060, PR.860864, PR.31512-2304061, PR.42000.31512-2304061-01, PR.3151-20-2304061-00, PR.42020.315120-2304061-00, PR.3151-20-2304061-04, PR.452-2304061, PR.452-2304060, PR.860862, PR.42020.315120-2304060-00, PR.31512-2304060, PR.42000.315120-2304060-01, PR.452-2304060, PR.2304060-41, PR.3151-20-2304060-00, PR.0452-00-2304061/60, PR.452-2304060/61, PR.452-2304061, PR.452-2304061-10, PR.452-2304061, PR.452-2304060-10, PR.452-2304060, PR.3160-50-2304061-04, PR.31605-2304060, PR.31605-2304061, PR.3162-2304060-395, PR.2121-03-2202016, PR.2123-2202016, PR.GO 310, PR.GO 351, PR.GO 331, PR.GO 330, PR.GO 341, PR.GO 340, PR.GO 350, PR.5022382-1, PR.5022382-2, PR.5022380, PR.5022380-10, PR.5022380-01, PR.ARN-79002, PR.79002.

8708999709 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Стартеры, в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.5266969, PR.5732.3708, PR.6002.3708, PR.5742.3708, PR.6012.3708, PR.6042.3708, PR.PSH0005945, PR.PSH0005945-01, PR.0005945, PR.Starter001, PR.Starter002, PR.Starter003, PR.Starter004, PR.Starter005, PR.Starter006, PR.Starter007, PR.Starter008, PR.Starter009, PR.Starter010, PR.Starter011, PR.Starter012, PR.Starter013, PR.Starter014, PR.Starter015, PR.Starter016, PR.Starter017, PR.Starter018, PR.Starter019, PR.Starter020, PR.Starter021, PR.Starter022, PR.Starter023, PR.Starter024, PR.Starter025, PR.Starter026, PR.Starter027, PR.Starter028, PR.Starter029, PR.Starter030, PR.Starter031, PR.Starter032, PR.Starter033, PR.Starter034, PR.Starter035, PR.Starter036, PR.Starter037, PR.Starter038, PR.Starter039, PR.Starter040, PR.Starter041, PR.Starter042, PR.Starter043, PR.Starter044, PR.Starter045, PR.Starter046, PR.Starter047, PR.Starter048, PR.Starter049, PR.Starter050, PR.Starter051, PR.Starter052, PR.Starter053, PR.Starter054, PR.Starter055, PR.Starter056, PR.Starter057, PR.Starter058, PR.Starter059, PR.Starter060, PR.Starter061, PR.Starter062, PR.Starter063, PR.Starter064, PR.Starter065, PR.Starter066, PR.Starter067, PR.Starter068, PR.Starter069, PR.Starter070, PR.Starter071, PR.Starter072, PR.Starter073, PR.Starter074, PR.Starter075, PR.Starter076, PR.Starter077, PR.Starter078, PR.Starter079, PR.Starter080, PR.Starter081, PR.Starter082, PR.Starter083, PR.Starter084, PR.Starter085, PR.Starter086, PR.Starter087, PR.Starter088, PR.Starter089, PR.Starter090, PR.Starter091, PR.Starter092, PR.Starter093, PR.Starter094, PR.Starter095, PR.Starter096, PR.Starter097, PR.Starter098, PR.Starter099, PR.Starter100, PR.233003999R, PR.74.3708000, PR.7402.3708000-01, PR.897112-8652, PR.7102.3708000-01, PR.21100370801002, PR.21120370801002, PR.21100370801081, PR.5702.3708000-15, PR.5722.3708000, PR.21214370801001, PR.21214370801081, PR.2101.3708, PR.5712.3708000, PR.2108.3708, PR.5702.3708000, PR.21110370801012, PR.2110.3708, PR.5702.3708000-10, PR.21130370801000,

21902370801000, PR.3708000-97, PR.422.3708, PR.422.3708000, PR.230Б4-3708000, PR.422.3708000-01, PR.3708000-52, PR.402.3708000-52, PR.11.131.827, PR.5732.3708000, PR.5732.3708, PR.6502.3708000, PR.931.3708000, PR.6002.3708, PR.931.3708, PR.D6002.3708, PR.3708000-62, PR.42.3708000-11, PR.0001109063, PR.406.3708000-451, PR.5112-3708000, PR.93.3708000, PR.924.3708, PR.5742.3708000, PR.5742.3708, PR.93.3708, PR.6012.3708000, PR.D6012.3708, PR.11.131.730, PR.11.131.568, PR.3708000-51, PR.3708000-61, PR.6012.3708, PR.6012.3708-01, PR.230A1-3708000, PR.230A1.3708-10, PR.230-A1-3708000-10, PR.230A1-3708000-10, PR.3708000-81, PR.511-3708000, PR.6042.3708000, PR.11.131.826, PR.6432.3708000-04, PR.9172780, PR.6441.3708000-04, PR.7402.3708-01/02, PR.KNG-3708000-95, PR.9142780, PR.9142780, PR.9172780, PR.74.3708000-01/02, PR.74.3708-01, PR.5404.3708000, PR.AZJ3381, PR.AZJ3385, PR.5404-3708000-10, PR.62.3708P, PR.11.131.675, PR.AZF4365, PR.5347.3708010, PR.5340.3708010-11, PR.5343.3708-02, PR.5343.3708-02M, PR.AZE4273, PR.AZF4383, PR.5343.3708010-02, PR.536.3708010-02, PR.5340.3708010, PR.5343.3708010, PR.5343.3708010-01, PR.TT16675, PR.STB4942WA, PR.STB4942, PR.5340730, PR.5311304, PR.BBL1012, PR.5340730, PR.1202.3778, PR.3708000-64, PR.5441679/A, PR.3708000-91, PR.5263797, PR.3708000-96, PR.31631-3708010, PR.56041436AC, PR.17897N, PR.142-Б2-3708000, PR.5402.3708, PR.5402.3708-01, PR.230K4-3708000, PR.230K4AE, PR.233009141R, PR.8200266777, PR.8200815083, PR.650.3708010, PR.5432.3708000, PR.4573751945, PR.3002.3708000, PR.142T.3708000, PR.5268413, PR.925.3708, PR.9-142-780AE, PR.9-192-780AE, PR.2002.3708-01AE, PR.3708010-71, PR.9-142-780, PR.9-172-780, PR.04609703AG, PR.42.3708000, PR.42.3708, PR.5295576, PR.5266969, PR.5311304, PR.233003999R, PR.74.3708000, PR.7402.3708000-01, PR.897112-8652, PR.7102.3708000-01, PR.21100370801002, PR.21120370801002, PR.21100370801081, PR.5702.3708000-15, PR.5722.

8511400008 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3708000, PR.21214370801001, PR.21214370801081, PR.2101.3708, PR.5712.3708000, PR.2108.3708, PR.5702.3708000, PR.21110370801012, PR.2110.3708, PR.5702.3708000-10, PR.21130370801000, PR.21130370801081, PR.21901370801000, PR.21902370801000, PR.3708000-97, PR.422.3708, PR.422.3708000, PR.230Б4-3708000, PR.422.3708000-01, PR.3708000-52, PR.402.3708000-52, PR.11.131.827, PR.5732.3708000, PR.5732.3708, PR.6502.3708000, PR.931.3708000, PR.6002.3708, PR.931.3708, PR.D6002.3708, PR.3708000-62, PR.42.3708000-11, PR.0001109063, PR.406.3708000-451, PR.5112-3708000, PR.93.3708000, PR.924.3708, PR.5742.3708000, PR.5742.3708, PR.93.3708, PR.6012.3708000, PR.D6012.3708, PR.11.131.730, PR.11.131.568, PR.3708000-51, PR.3708000-61, PR.6012.3708, PR.6012.3708-01, PR.230A1-3708000, PR.230A1.3708-10, PR.230-A1-3708000-10, PR.230A1-3708000-10, PR.3708000-81, PR.511-3708000, PR.6042.3708000, PR.11.131.826, PR.6432.3708000-04, PR.9172780,

9142 780, PR.9142780, PR.9172 780, PR.74.3708000-01/02, PR.74.3708-01, PR.5404.3708000, PR.AZJ3381, PR.AZJ3385, PR.5404-3708000-10, PR.62.3708P, PR.11.131.675, PR.AZF4365, PR.5347.3708010, PR.5340.3708010-11, PR.5343.3708-02, PR.5343.3708-02M, PR.AZE4273, PR.AZF4383, PR.5343.3708010-02, PR.536.3708010-02, PR.5340.3708010, PR.5343.3708010, PR.5343.3708010-01, PR.TT16675, PR.STB4942WA, PR.STB4942, PR.5340730, PR.5311304, PR.BBL1012, PR.5340730, PR.1202.3778, PR.3708000-64, PR.5441679/A, PR.3708000-91, PR.5263797, PR.3708000-96, PR.31631-3708010, PR.56041436AC, PR.17897N, PR.142-52-3708000, PR.5402.3708, PR.5402.3708-01, PR.230K4-3708000, PR.230K4AE, PR.233009141R, PR.8200266777, PR.8200815083, PR.650.3708010, PR.5432.3708000, PR.4573751945, PR.3002.3708000, PR.142T.3708000, PR.5268413, PR.925.3708, PR.9-142-780AE, PR.9-192-780AE, PR.2002.3708-01AE, PR.3708010-71, PR.9-142-780, PR.9-172-780, PR.04609703AG, PR.42.3708000, PR.42.3708, PR.5732.3708, PR.5742.3708, PR.42.3708000-11, PR.422.3708, PR.42.3708, PR.CT230A1-3708000-10, PR.CT230K4-3708000, PR.CT14252.3708, PR.9142780/12, PR.9172780/24, PR.925.3708, PR.AZJ3385, PR.AZJ3381, PR.5311304, PR.5268413, PR.5402.3708, PR.M9T.9112, PR.M9T.9122, PR.M9T.9162, PR.74.3708-01, PR.7402.3708-01, PR.2101.3708, PR.2108.3708, PR.2110.3708, PR.6002.3708, PR.6012.3708000, PR.6042.3708000, PR.AZF5454, PR.AZF4554, PR.CT142.3708-10, PR.1832.3778, PR.5432.3708-01, PR.M9T.9102, PR.1852.3778, PR.AZF4581, PR.62.3708, PR.6002.3708, PR.CT230-53, PR.5732.3708-10, PR.6012.3708, PR.5432.3708-10, PR.24073708000, PR.CT142B2.370, PR.74.3708, PR.5295576, PR.5311304, PR.M81R3001-VP, PR.CT142.3708-10, PR.M9T.9102, PR.AZF4365, PR.AZF4137, PR.6441.3708-04, PR.8932.3708, PR.9172.780, PR.5404.3708, PR.425.3708, PR.35.3708-01P, PR.426.3708, PR.2113-3708010, PR.2110-3708010-02, PR.5121.370800, PR.11.131.826, PR.5742.3708-10, PR.422.3708, PR.6502.3708, PR.42.3708, PR.6512.3708, PR.24.3708, PR.24.3708-10, PR.CT362A, PR.7402.3708, PR.5266969, PR.5319202, PR.1832.3778, PR.5432.3708-01, PR.AZF4554, PR.5340.3708010-10, PR.2402.3708-01, PR.2402.3708, PR.CT74.3708-01, PR.2002.3708-01, PR.5722.3708, PR.2107.3708, PR.2101-3708000, PR.29.3708P, PR.5712.3708, PR.2109.3708, PR.5702.3708, PR.CT230A1-3708000, PR.M93R3102SE, PR.536.3708010-02, PR.536.3708010, PR.5319202, 8511400008 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Реле стартера (втягивающее), в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.5266969.800, PR.60.3708800, PR.6042.3708800, PR.PSH0005945.800, PR.PSH0005945-800, PR.5945.800, PR.SR001, PR.SR002, PR.SR003, PR.SR004, PR.SR005, PR.SR006, PR.SR007, PR.SR008, PR.SR009, PR.SR010, PR.SR011, PR.SR012, PR.SR013, PR.SR014, PR.SR015, PR.SR016, PR.SR017, PR.SR018, PR.SR019, PR.SR020, PR.SR021, PR.SR022, PR.SR023, PR.SR024, PR.SR025, PR.SR026, PR.SR027, PR.SR028, PR.SR029, PR.SR030, PR.SR031, PR.SR032, PR.SR033, PR.SR034, PR.SR035, PR.SR036, PR.SR037, PR.SR038, PR.SR039, PR.SR040, PR.SR041, PR.SR042, PR.SR043, PR.SR044, PR.SR045, PR.SR046, PR.SR047, PR.SR048, PR.SR049, PR.SR050, PR.SR051, PR.SR052, PR.SR053, PR.SR054, PR.SR055, PR.SR056, PR.SR057, PR.SR058, PR.SR059, PR.SR060, PR.SR061, PR.SR062, PR.SR063, PR.SR064, PR.SR065, PR.SR066, PR.SR067, PR.SR068, PR.SR069, PR.SR070, PR.SR071, PR.SR072, PR.SR073, PR.SR074, PR.SR075, PR.SR076, PR.SR077, PR.SR078, PR.SR079, PR.SR080, PR.SR081, PR.SR082, PR.SR083, PR.SR084, PR.SR085, PR.SR086, PR.SR087, PR.SR088, PR.SR089, PR.SR090, PR.SR091, PR.SR092, PR.SR093, PR.SR094, PR.SR095, PR.SR096, PR.SR097, PR.SR098, PR.SR099, PR.SR100, PR.73.3747, PR.16.670.263, PR.5308771, PR.AX-7317, PR.AX-7214, PR.42.3708.800-01, PR.42-3708800-01, PR.3708800-51, PR.422.37088, PR.422-3708800, PR.CT230Б-3708800, PR.931.3708.007, PR.5112.3708800, PR.93.3708.007, PR.16.670.460, PR.42.3708.800-11, PR.42.3708800-11, PR.16.670.460-10, PR.CT230А-3708800, PR.3708800-81, PR.3708800-82, PR.133288, PR.74.3708800-10, PR.7402.3708800-10, PR.7155632, PR.16.670.262, PR.CT142Б2-3708800, PR.CT230Б2-3708800-10, PR.1104936630016, PR.20.3708-800, PR.25.3708800, PR.CT142Н-800, PR.7402.3708-800, PR.PC502, PR.PC507-3721000-Б, PR.71.3747.000-01, PR.711.3747.000-03, PR.711.3747.000-01, PR.461.3787-01, PR.71.3747.000-031, PR.71.3747.000-03, PR.71.3747.000-011, PR.ЭМИ89.3.000, PR.738.3747, PR.192.3777.000-11, PR.PC507Б-3747, PR.PC502, PR.AX-7317, PR.230Б-3708800, PR.230А-3708800, PR.16905240, PR.142Б2-3708800, PR.230Б2-3708800-10, PR.507-3721000-Б, PR.502-3721000, PR.89.3.000, PR.507Б-3747, PR.42.3708.800-01, PR.42.3708.800-11, PR.CT142-3708800, PR.CT230А-3708800, PR.422.37088, PR.142-3708800, PR.230А-3708800, PR.XН-3-017, PR.XН-3-082, PR.2562.37088, PR.422.37088.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8536419000 - - - на силу тока более 2 А
Единица продукта	
Единица измерения	штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Привод стартера (бендикс), в том числе в составе комплекта, артикулы:
PR.5266969.600, PR.60.3708600-02, PR.601.3708600, PR.6042.3708600,
PR.PSH0005945.600, PR.PSH0005945-600, PR.5945.800, PR.SD001,
PR.SD002, PR.SD003, PR.SD004, PR.SD005, PR.SD006, PR.SD007, PR.SD008,
PR.SD009, PR.SD010, PR.SD011, PR.SD012, PR.SD013, PR.SD014, PR.SD015,
PR.SD016, PR.SD017, PR.SD018, PR.SD019, PR.SD020, PR.SD021, PR.SD022,
PR.SD023, PR.SD024, PR.SD025, PR.SD026, PR.SD027, PR.SD028, PR.SD029,
PR.SD030, PR.SD031, PR.SD032, PR.SD033, PR.SD034, PR.SD035, PR.SD036,
PR.SD037, PR.SD038, PR.SD039, PR.SD040, PR.SD041, PR.SD042, PR.SD043,
PR.SD044, PR.SD045, PR.SD046, PR.SD047, PR.SD048, PR.SD049, PR.SD050,
PR.SD051, PR.SD052, PR.SD053, PR.SD054, PR.SD055, PR.SD056, PR.SD057,
PR.SD058, PR.SD059, PR.SD060, PR.SD061, PR.SD062, PR.SD063, PR.SD064,
PR.SD065, PR.SD066, PR.SD067, PR.SD068, PR.SD069, PR.SD070, PR.SD071,
PR.SD072, PR.SD073, PR.SD074, PR.SD075, PR.SD076, PR.SD077, PR.SD078,
PR.SD079, PR.SD080, PR.SD081, PR.SD082, PR.SD083, PR.SD084, PR.SD085,
PR.SD086, PR.SD087, PR.SD088, PR.SD089, PR.SD090, PR.SD091, PR.SD092,
PR.SD093, PR.SD094, PR.SD095, PR.SD096, PR.SD097, PR.SD098, PR.SD099,
PR.SD100, PR.SD0191, PR.SD0190, PR.SD01011, PR.SD0101, PR.SD01081,
PR.SD0110, PR.SD0115, PR.60.3708600-02, PR.93.3708.018,
PR.931.3708.018, PR.571.3708600-02, PR.57.3708600-02, PR.572.3708600-
02, PR.1006209674, PR.AX-16367, PR.AX-16381, PR.62.3708600,
PR.4211.3708.600, PR.62.3708.600, PR.60.3708.600, PR.6502.3708.600 ,
PR.SD0302, PR.42.3708600, PR.6502.3708600-02, PR.3708600-52,
PR.SD0306, PR.5112.3708600, PR.16.911.943, PR.3708600-51,
PR.42.3708600-10, PR.42.3708.600-10, PR.16.902.800, PR.5112.3708.600,
PR.601.3708600-02, PR.SD0353, PR.3708600-81, PR.3708600-82,
PR.230A.3708.600, PR.CT230-3708600-01, PR.16.912.162,
PR.5404.3708.600, PR.16.911.869, PR.7402.3708600, PR.7402.3708.600,
PR.CT142Б 3708600, PR.CT230K-3708600-01, PR.SD0906, PR.SD0901,
PR.SD0907, PR.3708600-11, PR.3708600-21, PR.3708600-31,
PR.Cт230K.3708.600, PR.CT230K-3708600, PR.5301-3708600,
PR.7402.3708-600, PR.Cт221.3708.600, PR.29.3708.600, PR.57.3708.600,
PR.571.3708.600, PR.572.3708.600, PR.60.3708.600, PR.601.3708.600,
PR.62.3708.600, PR.42.3708.600, PR.42.3708.600-10, PR.Cт230A.3708.600,
PR.Cт230K.3708.600, PR.Cт142Б.3708.600, PR.7402.3708.600,
PR.6502.3708.600, PR.5112.3708.600, PR.4211.3708.600, PR.5404.3708600,
PR.230A.3708.600, PR.230K.3708.600, PR.142Б.3708.600, PR.221.3708.600,
PR.XH-001, PR.XH-011, PR.XH-012, PR.XH-008, PR.XH-022, PR.XH-1090,
PR.XH-023, PR.XH-577, PR.XH-006, PR.XH-949, PR.XH-005, PR.XH-006,
PR.XH-021, PR.XH-950, PR.XH-1061, PR.XH-1060, PR.XH-660, PR.XH-1068,
PR.35.3708-600, PR.29.3708-600, PR.2110.3708-600, PR.5712.3708-600,
PR.5722.3708-600, PR.6002.3708-600, PR.6012.3708-600, PR.62.3708-600,
PR.42.3708000-600, PR.42.3708000.10-600, PR.Cт230A1-3708000-600,
PR.CT230K-600, PR.Cт142Б1-600, PR.7402.3708-600, PR.74.3708-600,
PR.5112.3708-600, PR.4211.3708-600, PR.4216.3708-01.600, PR.5702.3708-
600, PR.2108.3708-600, PR.2101.3708-600, PR.421.3708000.01-600,
PR.422.3708000-600, PR.Cт230A1-3708000-600, PR.Cт230A1-3708000.10-
600, PR.Cт230Б4-3708000-600, PR.3002.3708-600, PR.3212.3708-600,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8511900009 - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Генераторы, в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.5318121, PR.3722.3771-192, PR.3282M.3771-11, PR.3723.3771-186, PR.3212-3771-10, PR.PM40005261, PR.PM40005261-01, PR.40005261, PR.PM40004531, PR.PM40004531-01, PR.40004531, PR.ALT001, PR.ALT002, PR.ALT003, PR.ALT004, PR.ALT005, PR.ALT006, PR.ALT007, PR.ALT008, PR.ALT009, PR.ALT010, PR.ALT011, PR.ALT012, PR.ALT013, PR.ALT014, PR.ALT015, PR.ALT016, PR.ALT017, PR.ALT018, PR.ALT019, PR.ALT020, PR.ALT021, PR.ALT022, PR.ALT023, PR.ALT024, PR.ALT025, PR.ALT026, PR.ALT027, PR.ALT028, PR.ALT029, PR.ALT030, PR.ALT031, PR.ALT032, PR.ALT033, PR.ALT034, PR.ALT035, PR.ALT036, PR.ALT037, PR.ALT038, PR.ALT039, PR.ALT040, PR.ALT041, PR.ALT042, PR.ALT043, PR.ALT044, PR.ALT045, PR.ALT046, PR.ALT047, PR.ALT048, PR.ALT049, PR.ALT050, PR.ALT051, PR.ALT052, PR.ALT053, PR.ALT054, PR.ALT055, PR.ALT056, PR.ALT057, PR.ALT058, PR.ALT059, PR.ALT060, PR.ALT061, PR.ALT062, PR.ALT063, PR.ALT064, PR.ALT065, PR.ALT066, PR.ALT067, PR.ALT068, PR.ALT069, PR.ALT070, PR.ALT071, PR.ALT072, PR.ALT073, PR.ALT074, PR.ALT075, PR.ALT076, PR.ALT077, PR.ALT078, PR.ALT079, PR.ALT080, PR.ALT081, PR.ALT082, PR.ALT083, PR.ALT084, PR.ALT085, PR.ALT086, PR.ALT087, PR.ALT088, PR.ALT089, PR.ALT090, PR.ALT091, PR.ALT092, PR.ALT093, PR.ALT094, PR.ALT095, PR.ALT096, PR.ALT097, PR.ALT098, PR.ALT099, PR.ALT100, PR.Alt0117X, PR.Alt0118, PR.Alt0190, PR.Alt0101, PR.Alt0101X, PR.Alt30107X, PR.Alt0107, PR.Alt0108X, PR.Alt0108, PR.2112-3701010-83, PR.2112-3701010, PR.Alt0110, PR.Alt0112X, PR.Alt0110X, PR.Alt0121X, PR.Alt0214X, PR.21214-3701010-83, PR.Alt01214, PR.Alt0123X, PR.2123-3701010-83, PR.2123-3701010, PR.2121-3701010-10, PR.1119-3701010-03, PR.9402.3701000-06, PR.Alt0119X, PR.9402.3701000-14, PR.21214-3701010-03, PR.Г221А-3701000-02, PR.372.3701000-03, PR.372.3701-03, PR.Г222-3701000-02, PR.21120370101008, PR.372.3701000-02, PR.9402.3701000-03, PR.9402.3701000, PR.371.3701000, PR.9412.3701P, PR.9412.3701000, PR.941.2370103, PR.Alt0123, PR.771.2370101, PR.21230370101082, PR.9402.3701000-04, PR.21700370101013, PR.21700370101082, PR.1601.3701000-03, PR.1631.3701000-03, PR.Alt0324X, PR.Alt0324, PR.Alt0302X, PR.Alt0302, PR.1631.3701-03, PR.191.3771, PR.3002.3771, PR.192.3771, PR.9422.3701, PR.9422.3701000, PR.9402.3701, PR.7702.3701000-01, PR.Alt0306, PR.5272666, PR.5318121, PR.Alt0328, PR.5318121/A, PR.9402.3701-18, PR.9402.3701-18P, PR.5122.3771-40, PR.5112.3771-20, PR.5122.3771-20, PR.32182.3771, PR.5122.3771-50, PR.5112.3771-40, PR.3722.3771-192, PR.3722.3771-184, PR.5122.3771-60, PR.3282M.3771000-10, PR.3282M.3771-11, PR.3282.3771000, PR.3282M.3771000, PR.3282M.3771, PR.9402.3701000-18, PR.Alt0326X, PR.Alt0325X, PR.Alt0327X, PR.Alt03218, PR.5266781, PR.191.3771010, PR.9422.3701000-10, PR.3212-3771-10, PR.5122.3771-10, PR.3723.3771-186, PR.3212.3771-10, PR.5122.3771-30, PR.Alt5122.3771-30, PR.5122.3771, PR.3212M.3771000, PR.3212.3771000-11, PR.Alt0309, PR.5152.3771, PR.56044530AC, PR.161.3771, PR.6651.3701, PR.9402.3701-

1641.3701000-03, PR.193.3771, PR.1641.3701, PR.ALB3631WA, PR.9402.3701000-17, PR.Alt03217, PR.Alt03216, PR.Alt03215, PR.3212.3771, PR.5101.3701000-01, PR.1621.3701000-03, PR.9012.3701, PR.6552.3701, PR.1342.3771, PR.Alt03039, PR.Г287-3701000-0ГЧ, PR.Г287-3701000, PR.Г273B1-03(R273B1), PR.Г273B1-3.03, PR.6552.3701000, PR.Alt0338, PR.1631.3701000-04, PR.Alt0310, PR.1631.3701000-05, PR.5272634, PR.Alt03138, PR.281.3771, PR.282.3771-01, PR.282.3771, PR.4202-1.3771, PR.Г250Г3, PR.511.3701000-281, PR.Alt03534, PR.5343.3701010-02, PR.3062.3771, PR.Alt0306X, PR.Alt0334, PR.5340.3701010-02, PR.5343.3701010, PR.5362.3701010-10, PR.5362.3701010-20, PR.5362.3701010, PR.650.3701010, PR.4542.3771, PR.Alt0790, PR.Alt0791, PR.Alt0741, PR.Alt1704, PR.Г273.3701000-03, PR.Г273Г1-3701000-03, PR.Г273B1.3701000-03M, PR.Г273B1.3701000-03, PR.6562.3701000, PR.Alt0740, PR.Alt0705, PR.Alt0706, PR.Alt0743, PR.Alt0742, PR.Г288-3701, PR.32.3701, PR.Г287Б-3701000, PR.1661.3701000-03, PR.Г287Б-3701, PR.4532.3771, PR.2022.

8511500008 - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3771, PR.G287D3701000, PR.Alt0180, PR.8450006900, PR.Alt0903, PR.9482-3701000-01, PR.Alt0915, PR.Alt0901, PR.3112.3771-01, PR.6582.3701000-01, PR.1322.3771, PR.4573710697, PR.Alt12650, PR.3232-3771000-10, PR.658.2370103, PR.8.9162, PR.Г700.04.1, PR.6582.3701000-05, PR.Г287M-3701000, PR.28.3771, PR.291.3771T, PR.3032.3771, PR.3032.3771-10, PR.4201.3771, PR.4235.3771-1, PR.3112.3771, PR.3415609, PR.Г287K-3701000, PR.9945.3701-1, PR.Г1150.04.1, PR.Г1000B.04.1, PR.164.3771, PR.6631.3701-01, PR.3151-3701000-271, PR.Alt0369X, PR.1631.3701-01, PR.6631.3701000, PR.6631.3701000-01, PR.6651.3701000, PR.6651.3701000-01, PR.Г250П2-3701000-03, PR.942.23701000-03, PR.9402.3701-17, PR.9422.3701000, PR.Г273B1-03, PR.1322.3771, PR.4512.3771, PR.4542.3771, PR.4242.3771-03, PR.Г700.04.1, PR.Г1000.04.1, PR.3282.3771, PR.3282M.3771000, PR.3282M.3771-10, PR.3212.3771, PR.3212.3771-10, PR.1631.3701-03, PR.6631.3701-01, PR.191.3771, PR.Г250Г3-3701, PR.1641.3701, PR.6651.3701, PR.1631.3701-01, PR.5318121, PR.5266781, PR.5272634, PR.6582.3701-04, PR.372.3701, PR.372.3701-03, PR.Г1000.01.1, PR.Г1000B.04.1, PR.Г1000B.10.1, PR.Г1150.04.1, PR.Г1400.04.1, PR.9402.3701-04, PR.9402.3701-06, PR.9402.3701-14, PR.9402.3701-18, PR.9412.3701, PR.Г221A.3701, PR.4007.3771-86, PR.4012.3771-86, PR.4055.3771-49, PR.4001.3771-53, PR.6582.3701-03, PR.7702.3701-01, PR.5272666, PR.3282.3771000, PR.3752.3771-164, PR.9422.3701-10, PR.3232.3771, PR.7762.3701-10, PR.4242.3771, PR.3252.3771000, PR.4512.3771, PR.7762.3701-08, PR.0124555052, PR.9422.3701-03, PR.3252.3771-50, PR.4512.3771-10, PR.964.3701, PR.700.04.01, PR.1000.04.01, PR.700.04.01, PR.1000.04.01, PR.Г9645.3701000-1, PR.3282.3771000, PR.9402.3701-17, PR.3752.3771-164, PR.16.3771, PR.6651.3701, PR.5122.3771-40, PR.406.3701000-261, PR.5122.3771-30, PR.4232.3771, PR.9422.3701-10, PR.192.3771, PR.4007.3771-86, PR.3152.3771, PR.511.3701000-281, PR.1641.3701-03,

1631-3701000-04, PR.282.3771, PR.5272666, PR.164.3771, PR.4001.3771-53, PR.372.3701-02, PR.372.3701-03, PR.372.3701-05, PR.21214-3701010, PR.1000.01.1, PR.961.3701, PR.1000B.04.1, PR.AT 1000B.10.1, PR.996.3701, PR.9701.3701, PR.9721.3701, PR.1400.04.1, PR.6582.3701-04, PR.3142.3771-01, PR.3112.3771-01, PR.5122-3771-30, PR.7702.3701, PR.Alt0309, PR.3122.3771-20, PR.4012.3771-86, PR.5702.3701-30, PR.3002.3771-10, PR.4055.3771-49.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8511500008 - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Валы коленчатые, в том числе в составе комплекта, артикулы:
PR.4173.1005011, PR.21100100501600, PR.11183100501601,
PR.21213100501500, PR.21230100501200, PR.5443207/A, PR.5443207/AG,
PR.5443207, PR.5561336, PR.406-1005008, PR.4092.1005008,
PR.409051.1065008, PR.53-1005013-01, PR.523.1005014, PR.04781643AA,
PR.245.30-1005015-08, PR.245.9-1005015-24, PR.245.9-1005015, PR.245.9-1005015-08, PR.245.9-1005015-AY-08, PR.245-1005015-A, PR.417.1005013,
PR.417.1005011, PR.4173.1005011, PR.4173.1005013, PR.4173-1005011,
PR.A305.1005011-20, PR.5340.1005010, PR.130-1005011-20, PR.130-3509110-22, PR.01.188, PR.A.29.03.004-01, PR.236Д-1005009-Б, PR.236Д-1005009, PR.236ДК-1005009-30, PR.236-1005009-Д2, PR.236HE-1005009-Б, PR.238ДК-1005009-30, PR.238ДК-1005009-20, PR.238-1005009-Г3,
PR.240-1005000-A2, PR.536.1005010, PR.7601.1005009-10, PR.5261376, PR.5264231, PR.5264230, PR.5282791, PR.5264231, PR.PM40004156, PR.PM40004156-01, PR.40004156, PR.CrankShaft001, PR.CrankShaft002, PR.CrankShaft003, PR.CrankShaft004, PR.CrankShaft005, PR.CrankShaft006, PR.CrankShaft007, PR.CrankShaft008, PR.CrankShaft009, PR.CrankShaft010, PR.CrankShaft011, PR.CrankShaft012, PR.CrankShaft013, PR.CrankShaft014, PR.CrankShaft015, PR.CrankShaft016, PR.CrankShaft017, PR.CrankShaft018, PR.CrankShaft019, PR.CrankShaft020, PR.CrankShaft021, PR.CrankShaft022, PR.CrankShaft023, PR.CrankShaft024, PR.CrankShaft025, PR.CrankShaft026, PR.CrankShaft027, PR.CrankShaft028, PR.CrankShaft029, PR.CrankShaft030, PR.CrankShaft031, PR.CrankShaft032, PR.CrankShaft033, PR.CrankShaft034, PR.CrankShaft035, PR.CrankShaft036, PR.CrankShaft037, PR.CrankShaft038, PR.CrankShaft039, PR.CrankShaft040, PR.CrankShaft041, PR.CrankShaft042, PR.CrankShaft043, PR.CrankShaft044, PR.CrankShaft045, PR.CrankShaft046, PR.CrankShaft047, PR.CrankShaft048, PR.CrankShaft049, PR.CrankShaft050, PR.CrankShaft051, PR.CrankShaft052, PR.CrankShaft053, PR.CrankShaft054, PR.CrankShaft055, PR.CrankShaft056, PR.CrankShaft057, PR.CrankShaft058, PR.CrankShaft059, PR.CrankShaft060, PR.CrankShaft061, PR.CrankShaft062, PR.CrankShaft063, PR.CrankShaft064, PR.CrankShaft065, PR.CrankShaft066, PR.CrankShaft067, PR.CrankShaft068, PR.CrankShaft069, PR.CrankShaft070, PR.CrankShaft071, PR.CrankShaft072, PR.CrankShaft073, PR.CrankShaft074, PR.CrankShaft075, PR.CrankShaft076, PR.CrankShaft077, PR.CrankShaft078, PR.CrankShaft079, PR.CrankShaft080, PR.CrankShaft081, PR.CrankShaft082, PR.CrankShaft083, PR.CrankShaft084, PR.CrankShaft085, PR.CrankShaft086, PR.CrankShaft087, PR.CrankShaft088, PR.CrankShaft089, PR.CrankShaft090, PR.CrankShaft091, PR.CrankShaft092, PR.CrankShaft093, PR.CrankShaft094,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.CrankShaft095, PR.CrankShaft096, PR.CrankShaft097, PR.CrankShaft098,
PR.CrankShaft099, PR.CrankShaft100.

8483102509 - - - прочие;

8483102108 - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Шатуны, в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.406.1004045-01, PR.66-1004045-02, PR.421-1004045, PR.PM40004154, PR.PM40004154-01, PR.40004154, PR.260-1004100-Д-01, PR.260-1004100-Д, PR.245-1004100-Е, PR.В-33670, PR.11194100404500, PR.21010100404500, PR.21080100404500, PR.21100100404500, PR.2110-1004045-02, PR.2110-1004045-01, PR.21213-1004045-01, PR.21213-1004045, PR.21213-1004045-02, PR.1004045-64, PR.5340588, PR.5257364, PR.1004045-51, PR.24-1004045-02, PR.24-1004045-01, PR.1004045-61, PR.406-1004045-10, PR.406.1004045-01, PR.406-1004045-01, PR.AE14951, PR.1004045-81, PR.66-1004045-02, PR.5145.1004045, PR.240-1004100, PR.240-1004100-A, PR.A305.1004045, PR.421-1004045-01, PR.421-1004045, PR.1004045-71, PR.1004045-68, PR.236-1004045-Б3, PR.5340.1004045-002, PR.650.1004045, PR.7511.1004045-02, PR.130-3509180-06, PR.A.29.05.170, PR.5263946, PR.5263945, PR.5340588-01, PR.4989163, PR.ConRod001, PR.ConRod002, PR.ConRod003, PR.ConRod004, PR.ConRod005, PR.ConRod006, PR.ConRod007, PR.ConRod008, PR.ConRod009, PR.ConRod010, PR.ConRod011, PR.ConRod012, PR.ConRod013, PR.ConRod014, PR.ConRod015, PR.ConRod016, PR.ConRod017, PR.ConRod018, PR.ConRod019, PR.ConRod020, PR.ConRod021, PR.ConRod022, PR.ConRod023, PR.ConRod024, PR.ConRod025, PR.ConRod026, PR.ConRod027, PR.ConRod028, PR.ConRod029, PR.ConRod030, PR.ConRod031, PR.ConRod032, PR.ConRod033, PR.ConRod034, PR.ConRod035, PR.ConRod036, PR.ConRod037, PR.ConRod038, PR.ConRod039, PR.ConRod040, PR.ConRod041, PR.ConRod042, PR.ConRod043, PR.ConRod044, PR.ConRod045, PR.ConRod046, PR.ConRod047, PR.ConRod048, PR.ConRod049, PR.ConRod050, PR.ConRod051, PR.ConRod052, PR.ConRod053, PR.ConRod054, PR.ConRod055, PR.ConRod056, PR.ConRod057, PR.ConRod058, PR.ConRod059, PR.ConRod060, PR.ConRod061, PR.ConRod062, PR.ConRod063, PR.ConRod064, PR.ConRod065, PR.ConRod066, PR.ConRod067, PR.ConRod068, PR.ConRod069, PR.ConRod070, PR.ConRod071, PR.ConRod072, PR.ConRod073, PR.ConRod074, PR.ConRod075, PR.ConRod076, PR.ConRod077, PR.ConRod078, PR.ConRod079, PR.ConRod080, PR.ConRod081, PR.ConRod082, PR.ConRod083, PR.ConRod084, PR.ConRod085, PR.ConRod086, PR.ConRod087, PR.ConRod088, PR.ConRod089, PR.ConRod090, PR.ConRod091, PR.ConRod092, PR.ConRod093,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8409910008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Вал распределительный в том числе в составе комплекта, артикулы:
PR.406.1006015-10, PR.4061.1006015-10, PR.409051-1006011, PR.409051-1006012, PR.4216.1006015-15, PR.A274.1006015, PR.PM40004383, PR.PM40004383-01, PR.40004383, PR.PM40004384, PR.PM40004384-01, PR.40004384, PR.CamShaft001, PR.CamShaft002, PR.CamShaft003, PR.CamShaft004, PR.CamShaft005, PR.CamShaft006, PR.CamShaft007, PR.CamShaft008, PR.CamShaft009, PR.CamShaft010, PR.CamShaft011, PR.CamShaft012, PR.CamShaft013, PR.CamShaft014, PR.CamShaft015, PR.CamShaft016, PR.CamShaft017, PR.CamShaft018, PR.CamShaft019, PR.CamShaft020, PR.CamShaft021, PR.CamShaft022, PR.CamShaft023, PR.CamShaft024, PR.CamShaft025, PR.CamShaft026, PR.CamShaft027, PR.CamShaft028, PR.CamShaft029, PR.CamShaft030, PR.CamShaft031, PR.CamShaft032, PR.CamShaft033, PR.CamShaft034, PR.CamShaft035, PR.CamShaft036, PR.CamShaft037, PR.CamShaft038, PR.CamShaft039, PR.CamShaft040, PR.CamShaft041, PR.CamShaft042, PR.CamShaft043, PR.CamShaft044, PR.CamShaft045, PR.CamShaft046, PR.CamShaft047, PR.CamShaft048, PR.CamShaft049, PR.CamShaft050, PR.CamShaft051, PR.CamShaft052, PR.CamShaft053, PR.CamShaft054, PR.CamShaft055, PR.CamShaft056, PR.CamShaft057, PR.CamShaft058, PR.CamShaft059, PR.CamShaft060, PR.CamShaft061, PR.CamShaft062, PR.CamShaft063, PR.CamShaft064, PR.CamShaft065, PR.CamShaft066, PR.CamShaft067, PR.CamShaft068, PR.CamShaft069, PR.CamShaft070, PR.CamShaft071, PR.CamShaft072, PR.CamShaft073, PR.CamShaft074, PR.CamShaft075, PR.CamShaft076, PR.CamShaft077, PR.CamShaft078, PR.CamShaft079, PR.CamShaft080, PR.CamShaft081, PR.CamShaft082, PR.CamShaft083, PR.CamShaft084, PR.CamShaft085, PR.CamShaft086, PR.CamShaft087, PR.CamShaft088, PR.CamShaft089, PR.CamShaft090, PR.CamShaft091, PR.CamShaft092, PR.CamShaft093, PR.CamShaft094, PR.CamShaft095, PR.CamShaft096, PR.CamShaft097, PR.CamShaft098, PR.CamShaft099, PR.CamShaft100, PR.4988630, PR.2111-1006015, PR.2112-01006014, PR.2101-1006010-20, PR.2101-1006008, PR.2111-1006010, PR.2111-1006015-10, PR.2110-1006015, PR.2112-1006015, PR.21213-1006010, PR.21213-1006008, PR.21214-1006010, PR.21214-1006008, PR.1006015-51, PR.4022-1006015-20, PR.4022.1006015-10, PR.4022.1006015-01, PR.406.1006015, PR.1006015-61, PR.406-1006015-10, PR.406.1006015-01, PR.406.1006015-20, PR.1006015-62, PR.4061.1006015, PR.4061-1006015-01, PR.4061.1006015-20, PR.4061.1006015-10, PR.1006015-61, PR.409051-1006011, PR.409051.1006011-00, PR.409051-1006011-01, PR.1006015-62, PR.409051-1006012-00, PR.409051.1006012-01, PR.409051-1006012, PR.511.1006015, PR.514.1006016, PR.5245-1006010, PR.04781681AB, PR.4781679AB, PR.240-1006015-A, PR.245E4-1006015, PR.245-1006012-B1, PR.260-1006015-БУ, PR.5267994/A, PR.5267994, PR.42164.1006015, PR.1006015-65, PR.4216.1006015, PR.4216.1006010-09, PR.1006015-71, PR.4216.1006015-15, PR.A274.1006010, PR.A305.1006015, PR.A305.1006010-09, PR.5340.1006015, PR.5340.1006010, PR.130-

240-1006015, PR.536.1006010, PR.650.1006015, PR.7601.1006015, PR.5259582.

8483109500 - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Теплообменники: радиаторы охлаждения, в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.330242.1301010-21, PR.330242.1301010-31, PR.A21R23.1301010-21, PR.A21R22.1301010-11, PR.33027.1301010-21, PR.33027.1301010-31, PR.073.1301005, PR.2190-11300008-14, PR.850.1714600, PR.130-1301010, PR.433360-1301010, PR.5301-1301010-10, PR.A32R32.1301010-10, PR.320405-04-8101060, PR.LRIC03029, PR.LRIC0332, PR.LRIC03300, PR.LRIC0380, PR.LRIC0301, PR.RAC0363, PR.3163-8131050-30, PR.RAC03631, PR.RAC0118, PR.RAC01214, PR.RAC0123, PR.RAC0127, PR.RAC01272, PR.RAC0194, PR.RAC0190, PR.A21R23.8112033-01, PR.RAC0323, PR.RAC0978, PR.RAC0961, PR.3163-8131020-50, PR.3102-1013010-02, PR.3102-1013010-10, PR.31029-1013010, PR.3110-1013010, PR.31105-1013010, PR.2705-1013010A, PR.2705-1013010, PR.33021.1013010, PR.33021-1013010A, PR.33021-1013010, PR.2217-1013010, PR.66-1013010-18, PR.33081-1013010-20, PR.33104-1013010, PR.560-1013010, PR.A21R23.1013010-10Л, PR.A21R23.1013010-10, PR.2217-3408297, PR.2217-3408298, PR.A21R23.3419030-01, PR.130-1013008, PR.5301-1013010, PR.3205-1013010-01, PR.3163.1013010, PR.3163-1013010, PR.3160-1013010, PR.3160-00-1013010-00, PR.3160-1013010-10, PR.536.1213010, PR.2121-8101050-10, PR.Rh0127b, PR.Rh0194, PR.Rh0190b, PR.2108-8101060, PR.Rh0118, PR.1118-8101060-90, PR.1118-8101060, PR.Rh01182b, PR.Rh0101, PR.Rh0101c, PR.2105-8101060, PR.Rh0106, PR.Rh0108, PR.2108-8101060, PR.Rh0110, PR.2110-8101060, PR.Rh0111, PR.2111-8101060, PR.Rh0123, PR.2123-8101060, PR.Rh0305, PR.Rh0310, PR.3102-8101060-10, PR.OT31029.8101.000 02, PR.3110-8101060Ш, PR.Rh0311, PR.3110.8101.060-30, PR.3110-8101060, PR.201.8101060, PR.3110-8101060-10, PR.3110-8101060W, PR.31107-8101060, PR.3221-8111060, PR.Rh0302, PR.3302-8101060W, PR.3302-8101060-01VA, PR.3302.8101060, PR.3302-8101060-01, PR.OT3302.8101.000, PR.3302-8101060, PR.Rh0306, PR.3302-8101060-10VA, PR.3302-8101060-10W, PR.3302-8101060-10, PR.3302-8101060-20, PR.3302-8101060-10Ш, PR.23.8101060, PR.2705-8101060W, PR.2705-8101060, PR.3302.8101.060-32, PR.2705-8101060, PR.2705-8101060VA, PR.AP2705.8101060, PR.2705-8101060-20, PR.Rh03027, PR.3302-8101060-20, PR.159АП-8101060, PR.3307.8101.060-31, PR.3307.8101.060-30, PR.Rh0337b, PR.0123862, PR.3307-8101060, PR.3307.8101060, PR.3310-8101056, PR.P53-8101060-BB, PR.3111-8101060, PR.3111-8101060, PR.Rh0320, PR.Rh03024, PR.A21R23.8101060, PR.Rh0322, PR.A21R23.8101060A, PR.A21R23.8101060W, PR.Rh0720, PR.Rh0723b, PR.Rh15703, PR.ДМ11-8102060-01, PR.4000-8110060, PR.9000.8110060, PR.Rh03029, PR.Rh0321, PR.3221-8101060W, PR.130-8101012-A, PR.4331-8101012, PR.Rh0978, PR.Rh0998, PR.Rh0325, PR.Rh0398, PR.Rh0318, PR.6000-8110060-01, PR.6000-8110060, PR.11000-8110060-01, PR.11000-8110060, PR.Rh1220, PR.Rh1240, PR.3000-8110060,

PR.Rh03637, PR.3163-8101060-07, PR.Rh03631b, PR.3163-8101060-30VA, PR.3163-8101060-30, PR.3163-8101060-50, PR.3163-8101060-50VA, PR.Rh03638, PR.3163-8101060-50, PR.3151-8101000, PR.Rh03690b, PR.26.8101060, PR.Rh0347b, PR.0115384, PR.906173, PR.3741-8101060-10ПА, PR.3741-00-8101060-35, PR.3962-00-8110060-34, PR.3741-00-8101060-34, PR.73-8101060, PR.Rh03470b, PR.25.8101060, PR.73-8101060-10, PR.25.8101060-10, PR.3151-8101060-01ПА, PR.469-8101060, PR.Rh0369b, PR.26.8101060-10, PR.Rc0118, PR.Rc01182b, PR.Rc0106, PR.Rc01073, PR.2107-1301012-90, PR.Rc01070, PR.2108-1301012-90, PR.Rc01082, PR.Rc01080, PR.Rc0112, PR.Rc01120, PR.Rc01213, PR.Rc01214, PR.Rc0123, PR.Rc01270b, PR.Rc0127, PR.Rc01272b, PR.2170-1300010-22, PR.Rc0194, PR.Rc01194, PR.Rc0190b, PR.Rc0192b, PR.2192-1301012-82, PR.Rc01192b, PR.Rc01900, PR.Rc0310b, PR.Rc03027b, PR.Rc03028b, PR.Rc0342b, PR.Rc0302b, PR.Rc0337b, PR.Rc0338, PR.Rc0339, PR.Rc03104b, PR.Rc0353b, PR.Rc0366b, PR.Rc03161, PR.Rc03106b, PR.Rc0340, PR.Rc07151, PR.Rc0708b, PR.Rc07152, PR.Rc0766, PR.Rc0723b, PR.Rc0715b, PR.Rc07601, PR.Rc0780, PR.Rc15703, PR.Rc07350, PR.Rc07651b, PR.Rc0765b, PR.214105731R, PR.Rc0978, PR.214106179R, PR.Rc0938, PR.RcRELo08139, PR.Rc09198,

8708913509 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.214107888R, PR.Rc1356, PR.Rc1312, PR.Rc1203, PR.Rc12370, PR.Rc12371, PR.Rc1240, PR.Rc12532, PR.Rc1235, PR.Rc12601, PR.Rc1225, PR.Rc12A5, PR.Rc1229, PR.Rc1290, PR.Rc1208, PR.Rc0797, PR.Rc0301, PR.Rc03326, PR.Rc0332b, PR.1111-1301012, PR.1118-1301012, PR.1119-1301012, PR.2105-1301012-20, PR.2106-1301012-11, PR.21073-1301012-20, PR.2107-1301012-11, PR.2108-1301012, PR.21082-1301012, PR.2112-1301012-10, PR.2112-1301012, PR.21213-1301012-01, PR.21214-1301012-21, PR.2123-1301012, PR.2170-1301012-82, PR.2170-1301012, PR.21903-1300008-11, PR.2190-1300010-01, PR.2190-1300010-04, PR.8200735038, PR.L113000000824, PR.115.1301010-01, PR.115.1301010, PR.3102Y.1301.010-30, PR.3102-1301010-10, PR.3102-1301010-40, PR.0115360, PR.3110-1301010-01W, PR.KRC V-3110 AL 2673, PR.3110X2-1301010-35, PR.3110.1301010, PR.114.1301010-01, PR.114.1301010, PR.3110.1301.010-33, PR.3110-1301010-32, PR.V-3110 2 ROWS PL 1626, PR.3110-1301010-33W, PR.V-3110-3 ROWS PL 1236, PR.3110-1301010-61, PR.3110.1301010-05, PR.3302.1301010-01, PR.3302.1301010, PR.330242-1301010-03, PR.330242-1301010ПА, PR.0115358, PR.330242-1301010-10, PR.112.1301010-01, PR.330242.1301.000-31, PR.330242-1301.000, PR.KRC G-AL NEW 2649, PR.3302-1301010WP, PR.112.1301010-11, PR.G-2 ROWS NEW PL 1235, PR.112.1301010-10, PR.330242.1301.000-30, PR.330242-1301010-01Y, PR.0115359, PR.112.1301010-02, PR.P330242-1301010-01, PR.3302-1301010-01W, PR.BK3302-1301010-34, PR.330242-1301010VA, PR.3302-1301.010-33, PR.3302-1301010-33W, PR.BK-3302.1301.010-33, PR.0115361, PR.3302-1301.010-39, PR.G-3 ROWS NEW PL 1201, PR.0115362, PR.33027-1301010-10, PR.33027.1301010-21, PR.KRC GB-AL 2742, PR.33027-1301010-10W, PR.33027Ш-1301010,

2486, PR.330233-1301010, PR.33027-1301010VA, PR.33027-1301010W, PR.ГБ330242.1301.000-32, PR.GB-330242-3 ROWS PL 2588, PR.33027-1301010WN, PR.073.1301010-11, PR.073.1301010, PR.G NEXT-AL 2889, PR.330242.1301010-32, PR.115.1301010-51, PR.122.1301010, PR.121.1301010, PR.3307-1301010, PR.3307-1301010-70, PR.3307-1301010-91, PR.G 3307 2-ROWS 27717, PR.G-3307-3 ROWS 2484, PR.3307.1301010-35, PR.33098.1301010-20, PR.33098-1301010-10, PR.121.1301010-20, PR.121.1301010-10, PR.3307.1301.010-36, PR.3309.1301010, PR.33096.1301010, PR.33096.1301010-10, PR.3309-1301010, PR.3309Ш-1301010, PR.33104Ш-1301010, PR.33104.1301010-33, PR.33104-1301010-30, PR.126.1301010, PR.33104.1301010-30, PR.33106.1301010, PR.33106.1301010-10, PR.33106-1301010-10, PR.51A-1301010, PR.P53-1301010, PR.66-1301010, PR.66-01-1301006-03, PR.GNEXT-CUMMINS-AL/DT-2944, PR.A21R22.1301010W, PR.0115363, PR.A21R22.1301010-11, PR.Rc0322b, PR.A21R22.1301010WN, PR.Rc0323, PR.A21R23.1301010-21, PR.C41R13-1300340, PR.C41RB3.1301010-01, PR.C41R13.1301010-31, PR.Rc0341, PR.Rc0343, PR.C41R13-1301010, PR.33027.1301010-21, PR.A21R22.1301010-20, PR.A21R22.1301010-10, PR.073.1301005, PR.TPM073.1301005, PR.073.1301005-20, PR.C41R13.1301005-31, PR.131-1301010-13, PR.Rc06331b, PR.4331-1301010-01, PR.432720-1301010-11, PR.Rc06301b, PR.3205-1301010-20, PR.3205-1301010, PR.P-3205 2-ROWS 27719, PR.111.1301010-10, PR.111.1301010, PR.3205-1301010-02, PR.C40R13.1301010-31, PR.Rc0363b, PR.3163-1301010ПА, PR.31631A-1301010, PR.3163-1301010-31, PR.31631-1301010 PRO, PR.3163-1301010-12, PR.3163-1301010-13, PR.3163-1301010-30, PR.BK3163-1301010-30, PR.3160-80-1301010-04, PR.3160-80-1301010-03, PR.31608-1301010-02, PR.3741Ш-1301010-05, PR.3741-1301010-04, PR.Rc0347b, PR.3741-1301010 PRO, PR.3741-1301010, PR.3151.1301.000, PR.3741-1301010, PR.U 0031608-AL 2758, PR.3160.1301.000, PR.U 0031608-AL 2758-1, PR.3160-1301010-10,

8708913509 - - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Диск сцепления нажимной (корзина), в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.A21R22.1601090, PR.153482000693, PR.511.1601090-280, PR.3082000005, PR.409-1601090, PR.063082001150, PR.CB001, PR.CB002, PR.CB003, PR.CB004, PR.CB005, PR.CB006, PR.CB007, PR.CB008, PR.CB009, PR.CB010, PR.CB011, PR.CB012, PR.CB013, PR.CB014, PR.CB015, PR.CB016, PR.CB017, PR.CB018, PR.CB019, PR.CB020, PR.CB021, PR.CB022, PR.CB023, PR.CB024, PR.CB025, PR.CB026, PR.CB027, PR.CB028, PR.CB029, PR.CB030, PR.CB031, PR.CB032, PR.CB033, PR.CB034, PR.CB035, PR.CB036, PR.CB037, PR.CB038, PR.CB039, PR.CB040, PR.CB041, PR.CB042, PR.CB043, PR.CB044, PR.CB045, PR.CB046, PR.CB047, PR.CB048, PR.CB049, PR.CB050, PR.CB051, PR.CB052, PR.CB053, PR.CB054, PR.CB055, PR.CB056, PR.CB057, PR.CB058, PR.CB059, PR.CB060, PR.CB061, PR.CB062, PR.CB063, PR.CB064, PR.CB065, PR.CB066, PR.CB067, PR.CB068, PR.CB069, PR.CB070, PR.CB071, PR.CB072, PR.CB073, PR.CB074, PR.CB075, PR.CB076, PR.CB077, PR.CB078, PR.CB079, PR.CB080, PR.CB081, PR.CB082, PR.CB083, PR.CB084, PR.CB085, PR.CB086,

PR.CB087, PR.CB088, PR.CB089, PR.CB090, PR.CB091, PR.CB092, PR.CB093, PR.CB094, PR.CB095, PR.CB096, PR.CB097, PR.CB098, PR.CB099, PR.CB100, PR.330242-1601130-01, PR.201878005456, PR.1878001501, PR.2217-1601130, PR.4301-1601130-01, PR.5B3-972271, PR.421-1601130, PR.201878005153, PR.31104-1601090, PR.3302-1601090, PR.4301-1601090-20, PR.3302-1601620, PR.52-1601130, PR.B52-1601130, PR.456-1601130, PR.3302-1601130-50, PR.1878005456, PR.201878005456, PR.FD393, PR.3302-1601130-60, PR.75835, PR.FD395, PR.1878006639, PR.1878001501, PR.402-1601130, PR.406-1601130, PR.FD399, PR.409-1601130, PR.53-1601130, PR.53y-1601130, PR.B53y-1601130, PR.53-1601130-20, PR.53-1601130-10, PR.FD308, PR.FD305, PR.4301-1601130, PR.FD369, PR.451-1601130-10, PR.451-1601130, PR.201878005153, PR.4216-1601130, PR.FD509, PR.1878006092, PR.75825, PR.FD1201, PR.FD1203, PR.71561, PR.1878002307, PR.B52-1601090, PR.FS895, PR.3482001168, PR.3082001150, PR.FS893, PR.63082001150, PR.75816, PR.3482000693, PR.75824, PR.3482000419, PR.71496, PR.406-1601090, PR.FS899, PR.406-1601090-10, PR.409-1601090, PR.71546, PR.FS902, PR.511-1601090, PR.FS808, PR.B53-1601090-11, PR.71541, PR.FS905, PR.4301-1601090, PR.451-1601090-10, PR.451-1601090, PR.4215-1601090, PR.CT318, PR.CT322, PR.CT317, PR.31514-1601185, PR.31514-1601180, PR.3151-1601185, PR.CT315, PR.3151-40-1601180, PR.3151-1601180, PR.FR509, PR.3302-1601000-60, PR.405-1601000, PR.406-1601000, PR.71506, PR.71507, PR.406-1601000-10, PR.405-1601000-10, PR.FR797, PR.409-1601000-01, PR.409-1601000, PR.FR801, PR.FR799, PR.71474, PR.71432, PR.75831, PR.FR508, PR.FR796, PR.FR792, PR.FR769, PR.451-1601000, PR.4216-1601000, PR.71455, PR.4216-1601000-10, PR.FR794, PR.FR807, PR.75829, PR.FR793, PR.A21R22-1601620-01, PR.FR806, PR.3302-1601000-70, PR.3302-1601000-80, PR.3302-1601000-50, PR.FR795, PR.75904, PR.75904N, PR.A21R22.1601130, PR.A21R22.1601130, PR.21221601130, PR.A21R22-1601130, PR.1878006639, PR.201878005456, PR.4301-1601130-01, PR.4301160113001, PR.381878001501, PR.1878001501, PR.52-1601130, PR.521601130, PR.201864000669, PR.330242-1601130-01, PR.330242160113001, PR.406.1601130, PR.4061601130, PR.406-1601130, PR.4063.1601130-04, PR.4063160113004, PR.4063-1601130-04, PR.4063.1601130-90, PR.4063160113090, PR.4063-1601130-90, PR.40637.1601130-04, PR.40637160113004, PR.40637-1601130-04, PR.4021.1601130-02, PR.4021-1601130-02, PR.4021160113002, PR.402-1601130, PR.4021601130, PR.402-1601130-03, PR.402160113003, PR.2217-1601130, PR.22171601130, PR.3163-80-1601130, PR.3163801601130, PR.514-1601130, PR.5141601130, PR.53-1601130-15, PR.53160113015, PR.53-11-1601130-15, PR.5311160113015, PR.53-11-1601130-90, PR.5311160113090, PR.511.1601130-280, PR.5111601130280, PR.41-1601130-03, PR.5B3-972271, PR.5B3972271, PR.1878002307, PR.417-1601130, PR.451-1601130, PR.451-01-1601130, PR.451-01-1601130, PR.421.1601130, PR.201878005153, PR.451-01-1601130-02, PR.381878006092, PR.8.9447, 8708939009 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	8201067155, PR.11110-1601130-00, PR.11110160113000, PR.11110-1601130-90, PR.11110160113090, PR.21703-1601130-30, PR.21703160113030, PR.11183-1601130-01, PR.11183160113001, PR.11183160113090, PR.11183-1601130-90, PR.11186160113001, PR.11186-1601130-01, PR.11186160113090, PR.11186-1601130-90, PR.21070160113000, PR.21070-1601130-00, PR.21070160113090, PR.21070-1601130-90, PR.21011601130, PR.2101-1601130, PR.21060160113000, PR.21060-1601130-00, PR.21060160113090, PR.21060-1601130-90, PR.2106-1601130, PR.21061601130, PR.21076160113000, PR.21076-1601130-00, PR.21076160113090, PR.21076-1601130-90, PR.2108-1601130, PR.21081601130, PR.21090160113000, PR.21090-1601130-00, PR.21090160113090, PR.21090-1601130-90, PR.21100160113000, PR.21100-1601130-00, PR.21100160113090, PR.21100-1601130-90, PR.2110-1601130, PR.21101601130, PR.2112-1601130, PR.21121601130, PR.21120160113000, PR.21120-1601130-00, PR.21120160113090, PR.21120-1601130-90, PR.21213-1601130, PR.212131601130, PR.21213160113000, PR.21213-1601130-00, PR.21213160113090, PR.21213-1601130-90, PR.21231601130, PR.2123-1601130, PR.21230160113000, PR.21230-1601130-00, PR.21230160113090, PR.21230-1601130-90, PR.21703160113000, PR.21703-1601130-00, PR.21703160113090, PR.21703-1601130-90, PR.11193160113001, PR.11193-1601130-01, PR.21179160113000, PR.21179-1601130-00, PR.21179160113001, PR.21179-1601130-01, PR.130-1601130, PR.1301601130, PR.1878003202, PR.A21R22.1601090, PR.2122.1601090, PR.21221601090, PR.A21R221601090, PR.3482001168, PR.153482000693, PR.4301-1601090-20, PR.4301160109020, PR.4301.1601090-20, PR.521601090, PR.52-1601090, PR.52.1601090, PR.063082000736, PR.31104-1601090, PR.311041601090, PR.406.1601090-05, PR.406160109005, PR.406-1601090-05, PR.406.1601090, PR.4061601090, PR.406-1601090, PR.4064.1601090-04, PR.4064160109004, PR.4064-1601090-04, PR.3302-1601090, PR.33021601090, PR.3302.1601090, PR.31605-1601090, PR.316051601090, PR.409-1601090, PR.4091601090, PR.53-1601090-11, PR.53160109011, PR.53.1601090-11, PR.53-1601090-90, PR.53160109090, PR.53.1601090-90, PR.53-1601090, PR.531601090, PR.511.1601090-280, PR.5111601090280, PR.511-1601090-280, PR.5233.1601090, PR.52331601090, PR.5233-1601090, PR.451-1601090, PR.4511601090, PR.451.1601090, PR.4173.1601090-02, PR.4173-1601090-02, PR.4173160109002, PR.4215.1601090, PR.4215-1601090, PR.42151601090, PR.063082001150, PR.3482000412, PR.21120160108500, PR.21120-1601085-00, PR.21120160108590, PR.21120-1601085-90, PR.21179-1601085-10, PR.21179160108510, PR.302054100R, PR.21703-1601085-00, PR.21703160108500, PR.21703-1601085-90, PR.21703160108590, PR.21703-1601085, PR.217031601085, PR.21030-1601085-00, PR.21030160108500, PR.21030160108590, PR.21030-1601085-90, PR.21210160108500, PR.21210-1601085-00, PR.21210160108590, PR.21210-1601085-90, PR.2108-1601085, PR.21081601085, PR.2109-1601085, PR.21091601085, PR.21090160108500, PR.21090-1601085-00, PR.21090-1601085-90, PR.21090160108590, PR.21100160108500, PR.21100-1601085-00,

21231601085, PR.21230160108500, PR.21230-1601085-00, PR.21230-1601085-90, PR.21230160108590, PR.11189160108500, PR.11189-1601085-00, PR.1301601090, PR.130-1601090, PR.A21R22-1601620-01, PR.A21R22160162001, PR.2122-1601620-01, PR.2122160162001, PR.3000950503, PR.A21R23-1601620-01, PR.A21R23160162001, PR.2123160162001, PR.2123-1601620-01, PR.3000951401, PR.406-1600010, PR.4061600010, PR.40905.3906604, PR.409053906604, PR.4054.3906605, PR.40543906605, PR.4061.3906605, PR.40613906605, PR.3000950069, PR.3000951401, PR.3400700645, PR.3302-1601620, PR.33021601620, PR.409.3906605-01, PR.409390660501, PR.511.1601000-280, PR.5111601000280, PR.5143.3906605, PR.51433906605, PR.3160-50-1601006, PR.3160501601006, PR.409051.3906605, PR.4090513906605, PR.3163-80-1601006-00, PR.316380160100600, PR.421-1600010, 8708939009 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

417-1600010, PR.4171600010, PR.451-1601010-05, PR.451160101005, PR.302052223R, PR.11186160100082, PR.11186-1601000-82, PR.11186160100000, PR.11186-1601000-00, PR.11186-1601000-90, PR.11186160100090, PR.21100-1601085-10, PR.21100160108510, PR.11183160100000, PR.11183-1601000-00, PR.11183-1601000-90, PR.11183160100090, PR.21070160100000, PR.21070-160100000, PR.21070160100090, PR.21070-1601000-90, PR.21060160100000, PR.21060-1601000-00, PR.21060160100090, PR.21060-1601000-90, PR.21090160100000, PR.21090-1601000-00, PR.21090-1601000-90, PR.21090160100090, PR.21120160100082, PR.21120-1601000-82, PR.21120160100000, PR.21120-1601000-00, PR.21120160100090, PR.21120-1601000-90, PR.21100160100000, PR.21100-1601000-00, PR.21100160100090, PR.21100160100090, PR.21210160100000, PR.21210-1601000-00, PR.21210160100090, PR.21210-1601000-90, PR.21213160100000, PR.21213-1601000-00, PR.21213160100090, PR.21213-1601000-90, PR.826474, PR.21703160100000, PR.21703-1601000-00, PR.21703160100090, PR.21703-1601000-90, PR.832290, PR.620342709, PR.832460, PR.21810160100000, PR.21810-1601000-00, PR.451-1601090-10, PR.A21R22-1601620-10, PR.2106-1601130-01, PR.2103-1601085, PR.2103-1601085-01, PR.2123-1601180, PR.21703-1601085-30, PR.8200187171, PR.11189-1601130, PR.21179-1601085, PR.306201586R, PR.A21R22.1601130, PR.A21R221601130, PR.21221601130, PR.A21R22-1601130, PR.1878006639, PR.201878005456, PR.4301-1601130-01, PR.4301160113001, PR.381878001501, PR.1878001501, PR.52-1601130, PR.521601130, PR.201864000669, PR.330242-1601130-01, PR.330242160113001, PR.406.1601130, PR.4061601130, PR.406-1601130, PR.4063.1601130-04, PR.4063160113004, PR.4063-1601130-04, PR.4063.1601130-90, PR.4063160113090, PR.4063-1601130-90, PR.40637.1601130-04, PR.40637160113004, PR.40637-1601130-04, PR.4021.1601130-02, PR.4021-1601130-02, PR.4021160113002, PR.402-1601130, PR.4021601130, PR.402-1601130-03, PR.402160113003, PR.2217-1601130, PR.22171601130,

PR.53-1601130-15, PR.53160113015, PR.53-11-1601130-15, PR.5311160113015, PR.53-11-1601130-90, PR.5311160113090, PR.511.1601130-280, PR.511601130280, PR.41-1601130-03, PR.5B3-972271, PR.5B3972271, PR.1878002307, PR.417-1601130, PR.451-1601130, PR.451-01-1601130, PR.451-01-1601130, PR.421.1601130, PR.201878005153, PR.451-01-1601130-02, PR.381878006092, PR.8.9447, PR.89447, PR.5340.89447, PR.534089447, PR.8201067155, PR.11110-1601130, PR.11110160113000, PR.11110-1601130-90, PR.11110160113090, PR.21703-1601130-30, PR.21703160113030, PR.11183-1601130-01, PR.11183160113001, PR.11183160113090, PR.11183-1601130-90, PR.11186160113001, PR.11186-1601130-01, PR.11186160113090, PR.11186-1601130-90, PR.21070160113000, PR.21070-1601130, PR.21070160113090, PR.21070-1601130-90, PR.21011601130, PR.2101-1601130, PR.21060160113000, PR.21060-1601130, PR.21060160113090, PR.21060-1601130-90, PR.2106-1601130, PR.21061601130, PR.2106160113000, PR.2106-1601130, PR.21076160113090, PR.21076-1601130-90, PR.2108-1601130, PR.21081601130, PR.21090160113000, PR.21090-1601130, PR.21090160113090, PR.21090-1601130-90, PR.21100160113000, PR.21100-1601130, PR.21100160113090, PR.21100-1601130-90, PR.2110-1601130, PR.21101601130, PR.2112-1601130, PR.21121601130, PR.21120160113000, PR.21120-1601130, PR.21120160113090, PR.21120-1601130-90, PR.21213-1601130, PR.212131601130, PR.21213160113000, PR.21213-1601130, PR.21213160113090, PR.21213-1601130-90, PR.21231601130, PR.2123-1601130, PR.21230160113000, PR.21230-1601130, PR.21230160113090, PR.21230-1601130-90, PR.21703160113000, PR.21703-1601130, PR.21703160113090, PR.21703-1601130-90, PR.11193160113001, PR.11193-1601130-01, PR.21179160113000, PR.21179-1601130, PR.21179160113001, PR.21179-1601130-01, PR.130-1601130, PR.1301601130, PR.1878003202, PR.A21R22.1601090, PR.2122.1601090, PR.21221601090, PR.A21R221601090, PR.3482001168, PR.153482000693, PR.4301-1601090-20, PR.4301160109020, PR.4301.1601090-20, PR.521601090, PR.52-8708939009 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

063082000736, PR.31104-1601090, PR.311041601090, PR.406.1601090-05, PR.406160109005, PR.406-1601090-05, PR.406.1601090, PR.4061601090, PR.406-1601090, PR.4064.1601090-04, PR.4064160109004, PR.4064-1601090-04, PR.3302-1601090, PR.33021601090, PR.3302.1601090, PR.31605-1601090, PR.316051601090, PR.409-1601090, PR.4091601090, PR.53-1601090-11, PR.53160109011, PR.53.1601090-11, PR.53-1601090-90, PR.53160109090, PR.53.1601090-90, PR.53-1601090, PR.531601090, PR.511.1601090-280, PR.5111601090280, PR.511-1601090-280, PR.5233.1601090, PR.52331601090, PR.5233-1601090, PR.451-1601090, PR.4511601090, PR.451.1601090, PR.4173.1601090-02, PR.4173-1601090-02, PR.4173160109002, PR.4215.1601090, PR.4215-1601090, PR.42151601090, PR.063082001150, PR.3482000412, PR.21120160108500,

1601085, PR.21120160108590, PR.21120-1601085-90, PR.21179-1601085-10, PR.21179160108510, PR.302054100R, PR.21703-1601085, PR.21703160108500, PR.21703-1601085-90, PR.21703160108590, PR.21703-1601085, PR.217031601085, PR.21030-1601085, PR.21030160108500, PR.21030160108590, PR.21030-1601085-90, PR.21210160108500, PR.21210-1601085, PR.21210160108590, PR.21210-1601085-90, PR.2108-1601085, PR.21081601085, PR.2109-1601085, PR.21091601085, PR.21090160108500, PR.21090-1601085, PR.21090-1601085-90, PR.21090160108590, PR.21100160108500, PR.21100-1601085, PR.21100-1601085-90, PR.21100160108590, PR.2110-1601085, PR.21101601085, PR.2112-1601085, PR.21121601085, PR.21110160108500, PR.21110-1601085, PR.21110-1601085-90, PR.21110160108590, PR.2123-1601085, PR.21231601085, PR.21230160108500, PR.21230-1601085, PR.21230-1601085-90, PR.21230160108590, PR.11189160108500, PR.11189-1601085, PR.1301601090, PR.130-1601090, PR.A21R22-1601620-01, PR.A21R22160162001, PR.2122-1601620-01, PR.2122160162001, PR.3000950503, PR.A21R23-1601620-01, PR.A21R23160162001, PR.2123160162001, PR.2123-1601620-01, PR.3000951401, PR.406-1600010, PR.4061600010, PR.40905.3906604, PR.409053906604, PR.4054.3906605, PR.40543906605, PR.4061.3906605, PR.40613906605, PR.3000950069, PR.3000951401, PR.3400700645, PR.3302-1601620, PR.33021601620, PR.409.3906605-01, PR.409390660501, PR.511.1601000-280, PR.5111601000280, PR.5143.3906605, PR.51433906605, PR.3160-50-1601006, PR.3160501601006, PR.409051.3906605, PR.4090513906605, PR.3163-80-1601006, PR.316380160100600, PR.421-1600010, PR.4211600010, PR.417-1600010, PR.4171600010, PR.451-1601010-05, PR.451160101005, PR.302052223R, PR.11186160100082, PR.11186-1601000-82, PR.11186160100000, PR.11186-1601000, PR.11186-1601000-90, PR.11186160100090, PR.21100-1601085-10, PR.21100160108510, PR.11183160100000, PR.11183-1601000, PR.11183-1601000-90, PR.11183160100090, PR.21070160100000, PR.21070-160100000, PR.21070160100090, PR.21070-1601000-90, PR.21060160100000, PR.21060-1601000, PR.21060160100090, PR.21060-1601000-90, PR.21090160100000, PR.21090-1601000, PR.21090-1601000-90, PR.21090160100090, PR.21120160100082, PR.21120-1601000-82, PR.21120160100000, PR.21120-1601000, PR.21120160100090, PR.21120-1601000-90, PR.21100160100000, PR.21100-1601000, PR.21100160100090, PR.21100160100090, PR.21210160100000, PR.21210-1601000-90, PR.21213160100000, PR.21213-1601000, PR.21213160100090, PR.21213-1601000-90, PR.826474, PR.21703160100000, PR.21703-1601000, PR.21703160100090, PR.21703-1601000-90, PR.832290, PR.620342709, 8708939009 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Диск сцепления ведомый, в том числе в составе комплекта, артикулы:
 PR.A21R22.1601130, PR.201878005456, PR.8.9447, PR.381878001501,
 PR.511.1601130-280, PR.1878005402, PR.409-1601130, PR.201878005153,
 PR.CD001, PR.CD002, PR.CD003, PR.CD004, PR.CD005, PR.CD006, PR.CD007,
 PR.CD008, PR.CD009, PR.CD010, PR.CD011, PR.CD012, PR.CD013, PR.CD014,
 PR.CD015, PR.CD016, PR.CD017, PR.CD018, PR.CD019, PR.CD020, PR.CD021,
 PR.CD022, PR.CD023, PR.CD024, PR.CD025, PR.CD026, PR.CD027, PR.CD028,
 PR.CD029, PR.CD030, PR.CD031, PR.CD032, PR.CD033, PR.CD034, PR.CD035,
 PR.CD036, PR.CD037, PR.CD038, PR.CD039, PR.CD040, PR.CD041, PR.CD042,
 PR.CD043, PR.CD044, PR.CD045, PR.CD046, PR.CD047, PR.CD048, PR.CD049,
 PR.CD050, PR.CD051, PR.CD052, PR.CD053, PR.CD054, PR.CD055, PR.CD056,
 PR.CD057, PR.CD058, PR.CD059, PR.CD060, PR.CD061, PR.CD062, PR.CD063,
 PR.CD064, PR.CD065, PR.CD066, PR.CD067, PR.CD068, PR.CD069, PR.CD070,
 PR.CD071, PR.CD072, PR.CD073, PR.CD074, PR.CD075, PR.CD076, PR.CD077,
 PR.CD078, PR.CD079, PR.CD080, PR.CD081, PR.CD082, PR.CD083, PR.CD084,
 PR.CD085, PR.CD086, PR.CD087, PR.CD088, PR.CD089, PR.CD090, PR.CD091,
 PR.CD092, PR.CD093, PR.CD094, PR.CD095, PR.CD096, PR.CD097, PR.CD098,
 PR.CD099, PR.CD100, PR.330242-1601130-01, PR.201878005456,
 PR.1878001501, PR.2217-1601130, PR.4301-1601130-01, PR.5B3-972271,
 PR.421-1601130, PR.201878005153, PR.31104-1601090, PR.3302-1601090,
 PR.4301-1601090-20, PR.3302-1601620, PR.52-1601130, PR.B52-1601130,
 PR.456-1601130, PR.3302-1601130-50, PR.1878005456, PR.201878005456,
 PR.FD393, PR.3302-1601130-60, PR.75835, PR.FD395, PR.1878006639,
 PR.1878001501, PR.402-1601130, PR.406-1601130, PR.FD399, PR.409-
 1601130, PR.53-1601130, PR.53y-1601130, PR.B53y-1601130, PR.53-
 1601130-20, PR.53-1601130-10, PR.FD308, PR.FD305, PR.4301-1601130,
 PR.FD369, PR.451-1601130-10, PR.451-1601130, PR.201878005153,
 PR.4216-1601130, PR.FD509, PR.1878006092, PR.75825, PR.FD1201,
 PR.FD1203, PR.71561, PR.1878002307, PR.B52-1601090, PR.FS895,
 PR.3482001168, PR.3082001150, PR.FS893, PR.63082001150, PR.75816,
 PR.3482000693, PR.75824, PR.3482000419, PR.71496, PR.406-1601090,
 PR.FS899, PR.406-1601090-10, PR.409-1601090, PR.71546, PR.FS902,
 PR.511-1601090, PR.FS808, PR.B53-1601090-11, PR.71541, PR.FS905,
 PR.4301-1601090, PR.451-1601090-10, PR.451-1601090, PR.4215-1601090,
 PR.CT318, PR.CT322, PR.CT317, PR.31514-1601185, PR.31514-1601180,
 PR.3151-1601185, PR.CT315, PR.3151-40-1601180, PR.3151-1601180,
 PR.FR509, PR.3302-1601000-60, PR.405-1601000, PR.406-1601000,
 PR.71506, PR.71507, PR.406-1601000-10, PR.405-1601000-10, PR.FR797,
 PR.409-1601000-01, PR.409-1601000, PR.FR801, PR.FR799, PR.71474,
 PR.71432, PR.75831, PR.FR508, PR.FR796, PR.FR792, PR.FR769, PR.451-
 1601000, PR.4216-1601000, PR.71455, PR.4216-1601000-10, PR.FR794,
 PR.FR807, PR.75829, PR.FR793, PR.A21R22-1601620-01, PR.FR806, PR.3302-
 1601000-70, PR.3302-1601000-80, PR.3302-1601000-50, PR.FR795,
 PR.75904, PR.75904N, PR.A21R22.1601130, PR.A21R221601130,
 PR.21221601130, PR.A21R22-1601130, PR.1878006639, PR.201878005456,
 PR.4301-1601130-01, PR.4301160113001, PR.381878001501,
 PR.1878001501, PR.52-1601130, PR.521601130, PR.201864000669,
 PR.330242-1601130-01, PR.330242160113001, PR.406.1601130,
 PR.4061601130, PR.406-1601130, PR.4063.1601130-04,
 PR.4063160113004, PR.4063-1601130-04, PR.4063.1601130-90,

40637.1601130-04, PR.40637160113004, PR.40637-1601130-04, PR.4021.1601130-02, PR.4021-1601130-02, PR.4021160113002, PR.402-1601130, PR.4021601130, PR.402-1601130-03, PR.402160113003, PR.2217-1601130, PR.22171601130, PR.3163-80-1601130, PR.3163801601130, PR.514-1601130, PR.5141601130, PR.53-1601130-15, PR.53160113015, PR.53-11-1601130-15, PR.5311160113015, PR.53-11-1601130-90, PR.5311160113090, PR.511.1601130-280, PR.5111601130280, PR.41-1601130-03, PR.БВ3-972271, PR.БВ3972271, PR.1878002307, PR.417-1601130, PR.451-1601130, PR.451-01-1601130, PR.451-01-1601130, PR.421.1601130, PR.201878005153, PR.451-01-1601130-02, PR.381878006092, PR.8.9447, PR.89447, PR.5340.89447, 8708939009 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.534089447, PR.8201067155, PR.11110-1601130-00, PR.11110160113000, PR.11110-1601130-90, PR.11110160113090, PR.21703-1601130-30, PR.21703160113030, PR.11183-1601130-01, PR.11183160113001, PR.11183160113090, PR.11183-1601130-90, PR.11186160113001, PR.11186-1601130-01, PR.11186160113090, PR.11186-1601130-90, PR.21070160113000, PR.21070-1601130-00, PR.21070160113090, PR.21070-1601130-90, PR.21011601130, PR.2101-1601130, PR.21060160113000, PR.21060-1601130-00, PR.21060160113090, PR.21060-1601130-90, PR.2106-1601130, PR.21061601130, PR.21076160113000, PR.21076-1601130-00, PR.21076160113090, PR.21076-1601130-90, PR.2108-1601130, PR.21081601130, PR.21090160113000, PR.21090-1601130-00, PR.21090160113090, PR.21090-1601130-90, PR.21100160113000, PR.21100-1601130-00, PR.21100160113090, PR.21100-1601130-90, PR.2110-1601130, PR.21101601130, PR.2112-1601130, PR.21121601130, PR.21120160113000, PR.21120-1601130-00, PR.21120160113090, PR.21120-1601130-90, PR.21213-1601130, PR.212131601130, PR.21213160113000, PR.21213-1601130-00, PR.21213160113090, PR.21213-1601130-90, PR.21231601130, PR.2123-1601130, PR.21230160113000, PR.21230-1601130-00, PR.21230160113090, PR.21230-1601130-90, PR.21703160113000, PR.21703-1601130-00, PR.21703160113090, PR.21703-1601130-90, PR.11193160113001, PR.11193-1601130-01, PR.21179160113000, PR.21179-1601130-00, PR.21179160113001, PR.21179-1601130-01, PR.130-1601130, PR.1301601130, PR.1878003202, PR.A21R22.1601090, PR.2122.1601090, PR.21221601090, PR.A21R221601090, PR.3482001168, PR.153482000693, PR.4301-1601090-20, PR.4301160109020, PR.4301.1601090-20, PR.521601090, PR.52-1601090, PR.52.1601090, PR.063082000736, PR.31104-1601090, PR.311041601090, PR.406.1601090-05, PR.406160109005, PR.406-1601090-05, PR.406.1601090, PR.4061601090, PR.406-1601090, PR.4064.1601090-04, PR.4064160109004, PR.4064-1601090-04, PR.3302-1601090, PR.33021601090, PR.3302.1601090, PR.31605-1601090, PR.316051601090, PR.409-1601090, PR.4091601090, PR.53-1601090-11, PR.53160109011, PR.53.1601090-11, PR.53-1601090-90,

5111601090280, PR.511-1601090-280, PR.5233.1601090, PR.52331601090, PR.5233-1601090, PR.451-1601090, PR.4511601090, PR.451.1601090, PR.4173.1601090-02, PR.4173-1601090-02, PR.4173160109002, PR.4215.1601090, PR.4215-1601090, PR.42151601090, PR.063082001150, PR.3482000412, PR.21120160108500, PR.21120-1601085-00, PR.21120160108590, PR.21120-1601085-90, PR.21179-1601085-10, PR.21179160108510, PR.302054100R, PR.21703-1601085-00, PR.21703160108500, PR.21703-1601085-90, PR.21703160108590, PR.21703-1601085, PR.217031601085, PR.21030-1601085-00, PR.21030160108500, PR.21030160108590, PR.21030-1601085-90, PR.21210160108500, PR.21210-1601085-00, PR.21210160108590, PR.21210-1601085-90, PR.2108-1601085, PR.21081601085, PR.2109-1601085, PR.21091601085, PR.21090160108500, PR.21090-1601085-00, PR.21090-1601085-90, PR.21090160108590, PR.21100160108500, PR.21100-1601085-00, PR.21100-1601085-90, PR.21100160108590, PR.2110-1601085, PR.21101601085, PR.2112-1601085, PR.21121601085, PR.21110160108500, PR.21110-1601085-00, PR.21110-1601085-90, PR.21110160108590, PR.2123-1601085, PR.21231601085, PR.21230160108500, PR.21230-1601085-00, PR.21230-1601085-90, PR.21230160108590, PR.11189160108500, PR.11189-1601085-00, PR.1301601090, PR.130-1601090, PR.A21R22-1601620-01, PR.A21R22160162001, PR.2122-1601620-01, PR.2122160162001, PR.3000950503, PR.A21R23-1601620-01, PR.A21R23160162001, PR.2123160162001, PR.2123-1601620-01, PR.3000951401, PR.406-1600010, PR.4061600010, PR.40905.3906604, PR.409053906604, PR.4054.3906605, PR.40543906605, PR.4061.3906605, PR.40613906605, PR.3000950069, PR.3000951401, PR.3400700645, PR.3302-1601620, PR.33021601620, PR.409.3906605-01, PR.409390660501, PR.511.1601000-280, PR.5111601000280, PR.5143.3906605, PR.51433906605, PR.3160-50-1601006, PR.3160501601006, PR.409051.3906605, PR.4090513906605, 8708939009 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

4211600010, PR.417-1600010, PR.4171600010, PR.451-1601010-05, PR.451160101005, PR.302052223R, PR.11186160100082, PR.11186-1601000-82, PR.11186160100000, PR.11186-1601000-00, PR.11186-1601000-90, PR.11186160100090, PR.21100-1601085-10, PR.21100160108510, PR.11183160100000, PR.11183-1601000-00, PR.11183-1601000-90, PR.11183160100090, PR.21070160100000, PR.21070-160100000, PR.21070160100090, PR.21070-1601000-90, PR.21060160100000, PR.21060-1601000-00, PR.21060160100090, PR.21060-1601000-90, PR.21090160100000, PR.21090-1601000-00, PR.21090-1601000-90, PR.21090160100090, PR.21120160100082, PR.21120-1601000-82, PR.21120160100000, PR.21120-1601000-00, PR.21120160100090, PR.21120-1601000-90, PR.21100160100000, PR.21100-1601000-00, PR.21100160100090, PR.21100160100090, PR.21210160100000, PR.21210-1601000-00, PR.21210160100090, PR.21210-1601000-90, PR.21213160100000, PR.21213-1601000-00,

1601000-90, PR.826474, PR.21703160100000, PR.21703-1601000-00, PR.21703160100090, PR.21703-1601000-90, PR.832290, PR.620342709, PR.832460, PR.21810160100000, PR.21810-1601000-00, PR.451-1601090-10, PR.A21R22-1601620-10, PR.2106-1601130-01, PR.2103-1601085, PR.2103-1601085-01, PR.2123-1601180, PR.21703-1601085-30, PR.8200187171, PR.11189-1601130, PR.21179-1601085, PR.306201586R, PR.A21R22.1601130, PR.A21R221601130, PR.21221601130, PR.A21R22-1601130, PR.1878006639, PR.201878005456, PR.4301-1601130-01, PR.4301160113001, PR.381878001501, PR.1878001501, PR.52-1601130, PR.521601130, PR.201864000669, PR.330242-1601130-01, PR.330242160113001, PR.406.1601130, PR.4061601130, PR.406-1601130, PR.4063.1601130-04, PR.4063160113004, PR.4063-1601130-04, PR.4063.1601130-90, PR.4063160113090, PR.4063-1601130-90, PR.40637.1601130-04, PR.40637160113004, PR.40637-1601130-04, PR.4021.1601130-02, PR.4021-1601130-02, PR.4021160113002, PR.402-1601130, PR.4021601130, PR.402-1601130-03, PR.402160113003, PR.2217-1601130, PR.22171601130, PR.3163-80-1601130, PR.3163801601130, PR.514-1601130, PR.5141601130, PR.53-1601130-15, PR.53160113015, PR.53-11-1601130-15, PR.5311160113015, PR.53-11-1601130-90, PR.5311160113090, PR.511.1601130-280, PR.5111601130280, PR.41-1601130-03, PR.5B3-972271, PR.5B3972271, PR.1878002307, PR.417-1601130, PR.451-1601130, PR.451-01-1601130, PR.451-01-1601130, PR.421.1601130, PR.201878005153, PR.451-01-1601130-02, PR.381878006092, PR.8.9447, PR.89447, PR.5340.89447, PR.534089447, PR.8201067155, PR.11110-1601130, PR.11110160113000, PR.11110-1601130-90, PR.11110160113090, PR.21703-1601130-30, PR.21703160113030, PR.11183-1601130-01, PR.11183160113001, PR.11183160113090, PR.11183-1601130-90, PR.11186160113001, PR.11186-1601130-01, PR.11186160113090, PR.11186-1601130-90, PR.21070160113000, PR.21070-1601130, PR.21070160113090, PR.21070-1601130-90, PR.21011601130, PR.2101-1601130, PR.21060160113000, PR.21060-1601130, PR.21060160113090, PR.21060-1601130-90, PR.2106-1601130, PR.21061601130, PR.21076160113000, PR.21076-1601130, PR.21076160113090, PR.21076-1601130-90, PR.2108-1601130, PR.21081601130, PR.21090160113000, PR.21090-1601130, PR.21090160113090, PR.21090-1601130-90, PR.21100160113000, PR.21100-1601130, PR.21100160113090, PR.21100-1601130-90, PR.2110-1601130, PR.21101601130, PR.2112-1601130, PR.21121601130, PR.21120160113000, PR.21120-1601130, PR.21120160113090, PR.21120-1601130-90, PR.21213-1601130, PR.212131601130, PR.21213160113000, PR.21213-1601130, PR.21213160113090, PR.21213-1601130-90, PR.21231601130, PR.2123-1601130, PR.21230160113000, PR.21230-1601130, PR.21230160113090, PR.21230-1601130-90, PR.21703160113000, PR.21703-1601130, PR.21703160113090, PR.21703-1601130-90, PR.11193160113001, PR.11193-1601130-01, PR.21179160113000, PR.21179-1601130, PR.21179160113001, PR.21179-1601130-01, PR.130-1601130, PR.1301601130, PR.1878003202, PR.A21R22.1601090, PR.2122.1601090, PR.21221601090, PR.A21R221601090, PR.3482001168, PR.153482000693, PR.4301-1601090-20, PR.4301160109020, PR.4301.1601090-20, PR.521601090, PR.52-8708939009 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

1601090, PR.063082000736, PR.31104-1601090, PR.311041601090, PR.406.1601090-05, PR.406160109005, PR.406-1601090-05, PR.406.1601090, PR.4061601090, PR.406-1601090, PR.4064.1601090-04, PR.4064160109004, PR.4064-1601090-04, PR.3302-1601090, PR.33021601090, PR.3302.1601090, PR.31605-1601090, PR.316051601090, PR.409-1601090, PR.4091601090, PR.53-1601090-11, PR.53160109011, PR.53.1601090-11, PR.53-1601090-90, PR.53160109090, PR.53.1601090-90, PR.53-1601090, PR.531601090, PR.511.1601090-280, PR.5111601090280, PR.511-1601090-280, PR.5233.1601090, PR.52331601090, PR.5233-1601090, PR.451-1601090, PR.4511601090, PR.451.1601090, PR.4173.1601090-02, PR.4173-1601090-02, PR.4173160109002, PR.4215.1601090, PR.4215-1601090, PR.42151601090, PR.063082001150, PR.3482000412, PR.21120160108500, PR.21120-1601085, PR.21120160108590, PR.21120-1601085-90, PR.21179-1601085-10, PR.21179160108510, PR.302054100R, PR.21703-1601085, PR.21703160108500, PR.21703-1601085-90, PR.21703160108590, PR.21703-1601085, PR.217031601085, PR.21030-1601085, PR.21030160108500, PR.21030160108590, PR.21030-1601085-90, PR.21210160108500, PR.21210-1601085, PR.21210160108590, PR.21210-1601085-90, PR.2108-1601085, PR.21081601085, PR.2109-1601085, PR.21091601085, PR.21090160108500, PR.21090-1601085, PR.21090-1601085-90, PR.21090160108590, PR.21100160108500, PR.21100-1601085, PR.21100-1601085-90, PR.21100160108590, PR.2110-1601085, PR.21101601085, PR.2112-1601085, PR.21121601085, PR.21110160108500, PR.21110-1601085, PR.21110-1601085-90, PR.21110160108590, PR.2123-1601085, PR.21231601085, PR.21230160108500, PR.21230-1601085, PR.21230-1601085-90, PR.21230160108590, PR.11189160108500, PR.11189-1601085, PR.1301601090, PR.130-1601090, PR.A21R22-1601620-01, PR.A21R22160162001, PR.2122-1601620-01, PR.2122160162001, PR.3000950503, PR.A21R23-1601620-01, PR.A21R23160162001, PR.2123160162001, PR.2123-1601620-01, PR.3000951401, PR.406-1600010, PR.4061600010, PR.40905.3906604, PR.409053906604, PR.4054.3906605, PR.40543906605, PR.4061.3906605, PR.40613906605, PR.3000950069, PR.3000951401, PR.3400700645, PR.3302-1601620, PR.33021601620, PR.409.3906605-01, PR.409390660501, PR.511.1601000-280, PR.5111601000280, PR.5143.3906605, PR.51433906605, PR.3160-50-1601006, PR.3160501601006, PR.409051.3906605, PR.4090513906605, PR.3163-80-1601006, PR.316380160100600, PR.421-1600010, PR.4211600010, PR.417-1600010, PR.4171600010, PR.451-1601010-05, PR.451160101005, PR.302052223R, PR.11186160100082, PR.11186-1601000-82, PR.11186160100000, PR.11186-1601000, PR.11186-1601000-90, PR.11186160100090, PR.21100-1601085-10, PR.21100160108510, PR.11183160100000, PR.11183-1601000, PR.11183-1601000-90, PR.11183160100090, PR.21070160100000, PR.21070-160100000, PR.21070160100090, PR.21070-1601000-90, PR.21060160100000, PR.21060-1601000, PR.21060160100090, PR.21060-1601000-90,

21120160100000, PR.21120-1601000, PR.21120160100090, PR.21120-1601000-90, PR.21100160100000, PR.21100-1601000, PR.21100160100090, PR.21100160100090, PR.21210160100000, PR.21210-1601000, PR.21210160100090, PR.21210-1601000-90, PR.21213160100000, PR.21213-1601000, PR.21213160100090, PR.21213-1601000-90, PR.826474, PR.21703160100000, PR.21703-1601000, PR.21703160100090, PR.21703-1601000-90, PR.832290, PR.620342709, PR.832460, PR.21810160100000, PR.21810-1601000, 8708939009 - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Подшипники ступиц колес, в том числе в составе комплекта, артикулы:
PR.102304, PR.127509, PR.180201, PR.180202, PR.180203, PR.180205, PR.180206, PR.180302, PR.180303, PR.180308, PR.180502, PR.180603, PR.2007108, PR.2007109, PR.207, PR.213, PR.256706, PR.256707, PR.256907, PR.264706, PR.27606, PR.27607, PR.27709, PR.3007205, PR.30207, PR.3032105, PR.3056207, PR.311, PR.374231, PR.42207, PR.42305, PR.424726, PR.424730, PR.43047T00120, PR.43047T0013, PR.43216T00130, PR.43216T00140, PR.43216T00150, PR.43216T00160, PR.43216T00170, PR.43216T00180, PR.43232T01080, PR.43232T01090, PR.48155T00010, PR.48163T00010, PR.50209, PR.50305, PR.50306, PR.50307, PR.50308, PR.50706, PR.5270367, PR.537909, PR.57707, PR.6409, PR.64706, PR.664812, PR.664910, PR.7305, PR.7307, PR.7509, PR.7510, PR.7515, PR.7606, PR.7607, PR.7609, PR.7610, PR.807813, PR.864904, PR.F15276, PR.BB1-2553, PR.bearing001, PR.bearing002, PR.bearing003, PR.bearing004, PR.bearing005, PR.bearing006, PR.bearing007, PR.bearing008, PR.bearing009, PR.bearing010, PR.bearing011, PR.bearing012, PR.bearing013, PR.bearing014, PR.bearing015, PR.bearing016, PR.bearing017, PR.bearing018, PR.bearing019, PR.bearing020, PR.bearing021, PR.bearing022, PR.bearing023, PR.bearing024, PR.bearing025, PR.bearing026, PR.bearing027, PR.bearing028, PR.bearing029, PR.bearing030, PR.bearing031, PR.bearing032, PR.bearing033, PR.bearing034, PR.bearing035, PR.bearing036, PR.bearing037, PR.bearing038, PR.bearing039, PR.bearing040, PR.bearing041, PR.bearing042, PR.bearing043, PR.bearing044, PR.bearing045, PR.bearing046, PR.bearing047, PR.bearing048, PR.bearing049, PR.bearing050, PR.bearing051, PR.bearing052, PR.bearing053, PR.bearing054, PR.bearing055, PR.bearing056, PR.bearing057, PR.bearing058, PR.bearing059, PR.bearing060, PR.bearing061, PR.bearing062, PR.bearing063, PR.bearing064, PR.bearing065, PR.bearing066, PR.bearing067, PR.bearing068, PR.bearing069, PR.bearing070, PR.bearing071, PR.bearing072, PR.bearing073, PR.bearing074, PR.bearing075, PR.bearing076, PR.bearing077, PR.bearing078, PR.bearing079, PR.bearing080, PR.bearing081, PR.bearing082, PR.bearing083, PR.bearing084, PR.bearing085, PR.bearing086, PR.bearing087, PR.bearing088, PR.bearing089, PR.bearing090, PR.bearing091, PR.bearing092, PR.bearing093, PR.bearing094, PR.bearing095,

PR.bearing109, PR.bearing110, PR.bearing111, PR.bearing112,
PR.bearing113, PR.bearing114, PR.bearing115, PR.bearing116,
PR.bearing117, PR.bearing118, PR.bearing119, PR.bearing120,
PR.bearing121, PR.bearing122, PR.bearing123, PR.bearing124,
PR.bearing125, PR.bearing126, PR.bearing127, PR.bearing128,
PR.bearing129, PR.bearing130, PR.bearing131, PR.bearing132,
PR.bearing133, PR.bearing134, PR.bearing135, PR.bearing136,
PR.bearing137, PR.bearing138, PR.bearing139, PR.bearing140,
PR.bearing141, PR.bearing142, PR.bearing143, PR.bearing144,
PR.bearing145, PR.bearing146, PR.bearing147, PR.bearing148,
PR.bearing149, PR.bearing150, PR.bearing151, PR.bearing152,
PR.bearing153, PR.bearing154, PR.bearing155, PR.bearing156,
PR.bearing157, PR.bearing158, PR.bearing159, PR.bearing160,
PR.bearing161, PR.bearing162, PR.bearing163, PR.bearing164,
PR.bearing165, PR.bearing166, PR.bearing167, PR.bearing168,
PR.bearing169, PR.bearing170, PR.bearing171, PR.bearing172,
PR.bearing173, PR.bearing174, PR.bearing175, PR.bearing176,
PR.bearing177, PR.bearing178, PR.bearing179, PR.bearing180,
PR.bearing181, PR.bearing182, PR.bearing183, PR.bearing184,
PR.bearing185, PR.bearing186, PR.bearing187, PR.bearing188,
PR.bearing189, PR.bearing190, PR.bearing191, PR.bearing192,
PR.bearing193, PR.bearing194, PR.bearing195, PR.bearing196,
PR.bearing197, PR.bearing198, PR.bearing199, PR.bearing200,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

bearing209, PR.bearing210, PR.bearing211, PR.bearing212, PR.bearing213,
PR.bearing214, PR.bearing215, PR.bearing216, PR.bearing217,
PR.bearing218, PR.bearing219, PR.bearing220, PR.bearing221,
PR.bearing222, PR.bearing223, PR.bearing224, PR.bearing225,
PR.bearing226, PR.bearing227, PR.bearing228, PR.bearing229,
PR.bearing230, PR.bearing231, PR.bearing232, PR.bearing233,
PR.bearing234, PR.bearing235, PR.bearing236, PR.bearing237,
PR.bearing238, PR.bearing239, PR.bearing240, PR.bearing241,
PR.bearing242, PR.bearing243, PR.bearing244, PR.bearing245,
PR.bearing246, PR.bearing247, PR.bearing248, PR.bearing249,
PR.bearing250, PR.bearing251, PR.bearing252, PR.bearing253,
PR.bearing254, PR.bearing255, PR.bearing256, PR.bearing257,
PR.bearing258, PR.bearing259, PR.bearing260, PR.bearing261,
PR.bearing262, PR.bearing263, PR.bearing264, PR.bearing265,

bearing272, PR.bearing273, PR.bearing274, PR.bearing275, PR.bearing276,
PR.bearing277, PR.bearing278, PR.bearing279, PR.bearing280,
PR.bearing281, PR.bearing282, PR.bearing283, PR.bearing284,
PR.bearing285, PR.bearing286, PR.bearing287, PR.bearing288,
PR.bearing289, PR.bearing290, PR.bearing291, PR.bearing292,
PR.bearing293, PR.bearing294, PR.bearing295, PR.bearing296,
PR.bearing297, PR.bearing298, PR.bearing299, PR.bearing300,
PR.bearing301, PR.bearing302, PR.bearing303, PR.bearing304,
PR.bearing305, PR.bearing306, PR.bearing307, PR.bearing308,
PR.bearing309, PR.bearing310, PR.bearing311, PR.bearing312,
PR.bearing313, PR.bearing314, PR.bearing315, PR.bearing316,
PR.bearing317, PR.bearing318, PR.bearing319, PR.bearing320,
PR.bearing321, PR.bearing322, PR.bearing323, PR.bearing324,
PR.bearing325, PR.bearing326, PR.bearing327, PR.bearing328,
PR.bearing329, PR.bearing330, PR.bearing331, PR.bearing332,
PR.bearing333, PR.bearing334, PR.bearing335, PR.bearing336,
PR.bearing337, PR.bearing338, PR.bearing339, PR.bearing340,
PR.bearing341, PR.bearing342, PR.bearing343, PR.bearing344,
PR.bearing345, PR.bearing346, PR.bearing347, PR.bearing348,
PR.bearing349, PR.bearing350, PR.bearing351, PR.bearing352,
PR.bearing353, PR.bearing354, PR.bearing355, PR.bearing356,
PR.bearing357, PR.bearing358, PR.bearing359, PR.bearing360,
PR.bearing361, PR.bearing362, PR.bearing363, PR.bearing364,
PR.bearing365, PR.bearing366, PR.bearing367, PR.bearing368,
PR.bearing369, PR.bearing370, PR.bearing371, PR.bearing372,
PR.bearing373, PR.bearing374, PR.bearing375, PR.bearing376,
PR.bearing377, PR.bearing378, PR.bearing379, PR.bearing380,
PR.bearing381, PR.bearing382, PR.bearing383, PR.bearing384,
PR.bearing385, PR.bearing386, PR.bearing387, PR.bearing388,
PR.bearing389, PR.bearing390, PR.bearing391, PR.bearing392,
PR.bearing393, PR.bearing394, PR.bearing395, PR.bearing396,
PR.bearing397, PR.bearing398, PR.bearing399, PR.bearing400,
PR.bearing401, PR.bearing402, PR.bearing403, PR.bearing404,
PR.bearing405, PR.bearing406, PR.bearing407, PR.bearing408,
PR.bearing409, PR.bearing410, PR.bearing411, PR.bearing412,
PR.bearing413, PR.bearing414, PR.bearing415, PR.bearing416,
PR.bearing417, PR.bearing418, PR.bearing419, PR.bearing420,
PR.bearing421, PR.bearing422, PR.bearing423, PR.bearing424,
PR.bearing425, PR.bearing426, PR.bearing427, PR.bearing428,
PR.bearing429, PR.bearing430, PR.bearing431, PR.bearing432,
PR.bearing433, PR.bearing434, PR.bearing435, PR.bearing436,
PR.bearing437, PR.bearing438, PR.bearing439, PR.bearing440,
PR.bearing441, PR.bearing442, PR.bearing443, PR.bearing444,
PR.bearing445, PR.bearing446, PR.bearing447, PR.bearing448,
PR.bearing449, PR.bearing450, PR.bearing451, PR.bearing452,
PR.bearing453, PR.bearing454, PR.bearing455, PR.bearing456,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482109008 - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

bearing475, PR.bearing476, PR.bearing477, PR.bearing478, PR.bearing479, PR.bearing480, PR.bearing481, PR.bearing482, PR.bearing483, PR.bearing484, PR.bearing485, PR.bearing486, PR.bearing487, PR.bearing488, PR.bearing489, PR.bearing490, PR.bearing491, PR.bearing492, PR.bearing493, PR.bearing494, PR.bearing495, PR.bearing496, PR.bearing497, PR.bearing498, PR.bearing499, PR.bearing500, PR.bearing501, PR.bearing502, PR.bearing503, PR.bearing504, PR.bearing505, PR.bearing506, PR.bearing507, PR.bearing508, PR.bearing509, PR.bearing510, PR.bearing511, PR.bearing512, PR.bearing513, PR.bearing514, PR.bearing515, PR.bearing516, PR.bearing517, PR.bearing518, PR.bearing519, PR.bearing520, PR.bearing521, PR.bearing522, PR.bearing523, PR.bearing524, PR.bearing525, PR.bearing526, PR.bearing527, PR.bearing528, PR.bearing529, PR.bearing530, PR.bearing531, PR.bearing532, PR.bearing533, PR.bearing534, PR.bearing535, PR.bearing536, PR.bearing537, PR.bearing538, PR.bearing539, PR.bearing540, PR.bearing541, PR.bearing542, PR.bearing543, PR.bearing544, PR.bearing545, PR.bearing546, PR.bearing547, PR.bearing548, PR.bearing549, PR.bearing550, PR.bearing551, PR.bearing552, PR.bearing553, PR.bearing554, PR.bearing555, PR.bearing556, PR.bearing557, PR.bearing558, PR.bearing559, PR.bearing560, PR.bearing561, PR.bearing562, PR.bearing563, PR.bearing564, PR.bearing565, PR.bearing566, PR.bearing567, PR.bearing568, PR.bearing569, PR.bearing570, PR.bearing571, PR.bearing572, PR.bearing573, PR.bearing574, PR.bearing575, PR.bearing576, PR.bearing577, PR.bearing578, PR.bearing579, PR.bearing580, PR.bearing581, PR.bearing582, PR.bearing583, PR.bearing584, PR.bearing585, PR.bearing586, PR.bearing587, PR.bearing588, PR.bearing589, PR.bearing590, PR.bearing591, PR.bearing592, PR.bearing593, PR.bearing594, PR.bearing595, PR.bearing596, PR.bearing597, PR.bearing598, PR.bearing599, PR.bearing600, PR.bearing601, PR.bearing602, PR.bearing603, PR.bearing604, PR.bearing605, PR.bearing606, PR.bearing607, PR.bearing608, PR.bearing609, PR.bearing610, PR.bearing611, PR.bearing612, PR.bearing613, PR.bearing614, PR.bearing615, PR.bearing616, PR.bearing617, PR.bearing618, PR.bearing619, PR.bearing620, PR.bearing621, PR.bearing622, PR.bearing623, PR.bearing624, PR.bearing625, PR.bearing626, PR.bearing627, PR.bearing628, PR.bearing629, PR.bearing630, PR.bearing631, PR.bearing632, PR.bearing633, PR.bearing634, PR.bearing635, PR.bearing636, PR.bearing637, PR.bearing638, PR.bearing639, PR.bearing640, PR.bearing641, PR.bearing642, PR.bearing643, PR.bearing644, PR.bearing645, PR.bearing646, PR.bearing647, PR.bearing648, PR.bearing649, PR.bearing650, PR.bearing651, PR.bearing652, PR.bearing653, PR.bearing654, PR.bearing655,

PR.bearing678, PR.bearing679, PR.bearing680, PR.bearing681, PR.bearing682, PR.bearing683, PR.bearing684, PR.bearing685, PR.bearing686, PR.bearing687, PR.bearing688, PR.bearing689, PR.bearing690, PR.bearing691, PR.bearing692, PR.bearing693, PR.bearing694, PR.bearing695, PR.bearing696, PR.bearing697, PR.bearing698, PR.bearing699, PR.bearing700, PR.bearing701, PR.bearing702, PR.bearing703, PR.bearing704, PR.bearing705, PR.bearing706, PR.bearing707, PR.bearing708, PR.bearing709, PR.bearing710, PR.bearing711, PR.bearing712, PR.bearing713, PR.bearing714, PR.bearing715, PR.bearing716, PR.bearing717, PR.bearing718, PR.bearing719, PR.bearing720, PR.bearing721, PR.bearing722, PR.bearing723, PR.bearing724, PR.bearing725, PR.bearing726, PR.bearing727, PR.bearing728, PR.bearing729, PR.bearing730, PR.bearing731, PR.bearing732, PR.bearing733, PR.bearing734, PR.bearing735, PR.bearing736, PR.bearing737, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

bearing741, PR.bearing742, PR.bearing743, PR.bearing744, PR.bearing745, PR.bearing746, PR.bearing747, PR.bearing748, PR.bearing749, PR.bearing750, PR.bearing751, PR.bearing752, PR.bearing753, PR.bearing754, PR.bearing755, PR.bearing756, PR.bearing757, PR.bearing758, PR.bearing759, PR.bearing760, PR.bearing761, PR.bearing762, PR.bearing763, PR.bearing764, PR.bearing765, PR.bearing766, PR.bearing767, PR.bearing768, PR.bearing769, PR.bearing770, PR.bearing771, PR.bearing772, PR.bearing773, PR.bearing774, PR.bearing775, PR.bearing776, PR.bearing777, PR.bearing778, PR.bearing779, PR.bearing780, PR.bearing781, PR.bearing782, PR.bearing783, PR.bearing784, PR.bearing785, PR.bearing786, PR.bearing787, PR.bearing788, PR.bearing789, PR.bearing790, PR.bearing791, PR.bearing792, PR.bearing793, PR.bearing794, PR.bearing795, PR.bearing796, PR.bearing797, PR.bearing798, PR.bearing799, PR.bearing800, PR.bearing801, PR.bearing802, PR.bearing803, PR.bearing804, PR.bearing805, PR.bearing806, PR.bearing807, PR.bearing808, PR.bearing809, PR.bearing810, PR.bearing811, PR.bearing812, PR.bearing813, PR.bearing814, PR.bearing815, PR.bearing816, PR.bearing817, PR.bearing818, PR.bearing819, PR.bearing820, PR.bearing821, PR.bearing822, PR.bearing823, PR.bearing824, PR.bearing825,

PR.bearing836, PR.bearing837, PR.bearing838, PR.bearing839,
PR.bearing840, PR.bearing841, PR.bearing842, PR.bearing843,
PR.bearing844, PR.bearing845, PR.bearing846, PR.bearing847,
PR.bearing848, PR.bearing849, PR.bearing850, PR.bearing851,
PR.bearing852, PR.bearing853, PR.bearing854, PR.bearing855,
PR.bearing856, PR.bearing857, PR.bearing858, PR.bearing859,
PR.bearing860, PR.bearing861, PR.bearing862, PR.bearing863,
PR.bearing864, PR.bearing865, PR.bearing866, PR.bearing867,
PR.bearing868, PR.bearing869, PR.bearing870, PR.bearing871,
PR.bearing872, PR.bearing873, PR.bearing874, PR.bearing875,
PR.bearing876, PR.bearing877, PR.bearing878, PR.bearing879,
PR.bearing880, PR.bearing881, PR.bearing882, PR.bearing883,
PR.bearing884, PR.bearing885, PR.bearing886, PR.bearing887,
PR.bearing888, PR.bearing889, PR.bearing890, PR.bearing891,
PR.bearing892, PR.bearing893, PR.bearing894, PR.bearing895,
PR.bearing896, PR.bearing897, PR.bearing898, PR.bearing899,
PR.bearing900, PR.bearing901, PR.bearing902, PR.bearing903,
PR.bearing904, PR.bearing905, PR.bearing906, PR.bearing907,
PR.bearing908, PR.bearing909, PR.bearing910, PR.bearing911,
PR.bearing912, PR.bearing913, PR.bearing914, PR.bearing915,
PR.bearing916, PR.bearing917, PR.bearing918, PR.bearing919,
PR.bearing920, PR.bearing921, PR.bearing922, PR.bearing923,
PR.bearing924, PR.bearing925, PR.bearing926, PR.bearing927,
PR.bearing928, PR.bearing929, PR.bearing930, PR.bearing931,
PR.bearing932, PR.bearing933, PR.bearing934, PR.bearing935,
PR.bearing936, PR.bearing937, PR.bearing938, PR.bearing939,
PR.bearing940, PR.bearing941, PR.bearing942, PR.bearing943,
PR.bearing944, PR.bearing945, PR.bearing946, PR.bearing947,
PR.bearing948, PR.bearing949, PR.bearing950, PR.bearing951,
PR.bearing952, PR.bearing953, PR.bearing954, PR.bearing955,
PR.bearing956, PR.bearing957, PR.bearing958, PR.bearing959,
PR.bearing960, PR.bearing961, PR.bearing962, PR.bearing963,
PR.bearing964, PR.bearing965, PR.bearing966, PR.bearing967,
PR.bearing968, PR.bearing969, PR.bearing970, PR.bearing971,
PR.bearing972, PR.bearing973, PR.bearing974, PR.bearing975,
PR.bearing976, PR.bearing977, PR.bearing978, PR.bearing979,
PR.bearing980, PR.bearing981, PR.bearing982, PR.bearing983,
PR.bearing984, PR.bearing985, PR.bearing986, PR.bearing987,
PR.bearing988, PR.bearing989, PR.bearing990, PR.bearing991,

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	BRG011, PR.BRG012, PR.BRG013, PR.BRG014, PR.BRG015, PR.BRG016, PR.BRG017, PR.BRG018, PR.BRG019, PR.BRG020, PR.BRG021, PR.BRG022, PR.BRG023, PR.BRG024, PR.BRG025, PR.BRG026, PR.BRG027, PR.BRG028, PR.BRG029, PR.BRG030, PR.BRG031, PR.BRG032, PR.BRG033, PR.BRG034, PR.BRG035, PR.BRG036, PR.BRG037, PR.BRG038, PR.BRG039, PR.BRG040, PR.BRG041, PR.BRG042, PR.BRG043, PR.BRG044, PR.BRG045, PR.BRG046, PR.BRG047, PR.BRG048, PR.BRG049, PR.BRG050, PR.BRG051, PR.BRG052, PR.BRG053, PR.BRG054, PR.BRG055, PR.BRG056, PR.BRG057, PR.BRG058, PR.BRG059, PR.BRG060, PR.BRG061,
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие

Единица продукта

Единица измерения	штука
-------------------	-------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.BRG062, PR.BRG063, PR.BRG064, PR.BRG065, PR.BRG066, PR.BRG067, PR.BRG068, PR.BRG069, PR.BRG070, PR.BRG071, PR.BRG072, PR.BRG073, PR.BRG074, PR.BRG075, PR.BRG076, PR.BRG077, PR.BRG078, PR.BRG079, PR.BRG080, PR.BRG081, PR.BRG082, PR.BRG083, PR.BRG084, PR.BRG085, PR.BRG086, PR.BRG087, PR.BRG088, PR.BRG089, PR.BRG090, PR.BRG091, PR.BRG092, PR.BRG093, PR.BRG094, PR.BRG095, PR.BRG096, PR.BRG097, PR.BRG098, PR.BRG099, PR.BRG100, PR.BRG101, PR.BRG102, PR.BRG103, PR.BRG104, PR.BRG105, PR.BRG106, PR.BRG107, PR.BRG108, PR.BRG109, PR.BRG110, PR.BRG111, PR.BRG112, PR.BRG113, PR.BRG114, PR.BRG115, PR.BRG116, PR.BRG117, PR.BRG118, PR.BRG119, PR.BRG120, PR.BRG121, PR.BRG122, PR.BRG123, PR.BRG124, PR.BRG125, PR.BRG126, PR.BRG127, PR.BRG128, PR.BRG129, PR.BRG130, PR.BRG131, PR.BRG132, PR.BRG133, PR.BRG134, PR.BRG135, PR.BRG136, PR.BRG137, PR.BRG138, PR.BRG139, PR.BRG140, PR.BRG141, PR.BRG142, PR.BRG143, PR.BRG144, PR.BRG145, PR.BRG146, PR.BRG147, PR.BRG148, PR.BRG149, PR.BRG150, PR.BRG151, PR.BRG152, PR.BRG153, PR.BRG154, PR.BRG155, PR.BRG156, PR.BRG157, PR.BRG158, PR.BRG159, PR.BRG160, PR.BRG161, PR.BRG162, PR.BRG163, PR.BRG164, PR.BRG165, PR.BRG166, PR.BRG167, PR.BRG168, PR.BRG169, PR.BRG170, PR.BRG171, PR.BRG172, PR.BRG173, PR.BRG174, PR.BRG175, PR.BRG176, PR.BRG177, PR.BRG178, PR.BRG179, PR.BRG180, PR.BRG181, PR.BRG182, PR.BRG183, PR.BRG184, PR.BRG185, PR.BRG186, PR.BRG187, PR.BRG188, PR.BRG189, PR.BRG190, PR.BRG191, PR.BRG192, PR.BRG193, PR.BRG194, PR.BRG195, PR.BRG196, PR.BRG197, PR.BRG198, PR.BRG199,

PR.BRG200, PR.BRG201, PR.BRG202, PR.BRG203, PR.BRG204, PR.BRG205,
PR.BRG206, PR.BRG207, PR.BRG208, PR.BRG209, PR.BRG210, PR.BRG211,
PR.BRG212, PR.BRG213, PR.BRG214, PR.BRG215, PR.BRG216, PR.BRG217,
PR.BRG218, PR.BRG219, PR.BRG220, PR.BRG221, PR.BRG222, PR.BRG223,
PR.BRG224, PR.BRG225, PR.BRG226, PR.BRG227, PR.BRG228, PR.BRG229,
PR.BRG230, PR.BRG231, PR.BRG232, PR.BRG233, PR.BRG234, PR.BRG235,
PR.BRG236, PR.BRG237, PR.BRG238, PR.BRG239, PR.BRG240, PR.BRG241,
PR.BRG242, PR.BRG243, PR.BRG244, PR.BRG245, PR.BRG246, PR.BRG247,
PR.BRG248, PR.BRG249, PR.BRG250, PR.BRG251, PR.BRG252, PR.BRG253,
PR.BRG254, PR.BRG255, PR.BRG256, PR.BRG257, PR.BRG258, PR.BRG259,
PR.BRG260, PR.BRG261, PR.BRG262, PR.BRG263, PR.BRG264, PR.BRG265,
PR.BRG266, PR.BRG267, PR.BRG268, PR.BRG269, PR.BRG270, PR.BRG271,
PR.BRG272, PR.BRG273, PR.BRG274, PR.BRG275, PR.BRG276, PR.BRG277,
PR.BRG278, PR.BRG279, PR.BRG280, PR.BRG281, PR.BRG282, PR.BRG283,
PR.BRG284, PR.BRG285, PR.BRG286, PR.BRG287, PR.BRG288, PR.BRG289,
PR.BRG290, PR.BRG291, PR.BRG292, PR.BRG293, PR.BRG294, PR.BRG295,
PR.BRG296, PR.BRG297, PR.BRG298, PR.BRG299, PR.BRG300, PR.BRG301,
PR.BRG302, PR.BRG303, PR.BRG304, PR.BRG305, PR.BRG306, PR.BRG307,
PR.BRG308, PR.BRG309, PR.BRG310, PR.BRG311, PR.BRG312, PR.BRG313,
PR.BRG314, PR.BRG315, PR.BRG316, PR.BRG317, PR.BRG318, PR.BRG319,
PR.BRG320, PR.BRG321, PR.BRG322, PR.BRG323, PR.BRG324, PR.BRG325,
PR.BRG326, PR.BRG327, PR.BRG328, PR.BRG329, PR.BRG330, PR.BRG331,
PR.BRG332, PR.BRG333, PR.BRG334, PR.BRG335, PR.BRG336, PR.BRG337,
PR.BRG338, PR.BRG339, PR.BRG340, PR.BRG341, PR.BRG342, PR.BRG343,
PR.BRG344, PR.BRG345, PR.BRG346, PR.BRG347, PR.BRG348, PR.BRG349,
PR.BRG350, PR.BRG351, PR.BRG352, PR.BRG353, PR.BRG354, PR.BRG355,
PR.BRG356, PR.BRG357, PR.BRG358, PR.BRG359, PR.BRG360, PR.BRG361,
PR.BRG362, PR.BRG363, PR.BRG364, PR.BRG365, PR.BRG366, PR.BRG367,
PR.BRG368, PR.BRG369, PR.BRG370, PR.BRG371, PR.BRG372, PR.BRG373,
PR.BRG374, PR.BRG375, PR.BRG376, PR.BRG377, PR.BRG378, PR.BRG379,
PR.BRG380, PR.BRG381, PR.BRG382, PR.BRG383, PR.BRG384, PR.BRG385,
PR.BRG386, PR.BRG387, PR.BRG388, PR.BRG389, PR.BRG390, PR.BRG391,
PR.BRG392, PR.BRG393, PR.BRG394, PR.BRG395, PR.BRG396, PR.BRG397,
PR.BRG398, PR.BRG399, PR.BRG400, PR.BRG401, PR.BRG402, PR.BRG403,
PR.BRG404, PR.BRG405, PR.BRG406, PR.BRG407, PR.BRG408, PR.BRG409,
PR.BRG410, PR.BRG411, PR.BRG412, PR.BRG413, PR.BRG414, PR.BRG415,
PR.BRG416, PR.BRG417, PR.BRG418, PR.BRG419, PR.BRG420, PR.BRG421,
PR.BRG422, PR.BRG423, PR.BRG424, PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

BRG425, PR.BRG426, PR.BRG427, PR.BRG428, PR.BRG429, PR.BRG430, PR.BRG431, PR.BRG432, PR.BRG433, PR.BRG434, PR.BRG435, PR.BRG436, PR.BRG437, PR.BRG438, PR.BRG439, PR.BRG440, PR.BRG441, PR.BRG442, PR.BRG443, PR.BRG444, PR.BRG445, PR.BRG446, PR.BRG447, PR.BRG448, PR.BRG449, PR.BRG450, PR.BRG451, PR.BRG452, PR.BRG453, PR.BRG454, PR.BRG455, PR.BRG456, PR.BRG457, PR.BRG458, PR.BRG459, PR.BRG460, PR.BRG461, PR.BRG462, PR.BRG463, PR.BRG464, PR.BRG465, PR.BRG466, PR.BRG467, PR.BRG468, PR.BRG469, PR.BRG470, PR.BRG471, PR.BRG472, PR.BRG473, PR.BRG474, PR.BRG475, PR.BRG476, PR.BRG477, PR.BRG478, PR.BRG479, PR.BRG480, PR.BRG481, PR.BRG482, PR.BRG483, PR.BRG484, PR.BRG485, PR.BRG486, PR.BRG487, PR.BRG488, PR.BRG489, PR.BRG490, PR.BRG491, PR.BRG492, PR.BRG493, PR.BRG494, PR.BRG495, PR.BRG496, PR.BRG497, PR.BRG498, PR.BRG499, PR.BRG500, PR.BRG501, PR.BRG502, PR.BRG503, PR.BRG504, PR.BRG505, PR.BRG506, PR.BRG507, PR.BRG508, PR.BRG509, PR.BRG510, PR.BRG511, PR.BRG512, PR.BRG513, PR.BRG514, PR.BRG515, PR.BRG516, PR.BRG517, PR.BRG518, PR.BRG519, PR.BRG520, PR.BRG521, PR.BRG522, PR.BRG523, PR.BRG524, PR.BRG525, PR.BRG526, PR.BRG527, PR.BRG528, PR.BRG529, PR.BRG530, PR.BRG531, PR.BRG532, PR.BRG533, PR.BRG534, PR.BRG535, PR.BRG536, PR.BRG537, PR.BRG538, PR.BRG539, PR.BRG540, PR.BRG541, PR.BRG542, PR.BRG543, PR.BRG544, PR.BRG545, PR.BRG546, PR.BRG547, PR.BRG548, PR.BRG549, PR.BRG550, PR.BRG551, PR.BRG552, PR.BRG553, PR.BRG554, PR.BRG555, PR.BRG556, PR.BRG557, PR.BRG558, PR.BRG559, PR.BRG560, PR.BRG561, PR.BRG562, PR.BRG563, PR.BRG564, PR.BRG565, PR.BRG566, PR.BRG567, PR.BRG568, PR.BRG569, PR.BRG570, PR.BRG571, PR.BRG572, PR.BRG573, PR.BRG574, PR.BRG575, PR.BRG576, PR.BRG577, PR.BRG578, PR.BRG579, PR.BRG580,

BRG581, PR.BRG582, PR.BRG583, PR.BRG584, PR.BRG585, PR.BRG586,
PR.BRG587, PR.BRG588, PR.BRG589, PR.BRG590, PR.BRG591, PR.BRG592,
PR.BRG593, PR.BRG594, PR.BRG595, PR.BRG596, PR.BRG597, PR.BRG598,
PR.BRG599, PR.BRG600, PR.BRG601, PR.BRG602, PR.BRG603, PR.BRG604,
PR.BRG605, PR.BRG606, PR.BRG607, PR.BRG608, PR.BRG609, PR.BRG610,
PR.BRG611, PR.BRG612, PR.BRG613, PR.BRG614, PR.BRG615, PR.BRG616,
PR.BRG617, PR.BRG618, PR.BRG619, PR.BRG620, PR.BRG621, PR.BRG622,
PR.BRG623, PR.BRG624, PR.BRG625, PR.BRG626, PR.BRG627, PR.BRG628,
PR.BRG629, PR.BRG630, PR.BRG631, PR.BRG632, PR.BRG633, PR.BRG634,
PR.BRG635, PR.BRG636, PR.BRG637, PR.BRG638, PR.BRG639, PR.BRG640,
PR.BRG641, PR.BRG642, PR.BRG643, PR.BRG644, PR.BRG645, PR.BRG646,
PR.BRG647, PR.BRG648, PR.BRG649, PR.BRG650, PR.BRG651, PR.BRG652,
PR.BRG653, PR.BRG654, PR.BRG655, PR.BRG656, PR.BRG657, PR.BRG658,
PR.BRG659, PR.BRG660, PR.BRG661, PR.BRG662, PR.BRG663, PR.BRG664,
PR.BRG665, PR.BRG666, PR.BRG667, PR.BRG668, PR.BRG669, PR.BRG670,
PR.BRG671, PR.BRG672, PR.BRG673, PR.BRG674, PR.BRG675, PR.BRG676,
PR.BRG677, PR.BRG678, PR.BRG679, PR.BRG680, PR.BRG681, PR.BRG682,
PR.BRG683, PR.BRG684, PR.BRG685, PR.BRG686, PR.BRG687, PR.BRG688,
PR.BRG689, PR.BRG690, PR.BRG691, PR.BRG692, PR.BRG693, PR.BRG694,
PR.BRG695, PR.BRG696, PR.BRG697, PR.BRG698, PR.BRG699, PR.BRG700,
PR.BRG701, PR.BRG702, PR.BRG703, PR.BRG704, PR.BRG705, PR.BRG706,
PR.BRG707, PR.BRG708, PR.BRG709, PR.BRG710, PR.BRG711, PR.BRG712,
PR.BRG713, PR.BRG714, PR.BRG715, PR.BRG716, PR.BRG717, PR.BRG718,
PR.BRG719, PR.BRG720, PR.BRG721, PR.BRG722, PR.BRG723, PR.BRG724,
PR.BRG725, PR.BRG726, PR.BRG727, PR.BRG728, PR.BRG729, PR.BRG730,
PR.BRG731, PR.BRG732, PR.BRG733, PR.BRG734, PR.BRG735, PR.BRG736,
PR.BRG737, PR.BRG738, PR.BRG739, PR.BRG740, PR.BRG741, PR.BRG742,
PR.BRG743, PR.BRG744, PR.BRG745, PR.BRG746, PR.BRG747, PR.BRG748,
PR.BRG749, PR.BRG750, PR.BRG751, PR.BRG752, PR.BRG753, PR.BRG754,
PR.BRG755, PR.BRG756, PR.BRG757, PR.BRG758, PR.BRG759, PR.BRG760,
PR.BRG761, PR.BRG762, PR.BRG763, PR.BRG764, PR.BRG765, PR.BRG766,
PR.BRG767, PR.BRG768, PR.BRG769, PR.BRG770, PR.BRG771, PR.BRG772,
PR.BRG773, PR.BRG774, PR.BRG775, PR.BRG776, PR.BRG777, PR.BRG778,
PR.BRG779, PR.BRG780, PR.BRG781, PR.BRG782, PR.BRG783, PR.BRG784,
PR.BRG785, PR.BRG786, PR.BRG787, PR.BRG788,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.BRG789, PR.BRG790, PR.BRG791, PR.BRG792, PR.BRG793, PR.BRG794, PR.BRG795, PR.BRG796, PR.BRG797, PR.BRG798, PR.BRG799, PR.BRG800, PR.BRG801, PR.BRG802, PR.BRG803, PR.BRG804, PR.BRG805, PR.BRG806, PR.BRG807, PR.BRG808, PR.BRG809, PR.BRG810, PR.BRG811, PR.BRG812, PR.BRG813, PR.BRG814, PR.BRG815, PR.BRG816, PR.BRG817, PR.BRG818, PR.BRG819, PR.BRG820, PR.BRG821, PR.BRG822, PR.BRG823, PR.BRG824, PR.BRG825, PR.BRG826, PR.BRG827, PR.BRG828, PR.BRG829, PR.BRG830, PR.BRG831, PR.BRG832, PR.BRG833, PR.BRG834, PR.BRG835, PR.BRG836, PR.BRG837, PR.BRG838, PR.BRG839, PR.BRG840, PR.BRG841, PR.BRG842, PR.BRG843, PR.BRG844, PR.BRG845, PR.BRG846, PR.BRG847, PR.BRG848, PR.BRG849, PR.BRG850, PR.BRG851, PR.BRG852, PR.BRG853, PR.BRG854, PR.BRG855, PR.BRG856, PR.BRG857, PR.BRG858, PR.BRG859, PR.BRG860, PR.BRG861, PR.BRG862, PR.BRG863, PR.BRG864, PR.BRG865, PR.BRG866, PR.BRG867, PR.BRG868, PR.BRG869, PR.BRG870, PR.BRG871, PR.BRG872, PR.BRG873, PR.BRG874, PR.BRG875, PR.BRG876, PR.BRG877, PR.BRG878, PR.BRG879, PR.BRG880, PR.BRG881, PR.BRG882, PR.BRG883, PR.BRG884, PR.BRG885, PR.BRG886, PR.BRG887, PR.BRG888, PR.BRG889, PR.BRG890, PR.BRG891, PR.BRG892, PR.BRG893, PR.BRG894, PR.BRG895, PR.BRG896, PR.BRG897, PR.BRG898, PR.BRG899, PR.BRG900, PR.BRG901, PR.BRG902, PR.BRG903, PR.BRG904, PR.BRG905, PR.BRG906, PR.BRG907, PR.BRG908, PR.BRG909, PR.BRG910, PR.BRG911, PR.BRG912, PR.BRG913, PR.BRG914, PR.BRG915, PR.BRG916, PR.BRG917, PR.BRG918, PR.BRG919, PR.BRG920, PR.BRG921, PR.BRG922, PR.BRG923, PR.BRG924, PR.BRG925, PR.BRG926, PR.BRG927, PR.BRG928, PR.BRG929, PR.BRG930, PR.BRG931, PR.BRG932, PR.BRG933, PR.BRG934, PR.BRG935, PR.BRG936, PR.BRG937, PR.BRG938, PR.BRG939, PR.BRG940, PR.BRG941, PR.BRG942, PR.BRG943, PR.BRG944, PR.BRG945, PR.BRG946, PR.BRG947, PR.BRG948, PR.BRG949, PR.BRG950, PR.BRG951, PR.BRG952, PR.BRG953, PR.BRG954, PR.BRG955, PR.BRG956, PR.BRG957, PR.BRG958, PR.BRG959, PR.BRG960, PR.BRG961, PR.BRG962,

PR.BRG963, PR.BRG964, PR.BRG965, PR.BRG966, PR.BRG967, PR.BRG968, PR.BRG969, PR.BRG970, PR.BRG971, PR.BRG972, PR.BRG973, PR.BRG974, PR.BRG975, PR.BRG976, PR.BRG977, PR.BRG978, PR.BRG979, PR.BRG980, PR.BRG981, PR.BRG982, PR.BRG983, PR.BRG984, PR.BRG985, PR.BRG986, PR.BRG987, PR.BRG988, PR.BRG989, PR.BRG990, PR.BRG991, PR.BRG992, PR.BRG993, PR.BRG994, PR.BRG995, PR.BRG996, PR.BRG997, PR.BRG998, PR.BRG999, PR.180203, PR.6203-2RS, PR.6203, PR.3KK 42*47*30E, PR.3KK 42x47x30E, PR.424730, PR.3KK 37*42*31E, PR.3KK 37x42x31E, PR.374231, PR.50706, PR.6-50706, PR.50706AY, PR.BB1-3913, PR.23-1701033, PR.615722, PR.2101-1701033, PR.3KK 42*47*26E, PR.50307, PR.6-50307, PR.6307N, PR.B6-50307AШК, PR.50305, PR.6-50305, PR.6305N, PR.2108-1701033, PR.127509, PR.3151-3103025, PR.VKHB 9036, PR.807813, PR.VKHB 9072, PR.7515, PR.VKHB 9009, PR.7510, PR.2049163, PR.32210, PR.3302-3104020, PR.VKHB 9007, PR.7509, PR.2048798, PR.32209, PR.VKHB 9006, PR.2007109, PR.6-2007109, PR.VKHB 9074, PR.7606, PR.6-7606AY, PR.VKHB 9049, PR.7609, PR.32309, PR.VKHB 9054, PR.7307, PR.1975019, PR.30307, PR.VKHB 9005, PR.7305, PR.1974289, PR.30305, PR.VKHB 9121, PR.7610, PR.6-7610A, PR.7607, PR.VKHB 9142, PR.27607, PR.6-27607, PR.32307B, PR.VKHB 9103, PR.ES6607, PR.F15276, PR.180201, PR.6201 2RS, PR.180603, PR.62303 2RS, PR.180502, PR.62202, PR.6180502K1C9Ш1, PR.180303, PR.6303 2RST, PR.180202, PR.6202 2RS, PR.180302, PR.6302 2RST, PR.3032105, PR.3056207, PR.6-50306, PR.6-42305, PR.2108-1701180, PR.50209, PR.6-50209, PR.6209N, PR.21213-1802168, PR.6308 N, PR.50308, PR.6308-2RS1N, PR.42207, PR.60-42207, PR.VKHB 9113, PR.7207, PR.BB1_2553, PR.ES120130, PR.3163-1701281, PR.43216T00130, PR.ES120140, PR.3163-1701282, PR.43216T00140, PR.ES120160, PR.3163-1701285, PR.43216T00160, PR.ES120170, PR.3163-1701284, PR.43216T00170, PR.ES120150, PR.3163-1701283, PR.43216T00150, PR.ES120132, PR.3163-1701032, PR.43047T00130, PR.ES120190, PR.3163-1701190, PR.43047T00120, PR.ES121090, PR.3163-1701073, PR.43232T01090, PR.ES121080, PR.3163-1701066, PR.43232T01080, PR.6-207 A, PR.5270367, PR.3206-2RS, PR.180206, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

6206 2RS, PR.180308, PR.6-180308, PR.6308, PR.6308 2RS, PR.247-2403080, PR.VKHB 9106, PR.27709, PR.48155T00010, PR.ES169077, PR.31638-1802082, PR.48163T00010, PR.ES169076, PR.31638-1802242, PR.537909, PR.JXC25469, PR.27709, PR.27606, PR.VKHB 9101, PR.102304, PR.57707, PR.3741-2402025, PR.6V-3007205AШ2, PR.33205/Q, PR.864904, PR.864904E, PR.6311-2RS1, PR.6-311 A, PR.6409, PR.30207A, PR.64706, PR.264706, PR.664910E, PR.664910-E, PR.664812E, PR.213 AK, PR.180205, PR.6205 2RS, PR.6-256907, PR.532066DA, PR.2108-3103020, PR.2141-3104020, PR.6-256706, PR.BA2B633313C, PR.2108-3104020, PR.6-256707, PR.11180-3103020, PR.6-2007108, PR.2121-3103020, PR.32008, PR.43216T00100, PR.3163-1701033, PR.43216T00180, PR.3163-1701180, PR.180203, PR.424730, PR.374231, PR.50706, PR.424726, PR.50307, PR.50305, PR.127509, PR.807813, PR.7515, PR.7510, PR.7509, PR.2007109, PR.7606, PR.7609, PR.7307, PR.7305, PR.7610, PR.7607, PR.27607, PR.F15276, PR.180201, PR.180603, PR.180502, PR.180303, PR.180202, PR.180302, PR.3032105, PR.3056207, PR.50306, PR.42305, PR.50209, PR.50308, PR.42207, PR.7207, PR.BB1-2553, PR.43216T00130, PR.43216T00140, PR.43216T00160, PR.43216T00170, PR.43216T00150, PR.43047T00130, PR.43047T00120, PR.43232T01090, PR.43232T01080, PR.207, PR.5270367, PR.180206, PR.180308, PR.27709, PR.48155T00010, PR.48163T00010, PR.537909, PR.27709, PR.27606, PR.102304, PR.57707, PR.3007205, PR.864904, PR.311, PR.6409, PR.30207, PR.64706, PR.264706, PR.664910, PR.664812, PR.213, PR.180205, PR.256907, PR.256706, PR.256707, PR.2007108, PR.43216T00180, PR.6-50706AY, PR.6-50307, PR.6-7515A, PR.32215, PR.6-7510A, PR.6-7509A, PR.6-2007109A, PR.32009, PR.6-7606AY, PR.32306, PR.6-7609A, PR.6-7307A, PR.6-7305A, PR.6-7610A, PR.32310, PR.6-7607A, PR.32307, PR.6-27607 AШ2, PR.J15585, PR.J15585/15520, PR.15520, PR.62202 2RS, PR.6303 2RS, PR.6302 2RS, PR.3032105F, PR.3056207K, PR.6-50306A, PR.6306N, PR.6-42305 AEУШ1, PR.NJ305, PR.6-50209, PR.6-50308, PR.6308N, PR.60-42207 KM, PR.NJ 207, PR.6-7207A, PR.30207A, PR.BB1-2553, PR.6-180206, PR.5379096YK1C17, PR.6-57707AY, PR.30207J2/Q, PR.6-7207A, PR.6-256907 AKE12, PR.6-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

256707 A1KE, PR.6-2007108 A, PR. B6-311AKYUШ1, PR.3207.2RS, PR.BB1-2554, PR.3206CB, PR.76-3356206E1L19, PR.8.9061, PR.3163-80-1802082, PR.3163-80-1802242, PR.33205, PR.C41R92.3104020, PR.A21R23.3103145, PR.582873,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.96286828, PR.C41R11.1602750, PR.F-609077.03, PR.F-609077.03.TR2U1, PR.3302-2402800-01, PR.31029-1701805, PR.3302-1701805, PR.A21R23-1701805, PR.A21R23-1701805-10, PR.A21R23-1701805-20, PR.A21R23-1701805-30, PR.A21R32-1701805, PR.A21R32-1701805-10, PR.A21R32-1701805-20, PR.A21R32-1701805-30, PR.C41RB3-1701805, PR.C41RB3-1701805-10, PR.C41RB3-1701805-20, PR.C41RB3-1701805-30, PR.C41R11-1701805, PR.C41R11-1701805-10, PR.C41R11-1701805-20, PR.C41R11-1701805-30, PR.3309-1701805, PR.3309-1701805-10, PR.3309-1701805-20, PR.3309-1701805-30, PR.3302-3104800, PR.3307-3104800, PR.2217-3104800, PR.3741-3103800, PR.3307-3103800, PR.3302-3103800, PR.33104-3103800, PR.6-180203 K1C9Ш1, PR.6203-2RS1, PR.6203DDU, PR.6203-2RS, PR.6203EE, PR.6203-2RSR, PR.7690906, PR.6-256705 E1C9, PR.VKM 18200, PR.GT37200, PR.F-123648, PR.6-330902 EC17, PR.VKPC 88200, PR.360708 KC17, PR.VKC 2248, PR.6-180502 C9, PR.62202-2RS1, PR.62202EE, PR.62202-2RSR, PR.6-50706 EYШ1, PR.615722, PR.511242B, PR.6-156704 E1, PR.616073, PR.6-92705 AEYШ1, PR.613441, PR.512676, PR.464904 E, PR.AR-491298 A, PR.6-50306 KY, PR.6306 N, PR.6306N, PR.6-205 KY, PR.6205, PR.6205CM, PR.66-42205 E4, PR.NJ 205 ECP, PR.NJ205ET, PR.NJ205EG15, PR.NJ205ETVP2, PR.904902 K5YC17, PR.6-180505 YC17, PR.62205-2RS1, PR.62205EE, PR.62205-2RSR, PR.6-7807 Y, PR.23690, PR.23620, PR.QCL7C, PR.23690/23620, PR.6-7705 Y, PR.639194, PR.QCL7C, PR.6-7707 Y, PR.639114, PR.6-180306 C17, PR.6306-2RS1, PR.6306EE, PR.6306-2RSR, PR.836904, PR.996805 E1, PR.996905 E1, PR.6-7804 Y, PR.LM 11949/910/Q, PR.LM11949/10, PR.LM11949/910, PR.KLM11949-LM11910, PR.6-7805 Y, PR.639154/Q, PR.512786, PR.VKBA 3507, PR.6-180302 Y2C9, PR.6302-2RS1, PR.6302DDU, PR.6302-2RS, PR.6302EE, PR.6302-2RSR, PR.6-180201 Y2C9, PR.6201-2RS1, PR.6201DDU, PR.6201-2RS, PR.6201EE, PR.6201-2RSR, PR.7690906, PR.6-180203 K1C9Ш1, PR.6203-2RS1, PR.6203DDU, PR.6203-2RS, PR.6203EE, PR.6203-2RSR, PR.6-256705 E1C9, PR.VKM 18200, PR.GT37200, PR.F-123648, PR.6-330802 EC17, PR.VKPC 88203, PR.360106 KC23, PR.VKC 2535, PR.66-42205 E4, PR.NJ 205 ECP, PR.NJ205ET, PR.NJ205EG15, PR.NJ205ETVP2, PR.6-50305 A1E, PR.6305 N, PR.464706 E1, PR.K 32X37X27, PR.66-42305 AM, PR.NJ 305 ECP, PR.NJ305ET, PR.NJ305EG15, PR.NJ305ETVP2, PR.6-50305 A1E, PR.6305 N, PR.348702 C17, PR.6Y-7207 A, PR.30207 J2/Q, PR.30207, PR.30207JR, PR.30207A, PR.6-256907 E1C17, PR.309726 DA, PR.532066DA, PR.VKBA 1306, PR.R172.03, PR.713691010, PR.1000805, PR.61805, PR.6805, PR.604901 YC17, PR.80-903 E, PR.6-256706 E1C17, PR.BA2B 633313 C, PR.GB10790S07, PR.545312A, PR.VKBA 1307, PR.R172.04, PR.713691100, PR.6-180302 Y2C9, PR.6302-2RS1, PR.6302DDU, PR.6302-2RS, PR.6302EE, PR.6302-2RSR, PR.6-180201 Y2C9, PR.6201-2RS1, PR.6201DDU, PR.6201-2RS, PR.6201EE, PR.6201-2RSR, PR.7690906, PR.6-330902 EC17, PR.VKPC 88200, PR.360708 KC17, PR.VKC 2248, PR.6-180502 C9, PR.62202-2RS1, PR.62202EE, PR.62202-2RSR, PR.6-50706 EYШ1, PR.615722, PR.511242B, PR.6-156704 E1, PR.616073, PR.6-92705 AEYШ1, PR.613441, PR.512676, PR.464904 E, PR.AR-491298 A, PR.6-50306 KY, PR.6306 N, PR.6306N, PR.6-205 KY, PR.6205, PR.66-42205 E4, PR.NJ 205 ECP, PR.NJ205ET, PR.NJ205EG15, PR.NJ205ETVP2, PR.6-50706 EYШ1, PR.615722, PR.511242B, PR.6-50306 KY, PR.6306 N, PR.6306N, PR.6-12507 KMY, PR.NF 2207 ECP, PR.NF2207EG15, PR.NF2207ETVP2, PR.6-50306 KY, PR.6306 N, PR.6306N,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AK2Ш1, PR.6209 N, PR.6209N, PR.6-209 AШ1, PR.6209, PR.6-305 У,
PR.6305, PR.904902 K5YC17, PR.6-7807 У, PR.23690, PR.QCL7C, PR.23690,
PR.23620, PR.6-7705 У, PR.639194, PR.QCL7C, PR.6-7707 У, PR.639114,
PR.6-180508 K2YC9, PR.62208-2RS1, PR.62208EE, PR.62208-2RSR,
PR.836904, PR.996805 E1, PR.996905 E1, PR.6-7807 У, PR.23690, PR.23620,
PR.QCL7C, PR.23689, PR.23620, PR.6-7705 У, PR.639194, PR.QCL7C, PR.6-
7707 У, PR.639114, PR.6-2007108 A, PR.32008 X/Q, PR.32008J, PR.32008JR,
PR.32008C, PR.32008A, PR.VKBA 1324, PR.6-180302 Y2C9, PR.6302-2RS1,
PR.6302DDU, PR.6302-2RS, PR.6302EE, PR.6302-2RSR, PR.6-180201 Y2C9,
PR.6201-2RS1, PR.6201DDU, PR.6201-2RS, PR.6201EE, PR.6201-2RSR, PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	7690906, PR.6-205 KY, PR.6205, PR.6-180203 K1C9Ш1, PR.6203-2RS1, PR.6203DDU, PR.6203-2RS, PR.6203EE, PR.6203-2RSR, PR.6-256705 E1C9, PR.VKM 18200, PR.GT37200, PR.F-123648, PR.6-330802 EC17, PR.6-520806 EC23, PR.VKC 2247, PR.6-50205 EY, PR.6205 N, PR.6205N, PR.66-42204 E, PR.NJ 204 ECP, PR.NJ204ET, PR.NJ204EG15, PR.NJ204ETVP2, PR.3KK32X37X27 E1, PR.K 32X37X27, PR.6-50205 EY, PR.6205 N, PR.6205N, PR.66-42205 AM, PR.NJ 205 ECP, PR.NJ205ET, PR.NJ205EG15, PR.NJ205ETVP2, PR.6-7707 Y, PR.639114, PR.6-256706 E1C17, PR.BA2B 633313 C, PR.1000805, PR.61805, PR.6805, PR.604901 YC17, PR.80-903 E, PR.6-7804 Y, PR.LM 11949/910/Q, PR.LM11949/LM11910, PR.LM11949/10, PR.LM11949/910, PR.KLM11949-LM11910, PR.6-7205 A, PR.30205 J2/Q, PR.30205J, PR.30205JR, PR.30205A, PR.30205A, PR.6-180302 Y2C9, PR.6302-2RS1, PR.6302DDU, PR.6302-2RS, PR.6302EE, PR.6302-2RSR, PR.6-180201 Y2C9, PR.6201-2RS1, PR.6201DDU, PR.6201-2RS, PR.6201EE, PR.6201-2RSR, PR.207, PR.6207, PR.208A, PR.6208, PR.306A, PR.6306, PR.Y-7205A1, PR.6-7205A1, PR.30205 J2/Q, PR.7207A, PR.30207 J2/Q, PR.6-7305AШ, PR.30305 J2, PR.6Y-7307A1, PR.30307 J2/Q, PR.6-7509A, PR.32209 J2/Q, PR.6Y-7510A1Ш, PR.6-7515A1, PR.32215 J2/Q, PR.6-7605A, PR.32305 J2, PR.6Y-7606AYШ, PR.7606AY, PR.32306 J2/Q, PR.6-7607AYШ, PR.32307 J2/Q, PR.6-7609AK, PR.32309 J2/Q, PR.6-27607AШ2, PR.32307 BJ2/Q, PR.50209A2, PR.6209 N, PR.50307A1, PR.6307 N, PR.B6-50307AKШ1, PR.B6-50706YШ1, PR.615722, PR.60203A, PR.6203-Z, PR.60205A, PR.6205-Z, PR.80203AC17, PR.6203-2Z, PR.80208AC17, PR.6208-2Z, PR.180204AC17, PR.6204-2RSH, PR.6-2007109, PR.32009 X/Q, PR.6-114A, PR.6014, PR.204A, PR.6204, PR.205A, PR.6205, PR.206K1, PR.6206, PR.207, PR.2076207, PR.305A, PR.6305, PR.6-310A, PR.6310, PR.6-312A, PR.6312, PR.6-7214AY, PR.30214 J2/Q, PR.7216A, PR.30216 J2/Q, PR.7218A, PR.30218 J2, PR.27310HA, PR.31310 J2/QCL7C, PR.6-27313A1, PR.31313 J2/QCL7C, PR.50310A, PR.6310 N, PR.80209, PR.6209-2Z, PR.6-7516A1, PR.32216 J2/Q, PR.7517A, PR.32217 J2/Q, PR.7518A, PR.32218 J2/Q, PR.7520A, PR.32220 J2, PR.6-7610A1, PR.32310 J2/Q, PR.6-7613A1, PR.32313 J2/Q, PR.6-7615A, PR.32315 J2, PR.7315A, PR.30315 J2, PR.7312A, PR.30312 J2/Q, PR.7311A, PR.30311 J2/Q, PR.180205AC17, PR.6205-2RS1, PR.180206, PR.6206-2RS1, PR.292213KM, PR.RNU 213, PR.6-2007118A, PR.30018 X/Q, PR.207A, PR.6207, PR.209A, PR.6209, PR.214, PR.6214, PR.7206A, PR.30206 J2/Q, PR.7214, PR.30214 J2/Q, PR.6-7313AK, PR.30313 J2/Q, PR.6-7516A1, PR.32216 J2/Q, PR.7517A, PR.32217 J2/Q, PR.7607, PR.32307 J2/Q, PR.7608A, PR.32308 J2/Q, PR.7609, PR.32309 J2/Q, PR.6-7610A, PR.32310 J2/Q, PR.7613A, PR.32313 J2/Q, PR.50310A, PR.6310 N, PR.150308A, PR.6308-ZN, PR.180205AC17, PR.6205-2RS1, PR.2007118A, PR.30018 X/Q, PR.2007120A, PR.30020 X/Q, PR.305A, PR.6305, PR.306A, PR.6306, PR.307A1, PR.6307, PR.Y-7205A1, PR.Y-7510A1, PR.6Y-7606AYШ, PR.7607AY, PR.32307 J2/Q, PR.6Y-7608A1, PR.50208A, PR.6208 N, PR.6-50306AK2Y, PR.6306 N, PR.60203, PR.6203-Z, PR.60207, PR.6207-Z, PR.76-180307A1C9Ш, PR.6307-2RS1, PR.203, PR.6203, PR.104, PR.6004, PR.207, PR.6207, PR.1000904, PR.61904, PR.6904, PR.114, PR.6014, PR.60205, PR.6205Z, PR.70-50409, PR.6409N-C3, PR.264706, PR.64706, PR.7208, PR.30208, PR.27308, PR.31308, PR.27709, PR.807813, PR.180204, PR.6204-2RS, PR.636905, PR.776702, PR.977908, PR.207, PR.6207, PR.303, PR.6303, PR.7515, PR.32215, PR.807813, PR.7606, PR.32306, PR.7609, PR.32209,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

50207, PR.6207N, PR.207, PR.6207, PR.60203, PR.6203Z, PR.50307, PR.6307N, PR.50307, PR.6307N, PR.50209, PR.6209N, PR.208, PR.6208, PR.50307, PR.6307N, PR.27709, PR.27308, PR.31308, PR.807813, PR.50307, PR.6307N, PR.27307, PR.31307, PR.636905, PR.977908, PR.776702, PR.7515, PR.32215, PR.807813, PR.180508, PR.62208-2RS, PR.804704, PR.180502, PR.62202-2RS, PR.180603, PR.62303-2RS, PR.8102, PR.51102, PR.20703, PR.20803, PR.209, PR.6209, PR.60203, PR.6203Z, PR.307, PR.6307, PR.864904, PR.64905, PR.807813, PR.102605, PR.27709, PR.27308, PR.31308, PR.636905, PR.977908, PR.987910, PR.

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

922205, PR.776702, PR.7515, PR.32215, PR.807813, PR.7609, PR.32309, PR.7606, PR.32306, PR.588911, PR.1000915, PR.102206, PR.102209, PR.102210, PR.102211, PR.102304, PR.102305, PR.102307, PR.102308, PR.102309, PR.102310, PR.102314, PR.102407, PR.102409, PR.102605, PR.104, PR.106, PR.107, PR.108, PR.108710, PR.110, PR.111, PR.112, PR.11204, PR.11205, PR.11206, PR.11207, PR.11208, PR.11209, PR.11210, PR.11211, PR.11212, PR.11216, PR.113, PR.11307, PR.11308, PR.11309, PR.11310, PR.11311, PR.11312, PR.11316, PR.114, PR.115, PR.1160305, PR.118, PR.1180304, PR.1180305, PR.120, PR.1202, PR.1203, PR.1204, PR.1205, PR.1206, PR.1207, PR.1208, PR.1209, PR.1210, PR.1211, PR.12115, PR.1212, PR.1214, PR.1216, PR.12208, PR.12210, PR.12211, PR.12212, PR.12213, PR.12215, PR.12306, PR.12309, PR.12311, PR.12312, PR.12318, PR.12507, PR.12609, PR.127509, PR.130, PR.1305, PR.1306, PR.1307, PR.1308, PR.1309, PR.1310, PR.1311, PR.1312, PR.150212, PR.150213, PR.1505, PR.1506, PR.1507, PR.1508, PR.1516, PR.1580204, PR.1580205, PR.1580206, PR.1580207, PR.1580208, PR.1580209, PR.1580211, PR.1606, PR.1607, PR.160703, PR.1608, PR.1609, PR.1610, PR.1611, PR.1612, PR.1680204, PR.1680205, PR.1680206, PR.1680207, PR.1680208, PR.1680209, PR.1680210, PR.170314, PR.170412, PR.180101, PR.180102, PR.180103, PR.180104, PR.180105, PR.180106, PR.180107, PR.180108, PR.180109, PR.180201, PR.180202, PR.180203, PR.180204, PR.180205, PR.180206, PR.180207, PR.180208, PR.180209, PR.180210, PR.180211, PR.180212, PR.180213, PR.180215, PR.180301, PR.180302, PR.180303, PR.180304, PR.180305, PR.180306, PR.180307, PR.180308, PR.180309, PR.180310, PR.180311, PR.180502, PR.180503, PR.180504, PR.180505, PR.180508, PR.180603, PR.180605, PR.180606, PR.180607, PR.180608, PR.180609, PR.180610, PR.180703, PR.180706, PR.200, PR.2007107, PR.2007108, PR.2007109, PR.2007115, PR.2007118, PR.2007120, PR.2007124, PR.201, PR.202, PR.203, PR.204, PR.205, PR.206, PR.207, PR.20703, PR.208, PR.20803, PR.209, PR.210, PR.211, PR.212, PR.213, PR.214, PR.215, PR.216, PR.217, PR.218, PR.2180120, PR.220, PR.2206, PR.2207, PR.2210, PR.2211, PR.2212, PR.2213, PR.2216, PR.2218, PR.222, PR.2234, PR.224, PR.226, PR.228, PR.2306, PR.2307, PR.2309, PR.2310, PR.2311, PR.2312, PR.2314, PR.2318, PR.2505, PR.256706, PR.256708, PR.2612, PR.26216, PR.263212, PR.263706, PR.264706, PR.2712, PR.27307, PR.27308, PR.27310, PR.27312, PR.27709, PR.27911, PR.292208, PR.292213, PR.292306, PR.292308, PR.300, PR.301, PR.302, PR.303, PR.304, PR.305, PR.306, PR.307, PR.308, PR.309, PR.310, PR.311, PR.312, PR.313, PR.314, PR.315, PR.316, PR.317, PR.32213, PR.32215, PR.32226, PR.32308, PR.32313, PR.32315, PR.32318, PR.32605, PR.3303, PR.3514, PR.360708, PR.360710, PR.3608, PR.3609, PR.3610, PR.3612, PR.3614, PR.3620, PR.36205, PR.380706, PR.380707, PR.380708, PR.405, PR.406, PR.407, PR.408, PR.409, PR.410, PR.411, PR.412, PR.413, PR.414, PR.42205, PR.42207, PR.42209, PR.42210, PR.42211, PR.42212, PR.42215, PR.42216, PR.42217, PR.42305, PR.42306, PR.42307, PR.42308, PR.42310, PR.42311, PR.42312, PR.42315, PR.46118, PR.46120, PR.46203, PR.46204, PR.50115, PR.50205, PR.50206, PR.50207, PR.50208, PR.50209, PR.50210, PR.50213, PR.50215, PR.50305, PR.50306, PR.50307, PR.50308, PR.50310, PR.50408, PR.50409, PR.50411, PR.50412, PR.50706, PR.53526, PR.53610, PR.53614, PR.57707, PR.580205, PR.580210, PR.580306, PR.588911, PR.592708,

60202, PR.60203, PR.60204, PR.60205, PR.60206, PR.60207, PR.60208, PR.60209, PR.60210, PR.60212, PR.60213, PR.60305, PR.60307, PR.60308, PR.60310, PR.60311, PR.636905, PR.636906, PR.64706, PR.64805, PR.64907, PR.664706-E5, PR.664714, PR.664906, PR.664908, PR.664910, PR.664913, PR.664916, PR.67512, PR.680314, PR.688811, PR.688911, PR.692215, PR.692309KM, PR.692409, PR.537909, PR.700409, PR.704702, PR.704902, PR.706, PR.708816, PR.7203, PR.7204, PR.7205, PR.7206, PR.7207, PR.7208, PR.7209, PR.7210, PR.7211, PR.7212, PR.7214, PR.7215, PR.7216, PR.7217, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

7218, PR.7220, PR.7224, PR.7303, PR.7304, PR.7305, PR.7306, PR.7307, PR.7308, PR.7309, PR.7310, PR.7311, PR.7312, PR.7313, PR.7315, PR.7317, PR.7505, PR.7506, PR.7507, PR.7508, PR.7509, PR.7510, PR.7511, PR.7512, PR.7513, PR.7514, PR.7515, PR.7516, PR.7517, PR.7518, PR.7519, PR.7520, PR.7524, PR.7526, PR.7604, PR.7605, PR.7606, PR.7607, PR.7608, PR.7609, PR.7610, PR.7611, PR.7612, PR.7613, PR.7614, PR.7615, PR.7712, PR.7804, PR.7805, PR.7806, PR.7807, PR.780716, PR.7809, PR.7815, PR.7909, PR.80018, PR.80206, PR.80304, PR.804704, PR.804707, PR.804807, PR.807713, PR.807813, PR.8101, PR.8102, PR.8103, PR.8104, PR.8106, PR.8107, PR.8108, PR.8109, PR.8110, PR.8115, PR.8120, PR.8201, PR.8205, PR.8206, PR.8207, PR.8208, PR.8209, PR.8210, PR.864710, PR.904700, PR.922205, PR.92314, PR.6-92705 E, PR.92714, PR.942/30, PR.942/40, PR.943/20K, PR.943/25, PR.943/30, PR.943/35, PR.943/45, PR.943/50, PR.948103, PR.94908, PR.958705, PR.9588213, PR.9588214, PR.9588217, PR.960708, PR.977908, PR.977909, PR.986714, PR.987910, PR.3198750, PR.ШС-17, PR.ШС-20, PR.ШС-25, PR.ШС-30, PR.ШС-35, PR.ШС-40, PR.ШС-50, PR.1000915, PR.61915, PR.1000921, PR.61921, PR.102206, PR.NGL 206, PR.102209, PR.NGL 209, PR.102210, PR.NGL 210, PR.102211, PR.NGL 211, PR.102304, PR.NGL 304, PR.102305, PR.NGL 305, PR.102307, PR.NGL 307, PR.102308, PR.NGL 308V, PR.102309, PR.NGL 309V, PR.102310, PR.NGL 310V, PR.102314, PR.NGL 314V, PR.102407, PR.NGL 407V, PR.102409, PR.NGL 409V, PR.102605, PR.104, PR.106, PR.6006, PR.107, PR.6007, PR.108, PR.108710, PR.110, PR.6010, PR.111, PR.112, PR.11204, PR.1205K+H205, PR.11205, PR.1206K+H206, PR.11206, PR.1207K+H207, PR.11207, PR.1208K+H208, PR.11208, PR.1209K+H209, PR.11209, PR.1210K+H210, PR.11210, PR.11211, PR.11212, PR.1213K+H213, PR.11216, PR.113, PR.11307, PR.11308, PR.1309K+H309, PR.11309, PR.1310K+H310, PR.11310, PR.1311K+H311, PR.11311, PR.11312, PR.11316, PR.114, PR.115, PR.6015, PR.1160305, PR.118, PR.6018, PR.1180304, PR.1180305, PR.120, PR.6020, PR.1202, PR.1203, PR.1204, PR.1205, PR.1206, PR.1207, PR.1208, PR.1209, PR.1210, PR.1211, PR.12115, PR.NF 1015, PR.1212, PR.1214, PR.1216, PR.12208, PR.NF 208, PR.12210, PR.NF 210, PR.12211, PR.NF 211, PR.12212, PR.NF 212, PR.12213, PR.NF 213, PR.12215, PR.NF 215, PR.12306, PR.NF 306, PR.12309, PR.NF 309, PR.12311, PR.NF 311, PR.12312, PR.NF 312, PR.12318, PR.NF 318, PR.12507, PR.NF 2207, PR.12609, PR.127509, PR.130, PR.1305, PR.1306, PR.1307, PR.1308, PR.1309, PR.1310, PR.1311, PR.1312, PR.150212, PR.6212 ZN, PR.150213, PR.1505, PR.1506, PR.2206, PR.1507, PR.2207, PR.1508, PR.2208, PR.1516, PR.2216, PR.1580204, PR.1580205, PR.1580206, PR.1580207, PR.1580208, PR.1580209, PR.1580211, PR.1606, PR.2306, PR.1607, PR.2307, PR.160703, PR.1608, PR.2308, PR.1609, PR.2309, PR.1610, PR.2310, PR.1611, PR.2311, PR.1612, PR.2312, PR.1680204, PR.1680205, PR.1680206, PR.1680207, PR.1680208, PR.1680209, PR.1680210, PR.170314, PR.314 NM, PR.170412, PR.180101, PR.180102, PR.180103, PR.6003-RS, PR.180104, PR.180105, PR.180106, PR.180107, PR.6007-RS, PR.180108, PR.6008-RS, PR.180109, PR.6009-RS, PR.180200, PR.180201, PR.6201.2RS, PR.180202, PR.6202.2RS, PR.180203, PR.6203.2RS, PR.180204, PR.6204.2RS, PR.180205, PR.6205.2RS, PR.180206, PR.6206.2RS, PR.180207, PR.6207.2RS, PR.180208, PR.6208.2RS, PR.180209, PR.6209.2RS, PR.180210, PR.6210.2RS, PR.180211, PR.180212, PR.6212.2RS, PR.180213,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.6306.2RS, PR.180307, PR.6307.2RS, PR.180308, PR.6308.2RS, PR.180309, PR.180310, PR. 6310.2RS, PR.180311, PR.180502, PR.62202.2RS, PR.180503, PR.62203.2RS, PR.180504, PR.62204-2RS, PR.180505, PR.62205.2RS, PR.180508, PR.62208.2RS, PR.180603, PR.62303.2RS, PR.180605, PR.62305.2RS, PR.180606, PR.62306.2RS, PR.180607, PR.62307.2RS, PR.180608, PR.62308 2RS, PR.180609, PR.62309 2RS, PR.180610, PR.62310 RS, PR.180703, PR.180706, PR.200, PR.6200, PR.2007107, PR.32007, PR.2007108, PR.32008, PR.2007109, PR.32009, PR.2007115, PR. 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	32015, PR.2007118, PR.32018X, PR.2007120,
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708913509 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8708509909 - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - прочие; 8483102108 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см; 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см
Единица продукта	
Единица измерения	штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.32020X, PR.2007124, PR.32024, PR.201, PR.6201, PR.202, PR.6202, PR.203, PR.6203, PR.204, PR.6204, PR.205, PR.6205, PR.206, PR.6206, PR.207, PR.6207, PR.20703, PR.208, PR.6208, PR.20803, PR.2096209, PR.210 6210, PR.211 6211, PR.212 6212, PR.213 6213, PR.214 6214, PR.215 6215, PR.216 6216, PR.217 6217, PR.2186218, PR.2180120, PR.220, PR.6220, PR.2206, PR.N206, PR.2207, PR.N207, PR.2210, PR.N210, PR.2211, PR.N211, PR.2212, PR.N212, PR.2213, PR.N213, PR.2216, PR.N216, PR.2218, PR.N218, PR.222, PR.6222, PR.2234, PR.224, PR.226, PR.6226, PR.228, PR.6228, PR.2306, PR.N306, PR.2307, PR.N307, PR.2309, PR.N309, PR.2310, PR.N310, PR.2311, PR.N311, PR.2312, PR.N312, PR.2314, PR.N314, PR.2318, PR.N318, PR.2505, PR.N2205, PR.256706, PR.256708, PR.2612, PR.N2312, PR.26216, PR.263212, PR.263706, PR.264706, PR.2712, PR.27307, PR.31307, PR.27308, PR.31308, PR.27310, PR.31310, PR.27312, PR.31312, PR.27709, PR.27911, PR.292208, PR.RNU 208 F, PR.292213, PR.RNU213, PR.292306, PR.292308, PR.300, PR.6300, PR.301, PR.302, PR.303, PR.304, PR.6304, PR.305, PR.6305, PR.306, PR.6306, PR.307, PR.6307, PR.308, PR.6308, PR.309, PR.6309, PR.310, PR.6310, PR.311, PR.6311, PR.312, PR.6312, PR.313, PR.314, PR.315, PR.6315, PR.316, PR.317, PR.32213, PR.NU 213, PR.32215, PR.NU315, PR.32226, PR.32308, PR.NU 308E, PR.32313, PR.32315, PR.NU315, PR.32318, PR. NU318, PR.32605, PR.NU2305ECJ, PR.3303, PR.33116, PR.3514, PR.22214 MBW33, PR.360708, PR.360710, PR.3608, PR.22308 mw33, PR.3609, PR.22309 mw33, PR.3610, PR.22310 mw33, PR.3612, PR.22312 mw33, PR.3614, PR.22314 mw33, PR.3620, PR.22320 MBW33, PR.36205, PR.380706, PR.380707, PR.380708, PR.405, PR.406, PR.6406, PR.407, PR.6407, PR.408, PR.6408, PR.409, PR.6409, PR.410, PR.411, PR.6411, PR.412, PR.6412, PR.413, PR.6413, PR.414, PR.42205, PR.NJ 205, PR.42207, PR.NJ207, PR.42209, PR.NJ 209, PR.42210, PR.NJ 210, PR.42211, PR.NJ211ECMA, PR.42212, PR.NJ 212, PR.42215, PR.NJ 215 E, PR.42216, PR.NJ 216 E, PR.42217, PR.NJ 217, PR.42305, PR.NJ 305, PR.42306, PR.NJ 306, PR.42307, PR.NJ 307, PR.42308, PR.NJ 308, PR.42310, PR.NJ 310, PR.42311, PR.42312, PR.NJ 312, PR.42315, PR.NJ 315, PR.46118, PR.B7018E, PR.46120, PR.7020-AC, PR.46203, PR.46204, PR.50115, PR.6015 N, PR.50205, PR.50206, PR.50207, PR.50208, PR.50209, PR.6209N, PR.50210, PR.50213, PR.50215, PR.50305, PR.6305N, PR.50306, PR.6306N, PR.50307, PR.6307N, PR.50308, PR.6308N, PR.50310, PR.50408, PR.50409, PR.50411, PR.50412, PR.50706, PR.53526, PR.22226 CW33, PR.53610, PR.22310 CW 33, PR.53614, PR.57707, PR.580205, PR.580210, PR.580306, PR.588911, PR.592708, PR.60017, PR.60018, PR.60089, PR.60105, PR.6005Z, PR.60115, PR.60120, PR.60202, PR.6202Z, PR.60203, PR.6203Z, PR.60204, PR.60205, PR.60206, PR.6206Z, PR.60207, PR.60208, PR.6208Z, PR.60209, PR.6209Z, PR.60210, PR.6210Z, PR.60212, PR.6205Z, PR.60213, PR.6213Z, PR.60305, PR.6305Z, PR.60307, PR.6307Z, PR.60308, PR.6308Z, PR.60310, PR.6310Z, PR.60311, PR.6311Z, PR.636905, PR.636906, PR.64706, PR.64805, PR.64907, PR.664706-E5, PR. 664714 OE, PR.KK72x83x42,5, PR.664906, PR.664908, PR.664910, PR.K52x60x39, PR.664913, PR.K62x70x31, PR.664916, PR.K81x92x42,5, PR.67512, PR.680314, PR.688811, PR.692215, PR.692309KM, PR.692409, PR.6y-537909, PR.700409, PR.704702, PR.704902, PR.706, PR.708816, PR.7203, PR.30203, PR.7204, PR.30204, PR.7205, PR.30205, PR.7206, PR.30206, PR.7207, PR.30207, PR.7208,

7215, PR.30215, PR.7216, PR.30216, PR.7217, PR.30217, PR.7218, PR.30218, PR.7220, PR.30220, PR.7224, PR.30224, PR.7303, PR.30303, PR.7304, PR.30304, PR.7305, PR.30305, PR.7306, PR.30306, PR.7307, PR.30307, PR.7308, PR.30308, PR.7309, PR.30309, PR.7310, PR.30310, PR.7311, PR.30311, PR.7312, PR.30312, PR.7313, PR.30313, PR.7315, PR.30315, PR.7317, PR.30317, PR.7505, PR.32205, PR.7506, PR.32206, PR.7507, PR.32207, PR.7508, PR.32208, PR.7509, PR.32209, PR.7510, PR.32210, PR.7511, PR.32211, PR.7512, PR.32212, PR.7513, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

32213, PR.7514, PR.32214, PR.7515, PR.32215, PR.7516, PR.32216, PR.7517, PR.32217, PR.7518, PR.32218, PR.7519, PR.32219, PR.7520, PR.32220, PR.7524, PR.32224, PR.7526, PR.7604, PR.32304, PR.7605, PR.32305, PR.7606, PR.32306, PR.7607, PR.32307, PR.7608, PR.32308, PR.7609, PR.32309", PR.7610, PR.32310, PR.7611, PR.32311", PR.7612, PR.32312, PR.7613, PR.32313, PR.7614, PR.32314, PR.7615, PR.32315, PR.7712, PR.7804, PR.7805, PR.7806, PR.7807, PR.780716, PR.7809, PR.7815, PR.30615, PR.7909, PR.306/47, PR.80018, PR.80206, PR.80304, PR.804704, PR.804707, PR.804807, PR.807713, PR.807813, PR.8101, PR.8102, PR.51102, PR.8103, PR.51103, PR.8104, PR.51104, PR.8106, PR.51106, PR.8107, PR.51107, PR.8108, PR.51108, PR.8109, PR.8110, PR.8115, PR.51115, PR.8120, PR.8201, PR.8204, PR.8205, PR.8206, PR.8207, PR.51207, PR.8208, PR.51208, PR.8209, PR.8210, PR.864710 E, PR.904700, PR.922205, PR.92314, PR.NVP 314, PR.92705, PR.NUP705EP6, PR.92714, PR.62314, PR.942/30, PR.942/40, PR.943/20K, PR.943/25, PR.943/30, PR.943/35, PR.943/45, PR.943/50, PR.948103, PR.94908, PR.242720, PR.958705, PR.9588213, PR.9588214, PR.CB72522, PR.9588217, PR.960708, PR.977908, PR.977909, PR.986714, PR.987910, PR.DAC 35720034-2RS, PR.3198750, PR.UBP180703KC17, PR.ШС-17, PR.ШС-20, PR.ШС-25, PR.ШС-30, PR.GE 30ES, PR.ШС-35, PR.ШС-40, PR.ШС-50 050, PR.6805, PR.102211, PR.102304, PR.102307, PR.102409 M, PR.102605, PR.20-102605M, PR..N-1027307A, PR.1027307, PR.6A-108, PR.108710, PR.108804, PR.108905Y, PR.6A-112, PR.6014, PR.1160304, PR.1160305, PR.12208, PR.12208, PR.12213KM, PR.12309KM, PR.NF310, PR.12310KM, PR.12311KM, PR.127509, PR.6-127509, PR.6-212, PR.150212, PR.150308AK, PR.1580206, PR.1580207, PR.1580211, PR.2308, PR.1680206, PR.180018, PR.6-201, PR.6-201, PR.6-202, PR.6-202, PR.180202, PR.180203, PR.6-203, PR.6-180204-A, PR.6204, PR.6-205, PR.180205, PR.180206, PR.6-206, PR.180207, PR.6-207, PR.6-301 2RS, PR.6-302, PR.6-302, PR.6304, PR.6306 2RS, PR.180306, PR.2101-2403080, PR.6-308, PR.180308, PR.180309, PR.180502, PR.62202, PR.62208, PR.180508, PR.62303, PR.180603, PR.62305, PR.2007108 A-6, PR.2121-3103020, PR.6-2007109, PR.6-2007109AK, PR.32016, PR.6-2007124A, PR.6AK-206, PR.6-207, PR.20703A, PR.20803, PR.6-209, PR.209, PR.6A-213, PR.256706 E10L20, PR.256707 A1KE, PR.256907, PR.256907, PR.264706, PR.27307, PR.27308Y, PR.31308, PR.31310, PR.6-27310HA, PR.6-27606, PR.6-27606 АШ2-6, PR.6-27606 АШ2-6, PR.6-27607 A, PR.6-27607, PR.6-27607 АШ2-6, PR.6-27607 АШ2-6, PR.6-27709Y, PR.6-27709Y K1 Y, PR.27911Y, PR.27911Y, PR.292213KM, PR.3741-1802092, PR.29908, PR.29908, PR.29910 K4, PR.29910 K4, PR.29910, PR.29910, PR.6Y-3007205 АШ2, PR.3007212, PR.6-305, PR.76-3056206 2RS, PR.452-1701190, PR.6-306, PR.3741-1802130, PR.452-1802060, PR.452-1802060, PR.452-1802060, PR.6309, PR.312, PR.6A-314, PR.318, PR.319, PR.3306A, PR.330902, PR.33205/Q, PR.469-2407086, PR.4074905, PR.42205 A1EYШ1-6, PR.42207, PR.42207, PR.42305 AE1YШ1-6, PR.42305 AE1-6, PR.6-207, PR.50207, PR.469-1701032, PR.50208, PR.469-1701032, PR.6-209 N, PR.6-305, PR.50305A, PR.6-305HA, PR.6-306N, PR.6306N, PR.6-50306, PR.6-307 N, PR.6307N, PR.6-50307 , PR.6-310 N, PR.50310, PR.50310, PR.6-311, PR.6-409, PR.6-409, PR.50412 AK, PR.6-50706 AY, PR.50706 AY-6, PR.50706 AE1-6, PR.50706, PR.6Y-537906 E3C35, PR.537909 K1C17, PR.57707AY, PR.3741-2402025, PR.VKBA-6526, PR.FAG-582873, PR.592708, PR.5HP17124 E,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6308 N, PR.636905, PR.636906C17, PR.692306-66, PR.30203, PR.6-7204-A, PR.6-7205-A, PR.30206, PR.6-7207-A, PR.30207, PR.6-7208-A, PR.30209, PR.30212, PR.6-7212-A, PR.6-7214-AУ, PR.30214, PR.30215, PR.6-7215-A, PR.6-7216-A, PR.30216, PR.6-7216-A, PR.6-7305-A, PR.30305, PR.6-7305-A, PR.6-7305-AШ, PR.30307, PR.6У-7307-A, PR.6-7312-A, PR.6-7313-A, PR.6-7506-A, PR.32208, PR.6-7509-A, PR.32209, PR.6-7509-A, PR.6-7509-A, PR.32210, PR.6У-7510-A, PR.6-7510-A, PR.6-7510-A, PR.6-7510-A, PR.6-7510-AШ, PR.6У-7511-A, PR.6У-7512-A, PR.6-7513-A, PR.32215, PR.6-7515-A, PR.6-7516-A, PR.32217, PR.6-7517-A,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.6-7518-A, PR.6-7519-A, PR.6-7520-A, PR.6-7522-A, PR.6-7524-A, PR.32305, PR.6-7605-A, PR.6-7606-A, PR.6-7606-AУ, PR.302306, PR.6-7607-AУ, PR.32308, PR.6-7608-A, PR.32309, PR.6-7609-A, PR.7610, PR.32310, PR.6-7611-A, PR.6-7611-A, PR.6-7612-A, PR.6-7612-A, PR.32313, PR.7613, PR.6-7613-A, PR.6-7614-A, PR.6-7615-A, PR.6-7705-A, PR.6-7707-A, PR.6-7718-A, PR.6-7723-A, PR.6-7804 У-6, PR.6-7804 У-6, PR.6-7805 У-6, PR.6-7805 У-6, PR.6-7806-A, PR.7809-A6, PR.6-7809-A6, PR.6-7815-A, PR.7815, PR.6-7815-A, PR.629, PR.6-203 ZZ, PR.6208 ZZ, PR.6215 ZZ, PR.6-301 ZZ, PR.6-301 ZZ, PR.6У-807813А, PR.6У-807813А, PR.51210, PR.877907, PR.92705 АЕУШ1-6, PR.6-930904, PR.977907, PR.977908, PR.98206, PR.BB1-3913, PR.2705-1701351, PR.1000805 2RS, PR.8210, PR.80301 ZZ, PR.80301C17, PR.80215, PR.80029, PR.80203, PR.80208, PR.6-7613-A, PR.6-7610-A, PR.6-7508-A, PR.1000805 2RS, PR.469-2407126, PR.451Д-2402041-01, PR.20-102605-M, PR.24-3001020, PR.114, PR.NF208, PR.NF309, PR.12310, PR.NF311, PR.3151-3103025AK-6, PR.3151-3103025, PR.150212K, PR.1608, PR.608, PR.180201, PR.180201, PR.180202, PR.180202, PR.31605-1802082, PR.469-2307086-02, PR.F-582873, PR.VKBC20227, PR.582873, PR.A21R23.3103145-01, PR.A21R23.3103145-10, PR.A21R23.3103145, PR.F-609077.03, PR.F-609077.03.TR2U1, PR.VKBA3552, PR.C41R92.3104020-01, PR.C41R92.3104020-10, PR.F-609077, PR.609077.03, PR.C41R92.3104020, PR.609077, PR.3302-2402800-01, PR.3307-1701805, PR.3309-1701805, PR.31029-1701805, PR.3302-1701805, PR.C41R11-1701805, PR.A21R22-1701805, PR.3302-3104800, PR.3307-3104800, PR.2217-3104800, PR.3741-3103800, PR.3307-3103800, PR.3302-3103800, PR.33104-3103800, PR.1118-3103020, PR.8450030826, PR.8200600646, PR.21214-3103020, PR.2101-3103020, PR.2101-3103025, PR.2108-3104020, PR.2108-3103020, PR.94535246, PR.94535247, PR.94535248, PR.94535249, PR.945356117, PR.945356118, PR.2121-3103020, PR.200710800, PR.3151-3103025, PR.1111-3104020, PR.2141-3103020, PR.256908, PR.7701205779, PR.6001547696, PR.40210-00QAA, 8708999709 - - - - - прочие; 8708939009 - - - - - прочие; 8708913509 - - - - - прочие; 8708709909 - - - - - прочие; 8708709109 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - - прочие; 8483102108 - - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	

8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Ремни клиновые, в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.8,5X8-001, PR.8,5X8-002, PR.8,5X8-003, PR.8,5X8-004, PR.8,5X8-005, PR.8,5X8-006, PR.8,5X8-007, PR.8,5X8-008, PR.8,5X8-009, PR.8,5X8-010, PR.8,5X8-011, PR.8,5X8-012, PR.8,5X8-013, PR.8,5X8-014, PR.8,5X8-015, PR.8,5X8-016, PR.8,5X8-017, PR.8,5X8-018, PR.8,5X8-019, PR.8,5X8-020, PR.8,5X8-021, PR.8,5X8-022, PR.8,5X8-023, PR.8,5X8-024, PR.8,5X8-025, PR.8,5X8-026, PR.8,5X8-027, PR.8,5X8-028, PR.8,5X8-029, PR.8,5X8-030, PR.8,5X8-031, PR.8,5X8-032, PR.8,5X8-033, PR.8,5X8-034, PR.8,5X8-035, PR.8,5X8-036, PR.8,5X8-037, PR.8,5X8-038, PR.8,5X8-039, PR.8,5X8-040, PR.8,5X8-041, PR.8,5X8-042, PR.8,5X8-043, PR.8,5X8-044, PR.8,5X8-045, PR.8,5X8-046, PR.8,5X8-047, PR.8,5X8-048, PR.8,5X8-049, PR.8,5X8-050, PR.8,5X8-051, PR.8,5X8-052, PR.8,5X8-053, PR.8,5X8-054, PR.8,5X8-055, PR.8,5X8-056, PR.8,5X8-057, PR.8,5X8-058, PR.8,5X8-059, PR.8,5X8-060, PR.8,5X8-061, PR.8,5X8-062, PR.8,5X8-063, PR.8,5X8-064, PR.8,5X8-065, PR.8,5X8-066, PR.8,5X8-067, PR.8,5X8-068, PR.8,5X8-069, PR.8,5X8-070, PR.8,5X8-071, PR.8,5X8-072, PR.8,5X8-073, PR.8,5X8-074, PR.8,5X8-075, PR.8,5X8-076, PR.8,5X8-077, PR.8,5X8-078, PR.8,5X8-079, PR.8,5X8-080, PR.8,5X8-081, PR.8,5X8-082, PR.8,5X8-083, PR.8,5X8-084, PR.8,5X8-085, PR.8,5X8-086, PR.8,5X8-087, PR.8,5X8-088, PR.8,5X8-089, PR.8,5X8-090, PR.8,5X8-091, PR.8,5X8-092, PR.8,5X8-093, PR.8,5X8-094, PR.8,5X8-095, PR.8,5X8-096, PR.8,5X8-097, PR.8,5X8-098, PR.8,5X8-099, PR.8,5X8-100, PR.8,5X8-101, PR.8,5X8-102, PR.8,5X8-103, PR.8,5X8-104, PR.8,5X8-105, PR.8,5X8-106, PR.8,5X8-107, PR.8,5X8-108, PR.8,5X8-109, PR.8,5X8-110, PR.8,5X8-111, PR.8,5X8-112, PR.8,5X8-113, PR.8,5X8-114, PR.8,5X8-115, PR.8,5X8-

116, PR.8,5X8-117, PR.8,5X8-118, PR.8,5X8-119, PR.8,5X8-120, PR.8,5X8-121, PR.8,5X8-122, PR.8,5X8-123, PR.8,5X8-124, PR.8,5X8-125, PR.8,5X8-126, PR.8,5X8-127, PR.8,5X8-128, PR.8,5X8-129, PR.8,5X8-130, PR.8,5X8-131, PR.8,5X8-132, PR.8,5X8-133, PR.8,5X8-134, PR.8,5X8-135, PR.8,5X8-136, PR.8,5X8-137, PR.8,5X8-138, PR.8,5X8-139, PR.8,5X8-140, PR.8,5X8-141, PR.8,5X8-142, PR.8,5X8-143, PR.8,5X8-144, PR.8,5X8-145, PR.8,5X8-146, PR.8,5X8-147, PR.8,5X8-148, PR.8,5X8-149, PR.8,5X8-150, PR.8,5X8-151, PR.8,5X8-152, PR.8,5X8-153, PR.8,5X8-154, PR.8,5X8-155, PR.8,5X8-156, PR.8,5X8-157, PR.8,5X8-158, PR.8,5X8-159, PR.8,5X8-160, PR.8,5X8-161, PR.8,5X8-162, PR.8,5X8-163, PR.8,5X8-164, PR.8,5X8-165, PR.8,5X8-166, PR.8,5X8-167, PR.8,5X8-168, PR.8,5X8-169, PR.8,5X8-170, PR.8,5X8-171, PR.8,5X8-172, PR.8,5X8-173, PR.8,5X8-174, PR.8,5X8-175, PR.8,5X8-176, PR.8,5X8-177, PR.8,5X8-178, PR.8,5X8-179, PR.8,5X8-180, PR.8,5X8-181, PR.8,5X8-182, PR.8,5X8-183, PR.8,5X8-184, PR.8,5X8-185, PR.8,5X8-186, PR.8,5X8-187, PR.8,5X8-188, PR.8,5X8-189, PR.8,5X8-190, PR.8,5X8-191, PR.8,5X8-192, PR.8,5X8-193, PR.8,5X8-194, PR.8,5X8-195, PR.8,5X8-196, PR.8,5X8-197, PR.8,5X8-198, PR.8,5X8-199, PR.8,5X8-200, PR.8,5X8-201, PR.8,5X8-202, PR.8,5X8-203, PR.8,5X8-204, PR.8,5X8-205, PR.8,5X8-206, PR.8,5X8-207, PR.8,5X8-208, PR.8,5X8-209, PR.8,5X8-210, PR.8,5X8-211, PR.8,5X8-212, PR.8,5X8-213, PR.8,5X8-214, PR.8,5X8-215, PR.8,5X8-216, PR.8,5X8-217, PR.8,5X8-218, PR.8,5X8-219, PR.8,5X8-220, PR.8,5X8-221, PR.8,5X8-222, PR.8,5X8-223, PR.8,5X8-224, PR.8,5X8-225, PR.8,5X8-226, PR.8,5X8-227, PR.8,5X8-228, PR.8,5X8-229, PR.8,5X8-230, PR.8,5X8-231, PR.8,5X8-232, PR.8,5X8-233, PR.8,5X8-234, PR.8,5X8-235, PR.8,5X8-236, PR.8,5X8-237, PR.8,5X8-238, PR.8,5X8-239, PR.8,5X8-240, PR.8,5X8-241, PR.8,5X8-242, PR.8,5X8-243, PR.8,5X8-244, PR.8,5X8-245, PR.8,5X8-246, PR.8,5X8-247, PR.8,5X8-248, PR.8,5X8-249, PR.8,5X8-250, PR.8,5X8-251, PR.8,5X8-252, PR.8,5X8-253, PR.8,5X8-254, PR.8,5X8-255, PR.8,5X8-256, PR.8,5X8-257, PR.8,5X8-258, PR.8,5X8-259, PR.8,5X8-260, PR.8,5X8-261, PR.8,5X8-262, PR.8,5X8-263, PR.8,5X8-264, PR.8,5X8-265, PR.8,5X8-266, PR.8,5X8-267, PR.8,5X8-268, PR.8,5X8-269, PR.8,5X8-270, PR.8,5X8-271, PR.8,5X8-272, PR.8,5X8-273, PR.8,5X8-274, PR.8,5X8-275, PR.8,5X8-276, PR.8,5X8-277, PR.8,5X8-278, PR.8,5X8-279, PR.8,5X8-280, PR.8,5X8-281, PR.8,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4010390000 - - прочие;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5X8-282, PR.8,5X8-283, PR.8,5X8-284, PR.8,5X8-285, PR.8,5X8-286,
PR.8,5X8-287, PR.8,5X8-288, PR.8,5X8-289, PR.8,5X8-290, PR.8,5X8-291,
PR.8,5X8-292, PR.8,5X8-293, PR.8,5X8-294, PR.8,5X8-295, PR.8,5X8-296,
PR.8,5X8-297, PR.8,5X8-298, PR.8,5X8-299, PR.8,5X8-300, PR.8,5X8-301,
PR.8,5X8-302, PR.8,5X8-303, PR.8,5X8-304, PR.8,5X8-305, PR.8,5X8-306,
PR.8,5X8-307, PR.8,5X8-308, PR.8,5X8-309, PR.8,5X8-310, PR.8,5X8-311,
PR.8,5X8-312, PR.8,5X8-313, PR.8,5X8-314, PR.8,5X8-315, PR.8,5X8-316,
PR.8,5X8-317, PR.8,5X8-318, PR.8,5X8-319, PR.8,5X8-320, PR.8,5X8-321,
PR.8,5X8-322, PR.8,5X8-323, PR.8,5X8-324, PR.8,5X8-325, PR.8,5X8-326,
PR.8,5X8-327, PR.8,5X8-328, PR.8,5X8-329, PR.8,5X8-330, PR.8,5X8-331,
PR.8,5X8-332, PR.8,5X8-333, PR.8,5X8-334, PR.8,5X8-335, PR.8,5X8-336,
PR.8,5X8-337, PR.8,5X8-338, PR.8,5X8-339, PR.8,5X8-340, PR.8,5X8-341,
PR.8,5X8-342, PR.8,5X8-343, PR.8,5X8-344, PR.8,5X8-345, PR.8,5X8-346,
PR.8,5X8-347, PR.8,5X8-348, PR.8,5X8-349, PR.8,5X8-350, PR.8,5X8-351,
PR.8,5X8-352, PR.8,5X8-353, PR.8,5X8-354, PR.8,5X8-355, PR.8,5X8-356,
PR.8,5X8-357, PR.8,5X8-358, PR.8,5X8-359, PR.8,5X8-360, PR.8,5X8-361,
PR.8,5X8-362, PR.8,5X8-363, PR.8,5X8-364, PR.8,5X8-365, PR.8,5X8-366,
PR.8,5X8-367, PR.8,5X8-368, PR.8,5X8-369, PR.8,5X8-370, PR.8,5X8-371,
PR.8,5X8-372, PR.8,5X8-373, PR.8,5X8-374, PR.8,5X8-375, PR.8,5X8-376,
PR.8,5X8-377, PR.8,5X8-378, PR.8,5X8-379, PR.8,5X8-380, PR.8,5X8-381,
PR.8,5X8-382, PR.8,5X8-383, PR.8,5X8-384, PR.8,5X8-385, PR.8,5X8-386,
PR.8,5X8-387, PR.8,5X8-388, PR.8,5X8-389, PR.8,5X8-390, PR.8,5X8-391,
PR.8,5X8-392, PR.8,5X8-393, PR.8,5X8-394, PR.8,5X8-395, PR.8,5X8-396,
PR.8,5X8-397, PR.8,5X8-398, PR.8,5X8-399, PR.8,5X8-400, PR.8,5X8-401,
PR.8,5X8-402, PR.8,5X8-403, PR.8,5X8-404, PR.8,5X8-405, PR.8,5X8-406,
PR.8,5X8-407, PR.8,5X8-408, PR.8,5X8-409, PR.8,5X8-410, PR.8,5X8-411,
PR.8,5X8-412, PR.8,5X8-413, PR.8,5X8-414, PR.8,5X8-415, PR.8,5X8-416,
PR.8,5X8-417, PR.8,5X8-418, PR.8,5X8-419, PR.8,5X8-420, PR.8,5X8-421,
PR.8,5X8-422, PR.8,5X8-423, PR.8,5X8-424, PR.8,5X8-425, PR.8,5X8-426,
PR.8,5X8-427, PR.8,5X8-428, PR.8,5X8-429, PR.8,5X8-430, PR.8,5X8-431,
PR.8,5X8-432, PR.8,5X8-433, PR.8,5X8-434, PR.8,5X8-435, PR.8,5X8-436,
PR.8,5X8-437, PR.8,5X8-438, PR.8,5X8-439, PR.8,5X8-440, PR.8,5X8-441,
PR.8,5X8-442, PR.8,5X8-443, PR.8,5X8-444, PR.8,5X8-445, PR.8,5X8-446,
PR.8,5X8-447, PR.8,5X8-448, PR.8,5X8-449, PR.8,5X8-450, PR.8,5X8-451,
PR.8,5X8-452, PR.8,5X8-453, PR.8,5X8-454, PR.8,5X8-455, PR.8,5X8-456,
PR.8,5X8-457, PR.8,5X8-458, PR.8,5X8-459, PR.8,5X8-460, PR.8,5X8-461,
PR.8,5X8-462, PR.8,5X8-463, PR.8,5X8-464, PR.8,5X8-465, PR.8,5X8-466,
PR.8,5X8-467, PR.8,5X8-468, PR.8,5X8-469, PR.8,5X8-470, PR.8,5X8-471,
PR.8,5X8-472, PR.8,5X8-473, PR.8,5X8-474, PR.8,5X8-475, PR.8,5X8-476,
PR.8,5X8-477, PR.8,5X8-478, PR.8,5X8-479, PR.8,5X8-480, PR.8,5X8-481,
PR.8,5X8-482, PR.8,5X8-483, PR.8,5X8-484, PR.8,5X8-485, PR.8,5X8-486,
PR.8,5X8-487, PR.8,5X8-488, PR.8,5X8-489, PR.8,5X8-490, PR.8,5X8-491,
PR.8,5X8-492, PR.8,5X8-493, PR.8,5X8-494, PR.8,5X8-495, PR.8,5X8-496,
PR.8,5X8-497, PR.8,5X8-498, PR.8,5X8-499, PR.8,5X8-500, PR.8,5X8-501,
PR.8,5X8-502, PR.8,5X8-503, PR.8,5X8-504, PR.8,5X8-505, PR.8,5X8-506,
PR.8,5X8-507, PR.8,5X8-508, PR.8,5X8-509, PR.8,5X8-510, PR.8,5X8-511,
PR.8,5X8-512, PR.8,5X8-513, PR.8,5X8-514, PR.8,5X8-515, PR.8,5X8-516,
PR.8,5X8-517, PR.8,5X8-518, PR.8,5X8-519, PR.8,5X8-520, PR.8,5X8-521,
PR.8,5X8-522, PR.8,5X8-523, PR.8,5X8-524, PR.8,5X8-525, PR.8,5X8-526,
PR.8,5X8-527, PR.8,5X8-528, PR.8,5X8-529, PR.8,5X8-530, PR.8,5X8-531,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

532, PR.8,5X8-533, PR.8,5X8-534, PR.8,5X8-535, PR.8,5X8-536, PR.8,5X8-537, PR.8,5X8-538, PR.8,5X8-539, PR.8,5X8-540, PR.8,5X8-541, PR.8,5X8-542, PR.8,5X8-543, PR.8,5X8-544, PR.8,5X8-545, PR.8,5X8-546, PR.8,5X8-547, PR.8,5X8-548, PR.8,5X8-549, PR.8,5X8-550, PR.8,5X8-551, PR.8,5X8-552, PR.8,5X8-553, PR.8,5X8-554, PR.8,5X8-555, PR.8,5X8-556, PR.8,5X8-557, PR.8,5X8-558, PR.8,5X8-559, PR.8,5X8-560, PR.8,5X8-561, PR.8,5X8-562, PR.8,5X8-563, PR.8,5X8-564, PR.8,5X8-565, PR.8,5X8-566, PR.8,5X8-567,
4010390000 - - прочие;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8,5X8-568, PR.8,5X8-569, PR.8,5X8-570, PR.8,5X8-571, PR.8,5X8-572, PR.8,5X8-573, PR.8,5X8-574, PR.8,5X8-575, PR.8,5X8-576, PR.8,5X8-577, PR.8,5X8-578, PR.8,5X8-579, PR.8,5X8-580, PR.8,5X8-581, PR.8,5X8-582, PR.8,5X8-583, PR.8,5X8-584, PR.8,5X8-585, PR.8,5X8-586, PR.8,5X8-587, PR.8,5X8-588, PR.8,5X8-589, PR.8,5X8-590, PR.8,5X8-591, PR.8,5X8-592, PR.8,5X8-593, PR.8,5X8-594, PR.8,5X8-595, PR.8,5X8-596, PR.8,5X8-597, PR.8,5X8-598, PR.8,5X8-599, PR.8,5X8-600, PR.8,5X8-601, PR.8,5X8-602, PR.8,5X8-603, PR.8,5X8-604, PR.8,5X8-605, PR.8,5X8-606, PR.8,5X8-607, PR.8,5X8-608, PR.8,5X8-609, PR.8,5X8-610, PR.8,5X8-611, PR.8,5X8-612, PR.8,5X8-613, PR.8,5X8-614, PR.8,5X8-615, PR.8,5X8-616, PR.8,5X8-617, PR.8,5X8-618, PR.8,5X8-619, PR.8,5X8-620, PR.8,5X8-621, PR.8,5X8-622, PR.8,5X8-623, PR.8,5X8-624, PR.8,5X8-625, PR.8,5X8-626, PR.8,5X8-627, PR.8,5X8-628, PR.8,5X8-629, PR.8,5X8-630, PR.8,5X8-631, PR.8,5X8-632, PR.8,5X8-633, PR.8,5X8-634, PR.8,5X8-635, PR.8,5X8-636, PR.8,5X8-637, PR.8,5X8-638, PR.8,5X8-639, PR.8,5X8-640, PR.8,5X8-641, PR.8,5X8-642, PR.8,5X8-643, PR.8,5X8-644, PR.8,5X8-645, PR.8,5X8-646, PR.8,5X8-647, PR.8,5X8-648, PR.8,5X8-649, PR.8,5X8-650, PR.8,5X8-651, PR.8,5X8-652, PR.8,5X8-653, PR.8,5X8-654, PR.8,5X8-655, PR.8,5X8-656, PR.8,5X8-657, PR.8,5X8-658, PR.8,5X8-659, PR.8,5X8-660, PR.8,5X8-661, PR.8,5X8-662, PR.8,5X8-663, PR.8,5X8-664, PR.8,5X8-665, PR.8,5X8-666, PR.8,5X8-667, PR.8,5X8-668, PR.8,5X8-669, PR.8,5X8-670, PR.8,5X8-671, PR.8,5X8-672, PR.8,5X8-673, PR.8,5X8-674, PR.8,5X8-675, PR.8,5X8-676, PR.8,5X8-677, PR.8,5X8-678, PR.8,5X8-679, PR.8,5X8-680, PR.8,5X8-681, PR.8,5X8-682, PR.8,5X8-683, PR.8,5X8-684, PR.8,5X8-685, PR.8,5X8-686, PR.8,5X8-687, PR.8,5X8-688, PR.8,5X8-689, PR.8,5X8-690, PR.8,5X8-691, PR.8,5X8-692, PR.8,5X8-693, PR.8,5X8-694, PR.8,5X8-695, PR.8,5X8-696, PR.8,5X8-697,

698, PR.8,5X8-699, PR.8,5X8-700, PR.8,5X8-701, PR.8,5X8-702, PR.8,5X8-703, PR.8,5X8-704, PR.8,5X8-705, PR.8,5X8-706, PR.8,5X8-707, PR.8,5X8-708, PR.8,5X8-709, PR.8,5X8-710, PR.8,5X8-711, PR.8,5X8-712, PR.8,5X8-713, PR.8,5X8-714, PR.8,5X8-715, PR.8,5X8-716, PR.8,5X8-717, PR.8,5X8-718, PR.8,5X8-719, PR.8,5X8-720, PR.8,5X8-721, PR.8,5X8-722, PR.8,5X8-723, PR.8,5X8-724, PR.8,5X8-725, PR.8,5X8-726, PR.8,5X8-727, PR.8,5X8-728, PR.8,5X8-729, PR.8,5X8-730, PR.8,5X8-731, PR.8,5X8-732, PR.8,5X8-733, PR.8,5X8-734, PR.8,5X8-735, PR.8,5X8-736, PR.8,5X8-737, PR.8,5X8-738, PR.8,5X8-739, PR.8,5X8-740, PR.8,5X8-741, PR.8,5X8-742, PR.8,5X8-743, PR.8,5X8-744, PR.8,5X8-745, PR.8,5X8-746, PR.8,5X8-747, PR.8,5X8-748, PR.8,5X8-749, PR.8,5X8-750, PR.8,5X8-751, PR.8,5X8-752, PR.8,5X8-753, PR.8,5X8-754, PR.8,5X8-755, PR.8,5X8-756, PR.8,5X8-757, PR.8,5X8-758, PR.8,5X8-759, PR.8,5X8-760, PR.8,5X8-761, PR.8,5X8-762, PR.8,5X8-763, PR.8,5X8-764, PR.8,5X8-765, PR.8,5X8-766, PR.8,5X8-767, PR.8,5X8-768, PR.8,5X8-769, PR.8,5X8-770, PR.8,5X8-771, PR.8,5X8-772, PR.8,5X8-773, PR.8,5X8-774, PR.8,5X8-775, PR.8,5X8-776, PR.8,5X8-777, PR.8,5X8-778, PR.8,5X8-779, PR.8,5X8-780, PR.8,5X8-781, PR.8,5X8-782, PR.8,5X8-783, PR.8,5X8-784, PR.8,5X8-785, PR.8,5X8-786, PR.8,5X8-787, PR.8,5X8-788, PR.8,5X8-789, PR.8,5X8-790, PR.8,5X8-791, PR.8,5X8-792, PR.8,5X8-793, PR.8,5X8-794, PR.8,5X8-795, PR.8,5X8-796, PR.8,5X8-797, PR.8,5X8-798, PR.8,5X8-799, PR.8,5X8-800, PR.8,5X8-801, PR.8,5X8-802, PR.8,5X8-803, PR.8,5X8-804, PR.8,5X8-805, PR.8,5X8-806, PR.8,5X8-807, PR.8,5X8-808, PR.8,5X8-809, PR.8,5X8-810, PR.8,5X8-811, PR.8,5X8-812, PR.8,5X8-813, PR.8,5X8-814, PR.8,5X8-815, PR.8,5X8-816, PR.8,5X8-817, PR.8,5X8-818, PR.8,5X8-819, PR.8,5X8-820, PR.8,5X8-821, PR.8,5X8-822, PR.8,5X8-823, PR.8,5X8-824, PR.8,5X8-825, PR.8,5X8-826, PR.8,5X8-827, PR.8,5X8-828, PR.8,5X8-829, PR.8,5X8-830, PR.8,5X8-831, PR.8,5X8-832, PR.8,5X8-833, PR.8,5X8-834, PR.8,5X8-835, PR.8,5X8-836, PR.8,5X8-837, PR.8,5X8-838, PR.8,5X8-839, PR.8,5X8-840, PR.8,5X8-841, PR.8,5X8-842, PR.8,5X8-843, PR.8,5X8-844, PR.8,5X8-845, PR.8,5X8-846, PR.8,5X8-847, PR.8,5X8-848, PR.8,5X8-849, PR.8,5X8-850, PR.8,5X8-851, PR.8,5X8-852, PR.8, 4010390000 - - прочие;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5X8-853, PR.8,5X8-854, PR.8,5X8-855, PR.8,5X8-856, PR.8,5X8-857, PR.8,5X8-858, PR.8,5X8-859, PR.8,5X8-860, PR.8,5X8-861, PR.8,5X8-862, PR.8,5X8-863, PR.8,5X8-864, PR.8,5X8-865, PR.8,5X8-866, PR.8,5X8-867, PR.8,5X8-868, PR.8,5X8-869, PR.8,5X8-870, PR.8,5X8-871, PR.8,5X8-872, PR.8,5X8-873, PR.8,5X8-874, PR.8,5X8-875, PR.8,5X8-876, PR.8,5X8-877, PR.8,5X8-878, PR.8,5X8-879, PR.8,5X8-880, PR.8,5X8-881, PR.8,5X8-882, PR.8,5X8-883, PR.8,5X8-884, PR.8,5X8-885, PR.8,5X8-886, PR.8,5X8-887, PR.8,5X8-888, PR.8,5X8-889, PR.8,5X8-890, PR.8,5X8-891, PR.8,5X8-892, PR.8,5X8-893, PR.8,5X8-894, PR.8,5X8-895, PR.8,5X8-896, PR.8,5X8-897, PR.8,5X8-898, PR.8,5X8-899, PR.8,5X8-900, PR.8,5X8-901, PR.8,5X8-902, PR.8,5X8-903, PR.8,5X8-904, PR.8,5X8-905, PR.8,5X8-906, PR.8,5X8-907, PR.8,5X8-908, PR.8,5X8-909, PR.8,5X8-910, PR.8,5X8-911, PR.8,5X8-912, PR.8,5X8-913, PR.8,5X8-914, PR.8,5X8-915, PR.8,5X8-916, PR.8,5X8-917, PR.8,5X8-918, PR.8,5X8-919, PR.8,5X8-920, PR.8,5X8-921, PR.8,5X8-922, PR.8,5X8-923, PR.8,5X8-924, PR.8,5X8-925, PR.8,5X8-926, PR.8,5X8-927, PR.8,5X8-928, PR.8,5X8-929, PR.8,5X8-930, PR.8,5X8-931, PR.8,5X8-932, PR.8,5X8-933, PR.8,5X8-934, PR.8,5X8-935, PR.8,5X8-936, PR.8,5X8-937, PR.8,5X8-938, PR.8,5X8-939, PR.8,5X8-940, PR.8,5X8-941, PR.8,5X8-942, PR.8,5X8-943, PR.8,5X8-944, PR.8,5X8-945, PR.8,5X8-946, PR.8,5X8-947, PR.8,5X8-948, PR.8,5X8-949, PR.8,5X8-950, PR.8,5X8-951, PR.8,5X8-952, PR.8,5X8-953, PR.8,5X8-954, PR.8,5X8-955, PR.8,5X8-956, PR.8,5X8-957, PR.8,5X8-958, PR.8,5X8-959, PR.8,5X8-960, PR.8,5X8-961, PR.8,5X8-962, PR.8,5X8-963, PR.8,5X8-964, PR.8,5X8-965, PR.8,5X8-966, PR.8,5X8-967, PR.8,5X8-968, PR.8,5X8-969, PR.8,5X8-970, PR.8,5X8-971, PR.8,5X8-972, PR.8,5X8-973, PR.8,5X8-974, PR.8,5X8-975, PR.8,5X8-976, PR.8,5X8-977, PR.8,5X8-978, PR.8,5X8-979, PR.8,5X8-980, PR.8,5X8-981, PR.8,5X8-982, PR.8,5X8-983, PR.8,5X8-984, PR.8,5X8-985, PR.8,5X8-986, PR.8,5X8-987, PR.8,5X8-988, PR.8,5X8-989, PR.8,5X8-990, PR.8,5X8-991, PR.8,5X8-992, PR.8,5X8-993, PR.8,5X8-994, PR.8,5X8-995, PR.8,5X8-996, PR.8,5X8-997, PR.8,5X8-998, PR.8,5X8-999, PR.8,5X8-1000, PR.8,5X8-1001, PR.8,5X8-1002, PR.8,5X8-1003, PR.8,5X8-1004, PR.8,5X8-1005, PR.8,5X8-1006, PR.8,5X8-1007, PR.8,5X8-1008, PR.8,5X8-1009, PR.8,5X8-1010, PR.8,5X8-1011, PR.8,5X8-1012, PR.8,5X8-1013, PR.8,5X8-1014, PR.8,5X8-1015, PR.8,5X8-1016, PR.8,5X8-1017, PR.8,5X8-1018, PR.8,5X8-1019, PR.8,5X8-1020, PR.8,5X8-1021, PR.8,5X8-1022, PR.8,5X8-1023, PR.8,5X8-1024, PR.8,5X8-1025, PR.8,5X8-1026, PR.8,5X8-1027, PR.8,5X8-1028, PR.8,5X8-1029, PR.8,5X8-1030, PR.8,5X8-1031, PR.8,5X8-1032, PR.8,5X8-1033, PR.8,5X8-1034, PR.8,5X8-1035, PR.8,5X8-1036, PR.8,5X8-1037, PR.8,5X8-1038, PR.8,5X8-1039, PR.8,5X8-1040, PR.8,5X8-1041, PR.8,5X8-1042, PR.8,5X8-1043, PR.8,5X8-1044, PR.8,5X8-1045, PR.8,5X8-1046, PR.8,5X8-1047, PR.8,5X8-1048, PR.8,5X8-1049, PR.8,5X8-1050, PR.8,5X8-1051, PR.8,5X8-1052, PR.8,5X8-1053, PR.8,5X8-1054, PR.8,5X8-1055, PR.8,5X8-1056, PR.8,5X8-1057, PR.8,5X8-1058, PR.8,5X8-1059, PR.8,5X8-1060, PR.8,5X8-1061, PR.8,5X8-1062, PR.8,5X8-1063, PR.8,5X8-1064, PR.8,5X8-1065, PR.8,5X8-1066, PR.8,5X8-1067, PR.8,5X8-1068, PR.8,5X8-1069, PR.8,5X8-1070, PR.8,5X8-1071, PR.8,5X8-1072, PR.8,5X8-1073, PR.8,5X8-1074, PR.8,5X8-1075, PR.8,5X8-1076, PR.8,5X8-1077, PR.8,5X8-1078, PR.8,5X8-1079, PR.8,5X8-1080, PR.8,5X8-1081, PR.8,5X8-1082, PR.8,5X8-1083, PR.8,5X8-1084, PR.8,5X8-1085, PR.8,5X8-1086, PR.8,5X8-1087, PR.8,5X8-1088, PR.8,5X8-1089, PR.8,5X8-1090, PR.8,5X8-1091, PR.8,5X8-1092,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

X8-1098, PR.8,5X8-1099, PR.8,5X8-1100, PR.8,5X8-1101, PR.8,5X8-1102, PR.8,5X8-1103, PR.8,5X8-1104, PR.8,5X8-1105, PR.8,5X8-1106, PR.8,5X8-1107, PR.8,5X8-1108, PR.8,5X8-1109, PR.8,5X8-1110, PR.8,5X8-1111, PR.8,5X8-1112, PR.8,5X8-1113, PR.8,5X8-1114, PR.8,5X8-1115, PR.8,5X8-1116, PR.8,5X8-1117, PR.8,5X8-1118, PR.8,5X8-1119, PR.8,5X8-1120, PR.8,5X8-1121, PR.8,5X8-1122, PR.8,5X8-1123,
4010390000 - - прочие;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8,5X8-1124, PR.8,5X8-1125, PR.8,5X8-1126, PR.8,5X8-1127, PR.8,5X8-1128, PR.8,5X8-1129, PR.8,5X8-1130, PR.8,5X8-1131, PR.8,5X8-1132, PR.8,5X8-1133, PR.8,5X8-1134, PR.8,5X8-1135, PR.8,5X8-1136, PR.8,5X8-1137, PR.8,5X8-1138, PR.8,5X8-1139, PR.8,5X8-1140, PR.8,5X8-1141, PR.8,5X8-1142, PR.8,5X8-1143, PR.8,5X8-1144, PR.8,5X8-1145, PR.8,5X8-1146, PR.8,5X8-1147, PR.8,5X8-1148, PR.8,5X8-1149, PR.8,5X8-1150, PR.8,5X8-1151, PR.8,5X8-1152, PR.8,5X8-1153, PR.8,5X8-1154, PR.8,5X8-1155, PR.8,5X8-1156, PR.8,5X8-1157, PR.8,5X8-1158, PR.8,5X8-1159, PR.8,5X8-1160, PR.8,5X8-1161, PR.8,5X8-1162, PR.8,5X8-1163, PR.8,5X8-1164, PR.8,5X8-1165, PR.8,5X8-1166, PR.8,5X8-1167, PR.8,5X8-1168, PR.8,5X8-1169, PR.8,5X8-1170, PR.8,5X8-1171, PR.8,5X8-1172, PR.8,5X8-1173, PR.8,5X8-1174, PR.8,5X8-1175, PR.8,5X8-1176, PR.8,5X8-1177, PR.8,5X8-1178, PR.8,5X8-1179, PR.8,5X8-1180, PR.8,5X8-1181, PR.8,5X8-1182, PR.8,5X8-1183, PR.8,5X8-1184, PR.8,5X8-1185, PR.8,5X8-1186, PR.8,5X8-1187, PR.8,5X8-1188, PR.8,5X8-1189, PR.8,5X8-1190, PR.8,5X8-1191, PR.8,5X8-1192, PR.8,5X8-1193, PR.8,5X8-1194, PR.8,5X8-1195, PR.8,5X8-1196, PR.8,5X8-1197, PR.8,5X8-1198, PR.8,5X8-1199, PR.8,5X8-1200, PR.8,5X8-1201, PR.8,5X8-1202, PR.8,5X8-1203, PR.8,5X8-1204, PR.8,5X8-1205, PR.8,5X8-1206, PR.8,5X8-1207, PR.8,5X8-1208, PR.8,5X8-1209, PR.8,5X8-1210, PR.8,5X8-1211, PR.8,5X8-1212, PR.8,5X8-1213, PR.8,5X8-1214, PR.8,5X8-1215, PR.8,5X8-1216, PR.8,5X8-1217, PR.8,5X8-1218, PR.8,5X8-1219, PR.8,5X8-1220, PR.8,5X8-1221, PR.8,5X8-1222, PR.8,5X8-1223, PR.8,5X8-1224, PR.8,5X8-1225, PR.8,5X8-1226, PR.8,5X8-1227, PR.8,5X8-1228, PR.8,5X8-1229, PR.8,5X8-1230, PR.8,5X8-1231, PR.8,5X8-1232, PR.8,5X8-1233, PR.8,5X8-1234, PR.8,5X8-1235, PR.8,5X8-1236, PR.8,5X8-1237, PR.8,5X8-1238, PR.8,5X8-1239, PR.8,5X8-1240, PR.8,5X8-1241, PR.8,5X8-1242, PR.8,5X8-1243, PR.8,5X8-1244, PR.8,5X8-1245, PR.8,5X8-1246, PR.8,5X8-1247, PR.8,5X8-1248, PR.8,5X8-1249,

PR.8,5X8-1257, PR.8,5X8-1258, PR.8,5X8-1259, PR.8,5X8-1260, PR.8,5X8-1261, PR.8,5X8-1262, PR.8,5X8-1263, PR.8,5X8-1264, PR.8,5X8-1265, PR.8,5X8-1266, PR.8,5X8-1267, PR.8,5X8-1268, PR.8,5X8-1269, PR.8,5X8-1270, PR.8,5X8-1271, PR.8,5X8-1272, PR.8,5X8-1273, PR.8,5X8-1274, PR.8,5X8-1275, PR.8,5X8-1276, PR.8,5X8-1277, PR.8,5X8-1278, PR.8,5X8-1279, PR.8,5X8-1280, PR.8,5X8-1281, PR.8,5X8-1282, PR.8,5X8-1283, PR.8,5X8-1284, PR.8,5X8-1285, PR.8,5X8-1286, PR.8,5X8-1287, PR.8,5X8-1288, PR.8,5X8-1289, PR.8,5X8-1290, PR.8,5X8-1291, PR.8,5X8-1292, PR.8,5X8-1293, PR.8,5X8-1294, PR.8,5X8-1295, PR.8,5X8-1296, PR.8,5X8-1297, PR.8,5X8-1298, PR.8,5X8-1299, PR.8,5X8-1300, PR.8,5X8-1301, PR.8,5X8-1302, PR.8,5X8-1303, PR.8,5X8-1304, PR.8,5X8-1305, PR.8,5X8-1306, PR.8,5X8-1307, PR.8,5X8-1308, PR.8,5X8-1309, PR.8,5X8-1310, PR.8,5X8-1311, PR.8,5X8-1312, PR.8,5X8-1313, PR.8,5X8-1314, PR.8,5X8-1315, PR.8,5X8-1316, PR.8,5X8-1317, PR.8,5X8-1318, PR.8,5X8-1319, PR.8,5X8-1320, PR.8,5X8-1321, PR.8,5X8-1322, PR.8,5X8-1323, PR.8,5X8-1324, PR.8,5X8-1325, PR.8,5X8-1326, PR.8,5X8-1327, PR.8,5X8-1328, PR.8,5X8-1329, PR.8,5X8-1330, PR.8,5X8-1331, PR.8,5X8-1332, PR.8,5X8-1333, PR.8,5X8-1334, PR.8,5X8-1335, PR.8,5X8-1336, PR.8,5X8-1337, PR.8,5X8-1338, PR.8,5X8-1339, PR.8,5X8-1340, PR.8,5X8-1341, PR.8,5X8-1342, PR.8,5X8-1343, PR.8,5X8-1344, PR.8,5X8-1345, PR.8,5X8-1346, PR.8,5X8-1347, PR.8,5X8-1348, PR.8,5X8-1349, PR.8,5X8-1350, PR.8,5X8-1351, PR.8,5X8-1352, PR.8,5X8-1353, PR.8,5X8-1354, PR.8,5X8-1355, PR.8,5X8-1356, PR.8,5X8-1357, PR.8,5X8-1358, PR.8,5X8-1359, PR.8,5X8-1360, PR.8,5X8-1361, PR.8,5X8-1362, PR.8,5X8-1363, PR.8,5X8-1364, PR.8,5X8-1365, PR.8,5X8-1366, PR.8,5X8-1367, PR.8,5X8-1368, PR.8,5X8-1369, PR.8,5X8-1370, PR.8,5X8-1371, PR.8,5X8-1372, PR.8,5X8-1373, PR.8,5X8-1374, PR.8,5X8-1375, PR.8,5X8-1376, PR.8,5X8-1377, PR.8,5X8-1378, PR.8,5X8-1379, PR.8,5X8-1380, PR.8,5X8-1381, PR.8,5X8-1382, PR.8,5X8-1383, PR.8,5X8-1384, PR.8,5X8-1385, PR.8,5X8-1386, PR.8,5X8-8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5X8-1390, PR.8,5X8-1391, PR.8,5X8-1392, PR.8,5X8-1393, PR.8,5X8-1394, PR.8,5X8-1395, PR.8,5X8-1396, PR.8,5X8-1397, PR.8,5X8-1398, PR.8,5X8-1399, PR.8,5X8-1400, PR.8,5X8-1401, PR.8,5X8-1402, PR.8,5X8-1403, PR.8,5X8-1404, PR.8,5X8-1405, PR.8,5X8-1406, PR.8,5X8-1407, PR.8,5X8-1408, PR.8,5X8-1409, PR.8,5X8-1410, PR.8,5X8-1411, PR.8,5X8-1412, PR.8,5X8-1413, PR.8,5X8-1414, PR.8,5X8-1415, PR.8,5X8-1416, PR.8,5X8-1417, PR.8,5X8-1418, PR.8,5X8-1419, PR.8,5X8-1420, PR.8,5X8-1421, PR.8,5X8-1422, PR.8,5X8-1423, PR.8,5X8-1424, PR.8,5X8-1425, PR.8,5X8-1426, PR.8,5X8-1427, PR.8,5X8-1428, PR.8,5X8-1429, PR.8,5X8-1430, PR.8,5X8-1431, PR.8,5X8-1432, PR.8,5X8-1433, PR.8,5X8-1434, PR.8,5X8-1435, PR.8,5X8-1436, PR.8,5X8-1437, PR.8,5X8-1438, PR.8,5X8-1439, PR.8,5X8-1440, PR.8,5X8-1441, PR.8,5X8-1442, PR.8,5X8-1443, PR.8,5X8-1444, PR.8,5X8-1445, PR.8,5X8-1446, PR.8,5X8-1447, PR.8,5X8-1448, PR.8,5X8-1449, PR.8,5X8-1450, PR.8,5X8-1451, PR.8,5X8-1452, PR.8,5X8-1453, PR.8,5X8-1454, PR.8,5X8-1455, PR.8,5X8-1456, PR.8,5X8-1457, PR.8,5X8-1458, PR.8,5X8-1459, PR.8,5X8-1460, PR.8,5X8-1461, PR.8,5X8-1462, PR.8,5X8-1463, PR.8,5X8-1464, PR.8,5X8-1465, PR.8,5X8-1466, PR.8,5X8-1467, PR.8,5X8-1468, PR.8,5X8-1469, PR.8,5X8-1470, PR.8,5X8-1471, PR.8,5X8-1472, PR.8,5X8-1473, PR.8,5X8-1474, PR.8,5X8-1475, PR.8,5X8-1476, PR.8,5X8-1477, PR.8,5X8-1478, PR.8,5X8-1479, PR.8,5X8-1480, PR.8,5X8-1481, PR.8,5X8-1482, PR.8,5X8-1483, PR.8,5X8-1484, PR.8,5X8-1485, PR.8,5X8-1486, PR.8,5X8-1487, PR.8,5X8-1488, PR.8,5X8-1489, PR.8,5X8-1490, PR.8,5X8-1491, PR.8,5X8-1492, PR.8,5X8-1493, PR.8,5X8-1494, PR.8,5X8-1495, PR.8,5X8-1496, PR.8,5X8-1497, PR.8,5X8-1498, PR.8,5X8-1499, PR.8,5X8-1500, PR.8,5X8-1501, PR.8,5X8-1502, PR.8,5X8-1503, PR.8,5X8-1504, PR.8,5X8-1505, PR.8,5X8-1506, PR.8,5X8-1507, PR.8,5X8-1508, PR.8,5X8-1509, PR.8,5X8-1510, PR.8,5X8-1511, PR.8,5X8-1512, PR.8,5X8-1513, PR.8,5X8-1514, PR.8,5X8-1515, PR.8,5X8-1516, PR.8,5X8-1517, PR.8,5X8-1518, PR.8,5X8-1519, PR.8,5X8-1520, PR.8,5X8-1521, PR.8,5X8-1522, PR.8,5X8-1523, PR.8,5X8-1524, PR.8,5X8-1525, PR.8,5X8-1526, PR.8,5X8-1527, PR.8,5X8-1528, PR.8,5X8-1529, PR.8,5X8-1530, PR.8,5X8-1531, PR.8,5X8-1532, PR.8,5X8-1533, PR.8,5X8-1534, PR.8,5X8-1535, PR.8,5X8-1536, PR.8,5X8-1537, PR.8,5X8-1538, PR.8,5X8-1539, PR.8,5X8-1540, PR.8,5X8-1541, PR.8,5X8-1542, PR.8,5X8-1543, PR.8,5X8-1544, PR.8,5X8-1545, PR.8,5X8-1546, PR.8,5X8-1547,

X8-1556, PR.8,5X8-1557, PR.8,5X8-1558, PR.8,5X8-1559, PR.8,5X8-1560, PR.8,5X8-1561, PR.8,5X8-1562, PR.8,5X8-1563, PR.8,5X8-1564, PR.8,5X8-1565, PR.8,5X8-1566, PR.8,5X8-1567, PR.8,5X8-1568, PR.8,5X8-1569, PR.8,5X8-1570, PR.8,5X8-1571, PR.8,5X8-1572, PR.8,5X8-1573, PR.8,5X8-1574, PR.8,5X8-1575, PR.8,5X8-1576, PR.8,5X8-1577, PR.8,5X8-1578, PR.8,5X8-1579, PR.8,5X8-1580, PR.8,5X8-1581, PR.8,5X8-1582, PR.8,5X8-1583, PR.8,5X8-1584, PR.8,5X8-1585, PR.8,5X8-1586, PR.8,5X8-1587, PR.8,5X8-1588, PR.8,5X8-1589, PR.8,5X8-1590, PR.8,5X8-1591, PR.8,5X8-1592, PR.8,5X8-1593, PR.8,5X8-1594, PR.8,5X8-1595, PR.8,5X8-1596, PR.8,5X8-1597, PR.8,5X8-1598, PR.8,5X8-1599, PR.8,5X8-1600, PR.8,5X8-1601, PR.8,5X8-1602, PR.8,5X8-1603, PR.8,5X8-1604, PR.8,5X8-1605, PR.8,5X8-1606, PR.8,5X8-1607, PR.8,5X8-1608, PR.8,5X8-1609, PR.8,5X8-1610, PR.8,5X8-1611, PR.8,5X8-1612, PR.8,5X8-1613, PR.8,5X8-1614, PR.8,5X8-1615, PR.8,5X8-1616, PR.8,5X8-1617, PR.8,5X8-1618, PR.8,5X8-1619, PR.8,5X8-1620, PR.8,5X8-1621, PR.8,5X8-1622, PR.8,5X8-1623, PR.8,5X8-1624, PR.8,5X8-1625, PR.8,5X8-1626, PR.8,5X8-1627, PR.8,5X8-1628, PR.8,5X8-1629, PR.8,5X8-1630, PR.8,5X8-1631, PR.8,5X8-1632, PR.8,5X8-1633, PR.8,5X8-1634, PR.8,5X8-1635, PR.8,5X8-1636, PR.8,5X8-1637, PR.8,5X8-1638, PR.8,5X8-1639, PR.8,5X8-1640, PR.8,5X8-1641, PR.8,5X8-1642, PR.8,5X8-1643, PR.8,5X8-1644, PR.8,5X8-1645, PR.8,5X8-1646, PR.8,5X8-1647, PR.8,5X8-1648, PR.8,5X8-1649, PR.8,5X8-1650, PR.8,5X8-1651, PR.8,5X8-1652, PR.8,5X8-1653, PR.8,5X8-1654, PR.8,5X8-8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального

Код ТН ВЭД ЕАЭС

поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8,5X8-1657, PR.8,5X8-1658, PR.8,5X8-1659, PR.8,5X8-1660, PR.8,5X8-1661, PR.8,5X8-1662, PR.8,5X8-1663, PR.8,5X8-1664, PR.8,5X8-1665, PR.8,5X8-1666, PR.8,5X8-1667, PR.8,5X8-1668, PR.8,5X8-1669, PR.8,5X8-1670, PR.8,5X8-1671, PR.8,5X8-1672, PR.8,5X8-1673, PR.8,5X8-1674, PR.8,5X8-1675, PR.8,5X8-1676, PR.8,5X8-1677, PR.8,5X8-1678, PR.8,5X8-1679, PR.8,5X8-1680, PR.8,5X8-1681, PR.8,5X8-1682, PR.8,5X8-1683, PR.8,5X8-1684, PR.8,5X8-1685, PR.8,5X8-1686, PR.8,5X8-1687, PR.8,5X8-1688, PR.8,5X8-1689, PR.8,5X8-1690, PR.8,5X8-1691, PR.8,5X8-1692, PR.8,5X8-1693, PR.8,5X8-1694, PR.8,5X8-1695, PR.8,5X8-1696, PR.8,5X8-1697, PR.8,5X8-1698, PR.8,5X8-1699, PR.8,5X8-1700, PR.8,5X8-1701, PR.8,5X8-1702, PR.8,5X8-1703, PR.8,5X8-1704, PR.8,5X8-1705, PR.8,5X8-1706, PR.8,5X8-1707, PR.8,5X8-1708, PR.8,5X8-1709, PR.8,5X8-1710, PR.8,5X8-1711, PR.8,5X8-1712, PR.8,5X8-1713, PR.8,5X8-1714, PR.8,5X8-1715, PR.8,5X8-1716, PR.8,5X8-1717, PR.8,5X8-1718, PR.8,5X8-1719, PR.8,5X8-1720, PR.8,5X8-1721, PR.8,5X8-1722, PR.8,5X8-1723, PR.8,5X8-1724, PR.8,5X8-1725, PR.8,5X8-1726, PR.8,5X8-1727, PR.8,5X8-1728, PR.8,5X8-1729, PR.8,5X8-1730, PR.8,5X8-1731, PR.8,5X8-1732, PR.8,5X8-1733, PR.8,5X8-1734, PR.8,5X8-1735, PR.8,5X8-1736, PR.8,5X8-1737, PR.8,5X8-1738, PR.8,5X8-1739, PR.8,5X8-1740, PR.8,5X8-1741, PR.8,5X8-1742, PR.8,5X8-1743, PR.8,5X8-1744, PR.8,5X8-1745, PR.8,5X8-1746, PR.8,5X8-1747, PR.8,5X8-1748, PR.8,5X8-1749, PR.8,5X8-1750, PR.8,5X8-1751, PR.8,5X8-1752, PR.8,5X8-1753, PR.8,5X8-1754, PR.8,5X8-1755, PR.8,5X8-1756, PR.8,5X8-1757, PR.8,5X8-1758, PR.8,5X8-1759, PR.8,5X8-1760, PR.8,5X8-1761, PR.8,5X8-1762, PR.8,5X8-1763, PR.8,5X8-1764, PR.8,5X8-1765, PR.8,5X8-1766, PR.8,5X8-1767, PR.8,5X8-1768, PR.8,5X8-1769, PR.8,5X8-1770, PR.8,5X8-1771, PR.8,5X8-1772, PR.8,5X8-1773, PR.8,5X8-1774, PR.8,5X8-1775, PR.8,5X8-1776, PR.8,5X8-1777, PR.8,5X8-1778, PR.8,5X8-1779, PR.8,5X8-1780, PR.8,5X8-1781, PR.8,5X8-1782, PR.8,5X8-1783, PR.8,5X8-1784, PR.8,5X8-1785, PR.8,5X8-1786, PR.8,5X8-1787, PR.8,5X8-1788, PR.8,5X8-1789, PR.8,5X8-1790, PR.8,5X8-1791, PR.8,5X8-1792, PR.8,5X8-1793, PR.8,5X8-1794, PR.8,5X8-1795, PR.8,5X8-1796, PR.8,5X8-1797, PR.8,5X8-1798, PR.8,5X8-1799, PR.8,5X8-1800, PR.8,5X8-1801, PR.8,5X8-1802, PR.8,5X8-1803, PR.8,5X8-1804, PR.8,5X8-1805, PR.8,5X8-1806, PR.8,5X8-1807, PR.8,5X8-1808, PR.8,5X8-1809, PR.8,5X8-1810, PR.8,5X8-1811, PR.8,5X8-1812, PR.8,5X8-1813, PR.8,5X8-1814, PR.8,5X8-1815, PR.8,5X8-1816, PR.8,5X8-1817, PR.8,5X8-1818, PR.8,5X8-1819, PR.8,5X8-1820, PR.8,5X8-1821, PR.8,5X8-1822, PR.8,5X8-1823, PR.8,5X8-1824, PR.8,5X8-1825, PR.8,5X8-1826, PR.8,5X8-1827, PR.8,5X8-1828, PR.8,5X8-1829, PR.8,5X8-1830, PR.8,5X8-1831, PR.8,5X8-1832, PR.8,5X8-1833, PR.8,5X8-1834, PR.8,5X8-1835, PR.8,5X8-1836, PR.8,5X8-1837, PR.8,5X8-1838, PR.8,5X8-1839, PR.8,5X8-1840, PR.8,5X8-1841, PR.8,5X8-1842, PR.8,5X8-1843, PR.8,5X8-1844, PR.8,5X8-1845,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

X8-1856, PR.8,5X8-1857, PR.8,5X8-1858, PR.8,5X8-1859, PR.8,5X8-1860, PR.8,5X8-1861, PR.8,5X8-1862, PR.8,5X8-1863, PR.8,5X8-1864, PR.8,5X8-1865, PR.8,5X8-1866, PR.8,5X8-1867, PR.8,5X8-1868, PR.8,5X8-1869, PR.8,5X8-1870, PR.8,5X8-1871, PR.8,5X8-1872, PR.8,5X8-1873, PR.8,5X8-1874, PR.8,5X8-1875, PR.8,5X8-1876, PR.8,5X8-1877, PR.8,5X8-1878, PR.8,5X8-1879, PR.8,5X8-1880, PR.8,5X8-1881, PR.8,5X8-1882, PR.8,5X8-1883, PR.8,5X8-1884, PR.8,5X8-1885, PR.8,5X8-1886, PR.8,5X8-1887, PR.8,5X8-1888, PR.8,5X8-1889, PR.8,5X8-1890, PR.8,5X8-1891, PR.8,5X8-1892, PR.8,5X8-1893, PR.8,5X8-1894, PR.8,5X8-1895, PR.8,5X8-1896, PR.8,5X8-1897, PR.8,5X8-1898, PR.8,5X8-1899, PR.8,5X8-1900, PR.8,5X8-1901, PR.8,5X8-1902, PR.8,5X8-1903, PR.8,5X8-1904, PR.8,5X8-1905, PR.8,5X8-1906, PR.8,5X8-1907, PR.8,5X8-1908, PR.8,5X8-1909, PR.8,5X8-1910, PR.8,5X8-1911, PR.8,5X8-1912, PR.8,5X8-1913, PR.8,5X8-1914, PR.8,5X8-1915, PR.8,5X8-1916, PR.8,5X8-1917, PR.8,5X8-1918, PR.8,5X8-1919, PR.8,5X8-1920, PR.8,5X8-1921, PR.8,5X8-1922, PR.8, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5X8-1923, PR.8,5X8-1924, PR.8,5X8-1925, PR.8,5X8-1926, PR.8,5X8-1927, PR.8,5X8-1928, PR.8,5X8-1929, PR.8,5X8-1930, PR.8,5X8-1931, PR.8,5X8-1932, PR.8,5X8-1933, PR.8,5X8-1934, PR.8,5X8-1935, PR.8,5X8-1936, PR.8,5X8-1937, PR.8,5X8-1938, PR.8,5X8-1939, PR.8,5X8-1940, PR.8,5X8-1941, PR.8,5X8-1942, PR.8,5X8-1943, PR.8,5X8-1944, PR.8,5X8-1945, PR.8,5X8-1946, PR.8,5X8-1947, PR.8,5X8-1948, PR.8,5X8-1949, PR.8,5X8-1950, PR.8,5X8-1951, PR.8,5X8-1952, PR.8,5X8-1953, PR.8,5X8-1954, PR.8,5X8-1955, PR.8,5X8-1956, PR.8,5X8-1957, PR.8,5X8-1958, PR.8,5X8-1959, PR.8,5X8-1960, PR.8,5X8-1961, PR.8,5X8-1962, PR.8,5X8-1963, PR.8,5X8-1964, PR.8,5X8-1965, PR.8,5X8-1966, PR.8,5X8-1967, PR.8,5X8-1968, PR.8,5X8-1969, PR.8,5X8-1970, PR.8,5X8-1971, PR.8,5X8-1972, PR.8,5X8-1973, PR.8,5X8-1974, PR.8,5X8-1975, PR.8,5X8-1976, PR.8,5X8-1977, PR.8,5X8-1978, PR.8,5X8-1979, PR.8,5X8-1980, PR.8,5X8-1981, PR.8,5X8-1982, PR.8,5X8-1983, PR.8,5X8-1984, PR.8,5X8-1985, PR.8,5X8-1986, PR.8,5X8-1987, PR.8,5X8-1988, PR.8,5X8-1989, PR.8,5X8-1990, PR.8,5X8-1991, PR.8,5X8-1992, PR.8,5X8-1993, PR.8,5X8-1994, PR.8,5X8-1995, PR.8,5X8-1996, PR.8,5X8-1997, PR.8,5X8-1998, PR.8,5X8-1999, PR.8,5X8-2000, PR.8,5X8-2001, PR.8,5X8-2002, PR.8,5X8-2003, PR.8,5X8-2004, PR.8,5X8-2005, PR.8,5X8-2006, PR.8,5X8-2007, PR.8,5X8-2008, PR.8,5X8-2009, PR.8,5X8-2010, PR.8,5X8-2011, PR.8,5X8-2012, PR.8,5X8-2013, PR.8,5X8-2014, PR.8,5X8-2015, PR.8,5X8-2016, PR.8,5X8-2017, PR.8,5X8-2018, PR.8,5X8-2019, PR.8,5X8-2020, PR.8,5X8-2021, PR.8,5X8-2022, PR.8,5X8-2023, PR.8,5X8-2024, PR.8,5X8-2025, PR.8,5X8-2026, PR.8,5X8-2027, PR.8,5X8-2028, PR.8,5X8-2029, PR.8,5X8-2030, PR.8,5X8-2031, PR.8,5X8-2032, PR.8,5X8-2033, PR.8,5X8-2034, PR.8,5X8-2035, PR.8,5X8-2036, PR.8,5X8-2037, PR.8,5X8-2038, PR.8,5X8-2039, PR.8,5X8-2040, PR.8,5X8-2041, PR.8,5X8-2042, PR.8,5X8-2043, PR.8,5X8-2044, PR.8,5X8-2045, PR.8,5X8-2046, PR.8,5X8-2047, PR.8,5X8-2048, PR.8,5X8-2049, PR.8,5X8-2050, PR.8,5X8-2051, PR.8,5X8-2052, PR.8,5X8-2053, PR.8,5X8-2054, PR.8,5X8-2055, PR.8,5X8-2056, PR.8,5X8-2057, PR.8,5X8-2058, PR.8,5X8-2059, PR.8,5X8-2060, PR.8,5X8-2061, PR.8,5X8-2062, PR.8,5X8-2063, PR.8,5X8-2064, PR.8,5X8-2065, PR.8,5X8-2066, PR.8,5X8-2067, PR.8,5X8-2068, PR.8,5X8-2069, PR.8,5X8-2070, PR.8,5X8-2071, PR.8,5X8-2072, PR.8,5X8-2073, PR.8,5X8-2074, PR.8,5X8-2075, PR.8,5X8-2076, PR.8,5X8-2077, PR.8,5X8-2078, PR.8,5X8-2079, PR.8,5X8-2080, PR.8,5X8-2081, PR.8,5X8-2082, PR.8,5X8-2083, PR.8,5X8-2084, PR.8,5X8-2085, PR.8,5X8-2086, PR.8,5X8-2087, PR.8,5X8-2088, PR.8,5X8-2089, PR.8,5X8-2090, PR.8,5X8-2091, PR.8,5X8-2092, PR.8,5X8-2093, PR.8,5X8-2094, PR.8,5X8-2095, PR.8,5X8-2096, PR.8,5X8-2097, PR.8,5X8-2098, PR.8,5X8-2099, PR.8,5X8-2100, PR.8,5X8-2101, PR.8,5X8-2102, PR.8,5X8-2103, PR.8,5X8-2104, PR.8,5X8-2105, PR.8,5X8-2106, PR.8,5X8-2107, PR.8,5X8-2108, PR.8,5X8-2109, PR.8,5X8-2110, PR.8,5X8-2111, PR.8,5X8-2112, PR.8,5X8-2113, PR.8,5X8-2114, PR.8,5X8-2115, PR.8,5X8-2116, PR.8,5X8-2117, PR.8,5X8-2118, PR.8,5X8-2119, PR.8,5X8-2120, PR.8,5X8-2121, PR.8,5X8-2122, PR.8,5X8-2123, PR.8,5X8-2124, PR.8,5X8-2125, PR.8,5X8-2126, PR.8,5X8-2127, PR.8,5X8-2128, PR.8,5X8-2129, PR.8,5X8-2130, PR.8,5X8-2131, PR.8,5X8-2132, PR.8,5X8-2133, PR.8,5X8-2134,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

X8-2146, PR.8,5X8-2147, PR.8,5X8-2148, PR.8,5X8-2149, PR.8,5X8-2150, PR.8,5X8-2151, PR.8,5X8-2152, PR.8,5X8-2153, PR.8,5X8-2154, PR.8,5X8-2155, PR.8,5X8-2156, PR.8,5X8-2157, PR.8,5X8-2158, PR.8,5X8-2159, PR.8,5X8-2160, PR.8,5X8-2161, PR.8,5X8-2162, PR.8,5X8-2163, PR.8,5X8-2164, PR.8,5X8-2165, PR.8,5X8-2166, PR.8,5X8-2167, PR.8,5X8-2168, PR.8,5X8-2169, PR.8,5X8-2170, PR.8,5X8-2171, PR.8,5X8-2172, PR.8,5X8-2173, PR.8,5X8-2174, PR.8,5X8-2175, PR.8,5X8-2176, PR.8,5X8-2177, PR.8,5X8-2178, PR.8,5X8-2179, PR.8,5X8-2180, PR.8,5X8-2181, PR.8,5X8-2182, PR.8,5X8-2183, PR.8,5X8-2184, PR.8,5X8-2185, PR.8,5X8-2186, PR.8,5X8-2187, PR.8,5X8-2188, PR.8,5X8-2189,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.8,5X8-2190, PR.8,5X8-2191, PR.8,5X8-2192, PR.8,5X8-2193, PR.8,5X8-2194,
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708913509 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8708509909 - - - - прочие; 8536419000 - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - прочие; 8483102108 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см; 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения	штука
-------------------	-------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.8,5X8-2195, PR.8,5X8-2196, PR.8,5X8-2197, PR.8,5X8-2198, PR.8,5X8-2199, PR.8,5X8-2200, PR.8,5X8-2201, PR.8,5X8-2202, PR.8,5X8-2203, PR.8,5X8-2204, PR.8,5X8-2205, PR.8,5X8-2206, PR.8,5X8-2207, PR.8,5X8-2208, PR.8,5X8-2209, PR.8,5X8-2210, PR.8,5X8-2211, PR.8,5X8-2212, PR.8,5X8-2213, PR.8,5X8-2214, PR.8,5X8-2215, PR.8,5X8-2216, PR.8,5X8-2217, PR.8,5X8-2218, PR.8,5X8-2219, PR.8,5X8-2220, PR.8,5X8-2221, PR.8,5X8-2222, PR.8,5X8-2223, PR.8,5X8-2224, PR.8,5X8-2225, PR.8,5X8-2226, PR.8,5X8-2227, PR.8,5X8-2228, PR.8,5X8-2229, PR.8,5X8-2230, PR.8,5X8-2231, PR.8,5X8-2232, PR.8,5X8-2233, PR.8,5X8-2234, PR.8,5X8-2235, PR.8,5X8-2236, PR.8,5X8-2237, PR.8,5X8-2238, PR.8,5X8-2239, PR.8,5X8-2240, PR.8,5X8-2241, PR.8,5X8-2242, PR.8,5X8-2243, PR.8,5X8-2244, PR.8,5X8-2245, PR.8,5X8-2246, PR.8,5X8-2247, PR.8,5X8-2248, PR.8,5X8-2249, PR.8,5X8-2250, PR.8,5X8-2251, PR.8,5X8-2252, PR.8,5X8-2253, PR.8,5X8-2254, PR.8,5X8-2255, PR.8,5X8-2256, PR.8,5X8-2257, PR.8,5X8-2258, PR.8,5X8-2259, PR.8,5X8-2260, PR.8,5X8-2261, PR.8,5X8-2262, PR.8,5X8-2263, PR.8,5X8-2264, PR.8,5X8-2265, PR.8,5X8-2266, PR.8,5X8-2267, PR.8,5X8-2268, PR.8,5X8-2269, PR.8,5X8-2270, PR.8,5X8-2271, PR.8,5X8-2272, PR.8,5X8-2273, PR.8,5X8-2274, PR.8,5X8-2275, PR.8,5X8-2276, PR.8,5X8-2277, PR.8,5X8-2278, PR.8,5X8-2279, PR.8,5X8-2280, PR.8,5X8-2281, PR.8,5X8-2282, PR.8,5X8-2283, PR.8,5X8-2284, PR.8,5X8-2285, PR.8,5X8-2286, PR.8,5X8-2287, PR.8,5X8-2288, PR.8,5X8-2289, PR.8,5X8-2290, PR.8,5X8-2291, PR.8,5X8-2292, PR.8,5X8-2293, PR.8,5X8-2294, PR.8,5X8-2295, PR.8,5X8-2296, PR.8,5X8-2297, PR.8,5X8-2298, PR.8,5X8-2299, PR.8,5X8-2300, PR.8,5X8-2301, PR.8,5X8-2302, PR.8,5X8-2303, PR.8,5X8-2304, PR.8,5X8-2305, PR.8,5X8-2306, PR.8,5X8-2307, PR.8,5X8-2308, PR.8,5X8-2309, PR.8,5X8-2310, PR.8,5X8-2311, PR.8,5X8-2312, PR.8,5X8-2313, PR.8,5X8-2314, PR.8,5X8-2315, PR.8,5X8-2316, PR.8,5X8-2317, PR.8,5X8-2318, PR.8,5X8-2319, PR.8,5X8-2320, PR.8,5X8-2321, PR.8,5X8-2322, PR.8,5X8-2323, PR.8,5X8-2324, PR.8,5X8-2325, PR.8,5X8-2326, PR.8,5X8-2327, PR.8,5X8-2328, PR.8,5X8-2329, PR.8,5X8-2330, PR.8,5X8-2331, PR.8,5X8-2332, PR.8,5X8-2333, PR.8,5X8-2334, PR.8,5X8-2335, PR.8,5X8-2336, PR.8,5X8-2337, PR.8,5X8-2338, PR.8,5X8-2339, PR.8,5X8-2340, PR.8,5X8-2341, PR.8,5X8-2342, PR.8,5X8-2343, PR.8,5X8-2344, PR.8,5X8-2345, PR.8,5X8-2346, PR.8,5X8-2347, PR.8,5X8-2348, PR.8,5X8-2349, PR.8,5X8-2350, PR.8,5X8-2351, PR.8,5X8-2352, PR.8,5X8-2353, PR.8,5X8-2354, PR.8,5X8-2355, PR.8,5X8-2356, PR.8,5X8-2357, PR.8,5X8-2358, PR.8,5X8-2359, PR.8,5X8-2360, PR.8,5X8-2361, PR.8,5X8-2362, PR.8,5X8-2363, PR.8,5X8-2364, PR.8,5X8-2365, PR.8,5X8-2366, PR.8,5X8-2367, PR.8,5X8-2368, PR.8,5X8-2369, PR.8,5X8-2370, PR.8,5X8-2371, PR.8,5X8-2372, PR.8,5X8-2373, PR.8,5X8-2374, PR.8,5X8-2375, PR.8,5X8-2376, PR.8,5X8-2377, PR.8,5X8-2378, PR.8,5X8-2379, PR.8,5X8-2380, PR.8,5X8-2381, PR.8,5X8-2382, PR.8,5X8-2383, PR.8,5X8-2384, PR.8,5X8-2385, PR.8,5X8-2386, PR.8,5X8-2387, PR.8,5X8-2388, PR.8,5X8-2389, PR.8,5X8-2390, PR.8,5X8-2391, PR.8,5X8-2392, PR.8,5X8-2393, PR.8,5X8-2394, PR.8,5X8-2395, PR.8,5X8-2396, PR.8,5X8-2397, PR.8,5X8-2398, PR.8,5X8-2399, PR.8,5X8-2400, PR.8,5X8-2401, PR.8,5X8-2402, PR.8,5X8-2403, PR.8,5X8-2404, PR.8,5X8-2405, PR.8,5X8-2406, PR.8,5X8-2407, PR.8,5X8-2408, PR.8,5X8-2409, PR.8,5X8-2410, PR.8,5X8-2411, PR.8,5X8-2412, PR.8,5X8-2413, PR.8,5X8-2414, PR.8,5X8-2415, PR.8,5X8-2416, PR.8,5X8-2417, PR.8,5X8-2418, PR.8,5X8-2419,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

X8-2432, PR.8,5X8-2433, PR.8,5X8-2434, PR.8,5X8-2435, PR.8,5X8-2436, PR.8,5X8-2437, PR.8,5X8-2438, PR.8,5X8-2439, PR.8,5X8-2440, PR.8,5X8-2441, PR.8,5X8-2442, PR.8,5X8-2443, PR.8,5X8-2444, PR.8,5X8-2445, PR.8,5X8-2446, PR.8,5X8-2447, PR.8,5X8-2448, PR.8,5X8-2449, PR.8,5X8-2450, PR.8,5X8-2451, PR.8,5X8-2452, PR.8,5X8-2453, PR.8,5X8-2454, PR.8,5X8-2455, PR.8,5X8-2456, PR.8,5X8-2457, PR.8,5X8-2458, PR.8,5X8-2459, PR.8,5X8-2460, PR.8, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	5X8-2461, PR.8,5X8-2462, PR.8,5X8-2463, PR.8,5X8-2464, PR.8,5X8-2465, PR.8,5X8-2466, PR.8,5X8-2467, PR.8,5X8-2468, PR.8,5X8-2469, PR.8,5X8- 2470, PR.8,5X8-2471, PR.8,5X8-2472, PR.8,5X8-2473, PR.8,5X8-2474, PR.8,5X8-2475, PR.8,5X8-2476, PR.8,5X8-2477, PR.8,5X8-2478, PR.8,5X8- 2479, PR.8,5X8-2480, PR.8,5X8-2481, PR.8,5X8-2482, PR.8,5X8-2483, PR.8,5X8-2484, PR.8,5X8-2485, PR.8,5X8-2486, PR.8,5X8-2487, PR.8,5X8- 2488, PR.8,5X8-2489, PR.8,5X8-2490, PR.8,5X8-2491, PR.8,5X8-2492, PR.8,5X8-2493, PR.8,5X8-2494, PR.8,5X8-2495, PR.8,5X8-2496, PR.8,5X8- 2497, PR.8,5X8-2498, PR.8,5X8-2499, PR.8,5X8-2500, PR.8,5X8-2501, PR.8,5X8-2502, PR.8,5X8-2503, PR.8,5X8-2504, PR.8,5X8-2505, PR.8,5X8- 2506, PR.8,5X8-2507, PR.8,5X8-2508, PR.8,5X8-2509, PR.8,5X8-2510, PR.8,5X8-2511, PR.8,5X8-2512, PR.8,5X8-2513, PR.8,5X8-2514, PR.8,5X8- 2515, PR.8,5X8-2516, PR.8,5X8-2517, PR.8,5X8-2518, PR.8,5X8-2519, PR.8,5X8-2520, PR.8,5X8-2521, PR.8,5X8-2522, PR.8,5X8-2523, PR.8,5X8- 2524, PR.8,5X8-2525, PR.8,5X8-2526, PR.8,5X8-2527, PR.8,5X8-2528, PR.8,5X8-2529, PR.8,5X8-2530, PR.8,5X8-2531, PR.8,5X8-2532, PR.8,5X8- 2533, PR.8,5X8-2534, PR.8,5X8-2535, PR.8,5X8-2536, PR.8,5X8-2537, PR.8,5X8-2538, PR.8,5X8-2539, PR.8,5X8-2540, PR.8,5X8-2541, PR.8,5X8- 2542, PR.8,5X8-2543, PR.8,5X8-2544, PR.8,5X8-2545, PR.8,5X8-2546, PR.8,5X8-2547, PR.8,5X8-2548, PR.8,5X8-2549, PR.8,5X8-2550, PR.8,5X8- 2551, PR.8,5X8-2552, PR.8,5X8-2553, PR.8,5X8-2554, PR.8,5X8-2555, PR.8,5X8-2556, PR.8,5X8-2557, PR.8,5X8-2558, PR.8,5X8-2559, PR.8,5X8- 2560, PR.8,5X8-2561, PR.8,5X8-2562, PR.8,5X8-2563, PR.8,5X8-2564, PR.8,5X8-2565, PR.8,5X8-2566, PR.8,5X8-2567, PR.8,5X8-2568, PR.8,5X8- 2569, PR.8,5X8-2570, PR.8,5X8-2571, PR.8,5X8-2572, PR.8,5X8-2573, PR.8,5X8-2574, PR.8,5X8-2575, PR.8,5X8-2576, PR.8,5X8-2577, PR.8,5X8- 2578, PR.8,5X8-2579, PR.8,5X8-2580, PR.8,5X8-2581, PR.8,5X8-2582, PR.8,5X8-2583, PR.8,5X8-2584, PR.8,5X8-2585, PR.8,5X8-2586, PR.8,5X8- 2587, PR.8,5X8-2588, PR.8,5X8-2589, PR.8,5X8-2590, PR.8,5X8-2591, PR.8,5X8-2592, PR.8,5X8-2593, PR.8,5X8-2594, PR.8,5X8-2595, PR.8,5X8- 2596, PR.8,5X8-2597, PR.8,5X8-2598, PR.8,5X8-2599, PR.8,5X8-2600, PR.8,5X8-2601, PR.8,5X8-2602, PR.8,5X8-2603, PR.8,5X8-2604, PR.8,5X8- 2605, PR.8,5X8-2606, PR.8,5X8-2607, PR.8,5X8-2608, PR.8,5X8-2609, PR.8,5X8-2610, PR.8,5X8-2611, PR.8,5X8-2612, PR.8,5X8-2613, PR.8,5X8- 2614, PR.8,5X8-2615, PR.8,5X8-2616, PR.8,5X8-2617, PR.8,5X8-2618, PR.8,5X8-2619, PR.8,5X8-2620, PR.8,5X8-2621, PR.8,5X8-2622, PR.8,5X8- 2623, PR.8,5X8-2624, PR.8,5X8-2625, PR.8,5X8-2626, PR.8,5X8-2627, PR.8,5X8-2628, PR.8,5X8-2629, PR.8,5X8-2630, PR.8,5X8-2631, PR.8,5X8- 2632, PR.8,5X8-2633, PR.8,5X8-2634, PR.8,5X8-2635, PR.8,5X8-2636, PR.8,5X8-2637, PR.8,5X8-2638, PR.8,5X8-2639, PR.8,5X8-2640, PR.8,5X8- 2641, PR.8,5X8-2642, PR.8,5X8-2643, PR.8,5X8-2644, PR.8,5X8-2645, PR.8,5X8-2646, PR.8,5X8-2647, PR.8,5X8-2648, PR.8,5X8-2649, PR.8,5X8- 2650, PR.8,5X8-2651, PR.8,5X8-2652, PR.8,5X8-2653, PR.8,5X8-2654, PR.8,5X8-2655, PR.8,5X8-2656, PR.8,5X8-2657, PR.8,5X8-2658, PR.8,5X8- 2659, PR.8,5X8-2660, PR.8,5X8-2661, PR.8,5X8-2662, PR.8,5X8-2663, PR.8,5X8-2664, PR.8,5X8-2665, PR.8,5X8-2666, PR.8,5X8-2667, PR.8,5X8- 2668, PR.8,5X8-2669, PR.8,5X8-2670, PR.8,5X8-2671, PR.8,5X8-2672, PR.8,5X8-2673, PR.8,5X8-2674, PR.8,5X8-2675, PR.8,5X8-2676, PR.8,5X8- 2677, PR.8,5X8-2678, PR.8,5X8-2679, PR.8,5X8-2680, PR.8,5X8-2681, PR.8,5X8-2682, PR.8,5X8-2683, PR.8,5X8-2684, PR.8,5X8-2685, PR.8,5X8-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2698, PR.8,5X8-2699, PR.8,5X8-2700, PR.8,5X8-2701, PR.8,5X8-2702, PR.8,5X8-2703, PR.8,5X8-2704, PR.8,5X8-2705, PR.8,5X8-2706, PR.8,5X8-2707, PR.8,5X8-2708, PR.8,5X8-2709, PR.8,5X8-2710, PR.8,5X8-2711, PR.8,5X8-2712, PR.8,5X8-2713, PR.8,5X8-2714, PR.8,5X8-2715, PR.8,5X8-2716, PR.8,5X8-2717, PR.8,5X8-2718, PR.8,5X8-2719, PR.8,5X8-2720, PR.8,5X8-2721, PR.8,5X8-2722, PR.8,5X8-2723, PR.8,5X8-2724, PR.8,5X8-2725, PR.8,5X8-2726, PR.8,5X8-2727,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.8,5X8-2728, PR.8,5X8-2729, PR.8,5X8-2730, PR.8,5X8-2731, PR.8,5X8-2732, PR.8,5X8-2733, PR.8,5X8-2734, PR.8,5X8-2735, PR.8,5X8-2736, PR.8,5X8-2737, PR.8,5X8-2738, PR.8,5X8-2739, PR.8,5X8-2740, PR.8,5X8-2741, PR.8,5X8-2742, PR.8,5X8-2743, PR.8,5X8-2744, PR.8,5X8-2745, PR.8,5X8-2746, PR.8,5X8-2747, PR.8,5X8-2748, PR.8,5X8-2749, PR.8,5X8-2750, PR.8,5X8-2751, PR.8,5X8-2752, PR.8,5X8-2753, PR.8,5X8-2754, PR.8,5X8-2755, PR.8,5X8-2756, PR.8,5X8-2757, PR.8,5X8-2758, PR.8,5X8-2759, PR.8,5X8-2760, PR.8,5X8-2761, PR.8,5X8-2762, PR.8,5X8-2763, PR.8,5X8-2764, PR.8,5X8-2765, PR.8,5X8-2766, PR.8,5X8-2767, PR.8,5X8-2768, PR.8,5X8-2769, PR.8,5X8-2770, PR.8,5X8-2771, PR.8,5X8-2772, PR.8,5X8-2773, PR.8,5X8-2774, PR.8,5X8-2775, PR.8,5X8-2776, PR.8,5X8-2777, PR.8,5X8-2778, PR.8,5X8-2779, PR.8,5X8-2780, PR.8,5X8-2781, PR.8,5X8-2782, PR.8,5X8-2783, PR.8,5X8-2784, PR.8,5X8-2785, PR.8,5X8-2786, PR.8,5X8-2787, PR.8,5X8-2788, PR.8,5X8-2789, PR.8,5X8-2790, PR.8,5X8-2791, PR.8,5X8-2792, PR.8,5X8-2793, PR.8,5X8-2794, PR.8,5X8-2795, PR.8,5X8-2796, PR.8,5X8-2797, PR.8,5X8-2798, PR.8,5X8-2799, PR.8,5X8-2800, PR.8,5X8-2801, PR.8,5X8-2802, PR.8,5X8-2803, PR.8,5X8-2804, PR.8,5X8-2805, PR.8,5X8-2806, PR.8,5X8-2807, PR.8,5X8-2808, PR.8,5X8-2809, PR.8,5X8-2810, PR.8,5X8-2811, PR.8,5X8-2812, PR.8,5X8-2813, PR.8,5X8-2814, PR.8,5X8-2815, PR.8,5X8-2816, PR.8,5X8-2817, PR.8,5X8-2818, PR.8,5X8-2819, PR.8,5X8-2820, PR.8,5X8-2821, PR.8,5X8-2822, PR.8,5X8-2823, PR.8,5X8-2824, PR.8,5X8-2825, PR.8,5X8-2826, PR.8,5X8-2827, PR.8,5X8-2828, PR.8,5X8-2829, PR.8,5X8-2830, PR.8,5X8-2831, PR.8,5X8-2832, PR.8,5X8-2833, PR.8,5X8-2834, PR.8,5X8-2835, PR.8,5X8-2836, PR.8,5X8-2837, PR.8,5X8-2838, PR.8,5X8-2839, PR.8,5X8-2840, PR.8,5X8-2841, PR.8,5X8-2842, PR.8,5X8-2843, PR.8,5X8-2844, PR.8,5X8-2845, PR.8,5X8-2846, PR.8,5X8-2847, PR.8,5X8-2848, PR.8,5X8-2849, PR.8,5X8-2850, PR.8,5X8-2851, PR.8,5X8-2852, PR.8,5X8-2853, PR.8,5X8-2854, PR.8,5X8-2855, PR.8,5X8-2856, PR.8,5X8-2857, PR.8,5X8-2858, PR.8,5X8-2859, PR.8,5X8-2860, PR.8,5X8-2861, PR.8,5X8-2862, PR.8,5X8-2863, PR.8,5X8-2864, PR.8,5X8-2865, PR.8,5X8-2866, PR.8,5X8-2867, PR.8,5X8-2868, PR.8,5X8-2869, PR.8,5X8-2870, PR.8,5X8-2871, PR.8,5X8-2872, PR.8,5X8-2873, PR.8,5X8-2874, PR.8,5X8-2875, PR.8,5X8-2876, PR.8,5X8-2877, PR.8,5X8-2878, PR.8,5X8-2879, PR.8,5X8-2880, PR.8,5X8-2881, PR.8,5X8-2882, PR.8,5X8-2883, PR.8,5X8-2884, PR.8,5X8-2885, PR.8,5X8-2886, PR.8,5X8-2887, PR.8,5X8-2888, PR.8,5X8-2889, PR.8,5X8-2890, PR.8,5X8-2891, PR.8,5X8-2892, PR.8,5X8-2893, PR.8,5X8-2894, PR.8,5X8-2895, PR.8,5X8-2896, PR.8,5X8-2897, PR.8,5X8-2898, PR.8,5X8-2899, PR.8,5X8-2900, PR.8,5X8-2901, PR.8,5X8-2902, PR.8,5X8-2903, PR.8,5X8-2904, PR.8,5X8-2905, PR.8,5X8-2906, PR.8,5X8-2907, PR.8,5X8-2908, PR.8,5X8-2909, PR.8,5X8-2910, PR.8,5X8-2911, PR.8,5X8-2912, PR.8,5X8-2913, PR.8,5X8-2914, PR.8,5X8-2915, PR.8,5X8-2916, PR.8,5X8-2917, PR.8,5X8-2918, PR.8,5X8-2919, PR.8,5X8-2920, PR.8,5X8-2921, PR.8,5X8-2922, PR.8,5X8-2923, PR.8,5X8-2924, PR.8,5X8-2925, PR.8,5X8-2926, PR.8,5X8-2927, PR.8,5X8-2928, PR.8,5X8-2929, PR.8,5X8-2930, PR.8,5X8-2931, PR.8,5X8-2932, PR.8,5X8-2933, PR.8,5X8-2934, PR.8,5X8-2935, PR.8,5X8-2936, PR.8,5X8-2937, PR.8,5X8-2938, PR.8,5X8-2939, PR.8,5X8-2940, PR.8,5X8-2941, PR.8,5X8-2942, PR.8,5X8-2943, PR.8,5X8-2944, PR.8,5X8-2945, PR.8,5X8-2946, PR.8,5X8-2947, PR.8,5X8-2948, PR.8,5X8-2949, PR.8,5X8-2950, PR.8,5X8-2951, PR.8,5X8-2952,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

X8-2965, PR.8,5X8-2966, PR.8,5X8-2967, PR.8,5X8-2968, PR.8,5X8-2969, PR.8,5X8-2970, PR.8,5X8-2971, PR.8,5X8-2972, PR.8,5X8-2973, PR.8,5X8-2974, PR.8,5X8-2975, PR.8,5X8-2976, PR.8,5X8-2977, PR.8,5X8-2978, PR.8,5X8-2979, PR.8,5X8-2980, PR.8,5X8-2981, PR.8,5X8-2982, PR.8,5X8-2983, PR.8,5X8-2984, PR.8,5X8-2985, PR.8,5X8-2986, PR.8,5X8-2987, PR.8,5X8-2988, PR.8,5X8-2989, PR.8,5X8-2990, PR.8,5X8-2991, PR.8,5X8-2992, PR.8,5X8-2993, PR.8, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5X8-2994, PR.8,5X8-2995, PR.8,5X8-2996, PR.8,5X8-2997, PR.8,5X8-2998,
PR.8,5X8-2999, PR.8,5X8-3000, PR.AVX10-001(з), PR.AVX10-002(з),
PR.AVX10-003(з), PR.AVX10-004(з), PR.AVX10-005(з), PR.AVX10-006(з),
PR.AVX10-007(з), PR.AVX10-008(з), PR.AVX10-009(з), PR.AVX10-010(з),
PR.AVX10-011(з), PR.AVX10-012(з), PR.AVX10-013(з), PR.AVX10-014(з),
PR.AVX10-015(з), PR.AVX10-016(з), PR.AVX10-017(з), PR.AVX10-018(з),
PR.AVX10-019(з), PR.AVX10-020(з), PR.AVX10-021(з), PR.AVX10-022(з),
PR.AVX10-023(з), PR.AVX10-024(з), PR.AVX10-025(з), PR.AVX10-026(з),
PR.AVX10-027(з), PR.AVX10-028(з), PR.AVX10-029(з), PR.AVX10-030(з),
PR.AVX10-031(з), PR.AVX10-032(з), PR.AVX10-033(з), PR.AVX10-034(з),
PR.AVX10-035(з), PR.AVX10-036(з), PR.AVX10-037(з), PR.AVX10-038(з),
PR.AVX10-039(з), PR.AVX10-040(з), PR.AVX10-041(з), PR.AVX10-042(з),
PR.AVX10-043(з), PR.AVX10-044(з), PR.AVX10-045(з), PR.AVX10-046(з),
PR.AVX10-047(з), PR.AVX10-048(з), PR.AVX10-049(з), PR.AVX10-050(з),
PR.AVX10-051(з), PR.AVX10-052(з), PR.AVX10-053(з), PR.AVX10-054(з),
PR.AVX10-055(з), PR.AVX10-056(з), PR.AVX10-057(з), PR.AVX10-058(з),
PR.AVX10-059(з), PR.AVX10-060(з), PR.AVX10-061(з), PR.AVX10-062(з),
PR.AVX10-063(з), PR.AVX10-064(з), PR.AVX10-065(з), PR.AVX10-066(з),
PR.AVX10-067(з), PR.AVX10-068(з), PR.AVX10-069(з), PR.AVX10-070(з),
PR.AVX10-071(з), PR.AVX10-072(з), PR.AVX10-073(з), PR.AVX10-074(з),
PR.AVX10-075(з), PR.AVX10-076(з), PR.AVX10-077(з), PR.AVX10-078(з),
PR.AVX10-079(з), PR.AVX10-080(з), PR.AVX10-081(з), PR.AVX10-082(з),
PR.AVX10-083(з), PR.AVX10-084(з), PR.AVX10-085(з), PR.AVX10-086(з),
PR.AVX10-087(з), PR.AVX10-088(з), PR.AVX10-089(з), PR.AVX10-090(з),
PR.AVX10-091(з), PR.AVX10-092(з), PR.AVX10-093(з), PR.AVX10-094(з),
PR.AVX10-095(з), PR.AVX10-096(з), PR.AVX10-097(з), PR.AVX10-098(з),
PR.AVX10-099(з), PR.AVX10-100(з), PR.AVX10-101(з), PR.AVX10-102(з),
PR.AVX10-103(з), PR.AVX10-104(з), PR.AVX10-105(з), PR.AVX10-106(з),
PR.AVX10-107(з), PR.AVX10-108(з), PR.AVX10-109(з), PR.AVX10-110(з),
PR.AVX10-111(з), PR.AVX10-112(з), PR.AVX10-113(з), PR.AVX10-114(з),
PR.AVX10-115(з), PR.AVX10-116(з), PR.AVX10-117(з), PR.AVX10-118(з),
PR.AVX10-119(з), PR.AVX10-120(з), PR.AVX10-121(з), PR.AVX10-122(з),
PR.AVX10-123(з), PR.AVX10-124(з), PR.AVX10-125(з), PR.AVX10-126(з),
PR.AVX10-127(з), PR.AVX10-128(з), PR.AVX10-129(з), PR.AVX10-130(з),
PR.AVX10-131(з), PR.AVX10-132(з), PR.AVX10-133(з), PR.AVX10-134(з),
PR.AVX10-135(з), PR.AVX10-136(з), PR.AVX10-137(з), PR.AVX10-138(з),
PR.AVX10-139(з), PR.AVX10-140(з), PR.AVX10-141(з), PR.AVX10-142(з),
PR.AVX10-143(з), PR.AVX10-144(з), PR.AVX10-145(з), PR.AVX10-146(з),
PR.AVX10-147(з), PR.AVX10-148(з), PR.AVX10-149(з), PR.AVX10-150(з),
PR.AVX10-151(з), PR.AVX10-152(з), PR.AVX10-153(з), PR.AVX10-154(з),
PR.AVX10-155(з), PR.AVX10-156(з), PR.AVX10-157(з), PR.AVX10-158(з),
PR.AVX10-159(з), PR.AVX10-160(з), PR.AVX10-161(з), PR.AVX10-162(з),
PR.AVX10-163(з), PR.AVX10-164(з), PR.AVX10-165(з), PR.AVX10-166(з),
PR.AVX10-167(з), PR.AVX10-168(з), PR.AVX10-169(з), PR.AVX10-170(з),
PR.AVX10-171(з), PR.AVX10-172(з), PR.AVX10-173(з), PR.AVX10-174(з),
PR.AVX10-175(з), PR.AVX10-176(з), PR.AVX10-177(з), PR.AVX10-178(з),
PR.AVX10-179(з), PR.AVX10-180(з), PR.AVX10-181(з), PR.AVX10-182(з),
PR.AVX10-183(з), PR.AVX10-184(з), PR.AVX10-185(з), PR.AVX10-186(з),
PR.AVX10-187(з), PR.AVX10-188(з), PR.AVX10-189(з), PR.AVX10-190(з),
PR.AVX10-191(з), PR.AVX10-192(з), PR.AVX10-193(з), PR.AVX10-194(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-195(з), PR.AVX10-196(з), PR.AVX10-197(з), PR.AVX10-198(з),
PR.AVX10-199(з), PR.AVX10-200(з), PR.AVX10-201(з), PR.AVX10-202(з),
PR.AVX10-203(з), PR.AVX10-204(з), PR.AVX10-205(з), PR.AVX10-206(з),
PR.AVX10-207(з), PR.AVX10-208(з), PR.AVX10-209(з), PR.AVX10-210(з),
PR.AVX10-211(з), PR.AVX10-212(з), PR.AVX10-213(з), PR.AVX10-214(з),
PR.AVX10-215(з), PR.AVX10-216(з), PR.AVX10-217(з), PR.AVX10-218(з),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-219(з), PR.AVX10-220(з), PR.AVX10-221(з), PR.AVX10-222(з),
PR.AVX10-223(з), PR.AVX10-224(з), PR.AVX10-225(з), PR.AVX10-226(з),
PR.AVX10-227(з), PR.AVX10-228(з), PR.AVX10-229(з), PR.AVX10-230(з),
PR.AVX10-231(з), PR.AVX10-232(з), PR.AVX10-233(з), PR.AVX10-234(з),
PR.AVX10-235(з), PR.AVX10-236(з), PR.AVX10-237(з), PR.AVX10-238(з),
PR.AVX10-239(з), PR.AVX10-240(з), PR.AVX10-241(з), PR.AVX10-242(з),
PR.AVX10-243(з), PR.AVX10-244(з), PR.AVX10-245(з), PR.AVX10-246(з),
PR.AVX10-247(з), PR.AVX10-248(з), PR.AVX10-249(з), PR.AVX10-250(з),
PR.AVX10-251(з), PR.AVX10-252(з), PR.AVX10-253(з), PR.AVX10-254(з),
PR.AVX10-255(з), PR.AVX10-256(з), PR.AVX10-257(з), PR.AVX10-258(з),
PR.AVX10-259(з), PR.AVX10-260(з), PR.AVX10-261(з), PR.AVX10-262(з),
PR.AVX10-263(з), PR.AVX10-264(з), PR.AVX10-265(з), PR.AVX10-266(з),
PR.AVX10-267(з), PR.AVX10-268(з), PR.AVX10-269(з), PR.AVX10-270(з),
PR.AVX10-271(з), PR.AVX10-272(з), PR.AVX10-273(з), PR.AVX10-274(з),
PR.AVX10-275(з), PR.AVX10-276(з), PR.AVX10-277(з), PR.AVX10-278(з),
PR.AVX10-279(з), PR.AVX10-280(з), PR.AVX10-281(з), PR.AVX10-282(з),
PR.AVX10-283(з), PR.AVX10-284(з), PR.AVX10-285(з), PR.AVX10-286(з),
PR.AVX10-287(з), PR.AVX10-288(з), PR.AVX10-289(з), PR.AVX10-290(з),
PR.AVX10-291(з), PR.AVX10-292(з), PR.AVX10-293(з), PR.AVX10-294(з),
PR.AVX10-295(з), PR.AVX10-296(з), PR.AVX10-297(з), PR.AVX10-298(з),
PR.AVX10-299(з), PR.AVX10-300(з), PR.AVX10-301(з), PR.AVX10-302(з),
PR.AVX10-303(з), PR.AVX10-304(з), PR.AVX10-305(з), PR.AVX10-306(з),
PR.AVX10-307(з), PR.AVX10-308(з), PR.AVX10-309(з), PR.AVX10-310(з),
PR.AVX10-311(з), PR.AVX10-312(з), PR.AVX10-313(з), PR.AVX10-314(з),
PR.AVX10-315(з), PR.AVX10-316(з), PR.AVX10-317(з), PR.AVX10-318(з),
PR.AVX10-319(з), PR.AVX10-320(з), PR.AVX10-321(з), PR.AVX10-322(з),
PR.AVX10-323(з), PR.AVX10-324(з), PR.AVX10-325(з), PR.AVX10-326(з),
PR.AVX10-327(з), PR.AVX10-328(з), PR.AVX10-329(з), PR.AVX10-330(з),
PR.AVX10-331(з), PR.AVX10-332(з), PR.AVX10-333(з), PR.AVX10-334(з),
PR.AVX10-335(з), PR.AVX10-336(з), PR.AVX10-337(з), PR.AVX10-338(з),
PR.AVX10-339(з), PR.AVX10-340(з), PR.AVX10-341(з), PR.AVX10-342(з),
PR.AVX10-343(з), PR.AVX10-344(з), PR.AVX10-345(з), PR.AVX10-346(з),
PR.AVX10-347(з), PR.AVX10-348(з), PR.AVX10-349(з), PR.AVX10-350(з),
PR.AVX10-351(з), PR.AVX10-352(з), PR.AVX10-353(з), PR.AVX10-354(з),
PR.AVX10-355(з), PR.AVX10-356(з), PR.AVX10-357(з), PR.AVX10-358(з),
PR.AVX10-359(з), PR.AVX10-360(з), PR.AVX10-361(з), PR.AVX10-362(з),
PR.AVX10-363(з), PR.AVX10-364(з), PR.AVX10-365(з), PR.AVX10-366(з),
PR.AVX10-367(з), PR.AVX10-368(з), PR.AVX10-369(з), PR.AVX10-370(з),
PR.AVX10-371(з), PR.AVX10-372(з), PR.AVX10-373(з), PR.AVX10-374(з),
PR.AVX10-375(з), PR.AVX10-376(з), PR.AVX10-377(з), PR.AVX10-378(з),
PR.AVX10-379(з), PR.AVX10-380(з), PR.AVX10-381(з), PR.AVX10-382(з),
PR.AVX10-383(з), PR.AVX10-384(з), PR.AVX10-385(з), PR.AVX10-386(з),
PR.AVX10-387(з), PR.AVX10-388(з), PR.AVX10-389(з), PR.AVX10-390(з),
PR.AVX10-391(з), PR.AVX10-392(з), PR.AVX10-393(з), PR.AVX10-394(з),
PR.AVX10-395(з), PR.AVX10-396(з), PR.AVX10-397(з), PR.AVX10-398(з),
PR.AVX10-399(з), PR.AVX10-400(з), PR.AVX10-401(з), PR.AVX10-402(з),
PR.AVX10-403(з), PR.AVX10-404(з), PR.AVX10-405(з), PR.AVX10-406(з),
PR.AVX10-407(з), PR.AVX10-408(з), PR.AVX10-409(з), PR.AVX10-410(з),
PR.AVX10-411(з), PR.AVX10-412(з), PR.AVX10-413(з), PR.AVX10-414(з),
PR.AVX10-415(з), PR.AVX10-416(з), PR.AVX10-417(з), PR.AVX10-418(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-419(з), PR.AVX10-420(з), PR.AVX10-421(з), PR.AVX10-422(з), PR.AVX10-423(з), PR.AVX10-424(з), PR.AVX10-425(з), PR.AVX10-426(з), PR.AVX10-427(з), PR.AVX10-428(з), PR.AVX10-429(з), PR.AVX10-430(з), PR.AVX10-431(з), PR.AVX10-432(з), PR.AVX10-433(з), PR.AVX10-434(з), PR.AVX10-435(з), PR.AVX10-436(з), PR.AVX10-437(з), PR.AVX10-438(з), PR.AVX10-439(з), PR.AVX10-440(з), PR.AVX10-441(з), PR.AVX10-442(з), PR.AVX10-443(з), PR.AVX10-444(з), PR.AVX10-445(з), PR.AVX10-446(з), PR.AVX10-447(з), PR.AVX10-448(з), PR.AVX10-449(з), PR.AVX10-450(з), PR.AVX10-451(з), PR.AVX10-452(з), PR.AVX10-453(з), PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-454(з), PR.AVX10-455(з), PR.AVX10-456(з), PR.AVX10-457(з), PR.AVX10-458(з), PR.AVX10-459(з), PR.AVX10-460(з), PR.AVX10-461(з), PR.AVX10-462(з), PR.AVX10-463(з), PR.AVX10-464(з), PR.AVX10-465(з), PR.AVX10-466(з), PR.AVX10-467(з), PR.AVX10-468(з), PR.AVX10-469(з), PR.AVX10-470(з), PR.AVX10-471(з), PR.AVX10-472(з), PR.AVX10-473(з), PR.AVX10-474(з), PR.AVX10-475(з), PR.AVX10-476(з), PR.AVX10-477(з), PR.AVX10-478(з), PR.AVX10-479(з), PR.AVX10-480(з), PR.AVX10-481(з), PR.AVX10-482(з), PR.AVX10-483(з), PR.AVX10-484(з), PR.AVX10-485(з), PR.AVX10-486(з), PR.AVX10-487(з), PR.AVX10-488(з), PR.AVX10-489(з), PR.AVX10-490(з), PR.AVX10-491(з), PR.AVX10-492(з), PR.AVX10-493(з), PR.AVX10-494(з), PR.AVX10-495(з), PR.AVX10-496(з), PR.AVX10-497(з), PR.AVX10-498(з), PR.AVX10-499(з), PR.AVX10-500(з), PR.AVX10-501(з), PR.AVX10-502(з), PR.AVX10-503(з), PR.AVX10-504(з), PR.AVX10-505(з), PR.AVX10-506(з), PR.AVX10-507(з), PR.AVX10-508(з), PR.AVX10-509(з), PR.AVX10-510(з), PR.AVX10-511(з), PR.AVX10-512(з), PR.AVX10-513(з), PR.AVX10-514(з), PR.AVX10-515(з), PR.AVX10-516(з), PR.AVX10-517(з), PR.AVX10-518(з), PR.AVX10-519(з), PR.AVX10-520(з), PR.AVX10-521(з), PR.AVX10-522(з), PR.AVX10-523(з), PR.AVX10-524(з), PR.AVX10-525(з), PR.AVX10-526(з), PR.AVX10-527(з), PR.AVX10-528(з), PR.AVX10-529(з), PR.AVX10-530(з), PR.AVX10-531(з), PR.AVX10-532(з), PR.AVX10-533(з), PR.AVX10-534(з), PR.AVX10-535(з), PR.AVX10-536(з), PR.AVX10-537(з), PR.AVX10-538(з), PR.AVX10-539(з), PR.AVX10-540(з), PR.AVX10-541(з), PR.AVX10-542(з), PR.AVX10-543(з), PR.AVX10-544(з), PR.AVX10-545(з), PR.AVX10-546(з), PR.AVX10-547(з), PR.AVX10-548(з), PR.AVX10-549(з), PR.AVX10-550(з), PR.AVX10-551(з), PR.AVX10-552(з), PR.AVX10-553(з), PR.AVX10-554(з), PR.AVX10-555(з), PR.AVX10-556(з), PR.AVX10-557(з), PR.AVX10-558(з), PR.AVX10-559(з), PR.AVX10-560(з), PR.AVX10-561(з), PR.AVX10-562(з), PR.AVX10-563(з), PR.AVX10-564(з), PR.AVX10-565(з), PR.AVX10-566(з), PR.AVX10-567(з), PR.AVX10-568(з), PR.AVX10-569(з), PR.AVX10-570(з), PR.AVX10-571(з), PR.AVX10-572(з), PR.AVX10-573(з), PR.AVX10-574(з), PR.AVX10-575(з), PR.AVX10-576(з), PR.AVX10-577(з), PR.AVX10-578(з), PR.AVX10-579(з), PR.AVX10-580(з), PR.AVX10-581(з), PR.AVX10-582(з), PR.AVX10-583(з), PR.AVX10-584(з), PR.AVX10-585(з), PR.AVX10-586(з), PR.AVX10-587(з), PR.AVX10-588(з), PR.AVX10-589(з), PR.AVX10-590(з), PR.AVX10-591(з), PR.AVX10-592(з), PR.AVX10-593(з), PR.AVX10-594(з), PR.AVX10-595(з), PR.AVX10-596(з), PR.AVX10-597(з), PR.AVX10-598(з), PR.AVX10-599(з), PR.AVX10-600(з), PR.AVX10-601(з), PR.AVX10-602(з), PR.AVX10-603(з), PR.AVX10-604(з), PR.AVX10-605(з), PR.AVX10-606(з), PR.AVX10-607(з), PR.AVX10-608(з), PR.AVX10-609(з), PR.AVX10-610(з), PR.AVX10-611(з), PR.AVX10-612(з), PR.AVX10-613(з), PR.AVX10-614(з), PR.AVX10-615(з), PR.AVX10-616(з), PR.AVX10-617(з), PR.AVX10-618(з), PR.AVX10-619(з), PR.AVX10-620(з), PR.AVX10-621(з), PR.AVX10-622(з), PR.AVX10-623(з), PR.AVX10-624(з), PR.AVX10-625(з), PR.AVX10-626(з), PR.AVX10-627(з), PR.AVX10-628(з), PR.AVX10-629(з), PR.AVX10-630(з), PR.AVX10-631(з), PR.AVX10-632(з), PR.AVX10-633(з), PR.AVX10-634(з), PR.AVX10-635(з), PR.AVX10-636(з), PR.AVX10-637(з), PR.AVX10-638(з), PR.AVX10-639(з), PR.AVX10-640(з), PR.AVX10-641(з), PR.AVX10-642(з), PR.AVX10-643(з), PR.AVX10-644(з), PR.AVX10-645(з), PR.AVX10-646(з), PR.AVX10-647(з), PR.AVX10-648(з), PR.AVX10-649(з), PR.AVX10-650(з), PR.AVX10-651(з), PR.AVX10-652(з), PR.AVX10-653(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-654(з), PR.AVX10-655(з), PR.AVX10-656(з), PR.AVX10-657(з),
PR.AVX10-658(з), PR.AVX10-659(з), PR.AVX10-660(з), PR.AVX10-661(з),
PR.AVX10-662(з), PR.AVX10-663(з), PR.AVX10-664(з), PR.AVX10-665(з),
PR.AVX10-666(з), PR.AVX10-667(з), PR.AVX10-668(з), PR.AVX10-669(з),
PR.AVX10-670(з), PR.AVX10-671(з), PR.AVX10-672(з), PR.AVX10-673(з),
PR.AVX10-674(з), PR.AVX10-675(з), PR.AVX10-676(з), PR.AVX10-677(з),
PR.AVX10-678(з), PR.AVX10-679(з), PR.AVX10-680(з), PR.AVX10-681(з),
PR.AVX10-682(з), PR.AVX10-683(з), PR.AVX10-684(з), PR.AVX10-685(з),
PR.AVX10-686(з), PR.AVX10-687(з), PR.AVX10-688(з), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-689(з), PR.AVX10-690(з), PR.AVX10-691(з), PR.AVX10-692(з), PR.AVX10-693(з), PR.AVX10-694(з), PR.AVX10-695(з), PR.AVX10-696(з), PR.AVX10-697(з), PR.AVX10-698(з), PR.AVX10-699(з), PR.AVX10-700(з), PR.AVX10-701(з), PR.AVX10-702(з), PR.AVX10-703(з), PR.AVX10-704(з), PR.AVX10-705(з), PR.AVX10-706(з), PR.AVX10-707(з), PR.AVX10-708(з), PR.AVX10-709(з), PR.AVX10-710(з), PR.AVX10-711(з), PR.AVX10-712(з), PR.AVX10-713(з), PR.AVX10-714(з), PR.AVX10-715(з), PR.AVX10-716(з), PR.AVX10-717(з), PR.AVX10-718(з), PR.AVX10-719(з), PR.AVX10-720(з), PR.AVX10-721(з), PR.AVX10-722(з), PR.AVX10-723(з), PR.AVX10-724(з), PR.AVX10-725(з), PR.AVX10-726(з), PR.AVX10-727(з), PR.AVX10-728(з), PR.AVX10-729(з), PR.AVX10-730(з), PR.AVX10-731(з), PR.AVX10-732(з), PR.AVX10-733(з), PR.AVX10-734(з), PR.AVX10-735(з), PR.AVX10-736(з), PR.AVX10-737(з), PR.AVX10-738(з), PR.AVX10-739(з), PR.AVX10-740(з), PR.AVX10-741(з), PR.AVX10-742(з), PR.AVX10-743(з), PR.AVX10-744(з), PR.AVX10-745(з), PR.AVX10-746(з), PR.AVX10-747(з), PR.AVX10-748(з), PR.AVX10-749(з), PR.AVX10-750(з), PR.AVX10-751(з), PR.AVX10-752(з), PR.AVX10-753(з), PR.AVX10-754(з), PR.AVX10-755(з), PR.AVX10-756(з), PR.AVX10-757(з), PR.AVX10-758(з), PR.AVX10-759(з), PR.AVX10-760(з), PR.AVX10-761(з), PR.AVX10-762(з), PR.AVX10-763(з), PR.AVX10-764(з), PR.AVX10-765(з), PR.AVX10-766(з), PR.AVX10-767(з), PR.AVX10-768(з), PR.AVX10-769(з), PR.AVX10-770(з), PR.AVX10-771(з), PR.AVX10-772(з), PR.AVX10-773(з), PR.AVX10-774(з), PR.AVX10-775(з), PR.AVX10-776(з), PR.AVX10-777(з), PR.AVX10-778(з), PR.AVX10-779(з), PR.AVX10-780(з), PR.AVX10-781(з), PR.AVX10-782(з), PR.AVX10-783(з), PR.AVX10-784(з), PR.AVX10-785(з), PR.AVX10-786(з), PR.AVX10-787(з), PR.AVX10-788(з), PR.AVX10-789(з), PR.AVX10-790(з), PR.AVX10-791(з), PR.AVX10-792(з), PR.AVX10-793(з), PR.AVX10-794(з), PR.AVX10-795(з), PR.AVX10-796(з), PR.AVX10-797(з), PR.AVX10-798(з), PR.AVX10-799(з), PR.AVX10-800(з), PR.AVX10-801(з), PR.AVX10-802(з), PR.AVX10-803(з), PR.AVX10-804(з), PR.AVX10-805(з), PR.AVX10-806(з), PR.AVX10-807(з), PR.AVX10-808(з), PR.AVX10-809(з), PR.AVX10-810(з), PR.AVX10-811(з), PR.AVX10-812(з), PR.AVX10-813(з), PR.AVX10-814(з), PR.AVX10-815(з), PR.AVX10-816(з), PR.AVX10-817(з), PR.AVX10-818(з), PR.AVX10-819(з), PR.AVX10-820(з), PR.AVX10-821(з), PR.AVX10-822(з), PR.AVX10-823(з), PR.AVX10-824(з), PR.AVX10-825(з), PR.AVX10-826(з), PR.AVX10-827(з), PR.AVX10-828(з), PR.AVX10-829(з), PR.AVX10-830(з), PR.AVX10-831(з), PR.AVX10-832(з), PR.AVX10-833(з), PR.AVX10-834(з), PR.AVX10-835(з), PR.AVX10-836(з), PR.AVX10-837(з), PR.AVX10-838(з), PR.AVX10-839(з), PR.AVX10-840(з), PR.AVX10-841(з), PR.AVX10-842(з), PR.AVX10-843(з), PR.AVX10-844(з), PR.AVX10-845(з), PR.AVX10-846(з), PR.AVX10-847(з), PR.AVX10-848(з), PR.AVX10-849(з), PR.AVX10-850(з), PR.AVX10-851(з), PR.AVX10-852(з), PR.AVX10-853(з), PR.AVX10-854(з), PR.AVX10-855(з), PR.AVX10-856(з), PR.AVX10-857(з), PR.AVX10-858(з), PR.AVX10-859(з), PR.AVX10-860(з), PR.AVX10-861(з), PR.AVX10-862(з), PR.AVX10-863(з), PR.AVX10-864(з), PR.AVX10-865(з), PR.AVX10-866(з), PR.AVX10-867(з), PR.AVX10-868(з), PR.AVX10-869(з), PR.AVX10-870(з), PR.AVX10-871(з), PR.AVX10-872(з), PR.AVX10-873(з), PR.AVX10-874(з), PR.AVX10-875(з), PR.AVX10-876(з), PR.AVX10-877(з), PR.AVX10-878(з), PR.AVX10-879(з), PR.AVX10-880(з), PR.AVX10-881(з), PR.AVX10-882(з), PR.AVX10-883(з), PR.AVX10-884(з), PR.AVX10-885(з), PR.AVX10-886(з), PR.AVX10-887(з), PR.AVX10-888(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-889(з), PR.AVX10-890(з), PR.AVX10-891(з), PR.AVX10-892(з),
PR.AVX10-893(з), PR.AVX10-894(з), PR.AVX10-895(з), PR.AVX10-896(з),
PR.AVX10-897(з), PR.AVX10-898(з), PR.AVX10-899(з), PR.AVX10-900(з),
PR.AVX10-901(з), PR.AVX10-902(з), PR.AVX10-903(з), PR.AVX10-904(з),
PR.AVX10-905(з), PR.AVX10-906(з), PR.AVX10-907(з), PR.AVX10-908(з),
PR.AVX10-909(з), PR.AVX10-910(з), PR.AVX10-911(з), PR.AVX10-912(з),
PR.AVX10-913(з), PR.AVX10-914(з), PR.AVX10-915(з), PR.AVX10-916(з),
PR.AVX10-917(з), PR.AVX10-918(з), PR.AVX10-919(з), PR.AVX10-920(з),
PR.AVX10-921(з), PR.AVX10-922(з), PR.AVX10-923(з), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-924(з), PR.AVX10-925(з), PR.AVX10-926(з), PR.AVX10-927(з), PR.AVX10-928(з), PR.AVX10-929(з), PR.AVX10-930(з), PR.AVX10-931(з), PR.AVX10-932(з), PR.AVX10-933(з), PR.AVX10-934(з), PR.AVX10-935(з), PR.AVX10-936(з), PR.AVX10-937(з), PR.AVX10-938(з), PR.AVX10-939(з), PR.AVX10-940(з), PR.AVX10-941(з), PR.AVX10-942(з), PR.AVX10-943(з), PR.AVX10-944(з), PR.AVX10-945(з), PR.AVX10-946(з), PR.AVX10-947(з), PR.AVX10-948(з), PR.AVX10-949(з), PR.AVX10-950(з), PR.AVX10-951(з), PR.AVX10-952(з), PR.AVX10-953(з), PR.AVX10-954(з), PR.AVX10-955(з), PR.AVX10-956(з), PR.AVX10-957(з), PR.AVX10-958(з), PR.AVX10-959(з), PR.AVX10-960(з), PR.AVX10-961(з), PR.AVX10-962(з), PR.AVX10-963(з), PR.AVX10-964(з), PR.AVX10-965(з), PR.AVX10-966(з), PR.AVX10-967(з), PR.AVX10-968(з), PR.AVX10-969(з), PR.AVX10-970(з), PR.AVX10-971(з), PR.AVX10-972(з), PR.AVX10-973(з), PR.AVX10-974(з), PR.AVX10-975(з), PR.AVX10-976(з), PR.AVX10-977(з), PR.AVX10-978(з), PR.AVX10-979(з), PR.AVX10-980(з), PR.AVX10-981(з), PR.AVX10-982(з), PR.AVX10-983(з), PR.AVX10-984(з), PR.AVX10-985(з), PR.AVX10-986(з), PR.AVX10-987(з), PR.AVX10-988(з), PR.AVX10-989(з), PR.AVX10-990(з), PR.AVX10-991(з), PR.AVX10-992(з), PR.AVX10-993(з), PR.AVX10-994(з), PR.AVX10-995(з), PR.AVX10-996(з), PR.AVX10-997(з), PR.AVX10-998(з), PR.AVX10-999(з), PR.AVX10-1000(з), PR.AVX10-1001(з), PR.AVX10-1002(з), PR.AVX10-1003(з), PR.AVX10-1004(з), PR.AVX10-1005(з), PR.AVX10-1006(з), PR.AVX10-1007(з), PR.AVX10-1008(з), PR.AVX10-1009(з), PR.AVX10-1010(з), PR.AVX10-1011(з), PR.AVX10-1012(з), PR.AVX10-1013(з), PR.AVX10-1014(з), PR.AVX10-1015(з), PR.AVX10-1016(з), PR.AVX10-1017(з), PR.AVX10-1018(з), PR.AVX10-1019(з), PR.AVX10-1020(з), PR.AVX10-1021(з), PR.AVX10-1022(з), PR.AVX10-1023(з), PR.AVX10-1024(з), PR.AVX10-1025(з), PR.AVX10-1026(з), PR.AVX10-1027(з), PR.AVX10-1028(з), PR.AVX10-1029(з), PR.AVX10-1030(з), PR.AVX10-1031(з), PR.AVX10-1032(з), PR.AVX10-1033(з), PR.AVX10-1034(з), PR.AVX10-1035(з), PR.AVX10-1036(з), PR.AVX10-1037(з), PR.AVX10-1038(з), PR.AVX10-1039(з), PR.AVX10-1040(з), PR.AVX10-1041(з), PR.AVX10-1042(з), PR.AVX10-1043(з), PR.AVX10-1044(з), PR.AVX10-1045(з), PR.AVX10-1046(з), PR.AVX10-1047(з), PR.AVX10-1048(з), PR.AVX10-1049(з), PR.AVX10-1050(з), PR.AVX10-1051(з), PR.AVX10-1052(з), PR.AVX10-1053(з), PR.AVX10-1054(з), PR.AVX10-1055(з), PR.AVX10-1056(з), PR.AVX10-1057(з), PR.AVX10-1058(з), PR.AVX10-1059(з), PR.AVX10-1060(з), PR.AVX10-1061(з), PR.AVX10-1062(з), PR.AVX10-1063(з), PR.AVX10-1064(з), PR.AVX10-1065(з), PR.AVX10-1066(з), PR.AVX10-1067(з), PR.AVX10-1068(з), PR.AVX10-1069(з), PR.AVX10-1070(з), PR.AVX10-1071(з), PR.AVX10-1072(з), PR.AVX10-1073(з), PR.AVX10-1074(з), PR.AVX10-1075(з), PR.AVX10-1076(з), PR.AVX10-1077(з), PR.AVX10-1078(з), PR.AVX10-1079(з), PR.AVX10-1080(з), PR.AVX10-1081(з), PR.AVX10-1082(з), PR.AVX10-1083(з), PR.AVX10-1084(з), PR.AVX10-1085(з), PR.AVX10-1086(з), PR.AVX10-1087(з), PR.AVX10-1088(з), PR.AVX10-1089(з), PR.AVX10-1090(з), PR.AVX10-1091(з), PR.AVX10-1092(з), PR.AVX10-1093(з), PR.AVX10-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
 8708939009 - - - - прочие;
 8708913509 - - - - прочие;
 8708709909 - - - - прочие;
 8708709109 - - - - прочие;
 8708509909 - - - - прочие;
 8536419000 - - на силу тока более 2 А;
 8511900009 - - прочие;
 8511500008 - - прочие;
 8511400008 - - прочие;
 8483109500 - - прочие;
 8483102509 - - - прочие;
 8483102108 - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1101(з), PR.AVX10-1102(з), PR.AVX10-1103(з), PR.AVX10-1104(з), PR.AVX10-1105(з), PR.AVX10-1106(з), PR.AVX10-1107(з), PR.AVX10-1108(з), PR.AVX10-1109(з), PR.AVX10-1110(з), PR.AVX10-1111(з), PR.AVX10-1112(з), PR.AVX10-1113(з), PR.AVX10-1114(з), PR.AVX10-1115(з), PR.AVX10-1116(з), PR.AVX10-1117(з), PR.AVX10-1118(з), PR.AVX10-1119(з), PR.AVX10-1120(з), PR.AVX10-1121(з), PR.AVX10-1122(з), PR.AVX10-1123(з), PR.AVX10-1124(з), PR.AVX10-1125(з), PR.AVX10-1126(з), PR.AVX10-1127(з), PR.AVX10-1128(з), PR.AVX10-1129(з), PR.AVX10-1130(з), PR.AVX10-1131(з), PR.AVX10-1132(з), PR.AVX10-1133(з), PR.AVX10-1134(з), PR.AVX10-1135(з), PR.AVX10-1136(з), PR.AVX10-1137(з), PR.AVX10-1138(з), PR.AVX10-1139(з), PR.AVX10-1140(з), PR.AVX10-1141(з), PR.AVX10-1142(з), PR.AVX10-1143(з), PR.AVX10-1144(з), PR.AVX10-1145(з), PR.AVX10-1146(з), PR.AVX10-1147(з), PR.AVX10-1148(з), PR.AVX10-1149(з), PR.AVX10-1150(з), PR.AVX10-1151(з), PR.AVX10-1152(з), PR.AVX10-1153(з), PR.AVX10-1154(з), PR.AVX10-1155(з), PR.AVX10-1156(з), PR.AVX10-1157(з), PR.AVX10-1158(з), PR.AVX10-1159(з), PR.AVX10-1160(з), PR.AVX10-1161(з), PR.AVX10-1162(з), PR.AVX10-1163(з), PR.AVX10-1164(з), PR.AVX10-1165(з), PR.AVX10-1166(з), PR.AVX10-1167(з), PR.AVX10-1168(з), PR.AVX10-1169(з), PR.AVX10-1170(з), PR.AVX10-1171(з), PR.AVX10-1172(з), PR.AVX10-1173(з), PR.AVX10-1174(з), PR.AVX10-1175(з), PR.AVX10-1176(з), PR.AVX10-1177(з), PR.AVX10-1178(з), PR.AVX10-1179(з), PR.AVX10-1180(з), PR.AVX10-1181(з), PR.AVX10-1182(з), PR.AVX10-1183(з), PR.AVX10-1184(з), PR.AVX10-1185(з), PR.AVX10-1186(з), PR.AVX10-1187(з), PR.AVX10-1188(з), PR.AVX10-1189(з), PR.AVX10-1190(з), PR.AVX10-1191(з), PR.AVX10-1192(з), PR.AVX10-1193(з), PR.AVX10-1194(з), PR.AVX10-1195(з), PR.AVX10-1196(з), PR.AVX10-1197(з), PR.AVX10-1198(з), PR.AVX10-1199(з), PR.AVX10-1200(з), PR.AVX10-1201(з), PR.AVX10-1202(з), PR.AVX10-1203(з), PR.AVX10-1204(з), PR.AVX10-1205(з), PR.AVX10-1206(з), PR.AVX10-1207(з), PR.AVX10-1208(з), PR.AVX10-1209(з), PR.AVX10-1210(з), PR.AVX10-1211(з), PR.AVX10-1212(з), PR.AVX10-1213(з), PR.AVX10-1214(з), PR.AVX10-1215(з), PR.AVX10-1216(з), PR.AVX10-1217(з), PR.AVX10-1218(з), PR.AVX10-1219(з), PR.AVX10-1220(з), PR.AVX10-1221(з), PR.AVX10-1222(з), PR.AVX10-1223(з), PR.AVX10-1224(з), PR.AVX10-1225(з), PR.AVX10-1226(з), PR.AVX10-1227(з), PR.AVX10-1228(з), PR.AVX10-1229(з), PR.AVX10-1230(з), PR.AVX10-1231(з), PR.AVX10-1232(з), PR.AVX10-1233(з), PR.AVX10-1234(з), PR.AVX10-1235(з), PR.AVX10-1236(з), PR.AVX10-1237(з), PR.AVX10-1238(з), PR.AVX10-1239(з), PR.AVX10-1240(з), PR.AVX10-1241(з), PR.AVX10-1242(з), PR.AVX10-1243(з), PR.AVX10-1244(з), PR.AVX10-1245(з), PR.AVX10-1246(з), PR.AVX10-1247(з), PR.AVX10-1248(з), PR.AVX10-1249(з), PR.AVX10-1250(з), PR.AVX10-1251(з), PR.AVX10-1252(з), PR.AVX10-1253(з), PR.AVX10-1254(з), PR.AVX10-1255(з), PR.AVX10-1256(з), PR.AVX10-1257(з), PR.AVX10-1258(з), PR.AVX10-1259(з), PR.AVX10-1260(з), PR.AVX10-1261(з), PR.AVX10-1262(з), PR.AVX10-1263(з), PR.AVX10-1264(з), PR.AVX10-1265(з), PR.AVX10-1266(з), PR.AVX10-1267(з), PR.AVX10-1268(з), PR.AVX10-1269(з), PR.AVX10-1270(з), PR.AVX10-1271(з), PR.AVX10-1272(з), PR.AVX10-1273(з), PR.AVX10-1274(з), PR.AVX10-1275(з),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

1288(з), PR.AVX10-1289(з), PR.AVX10-1290(з), PR.AVX10-1291(з), PR.AVX10-1292(з), PR.AVX10-1293(з), PR.AVX10-1294(з), PR.AVX10-1295(з), PR.AVX10-1296(з), PR.AVX10-1297(з), PR.AVX10-1298(з), PR.AVX10-1299(з), PR.AVX10-1300(з), PR.AVX10-1301(з), PR.AVX10-1302(з), PR.AVX10-1303(з), PR.AVX10-1304(з), PR.AVX10-1305(з), PR.AVX10-1306(з), PR.AVX10-1307(з), PR.AVX10-1308(з), PR.AVX10-1309(з), PR.AVX10-1310(з), PR.AVX10-1311(з), PR.AVX10-1312(з), PR.AVX10-1313(з), PR.AVX10-1314(з), PR.AVX10-1315(з), PR.AVX10-1316(з), PR.AVX10-1317(з), PR.AVX10-1318(з), PR.AVX10-1319(з), PR.AVX10-1320(з), PR.AVX10-1321(з), PR.AVX10-1322(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-1323(з), PR.AVX10-1324(з), PR.AVX10-1325(з), PR.AVX10-1326(з), PR.AVX10-1327(з), PR.AVX10-1328(з), PR.AVX10-1329(з), PR.AVX10-1330(з), PR.AVX10-1331(з), PR.AVX10-1332(з), PR.AVX10-1333(з), PR.AVX10-1334(з), PR.AVX10-1335(з), PR.AVX10-1336(з), PR.AVX10-1337(з), PR.AVX10-1338(з), PR.AVX10-1339(з), PR.AVX10-1340(з), PR.AVX10-1341(з), PR.AVX10-1342(з), PR.AVX10-1343(з), PR.AVX10-1344(з), PR.AVX10-1345(з), PR.AVX10-1346(з), PR.AVX10-1347(з), PR.AVX10-1348(з), PR.AVX10-1349(з), PR.AVX10-1350(з), PR.AVX10-1351(з), PR.AVX10-1352(з), PR.AVX10-1353(з), PR.AVX10-1354(з), PR.AVX10-1355(з), PR.AVX10-1356(з), PR.AVX10-1357(з), PR.AVX10-1358(з), PR.AVX10-1359(з), PR.AVX10-1360(з), PR.AVX10-1361(з), PR.AVX10-1362(з), PR.AVX10-1363(з), PR.AVX10-1364(з), PR.AVX10-1365(з), PR.AVX10-1366(з), PR.AVX10-1367(з), PR.AVX10-1368(з), PR.AVX10-1369(з), PR.AVX10-1370(з), PR.AVX10-1371(з), PR.AVX10-1372(з), PR.AVX10-1373(з), PR.AVX10-1374(з), PR.AVX10-1375(з), PR.AVX10-1376(з), PR.AVX10-1377(з), PR.AVX10-1378(з), PR.AVX10-1379(з), PR.AVX10-1380(з), PR.AVX10-1381(з), PR.AVX10-1382(з), PR.AVX10-1383(з), PR.AVX10-1384(з), PR.AVX10-1385(з), PR.AVX10-1386(з), PR.AVX10-1387(з), PR.AVX10-1388(з), PR.AVX10-1389(з), PR.AVX10-1390(з), PR.AVX10-1391(з), PR.AVX10-1392(з), PR.AVX10-1393(з), PR.AVX10-1394(з), PR.AVX10-1395(з), PR.AVX10-1396(з), PR.AVX10-1397(з), PR.AVX10-1398(з), PR.AVX10-1399(з), PR.AVX10-1400(з), PR.AVX10-1401(з), PR.AVX10-1402(з), PR.AVX10-1403(з), PR.AVX10-1404(з), PR.AVX10-1405(з), PR.AVX10-1406(з), PR.AVX10-1407(з), PR.AVX10-1408(з), PR.AVX10-1409(з), PR.AVX10-1410(з), PR.AVX10-1411(з), PR.AVX10-1412(з), PR.AVX10-1413(з), PR.AVX10-1414(з), PR.AVX10-1415(з), PR.AVX10-1416(з), PR.AVX10-1417(з), PR.AVX10-1418(з), PR.AVX10-1419(з), PR.AVX10-1420(з), PR.AVX10-1421(з), PR.AVX10-1422(з), PR.AVX10-1423(з), PR.AVX10-1424(з), PR.AVX10-1425(з), PR.AVX10-1426(з), PR.AVX10-1427(з), PR.AVX10-1428(з), PR.AVX10-1429(з), PR.AVX10-1430(з), PR.AVX10-1431(з), PR.AVX10-1432(з), PR.AVX10-1433(з), PR.AVX10-1434(з), PR.AVX10-1435(з), PR.AVX10-1436(з), PR.AVX10-1437(з), PR.AVX10-1438(з), PR.AVX10-1439(з), PR.AVX10-1440(з), PR.AVX10-1441(з), PR.AVX10-1442(з), PR.AVX10-1443(з), PR.AVX10-1444(з), PR.AVX10-1445(з), PR.AVX10-1446(з), PR.AVX10-1447(з), PR.AVX10-1448(з), PR.AVX10-1449(з), PR.AVX10-1450(з), PR.AVX10-1451(з), PR.AVX10-1452(з), PR.AVX10-1453(з), PR.AVX10-1454(з), PR.AVX10-1455(з), PR.AVX10-1456(з), PR.AVX10-1457(з), PR.AVX10-1458(з), PR.AVX10-1459(з), PR.AVX10-1460(з), PR.AVX10-1461(з), PR.AVX10-1462(з), PR.AVX10-1463(з), PR.AVX10-1464(з), PR.AVX10-1465(з), PR.AVX10-1466(з), PR.AVX10-1467(з), PR.AVX10-1468(з), PR.AVX10-1469(з), PR.AVX10-1470(з), PR.AVX10-1471(з), PR.AVX10-1472(з), PR.AVX10-1473(з), PR.AVX10-1474(з), PR.AVX10-1475(з), PR.AVX10-1476(з), PR.AVX10-1477(з), PR.AVX10-1478(з), PR.AVX10-1479(з), PR.AVX10-1480(з), PR.AVX10-1481(з), PR.AVX10-1482(з), PR.AVX10-1483(з), PR.AVX10-1484(з), PR.AVX10-1485(з), PR.AVX10-1486(з), PR.AVX10-1487(з), PR.AVX10-1488(з), PR.AVX10-1489(з), PR.AVX10-1490(з), PR.AVX10-1491(з), PR.AVX10-1492(з), PR.AVX10-1493(з), PR.AVX10-1494(з), PR.AVX10-1495(з), PR.AVX10-1496(з), PR.AVX10-1497(з), PR.AVX10-

(з), PR.AVX10-1511(з), PR.AVX10-1512(з), PR.AVX10-1513(з), PR.AVX10-1514(з), PR.AVX10-1515(з), PR.AVX10-1516(з), PR.AVX10-1517(з), PR.AVX10-1518(з), PR.AVX10-1519(з), PR.AVX10-1520(з), PR.AVX10-1521(з), PR.AVX10-1522(з), PR.AVX10-1523(з), PR.AVX10-1524(з), PR.AVX10-1525(з), PR.AVX10-1526(з), PR.AVX10-1527(з), PR.AVX10-1528(з), PR.AVX10-1529(з), PR.AVX10-1530(з), PR.AVX10-1531(з), PR.AVX10-1532(з), PR.AVX10-1533(з), PR.AVX10-1534(з), PR.AVX10-1535(з), PR.AVX10-1536(з), PR.AVX10-1537(з), PR.AVX10-1538(з), PR.AVX10-1539(з), PR.AVX10-1540(з), PR.AVX10-1541(з), PR.AVX10-1542(з), PR.AVX10-1543(з), PR.AVX10-1544(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-1545(з), PR.AVX10-1546(з), PR.AVX10-1547(з), PR.AVX10-1548(з), PR.AVX10-1549(з), PR.AVX10-1550(з), PR.AVX10-1551(з), PR.AVX10-1552(з), PR.AVX10-1553(з), PR.AVX10-1554(з), PR.AVX10-1555(з), PR.AVX10-1556(з), PR.AVX10-1557(з), PR.AVX10-1558(з), PR.AVX10-1559(з), PR.AVX10-1560(з), PR.AVX10-1561(з), PR.AVX10-1562(з), PR.AVX10-1563(з), PR.AVX10-1564(з), PR.AVX10-1565(з), PR.AVX10-1566(з), PR.AVX10-1567(з), PR.AVX10-1568(з), PR.AVX10-1569(з), PR.AVX10-1570(з), PR.AVX10-1571(з), PR.AVX10-1572(з), PR.AVX10-1573(з), PR.AVX10-1574(з), PR.AVX10-1575(з), PR.AVX10-1576(з), PR.AVX10-1577(з), PR.AVX10-1578(з), PR.AVX10-1579(з), PR.AVX10-1580(з), PR.AVX10-1581(з), PR.AVX10-1582(з), PR.AVX10-1583(з), PR.AVX10-1584(з), PR.AVX10-1585(з), PR.AVX10-1586(з), PR.AVX10-1587(з), PR.AVX10-1588(з), PR.AVX10-1589(з), PR.AVX10-1590(з), PR.AVX10-1591(з), PR.AVX10-1592(з), PR.AVX10-1593(з), PR.AVX10-1594(з), PR.AVX10-1595(з), PR.AVX10-1596(з), PR.AVX10-1597(з), PR.AVX10-1598(з), PR.AVX10-1599(з), PR.AVX10-1600(з), PR.AVX10-1601(з), PR.AVX10-1602(з), PR.AVX10-1603(з), PR.AVX10-1604(з), PR.AVX10-1605(з), PR.AVX10-1606(з), PR.AVX10-1607(з), PR.AVX10-1608(з), PR.AVX10-1609(з), PR.AVX10-1610(з), PR.AVX10-1611(з), PR.AVX10-1612(з), PR.AVX10-1613(з), PR.AVX10-1614(з), PR.AVX10-1615(з), PR.AVX10-1616(з), PR.AVX10-1617(з), PR.AVX10-1618(з), PR.AVX10-1619(з), PR.AVX10-1620(з), PR.AVX10-1621(з), PR.AVX10-1622(з), PR.AVX10-1623(з), PR.AVX10-1624(з), PR.AVX10-1625(з), PR.AVX10-1626(з), PR.AVX10-1627(з), PR.AVX10-1628(з), PR.AVX10-1629(з), PR.AVX10-1630(з), PR.AVX10-1631(з), PR.AVX10-1632(з), PR.AVX10-1633(з), PR.AVX10-1634(з), PR.AVX10-1635(з), PR.AVX10-1636(з), PR.AVX10-1637(з), PR.AVX10-1638(з), PR.AVX10-1639(з), PR.AVX10-1640(з), PR.AVX10-1641(з), PR.AVX10-1642(з), PR.AVX10-1643(з), PR.AVX10-1644(з), PR.AVX10-1645(з), PR.AVX10-1646(з), PR.AVX10-1647(з), PR.AVX10-1648(з), PR.AVX10-1649(з), PR.AVX10-1650(з), PR.AVX10-1651(з), PR.AVX10-1652(з), PR.AVX10-1653(з), PR.AVX10-1654(з), PR.AVX10-1655(з), PR.AVX10-1656(з), PR.AVX10-1657(з), PR.AVX10-1658(з), PR.AVX10-1659(з), PR.AVX10-1660(з), PR.AVX10-1661(з), PR.AVX10-1662(з), PR.AVX10-1663(з), PR.AVX10-1664(з), PR.AVX10-1665(з), PR.AVX10-1666(з), PR.AVX10-1667(з), PR.AVX10-1668(з), PR.AVX10-1669(з), PR.AVX10-1670(з), PR.AVX10-1671(з), PR.AVX10-1672(з), PR.AVX10-1673(з), PR.AVX10-1674(з), PR.AVX10-1675(з), PR.AVX10-1676(з), PR.AVX10-1677(з), PR.AVX10-1678(з), PR.AVX10-1679(з), PR.AVX10-1680(з), PR.AVX10-1681(з), PR.AVX10-1682(з), PR.AVX10-1683(з), PR.AVX10-1684(з), PR.AVX10-1685(з), PR.AVX10-1686(з), PR.AVX10-1687(з), PR.AVX10-1688(з), PR.AVX10-1689(з), PR.AVX10-1690(з), PR.AVX10-1691(з), PR.AVX10-1692(з), PR.AVX10-1693(з), PR.AVX10-1694(з), PR.AVX10-1695(з), PR.AVX10-1696(з), PR.AVX10-1697(з), PR.AVX10-1698(з), PR.AVX10-1699(з), PR.AVX10-1700(з), PR.AVX10-1701(з), PR.AVX10-1702(з), PR.AVX10-1703(з), PR.AVX10-1704(з), PR.AVX10-1705(з), PR.AVX10-1706(з), PR.AVX10-1707(з), PR.AVX10-1708(з), PR.AVX10-1709(з), PR.AVX10-1710(з), PR.AVX10-1711(з), PR.AVX10-1712(з), PR.AVX10-1713(з), PR.AVX10-1714(з), PR.AVX10-1715(з), PR.AVX10-1716(з), PR.AVX10-1717(з), PR.AVX10-1718(з), PR.AVX10-1719(з), PR.AVX10-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX10-1733(з), PR.AVX10-1734(з), PR.AVX10-1735(з), PR.AVX10-1736(з), PR.AVX10-1737(з), PR.AVX10-1738(з), PR.AVX10-1739(з), PR.AVX10-1740(з), PR.AVX10-1741(з), PR.AVX10-1742(з), PR.AVX10-1743(з), PR.AVX10-1744(з), PR.AVX10-1745(з), PR.AVX10-1746(з), PR.AVX10-1747(з), PR.AVX10-1748(з), PR.AVX10-1749(з), PR.AVX10-1750(з), PR.AVX10-1751(з), PR.AVX10-1752(з), PR.AVX10-1753(з), PR.AVX10-1754(з), PR.AVX10-1755(з), PR.AVX10-1756(з), PR.AVX10-1757(з), PR.AVX10-1758(з), PR.AVX10-1759(з), PR.AVX10-1760(з), PR.AVX10-1761(з), PR.AVX10-1762(з), PR.AVX10-1763(з), PR.AVX10-1764(з), PR.AVX10-1765(з), PR.AVX10-1766(з), PR.
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-1767(з), PR.AVX10-1768(з), PR.AVX10-1769(з), PR.AVX10-1770(з), PR.AVX10-1771(з), PR.AVX10-1772(з), PR.AVX10-1773(з), PR.AVX10-1774(з), PR.AVX10-1775(з), PR.AVX10-1776(з), PR.AVX10-1777(з), PR.AVX10-1778(з), PR.AVX10-1779(з), PR.AVX10-1780(з), PR.AVX10-1781(з), PR.AVX10-1782(з), PR.AVX10-1783(з), PR.AVX10-1784(з), PR.AVX10-1785(з), PR.AVX10-1786(з), PR.AVX10-1787(з), PR.AVX10-1788(з), PR.AVX10-1789(з), PR.AVX10-1790(з), PR.AVX10-1791(з), PR.AVX10-1792(з), PR.AVX10-1793(з), PR.AVX10-1794(з), PR.AVX10-1795(з), PR.AVX10-1796(з), PR.AVX10-1797(з), PR.AVX10-1798(з), PR.AVX10-1799(з), PR.AVX10-1800(з), PR.AVX10-1801(з), PR.AVX10-1802(з), PR.AVX10-1803(з), PR.AVX10-1804(з), PR.AVX10-1805(з), PR.AVX10-1806(з), PR.AVX10-1807(з), PR.AVX10-1808(з), PR.AVX10-1809(з), PR.AVX10-1810(з), PR.AVX10-1811(з), PR.AVX10-1812(з), PR.AVX10-1813(з), PR.AVX10-1814(з), PR.AVX10-1815(з), PR.AVX10-1816(з), PR.AVX10-1817(з), PR.AVX10-1818(з), PR.AVX10-1819(з), PR.AVX10-1820(з), PR.AVX10-1821(з), PR.AVX10-1822(з), PR.AVX10-1823(з), PR.AVX10-1824(з), PR.AVX10-1825(з), PR.AVX10-1826(з), PR.AVX10-1827(з), PR.AVX10-1828(з), PR.AVX10-1829(з), PR.AVX10-1830(з), PR.AVX10-1831(з), PR.AVX10-1832(з), PR.AVX10-1833(з), PR.AVX10-1834(з), PR.AVX10-1835(з), PR.AVX10-1836(з), PR.AVX10-1837(з), PR.AVX10-1838(з), PR.AVX10-1839(з), PR.AVX10-1840(з), PR.AVX10-1841(з), PR.AVX10-1842(з), PR.AVX10-1843(з), PR.AVX10-1844(з), PR.AVX10-1845(з), PR.AVX10-1846(з), PR.AVX10-1847(з), PR.AVX10-1848(з), PR.AVX10-1849(з), PR.AVX10-1850(з), PR.AVX10-1851(з), PR.AVX10-1852(з), PR.AVX10-1853(з), PR.AVX10-1854(з), PR.AVX10-1855(з), PR.AVX10-1856(з), PR.AVX10-1857(з), PR.AVX10-1858(з), PR.AVX10-1859(з), PR.AVX10-1860(з), PR.AVX10-1861(з), PR.AVX10-1862(з), PR.AVX10-1863(з), PR.AVX10-1864(з), PR.AVX10-1865(з), PR.AVX10-1866(з), PR.AVX10-1867(з), PR.AVX10-1868(з), PR.AVX10-1869(з), PR.AVX10-1870(з), PR.AVX10-1871(з), PR.AVX10-1872(з), PR.AVX10-1873(з), PR.AVX10-1874(з), PR.AVX10-1875(з), PR.AVX10-1876(з), PR.AVX10-1877(з), PR.AVX10-1878(з), PR.AVX10-1879(з), PR.AVX10-1880(з), PR.AVX10-1881(з), PR.AVX10-1882(з), PR.AVX10-1883(з), PR.AVX10-1884(з), PR.AVX10-1885(з), PR.AVX10-1886(з), PR.AVX10-1887(з), PR.AVX10-1888(з), PR.AVX10-1889(з), PR.AVX10-1890(з), PR.AVX10-1891(з), PR.AVX10-1892(з), PR.AVX10-1893(з), PR.AVX10-1894(з), PR.AVX10-1895(з), PR.AVX10-1896(з), PR.AVX10-1897(з), PR.AVX10-1898(з), PR.AVX10-1899(з), PR.AVX10-1900(з), PR.AVX10-1901(з), PR.AVX10-1902(з), PR.AVX10-1903(з), PR.AVX10-1904(з), PR.AVX10-1905(з), PR.AVX10-1906(з), PR.AVX10-1907(з), PR.AVX10-1908(з), PR.AVX10-1909(з), PR.AVX10-1910(з), PR.AVX10-1911(з), PR.AVX10-1912(з), PR.AVX10-1913(з), PR.AVX10-1914(з), PR.AVX10-1915(з), PR.AVX10-1916(з), PR.AVX10-1917(з), PR.AVX10-1918(з), PR.AVX10-1919(з), PR.AVX10-1920(з), PR.AVX10-1921(з), PR.AVX10-1922(з), PR.AVX10-1923(з), PR.AVX10-1924(з), PR.AVX10-1925(з), PR.AVX10-1926(з), PR.AVX10-1927(з), PR.AVX10-1928(з), PR.AVX10-1929(з), PR.AVX10-1930(з), PR.AVX10-1931(з), PR.AVX10-1932(з), PR.AVX10-1933(з), PR.AVX10-1934(з), PR.AVX10-1935(з), PR.AVX10-1936(з), PR.AVX10-1937(з), PR.AVX10-1938(з), PR.AVX10-1939(з), PR.AVX10-1940(з), PR.AVX10-1941(з), PR.AVX10-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX10-1955(з), PR.AVX10-1956(з), PR.AVX10-1957(з), PR.AVX10-1958(з), PR.AVX10-1959(з), PR.AVX10-1960(з), PR.AVX10-1961(з), PR.AVX10-1962(з), PR.AVX10-1963(з), PR.AVX10-1964(з), PR.AVX10-1965(з), PR.AVX10-1966(з), PR.AVX10-1967(з), PR.AVX10-1968(з), PR.AVX10-1969(з), PR.AVX10-1970(з), PR.AVX10-1971(з), PR.AVX10-1972(з), PR.AVX10-1973(з), PR.AVX10-1974(з), PR.AVX10-1975(з), PR.AVX10-1976(з), PR.AVX10-1977(з), PR.AVX10-1978(з), PR.AVX10-1979(з), PR.AVX10-1980(з), PR.AVX10-1981(з), PR.AVX10-1982(з), 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-1983(з), PR.AVX10-1984(з), PR.AVX10-1985(з), PR.AVX10-1986(з), PR.AVX10-1987(з), PR.AVX10-1988(з), PR.AVX10-1989(з), PR.AVX10-1990(з), PR.AVX10-1991(з), PR.AVX10-1992(з), PR.AVX10-1993(з), PR.AVX10-1994(з), PR.AVX10-1995(з), PR.AVX10-1996(з), PR.AVX10-1997(з), PR.AVX10-1998(з), PR.AVX10-1999(з), PR.AVX10-2000(з), PR.AVX10-2001(з), PR.AVX10-2002(з), PR.AVX10-2003(з), PR.AVX10-2004(з), PR.AVX10-2005(з), PR.AVX10-2006(з), PR.AVX10-2007(з), PR.AVX10-2008(з), PR.AVX10-2009(з), PR.AVX10-2010(з), PR.AVX10-2011(з), PR.AVX10-2012(з), PR.AVX10-2013(з), PR.AVX10-2014(з), PR.AVX10-2015(з), PR.AVX10-2016(з), PR.AVX10-2017(з), PR.AVX10-2018(з), PR.AVX10-2019(з), PR.AVX10-2020(з), PR.AVX10-2021(з), PR.AVX10-2022(з), PR.AVX10-2023(з), PR.AVX10-2024(з), PR.AVX10-2025(з), PR.AVX10-2026(з), PR.AVX10-2027(з), PR.AVX10-2028(з), PR.AVX10-2029(з), PR.AVX10-2030(з), PR.AVX10-2031(з), PR.AVX10-2032(з), PR.AVX10-2033(з), PR.AVX10-2034(з), PR.AVX10-2035(з), PR.AVX10-2036(з), PR.AVX10-2037(з), PR.AVX10-2038(з), PR.AVX10-2039(з), PR.AVX10-2040(з), PR.AVX10-2041(з), PR.AVX10-2042(з), PR.AVX10-2043(з), PR.AVX10-2044(з), PR.AVX10-2045(з), PR.AVX10-2046(з), PR.AVX10-2047(з), PR.AVX10-2048(з), PR.AVX10-2049(з), PR.AVX10-2050(з), PR.AVX10-2051(з), PR.AVX10-2052(з), PR.AVX10-2053(з), PR.AVX10-2054(з), PR.AVX10-2055(з), PR.AVX10-2056(з), PR.AVX10-2057(з), PR.AVX10-2058(з), PR.AVX10-2059(з), PR.AVX10-2060(з), PR.AVX10-2061(з), PR.AVX10-2062(з), PR.AVX10-2063(з), PR.AVX10-2064(з), PR.AVX10-2065(з), PR.AVX10-2066(з), PR.AVX10-2067(з), PR.AVX10-2068(з), PR.AVX10-2069(з), PR.AVX10-2070(з), PR.AVX10-2071(з), PR.AVX10-2072(з), PR.AVX10-2073(з), PR.AVX10-2074(з), PR.AVX10-2075(з), PR.AVX10-2076(з), PR.AVX10-2077(з), PR.AVX10-2078(з), PR.AVX10-2079(з), PR.AVX10-2080(з), PR.AVX10-2081(з), PR.AVX10-2082(з), PR.AVX10-2083(з), PR.AVX10-2084(з), PR.AVX10-2085(з), PR.AVX10-2086(з), PR.AVX10-2087(з), PR.AVX10-2088(з), PR.AVX10-2089(з), PR.AVX10-2090(з), PR.AVX10-2091(з), PR.AVX10-2092(з), PR.AVX10-2093(з), PR.AVX10-2094(з), PR.AVX10-2095(з), PR.AVX10-2096(з), PR.AVX10-2097(з), PR.AVX10-2098(з), PR.AVX10-2099(з), PR.AVX10-2100(з), PR.AVX10-2101(з), PR.AVX10-2102(з), PR.AVX10-2103(з), PR.AVX10-2104(з), PR.AVX10-2105(з), PR.AVX10-2106(з), PR.AVX10-2107(з), PR.AVX10-2108(з), PR.AVX10-2109(з), PR.AVX10-2110(з), PR.AVX10-2111(з), PR.AVX10-2112(з), PR.AVX10-2113(з), PR.AVX10-2114(з), PR.AVX10-2115(з), PR.AVX10-2116(з), PR.AVX10-2117(з), PR.AVX10-2118(з), PR.AVX10-2119(з), PR.AVX10-2120(з), PR.AVX10-2121(з), PR.AVX10-2122(з), PR.AVX10-2123(з), PR.AVX10-2124(з), PR.AVX10-2125(з), PR.AVX10-2126(з), PR.AVX10-2127(з), PR.AVX10-2128(з), PR.AVX10-2129(з), PR.AVX10-2130(з), PR.AVX10-2131(з), PR.AVX10-2132(з), PR.AVX10-2133(з), PR.AVX10-2134(з), PR.AVX10-2135(з), PR.AVX10-2136(з), PR.AVX10-2137(з), PR.AVX10-2138(з), PR.AVX10-2139(з), PR.AVX10-2140(з), PR.AVX10-2141(з), PR.AVX10-2142(з), PR.AVX10-2143(з), PR.AVX10-2144(з), PR.AVX10-2145(з), PR.AVX10-2146(з), PR.AVX10-2147(з), PR.AVX10-2148(з), PR.AVX10-2149(з), PR.AVX10-2150(з), PR.AVX10-2151(з), PR.AVX10-2152(з), PR.AVX10-2153(з), PR.AVX10-2154(з), PR.AVX10-2155(з), PR.AVX10-2156(з), PR.AVX10-2157(з),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2170(з), PR.AVX10-2171(з), PR.AVX10-2172(з), PR.AVX10-2173(з), PR.AVX10-2174(з), PR.AVX10-2175(з), PR.AVX10-2176(з), PR.AVX10-2177(з), PR.AVX10-2178(з), PR.AVX10-2179(з), PR.AVX10-2180(з), PR.AVX10-2181(з), PR.AVX10-2182(з), PR.AVX10-2183(з), PR.AVX10-2184(з), PR.AVX10-2185(з), PR.AVX10-2186(з), PR.AVX10-2187(з), PR.AVX10-2188(з), PR.AVX10-2189(з), PR.AVX10-2190(з), PR.AVX10-2191(з), PR.AVX10-2192(з), PR.AVX10-2193(з), PR.AVX10-2194(з), PR.AVX10-2195(з), PR.AVX10-2196(з), PR.AVX10-2197(з), PR.AVX10-2198(з), PR.AVX10-2199(з), PR.AVX10-2200(з), PR.AVX10-2201(з), PR.AVX10-2202(з), PR.AVX10-2203(з), PR.AVX10-2204(з), PR.8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-2205(з), PR.AVX10-2206(з), PR.AVX10-2207(з), PR.AVX10-2208(з), PR.AVX10-2209(з), PR.AVX10-2210(з), PR.AVX10-2211(з), PR.AVX10-2212(з), PR.AVX10-2213(з), PR.AVX10-2214(з), PR.AVX10-2215(з), PR.AVX10-2216(з), PR.AVX10-2217(з), PR.AVX10-2218(з), PR.AVX10-2219(з), PR.AVX10-2220(з), PR.AVX10-2221(з), PR.AVX10-2222(з), PR.AVX10-2223(з), PR.AVX10-2224(з), PR.AVX10-2225(з), PR.AVX10-2226(з), PR.AVX10-2227(з), PR.AVX10-2228(з), PR.AVX10-2229(з), PR.AVX10-2230(з), PR.AVX10-2231(з), PR.AVX10-2232(з), PR.AVX10-2233(з), PR.AVX10-2234(з), PR.AVX10-2235(з), PR.AVX10-2236(з), PR.AVX10-2237(з), PR.AVX10-2238(з), PR.AVX10-2239(з), PR.AVX10-2240(з), PR.AVX10-2241(з), PR.AVX10-2242(з), PR.AVX10-2243(з), PR.AVX10-2244(з), PR.AVX10-2245(з), PR.AVX10-2246(з), PR.AVX10-2247(з), PR.AVX10-2248(з), PR.AVX10-2249(з), PR.AVX10-2250(з), PR.AVX10-2251(з), PR.AVX10-2252(з), PR.AVX10-2253(з), PR.AVX10-2254(з), PR.AVX10-2255(з), PR.AVX10-2256(з), PR.AVX10-2257(з), PR.AVX10-2258(з), PR.AVX10-2259(з), PR.AVX10-2260(з), PR.AVX10-2261(з), PR.AVX10-2262(з), PR.AVX10-2263(з), PR.AVX10-2264(з), PR.AVX10-2265(з), PR.AVX10-2266(з), PR.AVX10-2267(з), PR.AVX10-2268(з), PR.AVX10-2269(з), PR.AVX10-2270(з), PR.AVX10-2271(з), PR.AVX10-2272(з), PR.AVX10-2273(з), PR.AVX10-2274(з), PR.AVX10-2275(з), PR.AVX10-2276(з), PR.AVX10-2277(з), PR.AVX10-2278(з), PR.AVX10-2279(з), PR.AVX10-2280(з), PR.AVX10-2281(з), PR.AVX10-2282(з), PR.AVX10-2283(з), PR.AVX10-2284(з), PR.AVX10-2285(з), PR.AVX10-2286(з), PR.AVX10-2287(з), PR.AVX10-2288(з), PR.AVX10-2289(з), PR.AVX10-2290(з), PR.AVX10-2291(з), PR.AVX10-2292(з), PR.AVX10-2293(з), PR.AVX10-2294(з), PR.AVX10-2295(з), PR.AVX10-2296(з), PR.AVX10-2297(з), PR.AVX10-2298(з), PR.AVX10-2299(з), PR.AVX10-2300(з), PR.AVX10-2301(з), PR.AVX10-2302(з), PR.AVX10-2303(з), PR.AVX10-2304(з), PR.AVX10-2305(з), PR.AVX10-2306(з), PR.AVX10-2307(з), PR.AVX10-2308(з), PR.AVX10-2309(з), PR.AVX10-2310(з), PR.AVX10-2311(з), PR.AVX10-2312(з), PR.AVX10-2313(з), PR.AVX10-2314(з), PR.AVX10-2315(з), PR.AVX10-2316(з), PR.AVX10-2317(з), PR.AVX10-2318(з), PR.AVX10-2319(з), PR.AVX10-2320(з), PR.AVX10-2321(з), PR.AVX10-2322(з), PR.AVX10-2323(з), PR.AVX10-2324(з), PR.AVX10-2325(з), PR.AVX10-2326(з), PR.AVX10-2327(з), PR.AVX10-2328(з), PR.AVX10-2329(з), PR.AVX10-2330(з), PR.AVX10-2331(з), PR.AVX10-2332(з), PR.AVX10-2333(з), PR.AVX10-2334(з), PR.AVX10-2335(з), PR.AVX10-2336(з), PR.AVX10-2337(з), PR.AVX10-2338(з), PR.AVX10-2339(з), PR.AVX10-2340(з), PR.AVX10-2341(з), PR.AVX10-2342(з), PR.AVX10-2343(з), PR.AVX10-2344(з), PR.AVX10-2345(з), PR.AVX10-2346(з), PR.AVX10-2347(з), PR.AVX10-2348(з), PR.AVX10-2349(з), PR.AVX10-2350(з), PR.AVX10-2351(з), PR.AVX10-2352(з), PR.AVX10-2353(з), PR.AVX10-2354(з), PR.AVX10-2355(з), PR.AVX10-2356(з), PR.AVX10-2357(з), PR.AVX10-2358(з), PR.AVX10-2359(з), PR.AVX10-2360(з), PR.AVX10-2361(з), PR.AVX10-2362(з), PR.AVX10-2363(з), PR.AVX10-2364(з), PR.AVX10-2365(з), PR.AVX10-2366(з), PR.AVX10-2367(з), PR.AVX10-2368(з), PR.AVX10-2369(з), PR.AVX10-2370(з), PR.AVX10-2371(з), PR.AVX10-2372(з), PR.AVX10-2373(з), PR.AVX10-2374(з), PR.AVX10-2375(з), PR.AVX10-2376(з), PR.AVX10-2377(з), PR.AVX10-2378(з), PR.AVX10-2379(з), PR.AVX10-

(з), PR.AVX10-2393(з), PR.AVX10-2394(з), PR.AVX10-2395(з), PR.AVX10-2396(з), PR.AVX10-2397(з), PR.AVX10-2398(з), PR.AVX10-2399(з), PR.AVX10-2400(з), PR.AVX10-2401(з), PR.AVX10-2402(з), PR.AVX10-2403(з), PR.AVX10-2404(з), PR.AVX10-2405(з), PR.AVX10-2406(з), PR.AVX10-2407(з), PR.AVX10-2408(з), PR.AVX10-2409(з), PR.AVX10-2410(з), PR.AVX10-2411(з), PR.AVX10-2412(з), PR.AVX10-2413(з), PR.AVX10-2414(з), PR.AVX10-2415(з), PR.AVX10-2416(з), PR.AVX10-2417(з), PR.AVX10-2418(з), PR.AVX10-2419(з), PR.AVX10-2420(з), PR.AVX10-2421(з), PR.AVX10-2422(з), PR.AVX10-2423(з), PR.AVX10-2424(з), PR.AVX10-2425(з), PR.AVX10-2426(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-2427(з), PR.AVX10-2428(з), PR.AVX10-2429(з), PR.AVX10-2430(з), PR.AVX10-2431(з), PR.AVX10-2432(з), PR.AVX10-2433(з), PR.AVX10-2434(з), PR.AVX10-2435(з), PR.AVX10-2436(з), PR.AVX10-2437(з), PR.AVX10-2438(з), PR.AVX10-2439(з), PR.AVX10-2440(з), PR.AVX10-2441(з), PR.AVX10-2442(з), PR.AVX10-2443(з), PR.AVX10-2444(з), PR.AVX10-2445(з), PR.AVX10-2446(з), PR.AVX10-2447(з), PR.AVX10-2448(з), PR.AVX10-2449(з), PR.AVX10-2450(з), PR.AVX10-2451(з), PR.AVX10-2452(з), PR.AVX10-2453(з), PR.AVX10-2454(з), PR.AVX10-2455(з), PR.AVX10-2456(з), PR.AVX10-2457(з), PR.AVX10-2458(з), PR.AVX10-2459(з), PR.AVX10-2460(з), PR.AVX10-2461(з), PR.AVX10-2462(з), PR.AVX10-2463(з), PR.AVX10-2464(з), PR.AVX10-2465(з), PR.AVX10-2466(з), PR.AVX10-2467(з), PR.AVX10-2468(з), PR.AVX10-2469(з), PR.AVX10-2470(з), PR.AVX10-2471(з), PR.AVX10-2472(з), PR.AVX10-2473(з), PR.AVX10-2474(з), PR.AVX10-2475(з), PR.AVX10-2476(з), PR.AVX10-2477(з), PR.AVX10-2478(з), PR.AVX10-2479(з), PR.AVX10-2480(з), PR.AVX10-2481(з), PR.AVX10-2482(з), PR.AVX10-2483(з), PR.AVX10-2484(з), PR.AVX10-2485(з), PR.AVX10-2486(з), PR.AVX10-2487(з), PR.AVX10-2488(з), PR.AVX10-2489(з), PR.AVX10-2490(з), PR.AVX10-2491(з), PR.AVX10-2492(з), PR.AVX10-2493(з), PR.AVX10-2494(з), PR.AVX10-2495(з), PR.AVX10-2496(з), PR.AVX10-2497(з), PR.AVX10-2498(з), PR.AVX10-2499(з), PR.AVX10-2500(з), PR.AVX10-2501(з), PR.AVX10-2502(з), PR.AVX10-2503(з), PR.AVX10-2504(з), PR.AVX10-2505(з), PR.AVX10-2506(з), PR.AVX10-2507(з), PR.AVX10-2508(з), PR.AVX10-2509(з), PR.AVX10-2510(з), PR.AVX10-2511(з), PR.AVX10-2512(з), PR.AVX10-2513(з), PR.AVX10-2514(з), PR.AVX10-2515(з), PR.AVX10-2516(з), PR.AVX10-2517(з), PR.AVX10-2518(з), PR.AVX10-2519(з), PR.AVX10-2520(з), PR.AVX10-2521(з), PR.AVX10-2522(з), PR.AVX10-2523(з), PR.AVX10-2524(з), PR.AVX10-2525(з), PR.AVX10-2526(з), PR.AVX10-2527(з), PR.AVX10-2528(з), PR.AVX10-2529(з), PR.AVX10-2530(з), PR.AVX10-2531(з), PR.AVX10-2532(з), PR.AVX10-2533(з), PR.AVX10-2534(з), PR.AVX10-2535(з), PR.AVX10-2536(з), PR.AVX10-2537(з), PR.AVX10-2538(з), PR.AVX10-2539(з), PR.AVX10-2540(з), PR.AVX10-2541(з), PR.AVX10-2542(з), PR.AVX10-2543(з), PR.AVX10-2544(з), PR.AVX10-2545(з), PR.AVX10-2546(з), PR.AVX10-2547(з), PR.AVX10-2548(з), PR.AVX10-2549(з), PR.AVX10-2550(з), PR.AVX10-2551(з), PR.AVX10-2552(з), PR.AVX10-2553(з), PR.AVX10-2554(з), PR.AVX10-2555(з), PR.AVX10-2556(з), PR.AVX10-2557(з), PR.AVX10-2558(з), PR.AVX10-2559(з), PR.AVX10-2560(з), PR.AVX10-2561(з), PR.AVX10-2562(з), PR.AVX10-2563(з), PR.AVX10-2564(з), PR.AVX10-2565(з), PR.AVX10-2566(з), PR.AVX10-2567(з), PR.AVX10-2568(з), PR.AVX10-2569(з), PR.AVX10-2570(з), PR.AVX10-2571(з), PR.AVX10-2572(з), PR.AVX10-2573(з), PR.AVX10-2574(з), PR.AVX10-2575(з), PR.AVX10-2576(з), PR.AVX10-2577(з), PR.AVX10-2578(з), PR.AVX10-2579(з), PR.AVX10-2580(з), PR.AVX10-2581(з), PR.AVX10-2582(з), PR.AVX10-2583(з), PR.AVX10-2584(з), PR.AVX10-2585(з), PR.AVX10-2586(з), PR.AVX10-2587(з), PR.AVX10-2588(з), PR.AVX10-2589(з), PR.AVX10-2590(з), PR.AVX10-2591(з), PR.AVX10-2592(з), PR.AVX10-2593(з), PR.AVX10-2594(з), PR.AVX10-2595(з), PR.AVX10-2596(з), PR.AVX10-2597(з), PR.AVX10-2598(з), PR.AVX10-2599(з), PR.AVX10-2600(з), PR.AVX10-2601(з), PR.AVX10-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX10-2615(з), PR.AVX10-2616(з), PR.AVX10-2617(з), PR.AVX10-2618(з), PR.AVX10-2619(з), PR.AVX10-2620(з), PR.AVX10-2621(з), PR.AVX10-2622(з), PR.AVX10-2623(з), PR.AVX10-2624(з), PR.AVX10-2625(з), PR.AVX10-2626(з), PR.AVX10-2627(з), PR.AVX10-2628(з), PR.AVX10-2629(з), PR.AVX10-2630(з), PR.AVX10-2631(з), PR.AVX10-2632(з), PR.AVX10-2633(з), PR.AVX10-2634(з), PR.AVX10-2635(з), PR.AVX10-2636(з), PR.AVX10-2637(з), PR.AVX10-2638(з), PR.AVX10-2639(з), PR.AVX10-2640(з), PR.AVX10-2641(з), PR.AVX10-2642(з), PR.AVX10-2643(з), PR.AVX10-2644(з), PR.AVX10-2645(з), PR.AVX10-2646(з), PR.AVX10-2647(з), PR.AVX10-2648(з), PR.
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-2649(з), PR.AVX10-2650(з), PR.AVX10-2651(з), PR.AVX10-2652(з), PR.AVX10-2653(з), PR.AVX10-2654(з), PR.AVX10-2655(з), PR.AVX10-2656(з), PR.AVX10-2657(з), PR.AVX10-2658(з), PR.AVX10-2659(з), PR.AVX10-2660(з), PR.AVX10-2661(з), PR.AVX10-2662(з), PR.AVX10-2663(з), PR.AVX10-2664(з), PR.AVX10-2665(з), PR.AVX10-2666(з), PR.AVX10-2667(з), PR.AVX10-2668(з), PR.AVX10-2669(з), PR.AVX10-2670(з), PR.AVX10-2671(з), PR.AVX10-2672(з), PR.AVX10-2673(з), PR.AVX10-2674(з), PR.AVX10-2675(з), PR.AVX10-2676(з), PR.AVX10-2677(з), PR.AVX10-2678(з), PR.AVX10-2679(з), PR.AVX10-2680(з), PR.AVX10-2681(з), PR.AVX10-2682(з), PR.AVX10-2683(з), PR.AVX10-2684(з), PR.AVX10-2685(з), PR.AVX10-2686(з), PR.AVX10-2687(з), PR.AVX10-2688(з), PR.AVX10-2689(з), PR.AVX10-2690(з), PR.AVX10-2691(з), PR.AVX10-2692(з), PR.AVX10-2693(з), PR.AVX10-2694(з), PR.AVX10-2695(з), PR.AVX10-2696(з), PR.AVX10-2697(з), PR.AVX10-2698(з), PR.AVX10-2699(з), PR.AVX10-2700(з), PR.AVX10-2701(з), PR.AVX10-2702(з), PR.AVX10-2703(з), PR.AVX10-2704(з), PR.AVX10-2705(з), PR.AVX10-2706(з), PR.AVX10-2707(з), PR.AVX10-2708(з), PR.AVX10-2709(з), PR.AVX10-2710(з), PR.AVX10-2711(з), PR.AVX10-2712(з), PR.AVX10-2713(з), PR.AVX10-2714(з), PR.AVX10-2715(з), PR.AVX10-2716(з), PR.AVX10-2717(з), PR.AVX10-2718(з), PR.AVX10-2719(з), PR.AVX10-2720(з), PR.AVX10-2721(з), PR.AVX10-2722(з), PR.AVX10-2723(з), PR.AVX10-2724(з), PR.AVX10-2725(з), PR.AVX10-2726(з), PR.AVX10-2727(з), PR.AVX10-2728(з), PR.AVX10-2729(з), PR.AVX10-2730(з), PR.AVX10-2731(з), PR.AVX10-2732(з), PR.AVX10-2733(з), PR.AVX10-2734(з), PR.AVX10-2735(з), PR.AVX10-2736(з), PR.AVX10-2737(з), PR.AVX10-2738(з), PR.AVX10-2739(з), PR.AVX10-2740(з), PR.AVX10-2741(з), PR.AVX10-2742(з), PR.AVX10-2743(з), PR.AVX10-2744(з), PR.AVX10-2745(з), PR.AVX10-2746(з), PR.AVX10-2747(з), PR.AVX10-2748(з), PR.AVX10-2749(з), PR.AVX10-2750(з), PR.AVX10-2751(з), PR.AVX10-2752(з), PR.AVX10-2753(з), PR.AVX10-2754(з), PR.AVX10-2755(з), PR.AVX10-2756(з), PR.AVX10-2757(з), PR.AVX10-2758(з), PR.AVX10-2759(з), PR.AVX10-2760(з), PR.AVX10-2761(з), PR.AVX10-2762(з), PR.AVX10-2763(з), PR.AVX10-2764(з), PR.AVX10-2765(з), PR.AVX10-2766(з), PR.AVX10-2767(з), PR.AVX10-2768(з), PR.AVX10-2769(з), PR.AVX10-2770(з), PR.AVX10-2771(з), PR.AVX10-2772(з), PR.AVX10-2773(з), PR.AVX10-2774(з), PR.AVX10-2775(з), PR.AVX10-2776(з), PR.AVX10-2777(з), PR.AVX10-2778(з), PR.AVX10-2779(з), PR.AVX10-2780(з), PR.AVX10-2781(з), PR.AVX10-2782(з), PR.AVX10-2783(з), PR.AVX10-2784(з), PR.AVX10-2785(з), PR.AVX10-2786(з), PR.AVX10-2787(з), PR.AVX10-2788(з), PR.AVX10-2789(з), PR.AVX10-2790(з), PR.AVX10-2791(з), PR.AVX10-2792(з), PR.AVX10-2793(з), PR.AVX10-2794(з), PR.AVX10-2795(з), PR.AVX10-2796(з), PR.AVX10-2797(з), PR.AVX10-2798(з), PR.AVX10-2799(з), PR.AVX10-2800(з), PR.AVX10-2801(з), PR.AVX10-2802(з), PR.AVX10-2803(з), PR.AVX10-2804(з), PR.AVX10-2805(з), PR.AVX10-2806(з), PR.AVX10-2807(з), PR.AVX10-2808(з), PR.AVX10-2809(з), PR.AVX10-2810(з), PR.AVX10-2811(з), PR.AVX10-2812(з), PR.AVX10-2813(з), PR.AVX10-2814(з), PR.AVX10-2815(з), PR.AVX10-2816(з), PR.AVX10-2817(з), PR.AVX10-2818(з), PR.AVX10-2819(з), PR.AVX10-2820(з), PR.AVX10-2821(з), PR.AVX10-2822(з), PR.AVX10-2823(з), PR.AVX10-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX10-2837(з), PR.AVX10-2838(з), PR.AVX10-2839(з), PR.AVX10-2840(з), PR.AVX10-2841(з), PR.AVX10-2842(з), PR.AVX10-2843(з), PR.AVX10-2844(з), PR.AVX10-2845(з), PR.AVX10-2846(з), PR.AVX10-2847(з), PR.AVX10-2848(з), PR.AVX10-2849(з), PR.AVX10-2850(з), PR.AVX10-2851(з), PR.AVX10-2852(з), PR.AVX10-2853(з), PR.AVX10-2854(з), PR.AVX10-2855(з), PR.AVX10-2856(з), PR.AVX10-2857(з), PR.AVX10-2858(з), PR.AVX10-2859(з), PR.AVX10-2860(з), PR.AVX10-2861(з), PR.AVX10-2862(з), PR.AVX10-2863(з), PR.AVX10-2864(з), 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-2865(з), PR.AVX10-2866(з), PR.AVX10-2867(з), PR.AVX10-2868(з), PR.AVX10-2869(з), PR.AVX10-2870(з), PR.AVX10-2871(з), PR.AVX10-2872(з), PR.AVX10-2873(з), PR.AVX10-2874(з), PR.AVX10-2875(з), PR.AVX10-2876(з), PR.AVX10-2877(з), PR.AVX10-2878(з), PR.AVX10-2879(з), PR.AVX10-2880(з), PR.AVX10-2881(з), PR.AVX10-2882(з), PR.AVX10-2883(з), PR.AVX10-2884(з), PR.AVX10-2885(з), PR.AVX10-2886(з), PR.AVX10-2887(з), PR.AVX10-2888(з), PR.AVX10-2889(з), PR.AVX10-2890(з), PR.AVX10-2891(з), PR.AVX10-2892(з), PR.AVX10-2893(з), PR.AVX10-2894(з), PR.AVX10-2895(з), PR.AVX10-2896(з), PR.AVX10-2897(з), PR.AVX10-2898(з), PR.AVX10-2899(з), PR.AVX10-2900(з), PR.AVX10-2901(з), PR.AVX10-2902(з), PR.AVX10-2903(з), PR.AVX10-2904(з), PR.AVX10-2905(з), PR.AVX10-2906(з), PR.AVX10-2907(з), PR.AVX10-2908(з), PR.AVX10-2909(з), PR.AVX10-2910(з), PR.AVX10-2911(з), PR.AVX10-2912(з), PR.AVX10-2913(з), PR.AVX10-2914(з), PR.AVX10-2915(з), PR.AVX10-2916(з), PR.AVX10-2917(з), PR.AVX10-2918(з), PR.AVX10-2919(з), PR.AVX10-2920(з), PR.AVX10-2921(з), PR.AVX10-2922(з), PR.AVX10-2923(з), PR.AVX10-2924(з), PR.AVX10-2925(з), PR.AVX10-2926(з), PR.AVX10-2927(з), PR.AVX10-2928(з), PR.AVX10-2929(з), PR.AVX10-2930(з), PR.AVX10-2931(з), PR.AVX10-2932(з), PR.AVX10-2933(з), PR.AVX10-2934(з), PR.AVX10-2935(з), PR.AVX10-2936(з), PR.AVX10-2937(з), PR.AVX10-2938(з), PR.AVX10-2939(з), PR.AVX10-2940(з), PR.AVX10-2941(з), PR.AVX10-2942(з), PR.AVX10-2943(з), PR.AVX10-2944(з), PR.AVX10-2945(з), PR.AVX10-2946(з), PR.AVX10-2947(з), PR.AVX10-2948(з), PR.AVX10-2949(з), PR.AVX10-2950(з), PR.AVX10-2951(з), PR.AVX10-2952(з), PR.AVX10-2953(з), PR.AVX10-2954(з), PR.AVX10-2955(з), PR.AVX10-2956(з), PR.AVX10-2957(з), PR.AVX10-2958(з), PR.AVX10-2959(з), PR.AVX10-2960(з), PR.AVX10-2961(з), PR.AVX10-2962(з), PR.AVX10-2963(з), PR.AVX10-2964(з), PR.AVX10-2965(з), PR.AVX10-2966(з), PR.AVX10-2967(з), PR.AVX10-2968(з), PR.AVX10-2969(з), PR.AVX10-2970(з), PR.AVX10-2971(з), PR.AVX10-2972(з), PR.AVX10-2973(з), PR.AVX10-2974(з), PR.AVX10-2975(з), PR.AVX10-2976(з), PR.AVX10-2977(з), PR.AVX10-2978(з), PR.AVX10-2979(з), PR.AVX10-2980(з), PR.AVX10-2981(з), PR.AVX10-2982(з), PR.AVX10-2983(з), PR.AVX10-2984(з), PR.AVX10-2985(з), PR.AVX10-2986(з), PR.AVX10-2987(з), PR.AVX10-2988(з), PR.AVX10-2989(з), PR.AVX10-2990(з), PR.AVX10-2991(з), PR.AVX10-2992(з), PR.AVX10-2993(з), PR.AVX10-2994(з), PR.AVX10-2995(з), PR.AVX10-2996(з), PR.AVX10-2997(з), PR.AVX10-2998(з), PR.AVX10-2999(з), PR.AVX10-3000(з), PR.AVX10-001(зуб), PR.AVX10-002(зуб), PR.AVX10-003(зуб), PR.AVX10-004(зуб), PR.AVX10-005(зуб), PR.AVX10-006(зуб), PR.AVX10-007(зуб), PR.AVX10-008(зуб), PR.AVX10-009(зуб), PR.AVX10-010(зуб), PR.AVX10-011(зуб), PR.AVX10-012(зуб), PR.AVX10-013(зуб), PR.AVX10-014(зуб), PR.AVX10-015(зуб), PR.AVX10-016(зуб), PR.AVX10-017(зуб), PR.AVX10-018(зуб), PR.AVX10-019(зуб), PR.AVX10-020(зуб), PR.AVX10-021(зуб), PR.AVX10-022(зуб), PR.AVX10-023(зуб), PR.AVX10-024(зуб), PR.AVX10-025(зуб), PR.AVX10-026(зуб), PR.AVX10-027(зуб), PR.AVX10-028(зуб), PR.AVX10-029(зуб), PR.AVX10-030(зуб), PR.AVX10-031(зуб), PR.AVX10-032(зуб), PR.AVX10-033(зуб), PR.AVX10-034(зуб), PR.AVX10-035(зуб), PR.AVX10-036(зуб), PR.AVX10-037(зуб), PR.AVX10-038(зуб), PR.AVX10-039(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-049(зуб), PR.AVX10-050(зуб), PR.AVX10-051(зуб), PR.AVX10-052(зуб), PR.AVX10-053(зуб), PR.AVX10-054(зуб), PR.AVX10-055(зуб), PR.AVX10-056(зуб), PR.AVX10-057(зуб), PR.AVX10-058(зуб), PR.AVX10-059(зуб), PR.AVX10-060(зуб), PR.AVX10-061(зуб), PR.AVX10-062(зуб), PR.AVX10-063(зуб), PR.AVX10-064(зуб), PR.AVX10-065(зуб), PR.AVX10-066(зуб), PR.AVX10-067(зуб), PR.AVX10-068(зуб), PR.AVX10-069(зуб), PR.AVX10-070(зуб), PR.AVX10-071(зуб), PR.AVX10-072(зуб), PR.AVX10-073(зуб), PR.AVX10-074(зуб), PR.AVX10-075(зуб), PR.AVX10-076(зуб), PR.AVX10-077(зуб), PR.AVX10-078(зуб), PR.AVX10-079(зуб), PR.AVX10-080(зуб), PR.AVX10-081(зуб), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-082(зуб), PR.AVX10-083(зуб), PR.AVX10-084(зуб), PR.AVX10-085(зуб), PR.AVX10-086(зуб), PR.AVX10-087(зуб), PR.AVX10-088(зуб), PR.AVX10-089(зуб), PR.AVX10-090(зуб), PR.AVX10-091(зуб), PR.AVX10-092(зуб), PR.AVX10-093(зуб), PR.AVX10-094(зуб), PR.AVX10-095(зуб), PR.AVX10-096(зуб), PR.AVX10-097(зуб), PR.AVX10-098(зуб), PR.AVX10-099(зуб), PR.AVX10-100(зуб), PR.AVX10-101(зуб), PR.AVX10-102(зуб), PR.AVX10-103(зуб), PR.AVX10-104(зуб), PR.AVX10-105(зуб), PR.AVX10-106(зуб), PR.AVX10-107(зуб), PR.AVX10-108(зуб), PR.AVX10-109(зуб), PR.AVX10-110(зуб), PR.AVX10-111(зуб), PR.AVX10-112(зуб), PR.AVX10-113(зуб), PR.AVX10-114(зуб), PR.AVX10-115(зуб), PR.AVX10-116(зуб), PR.AVX10-117(зуб), PR.AVX10-118(зуб), PR.AVX10-119(зуб), PR.AVX10-120(зуб), PR.AVX10-121(зуб), PR.AVX10-122(зуб), PR.AVX10-123(зуб), PR.AVX10-124(зуб), PR.AVX10-125(зуб), PR.AVX10-126(зуб), PR.AVX10-127(зуб), PR.AVX10-128(зуб), PR.AVX10-129(зуб), PR.AVX10-130(зуб), PR.AVX10-131(зуб), PR.AVX10-132(зуб), PR.AVX10-133(зуб), PR.AVX10-134(зуб), PR.AVX10-135(зуб), PR.AVX10-136(зуб), PR.AVX10-137(зуб), PR.AVX10-138(зуб), PR.AVX10-139(зуб), PR.AVX10-140(зуб), PR.AVX10-141(зуб), PR.AVX10-142(зуб), PR.AVX10-143(зуб), PR.AVX10-144(зуб), PR.AVX10-145(зуб), PR.AVX10-146(зуб), PR.AVX10-147(зуб), PR.AVX10-148(зуб), PR.AVX10-149(зуб), PR.AVX10-150(зуб), PR.AVX10-151(зуб), PR.AVX10-152(зуб), PR.AVX10-153(зуб), PR.AVX10-154(зуб), PR.AVX10-155(зуб), PR.AVX10-156(зуб), PR.AVX10-157(зуб), PR.AVX10-158(зуб), PR.AVX10-159(зуб), PR.AVX10-160(зуб), PR.AVX10-161(зуб), PR.AVX10-162(зуб), PR.AVX10-163(зуб), PR.AVX10-164(зуб), PR.AVX10-165(зуб), PR.AVX10-166(зуб), PR.AVX10-167(зуб), PR.AVX10-168(зуб), PR.AVX10-169(зуб), PR.AVX10-170(зуб), PR.AVX10-171(зуб), PR.AVX10-172(зуб), PR.AVX10-173(зуб), PR.AVX10-174(зуб), PR.AVX10-175(зуб), PR.AVX10-176(зуб), PR.AVX10-177(зуб), PR.AVX10-178(зуб), PR.AVX10-179(зуб), PR.AVX10-180(зуб), PR.AVX10-181(зуб), PR.AVX10-182(зуб), PR.AVX10-183(зуб), PR.AVX10-184(зуб), PR.AVX10-185(зуб), PR.AVX10-186(зуб), PR.AVX10-187(зуб), PR.AVX10-188(зуб), PR.AVX10-189(зуб), PR.AVX10-190(зуб), PR.AVX10-191(зуб), PR.AVX10-192(зуб), PR.AVX10-193(зуб), PR.AVX10-194(зуб), PR.AVX10-195(зуб), PR.AVX10-196(зуб), PR.AVX10-197(зуб), PR.AVX10-198(зуб), PR.AVX10-199(зуб), PR.AVX10-200(зуб), PR.AVX10-201(зуб), PR.AVX10-202(зуб), PR.AVX10-203(зуб), PR.AVX10-204(зуб), PR.AVX10-205(зуб), PR.AVX10-206(зуб), PR.AVX10-207(зуб), PR.AVX10-208(зуб), PR.AVX10-209(зуб), PR.AVX10-210(зуб), PR.AVX10-211(зуб), PR.AVX10-212(зуб), PR.AVX10-213(зуб), PR.AVX10-214(зуб), PR.AVX10-215(зуб), PR.AVX10-216(зуб), PR.AVX10-217(зуб), PR.AVX10-218(зуб), PR.AVX10-219(зуб), PR.AVX10-220(зуб), PR.AVX10-221(зуб), PR.AVX10-222(зуб), PR.AVX10-223(зуб), PR.AVX10-224(зуб), PR.AVX10-225(зуб), PR.AVX10-226(зуб), PR.AVX10-227(зуб), PR.AVX10-228(зуб), PR.AVX10-229(зуб), PR.AVX10-230(зуб), PR.AVX10-231(зуб), PR.AVX10-232(зуб), PR.AVX10-233(зуб), PR.AVX10-234(зуб), PR.AVX10-235(зуб), PR.AVX10-236(зуб), PR.AVX10-237(зуб), PR.AVX10-238(зуб), PR.AVX10-239(зуб), PR.AVX10-240(зуб), PR.AVX10-241(зуб), PR.AVX10-242(зуб), PR.AVX10-243(зуб), PR.AVX10-244(зуб), PR.AVX10-245(зуб), PR.AVX10-246(зуб), PR.AVX10-247(зуб), PR.AVX10-248(зуб), PR.AVX10-249(зуб), PR.AVX10-250(зуб), PR.AVX10-251(зуб), PR.AVX10-252(зуб), PR.AVX10-253(зуб), PR.AVX10-254(зуб), PR.AVX10-255(зуб), PR.AVX10-256(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-257(зуб), PR.AVX10-258(зуб), PR.AVX10-259(зуб), PR.AVX10-260(зуб), PR.AVX10-261(зуб), PR.AVX10-262(зуб), PR.AVX10-263(зуб), PR.AVX10-264(зуб), PR.AVX10-265(зуб), PR.AVX10-266(зуб), PR.AVX10-267(зуб), PR.AVX10-268(зуб), PR.AVX10-269(зуб), PR.AVX10-270(зуб), PR.AVX10-271(зуб), PR.AVX10-272(зуб), PR.AVX10-273(зуб), PR.AVX10-274(зуб), PR.AVX10-275(зуб), PR.AVX10-276(зуб), PR.AVX10-277(зуб), PR.AVX10-278(зуб), PR.AVX10-279(зуб), PR.AVX10-280(зуб), PR.AVX10-281(зуб), PR.AVX10-282(зуб), PR.AVX10-283(зуб), PR.AVX10-284(зуб), PR.AVX10-285(зуб), PR.AVX10-286(зуб), PR.AVX10-287(зуб), PR.AVX10-288(зуб), PR.AVX10-289(зуб), PR.AVX10-290(зуб), PR.AVX10-291(зуб), PR.8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-292(зуб), PR.AVX10-293(зуб), PR.AVX10-294(зуб), PR.AVX10-295(зуб), PR.AVX10-296(зуб), PR.AVX10-297(зуб), PR.AVX10-298(зуб), PR.AVX10-299(зуб), PR.AVX10-300(зуб), PR.AVX10-301(зуб), PR.AVX10-302(зуб), PR.AVX10-303(зуб), PR.AVX10-304(зуб), PR.AVX10-305(зуб), PR.AVX10-306(зуб), PR.AVX10-307(зуб), PR.AVX10-308(зуб), PR.AVX10-309(зуб), PR.AVX10-310(зуб), PR.AVX10-311(зуб), PR.AVX10-312(зуб), PR.AVX10-313(зуб), PR.AVX10-314(зуб), PR.AVX10-315(зуб), PR.AVX10-316(зуб), PR.AVX10-317(зуб), PR.AVX10-318(зуб), PR.AVX10-319(зуб), PR.AVX10-320(зуб), PR.AVX10-321(зуб), PR.AVX10-322(зуб), PR.AVX10-323(зуб), PR.AVX10-324(зуб), PR.AVX10-325(зуб), PR.AVX10-326(зуб), PR.AVX10-327(зуб), PR.AVX10-328(зуб), PR.AVX10-329(зуб), PR.AVX10-330(зуб), PR.AVX10-331(зуб), PR.AVX10-332(зуб), PR.AVX10-333(зуб), PR.AVX10-334(зуб), PR.AVX10-335(зуб), PR.AVX10-336(зуб), PR.AVX10-337(зуб), PR.AVX10-338(зуб), PR.AVX10-339(зуб), PR.AVX10-340(зуб), PR.AVX10-341(зуб), PR.AVX10-342(зуб), PR.AVX10-343(зуб), PR.AVX10-344(зуб), PR.AVX10-345(зуб), PR.AVX10-346(зуб), PR.AVX10-347(зуб), PR.AVX10-348(зуб), PR.AVX10-349(зуб), PR.AVX10-350(зуб), PR.AVX10-351(зуб), PR.AVX10-352(зуб), PR.AVX10-353(зуб), PR.AVX10-354(зуб), PR.AVX10-355(зуб), PR.AVX10-356(зуб), PR.AVX10-357(зуб), PR.AVX10-358(зуб), PR.AVX10-359(зуб), PR.AVX10-360(зуб), PR.AVX10-361(зуб), PR.AVX10-362(зуб), PR.AVX10-363(зуб), PR.AVX10-364(зуб), PR.AVX10-365(зуб), PR.AVX10-366(зуб), PR.AVX10-367(зуб), PR.AVX10-368(зуб), PR.AVX10-369(зуб), PR.AVX10-370(зуб), PR.AVX10-371(зуб), PR.AVX10-372(зуб), PR.AVX10-373(зуб), PR.AVX10-374(зуб), PR.AVX10-375(зуб), PR.AVX10-376(зуб), PR.AVX10-377(зуб), PR.AVX10-378(зуб), PR.AVX10-379(зуб), PR.AVX10-380(зуб), PR.AVX10-381(зуб), PR.AVX10-382(зуб), PR.AVX10-383(зуб), PR.AVX10-384(зуб), PR.AVX10-385(зуб), PR.AVX10-386(зуб), PR.AVX10-387(зуб), PR.AVX10-388(зуб), PR.AVX10-389(зуб), PR.AVX10-390(зуб), PR.AVX10-391(зуб), PR.AVX10-392(зуб), PR.AVX10-393(зуб), PR.AVX10-394(зуб), PR.AVX10-395(зуб), PR.AVX10-396(зуб), PR.AVX10-397(зуб), PR.AVX10-398(зуб), PR.AVX10-399(зуб), PR.AVX10-400(зуб), PR.AVX10-401(зуб), PR.AVX10-402(зуб), PR.AVX10-403(зуб), PR.AVX10-404(зуб), PR.AVX10-405(зуб), PR.AVX10-406(зуб), PR.AVX10-407(зуб), PR.AVX10-408(зуб), PR.AVX10-409(зуб), PR.AVX10-410(зуб), PR.AVX10-411(зуб), PR.AVX10-412(зуб), PR.AVX10-413(зуб), PR.AVX10-414(зуб), PR.AVX10-415(зуб), PR.AVX10-416(зуб), PR.AVX10-417(зуб), PR.AVX10-418(зуб), PR.AVX10-419(зуб), PR.AVX10-420(зуб), PR.AVX10-421(зуб), PR.AVX10-422(зуб), PR.AVX10-423(зуб), PR.AVX10-424(зуб), PR.AVX10-425(зуб), PR.AVX10-426(зуб), PR.AVX10-427(зуб), PR.AVX10-428(зуб), PR.AVX10-429(зуб), PR.AVX10-430(зуб), PR.AVX10-431(зуб), PR.AVX10-432(зуб), PR.AVX10-433(зуб), PR.AVX10-434(зуб), PR.AVX10-435(зуб), PR.AVX10-436(зуб), PR.AVX10-437(зуб), PR.AVX10-438(зуб), PR.AVX10-439(зуб), PR.AVX10-440(зуб), PR.AVX10-441(зуб), PR.AVX10-442(зуб), PR.AVX10-443(зуб), PR.AVX10-444(зуб), PR.AVX10-445(зуб), PR.AVX10-446(зуб), PR.AVX10-447(зуб), PR.AVX10-448(зуб), PR.AVX10-449(зуб), PR.AVX10-450(зуб), PR.AVX10-451(зуб), PR.AVX10-452(зуб), PR.AVX10-453(зуб), PR.AVX10-454(зуб), PR.AVX10-455(зуб), PR.AVX10-456(зуб), PR.AVX10-457(зуб), PR.AVX10-458(зуб), PR.AVX10-459(зуб), PR.AVX10-460(зуб), PR.AVX10-461(зуб), PR.AVX10-462(зуб), PR.AVX10-463(зуб), PR.AVX10-464(зуб), PR.AVX10-465(зуб), PR.AVX10-466(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-467(зуб), PR.AVX10-468(зуб), PR.AVX10-469(зуб), PR.AVX10-470(зуб), PR.AVX10-471(зуб), PR.AVX10-472(зуб), PR.AVX10-473(зуб), PR.AVX10-474(зуб), PR.AVX10-475(зуб), PR.AVX10-476(зуб), PR.AVX10-477(зуб), PR.AVX10-478(зуб), PR.AVX10-479(зуб), PR.AVX10-480(зуб), PR.AVX10-481(зуб), PR.AVX10-482(зуб), PR.AVX10-483(зуб), PR.AVX10-484(зуб), PR.AVX10-485(зуб), PR.AVX10-486(зуб), PR.AVX10-487(зуб), PR.AVX10-488(зуб), PR.AVX10-489(зуб), PR.AVX10-490(зуб), PR.AVX10-491(зуб), PR.AVX10-492(зуб), PR.AVX10-493(зуб), PR.AVX10-494(зуб), PR.AVX10-495(зуб), PR.AVX10-496(зуб), PR.AVX10-497(зуб), PR.AVX10-498(зуб), PR.AVX10-499(зуб), PR.AVX10-500(зуб), PR.AVX10-501(зуб), PR.8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-502(зуб), PR.AVX10-503(зуб), PR.AVX10-504(зуб), PR.AVX10-505(зуб), PR.AVX10-506(зуб), PR.AVX10-507(зуб), PR.AVX10-508(зуб), PR.AVX10-509(зуб), PR.AVX10-510(зуб), PR.AVX10-511(зуб), PR.AVX10-512(зуб), PR.AVX10-513(зуб), PR.AVX10-514(зуб), PR.AVX10-515(зуб), PR.AVX10-516(зуб), PR.AVX10-517(зуб), PR.AVX10-518(зуб), PR.AVX10-519(зуб), PR.AVX10-520(зуб), PR.AVX10-521(зуб), PR.AVX10-522(зуб), PR.AVX10-523(зуб), PR.AVX10-524(зуб), PR.AVX10-525(зуб), PR.AVX10-526(зуб), PR.AVX10-527(зуб), PR.AVX10-528(зуб), PR.AVX10-529(зуб), PR.AVX10-530(зуб), PR.AVX10-531(зуб), PR.AVX10-532(зуб), PR.AVX10-533(зуб), PR.AVX10-534(зуб), PR.AVX10-535(зуб), PR.AVX10-536(зуб), PR.AVX10-537(зуб), PR.AVX10-538(зуб), PR.AVX10-539(зуб), PR.AVX10-540(зуб), PR.AVX10-541(зуб), PR.AVX10-542(зуб), PR.AVX10-543(зуб), PR.AVX10-544(зуб), PR.AVX10-545(зуб), PR.AVX10-546(зуб), PR.AVX10-547(зуб), PR.AVX10-548(зуб), PR.AVX10-549(зуб), PR.AVX10-550(зуб), PR.AVX10-551(зуб), PR.AVX10-552(зуб), PR.AVX10-553(зуб), PR.AVX10-554(зуб), PR.AVX10-555(зуб), PR.AVX10-556(зуб), PR.AVX10-557(зуб), PR.AVX10-558(зуб), PR.AVX10-559(зуб), PR.AVX10-560(зуб), PR.AVX10-561(зуб), PR.AVX10-562(зуб), PR.AVX10-563(зуб), PR.AVX10-564(зуб), PR.AVX10-565(зуб), PR.AVX10-566(зуб), PR.AVX10-567(зуб), PR.AVX10-568(зуб), PR.AVX10-569(зуб), PR.AVX10-570(зуб), PR.AVX10-571(зуб), PR.AVX10-572(зуб), PR.AVX10-573(зуб), PR.AVX10-574(зуб), PR.AVX10-575(зуб), PR.AVX10-576(зуб), PR.AVX10-577(зуб), PR.AVX10-578(зуб), PR.AVX10-579(зуб), PR.AVX10-580(зуб), PR.AVX10-581(зуб), PR.AVX10-582(зуб), PR.AVX10-583(зуб), PR.AVX10-584(зуб), PR.AVX10-585(зуб), PR.AVX10-586(зуб), PR.AVX10-587(зуб), PR.AVX10-588(зуб), PR.AVX10-589(зуб), PR.AVX10-590(зуб), PR.AVX10-591(зуб), PR.AVX10-592(зуб), PR.AVX10-593(зуб), PR.AVX10-594(зуб), PR.AVX10-595(зуб), PR.AVX10-596(зуб), PR.AVX10-597(зуб), PR.AVX10-598(зуб), PR.AVX10-599(зуб), PR.AVX10-600(зуб), PR.AVX10-601(зуб), PR.AVX10-602(зуб), PR.AVX10-603(зуб), PR.AVX10-604(зуб), PR.AVX10-605(зуб), PR.AVX10-606(зуб), PR.AVX10-607(зуб), PR.AVX10-608(зуб), PR.AVX10-609(зуб), PR.AVX10-610(зуб), PR.AVX10-611(зуб), PR.AVX10-612(зуб), PR.AVX10-613(зуб), PR.AVX10-614(зуб), PR.AVX10-615(зуб), PR.AVX10-616(зуб), PR.AVX10-617(зуб), PR.AVX10-618(зуб), PR.AVX10-619(зуб), PR.AVX10-620(зуб), PR.AVX10-621(зуб), PR.AVX10-622(зуб), PR.AVX10-623(зуб), PR.AVX10-624(зуб), PR.AVX10-625(зуб), PR.AVX10-626(зуб), PR.AVX10-627(зуб), PR.AVX10-628(зуб), PR.AVX10-629(зуб), PR.AVX10-630(зуб), PR.AVX10-631(зуб), PR.AVX10-632(зуб), PR.AVX10-633(зуб), PR.AVX10-634(зуб), PR.AVX10-635(зуб), PR.AVX10-636(зуб), PR.AVX10-637(зуб), PR.AVX10-638(зуб), PR.AVX10-639(зуб), PR.AVX10-640(зуб), PR.AVX10-641(зуб), PR.AVX10-642(зуб), PR.AVX10-643(зуб), PR.AVX10-644(зуб), PR.AVX10-645(зуб), PR.AVX10-646(зуб), PR.AVX10-647(зуб), PR.AVX10-648(зуб), PR.AVX10-649(зуб), PR.AVX10-650(зуб), PR.AVX10-651(зуб), PR.AVX10-652(зуб), PR.AVX10-653(зуб), PR.AVX10-654(зуб), PR.AVX10-655(зуб), PR.AVX10-656(зуб), PR.AVX10-657(зуб), PR.AVX10-658(зуб), PR.AVX10-659(зуб), PR.AVX10-660(зуб), PR.AVX10-661(зуб), PR.AVX10-662(зуб), PR.AVX10-663(зуб), PR.AVX10-664(зуб), PR.AVX10-665(зуб), PR.AVX10-666(зуб), PR.AVX10-667(зуб), PR.AVX10-668(зуб), PR.AVX10-669(зуб), PR.AVX10-670(зуб), PR.AVX10-671(зуб), PR.AVX10-672(зуб), PR.AVX10-673(зуб), PR.AVX10-674(зуб), PR.AVX10-675(зуб), PR.AVX10-676(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-677(зуб), PR.AVX10-678(зуб), PR.AVX10-679(зуб), PR.AVX10-680(зуб), PR.AVX10-681(зуб), PR.AVX10-682(зуб), PR.AVX10-683(зуб), PR.AVX10-684(зуб), PR.AVX10-685(зуб), PR.AVX10-686(зуб), PR.AVX10-687(зуб), PR.AVX10-688(зуб), PR.AVX10-689(зуб), PR.AVX10-690(зуб), PR.AVX10-691(зуб), PR.AVX10-692(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-693(зуб), PR.AVX10-694(зуб), PR.AVX10-695(зуб), PR.AVX10-696(зуб), PR.AVX10-697(зуб), PR.AVX10-698(зуб), PR.AVX10-699(зуб), PR.AVX10-700(зуб), PR.AVX10-701(зуб), PR.AVX10-702(зуб), PR.AVX10-703(зуб), PR.AVX10-704(зуб), PR.AVX10-705(зуб), PR.AVX10-706(зуб), PR.AVX10-707(зуб), PR.AVX10-708(зуб), PR.AVX10-709(зуб), PR.AVX10-710(зуб), PR.AVX10-711(зуб), PR.AVX10-712(зуб), PR.AVX10-713(зуб), PR.AVX10-714(зуб), PR.AVX10-715(зуб), PR.AVX10-716(зуб), PR.AVX10-717(зуб), PR.AVX10-718(зуб), PR.AVX10-719(зуб), PR.AVX10-720(зуб), PR.AVX10-721(зуб), PR.AVX10-722(зуб), PR.AVX10-723(зуб), PR.AVX10-724(зуб), PR.AVX10-725(зуб), PR.AVX10-726(зуб), PR.AVX10-727(зуб), PR.AVX10-728(зуб), PR.AVX10-729(зуб), PR.AVX10-730(зуб), PR.AVX10-731(зуб), PR.AVX10-732(зуб), PR.AVX10-733(зуб), PR.AVX10-734(зуб), PR.AVX10-735(зуб), PR.AVX10-736(зуб), PR.AVX10-737(зуб), PR.AVX10-738(зуб), PR.AVX10-739(зуб), PR.AVX10-740(зуб), PR.AVX10-741(зуб), PR.AVX10-742(зуб), PR.AVX10-743(зуб), PR.AVX10-744(зуб), PR.AVX10-745(зуб), PR.AVX10-746(зуб), PR.AVX10-747(зуб), PR.AVX10-748(зуб), PR.AVX10-749(зуб), PR.AVX10-750(зуб), PR.AVX10-751(зуб), PR.AVX10-752(зуб), PR.AVX10-753(зуб), PR.AVX10-754(зуб), PR.AVX10-755(зуб), PR.AVX10-756(зуб), PR.AVX10-757(зуб), PR.AVX10-758(зуб), PR.AVX10-759(зуб), PR.AVX10-760(зуб), PR.AVX10-761(зуб), PR.AVX10-762(зуб), PR.AVX10-763(зуб), PR.AVX10-764(зуб), PR.AVX10-765(зуб), PR.AVX10-766(зуб), PR.AVX10-767(зуб), PR.AVX10-768(зуб), PR.AVX10-769(зуб), PR.AVX10-770(зуб), PR.AVX10-771(зуб), PR.AVX10-772(зуб), PR.AVX10-773(зуб), PR.AVX10-774(зуб), PR.AVX10-775(зуб), PR.AVX10-776(зуб), PR.AVX10-777(зуб), PR.AVX10-778(зуб), PR.AVX10-779(зуб), PR.AVX10-780(зуб), PR.AVX10-781(зуб), PR.AVX10-782(зуб), PR.AVX10-783(зуб), PR.AVX10-784(зуб), PR.AVX10-785(зуб), PR.AVX10-786(зуб), PR.AVX10-787(зуб), PR.AVX10-788(зуб), PR.AVX10-789(зуб), PR.AVX10-790(зуб), PR.AVX10-791(зуб), PR.AVX10-792(зуб), PR.AVX10-793(зуб), PR.AVX10-794(зуб), PR.AVX10-795(зуб), PR.AVX10-796(зуб), PR.AVX10-797(зуб), PR.AVX10-798(зуб), PR.AVX10-799(зуб), PR.AVX10-800(зуб), PR.AVX10-801(зуб), PR.AVX10-802(зуб), PR.AVX10-803(зуб), PR.AVX10-804(зуб), PR.AVX10-805(зуб), PR.AVX10-806(зуб), PR.AVX10-807(зуб), PR.AVX10-808(зуб), PR.AVX10-809(зуб), PR.AVX10-810(зуб), PR.AVX10-811(зуб), PR.AVX10-812(зуб), PR.AVX10-813(зуб), PR.AVX10-814(зуб), PR.AVX10-815(зуб), PR.AVX10-816(зуб), PR.AVX10-817(зуб), PR.AVX10-818(зуб), PR.AVX10-819(зуб), PR.AVX10-820(зуб), PR.AVX10-821(зуб), PR.AVX10-822(зуб), PR.AVX10-823(зуб), PR.AVX10-824(зуб), PR.AVX10-825(зуб), PR.AVX10-826(зуб), PR.AVX10-827(зуб), PR.AVX10-828(зуб), PR.AVX10-829(зуб), PR.AVX10-830(зуб), PR.AVX10-831(зуб), PR.AVX10-832(зуб), PR.AVX10-833(зуб), PR.AVX10-834(зуб), PR.AVX10-835(зуб), PR.AVX10-836(зуб), PR.AVX10-837(зуб), PR.AVX10-838(зуб), PR.AVX10-839(зуб), PR.AVX10-840(зуб), PR.AVX10-841(зуб), PR.AVX10-842(зуб), PR.AVX10-843(зуб), PR.AVX10-844(зуб), PR.AVX10-845(зуб), PR.AVX10-846(зуб), PR.AVX10-847(зуб), PR.AVX10-848(зуб), PR.AVX10-849(зуб), PR.AVX10-850(зуб), PR.AVX10-851(зуб), PR.AVX10-852(зуб), PR.AVX10-853(зуб), PR.AVX10-854(зуб), PR.AVX10-855(зуб), PR.AVX10-856(зуб), PR.AVX10-857(зуб), PR.AVX10-858(зуб), PR.AVX10-859(зуб), PR.AVX10-860(зуб), PR.AVX10-861(зуб), PR.AVX10-862(зуб), PR.AVX10-863(зуб), PR.AVX10-864(зуб), PR.AVX10-865(зуб), PR.AVX10-866(зуб), PR.AVX10-867(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-868(зуб), PR.AVX10-869(зуб), PR.AVX10-870(зуб), PR.AVX10-871(зуб), PR.AVX10-872(зуб), PR.AVX10-873(зуб), PR.AVX10-874(зуб), PR.AVX10-875(зуб), PR.AVX10-876(зуб), PR.AVX10-877(зуб), PR.AVX10-878(зуб), PR.AVX10-879(зуб), PR.AVX10-880(зуб), PR.AVX10-881(зуб), PR.AVX10-882(зуб), PR.AVX10-883(зуб), PR.AVX10-884(зуб), PR.AVX10-885(зуб), PR.AVX10-886(зуб), PR.AVX10-887(зуб), PR.AVX10-888(зуб), PR.AVX10-889(зуб), PR.AVX10-890(зуб), PR.AVX10-891(зуб), PR.AVX10-892(зуб), PR.AVX10-893(зуб), PR.AVX10-894(зуб), PR.AVX10-895(зуб), PR.AVX10-896(зуб), PR.AVX10-897(зуб), PR.AVX10-898(зуб), PR.AVX10-899(зуб), PR.AVX10-900(зуб), PR.AVX10-901(зуб), PR.AVX10-902(зуб), PR.8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-903(зуб), PR.AVX10-904(зуб), PR.AVX10-905(зуб), PR.AVX10-906(зуб), PR.AVX10-907(зуб), PR.AVX10-908(зуб), PR.AVX10-909(зуб), PR.AVX10-910(зуб), PR.AVX10-911(зуб), PR.AVX10-912(зуб), PR.AVX10-913(зуб), PR.AVX10-914(зуб), PR.AVX10-915(зуб), PR.AVX10-916(зуб), PR.AVX10-917(зуб), PR.AVX10-918(зуб), PR.AVX10-919(зуб), PR.AVX10-920(зуб), PR.AVX10-921(зуб), PR.AVX10-922(зуб), PR.AVX10-923(зуб), PR.AVX10-924(зуб), PR.AVX10-925(зуб), PR.AVX10-926(зуб), PR.AVX10-927(зуб), PR.AVX10-928(зуб), PR.AVX10-929(зуб), PR.AVX10-930(зуб), PR.AVX10-931(зуб), PR.AVX10-932(зуб), PR.AVX10-933(зуб), PR.AVX10-934(зуб), PR.AVX10-935(зуб), PR.AVX10-936(зуб), PR.AVX10-937(зуб), PR.AVX10-938(зуб), PR.AVX10-939(зуб), PR.AVX10-940(зуб), PR.AVX10-941(зуб), PR.AVX10-942(зуб), PR.AVX10-943(зуб), PR.AVX10-944(зуб), PR.AVX10-945(зуб), PR.AVX10-946(зуб), PR.AVX10-947(зуб), PR.AVX10-948(зуб), PR.AVX10-949(зуб), PR.AVX10-950(зуб), PR.AVX10-951(зуб), PR.AVX10-952(зуб), PR.AVX10-953(зуб), PR.AVX10-954(зуб), PR.AVX10-955(зуб), PR.AVX10-956(зуб), PR.AVX10-957(зуб), PR.AVX10-958(зуб), PR.AVX10-959(зуб), PR.AVX10-960(зуб), PR.AVX10-961(зуб), PR.AVX10-962(зуб), PR.AVX10-963(зуб), PR.AVX10-964(зуб), PR.AVX10-965(зуб), PR.AVX10-966(зуб), PR.AVX10-967(зуб), PR.AVX10-968(зуб), PR.AVX10-969(зуб), PR.AVX10-970(зуб), PR.AVX10-971(зуб), PR.AVX10-972(зуб), PR.AVX10-973(зуб), PR.AVX10-974(зуб), PR.AVX10-975(зуб), PR.AVX10-976(зуб), PR.AVX10-977(зуб), PR.AVX10-978(зуб), PR.AVX10-979(зуб), PR.AVX10-980(зуб), PR.AVX10-981(зуб), PR.AVX10-982(зуб), PR.AVX10-983(зуб), PR.AVX10-984(зуб), PR.AVX10-985(зуб), PR.AVX10-986(зуб), PR.AVX10-987(зуб), PR.AVX10-988(зуб), PR.AVX10-989(зуб), PR.AVX10-990(зуб), PR.AVX10-991(зуб), PR.AVX10-992(зуб), PR.AVX10-993(зуб), PR.AVX10-994(зуб), PR.AVX10-995(зуб), PR.AVX10-996(зуб), PR.AVX10-997(зуб), PR.AVX10-998(зуб), PR.AVX10-999(зуб), PR.AVX10-1000(зуб), PR.AVX10-1001(зуб), PR.AVX10-1002(зуб), PR.AVX10-1003(зуб), PR.AVX10-1004(зуб), PR.AVX10-1005(зуб), PR.AVX10-1006(зуб), PR.AVX10-1007(зуб), PR.AVX10-1008(зуб), PR.AVX10-1009(зуб), PR.AVX10-1010(зуб), PR.AVX10-1011(зуб), PR.AVX10-1012(зуб), PR.AVX10-1013(зуб), PR.AVX10-1014(зуб), PR.AVX10-1015(зуб), PR.AVX10-1016(зуб), PR.AVX10-1017(зуб), PR.AVX10-1018(зуб), PR.AVX10-1019(зуб), PR.AVX10-1020(зуб), PR.AVX10-1021(зуб), PR.AVX10-1022(зуб), PR.AVX10-1023(зуб), PR.AVX10-1024(зуб), PR.AVX10-1025(зуб), PR.AVX10-1026(зуб), PR.AVX10-1027(зуб), PR.AVX10-1028(зуб), PR.AVX10-1029(зуб), PR.AVX10-1030(зуб), PR.AVX10-1031(зуб), PR.AVX10-1032(зуб), PR.AVX10-1033(зуб), PR.AVX10-1034(зуб), PR.AVX10-1035(зуб), PR.AVX10-1036(зуб), PR.AVX10-1037(зуб), PR.AVX10-1038(зуб), PR.AVX10-1039(зуб), PR.AVX10-1040(зуб), PR.AVX10-1041(зуб), PR.AVX10-1042(зуб), PR.AVX10-1043(зуб), PR.AVX10-1044(зуб), PR.AVX10-1045(зуб), PR.AVX10-1046(зуб), PR.AVX10-1047(зуб), PR.AVX10-1048(зуб), PR.AVX10-1049(зуб), PR.AVX10-1050(зуб), PR.AVX10-1051(зуб), PR.AVX10-1052(зуб), PR.AVX10-1053(зуб), PR.AVX10-1054(зуб), PR.AVX10-1055(зуб), PR.AVX10-1056(зуб), PR.AVX10-1057(зуб), PR.AVX10-1058(зуб), PR.AVX10-1059(зуб), PR.AVX10-1060(зуб), PR.AVX10-1061(зуб), PR.AVX10-1062(зуб), PR.AVX10-1063(зуб), PR.AVX10-1064(зуб), PR.AVX10-1065(зуб), PR.AVX10-1066(зуб), PR.AVX10-1067(зуб), PR.AVX10-1068(зуб), PR.AVX10-1069(зуб), PR.AVX10-1070(зуб), PR.AVX10-1071(зуб), PR.AVX10-1072(зуб), PR.AVX10-1073(зуб), PR.AVX10-1074(зуб), PR.AVX10-1075(зуб), PR.AVX10-1076(зуб), PR.AVX10-1077(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-1078(зуб), PR.AVX10-1079(зуб), PR.AVX10-1080(зуб), PR.AVX10-1081(зуб), PR.AVX10-1082(зуб), PR.AVX10-1083(зуб), PR.AVX10-1084(зуб), PR.AVX10-1085(зуб), PR.AVX10-1086(зуб), PR.AVX10-1087(зуб), PR.AVX10-1088(зуб), PR.AVX10-1089(зуб), PR.AVX10-1090(зуб), PR.AVX10-1091(зуб), PR.AVX10-1092(зуб), PR.AVX10-1093(зуб), PR.AVX10-1094(зуб), PR.AVX10-1095(зуб), PR.AVX10-1096(зуб), PR.AVX10-1097(зуб), PR.AVX10-1098(зуб), PR.AVX10-1099(зуб), PR.AVX10-1100(зуб), PR.AVX10-1101(зуб), PR.AVX10-1102(зуб), PR.AVX10-1103(зуб), PR.AVX10-1104(зуб), PR.AVX10-1105(зуб), PR.AVX10-1106(зуб), PR.AVX10-1107(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1108(зуб), PR.AVX10-1109(зуб), PR.AVX10-1110(зуб), PR.AVX10-1111(зуб), PR.AVX10-1112(зуб), PR.AVX10-1113(зуб), PR.AVX10-1114(зуб), PR.AVX10-1115(зуб), PR.AVX10-1116(зуб), PR.AVX10-1117(зуб), PR.AVX10-1118(зуб), PR.AVX10-1119(зуб), PR.AVX10-1120(зуб), PR.AVX10-1121(зуб), PR.AVX10-1122(зуб), PR.AVX10-1123(зуб), PR.AVX10-1124(зуб), PR.AVX10-1125(зуб), PR.AVX10-1126(зуб), PR.AVX10-1127(зуб), PR.AVX10-1128(зуб), PR.AVX10-1129(зуб), PR.AVX10-1130(зуб), PR.AVX10-1131(зуб), PR.AVX10-1132(зуб), PR.AVX10-1133(зуб), PR.AVX10-1134(зуб), PR.AVX10-1135(зуб), PR.AVX10-1136(зуб), PR.AVX10-1137(зуб), PR.AVX10-1138(зуб), PR.AVX10-1139(зуб), PR.AVX10-1140(зуб), PR.AVX10-1141(зуб), PR.AVX10-1142(зуб), PR.AVX10-1143(зуб), PR.AVX10-1144(зуб), PR.AVX10-1145(зуб), PR.AVX10-1146(зуб), PR.AVX10-1147(зуб), PR.AVX10-1148(зуб), PR.AVX10-1149(зуб), PR.AVX10-1150(зуб), PR.AVX10-1151(зуб), PR.AVX10-1152(зуб), PR.AVX10-1153(зуб), PR.AVX10-1154(зуб), PR.AVX10-1155(зуб), PR.AVX10-1156(зуб), PR.AVX10-1157(зуб), PR.AVX10-1158(зуб), PR.AVX10-1159(зуб), PR.AVX10-1160(зуб), PR.AVX10-1161(зуб), PR.AVX10-1162(зуб), PR.AVX10-1163(зуб), PR.AVX10-1164(зуб), PR.AVX10-1165(зуб), PR.AVX10-1166(зуб), PR.AVX10-1167(зуб), PR.AVX10-1168(зуб), PR.AVX10-1169(зуб), PR.AVX10-1170(зуб), PR.AVX10-1171(зуб), PR.AVX10-1172(зуб), PR.AVX10-1173(зуб), PR.AVX10-1174(зуб), PR.AVX10-1175(зуб), PR.AVX10-1176(зуб), PR.AVX10-1177(зуб), PR.AVX10-1178(зуб), PR.AVX10-1179(зуб), PR.AVX10-1180(зуб), PR.AVX10-1181(зуб), PR.AVX10-1182(зуб), PR.AVX10-1183(зуб), PR.AVX10-1184(зуб), PR.AVX10-1185(зуб), PR.AVX10-1186(зуб), PR.AVX10-1187(зуб), PR.AVX10-1188(зуб), PR.AVX10-1189(зуб), PR.AVX10-1190(зуб), PR.AVX10-1191(зуб), PR.AVX10-1192(зуб), PR.AVX10-1193(зуб), PR.AVX10-1194(зуб), PR.AVX10-1195(зуб), PR.AVX10-1196(зуб), PR.AVX10-1197(зуб), PR.AVX10-1198(зуб), PR.AVX10-1199(зуб), PR.AVX10-1200(зуб), PR.AVX10-1201(зуб), PR.AVX10-1202(зуб), PR.AVX10-1203(зуб), PR.AVX10-1204(зуб), PR.AVX10-1205(зуб), PR.AVX10-1206(зуб), PR.AVX10-1207(зуб), PR.AVX10-1208(зуб), PR.AVX10-1209(зуб), PR.AVX10-1210(зуб), PR.AVX10-1211(зуб), PR.AVX10-1212(зуб), PR.AVX10-1213(зуб), PR.AVX10-1214(зуб), PR.AVX10-1215(зуб), PR.AVX10-1216(зуб), PR.AVX10-1217(зуб), PR.AVX10-1218(зуб), PR.AVX10-1219(зуб), PR.AVX10-1220(зуб), PR.AVX10-1221(зуб), PR.AVX10-1222(зуб), PR.AVX10-1223(зуб), PR.AVX10-1224(зуб), PR.AVX10-1225(зуб), PR.AVX10-1226(зуб), PR.AVX10-1227(зуб), PR.AVX10-1228(зуб), PR.AVX10-1229(зуб), PR.AVX10-1230(зуб), PR.AVX10-1231(зуб), PR.AVX10-1232(зуб), PR.AVX10-1233(зуб), PR.AVX10-1234(зуб), PR.AVX10-1235(зуб), PR.AVX10-1236(зуб), PR.AVX10-1237(зуб), PR.AVX10-1238(зуб), PR.AVX10-1239(зуб), PR.AVX10-1240(зуб), PR.AVX10-1241(зуб), PR.AVX10-1242(зуб), PR.AVX10-1243(зуб), PR.AVX10-1244(зуб), PR.AVX10-1245(зуб), PR.AVX10-1246(зуб), PR.AVX10-1247(зуб), PR.AVX10-1248(зуб), PR.AVX10-1249(зуб), PR.AVX10-1250(зуб), PR.AVX10-1251(зуб), PR.AVX10-1252(зуб), PR.AVX10-1253(зуб), PR.AVX10-1254(зуб), PR.AVX10-1255(зуб), PR.AVX10-1256(зуб), PR.AVX10-1257(зуб), PR.AVX10-1258(зуб), PR.AVX10-1259(зуб), PR.AVX10-1260(зуб), PR.AVX10-1261(зуб), PR.AVX10-1262(зуб), PR.AVX10-1263(зуб), PR.AVX10-1264(зуб), PR.AVX10-1265(зуб), PR.AVX10-1266(зуб), PR.AVX10-1267(зуб), PR.AVX10-1268(зуб), PR.AVX10-1269(зуб), PR.AVX10-1270(зуб), PR.AVX10-1271(зуб), PR.AVX10-1272(зуб), PR.AVX10-1273(зуб), PR.AVX10-1274(зуб), PR.AVX10-1275(зуб), PR.AVX10-1276(зуб), PR.AVX10-1277(зуб), PR.AVX10-1278(зуб), PR.AVX10-1279(зуб), PR.AVX10-1280(зуб), PR.AVX10-1281(зуб), PR.AVX10-1282(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-1283(зуб), PR.AVX10-1284(зуб), PR.AVX10-1285(зуб), PR.AVX10-1286(зуб), PR.AVX10-1287(зуб), PR.AVX10-1288(зуб), PR.AVX10-1289(зуб), PR.AVX10-1290(зуб), PR.AVX10-1291(зуб), PR.AVX10-1292(зуб), PR.AVX10-1293(зуб), PR.AVX10-1294(зуб), PR.AVX10-1295(зуб), PR.AVX10-1296(зуб), PR.AVX10-1297(зуб), PR.AVX10-1298(зуб), PR.AVX10-1299(зуб), PR.AVX10-1300(зуб), PR.AVX10-1301(зуб), PR.AVX10-1302(зуб), PR.AVX10-1303(зуб), PR.AVX10-1304(зуб), PR.AVX10-1305(зуб), PR.AVX10-1306(зуб), PR.AVX10-1307(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1308(зуб), PR.AVX10-1309(зуб), PR.AVX10-1310(зуб), PR.AVX10-1311(зуб), PR.AVX10-1312(зуб), PR.AVX10-1313(зуб), PR.AVX10-1314(зуб), PR.AVX10-1315(зуб), PR.AVX10-1316(зуб), PR.AVX10-1317(зуб), PR.AVX10-1318(зуб), PR.AVX10-1319(зуб), PR.AVX10-1320(зуб), PR.AVX10-1321(зуб), PR.AVX10-1322(зуб), PR.AVX10-1323(зуб), PR.AVX10-1324(зуб), PR.AVX10-1325(зуб), PR.AVX10-1326(зуб), PR.AVX10-1327(зуб), PR.AVX10-1328(зуб), PR.AVX10-1329(зуб), PR.AVX10-1330(зуб), PR.AVX10-1331(зуб), PR.AVX10-1332(зуб), PR.AVX10-1333(зуб), PR.AVX10-1334(зуб), PR.AVX10-1335(зуб), PR.AVX10-1336(зуб), PR.AVX10-1337(зуб), PR.AVX10-1338(зуб), PR.AVX10-1339(зуб), PR.AVX10-1340(зуб), PR.AVX10-1341(зуб), PR.AVX10-1342(зуб), PR.AVX10-1343(зуб), PR.AVX10-1344(зуб), PR.AVX10-1345(зуб), PR.AVX10-1346(зуб), PR.AVX10-1347(зуб), PR.AVX10-1348(зуб), PR.AVX10-1349(зуб), PR.AVX10-1350(зуб), PR.AVX10-1351(зуб), PR.AVX10-1352(зуб), PR.AVX10-1353(зуб), PR.AVX10-1354(зуб), PR.AVX10-1355(зуб), PR.AVX10-1356(зуб), PR.AVX10-1357(зуб), PR.AVX10-1358(зуб), PR.AVX10-1359(зуб), PR.AVX10-1360(зуб), PR.AVX10-1361(зуб), PR.AVX10-1362(зуб), PR.AVX10-1363(зуб), PR.AVX10-1364(зуб), PR.AVX10-1365(зуб), PR.AVX10-1366(зуб), PR.AVX10-1367(зуб), PR.AVX10-1368(зуб), PR.AVX10-1369(зуб), PR.AVX10-1370(зуб), PR.AVX10-1371(зуб), PR.AVX10-1372(зуб), PR.AVX10-1373(зуб), PR.AVX10-1374(зуб), PR.AVX10-1375(зуб), PR.AVX10-1376(зуб), PR.AVX10-1377(зуб), PR.AVX10-1378(зуб), PR.AVX10-1379(зуб), PR.AVX10-1380(зуб), PR.AVX10-1381(зуб), PR.AVX10-1382(зуб), PR.AVX10-1383(зуб), PR.AVX10-1384(зуб), PR.AVX10-1385(зуб), PR.AVX10-1386(зуб), PR.AVX10-1387(зуб), PR.AVX10-1388(зуб), PR.AVX10-1389(зуб), PR.AVX10-1390(зуб), PR.AVX10-1391(зуб), PR.AVX10-1392(зуб), PR.AVX10-1393(зуб), PR.AVX10-1394(зуб), PR.AVX10-1395(зуб), PR.AVX10-1396(зуб), PR.AVX10-1397(зуб), PR.AVX10-1398(зуб), PR.AVX10-1399(зуб), PR.AVX10-1400(зуб), PR.AVX10-1401(зуб), PR.AVX10-1402(зуб), PR.AVX10-1403(зуб), PR.AVX10-1404(зуб), PR.AVX10-1405(зуб), PR.AVX10-1406(зуб), PR.AVX10-1407(зуб), PR.AVX10-1408(зуб), PR.AVX10-1409(зуб), PR.AVX10-1410(зуб), PR.AVX10-1411(зуб), PR.AVX10-1412(зуб), PR.AVX10-1413(зуб), PR.AVX10-1414(зуб), PR.AVX10-1415(зуб), PR.AVX10-1416(зуб), PR.AVX10-1417(зуб), PR.AVX10-1418(зуб), PR.AVX10-1419(зуб), PR.AVX10-1420(зуб), PR.AVX10-1421(зуб), PR.AVX10-1422(зуб), PR.AVX10-1423(зуб), PR.AVX10-1424(зуб), PR.AVX10-1425(зуб), PR.AVX10-1426(зуб), PR.AVX10-1427(зуб), PR.AVX10-1428(зуб), PR.AVX10-1429(зуб), PR.AVX10-1430(зуб), PR.AVX10-1431(зуб), PR.AVX10-1432(зуб), PR.AVX10-1433(зуб), PR.AVX10-1434(зуб), PR.AVX10-1435(зуб), PR.AVX10-1436(зуб), PR.AVX10-1437(зуб), PR.AVX10-1438(зуб), PR.AVX10-1439(зуб), PR.AVX10-1440(зуб), PR.AVX10-1441(зуб), PR.AVX10-1442(зуб), PR.AVX10-1443(зуб), PR.AVX10-1444(зуб), PR.AVX10-1445(зуб), PR.AVX10-1446(зуб), PR.AVX10-1447(зуб), PR.AVX10-1448(зуб), PR.AVX10-1449(зуб), PR.AVX10-1450(зуб), PR.AVX10-1451(зуб), PR.AVX10-1452(зуб), PR.AVX10-1453(зуб), PR.AVX10-1454(зуб), PR.AVX10-1455(зуб), PR.AVX10-1456(зуб), PR.AVX10-1457(зуб), PR.AVX10-1458(зуб), PR.AVX10-1459(зуб), PR.AVX10-1460(зуб), PR.AVX10-1461(зуб), PR.AVX10-1462(зуб), PR.AVX10-1463(зуб), PR.AVX10-1464(зуб), PR.AVX10-1465(зуб), PR.AVX10-1466(зуб), PR.AVX10-1467(зуб), PR.AVX10-1468(зуб), PR.AVX10-1469(зуб), PR.AVX10-1470(зуб), PR.AVX10-1471(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1472(зуб), PR.AVX10-1473(зуб), PR.AVX10-1474(зуб), PR.AVX10-1475(зуб), PR.AVX10-1476(зуб), PR.AVX10-1477(зуб), PR.AVX10-1478(зуб), PR.AVX10-1479(зуб), PR.AVX10-1480(зуб), PR.AVX10-1481(зуб), PR.AVX10-1482(зуб), PR.AVX10-1483(зуб), PR.AVX10-1484(зуб), PR.AVX10-1485(зуб), PR.AVX10-1486(зуб), PR.AVX10-1487(зуб), PR.AVX10-1488(зуб), PR.AVX10-1489(зуб), PR.AVX10-1490(зуб), PR.AVX10-1491(зуб), PR.AVX10-1492(зуб), PR.AVX10-1493(зуб), PR.AVX10-1494(зуб), PR.AVX10-1495(зуб), PR.AVX10-1496(зуб), PR.AVX10-1497(зуб), PR.AVX10-1498(зуб), PR.AVX10-1499(зуб), PR.AVX10-1500(зуб), PR.AVX10-1501(зуб), PR.AVX10-1502(зуб), PR.AVX10-1503(зуб), PR.AVX10-1504(зуб), PR.AVX10-1505(зуб), PR.AVX10-1506(зуб), PR.AVX10-1507(зуб), PR.AVX10-1508(зуб), PR.AVX10-1509(зуб), PR.AVX10-1510(зуб), PR.AVX10-1511(зуб), PR.AVX10-1512(зуб), PR.AVX10-1513(зуб), PR.AVX10-1514(зуб), PR.AVX10-1515(зуб), PR.AVX10-1516(зуб), PR.AVX10-1517(зуб), PR.AVX10-1518(зуб), PR.AVX10-1519(зуб), PR.AVX10-1520(зуб), PR.AVX10-1521(зуб), PR.AVX10-1522(зуб), PR.AVX10-1523(зуб), PR.AVX10-1524(зуб), PR.AVX10-1525(зуб), PR.AVX10-1526(зуб), PR.AVX10-1527(зуб), PR.AVX10-1528(зуб), PR.AVX10-1529(зуб), PR.AVX10-1530(зуб), PR.AVX10-1531(зуб), PR.AVX10-1532(зуб), PR.AVX10-1533(зуб), PR.AVX10-1534(зуб), PR.AVX10-1535(зуб), PR.AVX10-1536(зуб), PR.AVX10-1537(зуб), PR.AVX10-1538(зуб), PR.AVX10-1539(зуб), PR.AVX10-1540(зуб), PR.AVX10-1541(зуб), PR.AVX10-1542(зуб), PR.AVX10-1543(зуб), PR.AVX10-1544(зуб), PR.AVX10-1545(зуб), PR.AVX10-1546(зуб), PR.AVX10-1547(зуб), PR.AVX10-1548(зуб), PR.AVX10-1549(зуб), PR.AVX10-1550(зуб), PR.AVX10-1551(зуб), PR.AVX10-1552(зуб), PR.AVX10-1553(зуб), PR.AVX10-1554(зуб), PR.AVX10-1555(зуб), PR.AVX10-1556(зуб), PR.AVX10-1557(зуб), PR.AVX10-1558(зуб), PR.AVX10-1559(зуб), PR.AVX10-1560(зуб), PR.AVX10-1561(зуб), PR.AVX10-1562(зуб), PR.AVX10-1563(зуб), PR.AVX10-1564(зуб), PR.AVX10-1565(зуб), PR.AVX10-1566(зуб), PR.AVX10-1567(зуб), PR.AVX10-1568(зуб), PR.AVX10-1569(зуб), PR.AVX10-1570(зуб), PR.AVX10-1571(зуб), PR.AVX10-1572(зуб), PR.AVX10-1573(зуб), PR.AVX10-1574(зуб), PR.AVX10-1575(зуб), PR.AVX10-1576(зуб), PR.AVX10-1577(зуб), PR.AVX10-1578(зуб), PR.AVX10-1579(зуб), PR.AVX10-1580(зуб), PR.AVX10-1581(зуб), PR.AVX10-1582(зуб), PR.AVX10-1583(зуб), PR.AVX10-1584(зуб), PR.AVX10-1585(зуб), PR.AVX10-1586(зуб), PR.AVX10-1587(зуб), PR.AVX10-1588(зуб), PR.AVX10-1589(зуб), PR.AVX10-1590(зуб), PR.AVX10-1591(зуб), PR.AVX10-1592(зуб), PR.AVX10-1593(зуб), PR.AVX10-1594(зуб), PR.AVX10-1595(зуб), PR.AVX10-1596(зуб), PR.AVX10-1597(зуб), PR.AVX10-1598(зуб), PR.AVX10-1599(зуб), PR.AVX10-1600(зуб), PR.AVX10-1601(зуб), PR.AVX10-1602(зуб), PR.AVX10-1603(зуб), PR.AVX10-1604(зуб), PR.AVX10-1605(зуб), PR.AVX10-1606(зуб), PR.AVX10-1607(зуб), PR.AVX10-1608(зуб), PR.AVX10-1609(зуб), PR.AVX10-1610(зуб), PR.AVX10-1611(зуб), PR.AVX10-1612(зуб), PR.AVX10-1613(зуб), PR.AVX10-1614(зуб), PR.AVX10-1615(зуб), PR.AVX10-1616(зуб), PR.AVX10-1617(зуб), PR.AVX10-1618(зуб), PR.AVX10-1619(зуб), PR.AVX10-1620(зуб), PR.AVX10-1621(зуб), PR.AVX10-1622(зуб), PR.AVX10-1623(зуб), PR.AVX10-1624(зуб), PR.AVX10-1625(зуб), PR.AVX10-1626(зуб), PR.AVX10-1627(зуб), PR.AVX10-1628(зуб), PR.AVX10-1629(зуб), PR.AVX10-1630(зуб), PR.AVX10-1631(зуб), PR.AVX10-1632(зуб), PR.AVX10-1633(зуб), PR.AVX10-1634(зуб), PR.AVX10-1635(зуб), PR.AVX10-1636(зуб), PR.AVX10-1637(зуб), PR.AVX10-1638(зуб), PR.AVX10-1639(зуб), PR.AVX10-1640(зуб), PR.AVX10-1641(зуб), PR.AVX10-1642(зуб), PR.AVX10-1643(зуб), PR.AVX10-1644(зуб), PR.AVX10-1645(зуб), PR.AVX10-1646(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-1647(зуб), PR.AVX10-1648(зуб), PR.AVX10-1649(зуб), PR.AVX10-1650(зуб), PR.AVX10-1651(зуб), PR.AVX10-1652(зуб), PR.AVX10-1653(зуб), PR.AVX10-1654(зуб), PR.AVX10-1655(зуб), PR.AVX10-1656(зуб), PR.AVX10-1657(зуб), PR.AVX10-1658(зуб), PR.AVX10-1659(зуб), PR.AVX10-1660(зуб), PR.AVX10-1661(зуб), PR.AVX10-1662(зуб), PR.AVX10-1663(зуб), PR.AVX10-1664(зуб), PR.AVX10-1665(зуб), PR.AVX10-1666(зуб), PR.AVX10-1667(зуб), PR.AVX10-1668(зуб), PR.AVX10-1669(зуб), PR.AVX10-1670(зуб), PR.AVX10-1671(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1672(зуб), PR.AVX10-1673(зуб), PR.AVX10-1674(зуб), PR.AVX10-1675(зуб), PR.AVX10-1676(зуб), PR.AVX10-1677(зуб), PR.AVX10-1678(зуб), PR.AVX10-1679(зуб), PR.AVX10-1680(зуб), PR.AVX10-1681(зуб), PR.AVX10-1682(зуб), PR.AVX10-1683(зуб), PR.AVX10-1684(зуб), PR.AVX10-1685(зуб), PR.AVX10-1686(зуб), PR.AVX10-1687(зуб), PR.AVX10-1688(зуб), PR.AVX10-1689(зуб), PR.AVX10-1690(зуб), PR.AVX10-1691(зуб), PR.AVX10-1692(зуб), PR.AVX10-1693(зуб), PR.AVX10-1694(зуб), PR.AVX10-1695(зуб), PR.AVX10-1696(зуб), PR.AVX10-1697(зуб), PR.AVX10-1698(зуб), PR.AVX10-1699(зуб), PR.AVX10-1700(зуб), PR.AVX10-1701(зуб), PR.AVX10-1702(зуб), PR.AVX10-1703(зуб), PR.AVX10-1704(зуб), PR.AVX10-1705(зуб), PR.AVX10-1706(зуб), PR.AVX10-1707(зуб), PR.AVX10-1708(зуб), PR.AVX10-1709(зуб), PR.AVX10-1710(зуб), PR.AVX10-1711(зуб), PR.AVX10-1712(зуб), PR.AVX10-1713(зуб), PR.AVX10-1714(зуб), PR.AVX10-1715(зуб), PR.AVX10-1716(зуб), PR.AVX10-1717(зуб), PR.AVX10-1718(зуб), PR.AVX10-1719(зуб), PR.AVX10-1720(зуб), PR.AVX10-1721(зуб), PR.AVX10-1722(зуб), PR.AVX10-1723(зуб), PR.AVX10-1724(зуб), PR.AVX10-1725(зуб), PR.AVX10-1726(зуб), PR.AVX10-1727(зуб), PR.AVX10-1728(зуб), PR.AVX10-1729(зуб), PR.AVX10-1730(зуб), PR.AVX10-1731(зуб), PR.AVX10-1732(зуб), PR.AVX10-1733(зуб), PR.AVX10-1734(зуб), PR.AVX10-1735(зуб), PR.AVX10-1736(зуб), PR.AVX10-1737(зуб), PR.AVX10-1738(зуб), PR.AVX10-1739(зуб), PR.AVX10-1740(зуб), PR.AVX10-1741(зуб), PR.AVX10-1742(зуб), PR.AVX10-1743(зуб), PR.AVX10-1744(зуб), PR.AVX10-1745(зуб), PR.AVX10-1746(зуб), PR.AVX10-1747(зуб), PR.AVX10-1748(зуб), PR.AVX10-1749(зуб), PR.AVX10-1750(зуб), PR.AVX10-1751(зуб), PR.AVX10-1752(зуб), PR.AVX10-1753(зуб), PR.AVX10-1754(зуб), PR.AVX10-1755(зуб), PR.AVX10-1756(зуб), PR.AVX10-1757(зуб), PR.AVX10-1758(зуб), PR.AVX10-1759(зуб), PR.AVX10-1760(зуб), PR.AVX10-1761(зуб), PR.AVX10-1762(зуб), PR.AVX10-1763(зуб), PR.AVX10-1764(зуб), PR.AVX10-1765(зуб), PR.AVX10-1766(зуб), PR.AVX10-1767(зуб), PR.AVX10-1768(зуб), PR.AVX10-1769(зуб), PR.AVX10-1770(зуб), PR.AVX10-1771(зуб), PR.AVX10-1772(зуб), PR.AVX10-1773(зуб), PR.AVX10-1774(зуб), PR.AVX10-1775(зуб), PR.AVX10-1776(зуб), PR.AVX10-1777(зуб), PR.AVX10-1778(зуб), PR.AVX10-1779(зуб), PR.AVX10-1780(зуб), PR.AVX10-1781(зуб), PR.AVX10-1782(зуб), PR.AVX10-1783(зуб), PR.AVX10-1784(зуб), PR.AVX10-1785(зуб), PR.AVX10-1786(зуб), PR.AVX10-1787(зуб), PR.AVX10-1788(зуб), PR.AVX10-1789(зуб), PR.AVX10-1790(зуб), PR.AVX10-1791(зуб), PR.AVX10-1792(зуб), PR.AVX10-1793(зуб), PR.AVX10-1794(зуб), PR.AVX10-1795(зуб), PR.AVX10-1796(зуб), PR.AVX10-1797(зуб), PR.AVX10-1798(зуб), PR.AVX10-1799(зуб), PR.AVX10-1800(зуб), PR.AVX10-1801(зуб), PR.AVX10-1802(зуб), PR.AVX10-1803(зуб), PR.AVX10-1804(зуб), PR.AVX10-1805(зуб), PR.AVX10-1806(зуб), PR.AVX10-1807(зуб), PR.AVX10-1808(зуб), PR.AVX10-1809(зуб), PR.AVX10-1810(зуб), PR.AVX10-1811(зуб), PR.AVX10-1812(зуб), PR.AVX10-1813(зуб), PR.AVX10-1814(зуб), PR.AVX10-1815(зуб), PR.AVX10-1816(зуб), PR.AVX10-1817(зуб), PR.AVX10-1818(зуб), PR.AVX10-1819(зуб), PR.AVX10-1820(зуб), PR.AVX10-1821(зуб), PR.AVX10-1822(зуб), PR.AVX10-1823(зуб), PR.AVX10-1824(зуб), PR.AVX10-1825(зуб), PR.AVX10-1826(зуб), PR.AVX10-1827(зуб), PR.AVX10-1828(зуб), PR.AVX10-1829(зуб), PR.AVX10-1830(зуб), PR.AVX10-1831(зуб), PR.AVX10-1832(зуб), PR.AVX10-1833(зуб), PR.AVX10-1834(зуб), PR.AVX10-1835(зуб), PR.AVX10-1836(зуб), PR.AVX10-1837(зуб), PR.AVX10-1838(зуб), PR.AVX10-1839(зуб), PR.AVX10-1840(зуб), PR.AVX10-1841(зуб), PR.AVX10-1842(зуб), PR.AVX10-1843(зуб), PR.AVX10-1844(зуб), PR.AVX10-1845(зуб), PR.AVX10-1846(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-1847(зуб), PR.AVX10-1848(зуб), PR.AVX10-1849(зуб), PR.AVX10-1850(зуб), PR.AVX10-1851(зуб), PR.AVX10-1852(зуб), PR.AVX10-1853(зуб), PR.AVX10-1854(зуб), PR.AVX10-1855(зуб), PR.AVX10-1856(зуб), PR.AVX10-1857(зуб), PR.AVX10-1858(зуб), PR.AVX10-1859(зуб), PR.AVX10-1860(зуб), PR.AVX10-1861(зуб), PR.AVX10-1862(зуб), PR.AVX10-1863(зуб), PR.AVX10-1864(зуб), PR.AVX10-1865(зуб), PR.AVX10-1866(зуб), PR.AVX10-1867(зуб), PR.AVX10-1868(зуб), PR.AVX10-1869(зуб), PR.AVX10-1870(зуб), PR.AVX10-1871(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-1872(зуб), PR.AVX10-1873(зуб), PR.AVX10-1874(зуб), PR.AVX10-1875(зуб), PR.AVX10-1876(зуб), PR.AVX10-1877(зуб), PR.AVX10-1878(зуб), PR.AVX10-1879(зуб), PR.AVX10-1880(зуб), PR.AVX10-1881(зуб), PR.AVX10-1882(зуб), PR.AVX10-1883(зуб), PR.AVX10-1884(зуб), PR.AVX10-1885(зуб), PR.AVX10-1886(зуб), PR.AVX10-1887(зуб), PR.AVX10-1888(зуб), PR.AVX10-1889(зуб), PR.AVX10-1890(зуб), PR.AVX10-1891(зуб), PR.AVX10-1892(зуб), PR.AVX10-1893(зуб), PR.AVX10-1894(зуб), PR.AVX10-1895(зуб), PR.AVX10-1896(зуб), PR.AVX10-1897(зуб), PR.AVX10-1898(зуб), PR.AVX10-1899(зуб), PR.AVX10-1900(зуб), PR.AVX10-1901(зуб), PR.AVX10-1902(зуб), PR.AVX10-1903(зуб), PR.AVX10-1904(зуб), PR.AVX10-1905(зуб), PR.AVX10-1906(зуб), PR.AVX10-1907(зуб), PR.AVX10-1908(зуб), PR.AVX10-1909(зуб), PR.AVX10-1910(зуб), PR.AVX10-1911(зуб), PR.AVX10-1912(зуб), PR.AVX10-1913(зуб), PR.AVX10-1914(зуб), PR.AVX10-1915(зуб), PR.AVX10-1916(зуб), PR.AVX10-1917(зуб), PR.AVX10-1918(зуб), PR.AVX10-1919(зуб), PR.AVX10-1920(зуб), PR.AVX10-1921(зуб), PR.AVX10-1922(зуб), PR.AVX10-1923(зуб), PR.AVX10-1924(зуб), PR.AVX10-1925(зуб), PR.AVX10-1926(зуб), PR.AVX10-1927(зуб), PR.AVX10-1928(зуб), PR.AVX10-1929(зуб), PR.AVX10-1930(зуб), PR.AVX10-1931(зуб), PR.AVX10-1932(зуб), PR.AVX10-1933(зуб), PR.AVX10-1934(зуб), PR.AVX10-1935(зуб), PR.AVX10-1936(зуб), PR.AVX10-1937(зуб), PR.AVX10-1938(зуб), PR.AVX10-1939(зуб), PR.AVX10-1940(зуб), PR.AVX10-1941(зуб), PR.AVX10-1942(зуб), PR.AVX10-1943(зуб), PR.AVX10-1944(зуб), PR.AVX10-1945(зуб), PR.AVX10-1946(зуб), PR.AVX10-1947(зуб), PR.AVX10-1948(зуб), PR.AVX10-1949(зуб), PR.AVX10-1950(зуб), PR.AVX10-1951(зуб), PR.AVX10-1952(зуб), PR.AVX10-1953(зуб), PR.AVX10-1954(зуб), PR.AVX10-1955(зуб), PR.AVX10-1956(зуб), PR.AVX10-1957(зуб), PR.AVX10-1958(зуб), PR.AVX10-1959(зуб), PR.AVX10-1960(зуб), PR.AVX10-1961(зуб), PR.AVX10-1962(зуб), PR.AVX10-1963(зуб), PR.AVX10-1964(зуб), PR.AVX10-1965(зуб), PR.AVX10-1966(зуб), PR.AVX10-1967(зуб), PR.AVX10-1968(зуб), PR.AVX10-1969(зуб), PR.AVX10-1970(зуб), PR.AVX10-1971(зуб), PR.AVX10-1972(зуб), PR.AVX10-1973(зуб), PR.AVX10-1974(зуб), PR.AVX10-1975(зуб), PR.AVX10-1976(зуб), PR.AVX10-1977(зуб), PR.AVX10-1978(зуб), PR.AVX10-1979(зуб), PR.AVX10-1980(зуб), PR.AVX10-1981(зуб), PR.AVX10-1982(зуб), PR.AVX10-1983(зуб), PR.AVX10-1984(зуб), PR.AVX10-1985(зуб), PR.AVX10-1986(зуб), PR.AVX10-1987(зуб), PR.AVX10-1988(зуб), PR.AVX10-1989(зуб), PR.AVX10-1990(зуб), PR.AVX10-1991(зуб), PR.AVX10-1992(зуб), PR.AVX10-1993(зуб), PR.AVX10-1994(зуб), PR.AVX10-1995(зуб), PR.AVX10-1996(зуб), PR.AVX10-1997(зуб), PR.AVX10-1998(зуб), PR.AVX10-1999(зуб), PR.AVX10-2000(зуб), PR.AVX10-2001(зуб), PR.AVX10-2002(зуб), PR.AVX10-2003(зуб), PR.AVX10-2004(зуб), PR.AVX10-2005(зуб), PR.AVX10-2006(зуб), PR.AVX10-2007(зуб), PR.AVX10-2008(зуб), PR.AVX10-2009(зуб), PR.AVX10-2010(зуб), PR.AVX10-2011(зуб), PR.AVX10-2012(зуб), PR.AVX10-2013(зуб), PR.AVX10-2014(зуб), PR.AVX10-2015(зуб), PR.AVX10-2016(зуб), PR.AVX10-2017(зуб), PR.AVX10-2018(зуб), PR.AVX10-2019(зуб), PR.AVX10-2020(зуб), PR.AVX10-2021(зуб), PR.AVX10-2022(зуб), PR.AVX10-2023(зуб), PR.AVX10-2024(зуб), PR.AVX10-2025(зуб), PR.AVX10-2026(зуб), PR.AVX10-2027(зуб), PR.AVX10-2028(зуб), PR.AVX10-2029(зуб), PR.AVX10-2030(зуб), PR.AVX10-2031(зуб), PR.AVX10-2032(зуб), PR.AVX10-2033(зуб), PR.AVX10-2034(зуб), PR.AVX10-2035(зуб), PR.AVX10-2036(зуб), PR.AVX10-2037(зуб), PR.AVX10-2038(зуб), PR.AVX10-2039(зуб), PR.AVX10-2040(зуб), PR.AVX10-2041(зуб), PR.AVX10-2042(зуб), PR.AVX10-2043(зуб), PR.AVX10-2044(зуб), PR.AVX10-2045(зуб), PR.AVX10-2046(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-2047(зуб), PR.AVX10-2048(зуб), PR.AVX10-2049(зуб), PR.AVX10-2050(зуб), PR.AVX10-2051(зуб), PR.AVX10-2052(зуб), PR.AVX10-2053(зуб), PR.AVX10-2054(зуб), PR.AVX10-2055(зуб), PR.AVX10-2056(зуб), PR.AVX10-2057(зуб), PR.AVX10-2058(зуб), PR.AVX10-2059(зуб), PR.AVX10-2060(зуб), PR.AVX10-2061(зуб), PR.AVX10-2062(зуб), PR.AVX10-2063(зуб), PR.AVX10-2064(зуб), PR.AVX10-2065(зуб), PR.AVX10-2066(зуб), PR.AVX10-2067(зуб), PR.AVX10-2068(зуб), PR.AVX10-2069(зуб), PR.AVX10-2070(зуб), PR.AVX10-2071(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-2072(зуб), PR.AVX10-2073(зуб), PR.AVX10-2074(зуб), PR.AVX10-2075(зуб), PR.AVX10-2076(зуб), PR.AVX10-2077(зуб), PR.AVX10-2078(зуб), PR.AVX10-2079(зуб), PR.AVX10-2080(зуб), PR.AVX10-2081(зуб), PR.AVX10-2082(зуб), PR.AVX10-2083(зуб), PR.AVX10-2084(зуб), PR.AVX10-2085(зуб), PR.AVX10-2086(зуб), PR.AVX10-2087(зуб), PR.AVX10-2088(зуб), PR.AVX10-2089(зуб), PR.AVX10-2090(зуб), PR.AVX10-2091(зуб), PR.AVX10-2092(зуб), PR.AVX10-2093(зуб), PR.AVX10-2094(зуб), PR.AVX10-2095(зуб), PR.AVX10-2096(зуб), PR.AVX10-2097(зуб), PR.AVX10-2098(зуб), PR.AVX10-2099(зуб), PR.AVX10-2100(зуб), PR.AVX10-2101(зуб), PR.AVX10-2102(зуб), PR.AVX10-2103(зуб), PR.AVX10-2104(зуб), PR.AVX10-2105(зуб), PR.AVX10-2106(зуб), PR.AVX10-2107(зуб), PR.AVX10-2108(зуб), PR.AVX10-2109(зуб), PR.AVX10-2110(зуб), PR.AVX10-2111(зуб), PR.AVX10-2112(зуб), PR.AVX10-2113(зуб), PR.AVX10-2114(зуб), PR.AVX10-2115(зуб), PR.AVX10-2116(зуб), PR.AVX10-2117(зуб), PR.AVX10-2118(зуб), PR.AVX10-2119(зуб), PR.AVX10-2120(зуб), PR.AVX10-2121(зуб), PR.AVX10-2122(зуб), PR.AVX10-2123(зуб), PR.AVX10-2124(зуб), PR.AVX10-2125(зуб), PR.AVX10-2126(зуб), PR.AVX10-2127(зуб), PR.AVX10-2128(зуб), PR.AVX10-2129(зуб), PR.AVX10-2130(зуб), PR.AVX10-2131(зуб), PR.AVX10-2132(зуб), PR.AVX10-2133(зуб), PR.AVX10-2134(зуб), PR.AVX10-2135(зуб), PR.AVX10-2136(зуб), PR.AVX10-2137(зуб), PR.AVX10-2138(зуб), PR.AVX10-2139(зуб), PR.AVX10-2140(зуб), PR.AVX10-2141(зуб), PR.AVX10-2142(зуб), PR.AVX10-2143(зуб), PR.AVX10-2144(зуб), PR.AVX10-2145(зуб), PR.AVX10-2146(зуб), PR.AVX10-2147(зуб), PR.AVX10-2148(зуб), PR.AVX10-2149(зуб), PR.AVX10-2150(зуб), PR.AVX10-2151(зуб), PR.AVX10-2152(зуб), PR.AVX10-2153(зуб), PR.AVX10-2154(зуб), PR.AVX10-2155(зуб), PR.AVX10-2156(зуб), PR.AVX10-2157(зуб), PR.AVX10-2158(зуб), PR.AVX10-2159(зуб), PR.AVX10-2160(зуб), PR.AVX10-2161(зуб), PR.AVX10-2162(зуб), PR.AVX10-2163(зуб), PR.AVX10-2164(зуб), PR.AVX10-2165(зуб), PR.AVX10-2166(зуб), PR.AVX10-2167(зуб), PR.AVX10-2168(зуб), PR.AVX10-2169(зуб), PR.AVX10-2170(зуб), PR.AVX10-2171(зуб), PR.AVX10-2172(зуб), PR.AVX10-2173(зуб), PR.AVX10-2174(зуб), PR.AVX10-2175(зуб), PR.AVX10-2176(зуб), PR.AVX10-2177(зуб), PR.AVX10-2178(зуб), PR.AVX10-2179(зуб), PR.AVX10-2180(зуб), PR.AVX10-2181(зуб), PR.AVX10-2182(зуб), PR.AVX10-2183(зуб), PR.AVX10-2184(зуб), PR.AVX10-2185(зуб), PR.AVX10-2186(зуб), PR.AVX10-2187(зуб), PR.AVX10-2188(зуб), PR.AVX10-2189(зуб), PR.AVX10-2190(зуб), PR.AVX10-2191(зуб), PR.AVX10-2192(зуб), PR.AVX10-2193(зуб), PR.AVX10-2194(зуб), PR.AVX10-2195(зуб), PR.AVX10-2196(зуб), PR.AVX10-2197(зуб), PR.AVX10-2198(зуб), PR.AVX10-2199(зуб), PR.AVX10-2200(зуб), PR.AVX10-2201(зуб), PR.AVX10-2202(зуб), PR.AVX10-2203(зуб), PR.AVX10-2204(зуб), PR.AVX10-2205(зуб), PR.AVX10-2206(зуб), PR.AVX10-2207(зуб), PR.AVX10-2208(зуб), PR.AVX10-2209(зуб), PR.AVX10-2210(зуб), PR.AVX10-2211(зуб), PR.AVX10-2212(зуб), PR.AVX10-2213(зуб), PR.AVX10-2214(зуб), PR.AVX10-2215(зуб), PR.AVX10-2216(зуб), PR.AVX10-2217(зуб), PR.AVX10-2218(зуб), PR.AVX10-2219(зуб), PR.AVX10-2220(зуб), PR.AVX10-2221(зуб), PR.AVX10-2222(зуб), PR.AVX10-2223(зуб), PR.AVX10-2224(зуб), PR.AVX10-2225(зуб), PR.AVX10-2226(зуб), PR.AVX10-2227(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-2228(зуб), PR.AVX10-2229(зуб), PR.AVX10-2230(зуб), PR.AVX10-2231(зуб), PR.AVX10-2232(зуб), PR.AVX10-2233(зуб), PR.AVX10-2234(зуб), PR.AVX10-2235(зуб), PR.AVX10-2236(зуб), PR.AVX10-2237(зуб), PR.AVX10-2238(зуб), PR.AVX10-2239(зуб), PR.AVX10-2240(зуб), PR.AVX10-2241(зуб), PR.AVX10-2242(зуб), PR.AVX10-2243(зуб), PR.AVX10-2244(зуб), PR.AVX10-2245(зуб), PR.AVX10-2246(зуб), PR.AVX10-2247(зуб), PR.AVX10-2248(зуб), PR.AVX10-2249(зуб), PR.AVX10-2250(зуб), PR.AVX10-2251(зуб), PR.AVX10-2252(зуб), PR.AVX10-2253(зуб), PR.AVX10-2254(зуб), PR.AVX10-2255(зуб), PR.AVX10-2256(зуб), PR.AVX10-2257(зуб), PR.AVX10-2258(зуб), PR.AVX10-2259(зуб), PR.AVX10-2260(зуб), PR.AVX10-2261(зуб), PR.AVX10-2262(зуб), PR.AVX10-2263(зуб), PR.AVX10-2264(зуб), PR.AVX10-2265(зуб), PR.AVX10-2266(зуб), PR.AVX10-2267(зуб), PR.AVX10-2268(зуб), PR.AVX10-2269(зуб), PR.AVX10-2270(зуб), PR.AVX10-2271(зуб), PR.AVX10-2272(зуб), PR.AVX10-2273(зуб), PR.AVX10-2274(зуб), PR.AVX10-2275(зуб), PR.AVX10-2276(зуб), PR.AVX10-2277(зуб), PR.AVX10-2278(зуб), PR.AVX10-2279(зуб), PR.AVX10-2280(зуб), PR.AVX10-2281(зуб), PR.AVX10-2282(зуб), PR.AVX10-2283(зуб), PR.AVX10-2284(зуб), PR.AVX10-2285(зуб), PR.AVX10-2286(зуб), PR.AVX10-2287(зуб), PR.AVX10-2288(зуб), PR.AVX10-2289(зуб), PR.AVX10-2290(зуб), PR.AVX10-2291(зуб), PR.AVX10-2292(зуб), PR.AVX10-2293(зуб), PR.AVX10-2294(зуб), PR.AVX10-2295(зуб), PR.AVX10-2296(зуб), PR.AVX10-2297(зуб), PR.AVX10-2298(зуб), PR.AVX10-2299(зуб), PR.AVX10-2300(зуб), PR.AVX10-2301(зуб), PR.AVX10-2302(зуб), PR.AVX10-2303(зуб), PR.AVX10-2304(зуб), PR.AVX10-2305(зуб), PR.AVX10-2306(зуб), PR.AVX10-2307(зуб), PR.AVX10-2308(зуб), PR.AVX10-2309(зуб), PR.AVX10-2310(зуб), PR.AVX10-2311(зуб), PR.AVX10-2312(зуб), PR.AVX10-2313(зуб), PR.AVX10-2314(зуб), PR.AVX10-2315(зуб), PR.AVX10-2316(зуб), PR.AVX10-2317(зуб), PR.AVX10-2318(зуб), PR.AVX10-2319(зуб), PR.AVX10-2320(зуб), PR.AVX10-2321(зуб), PR.AVX10-2322(зуб), PR.AVX10-2323(зуб), PR.AVX10-2324(зуб), PR.AVX10-2325(зуб), PR.AVX10-2326(зуб), PR.AVX10-2327(зуб), PR.AVX10-2328(зуб), PR.AVX10-2329(зуб), PR.AVX10-2330(зуб), PR.AVX10-2331(зуб), PR.AVX10-2332(зуб), PR.AVX10-2333(зуб), PR.AVX10-2334(зуб), PR.AVX10-2335(зуб), PR.AVX10-2336(зуб), PR.AVX10-2337(зуб), PR.AVX10-2338(зуб), PR.AVX10-2339(зуб), PR.AVX10-2340(зуб), PR.AVX10-2341(зуб), PR.AVX10-2342(зуб), PR.AVX10-2343(зуб), PR.AVX10-2344(зуб), PR.AVX10-2345(зуб), PR.AVX10-2346(зуб), PR.AVX10-2347(зуб), PR.AVX10-2348(зуб), PR.AVX10-2349(зуб), PR.AVX10-2350(зуб), PR.AVX10-2351(зуб), PR.AVX10-2352(зуб), PR.AVX10-2353(зуб), PR.AVX10-2354(зуб), PR.AVX10-2355(зуб), PR.AVX10-2356(зуб), PR.AVX10-2357(зуб), PR.AVX10-2358(зуб), PR.AVX10-2359(зуб), PR.AVX10-2360(зуб), PR.AVX10-2361(зуб), PR.AVX10-2362(зуб), PR.AVX10-2363(зуб), PR.AVX10-2364(зуб), PR.AVX10-2365(зуб), PR.AVX10-2366(зуб), PR.AVX10-2367(зуб), PR.AVX10-2368(зуб), PR.AVX10-2369(зуб), PR.AVX10-2370(зуб), PR.AVX10-2371(зуб), PR.AVX10-2372(зуб), PR.AVX10-2373(зуб), PR.AVX10-2374(зуб), PR.AVX10-2375(зуб), PR.AVX10-2376(зуб), PR.AVX10-2377(зуб), PR.AVX10-2378(зуб), PR.AVX10-2379(зуб), PR.AVX10-2380(зуб), PR.AVX10-2381(зуб), PR.AVX10-2382(зуб), PR.AVX10-2383(зуб), PR.AVX10-2384(зуб), PR.AVX10-2385(зуб), PR.AVX10-2386(зуб), PR.AVX10-2387(зуб), PR.AVX10-2388(зуб), PR.AVX10-2389(зуб), PR.AVX10-2390(зуб), PR.AVX10-2391(зуб), PR.AVX10-2392(зуб), PR.AVX10-2393(зуб), PR.AVX10-2394(зуб), PR.AVX10-2395(зуб), PR.AVX10-2396(зуб), PR.AVX10-2397(зуб), PR.AVX10-2398(зуб), PR.AVX10-2399(зуб), PR.AVX10-2400(зуб), PR.AVX10-2401(зуб), PR.AVX10-2402(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-2403(зуб), PR.AVX10-2404(зуб), PR.AVX10-2405(зуб), PR.AVX10-2406(зуб), PR.AVX10-2407(зуб), PR.AVX10-2408(зуб), PR.AVX10-2409(зуб), PR.AVX10-2410(зуб), PR.AVX10-2411(зуб), PR.AVX10-2412(зуб), PR.AVX10-2413(зуб), PR.AVX10-2414(зуб), PR.AVX10-2415(зуб), PR.AVX10-2416(зуб), PR.AVX10-2417(зуб), PR.AVX10-2418(зуб), PR.AVX10-2419(зуб), PR.AVX10-2420(зуб), PR.AVX10-2421(зуб), PR.AVX10-2422(зуб), PR.AVX10-2423(зуб), PR.AVX10-2424(зуб), PR.AVX10-2425(зуб), PR.AVX10-2426(зуб), PR.AVX10-2427(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-2428(зуб), PR.AVX10-2429(зуб), PR.AVX10-2430(зуб), PR.AVX10-2431(зуб), PR.AVX10-2432(зуб), PR.AVX10-2433(зуб), PR.AVX10-2434(зуб), PR.AVX10-2435(зуб), PR.AVX10-2436(зуб), PR.AVX10-2437(зуб), PR.AVX10-2438(зуб), PR.AVX10-2439(зуб), PR.AVX10-2440(зуб), PR.AVX10-2441(зуб), PR.AVX10-2442(зуб), PR.AVX10-2443(зуб), PR.AVX10-2444(зуб), PR.AVX10-2445(зуб), PR.AVX10-2446(зуб), PR.AVX10-2447(зуб), PR.AVX10-2448(зуб), PR.AVX10-2449(зуб), PR.AVX10-2450(зуб), PR.AVX10-2451(зуб), PR.AVX10-2452(зуб), PR.AVX10-2453(зуб), PR.AVX10-2454(зуб), PR.AVX10-2455(зуб), PR.AVX10-2456(зуб), PR.AVX10-2457(зуб), PR.AVX10-2458(зуб), PR.AVX10-2459(зуб), PR.AVX10-2460(зуб), PR.AVX10-2461(зуб), PR.AVX10-2462(зуб), PR.AVX10-2463(зуб), PR.AVX10-2464(зуб), PR.AVX10-2465(зуб), PR.AVX10-2466(зуб), PR.AVX10-2467(зуб), PR.AVX10-2468(зуб), PR.AVX10-2469(зуб), PR.AVX10-2470(зуб), PR.AVX10-2471(зуб), PR.AVX10-2472(зуб), PR.AVX10-2473(зуб), PR.AVX10-2474(зуб), PR.AVX10-2475(зуб), PR.AVX10-2476(зуб), PR.AVX10-2477(зуб), PR.AVX10-2478(зуб), PR.AVX10-2479(зуб), PR.AVX10-2480(зуб), PR.AVX10-2481(зуб), PR.AVX10-2482(зуб), PR.AVX10-2483(зуб), PR.AVX10-2484(зуб), PR.AVX10-2485(зуб), PR.AVX10-2486(зуб), PR.AVX10-2487(зуб), PR.AVX10-2488(зуб), PR.AVX10-2489(зуб), PR.AVX10-2490(зуб), PR.AVX10-2491(зуб), PR.AVX10-2492(зуб), PR.AVX10-2493(зуб), PR.AVX10-2494(зуб), PR.AVX10-2495(зуб), PR.AVX10-2496(зуб), PR.AVX10-2497(зуб), PR.AVX10-2498(зуб), PR.AVX10-2499(зуб), PR.AVX10-2500(зуб), PR.AVX10-2501(зуб), PR.AVX10-2502(зуб), PR.AVX10-2503(зуб), PR.AVX10-2504(зуб), PR.AVX10-2505(зуб), PR.AVX10-2506(зуб), PR.AVX10-2507(зуб), PR.AVX10-2508(зуб), PR.AVX10-2509(зуб), PR.AVX10-2510(зуб), PR.AVX10-2511(зуб), PR.AVX10-2512(зуб), PR.AVX10-2513(зуб), PR.AVX10-2514(зуб), PR.AVX10-2515(зуб), PR.AVX10-2516(зуб), PR.AVX10-2517(зуб), PR.AVX10-2518(зуб), PR.AVX10-2519(зуб), PR.AVX10-2520(зуб), PR.AVX10-2521(зуб), PR.AVX10-2522(зуб), PR.AVX10-2523(зуб), PR.AVX10-2524(зуб), PR.AVX10-2525(зуб), PR.AVX10-2526(зуб), PR.AVX10-2527(зуб), PR.AVX10-2528(зуб), PR.AVX10-2529(зуб), PR.AVX10-2530(зуб), PR.AVX10-2531(зуб), PR.AVX10-2532(зуб), PR.AVX10-2533(зуб), PR.AVX10-2534(зуб), PR.AVX10-2535(зуб), PR.AVX10-2536(зуб), PR.AVX10-2537(зуб), PR.AVX10-2538(зуб), PR.AVX10-2539(зуб), PR.AVX10-2540(зуб), PR.AVX10-2541(зуб), PR.AVX10-2542(зуб), PR.AVX10-2543(зуб), PR.AVX10-2544(зуб), PR.AVX10-2545(зуб), PR.AVX10-2546(зуб), PR.AVX10-2547(зуб), PR.AVX10-2548(зуб), PR.AVX10-2549(зуб), PR.AVX10-2550(зуб), PR.AVX10-2551(зуб), PR.AVX10-2552(зуб), PR.AVX10-2553(зуб), PR.AVX10-2554(зуб), PR.AVX10-2555(зуб), PR.AVX10-2556(зуб), PR.AVX10-2557(зуб), PR.AVX10-2558(зуб), PR.AVX10-2559(зуб), PR.AVX10-2560(зуб), PR.AVX10-2561(зуб), PR.AVX10-2562(зуб), PR.AVX10-2563(зуб), PR.AVX10-2564(зуб), PR.AVX10-2565(зуб), PR.AVX10-2566(зуб), PR.AVX10-2567(зуб), PR.AVX10-2568(зуб), PR.AVX10-2569(зуб), PR.AVX10-2570(зуб), PR.AVX10-2571(зуб), PR.AVX10-2572(зуб), PR.AVX10-2573(зуб), PR.AVX10-2574(зуб), PR.AVX10-2575(зуб), PR.AVX10-2576(зуб), PR.AVX10-2577(зуб), PR.AVX10-2578(зуб), PR.AVX10-2579(зуб), PR.AVX10-2580(зуб), PR.AVX10-2581(зуб), PR.AVX10-2582(зуб), PR.AVX10-2583(зуб), PR.AVX10-2584(зуб), PR.AVX10-2585(зуб), PR.AVX10-2586(зуб), PR.AVX10-2587(зуб), PR.AVX10-2588(зуб), PR.AVX10-2589(зуб), PR.AVX10-2590(зуб), PR.AVX10-2591(зуб), PR.AVX10-2592(зуб), PR.AVX10-2593(зуб), PR.AVX10-2594(зуб), PR.AVX10-2595(зуб), PR.AVX10-2596(зуб), PR.AVX10-2597(зуб), PR.AVX10-2598(зуб), PR.AVX10-2599(зуб), PR.AVX10-2600(зуб), PR.AVX10-2601(зуб), PR.AVX10-2602(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-2603(зуб), PR.AVX10-2604(зуб), PR.AVX10-2605(зуб), PR.AVX10-2606(зуб), PR.AVX10-2607(зуб), PR.AVX10-2608(зуб), PR.AVX10-2609(зуб), PR.AVX10-2610(зуб), PR.AVX10-2611(зуб), PR.AVX10-2612(зуб), PR.AVX10-2613(зуб), PR.AVX10-2614(зуб), PR.AVX10-2615(зуб), PR.AVX10-2616(зуб), PR.AVX10-2617(зуб), PR.AVX10-2618(зуб), PR.AVX10-2619(зуб), PR.AVX10-2620(зуб), PR.AVX10-2621(зуб), PR.AVX10-2622(зуб), PR.AVX10-2623(зуб), PR.AVX10-2624(зуб), PR.AVX10-2625(зуб), PR.AVX10-2626(зуб), PR.AVX10-2627(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-2628(зуб), PR.AVX10-2629(зуб), PR.AVX10-2630(зуб), PR.AVX10-2631(зуб), PR.AVX10-2632(зуб), PR.AVX10-2633(зуб), PR.AVX10-2634(зуб), PR.AVX10-2635(зуб), PR.AVX10-2636(зуб), PR.AVX10-2637(зуб), PR.AVX10-2638(зуб), PR.AVX10-2639(зуб), PR.AVX10-2640(зуб), PR.AVX10-2641(зуб), PR.AVX10-2642(зуб), PR.AVX10-2643(зуб), PR.AVX10-2644(зуб), PR.AVX10-2645(зуб), PR.AVX10-2646(зуб), PR.AVX10-2647(зуб), PR.AVX10-2648(зуб), PR.AVX10-2649(зуб), PR.AVX10-2650(зуб), PR.AVX10-2651(зуб), PR.AVX10-2652(зуб), PR.AVX10-2653(зуб), PR.AVX10-2654(зуб), PR.AVX10-2655(зуб), PR.AVX10-2656(зуб), PR.AVX10-2657(зуб), PR.AVX10-2658(зуб), PR.AVX10-2659(зуб), PR.AVX10-2660(зуб), PR.AVX10-2661(зуб), PR.AVX10-2662(зуб), PR.AVX10-2663(зуб), PR.AVX10-2664(зуб), PR.AVX10-2665(зуб), PR.AVX10-2666(зуб), PR.AVX10-2667(зуб), PR.AVX10-2668(зуб), PR.AVX10-2669(зуб), PR.AVX10-2670(зуб), PR.AVX10-2671(зуб), PR.AVX10-2672(зуб), PR.AVX10-2673(зуб), PR.AVX10-2674(зуб), PR.AVX10-2675(зуб), PR.AVX10-2676(зуб), PR.AVX10-2677(зуб), PR.AVX10-2678(зуб), PR.AVX10-2679(зуб), PR.AVX10-2680(зуб), PR.AVX10-2681(зуб), PR.AVX10-2682(зуб), PR.AVX10-2683(зуб), PR.AVX10-2684(зуб), PR.AVX10-2685(зуб), PR.AVX10-2686(зуб), PR.AVX10-2687(зуб), PR.AVX10-2688(зуб), PR.AVX10-2689(зуб), PR.AVX10-2690(зуб), PR.AVX10-2691(зуб), PR.AVX10-2692(зуб), PR.AVX10-2693(зуб), PR.AVX10-2694(зуб), PR.AVX10-2695(зуб), PR.AVX10-2696(зуб), PR.AVX10-2697(зуб), PR.AVX10-2698(зуб), PR.AVX10-2699(зуб), PR.AVX10-2700(зуб), PR.AVX10-2701(зуб), PR.AVX10-2702(зуб), PR.AVX10-2703(зуб), PR.AVX10-2704(зуб), PR.AVX10-2705(зуб), PR.AVX10-2706(зуб), PR.AVX10-2707(зуб), PR.AVX10-2708(зуб), PR.AVX10-2709(зуб), PR.AVX10-2710(зуб), PR.AVX10-2711(зуб), PR.AVX10-2712(зуб), PR.AVX10-2713(зуб), PR.AVX10-2714(зуб), PR.AVX10-2715(зуб), PR.AVX10-2716(зуб), PR.AVX10-2717(зуб), PR.AVX10-2718(зуб), PR.AVX10-2719(зуб), PR.AVX10-2720(зуб), PR.AVX10-2721(зуб), PR.AVX10-2722(зуб), PR.AVX10-2723(зуб), PR.AVX10-2724(зуб), PR.AVX10-2725(зуб), PR.AVX10-2726(зуб), PR.AVX10-2727(зуб), PR.AVX10-2728(зуб), PR.AVX10-2729(зуб), PR.AVX10-2730(зуб), PR.AVX10-2731(зуб), PR.AVX10-2732(зуб), PR.AVX10-2733(зуб), PR.AVX10-2734(зуб), PR.AVX10-2735(зуб), PR.AVX10-2736(зуб), PR.AVX10-2737(зуб), PR.AVX10-2738(зуб), PR.AVX10-2739(зуб), PR.AVX10-2740(зуб), PR.AVX10-2741(зуб), PR.AVX10-2742(зуб), PR.AVX10-2743(зуб), PR.AVX10-2744(зуб), PR.AVX10-2745(зуб), PR.AVX10-2746(зуб), PR.AVX10-2747(зуб), PR.AVX10-2748(зуб), PR.AVX10-2749(зуб), PR.AVX10-2750(зуб), PR.AVX10-2751(зуб), PR.AVX10-2752(зуб), PR.AVX10-2753(зуб), PR.AVX10-2754(зуб), PR.AVX10-2755(зуб), PR.AVX10-2756(зуб), PR.AVX10-2757(зуб), PR.AVX10-2758(зуб), PR.AVX10-2759(зуб), PR.AVX10-2760(зуб), PR.AVX10-2761(зуб), PR.AVX10-2762(зуб), PR.AVX10-2763(зуб), PR.AVX10-2764(зуб), PR.AVX10-2765(зуб), PR.AVX10-2766(зуб), PR.AVX10-2767(зуб), PR.AVX10-2768(зуб), PR.AVX10-2769(зуб), PR.AVX10-2770(зуб), PR.AVX10-2771(зуб), PR.AVX10-2772(зуб), PR.AVX10-2773(зуб), PR.AVX10-2774(зуб), PR.AVX10-2775(зуб), PR.AVX10-2776(зуб), PR.AVX10-2777(зуб), PR.AVX10-2778(зуб), PR.AVX10-2779(зуб), PR.AVX10-2780(зуб), PR.AVX10-2781(зуб), PR.AVX10-2782(зуб), PR.AVX10-2783(зуб), PR.AVX10-2784(зуб), PR.AVX10-2785(зуб), PR.AVX10-2786(зуб), PR.AVX10-2787(зуб), PR.AVX10-2788(зуб), PR.AVX10-2789(зуб), PR.AVX10-2790(зуб), PR.AVX10-2791(зуб), PR.AVX10-2792(зуб), PR.AVX10-2793(зуб), PR.AVX10-2794(зуб), PR.AVX10-2795(зуб), PR.AVX10-2796(зуб), PR.AVX10-2797(зуб), PR.AVX10-2798(зуб), PR.AVX10-2799(зуб), PR.AVX10-2800(зуб), PR.AVX10-2801(зуб), PR.AVX10-2802(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-2803(зуб), PR.AVX10-2804(зуб), PR.AVX10-2805(зуб), PR.AVX10-2806(зуб), PR.AVX10-2807(зуб), PR.AVX10-2808(зуб), PR.AVX10-2809(зуб), PR.AVX10-2810(зуб), PR.AVX10-2811(зуб), PR.AVX10-2812(зуб), PR.AVX10-2813(зуб), PR.AVX10-2814(зуб), PR.AVX10-2815(зуб), PR.AVX10-2816(зуб), PR.AVX10-2817(зуб), PR.AVX10-2818(зуб), PR.AVX10-2819(зуб), PR.AVX10-2820(зуб), PR.AVX10-2821(зуб), PR.AVX10-2822(зуб), PR.AVX10-2823(зуб), PR.AVX10-2824(зуб), PR.AVX10-2825(зуб), PR.AVX10-2826(зуб), PR.AVX10-2827(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-2828(зуб), PR.AVX10-2829(зуб), PR.AVX10-2830(зуб), PR.AVX10-2831(зуб), PR.AVX10-2832(зуб), PR.AVX10-2833(зуб), PR.AVX10-2834(зуб), PR.AVX10-2835(зуб), PR.AVX10-2836(зуб), PR.AVX10-2837(зуб), PR.AVX10-2838(зуб), PR.AVX10-2839(зуб), PR.AVX10-2840(зуб), PR.AVX10-2841(зуб), PR.AVX10-2842(зуб), PR.AVX10-2843(зуб), PR.AVX10-2844(зуб), PR.AVX10-2845(зуб), PR.AVX10-2846(зуб), PR.AVX10-2847(зуб), PR.AVX10-2848(зуб), PR.AVX10-2849(зуб), PR.AVX10-2850(зуб), PR.AVX10-2851(зуб), PR.AVX10-2852(зуб), PR.AVX10-2853(зуб), PR.AVX10-2854(зуб), PR.AVX10-2855(зуб), PR.AVX10-2856(зуб), PR.AVX10-2857(зуб), PR.AVX10-2858(зуб), PR.AVX10-2859(зуб), PR.AVX10-2860(зуб), PR.AVX10-2861(зуб), PR.AVX10-2862(зуб), PR.AVX10-2863(зуб), PR.AVX10-2864(зуб), PR.AVX10-2865(зуб), PR.AVX10-2866(зуб), PR.AVX10-2867(зуб), PR.AVX10-2868(зуб), PR.AVX10-2869(зуб), PR.AVX10-2870(зуб), PR.AVX10-2871(зуб), PR.AVX10-2872(зуб), PR.AVX10-2873(зуб), PR.AVX10-2874(зуб), PR.AVX10-2875(зуб), PR.AVX10-2876(зуб), PR.AVX10-2877(зуб), PR.AVX10-2878(зуб), PR.AVX10-2879(зуб), PR.AVX10-2880(зуб), PR.AVX10-2881(зуб), PR.AVX10-2882(зуб), PR.AVX10-2883(зуб), PR.AVX10-2884(зуб), PR.AVX10-2885(зуб), PR.AVX10-2886(зуб), PR.AVX10-2887(зуб), PR.AVX10-2888(зуб), PR.AVX10-2889(зуб), PR.AVX10-2890(зуб), PR.AVX10-2891(зуб), PR.AVX10-2892(зуб), PR.AVX10-2893(зуб), PR.AVX10-2894(зуб), PR.AVX10-2895(зуб), PR.AVX10-2896(зуб), PR.AVX10-2897(зуб), PR.AVX10-2898(зуб), PR.AVX10-2899(зуб), PR.AVX10-2900(зуб), PR.AVX10-2901(зуб), PR.AVX10-2902(зуб), PR.AVX10-2903(зуб), PR.AVX10-2904(зуб), PR.AVX10-2905(зуб), PR.AVX10-2906(зуб), PR.AVX10-2907(зуб), PR.AVX10-2908(зуб), PR.AVX10-2909(зуб), PR.AVX10-2910(зуб), PR.AVX10-2911(зуб), PR.AVX10-2912(зуб), PR.AVX10-2913(зуб), PR.AVX10-2914(зуб), PR.AVX10-2915(зуб), PR.AVX10-2916(зуб), PR.AVX10-2917(зуб), PR.AVX10-2918(зуб), PR.AVX10-2919(зуб), PR.AVX10-2920(зуб), PR.AVX10-2921(зуб), PR.AVX10-2922(зуб), PR.AVX10-2923(зуб), PR.AVX10-2924(зуб), PR.AVX10-2925(зуб), PR.AVX10-2926(зуб), PR.AVX10-2927(зуб), PR.AVX10-2928(зуб), PR.AVX10-2929(зуб), PR.AVX10-2930(зуб), PR.AVX10-2931(зуб), PR.AVX10-2932(зуб), PR.AVX10-2933(зуб), PR.AVX10-2934(зуб), PR.AVX10-2935(зуб), PR.AVX10-2936(зуб), PR.AVX10-2937(зуб), PR.AVX10-2938(зуб), PR.AVX10-2939(зуб), PR.AVX10-2940(зуб), PR.AVX10-2941(зуб), PR.AVX10-2942(зуб), PR.AVX10-2943(зуб), PR.AVX10-2944(зуб), PR.AVX10-2945(зуб), PR.AVX10-2946(зуб), PR.AVX10-2947(зуб), PR.AVX10-2948(зуб), PR.AVX10-2949(зуб), PR.AVX10-2950(зуб), PR.AVX10-2951(зуб), PR.AVX10-2952(зуб), PR.AVX10-2953(зуб), PR.AVX10-2954(зуб), PR.AVX10-2955(зуб), PR.AVX10-2956(зуб), PR.AVX10-2957(зуб), PR.AVX10-2958(зуб), PR.AVX10-2959(зуб), PR.AVX10-2960(зуб), PR.AVX10-2961(зуб), PR.AVX10-2962(зуб), PR.AVX10-2963(зуб), PR.AVX10-2964(зуб), PR.AVX10-2965(зуб), PR.AVX10-2966(зуб), PR.AVX10-2967(зуб), PR.AVX10-2968(зуб), PR.AVX10-2969(зуб), PR.AVX10-2970(зуб), PR.AVX10-2971(зуб), PR.AVX10-2972(зуб), PR.AVX10-2973(зуб), PR.AVX10-2974(зуб), PR.AVX10-2975(зуб), PR.AVX10-2976(зуб), PR.AVX10-2977(зуб), PR.AVX10-2978(зуб), PR.AVX10-2979(зуб), PR.AVX10-2980(зуб), PR.AVX10-2981(зуб), PR.AVX10-2982(зуб), PR.AVX10-2983(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-2984(зуб), PR.AVX10-2985(зуб), PR.AVX10-2986(зуб), PR.AVX10-2987(зуб), PR.AVX10-2988(зуб), PR.AVX10-2989(зуб), PR.AVX10-2990(зуб), PR.AVX10-2991(зуб), PR.AVX10-2992(зуб), PR.AVX10-2993(зуб), PR.AVX10-2994(зуб), PR.AVX10-2995(зуб), PR.AVX10-2996(зуб), PR.AVX10-2997(зуб), PR.AVX10-2998(зуб), PR.AVX10-2999(зуб), PR.AVX10-3000(зуб), PR.AVX10-001, PR.AVX10-002, PR.AVX10-003, PR.AVX10-004, PR.AVX10-005, PR.AVX10-006, PR.AVX10-007, PR.AVX10-008, PR.AVX10-009, PR.AVX10-010, PR.AVX10-011, PR.AVX10-012, PR.AVX10-013, PR.AVX10-014, PR.AVX10-015, PR.AVX10-016, PR.AVX10-017, PR.AVX10-018, PR.AVX10-019, PR.AVX10-020, PR.AVX10-021, PR.AVX10-022, PR.AVX10-023, PR.AVX10-024, PR.AVX10-025, PR.AVX10-026, PR.AVX10-027, PR.AVX10-028, PR.AVX10-029, PR.AVX10-030, PR.AVX10-031, PR.AVX10-032, PR.AVX10-033, PR.AVX10-034, PR.AVX10-035, PR.AVX10-036, PR.AVX10-037, PR.AVX10-038, PR.AVX10-039, PR.AVX10-040, PR.AVX10-041, PR.AVX10-042, PR.AVX10-043, PR.AVX10-044, PR.AVX10-045, PR.AVX10-046, PR.AVX10-047, PR.AVX10-048, PR.AVX10-049, PR.AVX10-050, PR.AVX10-051, PR.AVX10-052, PR.AVX10-053, PR.AVX10-054, PR.AVX10-055, PR.AVX10-056, PR.AVX10-057, PR.AVX10-058, PR.AVX10-059, PR.AVX10-060, PR.AVX10-061, PR.AVX10-062, PR.AVX10-063, PR.AVX10-064, PR.AVX10-065, PR.AVX10-066, PR.AVX10-067, PR.AVX10-068, PR.AVX10-069, PR.AVX10-070, PR.AVX10-071, PR.AVX10-072, PR.AVX10-073, PR.AVX10-074, PR.AVX10-075, PR.AVX10-076, PR.AVX10-077, PR.AVX10-078, PR.AVX10-079, PR.AVX10-080, PR.AVX10-081, PR.AVX10-082, PR.AVX10-083, PR.AVX10-084, PR.AVX10-085, PR.AVX10-086, PR.AVX10-087, PR.AVX10-088, PR.AVX10-089, PR.AVX10-090, PR.AVX10-091, PR.AVX10-092, PR.AVX10-093, PR.AVX10-094, PR.AVX10-095, PR.AVX10-096, PR.AVX10-097, PR.AVX10-098, PR.AVX10-099, PR.AVX10-100, PR.AVX10-101, PR.AVX10-102, PR.AVX10-103, PR.AVX10-104, PR.AVX10-105, PR.AVX10-106, PR.AVX10-107, PR.AVX10-108, PR.AVX10-109, PR.AVX10-110, PR.AVX10-111, PR.AVX10-112, PR.AVX10-113, PR.AVX10-114, PR.AVX10-115, PR.AVX10-116, PR.AVX10-117, PR.AVX10-118, PR.AVX10-119, PR.AVX10-120, PR.AVX10-121, PR.AVX10-122, PR.AVX10-123, PR.AVX10-124, PR.AVX10-125, PR.AVX10-126, PR.AVX10-127, PR.AVX10-128, PR.AVX10-129, PR.AVX10-130, PR.AVX10-131, PR.AVX10-132, PR.AVX10-133, PR.AVX10-134, PR.AVX10-135, PR.AVX10-136, PR.AVX10-137, PR.AVX10-138, PR.AVX10-139, PR.AVX10-140, PR.AVX10-141, PR.AVX10-142, PR.AVX10-143, PR.AVX10-144, PR.AVX10-145, PR.AVX10-146, PR.AVX10-147, PR.AVX10-148, PR.AVX10-149, PR.AVX10-150, PR.AVX10-151, PR.AVX10-152, PR.AVX10-153, PR.AVX10-154, PR.AVX10-155, PR.AVX10-156, PR.AVX10-157, PR.AVX10-158, PR.AVX10-159, PR.AVX10-160, PR.AVX10-161, PR.AVX10-162, PR.AVX10-163, PR.AVX10-164, PR.AVX10-165, PR.AVX10-166, PR.AVX10-167, PR.AVX10-168, PR.AVX10-169, PR.AVX10-170, PR.AVX10-171, PR.AVX10-172, PR.AVX10-173, PR.AVX10-174, PR.AVX10-175, PR.AVX10-176, PR.AVX10-177, PR.AVX10-178, PR.AVX10-179, PR.AVX10-180, PR.AVX10-181, PR.AVX10-182, PR.AVX10-183, PR.AVX10-184, PR.AVX10-185, PR.AVX10-186, PR.AVX10-187, PR.AVX10-188, PR.AVX10-189, PR.AVX10-190, PR.AVX10-191, PR.AVX10-192, PR.AVX10-193, PR.AVX10-194, PR.AVX10-195, PR.AVX10-196, PR.AVX10-197, PR.AVX10-198, PR.AVX10-199, PR.AVX10-200, PR.AVX10-201, PR.AVX10-202, PR.AVX10-203,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

211, PR.AVX10-212, PR.AVX10-213, PR.AVX10-214, PR.AVX10-215, PR.AVX10-216, PR.AVX10-217, PR.AVX10-218, PR.AVX10-219, PR.AVX10-220, PR.AVX10-221, PR.AVX10-222, PR.AVX10-223, PR.AVX10-224, PR.AVX10-225, PR.AVX10-226, PR.AVX10-227, PR.AVX10-228, PR.AVX10-229, PR.AVX10-230, PR.AVX10-231, PR.AVX10-232, PR.AVX10-233, PR.AVX10-234, PR.AVX10-235, PR.AVX10-236, PR.AVX10-237, PR.AVX10-238, PR.AVX10-239, PR.AVX10-240, PR.AVX10-241, PR.AVX10-242, PR.AVX10-243, PR.AVX10-244, PR.AVX10-245, PR.AVX10-246, PR.AVX10-247, PR.AVX10-248, PR.AVX10-249, PR.AVX10-250, PR.AVX10-251, PR.AVX10-252, PR.AVX10-253, PR.AVX10-254, PR.AVX10-255, PR.AVX10-256, PR.AVX10-257, PR.AVX10-258, PR.AVX10-259, PR.AVX10-260, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-262, PR.AVX10-263, PR.AVX10-264, PR.AVX10-265, PR.AVX10-266, PR.AVX10-267, PR.AVX10-268, PR.AVX10-269, PR.AVX10-270, PR.AVX10-271, PR.AVX10-272, PR.AVX10-273, PR.AVX10-274, PR.AVX10-275, PR.AVX10-276, PR.AVX10-277, PR.AVX10-278, PR.AVX10-279, PR.AVX10-280, PR.AVX10-281, PR.AVX10-282, PR.AVX10-283, PR.AVX10-284, PR.AVX10-285, PR.AVX10-286, PR.AVX10-287, PR.AVX10-288, PR.AVX10-289, PR.AVX10-290, PR.AVX10-291, PR.AVX10-292, PR.AVX10-293, PR.AVX10-294, PR.AVX10-295, PR.AVX10-296, PR.AVX10-297, PR.AVX10-298, PR.AVX10-299, PR.AVX10-300, PR.AVX10-301, PR.AVX10-302, PR.AVX10-303, PR.AVX10-304, PR.AVX10-305, PR.AVX10-306, PR.AVX10-307, PR.AVX10-308, PR.AVX10-309, PR.AVX10-310, PR.AVX10-311, PR.AVX10-312, PR.AVX10-313, PR.AVX10-314, PR.AVX10-315, PR.AVX10-316, PR.AVX10-317, PR.AVX10-318, PR.AVX10-319, PR.AVX10-320, PR.AVX10-321, PR.AVX10-322, PR.AVX10-323, PR.AVX10-324, PR.AVX10-325, PR.AVX10-326, PR.AVX10-327, PR.AVX10-328, PR.AVX10-329, PR.AVX10-330, PR.AVX10-331, PR.AVX10-332, PR.AVX10-333, PR.AVX10-334, PR.AVX10-335, PR.AVX10-336, PR.AVX10-337, PR.AVX10-338, PR.AVX10-339, PR.AVX10-340, PR.AVX10-341, PR.AVX10-342, PR.AVX10-343, PR.AVX10-344, PR.AVX10-345, PR.AVX10-346, PR.AVX10-347, PR.AVX10-348, PR.AVX10-349, PR.AVX10-350, PR.AVX10-351, PR.AVX10-352, PR.AVX10-353, PR.AVX10-354, PR.AVX10-355, PR.AVX10-356, PR.AVX10-357, PR.AVX10-358, PR.AVX10-359, PR.AVX10-360, PR.AVX10-361, PR.AVX10-362, PR.AVX10-363, PR.AVX10-364, PR.AVX10-365, PR.AVX10-366, PR.AVX10-367, PR.AVX10-368, PR.AVX10-369, PR.AVX10-370, PR.AVX10-371, PR.AVX10-372, PR.AVX10-373, PR.AVX10-374, PR.AVX10-375, PR.AVX10-376, PR.AVX10-377, PR.AVX10-378, PR.AVX10-379, PR.AVX10-380, PR.AVX10-381, PR.AVX10-382, PR.AVX10-383, PR.AVX10-384, PR.AVX10-385, PR.AVX10-386, PR.AVX10-387, PR.AVX10-388, PR.AVX10-389, PR.AVX10-390, PR.AVX10-391, PR.AVX10-392, PR.AVX10-393, PR.AVX10-394, PR.AVX10-395, PR.AVX10-396, PR.AVX10-397, PR.AVX10-398, PR.AVX10-399, PR.AVX10-400, PR.AVX10-401, PR.AVX10-402, PR.AVX10-403, PR.AVX10-404, PR.AVX10-405, PR.AVX10-406, PR.AVX10-407, PR.AVX10-408, PR.AVX10-409, PR.AVX10-410, PR.AVX10-411, PR.AVX10-412, PR.AVX10-413, PR.AVX10-414, PR.AVX10-415, PR.AVX10-416, PR.AVX10-417, PR.AVX10-418, PR.AVX10-419, PR.AVX10-420, PR.AVX10-421, PR.AVX10-422, PR.AVX10-423, PR.AVX10-424, PR.AVX10-425, PR.AVX10-426, PR.AVX10-427, PR.AVX10-428, PR.AVX10-429, PR.AVX10-430, PR.AVX10-431, PR.AVX10-432, PR.AVX10-433, PR.AVX10-434, PR.AVX10-435, PR.AVX10-436, PR.AVX10-437, PR.AVX10-438, PR.AVX10-439, PR.AVX10-440, PR.AVX10-441, PR.AVX10-442, PR.AVX10-443, PR.AVX10-444, PR.AVX10-445, PR.AVX10-446, PR.AVX10-447, PR.AVX10-448, PR.AVX10-449, PR.AVX10-450, PR.AVX10-451, PR.AVX10-452, PR.AVX10-453, PR.AVX10-454, PR.AVX10-455, PR.AVX10-456, PR.AVX10-457, PR.AVX10-458, PR.AVX10-459, PR.AVX10-460, PR.AVX10-461, PR.AVX10-462, PR.AVX10-463, PR.AVX10-464, PR.AVX10-465, PR.AVX10-466, PR.AVX10-467, PR.AVX10-468, PR.AVX10-469, PR.AVX10-470, PR.AVX10-471, PR.AVX10-472, PR.AVX10-473, PR.AVX10-474, PR.AVX10-475, PR.AVX10-476, PR.AVX10-477, PR.AVX10-478, PR.AVX10-479, PR.AVX10-480, PR.AVX10-481, PR.AVX10-482, PR.AVX10-483, PR.AVX10-484, PR.AVX10-485, PR.AVX10-486, PR.AVX10-

495, PR.AVX10-496, PR.AVX10-497, PR.AVX10-498, PR.AVX10-499, PR.AVX10-500, PR.AVX10-501, PR.AVX10-502, PR.AVX10-503, PR.AVX10-504, PR.AVX10-505, PR.AVX10-506, PR.AVX10-507, PR.AVX10-508, PR.AVX10-509, PR.AVX10-510, PR.AVX10-511, PR.AVX10-512, PR.AVX10-513, PR.AVX10-514, PR.AVX10-515, PR.AVX10-516, PR.AVX10-517, PR.AVX10-518, PR.AVX10-519, PR.AVX10-520, PR.AVX10-521, PR.AVX10-522, PR.AVX10-523, PR.AVX10-524, PR.AVX10-525, PR.AVX10-526, PR.AVX10-527, PR.AVX10-528, PR.AVX10-529, PR.AVX10-530, PR.AVX10-531, PR.AVX10-532, PR.AVX10-533, PR.AVX10-534, PR.AVX10-535, PR.AVX10-536, PR.AVX10-537, PR.AVX10-538, PR.AVX10-539, PR.AVX10-540, PR.AVX10-541, PR.AVX10-542, PR.AVX10-543, PR.AVX10-544, PR.AVX10-545, PR.AVX10-546, PR.AVX10-547,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX10-548, PR.AVX10-549, PR.AVX10-550, PR.AVX10-551, PR.AVX10-552, PR.AVX10-553, PR.AVX10-554, PR.AVX10-555, PR.AVX10-556, PR.AVX10-557, PR.AVX10-558, PR.AVX10-559, PR.AVX10-560, PR.AVX10-561, PR.AVX10-562, PR.AVX10-563, PR.AVX10-564, PR.AVX10-565, PR.AVX10-566, PR.AVX10-567, PR.AVX10-568, PR.AVX10-569, PR.AVX10-570, PR.AVX10-571, PR.AVX10-572, PR.AVX10-573, PR.AVX10-574, PR.AVX10-575, PR.AVX10-576, PR.AVX10-577, PR.AVX10-578, PR.AVX10-579, PR.AVX10-580, PR.AVX10-581, PR.AVX10-582, PR.AVX10-583, PR.AVX10-584, PR.AVX10-585, PR.AVX10-586, PR.AVX10-587, PR.AVX10-588, PR.AVX10-589, PR.AVX10-590, PR.AVX10-591, PR.AVX10-592, PR.AVX10-593, PR.AVX10-594, PR.AVX10-595, PR.AVX10-596, PR.AVX10-597, PR.AVX10-598, PR.AVX10-599, PR.AVX10-600, PR.AVX10-601, PR.AVX10-602, PR.AVX10-603, PR.AVX10-604, PR.AVX10-605, PR.AVX10-606, PR.AVX10-607, PR.AVX10-608, PR.AVX10-609, PR.AVX10-610, PR.AVX10-611, PR.AVX10-612, PR.AVX10-613, PR.AVX10-614, PR.AVX10-615, PR.AVX10-616, PR.AVX10-617, PR.AVX10-618, PR.AVX10-619, PR.AVX10-620, PR.AVX10-621, PR.AVX10-622, PR.AVX10-623, PR.AVX10-624, PR.AVX10-625, PR.AVX10-626, PR.AVX10-627, PR.AVX10-628, PR.AVX10-629, PR.AVX10-630, PR.AVX10-631, PR.AVX10-632, PR.AVX10-633, PR.AVX10-634, PR.AVX10-635, PR.AVX10-636, PR.AVX10-637, PR.AVX10-638, PR.AVX10-639, PR.AVX10-640, PR.AVX10-641, PR.AVX10-642, PR.AVX10-643, PR.AVX10-644, PR.AVX10-645, PR.AVX10-646, PR.AVX10-647, PR.AVX10-648, PR.AVX10-649, PR.AVX10-650, PR.AVX10-651, PR.AVX10-652, PR.AVX10-653, PR.AVX10-654, PR.AVX10-655, PR.AVX10-656, PR.AVX10-657, PR.AVX10-658, PR.AVX10-659, PR.AVX10-660, PR.AVX10-661, PR.AVX10-662, PR.AVX10-663, PR.AVX10-664, PR.AVX10-665, PR.AVX10-666, PR.AVX10-667, PR.AVX10-668, PR.AVX10-669, PR.AVX10-670, PR.AVX10-671, PR.AVX10-672, PR.AVX10-673, PR.AVX10-674, PR.AVX10-675, PR.AVX10-676, PR.AVX10-677, PR.AVX10-678, PR.AVX10-679, PR.AVX10-680, PR.AVX10-681, PR.AVX10-682, PR.AVX10-683, PR.AVX10-684, PR.AVX10-685, PR.AVX10-686, PR.AVX10-687, PR.AVX10-688, PR.AVX10-689, PR.AVX10-690, PR.AVX10-691, PR.AVX10-692, PR.AVX10-693, PR.AVX10-694, PR.AVX10-695, PR.AVX10-696, PR.AVX10-697, PR.AVX10-698, PR.AVX10-699, PR.AVX10-700, PR.AVX10-701, PR.AVX10-702, PR.AVX10-703, PR.AVX10-704, PR.AVX10-705, PR.AVX10-706, PR.AVX10-707, PR.AVX10-708, PR.AVX10-709, PR.AVX10-710, PR.AVX10-711, PR.AVX10-712, PR.AVX10-713, PR.AVX10-714, PR.AVX10-715, PR.AVX10-716, PR.AVX10-717, PR.AVX10-718, PR.AVX10-719, PR.AVX10-720, PR.AVX10-721, PR.AVX10-722, PR.AVX10-723, PR.AVX10-724, PR.AVX10-725, PR.AVX10-726, PR.AVX10-727, PR.AVX10-728, PR.AVX10-729, PR.AVX10-730, PR.AVX10-731, PR.AVX10-732, PR.AVX10-733, PR.AVX10-734, PR.AVX10-735, PR.AVX10-736, PR.AVX10-737, PR.AVX10-738, PR.AVX10-739, PR.AVX10-740, PR.AVX10-741, PR.AVX10-742, PR.AVX10-743, PR.AVX10-744, PR.AVX10-745, PR.AVX10-746, PR.AVX10-747, PR.AVX10-748, PR.AVX10-749, PR.AVX10-750, PR.AVX10-751, PR.AVX10-752, PR.AVX10-753, PR.AVX10-754, PR.AVX10-755, PR.AVX10-756, PR.AVX10-757, PR.AVX10-758, PR.AVX10-759, PR.AVX10-760, PR.AVX10-761, PR.AVX10-762, PR.AVX10-763, PR.AVX10-764, PR.AVX10-765, PR.AVX10-766, PR.AVX10-767, PR.AVX10-768, PR.AVX10-769, PR.AVX10-770, PR.AVX10-771, PR.AVX10-772,

AVX10-781, PR.AVX10-782, PR.AVX10-783, PR.AVX10-784, PR.AVX10-785, PR.AVX10-786, PR.AVX10-787, PR.AVX10-788, PR.AVX10-789, PR.AVX10-790, PR.AVX10-791, PR.AVX10-792, PR.AVX10-793, PR.AVX10-794, PR.AVX10-795, PR.AVX10-796, PR.AVX10-797, PR.AVX10-798, PR.AVX10-799, PR.AVX10-800, PR.AVX10-801, PR.AVX10-802, PR.AVX10-803, PR.AVX10-804, PR.AVX10-805, PR.AVX10-806, PR.AVX10-807, PR.AVX10-808, PR.AVX10-809, PR.AVX10-810, PR.AVX10-811, PR.AVX10-812, PR.AVX10-813, PR.AVX10-814, PR.AVX10-815, PR.AVX10-816, PR.AVX10-817, PR.AVX10-818, PR.AVX10-819, PR.AVX10-820, PR.AVX10-821, PR.AVX10-822, PR.AVX10-823, PR.AVX10-824, PR.AVX10-825, PR.AVX10-826, PR.AVX10-827, PR.AVX10-828, PR.AVX10-829, PR.AVX10-830, PR.AVX10-831, PR.AVX10-832, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX10-833, PR.AVX10-834, PR.AVX10-835, PR.AVX10-836, PR.AVX10-837, PR.AVX10-838, PR.AVX10-839, PR.AVX10-840, PR.AVX10-841, PR.AVX10-842, PR.AVX10-843, PR.AVX10-844, PR.AVX10-845, PR.AVX10-846, PR.AVX10-847, PR.AVX10-848, PR.AVX10-849, PR.AVX10-850, PR.AVX10-851, PR.AVX10-852, PR.AVX10-853, PR.AVX10-854, PR.AVX10-855, PR.AVX10-856, PR.AVX10-857, PR.AVX10-858, PR.AVX10-859, PR.AVX10-860, PR.AVX10-861, PR.AVX10-862, PR.AVX10-863, PR.AVX10-864, PR.AVX10-865, PR.AVX10-866, PR.AVX10-867, PR.AVX10-868, PR.AVX10-869, PR.AVX10-870, PR.AVX10-871, PR.AVX10-872, PR.AVX10-873, PR.AVX10-874, PR.AVX10-875, PR.AVX10-876, PR.AVX10-877, PR.AVX10-878, PR.AVX10-879, PR.AVX10-880, PR.AVX10-881, PR.AVX10-882, PR.AVX10-883, PR.AVX10-884, PR.AVX10-885, PR.AVX10-886, PR.AVX10-887, PR.AVX10-888, PR.AVX10-889, PR.AVX10-890, PR.AVX10-891, PR.AVX10-892, PR.AVX10-893, PR.AVX10-894, PR.AVX10-895, PR.AVX10-896, PR.AVX10-897, PR.AVX10-898, PR.AVX10-899, PR.AVX10-900, PR.AVX10-901, PR.AVX10-902, PR.AVX10-903, PR.AVX10-904, PR.AVX10-905, PR.AVX10-906, PR.AVX10-907, PR.AVX10-908, PR.AVX10-909, PR.AVX10-910, PR.AVX10-911, PR.AVX10-912, PR.AVX10-913, PR.AVX10-914, PR.AVX10-915, PR.AVX10-916, PR.AVX10-917, PR.AVX10-918, PR.AVX10-919, PR.AVX10-920, PR.AVX10-921, PR.AVX10-922, PR.AVX10-923, PR.AVX10-924, PR.AVX10-925, PR.AVX10-926, PR.AVX10-927, PR.AVX10-928, PR.AVX10-929, PR.AVX10-930, PR.AVX10-931, PR.AVX10-932, PR.AVX10-933, PR.AVX10-934, PR.AVX10-935, PR.AVX10-936, PR.AVX10-937, PR.AVX10-938, PR.AVX10-939, PR.AVX10-940, PR.AVX10-941, PR.AVX10-942, PR.AVX10-943, PR.AVX10-944, PR.AVX10-945, PR.AVX10-946, PR.AVX10-947, PR.AVX10-948, PR.AVX10-949, PR.AVX10-950, PR.AVX10-951, PR.AVX10-952, PR.AVX10-953, PR.AVX10-954, PR.AVX10-955, PR.AVX10-956, PR.AVX10-957, PR.AVX10-958, PR.AVX10-959, PR.AVX10-960, PR.AVX10-961, PR.AVX10-962, PR.AVX10-963, PR.AVX10-964, PR.AVX10-965, PR.AVX10-966, PR.AVX10-967, PR.AVX10-968, PR.AVX10-969, PR.AVX10-970, PR.AVX10-971, PR.AVX10-972, PR.AVX10-973, PR.AVX10-974, PR.AVX10-975, PR.AVX10-976, PR.AVX10-977, PR.AVX10-978, PR.AVX10-979, PR.AVX10-980, PR.AVX10-981, 8708999709 - - - - - прочие; 8708939009 - - - - - прочие; 8708913509 - - - - - прочие; 8708709909 - - - - - прочие; 8708709109 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - - прочие;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	

8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-987, PR.AVX10-988, PR.AVX10-989, PR.AVX10-990, PR.AVX10-991, PR.AVX10-992, PR.AVX10-993, PR.AVX10-994, PR.AVX10-995, PR.AVX10-996, PR.AVX10-997, PR.AVX10-998, PR.AVX10-999, PR.AVX10-1000, PR.AVX10-1001, PR.AVX10-1002, PR.AVX10-1003, PR.AVX10-1004, PR.AVX10-1005, PR.AVX10-1006, PR.AVX10-1007, PR.AVX10-1008, PR.AVX10-1009, PR.AVX10-1010, PR.AVX10-1011, PR.AVX10-1012, PR.AVX10-1013, PR.AVX10-1014, PR.AVX10-1015, PR.AVX10-1016, PR.AVX10-1017, PR.AVX10-1018, PR.AVX10-1019, PR.AVX10-1020, PR.AVX10-1021, PR.AVX10-1022, PR.AVX10-1023, PR.AVX10-1024, PR.AVX10-1025, PR.AVX10-1026, PR.AVX10-1027, PR.AVX10-1028, PR.AVX10-1029, PR.AVX10-1030, PR.AVX10-1031, PR.AVX10-1032, PR.AVX10-1033, PR.AVX10-1034, PR.AVX10-1035, PR.AVX10-1036, PR.AVX10-1037, PR.AVX10-1038, PR.AVX10-1039, PR.AVX10-1040, PR.AVX10-1041, PR.AVX10-1042, PR.AVX10-1043, PR.AVX10-1044, PR.AVX10-1045, PR.AVX10-1046, PR.AVX10-1047, PR.AVX10-1048, PR.AVX10-1049, PR.AVX10-1050, PR.AVX10-1051, PR.AVX10-1052, PR.AVX10-1053, PR.AVX10-1054, PR.AVX10-1055, PR.AVX10-1056, PR.AVX10-1057, PR.AVX10-1058, PR.AVX10-1059, PR.AVX10-1060, PR.AVX10-1061, PR.AVX10-1062, PR.AVX10-1063, PR.AVX10-1064, PR.AVX10-1065, PR.AVX10-1066, PR.AVX10-1067, PR.AVX10-1068, PR.AVX10-1069, PR.AVX10-1070, PR.AVX10-1071, PR.AVX10-1072,

PR.AVX10-1079, PR.AVX10-1080, PR.AVX10-1081, PR.AVX10-1082,
PR.AVX10-1083, PR.AVX10-1084, PR.AVX10-1085, PR.AVX10-1086,
PR.AVX10-1087, PR.AVX10-1088, PR.AVX10-1089, PR.AVX10-1090,
PR.AVX10-1091, PR.AVX10-1092, PR.AVX10-1093, PR.AVX10-1094,
PR.AVX10-1095, PR.AVX10-1096, PR.AVX10-1097, PR.AVX10-1098,
PR.AVX10-1099, PR.AVX10-1100, PR.AVX10-1101, PR.AVX10-1102,
PR.AVX10-1103, PR.AVX10-1104, PR.AVX10-1105, PR.AVX10-1106,
PR.AVX10-1107, PR.AVX10-1108, PR.AVX10-1109, PR.AVX10-1110,
PR.AVX10-1111, PR.AVX10-1112, PR.AVX10-1113, PR.AVX10-1114,
PR.AVX10-1115, PR.AVX10-1116, PR.AVX10-1117, PR.AVX10-1118,
PR.AVX10-1119, PR.AVX10-1120, PR.AVX10-1121, PR.AVX10-1122,
PR.AVX10-1123, PR.AVX10-1124, PR.AVX10-1125, PR.AVX10-1126,
PR.AVX10-1127, PR.AVX10-1128, PR.AVX10-1129, PR.AVX10-1130,
PR.AVX10-1131, PR.AVX10-1132, PR.AVX10-1133, PR.AVX10-1134,
PR.AVX10-1135, PR.AVX10-1136, PR.AVX10-1137, PR.AVX10-1138,
PR.AVX10-1139, PR.AVX10-1140, PR.AVX10-1141, PR.AVX10-1142,
PR.AVX10-1143, PR.AVX10-1144, PR.AVX10-1145, PR.AVX10-1146,
PR.AVX10-1147, PR.AVX10-1148, PR.AVX10-1149, PR.AVX10-1150,
PR.AVX10-1151, PR.AVX10-1152, PR.AVX10-1153, PR.AVX10-1154,
PR.AVX10-1155, PR.AVX10-1156, PR.AVX10-1157, PR.AVX10-1158,
PR.AVX10-1159, PR.AVX10-1160, PR.AVX10-1161, PR.AVX10-1162,
PR.AVX10-1163, PR.AVX10-1164, PR.AVX10-1165, PR.AVX10-1166,
PR.AVX10-1167, PR.AVX10-1168, PR.AVX10-1169, PR.AVX10-1170,
PR.AVX10-1171, PR.AVX10-1172, PR.AVX10-1173, PR.AVX10-1174,
PR.AVX10-1175, PR.AVX10-1176, PR.AVX10-1177, PR.AVX10-1178,
PR.AVX10-1179, PR.AVX10-1180, PR.AVX10-1181, PR.AVX10-1182,
PR.AVX10-1183, PR.AVX10-1184, PR.AVX10-1185, PR.AVX10-1186,
PR.AVX10-1187, PR.AVX10-1188, PR.AVX10-1189, PR.AVX10-1190,
PR.AVX10-1191, PR.AVX10-1192, PR.AVX10-1193, PR.AVX10-1194,
PR.AVX10-1195, PR.AVX10-1196, PR.AVX10-1197, PR.AVX10-1198,
PR.AVX10-1199, PR.AVX10-1200, PR.AVX10-1201, PR.AVX10-1202,
PR.AVX10-1203, PR.AVX10-1204, PR.AVX10-1205, PR.AVX10-1206,
PR.AVX10-1207, PR.AVX10-1208, PR.AVX10-1209, PR.AVX10-1210,
PR.AVX10-1211, PR.AVX10-1212, PR.AVX10-1213, PR.AVX10-1214,
PR.AVX10-1215, PR.AVX10-1216, PR.AVX10-1217, PR.AVX10-1218,
PR.AVX10-1219, PR.AVX10-1220, PR.AVX10-1221, PR.AVX10-1222,
PR.AVX10-1223, PR.AVX10-1224, PR.AVX10-1225, PR.AVX10-1226,
PR.AVX10-1227, PR.AVX10-1228, PR.AVX10-1229, PR.AVX10-1230,
PR.AVX10-1231, PR.AVX10-1232, PR.AVX10-1233, PR.AVX10-1234,
PR.AVX10-1235, PR.AVX10-1236, PR.AVX10-1237, PR.AVX10-1238,
PR.AVX10-1239, PR.AVX10-1240, PR.AVX10-1241, PR.AVX10-1242,

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-1254, PR.AVX10-1255, PR.AVX10-1256, PR.AVX10-1257, PR.AVX10-1258, PR.AVX10-1259, PR.AVX10-1260, PR.AVX10-1261, PR.AVX10-1262, PR.AVX10-1263, PR.AVX10-1264, PR.AVX10-1265, PR.AVX10-1266, PR.AVX10-1267, PR.AVX10-1268, PR.AVX10-1269, PR.AVX10-1270, PR.AVX10-1271, PR.AVX10-1272, PR.AVX10-1273, PR.AVX10-1274, PR.AVX10-1275, PR.AVX10-1276, PR.AVX10-1277, PR.AVX10-1278, PR.AVX10-1279, PR.AVX10-1280, PR.AVX10-1281, PR.AVX10-1282, PR.AVX10-1283, PR.AVX10-1284, PR.AVX10-1285, PR.AVX10-1286, PR.AVX10-1287, PR.AVX10-1288, PR.AVX10-1289, PR.AVX10-1290, PR.AVX10-1291, PR.AVX10-1292, PR.AVX10-1293, PR.AVX10-1294, PR.AVX10-1295, PR.AVX10-1296, PR.AVX10-1297, PR.AVX10-1298, PR.AVX10-1299, PR.AVX10-1300, PR.AVX10-1301, PR.AVX10-1302, PR.AVX10-1303, PR.AVX10-1304, PR.AVX10-1305, PR.AVX10-1306, PR.AVX10-1307, PR.AVX10-1308, PR.AVX10-1309, PR.AVX10-1310, PR.AVX10-1311, PR.AVX10-1312, PR.AVX10-1313, PR.AVX10-1314, PR.AVX10-1315, PR.AVX10-1316, PR.AVX10-1317, PR.AVX10-1318, PR.AVX10-1319, PR.AVX10-1320, PR.AVX10-1321, PR.AVX10-1322, PR.AVX10-1323, PR.AVX10-1324, PR.AVX10-1325, PR.AVX10-1326, PR.AVX10-1327, PR.AVX10-1328, PR.AVX10-1329, PR.AVX10-1330, PR.AVX10-1331, PR.AVX10-1332, PR.AVX10-1333, PR.AVX10-1334, PR.AVX10-1335, PR.AVX10-1336, PR.AVX10-1337, PR.AVX10-1338, PR.AVX10-1339, PR.AVX10-1340, PR.AVX10-1341, PR.AVX10-1342, PR.AVX10-1343, PR.AVX10-1344, PR.AVX10-1345, PR.AVX10-1346,

PR.AVX10-1354, PR.AVX10-1355, PR.AVX10-1356, PR.AVX10-1357,
PR.AVX10-1358, PR.AVX10-1359, PR.AVX10-1360, PR.AVX10-1361,
PR.AVX10-1362, PR.AVX10-1363, PR.AVX10-1364, PR.AVX10-1365,
PR.AVX10-1366, PR.AVX10-1367, PR.AVX10-1368, PR.AVX10-1369,
PR.AVX10-1370, PR.AVX10-1371, PR.AVX10-1372, PR.AVX10-1373,
PR.AVX10-1374, PR.AVX10-1375, PR.AVX10-1376, PR.AVX10-1377,
PR.AVX10-1378, PR.AVX10-1379, PR.AVX10-1380, PR.AVX10-1381,
PR.AVX10-1382, PR.AVX10-1383, PR.AVX10-1384, PR.AVX10-1385,
PR.AVX10-1386, PR.AVX10-1387, PR.AVX10-1388, PR.AVX10-1389,
PR.AVX10-1390, PR.AVX10-1391, PR.AVX10-1392, PR.AVX10-1393,
PR.AVX10-1394, PR.AVX10-1395, PR.AVX10-1396, PR.AVX10-1397,
PR.AVX10-1398, PR.AVX10-1399, PR.AVX10-1400, PR.AVX10-1401,
PR.AVX10-1402, PR.AVX10-1403, PR.AVX10-1404, PR.AVX10-1405,
PR.AVX10-1406, PR.AVX10-1407, PR.AVX10-1408, PR.AVX10-1409,
PR.AVX10-1410, PR.AVX10-1411, PR.AVX10-1412, PR.AVX10-1413,
PR.AVX10-1414, PR.AVX10-1415, PR.AVX10-1416, PR.AVX10-1417,
PR.AVX10-1418, PR.AVX10-1419, PR.AVX10-1420, PR.AVX10-1421,
PR.AVX10-1422, PR.AVX10-1423, PR.AVX10-1424, PR.AVX10-1425,
PR.AVX10-1426, PR.AVX10-1427, PR.AVX10-1428, PR.AVX10-1429,
PR.AVX10-1430, PR.AVX10-1431, PR.AVX10-1432, PR.AVX10-1433,
PR.AVX10-1434, PR.AVX10-1435, PR.AVX10-1436, PR.AVX10-1437,
PR.AVX10-1438, PR.AVX10-1439, PR.AVX10-1440, PR.AVX10-1441,
PR.AVX10-1442, PR.AVX10-1443, PR.AVX10-1444, PR.AVX10-1445,
PR.AVX10-1446, PR.AVX10-1447, PR.AVX10-1448, PR.AVX10-1449,
PR.AVX10-1450, PR.AVX10-1451, PR.AVX10-1452, PR.AVX10-1453,
PR.AVX10-1454, PR.AVX10-1455, PR.AVX10-1456, PR.AVX10-1457,
PR.AVX10-1458, PR.AVX10-1459, PR.AVX10-1460, PR.AVX10-1461,
PR.AVX10-1462, PR.AVX10-1463, PR.AVX10-1464, PR.AVX10-1465,
PR.AVX10-1466, PR.AVX10-1467, PR.AVX10-1468, PR.AVX10-1469,
PR.AVX10-1470, PR.AVX10-1471, PR.AVX10-1472, PR.AVX10-1473,
PR.AVX10-1474, PR.AVX10-1475, PR.AVX10-1476, PR.AVX10-1477,
PR.AVX10-1478, PR.AVX10-1479, PR.AVX10-1480, PR.AVX10-1481,
PR.AVX10-1482, PR.AVX10-1483, PR.AVX10-1484, PR.AVX10-1485,
PR.AVX10-1486, PR.AVX10-1487, PR.AVX10-1488, PR.AVX10-1489,
PR.AVX10-1490, PR.AVX10-1491, PR.AVX10-1492, PR.AVX10-1493,
PR.AVX10-1494, PR.AVX10-1495, PR.AVX10-1496, PR.AVX10-1497,
PR.AVX10-1498, PR.AVX10-1499, PR.AVX10-1500, PR.AVX10-1501,
PR.AVX10-1502, PR.AVX10-1503, PR.AVX10-1504, PR.AVX10-1505,
PR.AVX10-1506, PR.AVX10-1507, PR.AVX10-1508, PR.AVX10-1509,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-1520, PR.AVX10-1521, PR.AVX10-1522, PR.AVX10-1523, PR.AVX10-1524, PR.AVX10-1525, PR.AVX10-1526, PR.AVX10-1527, PR.AVX10-1528, PR.AVX10-1529, PR.AVX10-1530, PR.AVX10-1531, PR.AVX10-1532, PR.AVX10-1533, PR.AVX10-1534, PR.AVX10-1535, PR.AVX10-1536, PR.AVX10-1537, PR.AVX10-1538, PR.AVX10-1539, PR.AVX10-1540, PR.AVX10-1541, PR.AVX10-1542, PR.AVX10-1543, PR.AVX10-1544, PR.AVX10-1545, PR.AVX10-1546, PR.AVX10-1547, PR.AVX10-1548, PR.AVX10-1549, PR.AVX10-1550, PR.AVX10-1551, PR.AVX10-1552, PR.AVX10-1553, PR.AVX10-1554, PR.AVX10-1555, PR.AVX10-1556, PR.AVX10-1557, PR.AVX10-1558, PR.AVX10-1559, PR.AVX10-1560, PR.AVX10-1561, PR.AVX10-1562, PR.AVX10-1563, PR.AVX10-1564, PR.AVX10-1565, PR.AVX10-1566, PR.AVX10-1567, PR.AVX10-1568, PR.AVX10-1569, PR.AVX10-1570, PR.AVX10-1571, PR.AVX10-1572, PR.AVX10-1573, PR.AVX10-1574, PR.AVX10-1575, PR.AVX10-1576, PR.AVX10-1577, PR.AVX10-1578, PR.AVX10-1579, PR.AVX10-1580, PR.AVX10-1581, PR.AVX10-1582, PR.AVX10-1583, PR.AVX10-1584, PR.AVX10-1585, PR.AVX10-1586, PR.AVX10-1587, PR.AVX10-1588, PR.AVX10-1589, PR.AVX10-1590, PR.AVX10-1591, PR.AVX10-1592, PR.AVX10-1593, PR.AVX10-1594, PR.AVX10-1595, PR.AVX10-1596, PR.AVX10-1597, PR.AVX10-1598, PR.AVX10-1599, PR.AVX10-1600, PR.AVX10-1601, PR.AVX10-1602, PR.AVX10-1603, PR.AVX10-1604, PR.AVX10-1605, PR.AVX10-1606, PR.AVX10-1607, PR.AVX10-1608, PR.AVX10-1609, PR.AVX10-1610, PR.AVX10-1611, PR.AVX10-1612, PR.AVX10-1613, PR.AVX10-1614, PR.AVX10-1615, PR.AVX10-1616, PR.AVX10-1617, PR.AVX10-1618, PR.AVX10-1619, PR.AVX10-1620,

1628, PR.AVX10-1629, PR.AVX10-1630, PR.AVX10-1631, PR.AVX10-1632,
PR.AVX10-1633, PR.AVX10-1634, PR.AVX10-1635, PR.AVX10-1636,
PR.AVX10-1637, PR.AVX10-1638, PR.AVX10-1639, PR.AVX10-1640,
PR.AVX10-1641, PR.AVX10-1642, PR.AVX10-1643, PR.AVX10-1644,
PR.AVX10-1645, PR.AVX10-1646, PR.AVX10-1647, PR.AVX10-1648,
PR.AVX10-1649, PR.AVX10-1650, PR.AVX10-1651, PR.AVX10-1652,
PR.AVX10-1653, PR.AVX10-1654, PR.AVX10-1655, PR.AVX10-1656,
PR.AVX10-1657, PR.AVX10-1658, PR.AVX10-1659, PR.AVX10-1660,
PR.AVX10-1661, PR.AVX10-1662, PR.AVX10-1663, PR.AVX10-1664,
PR.AVX10-1665, PR.AVX10-1666, PR.AVX10-1667, PR.AVX10-1668,
PR.AVX10-1669, PR.AVX10-1670, PR.AVX10-1671, PR.AVX10-1672,
PR.AVX10-1673, PR.AVX10-1674, PR.AVX10-1675, PR.AVX10-1676,
PR.AVX10-1677, PR.AVX10-1678, PR.AVX10-1679, PR.AVX10-1680,
PR.AVX10-1681, PR.AVX10-1682, PR.AVX10-1683, PR.AVX10-1684,
PR.AVX10-1685, PR.AVX10-1686, PR.AVX10-1687, PR.AVX10-1688,
PR.AVX10-1689, PR.AVX10-1690, PR.AVX10-1691, PR.AVX10-1692,
PR.AVX10-1693, PR.AVX10-1694, PR.AVX10-1695, PR.AVX10-1696,
PR.AVX10-1697, PR.AVX10-1698, PR.AVX10-1699, PR.AVX10-1700,
PR.AVX10-1701, PR.AVX10-1702, PR.AVX10-1703, PR.AVX10-1704,
PR.AVX10-1705, PR.AVX10-1706, PR.AVX10-1707, PR.AVX10-1708,
PR.AVX10-1709, PR.AVX10-1710, PR.AVX10-1711, PR.AVX10-1712,
PR.AVX10-1713, PR.AVX10-1714, PR.AVX10-1715, PR.AVX10-1716,
PR.AVX10-1717, PR.AVX10-1718, PR.AVX10-1719, PR.AVX10-1720,
PR.AVX10-1721, PR.AVX10-1722, PR.AVX10-1723, PR.AVX10-1724,
PR.AVX10-1725, PR.AVX10-1726, PR.AVX10-1727, PR.AVX10-1728,
PR.AVX10-1729, PR.AVX10-1730, PR.AVX10-1731, PR.AVX10-1732,
PR.AVX10-1733, PR.AVX10-1734, PR.AVX10-1735, PR.AVX10-1736,
PR.AVX10-1737, PR.AVX10-1738, PR.AVX10-1739, PR.AVX10-1740,
PR.AVX10-1741, PR.AVX10-1742, PR.AVX10-1743, PR.AVX10-1744,
PR.AVX10-1745, PR.AVX10-1746, PR.AVX10-1747, PR.AVX10-1748,
PR.AVX10-1749, PR.AVX10-1750, PR.AVX10-1751, PR.AVX10-1752,
PR.AVX10-1753, PR.AVX10-1754, PR.AVX10-1755, PR.AVX10-1756,
PR.AVX10-1757, PR.AVX10-1758, PR.AVX10-1759, PR.AVX10-1760,
PR.AVX10-1761, PR.AVX10-1762, PR.AVX10-1763, PR.AVX10-1764,
PR.AVX10-1765, PR.AVX10-1766, PR.AVX10-1767, PR.AVX10-1768,
PR.AVX10-1769, PR.AVX10-1770, PR.AVX10-1771, PR.AVX10-1772,
PR.AVX10-1773, PR.AVX10-1774, PR.AVX10-1775, PR.AVX10-1776,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-1786, PR.AVX10-1787, PR.AVX10-1788, PR.AVX10-1789, PR.AVX10-1790, PR.AVX10-1791, PR.AVX10-1792, PR.AVX10-1793, PR.AVX10-1794, PR.AVX10-1795, PR.AVX10-1796, PR.AVX10-1797, PR.AVX10-1798, PR.AVX10-1799, PR.AVX10-1800, PR.AVX10-1801, PR.AVX10-1802, PR.AVX10-1803, PR.AVX10-1804, PR.AVX10-1805, PR.AVX10-1806, PR.AVX10-1807, PR.AVX10-1808, PR.AVX10-1809, PR.AVX10-1810, PR.AVX10-1811, PR.AVX10-1812, PR.AVX10-1813, PR.AVX10-1814, PR.AVX10-1815, PR.AVX10-1816, PR.AVX10-1817, PR.AVX10-1818, PR.AVX10-1819, PR.AVX10-1820, PR.AVX10-1821, PR.AVX10-1822, PR.AVX10-1823, PR.AVX10-1824, PR.AVX10-1825, PR.AVX10-1826, PR.AVX10-1827, PR.AVX10-1828, PR.AVX10-1829, PR.AVX10-1830, PR.AVX10-1831, PR.AVX10-1832, PR.AVX10-1833, PR.AVX10-1834, PR.AVX10-1835, PR.AVX10-1836, PR.AVX10-1837, PR.AVX10-1838, PR.AVX10-1839, PR.AVX10-1840, PR.AVX10-1841, PR.AVX10-1842, PR.AVX10-1843, PR.AVX10-1844, PR.AVX10-1845, PR.AVX10-1846, PR.AVX10-1847, PR.AVX10-1848, PR.AVX10-1849, PR.AVX10-1850, PR.AVX10-1851, PR.AVX10-1852, PR.AVX10-1853, PR.AVX10-1854, PR.AVX10-1855, PR.AVX10-1856, PR.AVX10-1857, PR.AVX10-1858, PR.AVX10-1859, PR.AVX10-1860, PR.AVX10-1861, PR.AVX10-1862, PR.AVX10-1863, PR.AVX10-1864, PR.AVX10-1865, PR.AVX10-1866, PR.AVX10-1867, PR.AVX10-1868, PR.AVX10-1869, PR.AVX10-1870, PR.AVX10-1871, PR.AVX10-1872, PR.AVX10-1873, PR.AVX10-1874, PR.AVX10-1875, PR.AVX10-1876, PR.AVX10-1877, PR.AVX10-1878, PR.AVX10-1879, PR.AVX10-1880, PR.AVX10-1881, PR.AVX10-1882, PR.AVX10-1883, PR.AVX10-1884, PR.AVX10-1885, PR.AVX10-1886, PR.AVX10-1887, PR.AVX10-1888, PR.AVX10-1889, PR.AVX10-1890, PR.AVX10-1891, PR.AVX10-1892, PR.AVX10-1893, PR.AVX10-1894,

AVX10-1903, PR.AVX10-1904, PR.AVX10-1905, PR.AVX10-1906, PR.AVX10-1907, PR.AVX10-1908, PR.AVX10-1909, PR.AVX10-1910, PR.AVX10-1911, PR.AVX10-1912, PR.AVX10-1913, PR.AVX10-1914, PR.AVX10-1915, PR.AVX10-1916, PR.AVX10-1917, PR.AVX10-1918, PR.AVX10-1919, PR.AVX10-1920, PR.AVX10-1921, PR.AVX10-1922, PR.AVX10-1923, PR.AVX10-1924, PR.AVX10-1925, PR.AVX10-1926, PR.AVX10-1927, PR.AVX10-1928, PR.AVX10-1929, PR.AVX10-1930, PR.AVX10-1931, PR.AVX10-1932, PR.AVX10-1933, PR.AVX10-1934, PR.AVX10-1935, PR.AVX10-1936, PR.AVX10-1937, PR.AVX10-1938, PR.AVX10-1939, PR.AVX10-1940, PR.AVX10-1941, PR.AVX10-1942, PR.AVX10-1943, PR.AVX10-1944, PR.AVX10-1945, PR.AVX10-1946, PR.AVX10-1947, PR.AVX10-1948, PR.AVX10-1949, PR.AVX10-1950, PR.AVX10-1951, PR.AVX10-1952, PR.AVX10-1953, PR.AVX10-1954, PR.AVX10-1955, PR.AVX10-1956, PR.AVX10-1957, PR.AVX10-1958, PR.AVX10-1959, PR.AVX10-1960, PR.AVX10-1961, PR.AVX10-1962, PR.AVX10-1963, PR.AVX10-1964, PR.AVX10-1965, PR.AVX10-1966, PR.AVX10-1967, PR.AVX10-1968, PR.AVX10-1969, PR.AVX10-1970, PR.AVX10-1971, PR.AVX10-1972, PR.AVX10-1973, PR.AVX10-1974, PR.AVX10-1975, PR.AVX10-1976, PR.AVX10-1977, PR.AVX10-1978, PR.AVX10-1979, PR.AVX10-1980, PR.AVX10-1981, PR.AVX10-1982, PR.AVX10-1983, PR.AVX10-1984, PR.AVX10-1985, PR.AVX10-1986, PR.AVX10-1987, PR.AVX10-1988, PR.AVX10-1989, PR.AVX10-1990, PR.AVX10-1991,

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального

Код ТН ВЭД ЕАЭС

поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX10-1995, PR.AVX10-1996, PR.AVX10-1997, PR.AVX10-1998, PR.AVX10-1999, PR.AVX10-2000, PR.AVX10-2001, PR.AVX10-2002, PR.AVX10-2003, PR.AVX10-2004, PR.AVX10-2005, PR.AVX10-2006, PR.AVX10-2007, PR.AVX10-2008, PR.AVX10-2009, PR.AVX10-2010, PR.AVX10-2011, PR.AVX10-2012, PR.AVX10-2013, PR.AVX10-2014, PR.AVX10-2015, PR.AVX10-2016, PR.AVX10-2017, PR.AVX10-2018, PR.AVX10-2019, PR.AVX10-2020, PR.AVX10-2021, PR.AVX10-2022, PR.AVX10-2023, PR.AVX10-2024, PR.AVX10-2025, PR.AVX10-2026, PR.AVX10-2027, PR.AVX10-2028, PR.AVX10-2029, PR.AVX10-2030, PR.AVX10-2031, PR.AVX10-2032, PR.AVX10-2033, PR.AVX10-2034, PR.AVX10-2035, PR.AVX10-2036, PR.AVX10-2037, PR.AVX10-2038, PR.AVX10-2039, PR.AVX10-2040, PR.AVX10-2041, PR.AVX10-2042, PR.AVX10-2043, PR.AVX10-2044, PR.AVX10-2045, PR.AVX10-2046, PR.AVX10-2047, PR.AVX10-2048, PR.AVX10-2049, PR.AVX10-2050, PR.AVX10-2051, PR.AVX10-2052, PR.AVX10-2053, PR.AVX10-2054, PR.AVX10-2055, PR.AVX10-2056, PR.AVX10-2057, PR.AVX10-2058, PR.AVX10-2059, PR.AVX10-2060, PR.AVX10-2061, PR.AVX10-2062, PR.AVX10-2063, PR.AVX10-2064, PR.AVX10-2065, PR.AVX10-2066, PR.AVX10-2067, PR.AVX10-2068, PR.AVX10-2069, PR.AVX10-2070, PR.AVX10-2071, PR.AVX10-2072, PR.AVX10-2073, PR.AVX10-2074, PR.AVX10-2075, PR.AVX10-2076, PR.AVX10-2077, PR.AVX10-2078, PR.AVX10-2079, PR.AVX10-2080, PR.AVX10-2081, PR.AVX10-2082, PR.AVX10-2083, PR.AVX10-2084, PR.AVX10-2085, PR.AVX10-2086, PR.AVX10-2087, PR.AVX10-2088, PR.AVX10-2089, PR.AVX10-2090, PR.AVX10-2091, PR.AVX10-2092, PR.AVX10-2093, PR.AVX10-2094, PR.AVX10-2095, PR.AVX10-2096, PR.AVX10-2097, PR.AVX10-2098, PR.AVX10-2099, PR.AVX10-2100, PR.AVX10-2101, PR.AVX10-2102, PR.AVX10-2103, PR.AVX10-2104, PR.AVX10-2105, PR.AVX10-2106, PR.AVX10-2107, PR.AVX10-2108, PR.AVX10-2109, PR.AVX10-2110, PR.AVX10-2111, PR.AVX10-2112, PR.AVX10-2113, PR.AVX10-2114, PR.AVX10-2115, PR.AVX10-2116, PR.AVX10-2117, PR.AVX10-2118, PR.AVX10-2119, PR.AVX10-2120, PR.AVX10-2121, PR.AVX10-2122, PR.AVX10-2123, PR.AVX10-2124, PR.AVX10-2125, PR.AVX10-2126, PR.AVX10-2127, PR.AVX10-2128, PR.AVX10-2129, PR.AVX10-2130, PR.AVX10-2131, PR.AVX10-2132, PR.AVX10-2133, PR.AVX10-2134, PR.AVX10-2135, PR.AVX10-2136, PR.AVX10-2137, PR.AVX10-2138, PR.AVX10-2139, PR.AVX10-2140, PR.AVX10-2141, PR.AVX10-2142, PR.AVX10-2143, PR.AVX10-2144, PR.AVX10-2145, PR.AVX10-2146, PR.AVX10-2147, PR.AVX10-2148, PR.AVX10-2149, PR.AVX10-2150, PR.AVX10-2151, PR.AVX10-2152, PR.AVX10-2153, PR.AVX10-2154, PR.AVX10-2155, PR.AVX10-2156, PR.AVX10-2157, PR.AVX10-2158, PR.AVX10-2159, PR.AVX10-2160, PR.AVX10-2161, PR.AVX10-2162,

PR.AVX10-2177, PR.AVX10-2178, PR.AVX10-2179, PR.AVX10-2180,
PR.AVX10-2181, PR.AVX10-2182, PR.AVX10-2183, PR.AVX10-2184,
PR.AVX10-2185, PR.AVX10-2186, PR.AVX10-2187, PR.AVX10-2188,
PR.AVX10-2189, PR.AVX10-2190, PR.AVX10-2191, PR.AVX10-2192,
PR.AVX10-2193, PR.AVX10-2194, PR.AVX10-2195, PR.AVX10-2196,
PR.AVX10-2197, PR.AVX10-2198, PR.AVX10-2199, PR.AVX10-2200,
PR.AVX10-2201, PR.AVX10-2202, PR.AVX10-2203, PR.AVX10-2204,
PR.AVX10-2205, PR.AVX10-2206, PR.AVX10-2207, PR.AVX10-2208,
PR.AVX10-2209, PR.AVX10-2210, PR.AVX10-2211, PR.AVX10-2212,
PR.AVX10-2213, PR.AVX10-2214, PR.AVX10-2215, PR.AVX10-2216,
PR.AVX10-2217, PR.AVX10-2218, PR.AVX10-2219, PR.AVX10-2220,
PR.AVX10-2221, PR.AVX10-2222, PR.AVX10-2223, PR.AVX10-2224,
PR.AVX10-2225, PR.AVX10-2226, PR.AVX10-2227, PR.AVX10-2228,
PR.AVX10-2229, PR.AVX10-2230, PR.AVX10-2231, PR.AVX10-2232,
PR.AVX10-2233, PR.AVX10-2234, PR.AVX10-2235, PR.AVX10-2236,
PR.AVX10-2237, PR.AVX10-2238, PR.AVX10-2239, PR.AVX10-2240,
PR.AVX10-2241, PR.AVX10-2242, PR.AVX10-2243, PR.AVX10-2244,
PR.AVX10-2245, PR.AVX10-2246, PR.AVX10-2247, PR.AVX10-2248,
PR.AVX10-2249, PR.AVX10-2250, PR.AVX10-2251, PR.AVX10-2252,
PR.AVX10-2253, PR.AVX10-2254, PR.AVX10-2255, PR.AVX10-2256,

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-2261, PR.AVX10-2262, PR.AVX10-2263, PR.AVX10-2264, PR.AVX10-2265, PR.AVX10-2266, PR.AVX10-2267, PR.AVX10-2268, PR.AVX10-2269, PR.AVX10-2270, PR.AVX10-2271, PR.AVX10-2272, PR.AVX10-2273, PR.AVX10-2274, PR.AVX10-2275, PR.AVX10-2276, PR.AVX10-2277, PR.AVX10-2278, PR.AVX10-2279, PR.AVX10-2280, PR.AVX10-2281, PR.AVX10-2282, PR.AVX10-2283, PR.AVX10-2284, PR.AVX10-2285, PR.AVX10-2286, PR.AVX10-2287, PR.AVX10-2288, PR.AVX10-2289, PR.AVX10-2290, PR.AVX10-2291, PR.AVX10-2292, PR.AVX10-2293, PR.AVX10-2294, PR.AVX10-2295, PR.AVX10-2296, PR.AVX10-2297, PR.AVX10-2298, PR.AVX10-2299, PR.AVX10-2300, PR.AVX10-2301, PR.AVX10-2302, PR.AVX10-2303, PR.AVX10-2304, PR.AVX10-2305, PR.AVX10-2306, PR.AVX10-2307, PR.AVX10-2308, PR.AVX10-2309, PR.AVX10-2310, PR.AVX10-2311, PR.AVX10-2312, PR.AVX10-2313, PR.AVX10-2314, PR.AVX10-2315, PR.AVX10-2316, PR.AVX10-2317, PR.AVX10-2318, PR.AVX10-2319, PR.AVX10-2320, PR.AVX10-2321, PR.AVX10-2322, PR.AVX10-2323, PR.AVX10-2324, PR.AVX10-2325, PR.AVX10-2326, PR.AVX10-2327, PR.AVX10-2328, PR.AVX10-2329, PR.AVX10-2330, PR.AVX10-2331, PR.AVX10-2332, PR.AVX10-2333, PR.AVX10-2334, PR.AVX10-2335, PR.AVX10-2336, PR.AVX10-2337, PR.AVX10-2338, PR.AVX10-2339, PR.AVX10-2340, PR.AVX10-2341, PR.AVX10-2342, PR.AVX10-2343, PR.AVX10-2344, PR.AVX10-2345, PR.AVX10-2346, PR.AVX10-2347, PR.AVX10-2348, PR.AVX10-2349, PR.AVX10-2350, PR.AVX10-2351, PR.AVX10-2352, PR.AVX10-2353, PR.AVX10-2354, PR.AVX10-2355, PR.AVX10-2356, PR.AVX10-2357, PR.AVX10-2358, PR.AVX10-2359, PR.AVX10-2360, PR.AVX10-2361, PR.AVX10-2362, PR.AVX10-2363, PR.AVX10-2364, PR.AVX10-2365, PR.AVX10-2366, PR.AVX10-2367, PR.AVX10-2368, PR.AVX10-2369, PR.AVX10-2370, PR.AVX10-2371, PR.AVX10-2372, PR.AVX10-2373, PR.AVX10-2374, PR.AVX10-2375, PR.AVX10-2376, PR.AVX10-2377, PR.AVX10-2378, PR.AVX10-2379, PR.AVX10-2380, PR.AVX10-2381, PR.AVX10-2382, PR.AVX10-2383, PR.AVX10-2384, PR.AVX10-2385, PR.AVX10-2386, PR.AVX10-2387, PR.AVX10-2388, PR.AVX10-2389, PR.AVX10-2390, PR.AVX10-2391, PR.AVX10-2392, PR.AVX10-2393, PR.AVX10-2394, PR.AVX10-2395, PR.AVX10-2396, PR.AVX10-2397, PR.AVX10-2398, PR.AVX10-2399, PR.AVX10-2400, PR.AVX10-2401, PR.AVX10-2402, PR.AVX10-2403, PR.AVX10-2404, PR.AVX10-2405, PR.AVX10-2406, PR.AVX10-2407, PR.AVX10-2408, PR.AVX10-2409, PR.AVX10-2410, PR.AVX10-2411, PR.AVX10-2412, PR.AVX10-2413, PR.AVX10-2414, PR.AVX10-2415, PR.AVX10-2416, PR.AVX10-2417, PR.AVX10-2418, PR.AVX10-2419, PR.AVX10-2420, PR.AVX10-2421, PR.AVX10-2422, PR.AVX10-2423, PR.AVX10-2424, PR.AVX10-2425, PR.AVX10-2426, PR.AVX10-2427, PR.AVX10-2428, PR.AVX10-2429, PR.AVX10-2430, PR.AVX10-2431, PR.AVX10-2432, PR.AVX10-2433, PR.AVX10-2434, PR.AVX10-2435, PR.AVX10-2436, PR.AVX10-2437,

PR.AVX10-2452, PR.AVX10-2453, PR.AVX10-2454, PR.AVX10-2455,
PR.AVX10-2456, PR.AVX10-2457, PR.AVX10-2458, PR.AVX10-2459,
PR.AVX10-2460, PR.AVX10-2461, PR.AVX10-2462, PR.AVX10-2463,
PR.AVX10-2464, PR.AVX10-2465, PR.AVX10-2466, PR.AVX10-2467,
PR.AVX10-2468, PR.AVX10-2469, PR.AVX10-2470, PR.AVX10-2471,
PR.AVX10-2472, PR.AVX10-2473, PR.AVX10-2474, PR.AVX10-2475,
PR.AVX10-2476, PR.AVX10-2477, PR.AVX10-2478, PR.AVX10-2479,
PR.AVX10-2480, PR.AVX10-2481, PR.AVX10-2482, PR.AVX10-2483,
PR.AVX10-2484, PR.AVX10-2485, PR.AVX10-2486, PR.AVX10-2487,
PR.AVX10-2488, PR.AVX10-2489, PR.AVX10-2490, PR.AVX10-2491,
PR.AVX10-2492, PR.AVX10-2493, PR.AVX10-2494, PR.AVX10-2495,
PR.AVX10-2496, PR.AVX10-2497, PR.AVX10-2498, PR.AVX10-2499,
PR.AVX10-2500, PR.AVX10-2501, PR.AVX10-2502, PR.AVX10-2503,
PR.AVX10-2504, PR.AVX10-2505, PR.AVX10-2506, PR.AVX10-2507,
PR.AVX10-2508, PR.AVX10-2509, PR.AVX10-2510, PR.AVX10-2511,
PR.AVX10-2512, PR.AVX10-2513, PR.AVX10-2514, PR.AVX10-2515,
PR.AVX10-2516, PR.AVX10-2517, PR.AVX10-2518, PR.AVX10-2519,
PR.AVX10-2520, PR.AVX10-2521, PR.AVX10-2522, PR.AVX10-2523,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной

наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-2527, PR.AVX10-2528, PR.AVX10-2529, PR.AVX10-2530, PR.AVX10-2531, PR.AVX10-2532, PR.AVX10-2533, PR.AVX10-2534, PR.AVX10-2535, PR.AVX10-2536, PR.AVX10-2537, PR.AVX10-2538, PR.AVX10-2539, PR.AVX10-2540, PR.AVX10-2541, PR.AVX10-2542, PR.AVX10-2543, PR.AVX10-2544, PR.AVX10-2545, PR.AVX10-2546, PR.AVX10-2547, PR.AVX10-2548, PR.AVX10-2549, PR.AVX10-2550, PR.AVX10-2551, PR.AVX10-2552, PR.AVX10-2553, PR.AVX10-2554, PR.AVX10-2555, PR.AVX10-2556, PR.AVX10-2557, PR.AVX10-2558, PR.AVX10-2559, PR.AVX10-2560, PR.AVX10-2561, PR.AVX10-2562, PR.AVX10-2563, PR.AVX10-2564, PR.AVX10-2565, PR.AVX10-2566, PR.AVX10-2567, PR.AVX10-2568, PR.AVX10-2569, PR.AVX10-2570, PR.AVX10-2571, PR.AVX10-2572, PR.AVX10-2573, PR.AVX10-2574, PR.AVX10-2575, PR.AVX10-2576, PR.AVX10-2577, PR.AVX10-2578, PR.AVX10-2579, PR.AVX10-2580, PR.AVX10-2581, PR.AVX10-2582, PR.AVX10-2583, PR.AVX10-2584, PR.AVX10-2585, PR.AVX10-2586, PR.AVX10-2587, PR.AVX10-2588, PR.AVX10-2589, PR.AVX10-2590, PR.AVX10-2591, PR.AVX10-2592, PR.AVX10-2593, PR.AVX10-2594, PR.AVX10-2595, PR.AVX10-2596, PR.AVX10-2597, PR.AVX10-2598, PR.AVX10-2599, PR.AVX10-2600, PR.AVX10-2601, PR.AVX10-2602, PR.AVX10-2603, PR.AVX10-2604, PR.AVX10-2605, PR.AVX10-2606, PR.AVX10-2607, PR.AVX10-2608, PR.AVX10-2609, PR.AVX10-2610, PR.AVX10-2611, PR.AVX10-2612, PR.AVX10-2613, PR.AVX10-2614, PR.AVX10-2615, PR.AVX10-2616, PR.AVX10-2617, PR.AVX10-2618, PR.AVX10-2619, PR.AVX10-2620, PR.AVX10-2621, PR.AVX10-2622, PR.AVX10-2623, PR.AVX10-2624, PR.AVX10-2625, PR.AVX10-2626, PR.AVX10-2627, PR.AVX10-2628, PR.AVX10-2629, PR.AVX10-2630, PR.AVX10-2631, PR.AVX10-2632, PR.AVX10-2633, PR.AVX10-2634, PR.AVX10-2635, PR.AVX10-2636, PR.AVX10-2637, PR.AVX10-2638, PR.AVX10-2639, PR.AVX10-2640, PR.AVX10-2641, PR.AVX10-2642, PR.AVX10-2643, PR.AVX10-2644, PR.AVX10-2645, PR.AVX10-2646, PR.AVX10-2647, PR.AVX10-2648, PR.AVX10-2649, PR.AVX10-2650, PR.AVX10-2651, PR.AVX10-2652, PR.AVX10-2653, PR.AVX10-2654, PR.AVX10-2655, PR.AVX10-2656, PR.AVX10-2657, PR.AVX10-2658, PR.AVX10-2659, PR.AVX10-2660, PR.AVX10-2661, PR.AVX10-2662, PR.AVX10-2663, PR.AVX10-2664, PR.AVX10-2665, PR.AVX10-2666, PR.AVX10-2667, PR.AVX10-2668, PR.AVX10-2669, PR.AVX10-2670, PR.AVX10-2671, PR.AVX10-2672, PR.AVX10-2673, PR.AVX10-2674, PR.AVX10-2675, PR.AVX10-2676, PR.AVX10-2677, PR.AVX10-2678, PR.AVX10-2679, PR.AVX10-2680, PR.AVX10-2681, PR.AVX10-2682, PR.AVX10-2683, PR.AVX10-2684, PR.AVX10-2685, PR.AVX10-2686, PR.AVX10-2687, PR.AVX10-2688, PR.AVX10-2689, PR.AVX10-2690, PR.AVX10-2691, PR.AVX10-2692, PR.AVX10-2693, PR.AVX10-2694, PR.AVX10-2695, PR.AVX10-2696, PR.AVX10-2697, PR.AVX10-2698, PR.AVX10-2699, PR.AVX10-2700, PR.AVX10-2701, PR.AVX10-2702, PR.AVX10-2703, PR.AVX10-2704, PR.AVX10-2705, PR.AVX10-2706, PR.AVX10-2707,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX10-2722, PR.AVX10-2723, PR.AVX10-2724, PR.AVX10-2725, PR.AVX10-2726, PR.AVX10-2727, PR.AVX10-2728, PR.AVX10-2729, PR.AVX10-2730, PR.AVX10-2731, PR.AVX10-2732, PR.AVX10-2733, PR.AVX10-2734, PR.AVX10-2735, PR.AVX10-2736, PR.AVX10-2737, PR.AVX10-2738, PR.AVX10-2739, PR.AVX10-2740, PR.AVX10-2741, PR.AVX10-2742, PR.AVX10-2743, PR.AVX10-2744, PR.AVX10-2745, PR.AVX10-2746, PR.AVX10-2747, PR.AVX10-2748, PR.AVX10-2749, PR.AVX10-2750, PR.AVX10-2751, PR.AVX10-2752, PR.AVX10-2753, PR.AVX10-2754, PR.AVX10-2755, PR.AVX10-2756, PR.AVX10-2757, PR.AVX10-2758, PR.AVX10-2759, PR.AVX10-2760, PR.AVX10-2761, PR.AVX10-2762, PR.AVX10-2763, PR.AVX10-2764, PR.AVX10-2765, PR.AVX10-2766, PR.AVX10-2767, PR.AVX10-2768, PR.AVX10-2769, PR.AVX10-2770, PR.AVX10-2771, PR.AVX10-2772, PR.AVX10-2773, PR.AVX10-2774, PR.AVX10-2775, PR.AVX10-2776, PR.AVX10-2777, PR.AVX10-2778, PR.AVX10-2779, PR.AVX10-2780, PR.AVX10-2781, PR.AVX10-2782, PR.AVX10-2783, PR.AVX10-2784, PR.AVX10-2785, PR.AVX10-2786, PR.AVX10-2787, PR.AVX10-2788, PR.AVX10-2789, PR.AVX10-2790, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX10-2793, PR.AVX10-2794, PR.AVX10-2795, PR.AVX10-2796, PR.AVX10-2797, PR.AVX10-2798, PR.AVX10-2799, PR.AVX10-2800, PR.AVX10-2801, PR.AVX10-2802, PR.AVX10-2803, PR.AVX10-2804, PR.AVX10-2805, PR.AVX10-2806, PR.AVX10-2807, PR.AVX10-2808, PR.AVX10-2809, PR.AVX10-2810, PR.AVX10-2811, PR.AVX10-2812, PR.AVX10-2813, PR.AVX10-2814, PR.AVX10-2815, PR.AVX10-2816, PR.AVX10-2817, PR.AVX10-2818, PR.AVX10-2819, PR.AVX10-2820, PR.AVX10-2821, PR.AVX10-2822, PR.AVX10-2823, PR.AVX10-2824, PR.AVX10-2825, PR.AVX10-2826, PR.AVX10-2827, PR.AVX10-2828, PR.AVX10-2829, PR.AVX10-2830, PR.AVX10-2831, PR.AVX10-2832, PR.AVX10-2833, PR.AVX10-2834, PR.AVX10-2835, PR.AVX10-2836, PR.AVX10-2837, PR.AVX10-2838, PR.AVX10-2839, PR.AVX10-2840, PR.AVX10-2841, PR.AVX10-2842, PR.AVX10-2843, PR.AVX10-2844, PR.AVX10-2845, PR.AVX10-2846, PR.AVX10-2847, PR.AVX10-2848, PR.AVX10-2849, PR.AVX10-2850, PR.AVX10-2851, PR.AVX10-2852, PR.AVX10-2853, PR.AVX10-2854, PR.AVX10-2855, PR.AVX10-2856, PR.AVX10-2857, PR.AVX10-2858, PR.AVX10-2859, PR.AVX10-2860, PR.AVX10-2861, PR.AVX10-2862, PR.AVX10-2863, PR.AVX10-2864, PR.AVX10-2865, PR.AVX10-2866, PR.AVX10-2867, PR.AVX10-2868, PR.AVX10-2869, PR.AVX10-2870, PR.AVX10-2871, PR.AVX10-2872, PR.AVX10-2873, PR.AVX10-2874, PR.AVX10-2875, PR.AVX10-2876, PR.AVX10-2877, PR.AVX10-2878, PR.AVX10-2879, PR.AVX10-2880, PR.AVX10-2881, PR.AVX10-2882, PR.AVX10-2883, PR.AVX10-2884, PR.AVX10-2885, PR.AVX10-2886, PR.AVX10-2887, PR.AVX10-2888, PR.AVX10-2889, PR.AVX10-2890, PR.AVX10-2891, PR.AVX10-2892, PR.AVX10-2893, PR.AVX10-2894, PR.AVX10-2895, PR.AVX10-2896, PR.AVX10-2897, PR.AVX10-2898, PR.AVX10-2899, PR.AVX10-2900, PR.AVX10-2901, PR.AVX10-2902, PR.AVX10-2903, PR.AVX10-2904, PR.AVX10-2905, PR.AVX10-2906, PR.AVX10-2907, PR.AVX10-2908, PR.AVX10-2909, PR.AVX10-2910, PR.AVX10-2911, PR.AVX10-2912, PR.AVX10-2913, PR.AVX10-2914, PR.AVX10-2915, PR.AVX10-2916, PR.AVX10-2917, PR.AVX10-2918, PR.AVX10-2919, PR.AVX10-2920, PR.AVX10-2921, PR.AVX10-2922, PR.AVX10-2923, PR.AVX10-2924, PR.AVX10-2925, PR.AVX10-2926, PR.AVX10-2927, PR.AVX10-2928, PR.AVX10-2929, PR.AVX10-2930, PR.AVX10-2931, PR.AVX10-2932, PR.AVX10-2933, PR.AVX10-2934, PR.AVX10-2935, PR.AVX10-2936, PR.AVX10-2937, PR.AVX10-2938, PR.AVX10-2939, PR.AVX10-2940, PR.AVX10-2941, PR.AVX10-2942, PR.AVX10-2943, PR.AVX10-2944, PR.AVX10-2945, PR.AVX10-2946, PR.AVX10-2947, PR.AVX10-2948, PR.AVX10-2949, PR.AVX10-2950, PR.AVX10-2951, PR.AVX10-2952, PR.AVX10-2953, PR.AVX10-2954, PR.AVX10-2955, PR.AVX10-2956, PR.AVX10-2957, PR.AVX10-2958, PR.AVX10-2959, PR.AVX10-2960, PR.AVX10-2961, PR.AVX10-2962, PR.AVX10-2963, PR.AVX10-2964, PR.AVX10-2965, PR.AVX10-2966, PR.AVX10-2967, PR.AVX10-2968, PR.AVX10-2969, PR.AVX10-2970, PR.AVX10-2971, PR.AVX10-2972, PR.AVX10-2973, PR.AVX10-2974, PR.AVX10-2975, PR.AVX10-2976, PR.AVX10-2977, PR.AVX10-2978, PR.AVX10-2979, PR.AVX10-2980, PR.AVX10-2981,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX10-2997, PR.AVX10-2998, PR.AVX10-2999, PR.AVX10-3000,
PR.AVX13-001(з),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-002(з), PR.AVX13-003(з), PR.AVX13-004(з), PR.AVX13-005(з),
PR.AVX13-006(з), PR.AVX13-007(з), PR.AVX13-008(з), PR.AVX13-009(з),
PR.AVX13-010(з), PR.AVX13-011(з), PR.AVX13-012(з), PR.AVX13-013(з),
PR.AVX13-014(з), PR.AVX13-015(з), PR.AVX13-016(з), PR.AVX13-017(з),
PR.AVX13-018(з), PR.AVX13-019(з), PR.AVX13-020(з), PR.AVX13-021(з),
PR.AVX13-022(з), PR.AVX13-023(з), PR.AVX13-024(з), PR.AVX13-025(з),
PR.AVX13-026(з), PR.AVX13-027(з), PR.AVX13-028(з), PR.AVX13-029(з),
PR.AVX13-030(з), PR.AVX13-031(з), PR.AVX13-032(з), PR.AVX13-033(з),
PR.AVX13-034(з), PR.AVX13-035(з), PR.AVX13-036(з), PR.AVX13-037(з),
PR.AVX13-038(з), PR.AVX13-039(з), PR.AVX13-040(з), PR.AVX13-041(з),
PR.AVX13-042(з), PR.AVX13-043(з), PR.AVX13-044(з), PR.AVX13-045(з),
PR.AVX13-046(з), PR.AVX13-047(з), PR.AVX13-048(з), PR.AVX13-049(з),
PR.AVX13-050(з), PR.AVX13-051(з), PR.AVX13-052(з), PR.AVX13-053(з),
PR.AVX13-054(з), PR.AVX13-055(з), PR.AVX13-056(з), PR.AVX13-057(з),
PR.AVX13-058(з), PR.AVX13-059(з), PR.AVX13-060(з), PR.AVX13-061(з),
PR.AVX13-062(з), PR.AVX13-063(з), PR.AVX13-064(з), PR.AVX13-065(з),
PR.AVX13-066(з), PR.AVX13-067(з), PR.AVX13-068(з), PR.AVX13-069(з),
PR.AVX13-070(з), PR.AVX13-071(з), PR.AVX13-072(з), PR.AVX13-073(з),
PR.AVX13-074(з), PR.AVX13-075(з), PR.AVX13-076(з), PR.AVX13-077(з),
PR.AVX13-078(з), PR.AVX13-079(з), PR.AVX13-080(з), PR.AVX13-081(з),
PR.AVX13-082(з), PR.AVX13-083(з), PR.AVX13-084(з), PR.AVX13-085(з),
PR.AVX13-086(з), PR.AVX13-087(з), PR.AVX13-088(з), PR.AVX13-089(з),
PR.AVX13-090(з), PR.AVX13-091(з), PR.AVX13-092(з), PR.AVX13-093(з),
PR.AVX13-094(з), PR.AVX13-095(з), PR.AVX13-096(з), PR.AVX13-097(з),
PR.AVX13-098(з), PR.AVX13-099(з), PR.AVX13-100(з), PR.AVX13-101(з),
PR.AVX13-102(з), PR.AVX13-103(з), PR.AVX13-104(з), PR.AVX13-105(з),
PR.AVX13-106(з), PR.AVX13-107(з), PR.AVX13-108(з), PR.AVX13-109(з),
PR.AVX13-110(з), PR.AVX13-111(з), PR.AVX13-112(з), PR.AVX13-113(з),
PR.AVX13-114(з), PR.AVX13-115(з), PR.AVX13-116(з), PR.AVX13-117(з),
PR.AVX13-118(з), PR.AVX13-119(з), PR.AVX13-120(з), PR.AVX13-121(з),
PR.AVX13-122(з), PR.AVX13-123(з), PR.AVX13-124(з), PR.AVX13-125(з),
PR.AVX13-126(з), PR.AVX13-127(з), PR.AVX13-128(з), PR.AVX13-129(з),
PR.AVX13-130(з), PR.AVX13-131(з), PR.AVX13-132(з), PR.AVX13-133(з),
PR.AVX13-134(з), PR.AVX13-135(з), PR.AVX13-136(з), PR.AVX13-137(з),
PR.AVX13-138(з), PR.AVX13-139(з), PR.AVX13-140(з), PR.AVX13-141(з),
PR.AVX13-142(з), PR.AVX13-143(з), PR.AVX13-144(з), PR.AVX13-145(з),
PR.AVX13-146(з), PR.AVX13-147(з), PR.AVX13-148(з), PR.AVX13-149(з),
PR.AVX13-150(з), PR.AVX13-151(з), PR.AVX13-152(з), PR.AVX13-153(з),
PR.AVX13-154(з), PR.AVX13-155(з), PR.AVX13-156(з), PR.AVX13-157(з),
PR.AVX13-158(з), PR.AVX13-159(з), PR.AVX13-160(з), PR.AVX13-161(з),
PR.AVX13-162(з), PR.AVX13-163(з), PR.AVX13-164(з), PR.AVX13-165(з),
PR.AVX13-166(з), PR.AVX13-167(з), PR.AVX13-168(з), PR.AVX13-169(з),
PR.AVX13-170(з), PR.AVX13-171(з), PR.AVX13-172(з), PR.AVX13-173(з),
PR.AVX13-174(з), PR.AVX13-175(з), PR.AVX13-176(з), PR.AVX13-177(з),
PR.AVX13-178(з), PR.AVX13-179(з), PR.AVX13-180(з), PR.AVX13-181(з),
PR.AVX13-182(з), PR.AVX13-183(з), PR.AVX13-184(з), PR.AVX13-185(з),
PR.AVX13-186(з), PR.AVX13-187(з), PR.AVX13-188(з), PR.AVX13-189(з),
PR.AVX13-190(з), PR.AVX13-191(з), PR.AVX13-192(з), PR.AVX13-193(з),
PR.AVX13-194(з), PR.AVX13-195(з), PR.AVX13-196(з), PR.AVX13-197(з),
PR.AVX13-198(з), PR.AVX13-199(з), PR.AVX13-200(з), PR.AVX13-201(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-202(з), PR.AVX13-203(з), PR.AVX13-204(з), PR.AVX13-205(з), PR.AVX13-206(з), PR.AVX13-207(з), PR.AVX13-208(з), PR.AVX13-209(з), PR.AVX13-210(з), PR.AVX13-211(з), PR.AVX13-212(з), PR.AVX13-213(з), PR.AVX13-214(з), PR.AVX13-215(з), PR.AVX13-216(з), PR.AVX13-217(з), PR.AVX13-218(з), PR.AVX13-219(з), PR.AVX13-220(з), PR.AVX13-221(з), PR.AVX13-222(з), PR.AVX13-223(з), PR.AVX13-224(з), PR.AVX13-225(з), PR.AVX13-226(з), PR.AVX13-227(з), PR.AVX13-228(з), PR.AVX13-229(з), PR.AVX13-230(з), PR.AVX13-231(з), PR.AVX13-232(з), PR.AVX13-233(з), PR.AVX13-234(з), PR.AVX13-235(з), PR.AVX13-236(з), PR.

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-237(з), PR.AVX13-238(з), PR.AVX13-239(з), PR.AVX13-240(з),
PR.AVX13-241(з), PR.AVX13-242(з), PR.AVX13-243(з), PR.AVX13-244(з),
PR.AVX13-245(з), PR.AVX13-246(з), PR.AVX13-247(з), PR.AVX13-248(з),
PR.AVX13-249(з), PR.AVX13-250(з), PR.AVX13-251(з), PR.AVX13-252(з),
PR.AVX13-253(з), PR.AVX13-254(з), PR.AVX13-255(з), PR.AVX13-256(з),
PR.AVX13-257(з), PR.AVX13-258(з), PR.AVX13-259(з), PR.AVX13-260(з),
PR.AVX13-261(з), PR.AVX13-262(з), PR.AVX13-263(з), PR.AVX13-264(з),
PR.AVX13-265(з), PR.AVX13-266(з), PR.AVX13-267(з), PR.AVX13-268(з),
PR.AVX13-269(з), PR.AVX13-270(з), PR.AVX13-271(з), PR.AVX13-272(з),
PR.AVX13-273(з), PR.AVX13-274(з), PR.AVX13-275(з), PR.AVX13-276(з),
PR.AVX13-277(з), PR.AVX13-278(з), PR.AVX13-279(з), PR.AVX13-280(з),
PR.AVX13-281(з), PR.AVX13-282(з), PR.AVX13-283(з), PR.AVX13-284(з),
PR.AVX13-285(з), PR.AVX13-286(з), PR.AVX13-287(з), PR.AVX13-288(з),
PR.AVX13-289(з), PR.AVX13-290(з), PR.AVX13-291(з), PR.AVX13-292(з),
PR.AVX13-293(з), PR.AVX13-294(з), PR.AVX13-295(з), PR.AVX13-296(з),
PR.AVX13-297(з), PR.AVX13-298(з), PR.AVX13-299(з), PR.AVX13-300(з),
PR.AVX13-301(з), PR.AVX13-302(з), PR.AVX13-303(з), PR.AVX13-304(з),
PR.AVX13-305(з), PR.AVX13-306(з), PR.AVX13-307(з), PR.AVX13-308(з),
PR.AVX13-309(з), PR.AVX13-310(з), PR.AVX13-311(з), PR.AVX13-312(з),
PR.AVX13-313(з), PR.AVX13-314(з), PR.AVX13-315(з), PR.AVX13-316(з),
PR.AVX13-317(з), PR.AVX13-318(з), PR.AVX13-319(з), PR.AVX13-320(з),
PR.AVX13-321(з), PR.AVX13-322(з), PR.AVX13-323(з), PR.AVX13-324(з),
PR.AVX13-325(з), PR.AVX13-326(з), PR.AVX13-327(з), PR.AVX13-328(з),
PR.AVX13-329(з), PR.AVX13-330(з), PR.AVX13-331(з), PR.AVX13-332(з),
PR.AVX13-333(з), PR.AVX13-334(з), PR.AVX13-335(з), PR.AVX13-336(з),
PR.AVX13-337(з), PR.AVX13-338(з), PR.AVX13-339(з), PR.AVX13-340(з),
PR.AVX13-341(з), PR.AVX13-342(з), PR.AVX13-343(з), PR.AVX13-344(з),
PR.AVX13-345(з), PR.AVX13-346(з), PR.AVX13-347(з), PR.AVX13-348(з),
PR.AVX13-349(з), PR.AVX13-350(з), PR.AVX13-351(з), PR.AVX13-352(з),
PR.AVX13-353(з), PR.AVX13-354(з), PR.AVX13-355(з), PR.AVX13-356(з),
PR.AVX13-357(з), PR.AVX13-358(з), PR.AVX13-359(з), PR.AVX13-360(з),
PR.AVX13-361(з), PR.AVX13-362(з), PR.AVX13-363(з), PR.AVX13-364(з),
PR.AVX13-365(з), PR.AVX13-366(з), PR.AVX13-367(з), PR.AVX13-368(з),
PR.AVX13-369(з), PR.AVX13-370(з), PR.AVX13-371(з), PR.AVX13-372(з),
PR.AVX13-373(з), PR.AVX13-374(з), PR.AVX13-375(з), PR.AVX13-376(з),
PR.AVX13-377(з), PR.AVX13-378(з), PR.AVX13-379(з), PR.AVX13-380(з),
PR.AVX13-381(з), PR.AVX13-382(з), PR.AVX13-383(з), PR.AVX13-384(з),
PR.AVX13-385(з), PR.AVX13-386(з), PR.AVX13-387(з), PR.AVX13-388(з),
PR.AVX13-389(з), PR.AVX13-390(з), PR.AVX13-391(з), PR.AVX13-392(з),
PR.AVX13-393(з), PR.AVX13-394(з), PR.AVX13-395(з), PR.AVX13-396(з),
PR.AVX13-397(з), PR.AVX13-398(з), PR.AVX13-399(з), PR.AVX13-400(з),
PR.AVX13-401(з), PR.AVX13-402(з), PR.AVX13-403(з), PR.AVX13-404(з),
PR.AVX13-405(з), PR.AVX13-406(з), PR.AVX13-407(з), PR.AVX13-408(з),
PR.AVX13-409(з), PR.AVX13-410(з), PR.AVX13-411(з), PR.AVX13-412(з),
PR.AVX13-413(з), PR.AVX13-414(з), PR.AVX13-415(з), PR.AVX13-416(з),
PR.AVX13-417(з), PR.AVX13-418(з), PR.AVX13-419(з), PR.AVX13-420(з),
PR.AVX13-421(з), PR.AVX13-422(з), PR.AVX13-423(з), PR.AVX13-424(з),
PR.AVX13-425(з), PR.AVX13-426(з), PR.AVX13-427(з), PR.AVX13-428(з),
PR.AVX13-429(з), PR.AVX13-430(з), PR.AVX13-431(з), PR.AVX13-432(з),
PR.AVX13-433(з), PR.AVX13-434(з), PR.AVX13-435(з), PR.AVX13-436(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-437(з), PR.AVX13-438(з), PR.AVX13-439(з), PR.AVX13-440(з),
PR.AVX13-441(з), PR.AVX13-442(з), PR.AVX13-443(з), PR.AVX13-444(з),
PR.AVX13-445(з), PR.AVX13-446(з), PR.AVX13-447(з), PR.AVX13-448(з),
PR.AVX13-449(з), PR.AVX13-450(з), PR.AVX13-451(з), PR.AVX13-452(з),
PR.AVX13-453(з), PR.AVX13-454(з), PR.AVX13-455(з), PR.AVX13-456(з),
PR.AVX13-457(з), PR.AVX13-458(з), PR.AVX13-459(з), PR.AVX13-460(з),
PR.AVX13-461(з), PR.AVX13-462(з), PR.AVX13-463(з), PR.AVX13-464(з),
PR.AVX13-465(з), PR.AVX13-466(з), PR.AVX13-467(з), PR.AVX13-468(з),
PR.AVX13-469(з), PR.AVX13-470(з), PR.AVX13-471(з), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-472(з), PR.AVX13-473(з), PR.AVX13-474(з), PR.AVX13-475(з),
PR.AVX13-476(з), PR.AVX13-477(з), PR.AVX13-478(з), PR.AVX13-479(з),
PR.AVX13-480(з), PR.AVX13-481(з), PR.AVX13-482(з), PR.AVX13-483(з),
PR.AVX13-484(з), PR.AVX13-485(з), PR.AVX13-486(з), PR.AVX13-487(з),
PR.AVX13-488(з), PR.AVX13-489(з), PR.AVX13-490(з), PR.AVX13-491(з),
PR.AVX13-492(з), PR.AVX13-493(з), PR.AVX13-494(з), PR.AVX13-495(з),
PR.AVX13-496(з), PR.AVX13-497(з), PR.AVX13-498(з), PR.AVX13-499(з),
PR.AVX13-500(з), PR.AVX13-501(з), PR.AVX13-502(з), PR.AVX13-503(з),
PR.AVX13-504(з), PR.AVX13-505(з), PR.AVX13-506(з), PR.AVX13-507(з),
PR.AVX13-508(з), PR.AVX13-509(з), PR.AVX13-510(з), PR.AVX13-511(з),
PR.AVX13-512(з), PR.AVX13-513(з), PR.AVX13-514(з), PR.AVX13-515(з),
PR.AVX13-516(з), PR.AVX13-517(з), PR.AVX13-518(з), PR.AVX13-519(з),
PR.AVX13-520(з), PR.AVX13-521(з), PR.AVX13-522(з), PR.AVX13-523(з),
PR.AVX13-524(з), PR.AVX13-525(з), PR.AVX13-526(з), PR.AVX13-527(з),
PR.AVX13-528(з), PR.AVX13-529(з), PR.AVX13-530(з), PR.AVX13-531(з),
PR.AVX13-532(з), PR.AVX13-533(з), PR.AVX13-534(з), PR.AVX13-535(з),
PR.AVX13-536(з), PR.AVX13-537(з), PR.AVX13-538(з), PR.AVX13-539(з),
PR.AVX13-540(з), PR.AVX13-541(з), PR.AVX13-542(з), PR.AVX13-543(з),
PR.AVX13-544(з), PR.AVX13-545(з), PR.AVX13-546(з), PR.AVX13-547(з),
PR.AVX13-548(з), PR.AVX13-549(з), PR.AVX13-550(з), PR.AVX13-551(з),
PR.AVX13-552(з), PR.AVX13-553(з), PR.AVX13-554(з), PR.AVX13-555(з),
PR.AVX13-556(з), PR.AVX13-557(з), PR.AVX13-558(з), PR.AVX13-559(з),
PR.AVX13-560(з), PR.AVX13-561(з), PR.AVX13-562(з), PR.AVX13-563(з),
PR.AVX13-564(з), PR.AVX13-565(з), PR.AVX13-566(з), PR.AVX13-567(з),
PR.AVX13-568(з), PR.AVX13-569(з), PR.AVX13-570(з), PR.AVX13-571(з),
PR.AVX13-572(з), PR.AVX13-573(з), PR.AVX13-574(з), PR.AVX13-575(з),
PR.AVX13-576(з), PR.AVX13-577(з), PR.AVX13-578(з), PR.AVX13-579(з),
PR.AVX13-580(з), PR.AVX13-581(з), PR.AVX13-582(з), PR.AVX13-583(з),
PR.AVX13-584(з), PR.AVX13-585(з), PR.AVX13-586(з), PR.AVX13-587(з),
PR.AVX13-588(з), PR.AVX13-589(з), PR.AVX13-590(з), PR.AVX13-591(з),
PR.AVX13-592(з), PR.AVX13-593(з), PR.AVX13-594(з), PR.AVX13-595(з),
PR.AVX13-596(з), PR.AVX13-597(з), PR.AVX13-598(з), PR.AVX13-599(з),
PR.AVX13-600(з), PR.AVX13-601(з), PR.AVX13-602(з), PR.AVX13-603(з),
PR.AVX13-604(з), PR.AVX13-605(з), PR.AVX13-606(з), PR.AVX13-607(з),
PR.AVX13-608(з), PR.AVX13-609(з), PR.AVX13-610(з), PR.AVX13-611(з),
PR.AVX13-612(з), PR.AVX13-613(з), PR.AVX13-614(з), PR.AVX13-615(з),
PR.AVX13-616(з), PR.AVX13-617(з), PR.AVX13-618(з), PR.AVX13-619(з),
PR.AVX13-620(з), PR.AVX13-621(з), PR.AVX13-622(з), PR.AVX13-623(з),
PR.AVX13-624(з), PR.AVX13-625(з), PR.AVX13-626(з), PR.AVX13-627(з),
PR.AVX13-628(з), PR.AVX13-629(з), PR.AVX13-630(з), PR.AVX13-631(з),
PR.AVX13-632(з), PR.AVX13-633(з), PR.AVX13-634(з), PR.AVX13-635(з),
PR.AVX13-636(з), PR.AVX13-637(з), PR.AVX13-638(з), PR.AVX13-639(з),
PR.AVX13-640(з), PR.AVX13-641(з), PR.AVX13-642(з), PR.AVX13-643(з),
PR.AVX13-644(з), PR.AVX13-645(з), PR.AVX13-646(з), PR.AVX13-647(з),
PR.AVX13-648(з), PR.AVX13-649(з), PR.AVX13-650(з), PR.AVX13-651(з),
PR.AVX13-652(з), PR.AVX13-653(з), PR.AVX13-654(з), PR.AVX13-655(з),
PR.AVX13-656(з), PR.AVX13-657(з), PR.AVX13-658(з), PR.AVX13-659(з),
PR.AVX13-660(з), PR.AVX13-661(з), PR.AVX13-662(з), PR.AVX13-663(з),
PR.AVX13-664(з), PR.AVX13-665(з), PR.AVX13-666(з), PR.AVX13-667(з),
PR.AVX13-668(з), PR.AVX13-669(з), PR.AVX13-670(з), PR.AVX13-671(з), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-672(з), PR.AVX13-673(з), PR.AVX13-674(з), PR.AVX13-675(з),
PR.AVX13-676(з), PR.AVX13-677(з), PR.AVX13-678(з), PR.AVX13-679(з),
PR.AVX13-680(з), PR.AVX13-681(з), PR.AVX13-682(з), PR.AVX13-683(з),
PR.AVX13-684(з), PR.AVX13-685(з), PR.AVX13-686(з), PR.AVX13-687(з),
PR.AVX13-688(з), PR.AVX13-689(з), PR.AVX13-690(з), PR.AVX13-691(з),
PR.AVX13-692(з), PR.AVX13-693(з), PR.AVX13-694(з), PR.AVX13-695(з),
PR.AVX13-696(з), PR.AVX13-697(з), PR.AVX13-698(з), PR.AVX13-699(з),
PR.AVX13-700(з), PR.AVX13-701(з), PR.AVX13-702(з), PR.AVX13-703(з),
PR.AVX13-704(з), PR.AVX13-705(з), PR.AVX13-706(з), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-707(з), PR.AVX13-708(з), PR.AVX13-709(з), PR.AVX13-710(з), PR.AVX13-711(з), PR.AVX13-712(з), PR.AVX13-713(з), PR.AVX13-714(з), PR.AVX13-715(з), PR.AVX13-716(з), PR.AVX13-717(з), PR.AVX13-718(з), PR.AVX13-719(з), PR.AVX13-720(з), PR.AVX13-721(з), PR.AVX13-722(з), PR.AVX13-723(з), PR.AVX13-724(з), PR.AVX13-725(з), PR.AVX13-726(з), PR.AVX13-727(з), PR.AVX13-728(з), PR.AVX13-729(з), PR.AVX13-730(з), PR.AVX13-731(з), PR.AVX13-732(з), PR.AVX13-733(з), PR.AVX13-734(з), PR.AVX13-735(з), PR.AVX13-736(з), PR.AVX13-737(з), PR.AVX13-738(з), PR.AVX13-739(з), PR.AVX13-740(з), PR.AVX13-741(з), PR.AVX13-742(з), PR.AVX13-743(з), PR.AVX13-744(з), PR.AVX13-745(з), PR.AVX13-746(з), PR.AVX13-747(з), PR.AVX13-748(з), PR.AVX13-749(з), PR.AVX13-750(з), PR.AVX13-751(з), PR.AVX13-752(з), PR.AVX13-753(з), PR.AVX13-754(з), PR.AVX13-755(з), PR.AVX13-756(з), PR.AVX13-757(з), PR.AVX13-758(з), PR.AVX13-759(з), PR.AVX13-760(з), PR.AVX13-761(з), PR.AVX13-762(з), PR.AVX13-763(з), PR.AVX13-764(з), PR.AVX13-765(з), PR.AVX13-766(з), PR.AVX13-767(з), PR.AVX13-768(з), PR.AVX13-769(з), PR.AVX13-770(з), PR.AVX13-771(з), PR.AVX13-772(з), PR.AVX13-773(з), PR.AVX13-774(з), PR.AVX13-775(з), PR.AVX13-776(з), PR.AVX13-777(з), PR.AVX13-778(з), PR.AVX13-779(з), PR.AVX13-780(з), PR.AVX13-781(з), PR.AVX13-782(з), PR.AVX13-783(з), PR.AVX13-784(з), PR.AVX13-785(з), PR.AVX13-786(з), PR.AVX13-787(з), PR.AVX13-788(з), PR.AVX13-789(з), PR.AVX13-790(з), PR.AVX13-791(з), PR.AVX13-792(з), PR.AVX13-793(з), PR.AVX13-794(з), PR.AVX13-795(з), PR.AVX13-796(з), PR.AVX13-797(з), PR.AVX13-798(з), PR.AVX13-799(з), PR.AVX13-800(з), PR.AVX13-801(з), PR.AVX13-802(з), PR.AVX13-803(з), PR.AVX13-804(з), PR.AVX13-805(з), PR.AVX13-806(з), PR.AVX13-807(з), PR.AVX13-808(з), PR.AVX13-809(з), PR.AVX13-810(з), PR.AVX13-811(з), PR.AVX13-812(з), PR.AVX13-813(з), PR.AVX13-814(з), PR.AVX13-815(з), PR.AVX13-816(з), PR.AVX13-817(з), PR.AVX13-818(з), PR.AVX13-819(з), PR.AVX13-820(з), PR.AVX13-821(з), PR.AVX13-822(з), PR.AVX13-823(з), PR.AVX13-824(з), PR.AVX13-825(з), PR.AVX13-826(з), PR.AVX13-827(з), PR.AVX13-828(з), PR.AVX13-829(з), PR.AVX13-830(з), PR.AVX13-831(з), PR.AVX13-832(з), PR.AVX13-833(з), PR.AVX13-834(з), PR.AVX13-835(з), PR.AVX13-836(з), PR.AVX13-837(з), PR.AVX13-838(з), PR.AVX13-839(з), PR.AVX13-840(з), PR.AVX13-841(з), PR.AVX13-842(з), PR.AVX13-843(з), PR.AVX13-844(з), PR.AVX13-845(з), PR.AVX13-846(з), PR.AVX13-847(з), PR.AVX13-848(з), PR.AVX13-849(з), PR.AVX13-850(з), PR.AVX13-851(з), PR.AVX13-852(з), PR.AVX13-853(з), PR.AVX13-854(з), PR.AVX13-855(з), PR.AVX13-856(з), PR.AVX13-857(з), PR.AVX13-858(з), PR.AVX13-859(з), PR.AVX13-860(з), PR.AVX13-861(з), PR.AVX13-862(з), PR.AVX13-863(з), PR.AVX13-864(з), PR.AVX13-865(з), PR.AVX13-866(з), PR.AVX13-867(з), PR.AVX13-868(з), PR.AVX13-869(з), PR.AVX13-870(з), PR.AVX13-871(з), PR.AVX13-872(з), PR.AVX13-873(з), PR.AVX13-874(з), PR.AVX13-875(з), PR.AVX13-876(з), PR.AVX13-877(з), PR.AVX13-878(з), PR.AVX13-879(з), PR.AVX13-880(з), PR.AVX13-881(з), PR.AVX13-882(з), PR.AVX13-883(з),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-884(з), PR.AVX13-885(з), PR.AVX13-886(з), PR.AVX13-887(з),
PR.AVX13-888(з), PR.AVX13-889(з), PR.AVX13-890(з), PR.AVX13-891(з),
PR.AVX13-892(з), PR.AVX13-893(з), PR.AVX13-894(з), PR.AVX13-895(з),
PR.AVX13-896(з), PR.AVX13-897(з), PR.AVX13-898(з), PR.AVX13-899(з),
PR.AVX13-900(з), PR.AVX13-901(з), PR.AVX13-902(з), PR.AVX13-903(з),
PR.AVX13-904(з), PR.AVX13-905(з), PR.AVX13-906(з), PR.AVX13-907(з),
PR.AVX13-908(з), PR.AVX13-909(з), PR.AVX13-910(з), PR.AVX13-911(з),
PR.AVX13-912(з), PR.AVX13-913(з), PR.AVX13-914(з), PR.AVX13-915(з),
PR.AVX13-916(з), PR.AVX13-917(з), PR.AVX13-918(з), PR.AVX13-919(з),
PR.AVX13-920(з), PR.AVX13-921(з), PR.AVX13-922(з), PR.AVX13-923(з),
PR.AVX13-924(з), PR.AVX13-925(з), PR.AVX13-926(з), PR.AVX13-927(з),
PR.AVX13-928(з), PR.AVX13-929(з), PR.AVX13-930(з), PR.AVX13-931(з),
PR.AVX13-932(з), PR.AVX13-933(з), PR.AVX13-934(з), PR.AVX13-935(з),
PR.AVX13-936(з), PR.AVX13-937(з), PR.AVX13-938(з), PR.AVX13-939(з),
PR.AVX13-940(з), PR.AVX13-941(з), PR.AVX13-942(з), PR.AVX13-943(з),
PR.AVX13-944(з), PR.AVX13-945(з), PR.AVX13-946(з), PR.AVX13-947(з),
PR.AVX13-948(з), PR.AVX13-949(з), PR.AVX13-950(з), PR.AVX13-951(з),
PR.AVX13-952(з), PR.AVX13-953(з), PR.AVX13-954(з), PR.AVX13-955(з),
PR.AVX13-956(з), PR.AVX13-957(з), PR.AVX13-958(з), PR.AVX13-959(з),
PR.AVX13-960(з), PR.AVX13-961(з), PR.AVX13-962(з), PR.AVX13-963(з),
PR.AVX13-964(з), PR.AVX13-965(з), PR.AVX13-966(з), PR.AVX13-967(з),
PR.AVX13-968(з), PR.AVX13-969(з), PR.AVX13-970(з), PR.AVX13-971(з),
PR.AVX13-972(з), PR.AVX13-973(з), PR.AVX13-974(з), PR.AVX13-975(з),
PR.AVX13-976(з), PR.AVX13-977(з), PR.AVX13-978(з), PR.AVX13-979(з),
PR.AVX13-980(з), PR.AVX13-981(з), PR.AVX13-982(з), PR.AVX13-983(з),
PR.AVX13-984(з), PR.AVX13-985(з), PR.AVX13-986(з), PR.AVX13-987(з),
PR.AVX13-988(з), PR.AVX13-989(з), PR.AVX13-990(з), PR.AVX13-991(з),
PR.AVX13-992(з), PR.AVX13-993(з), PR.AVX13-994(з), PR.AVX13-995(з),
PR.AVX13-996(з), PR.AVX13-997(з), PR.AVX13-998(з), PR.AVX13-999(з),
PR.AVX13-1000(з), PR.AVX13-1001(з), PR.AVX13-1002(з), PR.AVX13-
1003(з), PR.AVX13-1004(з), PR.AVX13-1005(з), PR.AVX13-1006(з),
PR.AVX13-1007(з), PR.AVX13-1008(з), PR.AVX13-1009(з), PR.AVX13-
1010(з), PR.AVX13-1011(з), PR.AVX13-1012(з), PR.AVX13-1013(з),
PR.AVX13-1014(з), PR.AVX13-1015(з), PR.AVX13-1016(з), PR.AVX13-
1017(з), PR.AVX13-1018(з), PR.AVX13-1019(з), PR.AVX13-1020(з),
PR.AVX13-1021(з), PR.AVX13-1022(з), PR.AVX13-1023(з), PR.AVX13-
1024(з), PR.AVX13-1025(з), PR.AVX13-1026(з), PR.AVX13-1027(з),
PR.AVX13-1028(з), PR.AVX13-1029(з), PR.AVX13-1030(з), PR.AVX13-
1031(з), PR.AVX13-1032(з), PR.AVX13-1033(з), PR.AVX13-1034(з),
PR.AVX13-1035(з), PR.AVX13-1036(з), PR.AVX13-1037(з), PR.AVX13-
1038(з), PR.AVX13-1039(з), PR.AVX13-1040(з), PR.AVX13-1041(з),
PR.AVX13-1042(з), PR.AVX13-1043(з), PR.AVX13-1044(з), PR.AVX13-
1045(з), PR.AVX13-1046(з), PR.AVX13-1047(з), PR.AVX13-1048(з),
PR.AVX13-1049(з), PR.AVX13-1050(з), PR.AVX13-1051(з), PR.AVX13-
1052(з), PR.AVX13-1053(з), PR.AVX13-1054(з), PR.AVX13-1055(з),
PR.AVX13-1056(з), PR.AVX13-1057(з), PR.AVX13-1058(з), PR.AVX13-
1059(з), PR.AVX13-1060(з), PR.AVX13-1061(з), PR.AVX13-1062(з),
PR.AVX13-1063(з), PR.AVX13-1064(з), PR.AVX13-1065(з), PR.AVX13-
1066(з), PR.AVX13-1067(з), PR.AVX13-1068(з), PR.AVX13-1069(з),
PR.AVX13-1070(з), PR.AVX13-1071(з), PR.AVX13-1072(з), PR.AVX13-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-1079(з), PR.AVX13-1080(з), PR.AVX13-1081(з), PR.AVX13-1082(з), PR.AVX13-1083(з), PR.AVX13-1084(з), PR.AVX13-1085(з), PR.AVX13-1086(з), PR.AVX13-1087(з), PR.AVX13-1088(з), PR.AVX13-1089(з), PR.AVX13-1090(з), PR.AVX13-1091(з), PR.AVX13-1092(з), PR.AVX13-1093(з), PR.AVX13-1094(з), PR.AVX13-1095(з), PR.AVX13-1096(з), PR.AVX13-1097(з), PR.AVX13-1098(з), PR.AVX13-1099(з), PR.AVX13-1100(з), PR.AVX13-1101(з), PR.AVX13-1102(з), PR.AVX13-1103(з), PR.AVX13-1104(з), PR.AVX13-1105(з), PR.AVX13-1106(з), PR.AVX13-1107(з), PR.AVX13-1108(з), PR.AVX13-1109(з), PR.AVX13-

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-1112(з), PR.AVX13-1113(з), PR.AVX13-1114(з), PR.AVX13-1115(з), PR.AVX13-1116(з), PR.AVX13-1117(з), PR.AVX13-1118(з), PR.AVX13-1119(з), PR.AVX13-1120(з), PR.AVX13-1121(з), PR.AVX13-1122(з), PR.AVX13-1123(з), PR.AVX13-1124(з), PR.AVX13-1125(з), PR.AVX13-1126(з), PR.AVX13-1127(з), PR.AVX13-1128(з), PR.AVX13-1129(з), PR.AVX13-1130(з), PR.AVX13-1131(з), PR.AVX13-1132(з), PR.AVX13-1133(з), PR.AVX13-1134(з), PR.AVX13-1135(з), PR.AVX13-1136(з), PR.AVX13-1137(з), PR.AVX13-1138(з), PR.AVX13-1139(з), PR.AVX13-1140(з), PR.AVX13-1141(з), PR.AVX13-1142(з), PR.AVX13-1143(з), PR.AVX13-1144(з), PR.AVX13-1145(з), PR.AVX13-1146(з), PR.AVX13-1147(з), PR.AVX13-1148(з), PR.AVX13-1149(з), PR.AVX13-1150(з), PR.AVX13-1151(з), PR.AVX13-1152(з), PR.AVX13-1153(з), PR.AVX13-1154(з), PR.AVX13-1155(з), PR.AVX13-1156(з), PR.AVX13-1157(з), PR.AVX13-1158(з), PR.AVX13-1159(з), PR.AVX13-1160(з), PR.AVX13-1161(з), PR.AVX13-1162(з), PR.AVX13-1163(з), PR.AVX13-1164(з), PR.AVX13-1165(з), PR.AVX13-1166(з), PR.AVX13-1167(з), PR.AVX13-1168(з), PR.AVX13-1169(з), PR.AVX13-1170(з), PR.AVX13-1171(з), PR.AVX13-1172(з), PR.AVX13-1173(з), PR.AVX13-1174(з), PR.AVX13-1175(з), PR.AVX13-1176(з), PR.AVX13-1177(з), PR.AVX13-1178(з), PR.AVX13-1179(з), PR.AVX13-1180(з), PR.AVX13-1181(з), PR.AVX13-1182(з), PR.AVX13-1183(з), PR.AVX13-1184(з), PR.AVX13-1185(з), PR.AVX13-1186(з), PR.AVX13-1187(з), PR.AVX13-1188(з), PR.AVX13-1189(з), PR.AVX13-1190(з), PR.AVX13-1191(з), PR.AVX13-1192(з), PR.AVX13-1193(з), PR.AVX13-1194(з), PR.AVX13-1195(з), PR.AVX13-1196(з), PR.AVX13-1197(з), PR.AVX13-1198(з), PR.AVX13-1199(з), PR.AVX13-1200(з), PR.AVX13-1201(з), PR.AVX13-1202(з), PR.AVX13-1203(з), PR.AVX13-1204(з), PR.AVX13-1205(з), PR.AVX13-1206(з), PR.AVX13-1207(з), PR.AVX13-1208(з), PR.AVX13-1209(з), PR.AVX13-1210(з), PR.AVX13-1211(з), PR.AVX13-1212(з), PR.AVX13-1213(з), PR.AVX13-1214(з), PR.AVX13-1215(з), PR.AVX13-1216(з), PR.AVX13-1217(з), PR.AVX13-1218(з), PR.AVX13-1219(з), PR.AVX13-1220(з), PR.AVX13-1221(з), PR.AVX13-1222(з), PR.AVX13-1223(з), PR.AVX13-1224(з), PR.AVX13-1225(з), PR.AVX13-1226(з), PR.AVX13-1227(з), PR.AVX13-1228(з), PR.AVX13-1229(з), PR.AVX13-1230(з), PR.AVX13-1231(з), PR.AVX13-1232(з), PR.AVX13-1233(з), PR.AVX13-1234(з), PR.AVX13-1235(з), PR.AVX13-1236(з), PR.AVX13-1237(з), PR.AVX13-1238(з), PR.AVX13-1239(з), PR.AVX13-1240(з), PR.AVX13-1241(з), PR.AVX13-1242(з), PR.AVX13-1243(з), PR.AVX13-1244(з), PR.AVX13-1245(з), PR.AVX13-1246(з), PR.AVX13-1247(з), PR.AVX13-1248(з), PR.AVX13-1249(з), PR.AVX13-1250(з), PR.AVX13-1251(з), PR.AVX13-1252(з), PR.AVX13-1253(з), PR.AVX13-1254(з), PR.AVX13-1255(з), PR.AVX13-1256(з), PR.AVX13-1257(з), PR.AVX13-1258(з), PR.AVX13-1259(з), PR.AVX13-1260(з), PR.AVX13-1261(з), PR.AVX13-1262(з), PR.AVX13-1263(з), PR.AVX13-1264(з), PR.AVX13-1265(з), PR.AVX13-1266(з), PR.AVX13-1267(з), PR.AVX13-1268(з), PR.AVX13-1269(з), PR.AVX13-1270(з), PR.AVX13-1271(з), PR.AVX13-1272(з), PR.AVX13-1273(з), PR.AVX13-1274(з), PR.AVX13-1275(з), PR.AVX13-1276(з), PR.AVX13-1277(з), PR.AVX13-1278(з), PR.AVX13-1279(з), PR.AVX13-1280(з), PR.AVX13-1281(з), PR.AVX13-1282(з), PR.AVX13-1283(з), PR.AVX13-1284(з), PR.AVX13-1285(з), PR.AVX13-1286(з), PR.AVX13-

(з), PR.AVX13-1300(з), PR.AVX13-1301(з), PR.AVX13-1302(з), PR.AVX13-1303(з), PR.AVX13-1304(з), PR.AVX13-1305(з), PR.AVX13-1306(з), PR.AVX13-1307(з), PR.AVX13-1308(з), PR.AVX13-1309(з), PR.AVX13-1310(з), PR.AVX13-1311(з), PR.AVX13-1312(з), PR.AVX13-1313(з), PR.AVX13-1314(з), PR.AVX13-1315(з), PR.AVX13-1316(з), PR.AVX13-1317(з), PR.AVX13-1318(з), PR.AVX13-1319(з), PR.AVX13-1320(з), PR.AVX13-1321(з), PR.AVX13-1322(з), PR.AVX13-1323(з), PR.AVX13-1324(з), PR.AVX13-1325(з), PR.AVX13-1326(з), PR.AVX13-1327(з), PR.AVX13-1328(з), PR.AVX13-1329(з), PR.AVX13-1330(з), PR.AVX13-1331(з), PR.AVX13-1332(з), PR.AVX13-1333(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-1334(з), PR.AVX13-1335(з), PR.AVX13-1336(з), PR.AVX13-1337(з), PR.AVX13-1338(з), PR.AVX13-1339(з), PR.AVX13-1340(з), PR.AVX13-1341(з), PR.AVX13-1342(з), PR.AVX13-1343(з), PR.AVX13-1344(з), PR.AVX13-1345(з), PR.AVX13-1346(з), PR.AVX13-1347(з), PR.AVX13-1348(з), PR.AVX13-1349(з), PR.AVX13-1350(з), PR.AVX13-1351(з), PR.AVX13-1352(з), PR.AVX13-1353(з), PR.AVX13-1354(з), PR.AVX13-1355(з), PR.AVX13-1356(з), PR.AVX13-1357(з), PR.AVX13-1358(з), PR.AVX13-1359(з), PR.AVX13-1360(з), PR.AVX13-1361(з), PR.AVX13-1362(з), PR.AVX13-1363(з), PR.AVX13-1364(з), PR.AVX13-1365(з), PR.AVX13-1366(з), PR.AVX13-1367(з), PR.AVX13-1368(з), PR.AVX13-1369(з), PR.AVX13-1370(з), PR.AVX13-1371(з), PR.AVX13-1372(з), PR.AVX13-1373(з), PR.AVX13-1374(з), PR.AVX13-1375(з), PR.AVX13-1376(з), PR.AVX13-1377(з), PR.AVX13-1378(з), PR.AVX13-1379(з), PR.AVX13-1380(з), PR.AVX13-1381(з), PR.AVX13-1382(з), PR.AVX13-1383(з), PR.AVX13-1384(з), PR.AVX13-1385(з), PR.AVX13-1386(з), PR.AVX13-1387(з), PR.AVX13-1388(з), PR.AVX13-1389(з), PR.AVX13-1390(з), PR.AVX13-1391(з), PR.AVX13-1392(з), PR.AVX13-1393(з), PR.AVX13-1394(з), PR.AVX13-1395(з), PR.AVX13-1396(з), PR.AVX13-1397(з), PR.AVX13-1398(з), PR.AVX13-1399(з), PR.AVX13-1400(з), PR.AVX13-1401(з), PR.AVX13-1402(з), PR.AVX13-1403(з), PR.AVX13-1404(з), PR.AVX13-1405(з), PR.AVX13-1406(з), PR.AVX13-1407(з), PR.AVX13-1408(з), PR.AVX13-1409(з), PR.AVX13-1410(з), PR.AVX13-1411(з), PR.AVX13-1412(з), PR.AVX13-1413(з), PR.AVX13-1414(з), PR.AVX13-1415(з), PR.AVX13-1416(з), PR.AVX13-1417(з), PR.AVX13-1418(з), PR.AVX13-1419(з), PR.AVX13-1420(з), PR.AVX13-1421(з), PR.AVX13-1422(з), PR.AVX13-1423(з), PR.AVX13-1424(з), PR.AVX13-1425(з), PR.AVX13-1426(з), PR.AVX13-1427(з), PR.AVX13-1428(з), PR.AVX13-1429(з), PR.AVX13-1430(з), PR.AVX13-1431(з), PR.AVX13-1432(з), PR.AVX13-1433(з), PR.AVX13-1434(з), PR.AVX13-1435(з), PR.AVX13-1436(з), PR.AVX13-1437(з), PR.AVX13-1438(з), PR.AVX13-1439(з), PR.AVX13-1440(з), PR.AVX13-1441(з), PR.AVX13-1442(з), PR.AVX13-1443(з), PR.AVX13-1444(з), PR.AVX13-1445(з), PR.AVX13-1446(з), PR.AVX13-1447(з), PR.AVX13-1448(з), PR.AVX13-1449(з), PR.AVX13-1450(з), PR.AVX13-1451(з), PR.AVX13-1452(з), PR.AVX13-1453(з), PR.AVX13-1454(з), PR.AVX13-1455(з), PR.AVX13-1456(з), PR.AVX13-1457(з), PR.AVX13-1458(з), PR.AVX13-1459(з), PR.AVX13-1460(з), PR.AVX13-1461(з), PR.AVX13-1462(з), PR.AVX13-1463(з), PR.AVX13-1464(з), PR.AVX13-1465(з), PR.AVX13-1466(з), PR.AVX13-1467(з), PR.AVX13-1468(з), PR.AVX13-1469(з), PR.AVX13-1470(з), PR.AVX13-1471(з), PR.AVX13-1472(з), PR.AVX13-1473(з), PR.AVX13-1474(з), PR.AVX13-1475(з), PR.AVX13-1476(з), PR.AVX13-1477(з), PR.AVX13-1478(з), PR.AVX13-1479(з), PR.AVX13-1480(з), PR.AVX13-1481(з), PR.AVX13-1482(з), PR.AVX13-1483(з), PR.AVX13-1484(з), PR.AVX13-1485(з), PR.AVX13-1486(з), PR.AVX13-1487(з), PR.AVX13-1488(з), PR.AVX13-1489(з), PR.AVX13-1490(з), PR.AVX13-1491(з), PR.AVX13-1492(з), PR.AVX13-1493(з), PR.AVX13-1494(з), PR.AVX13-1495(з), PR.AVX13-1496(з), PR.AVX13-1497(з), PR.AVX13-1498(з), PR.AVX13-1499(з), PR.AVX13-1500(з), PR.AVX13-1501(з), PR.AVX13-1502(з), PR.AVX13-1503(з), PR.AVX13-1504(з), PR.AVX13-1505(з), PR.AVX13-1506(з), PR.AVX13-1507(з), PR.AVX13-1508(з), PR.AVX13-

(з), PR.AVX13-1522(з), PR.AVX13-1523(з), PR.AVX13-1524(з), PR.AVX13-1525(з), PR.AVX13-1526(з), PR.AVX13-1527(з), PR.AVX13-1528(з), PR.AVX13-1529(з), PR.AVX13-1530(з), PR.AVX13-1531(з), PR.AVX13-1532(з), PR.AVX13-1533(з), PR.AVX13-1534(з), PR.AVX13-1535(з), PR.AVX13-1536(з), PR.AVX13-1537(з), PR.AVX13-1538(з), PR.AVX13-1539(з), PR.AVX13-1540(з), PR.AVX13-1541(з), PR.AVX13-1542(з), PR.AVX13-1543(з), PR.AVX13-1544(з), PR.AVX13-1545(з), PR.AVX13-1546(з), PR.AVX13-1547(з), PR.AVX13-1548(з), PR.AVX13-1549(з), PR.AVX13-1550(з), PR.AVX13-1551(з), PR.AVX13-1552(з), PR.AVX13-1553(з), PR.AVX13-1554(з), PR.AVX13-1555(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-1556(з), PR.AVX13-1557(з), PR.AVX13-1558(з), PR.AVX13-1559(з), PR.AVX13-1560(з), PR.AVX13-1561(з), PR.AVX13-1562(з), PR.AVX13-1563(з), PR.AVX13-1564(з), PR.AVX13-1565(з), PR.AVX13-1566(з), PR.AVX13-1567(з), PR.AVX13-1568(з), PR.AVX13-1569(з), PR.AVX13-1570(з), PR.AVX13-1571(з), PR.AVX13-1572(з), PR.AVX13-1573(з), PR.AVX13-1574(з), PR.AVX13-1575(з), PR.AVX13-1576(з), PR.AVX13-1577(з), PR.AVX13-1578(з), PR.AVX13-1579(з), PR.AVX13-1580(з), PR.AVX13-1581(з), PR.AVX13-1582(з), PR.AVX13-1583(з), PR.AVX13-1584(з), PR.AVX13-1585(з), PR.AVX13-1586(з), PR.AVX13-1587(з), PR.AVX13-1588(з), PR.AVX13-1589(з), PR.AVX13-1590(з), PR.AVX13-1591(з), PR.AVX13-1592(з), PR.AVX13-1593(з), PR.AVX13-1594(з), PR.AVX13-1595(з), PR.AVX13-1596(з), PR.AVX13-1597(з), PR.AVX13-1598(з), PR.AVX13-1599(з), PR.AVX13-1600(з), PR.AVX13-1601(з), PR.AVX13-1602(з), PR.AVX13-1603(з), PR.AVX13-1604(з), PR.AVX13-1605(з), PR.AVX13-1606(з), PR.AVX13-1607(з), PR.AVX13-1608(з), PR.AVX13-1609(з), PR.AVX13-1610(з), PR.AVX13-1611(з), PR.AVX13-1612(з), PR.AVX13-1613(з), PR.AVX13-1614(з), PR.AVX13-1615(з), PR.AVX13-1616(з), PR.AVX13-1617(з), PR.AVX13-1618(з), PR.AVX13-1619(з), PR.AVX13-1620(з), PR.AVX13-1621(з), PR.AVX13-1622(з), PR.AVX13-1623(з), PR.AVX13-1624(з), PR.AVX13-1625(з), PR.AVX13-1626(з), PR.AVX13-1627(з), PR.AVX13-1628(з), PR.AVX13-1629(з), PR.AVX13-1630(з), PR.AVX13-1631(з), PR.AVX13-1632(з), PR.AVX13-1633(з), PR.AVX13-1634(з), PR.AVX13-1635(з), PR.AVX13-1636(з), PR.AVX13-1637(з), PR.AVX13-1638(з), PR.AVX13-1639(з), PR.AVX13-1640(з), PR.AVX13-1641(з), PR.AVX13-1642(з), PR.AVX13-1643(з), PR.AVX13-1644(з), PR.AVX13-1645(з), PR.AVX13-1646(з), PR.AVX13-1647(з), PR.AVX13-1648(з), PR.AVX13-1649(з), PR.AVX13-1650(з), PR.AVX13-1651(з), PR.AVX13-1652(з), PR.AVX13-1653(з), PR.AVX13-1654(з), PR.AVX13-1655(з), PR.AVX13-1656(з), PR.AVX13-1657(з), PR.AVX13-1658(з), PR.AVX13-1659(з), PR.AVX13-1660(з), PR.AVX13-1661(з), PR.AVX13-1662(з), PR.AVX13-1663(з), PR.AVX13-1664(з), PR.AVX13-1665(з), PR.AVX13-1666(з), PR.AVX13-1667(з), PR.AVX13-1668(з), PR.AVX13-1669(з), PR.AVX13-1670(з), PR.AVX13-1671(з), PR.AVX13-1672(з), PR.AVX13-1673(з), PR.AVX13-1674(з), PR.AVX13-1675(з), PR.AVX13-1676(з), PR.AVX13-1677(з), PR.AVX13-1678(з), PR.AVX13-1679(з), PR.AVX13-1680(з), PR.AVX13-1681(з), PR.AVX13-1682(з), PR.AVX13-1683(з), PR.AVX13-1684(з), PR.AVX13-1685(з), PR.AVX13-1686(з), PR.AVX13-1687(з), PR.AVX13-1688(з), PR.AVX13-1689(з), PR.AVX13-1690(з), PR.AVX13-1691(з), PR.AVX13-1692(з), PR.AVX13-1693(з), PR.AVX13-1694(з), PR.AVX13-1695(з), PR.AVX13-1696(з), PR.AVX13-1697(з), PR.AVX13-1698(з), PR.AVX13-1699(з), PR.AVX13-1700(з), PR.AVX13-1701(з), PR.AVX13-1702(з), PR.AVX13-1703(з), PR.AVX13-1704(з), PR.AVX13-1705(з), PR.AVX13-1706(з), PR.AVX13-1707(з), PR.AVX13-1708(з), PR.AVX13-1709(з), PR.AVX13-1710(з), PR.AVX13-1711(з), PR.AVX13-1712(з), PR.AVX13-1713(з), PR.AVX13-1714(з), PR.AVX13-1715(з), PR.AVX13-1716(з), PR.AVX13-1717(з), PR.AVX13-1718(з), PR.AVX13-1719(з), PR.AVX13-1720(з), PR.AVX13-1721(з), PR.AVX13-1722(з), PR.AVX13-1723(з), PR.AVX13-1724(з), PR.AVX13-1725(з), PR.AVX13-1726(з), PR.AVX13-1727(з), PR.AVX13-1728(з), PR.AVX13-1729(з), PR.AVX13-1730(з), PR.AVX13-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX13-1744(з), PR.AVX13-1745(з), PR.AVX13-1746(з), PR.AVX13-1747(з), PR.AVX13-1748(з), PR.AVX13-1749(з), PR.AVX13-1750(з), PR.AVX13-1751(з), PR.AVX13-1752(з), PR.AVX13-1753(з), PR.AVX13-1754(з), PR.AVX13-1755(з), PR.AVX13-1756(з), PR.AVX13-1757(з), PR.AVX13-1758(з), PR.AVX13-1759(з), PR.AVX13-1760(з), PR.AVX13-1761(з), PR.AVX13-1762(з), PR.AVX13-1763(з), PR.AVX13-1764(з), 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1766(з), PR.AVX13-1767(з), PR.AVX13-1768(з), PR.AVX13-1769(з), PR.AVX13-1770(з), PR.AVX13-1771(з), PR.AVX13-1772(з), PR.AVX13-1773(з), PR.AVX13-1774(з), PR.AVX13-1775(з), PR.AVX13-1776(з), PR.AVX13-1777(з), PR.AVX13-1778(з), PR.AVX13-1779(з), PR.AVX13-1780(з), PR.AVX13-1781(з), PR.AVX13-1782(з), PR.AVX13-1783(з), PR.AVX13-1784(з), PR.AVX13-1785(з), PR.AVX13-1786(з), PR.AVX13-1787(з), PR.AVX13-1788(з), PR.AVX13-1789(з), PR.AVX13-1790(з), PR.AVX13-1791(з), PR.AVX13-1792(з), PR.AVX13-1793(з), PR.AVX13-1794(з), PR.AVX13-1795(з), PR.AVX13-1796(з), PR.AVX13-1797(з), PR.AVX13-1798(з), PR.AVX13-1799(з), PR.AVX13-1800(з), PR.AVX13-1801(з), PR.AVX13-1802(з), PR.AVX13-1803(з), PR.AVX13-1804(з), PR.AVX13-1805(з), PR.AVX13-1806(з), PR.AVX13-1807(з), PR.AVX13-1808(з), PR.AVX13-1809(з), PR.AVX13-1810(з), PR.AVX13-1811(з), PR.AVX13-1812(з), PR.AVX13-1813(з), PR.AVX13-1814(з), PR.AVX13-1815(з), PR.AVX13-1816(з), PR.AVX13-1817(з), PR.AVX13-1818(з), PR.AVX13-1819(з), PR.AVX13-1820(з), PR.AVX13-1821(з), PR.AVX13-1822(з), PR.AVX13-1823(з), PR.AVX13-1824(з), PR.AVX13-1825(з), PR.AVX13-1826(з), PR.AVX13-1827(з), PR.AVX13-1828(з), PR.AVX13-1829(з), PR.AVX13-1830(з), PR.AVX13-1831(з), PR.AVX13-1832(з), PR.AVX13-1833(з), PR.AVX13-1834(з), PR.AVX13-1835(з), PR.AVX13-1836(з), PR.AVX13-1837(з), PR.AVX13-1838(з), PR.AVX13-1839(з), PR.AVX13-1840(з), PR.AVX13-1841(з), PR.AVX13-1842(з), PR.AVX13-1843(з), PR.AVX13-1844(з), PR.AVX13-1845(з), PR.AVX13-1846(з), PR.AVX13-1847(з), PR.AVX13-1848(з), PR.AVX13-1849(з), PR.AVX13-1850(з), PR.AVX13-1851(з), PR.AVX13-1852(з), PR.AVX13-1853(з), PR.AVX13-1854(з), PR.AVX13-1855(з), PR.AVX13-1856(з), PR.AVX13-1857(з), PR.AVX13-1858(з), PR.AVX13-1859(з), PR.AVX13-1860(з), PR.AVX13-1861(з), PR.AVX13-1862(з), PR.AVX13-1863(з), PR.AVX13-1864(з), PR.AVX13-1865(з), PR.AVX13-1866(з), PR.AVX13-1867(з), PR.AVX13-1868(з), PR.AVX13-1869(з), PR.AVX13-1870(з), PR.AVX13-1871(з), PR.AVX13-1872(з), PR.AVX13-1873(з), PR.AVX13-1874(з), PR.AVX13-1875(з), PR.AVX13-1876(з), PR.AVX13-1877(з), PR.AVX13-1878(з), PR.AVX13-1879(з), PR.AVX13-1880(з), PR.AVX13-1881(з), PR.AVX13-1882(з), PR.AVX13-1883(з), PR.AVX13-1884(з), PR.AVX13-1885(з), PR.AVX13-1886(з), PR.AVX13-1887(з), PR.AVX13-1888(з), PR.AVX13-1889(з), PR.AVX13-1890(з), PR.AVX13-1891(з), PR.AVX13-1892(з), PR.AVX13-1893(з), PR.AVX13-1894(з), PR.AVX13-1895(з), PR.AVX13-1896(з), PR.AVX13-1897(з), PR.AVX13-1898(з), PR.AVX13-1899(з), PR.AVX13-1900(з), PR.AVX13-1901(з), PR.AVX13-1902(з), PR.AVX13-1903(з), PR.AVX13-1904(з), PR.AVX13-1905(з), PR.AVX13-1906(з), PR.AVX13-1907(з), PR.AVX13-1908(з), PR.AVX13-1909(з), PR.AVX13-1910(з), PR.AVX13-1911(з), PR.AVX13-1912(з), PR.AVX13-1913(з), PR.AVX13-1914(з), PR.AVX13-1915(з), PR.AVX13-1916(з), PR.AVX13-1917(з), PR.AVX13-1918(з), PR.AVX13-1919(з), PR.AVX13-1920(з), PR.AVX13-1921(з), PR.AVX13-1922(з), PR.AVX13-1923(з), PR.AVX13-1924(з), PR.AVX13-1925(з), PR.AVX13-1926(з), PR.AVX13-1927(з), PR.AVX13-1928(з), PR.AVX13-1929(з), PR.AVX13-1930(з), PR.AVX13-1931(з), PR.AVX13-1932(з), PR.AVX13-1933(з), PR.AVX13-1934(з), PR.AVX13-1935(з), PR.AVX13-1936(з), PR.AVX13-1937(з), PR.AVX13-1938(з), PR.AVX13-1939(з), PR.AVX13-1940(з),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

1953(з), PR.AVX13-1954(з), PR.AVX13-1955(з), PR.AVX13-1956(з), PR.AVX13-1957(з), PR.AVX13-1958(з), PR.AVX13-1959(з), PR.AVX13-1960(з), PR.AVX13-1961(з), PR.AVX13-1962(з), PR.AVX13-1963(з), PR.AVX13-1964(з), PR.AVX13-1965(з), PR.AVX13-1966(з), PR.AVX13-1967(з), PR.AVX13-1968(з), PR.AVX13-1969(з), PR.AVX13-1970(з), PR.AVX13-1971(з), PR.AVX13-1972(з), PR.AVX13-1973(з), PR.AVX13-1974(з), PR.AVX13-1975(з), PR.AVX13-1976(з), PR.AVX13-1977(з), PR.AVX13-1978(з), PR.AVX13-1979(з), PR.AVX13-1980(з), PR.AVX13-1981(з), PR.AVX13-1982(з), PR.AVX13-1983(з), PR.AVX13-1984(з), PR.AVX13-1985(з), PR.AVX13-1986(з), PR.AVX13-1987(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-1988(з), PR.AVX13-1989(з), PR.AVX13-1990(з), PR.AVX13-1991(з), PR.AVX13-1992(з), PR.AVX13-1993(з), PR.AVX13-1994(з), PR.AVX13-1995(з), PR.AVX13-1996(з), PR.AVX13-1997(з), PR.AVX13-1998(з), PR.AVX13-1999(з), PR.AVX13-2000(з), PR.AVX13-2001(з), PR.AVX13-2002(з), PR.AVX13-2003(з), PR.AVX13-2004(з), PR.AVX13-2005(з), PR.AVX13-2006(з), PR.AVX13-2007(з), PR.AVX13-2008(з), PR.AVX13-2009(з), PR.AVX13-2010(з), PR.AVX13-2011(з), PR.AVX13-2012(з), PR.AVX13-2013(з), PR.AVX13-2014(з), PR.AVX13-2015(з), PR.AVX13-2016(з), PR.AVX13-2017(з), PR.AVX13-2018(з), PR.AVX13-2019(з), PR.AVX13-2020(з), PR.AVX13-2021(з), PR.AVX13-2022(з), PR.AVX13-2023(з), PR.AVX13-2024(з), PR.AVX13-2025(з), PR.AVX13-2026(з), PR.AVX13-2027(з), PR.AVX13-2028(з), PR.AVX13-2029(з), PR.AVX13-2030(з), PR.AVX13-2031(з), PR.AVX13-2032(з), PR.AVX13-2033(з), PR.AVX13-2034(з), PR.AVX13-2035(з), PR.AVX13-2036(з), PR.AVX13-2037(з), PR.AVX13-2038(з), PR.AVX13-2039(з), PR.AVX13-2040(з), PR.AVX13-2041(з), PR.AVX13-2042(з), PR.AVX13-2043(з), PR.AVX13-2044(з), PR.AVX13-2045(з), PR.AVX13-2046(з), PR.AVX13-2047(з), PR.AVX13-2048(з), PR.AVX13-2049(з), PR.AVX13-2050(з), PR.AVX13-2051(з), PR.AVX13-2052(з), PR.AVX13-2053(з), PR.AVX13-2054(з), PR.AVX13-2055(з), PR.AVX13-2056(з), PR.AVX13-2057(з), PR.AVX13-2058(з), PR.AVX13-2059(з), PR.AVX13-2060(з), PR.AVX13-2061(з), PR.AVX13-2062(з), PR.AVX13-2063(з), PR.AVX13-2064(з), PR.AVX13-2065(з), PR.AVX13-2066(з), PR.AVX13-2067(з), PR.AVX13-2068(з), PR.AVX13-2069(з), PR.AVX13-2070(з), PR.AVX13-2071(з), PR.AVX13-2072(з), PR.AVX13-2073(з), PR.AVX13-2074(з), PR.AVX13-2075(з), PR.AVX13-2076(з), PR.AVX13-2077(з), PR.AVX13-2078(з), PR.AVX13-2079(з), PR.AVX13-2080(з), PR.AVX13-2081(з), PR.AVX13-2082(з), PR.AVX13-2083(з), PR.AVX13-2084(з), PR.AVX13-2085(з), PR.AVX13-2086(з), PR.AVX13-2087(з), PR.AVX13-2088(з), PR.AVX13-2089(з), PR.AVX13-2090(з), PR.AVX13-2091(з), PR.AVX13-2092(з), PR.AVX13-2093(з), PR.AVX13-2094(з), PR.AVX13-2095(з), PR.AVX13-2096(з), PR.AVX13-2097(з), PR.AVX13-2098(з), PR.AVX13-2099(з), PR.AVX13-2100(з), PR.AVX13-2101(з), PR.AVX13-2102(з), PR.AVX13-2103(з), PR.AVX13-2104(з), PR.AVX13-2105(з), PR.AVX13-2106(з), PR.AVX13-2107(з), PR.AVX13-2108(з), PR.AVX13-2109(з), PR.AVX13-2110(з), PR.AVX13-2111(з), PR.AVX13-2112(з), PR.AVX13-2113(з), PR.AVX13-2114(з), PR.AVX13-2115(з), PR.AVX13-2116(з), PR.AVX13-2117(з), PR.AVX13-2118(з), PR.AVX13-2119(з), PR.AVX13-2120(з), PR.AVX13-2121(з), PR.AVX13-2122(з), PR.AVX13-2123(з), PR.AVX13-2124(з), PR.AVX13-2125(з), PR.AVX13-2126(з), PR.AVX13-2127(з), PR.AVX13-2128(з), PR.AVX13-2129(з), PR.AVX13-2130(з), PR.AVX13-2131(з), PR.AVX13-2132(з), PR.AVX13-2133(з), PR.AVX13-2134(з), PR.AVX13-2135(з), PR.AVX13-2136(з), PR.AVX13-2137(з), PR.AVX13-2138(з), PR.AVX13-2139(з), PR.AVX13-2140(з), PR.AVX13-2141(з), PR.AVX13-2142(з), PR.AVX13-2143(з), PR.AVX13-2144(з), PR.AVX13-2145(з), PR.AVX13-2146(з), PR.AVX13-2147(з), PR.AVX13-2148(з), PR.AVX13-2149(з), PR.AVX13-2150(з), PR.AVX13-2151(з), PR.AVX13-2152(з), PR.AVX13-2153(з), PR.AVX13-2154(з), PR.AVX13-2155(з), PR.AVX13-2156(з), PR.AVX13-2157(з), PR.AVX13-2158(з), PR.AVX13-2159(з), PR.AVX13-2160(з), PR.AVX13-2161(з), PR.AVX13-2162(з), PR.AVX13-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX13-2176(з), PR.AVX13-2177(з), PR.AVX13-2178(з), PR.AVX13-2179(з), PR.AVX13-2180(з), PR.AVX13-2181(з), PR.AVX13-2182(з), PR.AVX13-2183(з), PR.AVX13-2184(з), PR.AVX13-2185(з), PR.AVX13-2186(з), PR.AVX13-2187(з), PR.AVX13-2188(з), PR.AVX13-2189(з), PR.AVX13-2190(з), PR.AVX13-2191(з), PR.AVX13-2192(з), PR.AVX13-2193(з), PR.AVX13-2194(з), PR.AVX13-2195(з), PR.AVX13-2196(з), PR.AVX13-2197(з), PR.AVX13-2198(з), PR.AVX13-2199(з), PR.AVX13-2200(з), PR.AVX13-2201(з), PR.AVX13-2202(з), PR.AVX13-2203(з), PR.AVX13-2204(з), PR.AVX13-2205(з), PR.AVX13-2206(з), PR.AVX13-2207(з), PR.AVX13-2208(з), PR.AVX13-2209(з), PR.
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-2210(з), PR.AVX13-2211(з), PR.AVX13-2212(з), PR.AVX13-2213(з), PR.AVX13-2214(з), PR.AVX13-2215(з), PR.AVX13-2216(з), PR.AVX13-2217(з), PR.AVX13-2218(з), PR.AVX13-2219(з), PR.AVX13-2220(з), PR.AVX13-2221(з), PR.AVX13-2222(з), PR.AVX13-2223(з), PR.AVX13-2224(з), PR.AVX13-2225(з), PR.AVX13-2226(з), PR.AVX13-2227(з), PR.AVX13-2228(з), PR.AVX13-2229(з), PR.AVX13-2230(з), PR.AVX13-2231(з), PR.AVX13-2232(з), PR.AVX13-2233(з), PR.AVX13-2234(з), PR.AVX13-2235(з), PR.AVX13-2236(з), PR.AVX13-2237(з), PR.AVX13-2238(з), PR.AVX13-2239(з), PR.AVX13-2240(з), PR.AVX13-2241(з), PR.AVX13-2242(з), PR.AVX13-2243(з), PR.AVX13-2244(з), PR.AVX13-2245(з), PR.AVX13-2246(з), PR.AVX13-2247(з), PR.AVX13-2248(з), PR.AVX13-2249(з), PR.AVX13-2250(з), PR.AVX13-2251(з), PR.AVX13-2252(з), PR.AVX13-2253(з), PR.AVX13-2254(з), PR.AVX13-2255(з), PR.AVX13-2256(з), PR.AVX13-2257(з), PR.AVX13-2258(з), PR.AVX13-2259(з), PR.AVX13-2260(з), PR.AVX13-2261(з), PR.AVX13-2262(з), PR.AVX13-2263(з), PR.AVX13-2264(з), PR.AVX13-2265(з), PR.AVX13-2266(з), PR.AVX13-2267(з), PR.AVX13-2268(з), PR.AVX13-2269(з), PR.AVX13-2270(з), PR.AVX13-2271(з), PR.AVX13-2272(з), PR.AVX13-2273(з), PR.AVX13-2274(з), PR.AVX13-2275(з), PR.AVX13-2276(з), PR.AVX13-2277(з), PR.AVX13-2278(з), PR.AVX13-2279(з), PR.AVX13-2280(з), PR.AVX13-2281(з), PR.AVX13-2282(з), PR.AVX13-2283(з), PR.AVX13-2284(з), PR.AVX13-2285(з), PR.AVX13-2286(з), PR.AVX13-2287(з), PR.AVX13-2288(з), PR.AVX13-2289(з), PR.AVX13-2290(з), PR.AVX13-2291(з), PR.AVX13-2292(з), PR.AVX13-2293(з), PR.AVX13-2294(з), PR.AVX13-2295(з), PR.AVX13-2296(з), PR.AVX13-2297(з), PR.AVX13-2298(з), PR.AVX13-2299(з), PR.AVX13-2300(з), PR.AVX13-2301(з), PR.AVX13-2302(з), PR.AVX13-2303(з), PR.AVX13-2304(з), PR.AVX13-2305(з), PR.AVX13-2306(з), PR.AVX13-2307(з), PR.AVX13-2308(з), PR.AVX13-2309(з), PR.AVX13-2310(з), PR.AVX13-2311(з), PR.AVX13-2312(з), PR.AVX13-2313(з), PR.AVX13-2314(з), PR.AVX13-2315(з), PR.AVX13-2316(з), PR.AVX13-2317(з), PR.AVX13-2318(з), PR.AVX13-2319(з), PR.AVX13-2320(з), PR.AVX13-2321(з), PR.AVX13-2322(з), PR.AVX13-2323(з), PR.AVX13-2324(з), PR.AVX13-2325(з), PR.AVX13-2326(з), PR.AVX13-2327(з), PR.AVX13-2328(з), PR.AVX13-2329(з), PR.AVX13-2330(з), PR.AVX13-2331(з), PR.AVX13-2332(з), PR.AVX13-2333(з), PR.AVX13-2334(з), PR.AVX13-2335(з), PR.AVX13-2336(з), PR.AVX13-2337(з), PR.AVX13-2338(з), PR.AVX13-2339(з), PR.AVX13-2340(з), PR.AVX13-2341(з), PR.AVX13-2342(з), PR.AVX13-2343(з), PR.AVX13-2344(з), PR.AVX13-2345(з), PR.AVX13-2346(з), PR.AVX13-2347(з), PR.AVX13-2348(з), PR.AVX13-2349(з), PR.AVX13-2350(з), PR.AVX13-2351(з), PR.AVX13-2352(з), PR.AVX13-2353(з), PR.AVX13-2354(з), PR.AVX13-2355(з), PR.AVX13-2356(з), PR.AVX13-2357(з), PR.AVX13-2358(з), PR.AVX13-2359(з), PR.AVX13-2360(з), PR.AVX13-2361(з), PR.AVX13-2362(з), PR.AVX13-2363(з), PR.AVX13-2364(з), PR.AVX13-2365(з), PR.AVX13-2366(з), PR.AVX13-2367(з), PR.AVX13-2368(з), PR.AVX13-2369(з), PR.AVX13-2370(з), PR.AVX13-2371(з), PR.AVX13-2372(з), PR.AVX13-2373(з), PR.AVX13-2374(з), PR.AVX13-2375(з), PR.AVX13-2376(з), PR.AVX13-2377(з), PR.AVX13-2378(з), PR.AVX13-2379(з), PR.AVX13-2380(з), PR.AVX13-2381(з), PR.AVX13-2382(з), PR.AVX13-2383(з), PR.AVX13-2384(з), PR.AVX13-

(з), PR.AVX13-2398(з), PR.AVX13-2399(з), PR.AVX13-2400(з), PR.AVX13-2401(з), PR.AVX13-2402(з), PR.AVX13-2403(з), PR.AVX13-2404(з), PR.AVX13-2405(з), PR.AVX13-2406(з), PR.AVX13-2407(з), PR.AVX13-2408(з), PR.AVX13-2409(з), PR.AVX13-2410(з), PR.AVX13-2411(з), PR.AVX13-2412(з), PR.AVX13-2413(з), PR.AVX13-2414(з), PR.AVX13-2415(з), PR.AVX13-2416(з), PR.AVX13-2417(з), PR.AVX13-2418(з), PR.AVX13-2419(з), PR.AVX13-2420(з), PR.AVX13-2421(з), PR.AVX13-2422(з), PR.AVX13-2423(з), PR.AVX13-2424(з), PR.AVX13-2425(з), PR.AVX13-2426(з), PR.AVX13-2427(з), PR.AVX13-2428(з), PR.AVX13-2429(з), PR.AVX13-2430(з), PR.AVX13-2431(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-2432(з), PR.AVX13-2433(з), PR.AVX13-2434(з), PR.AVX13-2435(з), PR.AVX13-2436(з), PR.AVX13-2437(з), PR.AVX13-2438(з), PR.AVX13-2439(з), PR.AVX13-2440(з), PR.AVX13-2441(з), PR.AVX13-2442(з), PR.AVX13-2443(з), PR.AVX13-2444(з), PR.AVX13-2445(з), PR.AVX13-2446(з), PR.AVX13-2447(з), PR.AVX13-2448(з), PR.AVX13-2449(з), PR.AVX13-2450(з), PR.AVX13-2451(з), PR.AVX13-2452(з), PR.AVX13-2453(з), PR.AVX13-2454(з), PR.AVX13-2455(з), PR.AVX13-2456(з), PR.AVX13-2457(з), PR.AVX13-2458(з), PR.AVX13-2459(з), PR.AVX13-2460(з), PR.AVX13-2461(з), PR.AVX13-2462(з), PR.AVX13-2463(з), PR.AVX13-2464(з), PR.AVX13-2465(з), PR.AVX13-2466(з), PR.AVX13-2467(з), PR.AVX13-2468(з), PR.AVX13-2469(з), PR.AVX13-2470(з), PR.AVX13-2471(з), PR.AVX13-2472(з), PR.AVX13-2473(з), PR.AVX13-2474(з), PR.AVX13-2475(з), PR.AVX13-2476(з), PR.AVX13-2477(з), PR.AVX13-2478(з), PR.AVX13-2479(з), PR.AVX13-2480(з), PR.AVX13-2481(з), PR.AVX13-2482(з), PR.AVX13-2483(з), PR.AVX13-2484(з), PR.AVX13-2485(з), PR.AVX13-2486(з), PR.AVX13-2487(з), PR.AVX13-2488(з), PR.AVX13-2489(з), PR.AVX13-2490(з), PR.AVX13-2491(з), PR.AVX13-2492(з), PR.AVX13-2493(з), PR.AVX13-2494(з), PR.AVX13-2495(з), PR.AVX13-2496(з), PR.AVX13-2497(з), PR.AVX13-2498(з), PR.AVX13-2499(з), PR.AVX13-2500(з), PR.AVX13-2501(з), PR.AVX13-2502(з), PR.AVX13-2503(з), PR.AVX13-2504(з), PR.AVX13-2505(з), PR.AVX13-2506(з), PR.AVX13-2507(з), PR.AVX13-2508(з), PR.AVX13-2509(з), PR.AVX13-2510(з), PR.AVX13-2511(з), PR.AVX13-2512(з), PR.AVX13-2513(з), PR.AVX13-2514(з), PR.AVX13-2515(з), PR.AVX13-2516(з), PR.AVX13-2517(з), PR.AVX13-2518(з), PR.AVX13-2519(з), PR.AVX13-2520(з), PR.AVX13-2521(з), PR.AVX13-2522(з), PR.AVX13-2523(з), PR.AVX13-2524(з), PR.AVX13-2525(з), PR.AVX13-2526(з), PR.AVX13-2527(з), PR.AVX13-2528(з), PR.AVX13-2529(з), PR.AVX13-2530(з), PR.AVX13-2531(з), PR.AVX13-2532(з), PR.AVX13-2533(з), PR.AVX13-2534(з), PR.AVX13-2535(з), PR.AVX13-2536(з), PR.AVX13-2537(з), PR.AVX13-2538(з), PR.AVX13-2539(з), PR.AVX13-2540(з), PR.AVX13-2541(з), PR.AVX13-2542(з), PR.AVX13-2543(з), PR.AVX13-2544(з), PR.AVX13-2545(з), PR.AVX13-2546(з), PR.AVX13-2547(з), PR.AVX13-2548(з), PR.AVX13-2549(з), PR.AVX13-2550(з), PR.AVX13-2551(з), PR.AVX13-2552(з), PR.AVX13-2553(з), PR.AVX13-2554(з), PR.AVX13-2555(з), PR.AVX13-2556(з), PR.AVX13-2557(з), PR.AVX13-2558(з), PR.AVX13-2559(з), PR.AVX13-2560(з), PR.AVX13-2561(з), PR.AVX13-2562(з), PR.AVX13-2563(з), PR.AVX13-2564(з), PR.AVX13-2565(з), PR.AVX13-2566(з), PR.AVX13-2567(з), PR.AVX13-2568(з), PR.AVX13-2569(з), PR.AVX13-2570(з), PR.AVX13-2571(з), PR.AVX13-2572(з), PR.AVX13-2573(з), PR.AVX13-2574(з), PR.AVX13-2575(з), PR.AVX13-2576(з), PR.AVX13-2577(з), PR.AVX13-2578(з), PR.AVX13-2579(з), PR.AVX13-2580(з), PR.AVX13-2581(з), PR.AVX13-2582(з), PR.AVX13-2583(з), PR.AVX13-2584(з), PR.AVX13-2585(з), PR.AVX13-2586(з), PR.AVX13-2587(з), PR.AVX13-2588(з), PR.AVX13-2589(з), PR.AVX13-2590(з), PR.AVX13-2591(з), PR.AVX13-2592(з), PR.AVX13-2593(з), PR.AVX13-2594(з), PR.AVX13-2595(з), PR.AVX13-2596(з), PR.AVX13-2597(з), PR.AVX13-2598(з), PR.AVX13-2599(з), PR.AVX13-2600(з), PR.AVX13-2601(з), PR.AVX13-2602(з), PR.AVX13-2603(з), PR.AVX13-2604(з), PR.AVX13-2605(з), PR.AVX13-2606(з), PR.AVX13-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(з), PR.AVX13-2620(з), PR.AVX13-2621(з), PR.AVX13-2622(з), PR.AVX13-2623(з), PR.AVX13-2624(з), PR.AVX13-2625(з), PR.AVX13-2626(з), PR.AVX13-2627(з), PR.AVX13-2628(з), PR.AVX13-2629(з), PR.AVX13-2630(з), PR.AVX13-2631(з), PR.AVX13-2632(з), PR.AVX13-2633(з), PR.AVX13-2634(з), PR.AVX13-2635(з), PR.AVX13-2636(з), PR.AVX13-2637(з), PR.AVX13-2638(з), PR.AVX13-2639(з), PR.AVX13-2640(з), PR.AVX13-2641(з), PR.AVX13-2642(з), PR.AVX13-2643(з), PR.AVX13-2644(з), PR.AVX13-2645(з), PR.AVX13-2646(з), PR.AVX13-2647(з), 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-2648(з), PR.AVX13-2649(з), PR.AVX13-2650(з), PR.AVX13-2651(з), PR.AVX13-2652(з), PR.AVX13-2653(з), PR.AVX13-2654(з), PR.AVX13-2655(з), PR.AVX13-2656(з), PR.AVX13-2657(з), PR.AVX13-2658(з), PR.AVX13-2659(з), PR.AVX13-2660(з), PR.AVX13-2661(з), PR.AVX13-2662(з), PR.AVX13-2663(з), PR.AVX13-2664(з), PR.AVX13-2665(з), PR.AVX13-2666(з), PR.AVX13-2667(з), PR.AVX13-2668(з), PR.AVX13-2669(з), PR.AVX13-2670(з), PR.AVX13-2671(з), PR.AVX13-2672(з), PR.AVX13-2673(з), PR.AVX13-2674(з), PR.AVX13-2675(з), PR.AVX13-2676(з), PR.AVX13-2677(з), PR.AVX13-2678(з), PR.AVX13-2679(з), PR.AVX13-2680(з), PR.AVX13-2681(з), PR.AVX13-2682(з), PR.AVX13-2683(з), PR.AVX13-2684(з), PR.AVX13-2685(з), PR.AVX13-2686(з), PR.AVX13-2687(з), PR.AVX13-2688(з), PR.AVX13-2689(з), PR.AVX13-2690(з), PR.AVX13-2691(з), PR.AVX13-2692(з), PR.AVX13-2693(з), PR.AVX13-2694(з), PR.AVX13-2695(з), PR.AVX13-2696(з), PR.AVX13-2697(з), PR.AVX13-2698(з), PR.AVX13-2699(з), PR.AVX13-2700(з), PR.AVX13-2701(з), PR.AVX13-2702(з), PR.AVX13-2703(з), PR.AVX13-2704(з), PR.AVX13-2705(з), PR.AVX13-2706(з), PR.AVX13-2707(з), PR.AVX13-2708(з), PR.AVX13-2709(з), PR.AVX13-2710(з), PR.AVX13-2711(з), PR.AVX13-2712(з), PR.AVX13-2713(з), PR.AVX13-2714(з), PR.AVX13-2715(з), PR.AVX13-2716(з), PR.AVX13-2717(з), PR.AVX13-2718(з), PR.AVX13-2719(з), PR.AVX13-2720(з), PR.AVX13-2721(з), PR.AVX13-2722(з), PR.AVX13-2723(з), PR.AVX13-2724(з), PR.AVX13-2725(з), PR.AVX13-2726(з), PR.AVX13-2727(з), PR.AVX13-2728(з), PR.AVX13-2729(з), PR.AVX13-2730(з), PR.AVX13-2731(з), PR.AVX13-2732(з), PR.AVX13-2733(з), PR.AVX13-2734(з), PR.AVX13-2735(з), PR.AVX13-2736(з), PR.AVX13-2737(з), PR.AVX13-2738(з), PR.AVX13-2739(з), PR.AVX13-2740(з), PR.AVX13-2741(з), PR.AVX13-2742(з), PR.AVX13-2743(з), PR.AVX13-2744(з), PR.AVX13-2745(з), PR.AVX13-2746(з), PR.AVX13-2747(з), PR.AVX13-2748(з), PR.AVX13-2749(з), PR.AVX13-2750(з), PR.AVX13-2751(з), PR.AVX13-2752(з), PR.AVX13-2753(з), PR.AVX13-2754(з), PR.AVX13-2755(з), PR.AVX13-2756(з), PR.AVX13-2757(з), PR.AVX13-2758(з), PR.AVX13-2759(з), PR.AVX13-2760(з), PR.AVX13-2761(з), PR.AVX13-2762(з), PR.AVX13-2763(з), PR.AVX13-2764(з), PR.AVX13-2765(з), PR.AVX13-2766(з), PR.AVX13-2767(з), PR.AVX13-2768(з), PR.AVX13-2769(з), PR.AVX13-2770(з), PR.AVX13-2771(з), PR.AVX13-2772(з), PR.AVX13-2773(з), PR.AVX13-2774(з), PR.AVX13-2775(з), PR.AVX13-2776(з), PR.AVX13-2777(з), PR.AVX13-2778(з), PR.AVX13-2779(з), PR.AVX13-2780(з), PR.AVX13-2781(з), PR.AVX13-2782(з), PR.AVX13-2783(з), PR.AVX13-2784(з), PR.AVX13-2785(з), PR.AVX13-2786(з), PR.AVX13-2787(з), PR.AVX13-2788(з), PR.AVX13-2789(з), PR.AVX13-2790(з), PR.AVX13-2791(з), PR.AVX13-2792(з), PR.AVX13-2793(з), PR.AVX13-2794(з), PR.AVX13-2795(з), PR.AVX13-2796(з), PR.AVX13-2797(з), PR.AVX13-2798(з), PR.AVX13-2799(з), PR.AVX13-2800(з), PR.AVX13-2801(з), PR.AVX13-2802(з), PR.AVX13-2803(з), PR.AVX13-2804(з), PR.AVX13-2805(з), PR.AVX13-2806(з), PR.AVX13-2807(з), PR.AVX13-2808(з), PR.AVX13-2809(з), PR.AVX13-2810(з), PR.AVX13-2811(з), PR.AVX13-2812(з), PR.AVX13-2813(з), PR.AVX13-2814(з), PR.AVX13-2815(з), PR.AVX13-2816(з), PR.AVX13-2817(з), PR.AVX13-2818(з), PR.AVX13-2819(з), PR.AVX13-2820(з), PR.AVX13-2821(з), PR.AVX13-2822(з),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2835(з), PR.AVX13-2836(з), PR.AVX13-2837(з), PR.AVX13-2838(з), PR.AVX13-2839(з), PR.AVX13-2840(з), PR.AVX13-2841(з), PR.AVX13-2842(з), PR.AVX13-2843(з), PR.AVX13-2844(з), PR.AVX13-2845(з), PR.AVX13-2846(з), PR.AVX13-2847(з), PR.AVX13-2848(з), PR.AVX13-2849(з), PR.AVX13-2850(з), PR.AVX13-2851(з), PR.AVX13-2852(з), PR.AVX13-2853(з), PR.AVX13-2854(з), PR.AVX13-2855(з), PR.AVX13-2856(з), PR.AVX13-2857(з), PR.AVX13-2858(з), PR.AVX13-2859(з), PR.AVX13-2860(з), PR.AVX13-2861(з), PR.AVX13-2862(з), PR.AVX13-2863(з), PR.AVX13-2864(з), PR.AVX13-2865(з), PR.AVX13-2866(з), PR.AVX13-2867(з), PR.AVX13-2868(з), PR.AVX13-2869(з), PR.

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-2870(з), PR.AVX13-2871(з), PR.AVX13-2872(з), PR.AVX13-2873(з), PR.AVX13-2874(з), PR.AVX13-2875(з), PR.AVX13-2876(з), PR.AVX13-2877(з), PR.AVX13-2878(з), PR.AVX13-2879(з), PR.AVX13-2880(з), PR.AVX13-2881(з), PR.AVX13-2882(з), PR.AVX13-2883(з), PR.AVX13-2884(з), PR.AVX13-2885(з), PR.AVX13-2886(з), PR.AVX13-2887(з), PR.AVX13-2888(з), PR.AVX13-2889(з), PR.AVX13-2890(з), PR.AVX13-2891(з), PR.AVX13-2892(з), PR.AVX13-2893(з), PR.AVX13-2894(з), PR.AVX13-2895(з), PR.AVX13-2896(з), PR.AVX13-2897(з), PR.AVX13-2898(з), PR.AVX13-2899(з), PR.AVX13-2900(з), PR.AVX13-2901(з), PR.AVX13-2902(з), PR.AVX13-2903(з), PR.AVX13-2904(з), PR.AVX13-2905(з), PR.AVX13-2906(з), PR.AVX13-2907(з), PR.AVX13-2908(з), PR.AVX13-2909(з), PR.AVX13-2910(з), PR.AVX13-2911(з), PR.AVX13-2912(з), PR.AVX13-2913(з), PR.AVX13-2914(з), PR.AVX13-2915(з), PR.AVX13-2916(з), PR.AVX13-2917(з), PR.AVX13-2918(з), PR.AVX13-2919(з), PR.AVX13-2920(з), PR.AVX13-2921(з), PR.AVX13-2922(з), PR.AVX13-2923(з), PR.AVX13-2924(з), PR.AVX13-2925(з), PR.AVX13-2926(з), PR.AVX13-2927(з), PR.AVX13-2928(з), PR.AVX13-2929(з), PR.AVX13-2930(з), PR.AVX13-2931(з), PR.AVX13-2932(з), PR.AVX13-2933(з), PR.AVX13-2934(з), PR.AVX13-2935(з), PR.AVX13-2936(з), PR.AVX13-2937(з), PR.AVX13-2938(з), PR.AVX13-2939(з), PR.AVX13-2940(з), PR.AVX13-2941(з), PR.AVX13-2942(з), PR.AVX13-2943(з), PR.AVX13-2944(з), PR.AVX13-2945(з), PR.AVX13-2946(з), PR.AVX13-2947(з), PR.AVX13-2948(з), PR.AVX13-2949(з), PR.AVX13-2950(з), PR.AVX13-2951(з), PR.AVX13-2952(з), PR.AVX13-2953(з), PR.AVX13-2954(з), PR.AVX13-2955(з), PR.AVX13-2956(з), PR.AVX13-2957(з), PR.AVX13-2958(з), PR.AVX13-2959(з), PR.AVX13-2960(з), PR.AVX13-2961(з), PR.AVX13-2962(з), PR.AVX13-2963(з), PR.AVX13-2964(з), PR.AVX13-2965(з), PR.AVX13-2966(з), PR.AVX13-2967(з), PR.AVX13-2968(з), PR.AVX13-2969(з), PR.AVX13-2970(з), PR.AVX13-2971(з), PR.AVX13-2972(з), PR.AVX13-2973(з), PR.AVX13-2974(з), PR.AVX13-2975(з), PR.AVX13-2976(з), PR.AVX13-2977(з), PR.AVX13-2978(з), PR.AVX13-2979(з), PR.AVX13-2980(з), PR.AVX13-2981(з), PR.AVX13-2982(з), PR.AVX13-2983(з), PR.AVX13-2984(з), PR.AVX13-2985(з), PR.AVX13-2986(з), PR.AVX13-2987(з), PR.AVX13-2988(з), PR.AVX13-2989(з), PR.AVX13-2990(з), PR.AVX13-2991(з), PR.AVX13-2992(з), PR.AVX13-2993(з), PR.AVX13-2994(з), PR.AVX13-2995(з), PR.AVX13-2996(з), PR.AVX13-2997(з), PR.AVX13-2998(з), PR.AVX13-2999(з), PR.AVX13-3000(з), PR.AVX13-001(зуб), PR.AVX13-002(зуб), PR.AVX13-003(зуб), PR.AVX13-004(зуб), PR.AVX13-005(зуб), PR.AVX13-006(зуб), PR.AVX13-007(зуб), PR.AVX13-008(зуб), PR.AVX13-009(зуб), PR.AVX13-010(зуб), PR.AVX13-011(зуб), PR.AVX13-012(зуб), PR.AVX13-013(зуб), PR.AVX13-014(зуб), PR.AVX13-015(зуб), PR.AVX13-016(зуб), PR.AVX13-017(зуб), PR.AVX13-018(зуб), PR.AVX13-019(зуб), PR.AVX13-020(зуб), PR.AVX13-021(зуб), PR.AVX13-022(зуб), PR.AVX13-023(зуб), PR.AVX13-024(зуб), PR.AVX13-025(зуб), PR.AVX13-026(зуб), PR.AVX13-027(зуб), PR.AVX13-028(зуб), PR.AVX13-029(зуб), PR.AVX13-030(зуб), PR.AVX13-031(зуб), PR.AVX13-032(зуб), PR.AVX13-033(зуб), PR.AVX13-034(зуб), PR.AVX13-035(зуб), PR.AVX13-036(зуб), PR.AVX13-037(зуб), PR.AVX13-038(зуб), PR.AVX13-039(зуб), PR.AVX13-040(зуб), PR.AVX13-041(зуб), PR.AVX13-042(зуб), PR.AVX13-043(зуб), PR.AVX13-044(зуб), PR.AVX13-

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-054(зуб), PR.AVX13-055(зуб), PR.AVX13-056(зуб), PR.AVX13-057(зуб), PR.AVX13-058(зуб), PR.AVX13-059(зуб), PR.AVX13-060(зуб), PR.AVX13-061(зуб), PR.AVX13-062(зуб), PR.AVX13-063(зуб), PR.AVX13-064(зуб), PR.AVX13-065(зуб), PR.AVX13-066(зуб), PR.AVX13-067(зуб), PR.AVX13-068(зуб), PR.AVX13-069(зуб), PR.AVX13-070(зуб), PR.AVX13-071(зуб), PR.AVX13-072(зуб), PR.AVX13-073(зуб), PR.AVX13-074(зуб), PR.AVX13-075(зуб), PR.AVX13-076(зуб), PR.AVX13-077(зуб), PR.AVX13-078(зуб), PR.AVX13-079(зуб), PR.AVX13-080(зуб), PR.AVX13-081(зуб), PR.AVX13-082(зуб), PR.AVX13-083(зуб), PR.AVX13-084(зуб), PR.AVX13-085(зуб), PR.AVX13-086(зуб), PR.

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-087(зуб), PR.AVX13-088(зуб), PR.AVX13-089(зуб), PR.AVX13-090(зуб), PR.AVX13-091(зуб), PR.AVX13-092(зуб), PR.AVX13-093(зуб), PR.AVX13-094(зуб), PR.AVX13-095(зуб), PR.AVX13-096(зуб), PR.AVX13-097(зуб), PR.AVX13-098(зуб), PR.AVX13-099(зуб), PR.AVX13-100(зуб), PR.AVX13-101(зуб), PR.AVX13-102(зуб), PR.AVX13-103(зуб), PR.AVX13-104(зуб), PR.AVX13-105(зуб), PR.AVX13-106(зуб), PR.AVX13-107(зуб), PR.AVX13-108(зуб), PR.AVX13-109(зуб), PR.AVX13-110(зуб), PR.AVX13-111(зуб), PR.AVX13-112(зуб), PR.AVX13-113(зуб), PR.AVX13-114(зуб), PR.AVX13-115(зуб), PR.AVX13-116(зуб), PR.AVX13-117(зуб), PR.AVX13-118(зуб), PR.AVX13-119(зуб), PR.AVX13-120(зуб), PR.AVX13-121(зуб), PR.AVX13-122(зуб), PR.AVX13-123(зуб), PR.AVX13-124(зуб), PR.AVX13-125(зуб), PR.AVX13-126(зуб), PR.AVX13-127(зуб), PR.AVX13-128(зуб), PR.AVX13-129(зуб), PR.AVX13-130(зуб), PR.AVX13-131(зуб), PR.AVX13-132(зуб), PR.AVX13-133(зуб), PR.AVX13-134(зуб), PR.AVX13-135(зуб), PR.AVX13-136(зуб), PR.AVX13-137(зуб), PR.AVX13-138(зуб), PR.AVX13-139(зуб), PR.AVX13-140(зуб), PR.AVX13-141(зуб), PR.AVX13-142(зуб), PR.AVX13-143(зуб), PR.AVX13-144(зуб), PR.AVX13-145(зуб), PR.AVX13-146(зуб), PR.AVX13-147(зуб), PR.AVX13-148(зуб), PR.AVX13-149(зуб), PR.AVX13-150(зуб), PR.AVX13-151(зуб), PR.AVX13-152(зуб), PR.AVX13-153(зуб), PR.AVX13-154(зуб), PR.AVX13-155(зуб), PR.AVX13-156(зуб), PR.AVX13-157(зуб), PR.AVX13-158(зуб), PR.AVX13-159(зуб), PR.AVX13-160(зуб), PR.AVX13-161(зуб), PR.AVX13-162(зуб), PR.AVX13-163(зуб), PR.AVX13-164(зуб), PR.AVX13-165(зуб), PR.AVX13-166(зуб), PR.AVX13-167(зуб), PR.AVX13-168(зуб), PR.AVX13-169(зуб), PR.AVX13-170(зуб), PR.AVX13-171(зуб), PR.AVX13-172(зуб), PR.AVX13-173(зуб), PR.AVX13-174(зуб), PR.AVX13-175(зуб), PR.AVX13-176(зуб), PR.AVX13-177(зуб), PR.AVX13-178(зуб), PR.AVX13-179(зуб), PR.AVX13-180(зуб), PR.AVX13-181(зуб), PR.AVX13-182(зуб), PR.AVX13-183(зуб), PR.AVX13-184(зуб), PR.AVX13-185(зуб), PR.AVX13-186(зуб), PR.AVX13-187(зуб), PR.AVX13-188(зуб), PR.AVX13-189(зуб), PR.AVX13-190(зуб), PR.AVX13-191(зуб), PR.AVX13-192(зуб), PR.AVX13-193(зуб), PR.AVX13-194(зуб), PR.AVX13-195(зуб), PR.AVX13-196(зуб), PR.AVX13-197(зуб), PR.AVX13-198(зуб), PR.AVX13-199(зуб), PR.AVX13-200(зуб), PR.AVX13-201(зуб), PR.AVX13-202(зуб), PR.AVX13-203(зуб), PR.AVX13-204(зуб), PR.AVX13-205(зуб), PR.AVX13-206(зуб), PR.AVX13-207(зуб), PR.AVX13-208(зуб), PR.AVX13-209(зуб), PR.AVX13-210(зуб), PR.AVX13-211(зуб), PR.AVX13-212(зуб), PR.AVX13-213(зуб), PR.AVX13-214(зуб), PR.AVX13-215(зуб), PR.AVX13-216(зуб), PR.AVX13-217(зуб), PR.AVX13-218(зуб), PR.AVX13-219(зуб), PR.AVX13-220(зуб), PR.AVX13-221(зуб), PR.AVX13-222(зуб), PR.AVX13-223(зуб), PR.AVX13-224(зуб), PR.AVX13-225(зуб), PR.AVX13-226(зуб), PR.AVX13-227(зуб), PR.AVX13-228(зуб), PR.AVX13-229(зуб), PR.AVX13-230(зуб), PR.AVX13-231(зуб), PR.AVX13-232(зуб), PR.AVX13-233(зуб), PR.AVX13-234(зуб), PR.AVX13-235(зуб), PR.AVX13-236(зуб), PR.AVX13-237(зуб), PR.AVX13-238(зуб), PR.AVX13-239(зуб), PR.AVX13-240(зуб), PR.AVX13-241(зуб), PR.AVX13-242(зуб), PR.AVX13-243(зуб), PR.AVX13-244(зуб), PR.AVX13-245(зуб), PR.AVX13-246(зуб), PR.AVX13-247(зуб), PR.AVX13-248(зуб), PR.AVX13-249(зуб), PR.AVX13-250(зуб), PR.AVX13-251(зуб), PR.AVX13-252(зуб), PR.AVX13-253(зуб), PR.AVX13-254(зуб), PR.AVX13-255(зуб), PR.AVX13-256(зуб), PR.AVX13-257(зуб), PR.AVX13-258(зуб), PR.AVX13-259(зуб), PR.AVX13-260(зуб), PR.AVX13-261(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-262(зуб), PR.AVX13-263(зуб), PR.AVX13-264(зуб), PR.AVX13-265(зуб), PR.AVX13-266(зуб), PR.AVX13-267(зуб), PR.AVX13-268(зуб), PR.AVX13-269(зуб), PR.AVX13-270(зуб), PR.AVX13-271(зуб), PR.AVX13-272(зуб), PR.AVX13-273(зуб), PR.AVX13-274(зуб), PR.AVX13-275(зуб), PR.AVX13-276(зуб), PR.AVX13-277(зуб), PR.AVX13-278(зуб), PR.AVX13-279(зуб), PR.AVX13-280(зуб), PR.AVX13-281(зуб), PR.AVX13-282(зуб), PR.AVX13-283(зуб), PR.AVX13-284(зуб), PR.AVX13-285(зуб), PR.AVX13-286(зуб), PR.AVX13-287(зуб), PR.AVX13-288(зуб), PR.AVX13-289(зуб), PR.AVX13-290(зуб), PR.AVX13-291(зуб), PR.AVX13-292(зуб), PR.AVX13-293(зуб), PR.AVX13-294(зуб), PR.AVX13-295(зуб), PR.AVX13-296(зуб), PR.8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-297(зуб), PR.AVX13-298(зуб), PR.AVX13-299(зуб), PR.AVX13-300(зуб), PR.AVX13-301(зуб), PR.AVX13-302(зуб), PR.AVX13-303(зуб), PR.AVX13-304(зуб), PR.AVX13-305(зуб), PR.AVX13-306(зуб), PR.AVX13-307(зуб), PR.AVX13-308(зуб), PR.AVX13-309(зуб), PR.AVX13-310(зуб), PR.AVX13-311(зуб), PR.AVX13-312(зуб), PR.AVX13-313(зуб), PR.AVX13-314(зуб), PR.AVX13-315(зуб), PR.AVX13-316(зуб), PR.AVX13-317(зуб), PR.AVX13-318(зуб), PR.AVX13-319(зуб), PR.AVX13-320(зуб), PR.AVX13-321(зуб), PR.AVX13-322(зуб), PR.AVX13-323(зуб), PR.AVX13-324(зуб), PR.AVX13-325(зуб), PR.AVX13-326(зуб), PR.AVX13-327(зуб), PR.AVX13-328(зуб), PR.AVX13-329(зуб), PR.AVX13-330(зуб), PR.AVX13-331(зуб), PR.AVX13-332(зуб), PR.AVX13-333(зуб), PR.AVX13-334(зуб), PR.AVX13-335(зуб), PR.AVX13-336(зуб), PR.AVX13-337(зуб), PR.AVX13-338(зуб), PR.AVX13-339(зуб), PR.AVX13-340(зуб), PR.AVX13-341(зуб), PR.AVX13-342(зуб), PR.AVX13-343(зуб), PR.AVX13-344(зуб), PR.AVX13-345(зуб), PR.AVX13-346(зуб), PR.AVX13-347(зуб), PR.AVX13-348(зуб), PR.AVX13-349(зуб), PR.AVX13-350(зуб), PR.AVX13-351(зуб), PR.AVX13-352(зуб), PR.AVX13-353(зуб), PR.AVX13-354(зуб), PR.AVX13-355(зуб), PR.AVX13-356(зуб), PR.AVX13-357(зуб), PR.AVX13-358(зуб), PR.AVX13-359(зуб), PR.AVX13-360(зуб), PR.AVX13-361(зуб), PR.AVX13-362(зуб), PR.AVX13-363(зуб), PR.AVX13-364(зуб), PR.AVX13-365(зуб), PR.AVX13-366(зуб), PR.AVX13-367(зуб), PR.AVX13-368(зуб), PR.AVX13-369(зуб), PR.AVX13-370(зуб), PR.AVX13-371(зуб), PR.AVX13-372(зуб), PR.AVX13-373(зуб), PR.AVX13-374(зуб), PR.AVX13-375(зуб), PR.AVX13-376(зуб), PR.AVX13-377(зуб), PR.AVX13-378(зуб), PR.AVX13-379(зуб), PR.AVX13-380(зуб), PR.AVX13-381(зуб), PR.AVX13-382(зуб), PR.AVX13-383(зуб), PR.AVX13-384(зуб), PR.AVX13-385(зуб), PR.AVX13-386(зуб), PR.AVX13-387(зуб), PR.AVX13-388(зуб), PR.AVX13-389(зуб), PR.AVX13-390(зуб), PR.AVX13-391(зуб), PR.AVX13-392(зуб), PR.AVX13-393(зуб), PR.AVX13-394(зуб), PR.AVX13-395(зуб), PR.AVX13-396(зуб), PR.AVX13-397(зуб), PR.AVX13-398(зуб), PR.AVX13-399(зуб), PR.AVX13-400(зуб), PR.AVX13-401(зуб), PR.AVX13-402(зуб), PR.AVX13-403(зуб), PR.AVX13-404(зуб), PR.AVX13-405(зуб), PR.AVX13-406(зуб), PR.AVX13-407(зуб), PR.AVX13-408(зуб), PR.AVX13-409(зуб), PR.AVX13-410(зуб), PR.AVX13-411(зуб), PR.AVX13-412(зуб), PR.AVX13-413(зуб), PR.AVX13-414(зуб), PR.AVX13-415(зуб), PR.AVX13-416(зуб), PR.AVX13-417(зуб), PR.AVX13-418(зуб), PR.AVX13-419(зуб), PR.AVX13-420(зуб), PR.AVX13-421(зуб), PR.AVX13-422(зуб), PR.AVX13-423(зуб), PR.AVX13-424(зуб), PR.AVX13-425(зуб), PR.AVX13-426(зуб), PR.AVX13-427(зуб), PR.AVX13-428(зуб), PR.AVX13-429(зуб), PR.AVX13-430(зуб), PR.AVX13-431(зуб), PR.AVX13-432(зуб), PR.AVX13-433(зуб), PR.AVX13-434(зуб), PR.AVX13-435(зуб), PR.AVX13-436(зуб), PR.AVX13-437(зуб), PR.AVX13-438(зуб), PR.AVX13-439(зуб), PR.AVX13-440(зуб), PR.AVX13-441(зуб), PR.AVX13-442(зуб), PR.AVX13-443(зуб), PR.AVX13-444(зуб), PR.AVX13-445(зуб), PR.AVX13-446(зуб), PR.AVX13-447(зуб), PR.AVX13-448(зуб), PR.AVX13-449(зуб), PR.AVX13-450(зуб), PR.AVX13-451(зуб), PR.AVX13-452(зуб), PR.AVX13-453(зуб), PR.AVX13-454(зуб), PR.AVX13-455(зуб), PR.AVX13-456(зуб), PR.AVX13-457(зуб), PR.AVX13-458(зуб), PR.AVX13-459(зуб), PR.AVX13-460(зуб), PR.AVX13-461(зуб), PR.AVX13-462(зуб), PR.AVX13-463(зуб), PR.AVX13-464(зуб), PR.AVX13-465(зуб), PR.AVX13-466(зуб), PR.AVX13-467(зуб), PR.AVX13-468(зуб), PR.AVX13-469(зуб), PR.AVX13-470(зуб), PR.AVX13-471(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-472(зуб), PR.AVX13-473(зуб), PR.AVX13-474(зуб), PR.AVX13-475(зуб), PR.AVX13-476(зуб), PR.AVX13-477(зуб), PR.AVX13-478(зуб), PR.AVX13-479(зуб), PR.AVX13-480(зуб), PR.AVX13-481(зуб), PR.AVX13-482(зуб), PR.AVX13-483(зуб), PR.AVX13-484(зуб), PR.AVX13-485(зуб), PR.AVX13-486(зуб), PR.AVX13-487(зуб), PR.AVX13-488(зуб), PR.AVX13-489(зуб), PR.AVX13-490(зуб), PR.AVX13-491(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-492(зуб), PR.AVX13-493(зуб), PR.AVX13-494(зуб), PR.AVX13-495(зуб), PR.AVX13-496(зуб), PR.AVX13-497(зуб), PR.AVX13-498(зуб), PR.AVX13-499(зуб), PR.AVX13-500(зуб), PR.AVX13-501(зуб), PR.AVX13-502(зуб), PR.AVX13-503(зуб), PR.AVX13-504(зуб), PR.AVX13-505(зуб), PR.AVX13-506(зуб), PR.AVX13-507(зуб), PR.AVX13-508(зуб), PR.AVX13-509(зуб), PR.AVX13-510(зуб), PR.AVX13-511(зуб), PR.AVX13-512(зуб), PR.AVX13-513(зуб), PR.AVX13-514(зуб), PR.AVX13-515(зуб), PR.AVX13-516(зуб), PR.AVX13-517(зуб), PR.AVX13-518(зуб), PR.AVX13-519(зуб), PR.AVX13-520(зуб), PR.AVX13-521(зуб), PR.AVX13-522(зуб), PR.AVX13-523(зуб), PR.AVX13-524(зуб), PR.AVX13-525(зуб), PR.AVX13-526(зуб), PR.AVX13-527(зуб), PR.AVX13-528(зуб), PR.AVX13-529(зуб), PR.AVX13-530(зуб), PR.AVX13-531(зуб), PR.AVX13-532(зуб), PR.AVX13-533(зуб), PR.AVX13-534(зуб), PR.AVX13-535(зуб), PR.AVX13-536(зуб), PR.AVX13-537(зуб), PR.AVX13-538(зуб), PR.AVX13-539(зуб), PR.AVX13-540(зуб), PR.AVX13-541(зуб), PR.AVX13-542(зуб), PR.AVX13-543(зуб), PR.AVX13-544(зуб), PR.AVX13-545(зуб), PR.AVX13-546(зуб), PR.AVX13-547(зуб), PR.AVX13-548(зуб), PR.AVX13-549(зуб), PR.AVX13-550(зуб), PR.AVX13-551(зуб), PR.AVX13-552(зуб), PR.AVX13-553(зуб), PR.AVX13-554(зуб), PR.AVX13-555(зуб), PR.AVX13-556(зуб), PR.AVX13-557(зуб), PR.AVX13-558(зуб), PR.AVX13-559(зуб), PR.AVX13-560(зуб), PR.AVX13-561(зуб), PR.AVX13-562(зуб), PR.AVX13-563(зуб), PR.AVX13-564(зуб), PR.AVX13-565(зуб), PR.AVX13-566(зуб), PR.AVX13-567(зуб), PR.AVX13-568(зуб), PR.AVX13-569(зуб), PR.AVX13-570(зуб), PR.AVX13-571(зуб), PR.AVX13-572(зуб), PR.AVX13-573(зуб), PR.AVX13-574(зуб), PR.AVX13-575(зуб), PR.AVX13-576(зуб), PR.AVX13-577(зуб), PR.AVX13-578(зуб), PR.AVX13-579(зуб), PR.AVX13-580(зуб), PR.AVX13-581(зуб), PR.AVX13-582(зуб), PR.AVX13-583(зуб), PR.AVX13-584(зуб), PR.AVX13-585(зуб), PR.AVX13-586(зуб), PR.AVX13-587(зуб), PR.AVX13-588(зуб), PR.AVX13-589(зуб), PR.AVX13-590(зуб), PR.AVX13-591(зуб), PR.AVX13-592(зуб), PR.AVX13-593(зуб), PR.AVX13-594(зуб), PR.AVX13-595(зуб), PR.AVX13-596(зуб), PR.AVX13-597(зуб), PR.AVX13-598(зуб), PR.AVX13-599(зуб), PR.AVX13-600(зуб), PR.AVX13-601(зуб), PR.AVX13-602(зуб), PR.AVX13-603(зуб), PR.AVX13-604(зуб), PR.AVX13-605(зуб), PR.AVX13-606(зуб), PR.AVX13-607(зуб), PR.AVX13-608(зуб), PR.AVX13-609(зуб), PR.AVX13-610(зуб), PR.AVX13-611(зуб), PR.AVX13-612(зуб), PR.AVX13-613(зуб), PR.AVX13-614(зуб), PR.AVX13-615(зуб), PR.AVX13-616(зуб), PR.AVX13-617(зуб), PR.AVX13-618(зуб), PR.AVX13-619(зуб), PR.AVX13-620(зуб), PR.AVX13-621(зуб), PR.AVX13-622(зуб), PR.AVX13-623(зуб), PR.AVX13-624(зуб), PR.AVX13-625(зуб), PR.AVX13-626(зуб), PR.AVX13-627(зуб), PR.AVX13-628(зуб), PR.AVX13-629(зуб), PR.AVX13-630(зуб), PR.AVX13-631(зуб), PR.AVX13-632(зуб), PR.AVX13-633(зуб), PR.AVX13-634(зуб), PR.AVX13-635(зуб), PR.AVX13-636(зуб), PR.AVX13-637(зуб), PR.AVX13-638(зуб), PR.AVX13-639(зуб), PR.AVX13-640(зуб), PR.AVX13-641(зуб), PR.AVX13-642(зуб), PR.AVX13-643(зуб), PR.AVX13-644(зуб), PR.AVX13-645(зуб), PR.AVX13-646(зуб), PR.AVX13-647(зуб), PR.AVX13-648(зуб), PR.AVX13-649(зуб), PR.AVX13-650(зуб), PR.AVX13-651(зуб), PR.AVX13-652(зуб), PR.AVX13-653(зуб), PR.AVX13-654(зуб), PR.AVX13-655(зуб), PR.AVX13-656(зуб), PR.AVX13-657(зуб), PR.AVX13-658(зуб), PR.AVX13-659(зуб), PR.AVX13-660(зуб), PR.AVX13-661(зуб), PR.AVX13-662(зуб), PR.AVX13-663(зуб), PR.AVX13-664(зуб), PR.AVX13-665(зуб), PR.AVX13-666(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-667(зуб), PR.AVX13-668(зуб), PR.AVX13-669(зуб), PR.AVX13-670(зуб), PR.AVX13-671(зуб), PR.AVX13-672(зуб), PR.AVX13-673(зуб), PR.AVX13-674(зуб), PR.AVX13-675(зуб), PR.AVX13-676(зуб), PR.AVX13-677(зуб), PR.AVX13-678(зуб), PR.AVX13-679(зуб), PR.AVX13-680(зуб), PR.AVX13-681(зуб), PR.AVX13-682(зуб), PR.AVX13-683(зуб), PR.AVX13-684(зуб), PR.AVX13-685(зуб), PR.AVX13-686(зуб), PR.AVX13-687(зуб), PR.AVX13-688(зуб), PR.AVX13-689(зуб), PR.AVX13-690(зуб), PR.AVX13-691(зуб), PR.AVX13-692(зуб), PR.AVX13-693(зуб), PR.AVX13-694(зуб), PR.AVX13-695(зуб), PR.AVX13-696(зуб), PR.AVX13-697(зуб), PR.AVX13-698(зуб), PR.AVX13-699(зуб), PR.AVX13-700(зуб), PR.AVX13-701(зуб), PR.8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-702(зуб), PR.AVX13-703(зуб), PR.AVX13-704(зуб), PR.AVX13-705(зуб), PR.AVX13-706(зуб), PR.AVX13-707(зуб), PR.AVX13-708(зуб), PR.AVX13-709(зуб), PR.AVX13-710(зуб), PR.AVX13-711(зуб), PR.AVX13-712(зуб), PR.AVX13-713(зуб), PR.AVX13-714(зуб), PR.AVX13-715(зуб), PR.AVX13-716(зуб), PR.AVX13-717(зуб), PR.AVX13-718(зуб), PR.AVX13-719(зуб), PR.AVX13-720(зуб), PR.AVX13-721(зуб), PR.AVX13-722(зуб), PR.AVX13-723(зуб), PR.AVX13-724(зуб), PR.AVX13-725(зуб), PR.AVX13-726(зуб), PR.AVX13-727(зуб), PR.AVX13-728(зуб), PR.AVX13-729(зуб), PR.AVX13-730(зуб), PR.AVX13-731(зуб), PR.AVX13-732(зуб), PR.AVX13-733(зуб), PR.AVX13-734(зуб), PR.AVX13-735(зуб), PR.AVX13-736(зуб), PR.AVX13-737(зуб), PR.AVX13-738(зуб), PR.AVX13-739(зуб), PR.AVX13-740(зуб), PR.AVX13-741(зуб), PR.AVX13-742(зуб), PR.AVX13-743(зуб), PR.AVX13-744(зуб), PR.AVX13-745(зуб), PR.AVX13-746(зуб), PR.AVX13-747(зуб), PR.AVX13-748(зуб), PR.AVX13-749(зуб), PR.AVX13-750(зуб), PR.AVX13-751(зуб), PR.AVX13-752(зуб), PR.AVX13-753(зуб), PR.AVX13-754(зуб), PR.AVX13-755(зуб), PR.AVX13-756(зуб), PR.AVX13-757(зуб), PR.AVX13-758(зуб), PR.AVX13-759(зуб), PR.AVX13-760(зуб), PR.AVX13-761(зуб), PR.AVX13-762(зуб), PR.AVX13-763(зуб), PR.AVX13-764(зуб), PR.AVX13-765(зуб), PR.AVX13-766(зуб), PR.AVX13-767(зуб), PR.AVX13-768(зуб), PR.AVX13-769(зуб), PR.AVX13-770(зуб), PR.AVX13-771(зуб), PR.AVX13-772(зуб), PR.AVX13-773(зуб), PR.AVX13-774(зуб), PR.AVX13-775(зуб), PR.AVX13-776(зуб), PR.AVX13-777(зуб), PR.AVX13-778(зуб), PR.AVX13-779(зуб), PR.AVX13-780(зуб), PR.AVX13-781(зуб), PR.AVX13-782(зуб), PR.AVX13-783(зуб), PR.AVX13-784(зуб), PR.AVX13-785(зуб), PR.AVX13-786(зуб), PR.AVX13-787(зуб), PR.AVX13-788(зуб), PR.AVX13-789(зуб), PR.AVX13-790(зуб), PR.AVX13-791(зуб), PR.AVX13-792(зуб), PR.AVX13-793(зуб), PR.AVX13-794(зуб), PR.AVX13-795(зуб), PR.AVX13-796(зуб), PR.AVX13-797(зуб), PR.AVX13-798(зуб), PR.AVX13-799(зуб), PR.AVX13-800(зуб), PR.AVX13-801(зуб), PR.AVX13-802(зуб), PR.AVX13-803(зуб), PR.AVX13-804(зуб), PR.AVX13-805(зуб), PR.AVX13-806(зуб), PR.AVX13-807(зуб), PR.AVX13-808(зуб), PR.AVX13-809(зуб), PR.AVX13-810(зуб), PR.AVX13-811(зуб), PR.AVX13-812(зуб), PR.AVX13-813(зуб), PR.AVX13-814(зуб), PR.AVX13-815(зуб), PR.AVX13-816(зуб), PR.AVX13-817(зуб), PR.AVX13-818(зуб), PR.AVX13-819(зуб), PR.AVX13-820(зуб), PR.AVX13-821(зуб), PR.AVX13-822(зуб), PR.AVX13-823(зуб), PR.AVX13-824(зуб), PR.AVX13-825(зуб), PR.AVX13-826(зуб), PR.AVX13-827(зуб), PR.AVX13-828(зуб), PR.AVX13-829(зуб), PR.AVX13-830(зуб), PR.AVX13-831(зуб), PR.AVX13-832(зуб), PR.AVX13-833(зуб), PR.AVX13-834(зуб), PR.AVX13-835(зуб), PR.AVX13-836(зуб), PR.AVX13-837(зуб), PR.AVX13-838(зуб), PR.AVX13-839(зуб), PR.AVX13-840(зуб), PR.AVX13-841(зуб), PR.AVX13-842(зуб), PR.AVX13-843(зуб), PR.AVX13-844(зуб), PR.AVX13-845(зуб), PR.AVX13-846(зуб), PR.AVX13-847(зуб), PR.AVX13-848(зуб), PR.AVX13-849(зуб), PR.AVX13-850(зуб), PR.AVX13-851(зуб), PR.AVX13-852(зуб), PR.AVX13-853(зуб), PR.AVX13-854(зуб), PR.AVX13-855(зуб), PR.AVX13-856(зуб), PR.AVX13-857(зуб), PR.AVX13-858(зуб), PR.AVX13-859(зуб), PR.AVX13-860(зуб), PR.AVX13-861(зуб), PR.AVX13-862(зуб), PR.AVX13-863(зуб), PR.AVX13-864(зуб), PR.AVX13-865(зуб), PR.AVX13-866(зуб), PR.AVX13-867(зуб), PR.AVX13-868(зуб), PR.AVX13-869(зуб), PR.AVX13-870(зуб), PR.AVX13-871(зуб), PR.AVX13-872(зуб), PR.AVX13-873(зуб), PR.AVX13-874(зуб), PR.AVX13-875(зуб), PR.AVX13-876(зуб), PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

AVX13-877(зуб), PR.AVX13-878(зуб), PR.AVX13-879(зуб), PR.AVX13-880(зуб), PR.AVX13-881(зуб), PR.AVX13-882(зуб), PR.AVX13-883(зуб), PR.AVX13-884(зуб), PR.AVX13-885(зуб), PR.AVX13-886(зуб), PR.AVX13-887(зуб), PR.AVX13-888(зуб), PR.AVX13-889(зуб), PR.AVX13-890(зуб), PR.AVX13-891(зуб), PR.AVX13-892(зуб), PR.AVX13-893(зуб), PR.AVX13-894(зуб), PR.AVX13-895(зуб), PR.AVX13-896(зуб), PR.AVX13-897(зуб), PR.AVX13-898(зуб), PR.AVX13-899(зуб), PR.AVX13-900(зуб), PR.AVX13-901(зуб), PR.AVX13-902(зуб), PR.AVX13-903(зуб), PR.AVX13-904(зуб), PR.AVX13-905(зуб), PR.AVX13-906(зуб), PR.AVX13-907(зуб), PR.AVX13-908(зуб), PR.AVX13-909(зуб), PR.AVX13-910(зуб), PR.AVX13-911(зуб), PR.8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-912(зуб), PR.AVX13-913(зуб), PR.AVX13-914(зуб), PR.AVX13-915(зуб), PR.AVX13-916(зуб), PR.AVX13-917(зуб), PR.AVX13-918(зуб), PR.AVX13-919(зуб), PR.AVX13-920(зуб), PR.AVX13-921(зуб), PR.AVX13-922(зуб), PR.AVX13-923(зуб), PR.AVX13-924(зуб), PR.AVX13-925(зуб), PR.AVX13-926(зуб), PR.AVX13-927(зуб), PR.AVX13-928(зуб), PR.AVX13-929(зуб), PR.AVX13-930(зуб), PR.AVX13-931(зуб), PR.AVX13-932(зуб), PR.AVX13-933(зуб), PR.AVX13-934(зуб), PR.AVX13-935(зуб), PR.AVX13-936(зуб), PR.AVX13-937(зуб), PR.AVX13-938(зуб), PR.AVX13-939(зуб), PR.AVX13-940(зуб), PR.AVX13-941(зуб), PR.AVX13-942(зуб), PR.AVX13-943(зуб), PR.AVX13-944(зуб), PR.AVX13-945(зуб), PR.AVX13-946(зуб), PR.AVX13-947(зуб), PR.AVX13-948(зуб), PR.AVX13-949(зуб), PR.AVX13-950(зуб), PR.AVX13-951(зуб), PR.AVX13-952(зуб), PR.AVX13-953(зуб), PR.AVX13-954(зуб), PR.AVX13-955(зуб), PR.AVX13-956(зуб), PR.AVX13-957(зуб), PR.AVX13-958(зуб), PR.AVX13-959(зуб), PR.AVX13-960(зуб), PR.AVX13-961(зуб), PR.AVX13-962(зуб), PR.AVX13-963(зуб), PR.AVX13-964(зуб), PR.AVX13-965(зуб), PR.AVX13-966(зуб), PR.AVX13-967(зуб), PR.AVX13-968(зуб), PR.AVX13-969(зуб), PR.AVX13-970(зуб), PR.AVX13-971(зуб), PR.AVX13-972(зуб), PR.AVX13-973(зуб), PR.AVX13-974(зуб), PR.AVX13-975(зуб), PR.AVX13-976(зуб), PR.AVX13-977(зуб), PR.AVX13-978(зуб), PR.AVX13-979(зуб), PR.AVX13-980(зуб), PR.AVX13-981(зуб), PR.AVX13-982(зуб), PR.AVX13-983(зуб), PR.AVX13-984(зуб), PR.AVX13-985(зуб), PR.AVX13-986(зуб), PR.AVX13-987(зуб), PR.AVX13-988(зуб), PR.AVX13-989(зуб), PR.AVX13-990(зуб), PR.AVX13-991(зуб), PR.AVX13-992(зуб), PR.AVX13-993(зуб), PR.AVX13-994(зуб), PR.AVX13-995(зуб), PR.AVX13-996(зуб), PR.AVX13-997(зуб), PR.AVX13-998(зуб), PR.AVX13-999(зуб), PR.AVX13-1000(зуб), PR.AVX13-1001(зуб), PR.AVX13-1002(зуб), PR.AVX13-1003(зуб), PR.AVX13-1004(зуб), PR.AVX13-1005(зуб), PR.AVX13-1006(зуб), PR.AVX13-1007(зуб), PR.AVX13-1008(зуб), PR.AVX13-1009(зуб), PR.AVX13-1010(зуб), PR.AVX13-1011(зуб), PR.AVX13-1012(зуб), PR.AVX13-1013(зуб), PR.AVX13-1014(зуб), PR.AVX13-1015(зуб), PR.AVX13-1016(зуб), PR.AVX13-1017(зуб), PR.AVX13-1018(зуб), PR.AVX13-1019(зуб), PR.AVX13-1020(зуб), PR.AVX13-1021(зуб), PR.AVX13-1022(зуб), PR.AVX13-1023(зуб), PR.AVX13-1024(зуб), PR.AVX13-1025(зуб), PR.AVX13-1026(зуб), PR.AVX13-1027(зуб), PR.AVX13-1028(зуб), PR.AVX13-1029(зуб), PR.AVX13-1030(зуб), PR.AVX13-1031(зуб), PR.AVX13-1032(зуб), PR.AVX13-1033(зуб), PR.AVX13-1034(зуб), PR.AVX13-1035(зуб), PR.AVX13-1036(зуб), PR.AVX13-1037(зуб), PR.AVX13-1038(зуб), PR.AVX13-1039(зуб), PR.AVX13-1040(зуб), PR.AVX13-1041(зуб), PR.AVX13-1042(зуб), PR.AVX13-1043(зуб), PR.AVX13-1044(зуб), PR.AVX13-1045(зуб), PR.AVX13-1046(зуб), PR.AVX13-1047(зуб), PR.AVX13-1048(зуб), PR.AVX13-1049(зуб), PR.AVX13-1050(зуб), PR.AVX13-1051(зуб), PR.AVX13-1052(зуб), PR.AVX13-1053(зуб), PR.AVX13-1054(зуб), PR.AVX13-1055(зуб), PR.AVX13-1056(зуб), PR.AVX13-1057(зуб), PR.AVX13-1058(зуб), PR.AVX13-1059(зуб), PR.AVX13-1060(зуб), PR.AVX13-1061(зуб), PR.AVX13-1062(зуб), PR.AVX13-1063(зуб), PR.AVX13-1064(зуб), PR.AVX13-1065(зуб), PR.AVX13-1066(зуб), PR.AVX13-1067(зуб), PR.AVX13-1068(зуб), PR.AVX13-1069(зуб), PR.AVX13-1070(зуб), PR.AVX13-1071(зуб), PR.AVX13-1072(зуб), PR.AVX13-1073(зуб), PR.AVX13-1074(зуб), PR.AVX13-1075(зуб), PR.AVX13-1076(зуб), PR.AVX13-1077(зуб), PR.AVX13-1078(зуб), PR.AVX13-1079(зуб), PR.AVX13-1080(зуб), PR.AVX13-1081(зуб), PR.AVX13-1082(зуб), PR.AVX13-1083(зуб), PR.AVX13-1084(зуб), PR.AVX13-1085(зуб), PR.AVX13-1086(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-1087(зуб), PR.AVX13-1088(зуб), PR.AVX13-1089(зуб), PR.AVX13-1090(зуб), PR.AVX13-1091(зуб), PR.AVX13-1092(зуб), PR.AVX13-1093(зуб), PR.AVX13-1094(зуб), PR.AVX13-1095(зуб), PR.AVX13-1096(зуб), PR.AVX13-1097(зуб), PR.AVX13-1098(зуб), PR.AVX13-1099(зуб), PR.AVX13-1100(зуб), PR.AVX13-1101(зуб), PR.AVX13-1102(зуб), PR.AVX13-1103(зуб), PR.AVX13-1104(зуб), PR.AVX13-1105(зуб), PR.AVX13-1106(зуб), PR.AVX13-1107(зуб), PR.AVX13-1108(зуб), PR.AVX13-1109(зуб), PR.AVX13-1110(зуб), PR.AVX13-1111(зуб), PR.AVX13-1112(зуб), PR.AVX13-1113(зуб), PR.AVX13-1114(зуб), PR.AVX13-1115(зуб), PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-1116(зуб), PR.AVX13-1117(зуб), PR.AVX13-1118(зуб), PR.AVX13-1119(зуб), PR.AVX13-1120(зуб), PR.AVX13-1121(зуб), PR.AVX13-1122(зуб), PR.AVX13-1123(зуб), PR.AVX13-1124(зуб), PR.AVX13-1125(зуб), PR.AVX13-1126(зуб), PR.AVX13-1127(зуб), PR.AVX13-1128(зуб), PR.AVX13-1129(зуб), PR.AVX13-1130(зуб), PR.AVX13-1131(зуб), PR.AVX13-1132(зуб), PR.AVX13-1133(зуб), PR.AVX13-1134(зуб), PR.AVX13-1135(зуб), PR.AVX13-1136(зуб), PR.AVX13-1137(зуб), PR.AVX13-1138(зуб), PR.AVX13-1139(зуб), PR.AVX13-1140(зуб), PR.AVX13-1141(зуб), PR.AVX13-1142(зуб), PR.AVX13-1143(зуб), PR.AVX13-1144(зуб), PR.AVX13-1145(зуб), PR.AVX13-1146(зуб), PR.AVX13-1147(зуб), PR.AVX13-1148(зуб), PR.AVX13-1149(зуб), PR.AVX13-1150(зуб), PR.AVX13-1151(зуб), PR.AVX13-1152(зуб), PR.AVX13-1153(зуб), PR.AVX13-1154(зуб), PR.AVX13-1155(зуб), PR.AVX13-1156(зуб), PR.AVX13-1157(зуб), PR.AVX13-1158(зуб), PR.AVX13-1159(зуб), PR.AVX13-1160(зуб), PR.AVX13-1161(зуб), PR.AVX13-1162(зуб), PR.AVX13-1163(зуб), PR.AVX13-1164(зуб), PR.AVX13-1165(зуб), PR.AVX13-1166(зуб), PR.AVX13-1167(зуб), PR.AVX13-1168(зуб), PR.AVX13-1169(зуб), PR.AVX13-1170(зуб), PR.AVX13-1171(зуб), PR.AVX13-1172(зуб), PR.AVX13-1173(зуб), PR.AVX13-1174(зуб), PR.AVX13-1175(зуб), PR.AVX13-1176(зуб), PR.AVX13-1177(зуб), PR.AVX13-1178(зуб), PR.AVX13-1179(зуб), PR.AVX13-1180(зуб), PR.AVX13-1181(зуб), PR.AVX13-1182(зуб), PR.AVX13-1183(зуб), PR.AVX13-1184(зуб), PR.AVX13-1185(зуб), PR.AVX13-1186(зуб), PR.AVX13-1187(зуб), PR.AVX13-1188(зуб), PR.AVX13-1189(зуб), PR.AVX13-1190(зуб), PR.AVX13-1191(зуб), PR.AVX13-1192(зуб), PR.AVX13-1193(зуб), PR.AVX13-1194(зуб), PR.AVX13-1195(зуб), PR.AVX13-1196(зуб), PR.AVX13-1197(зуб), PR.AVX13-1198(зуб), PR.AVX13-1199(зуб), PR.AVX13-1200(зуб), PR.AVX13-1201(зуб), PR.AVX13-1202(зуб), PR.AVX13-1203(зуб), PR.AVX13-1204(зуб), PR.AVX13-1205(зуб), PR.AVX13-1206(зуб), PR.AVX13-1207(зуб), PR.AVX13-1208(зуб), PR.AVX13-1209(зуб), PR.AVX13-1210(зуб), PR.AVX13-1211(зуб), PR.AVX13-1212(зуб), PR.AVX13-1213(зуб), PR.AVX13-1214(зуб), PR.AVX13-1215(зуб), PR.AVX13-1216(зуб), PR.AVX13-1217(зуб), PR.AVX13-1218(зуб), PR.AVX13-1219(зуб), PR.AVX13-1220(зуб), PR.AVX13-1221(зуб), PR.AVX13-1222(зуб), PR.AVX13-1223(зуб), PR.AVX13-1224(зуб), PR.AVX13-1225(зуб), PR.AVX13-1226(зуб), PR.AVX13-1227(зуб), PR.AVX13-1228(зуб), PR.AVX13-1229(зуб), PR.AVX13-1230(зуб), PR.AVX13-1231(зуб), PR.AVX13-1232(зуб), PR.AVX13-1233(зуб), PR.AVX13-1234(зуб), PR.AVX13-1235(зуб), PR.AVX13-1236(зуб), PR.AVX13-1237(зуб), PR.AVX13-1238(зуб), PR.AVX13-1239(зуб), PR.AVX13-1240(зуб), PR.AVX13-1241(зуб), PR.AVX13-1242(зуб), PR.AVX13-1243(зуб), PR.AVX13-1244(зуб), PR.AVX13-1245(зуб), PR.AVX13-1246(зуб), PR.AVX13-1247(зуб), PR.AVX13-1248(зуб), PR.AVX13-1249(зуб), PR.AVX13-1250(зуб), PR.AVX13-1251(зуб), PR.AVX13-1252(зуб), PR.AVX13-1253(зуб), PR.AVX13-1254(зуб), PR.AVX13-1255(зуб), PR.AVX13-1256(зуб), PR.AVX13-1257(зуб), PR.AVX13-1258(зуб), PR.AVX13-1259(зуб), PR.AVX13-1260(зуб), PR.AVX13-1261(зуб), PR.AVX13-1262(зуб), PR.AVX13-1263(зуб), PR.AVX13-1264(зуб), PR.AVX13-1265(зуб), PR.AVX13-1266(зуб), PR.AVX13-1267(зуб), PR.AVX13-1268(зуб), PR.AVX13-1269(зуб), PR.AVX13-1270(зуб), PR.AVX13-1271(зуб), PR.AVX13-1272(зуб), PR.AVX13-1273(зуб), PR.AVX13-1274(зуб), PR.AVX13-1275(зуб), PR.AVX13-1276(зуб), PR.AVX13-1277(зуб), PR.AVX13-1278(зуб), PR.AVX13-1279(зуб), PR.AVX13-1280(зуб), PR.AVX13-1281(зуб), PR.AVX13-1282(зуб), PR.AVX13-1283(зуб), PR.AVX13-1284(зуб), PR.AVX13-1285(зуб), PR.AVX13-1286(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1287(зуб), PR.AVX13-1288(зуб), PR.AVX13-1289(зуб), PR.AVX13-1290(зуб), PR.AVX13-1291(зуб), PR.AVX13-1292(зуб), PR.AVX13-1293(зуб), PR.AVX13-1294(зуб), PR.AVX13-1295(зуб), PR.AVX13-1296(зуб), PR.AVX13-1297(зуб), PR.AVX13-1298(зуб), PR.AVX13-1299(зуб), PR.AVX13-1300(зуб), PR.AVX13-1301(зуб), PR.AVX13-1302(зуб), PR.AVX13-1303(зуб), PR.AVX13-1304(зуб), PR.AVX13-1305(зуб), PR.AVX13-1306(зуб), PR.AVX13-1307(зуб), PR.AVX13-1308(зуб), PR.AVX13-1309(зуб), PR.AVX13-1310(зуб), PR.AVX13-1311(зуб), PR.AVX13-1312(зуб), PR.AVX13-1313(зуб), PR.AVX13-1314(зуб), PR.AVX13-1315(зуб), PR.AVX13-1316(зуб), PR.AVX13-1317(зуб), PR.AVX13-1318(зуб), PR.AVX13-1319(зуб), PR.AVX13-1320(зуб), PR.AVX13-1321(зуб), PR.AVX13-1322(зуб), PR.AVX13-1323(зуб), PR.AVX13-1324(зуб), PR.AVX13-1325(зуб), PR.AVX13-1326(зуб), PR.AVX13-1327(зуб), PR.AVX13-1328(зуб), PR.AVX13-1329(зуб), PR.AVX13-1330(зуб), PR.AVX13-1331(зуб), PR.AVX13-1332(зуб), PR.AVX13-1333(зуб), PR.AVX13-1334(зуб), PR.AVX13-1335(зуб), PR.AVX13-1336(зуб), PR.AVX13-1337(зуб), PR.AVX13-1338(зуб), PR.AVX13-1339(зуб), PR.AVX13-1340(зуб), PR.AVX13-1341(зуб), PR.AVX13-1342(зуб), PR.AVX13-1343(зуб), PR.AVX13-1344(зуб), PR.AVX13-1345(зуб), PR.AVX13-1346(зуб), PR.AVX13-1347(зуб), PR.AVX13-1348(зуб), PR.AVX13-1349(зуб), PR.AVX13-1350(зуб), PR.AVX13-1351(зуб), PR.AVX13-1352(зуб), PR.AVX13-1353(зуб), PR.AVX13-1354(зуб), PR.AVX13-1355(зуб), PR.AVX13-1356(зуб), PR.AVX13-1357(зуб), PR.AVX13-1358(зуб), PR.AVX13-1359(зуб), PR.AVX13-1360(зуб), PR.AVX13-1361(зуб), PR.AVX13-1362(зуб), PR.AVX13-1363(зуб), PR.AVX13-1364(зуб), PR.AVX13-1365(зуб), PR.AVX13-1366(зуб), PR.AVX13-1367(зуб), PR.AVX13-1368(зуб), PR.AVX13-1369(зуб), PR.AVX13-1370(зуб), PR.AVX13-1371(зуб), PR.AVX13-1372(зуб), PR.AVX13-1373(зуб), PR.AVX13-1374(зуб), PR.AVX13-1375(зуб), PR.AVX13-1376(зуб), PR.AVX13-1377(зуб), PR.AVX13-1378(зуб), PR.AVX13-1379(зуб), PR.AVX13-1380(зуб), PR.AVX13-1381(зуб), PR.AVX13-1382(зуб), PR.AVX13-1383(зуб), PR.AVX13-1384(зуб), PR.AVX13-1385(зуб), PR.AVX13-1386(зуб), PR.AVX13-1387(зуб), PR.AVX13-1388(зуб), PR.AVX13-1389(зуб), PR.AVX13-1390(зуб), PR.AVX13-1391(зуб), PR.AVX13-1392(зуб), PR.AVX13-1393(зуб), PR.AVX13-1394(зуб), PR.AVX13-1395(зуб), PR.AVX13-1396(зуб), PR.AVX13-1397(зуб), PR.AVX13-1398(зуб), PR.AVX13-1399(зуб), PR.AVX13-1400(зуб), PR.AVX13-1401(зуб), PR.AVX13-1402(зуб), PR.AVX13-1403(зуб), PR.AVX13-1404(зуб), PR.AVX13-1405(зуб), PR.AVX13-1406(зуб), PR.AVX13-1407(зуб), PR.AVX13-1408(зуб), PR.AVX13-1409(зуб), PR.AVX13-1410(зуб), PR.AVX13-1411(зуб), PR.AVX13-1412(зуб), PR.AVX13-1413(зуб), PR.AVX13-1414(зуб), PR.AVX13-1415(зуб), PR.AVX13-1416(зуб), PR.AVX13-1417(зуб), PR.AVX13-1418(зуб), PR.AVX13-1419(зуб), PR.AVX13-1420(зуб), PR.AVX13-1421(зуб), PR.AVX13-1422(зуб), PR.AVX13-1423(зуб), PR.AVX13-1424(зуб), PR.AVX13-1425(зуб), PR.AVX13-1426(зуб), PR.AVX13-1427(зуб), PR.AVX13-1428(зуб), PR.AVX13-1429(зуб), PR.AVX13-1430(зуб), PR.AVX13-1431(зуб), PR.AVX13-1432(зуб), PR.AVX13-1433(зуб), PR.AVX13-1434(зуб), PR.AVX13-1435(зуб), PR.AVX13-1436(зуб), PR.AVX13-1437(зуб), PR.AVX13-1438(зуб), PR.AVX13-1439(зуб), PR.AVX13-1440(зуб), PR.AVX13-1441(зуб), PR.AVX13-1442(зуб), PR.AVX13-1443(зуб), PR.AVX13-1444(зуб), PR.AVX13-1445(зуб), PR.AVX13-1446(зуб), PR.AVX13-1447(зуб), PR.AVX13-1448(зуб), PR.AVX13-1449(зуб), PR.AVX13-1450(зуб), PR.AVX13-1451(зуб), PR.AVX13-1452(зуб), PR.AVX13-1453(зуб), PR.AVX13-1454(зуб), PR.AVX13-1455(зуб), PR.AVX13-1456(зуб), PR.AVX13-1457(зуб), PR.AVX13-1458(зуб), PR.AVX13-1459(зуб), PR.AVX13-1460(зуб), PR.AVX13-1461(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-1462(зуб), PR.AVX13-1463(зуб), PR.AVX13-1464(зуб), PR.AVX13-1465(зуб), PR.AVX13-1466(зуб), PR.AVX13-1467(зуб), PR.AVX13-1468(зуб), PR.AVX13-1469(зуб), PR.AVX13-1470(зуб), PR.AVX13-1471(зуб), PR.AVX13-1472(зуб), PR.AVX13-1473(зуб), PR.AVX13-1474(зуб), PR.AVX13-1475(зуб), PR.AVX13-1476(зуб), PR.AVX13-1477(зуб), PR.AVX13-1478(зуб), PR.AVX13-1479(зуб), PR.AVX13-1480(зуб), PR.AVX13-1481(зуб), PR.AVX13-1482(зуб), PR.AVX13-1483(зуб), PR.AVX13-1484(зуб), PR.AVX13-1485(зуб), PR.AVX13-1486(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1487(зуб), PR.AVX13-1488(зуб), PR.AVX13-1489(зуб), PR.AVX13-1490(зуб), PR.AVX13-1491(зуб), PR.AVX13-1492(зуб), PR.AVX13-1493(зуб), PR.AVX13-1494(зуб), PR.AVX13-1495(зуб), PR.AVX13-1496(зуб), PR.AVX13-1497(зуб), PR.AVX13-1498(зуб), PR.AVX13-1499(зуб), PR.AVX13-1500(зуб), PR.AVX13-1501(зуб), PR.AVX13-1502(зуб), PR.AVX13-1503(зуб), PR.AVX13-1504(зуб), PR.AVX13-1505(зуб), PR.AVX13-1506(зуб), PR.AVX13-1507(зуб), PR.AVX13-1508(зуб), PR.AVX13-1509(зуб), PR.AVX13-1510(зуб), PR.AVX13-1511(зуб), PR.AVX13-1512(зуб), PR.AVX13-1513(зуб), PR.AVX13-1514(зуб), PR.AVX13-1515(зуб), PR.AVX13-1516(зуб), PR.AVX13-1517(зуб), PR.AVX13-1518(зуб), PR.AVX13-1519(зуб), PR.AVX13-1520(зуб), PR.AVX13-1521(зуб), PR.AVX13-1522(зуб), PR.AVX13-1523(зуб), PR.AVX13-1524(зуб), PR.AVX13-1525(зуб), PR.AVX13-1526(зуб), PR.AVX13-1527(зуб), PR.AVX13-1528(зуб), PR.AVX13-1529(зуб), PR.AVX13-1530(зуб), PR.AVX13-1531(зуб), PR.AVX13-1532(зуб), PR.AVX13-1533(зуб), PR.AVX13-1534(зуб), PR.AVX13-1535(зуб), PR.AVX13-1536(зуб), PR.AVX13-1537(зуб), PR.AVX13-1538(зуб), PR.AVX13-1539(зуб), PR.AVX13-1540(зуб), PR.AVX13-1541(зуб), PR.AVX13-1542(зуб), PR.AVX13-1543(зуб), PR.AVX13-1544(зуб), PR.AVX13-1545(зуб), PR.AVX13-1546(зуб), PR.AVX13-1547(зуб), PR.AVX13-1548(зуб), PR.AVX13-1549(зуб), PR.AVX13-1550(зуб), PR.AVX13-1551(зуб), PR.AVX13-1552(зуб), PR.AVX13-1553(зуб), PR.AVX13-1554(зуб), PR.AVX13-1555(зуб), PR.AVX13-1556(зуб), PR.AVX13-1557(зуб), PR.AVX13-1558(зуб), PR.AVX13-1559(зуб), PR.AVX13-1560(зуб), PR.AVX13-1561(зуб), PR.AVX13-1562(зуб), PR.AVX13-1563(зуб), PR.AVX13-1564(зуб), PR.AVX13-1565(зуб), PR.AVX13-1566(зуб), PR.AVX13-1567(зуб), PR.AVX13-1568(зуб), PR.AVX13-1569(зуб), PR.AVX13-1570(зуб), PR.AVX13-1571(зуб), PR.AVX13-1572(зуб), PR.AVX13-1573(зуб), PR.AVX13-1574(зуб), PR.AVX13-1575(зуб), PR.AVX13-1576(зуб), PR.AVX13-1577(зуб), PR.AVX13-1578(зуб), PR.AVX13-1579(зуб), PR.AVX13-1580(зуб), PR.AVX13-1581(зуб), PR.AVX13-1582(зуб), PR.AVX13-1583(зуб), PR.AVX13-1584(зуб), PR.AVX13-1585(зуб), PR.AVX13-1586(зуб), PR.AVX13-1587(зуб), PR.AVX13-1588(зуб), PR.AVX13-1589(зуб), PR.AVX13-1590(зуб), PR.AVX13-1591(зуб), PR.AVX13-1592(зуб), PR.AVX13-1593(зуб), PR.AVX13-1594(зуб), PR.AVX13-1595(зуб), PR.AVX13-1596(зуб), PR.AVX13-1597(зуб), PR.AVX13-1598(зуб), PR.AVX13-1599(зуб), PR.AVX13-1600(зуб), PR.AVX13-1601(зуб), PR.AVX13-1602(зуб), PR.AVX13-1603(зуб), PR.AVX13-1604(зуб), PR.AVX13-1605(зуб), PR.AVX13-1606(зуб), PR.AVX13-1607(зуб), PR.AVX13-1608(зуб), PR.AVX13-1609(зуб), PR.AVX13-1610(зуб), PR.AVX13-1611(зуб), PR.AVX13-1612(зуб), PR.AVX13-1613(зуб), PR.AVX13-1614(зуб), PR.AVX13-1615(зуб), PR.AVX13-1616(зуб), PR.AVX13-1617(зуб), PR.AVX13-1618(зуб), PR.AVX13-1619(зуб), PR.AVX13-1620(зуб), PR.AVX13-1621(зуб), PR.AVX13-1622(зуб), PR.AVX13-1623(зуб), PR.AVX13-1624(зуб), PR.AVX13-1625(зуб), PR.AVX13-1626(зуб), PR.AVX13-1627(зуб), PR.AVX13-1628(зуб), PR.AVX13-1629(зуб), PR.AVX13-1630(зуб), PR.AVX13-1631(зуб), PR.AVX13-1632(зуб), PR.AVX13-1633(зуб), PR.AVX13-1634(зуб), PR.AVX13-1635(зуб), PR.AVX13-1636(зуб), PR.AVX13-1637(зуб), PR.AVX13-1638(зуб), PR.AVX13-1639(зуб), PR.AVX13-1640(зуб), PR.AVX13-1641(зуб), PR.AVX13-1642(зуб), PR.AVX13-1643(зуб), PR.AVX13-1644(зуб), PR.AVX13-1645(зуб), PR.AVX13-1646(зуб), PR.AVX13-1647(зуб), PR.AVX13-1648(зуб), PR.AVX13-1649(зуб), PR.AVX13-1650(зуб), PR.AVX13-1651(зуб), PR.AVX13-1652(зуб), PR.AVX13-1653(зуб), PR.AVX13-1654(зуб), PR.AVX13-1655(зуб), PR.AVX13-1656(зуб), PR.AVX13-1657(зуб), PR.AVX13-1658(зуб), PR.AVX13-1659(зуб), PR.AVX13-1660(зуб), PR.AVX13-1661(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-1662(зуб), PR.AVX13-1663(зуб), PR.AVX13-1664(зуб), PR.AVX13-1665(зуб), PR.AVX13-1666(зуб), PR.AVX13-1667(зуб), PR.AVX13-1668(зуб), PR.AVX13-1669(зуб), PR.AVX13-1670(зуб), PR.AVX13-1671(зуб), PR.AVX13-1672(зуб), PR.AVX13-1673(зуб), PR.AVX13-1674(зуб), PR.AVX13-1675(зуб), PR.AVX13-1676(зуб), PR.AVX13-1677(зуб), PR.AVX13-1678(зуб), PR.AVX13-1679(зуб), PR.AVX13-1680(зуб), PR.AVX13-1681(зуб), PR.AVX13-1682(зуб), PR.AVX13-1683(зуб), PR.AVX13-1684(зуб), PR.AVX13-1685(зуб), PR.AVX13-1686(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1687(зуб), PR.AVX13-1688(зуб), PR.AVX13-1689(зуб), PR.AVX13-1690(зуб), PR.AVX13-1691(зуб), PR.AVX13-1692(зуб), PR.AVX13-1693(зуб), PR.AVX13-1694(зуб), PR.AVX13-1695(зуб), PR.AVX13-1696(зуб), PR.AVX13-1697(зуб), PR.AVX13-1698(зуб), PR.AVX13-1699(зуб), PR.AVX13-1700(зуб), PR.AVX13-1701(зуб), PR.AVX13-1702(зуб), PR.AVX13-1703(зуб), PR.AVX13-1704(зуб), PR.AVX13-1705(зуб), PR.AVX13-1706(зуб), PR.AVX13-1707(зуб), PR.AVX13-1708(зуб), PR.AVX13-1709(зуб), PR.AVX13-1710(зуб), PR.AVX13-1711(зуб), PR.AVX13-1712(зуб), PR.AVX13-1713(зуб), PR.AVX13-1714(зуб), PR.AVX13-1715(зуб), PR.AVX13-1716(зуб), PR.AVX13-1717(зуб), PR.AVX13-1718(зуб), PR.AVX13-1719(зуб), PR.AVX13-1720(зуб), PR.AVX13-1721(зуб), PR.AVX13-1722(зуб), PR.AVX13-1723(зуб), PR.AVX13-1724(зуб), PR.AVX13-1725(зуб), PR.AVX13-1726(зуб), PR.AVX13-1727(зуб), PR.AVX13-1728(зуб), PR.AVX13-1729(зуб), PR.AVX13-1730(зуб), PR.AVX13-1731(зуб), PR.AVX13-1732(зуб), PR.AVX13-1733(зуб), PR.AVX13-1734(зуб), PR.AVX13-1735(зуб), PR.AVX13-1736(зуб), PR.AVX13-1737(зуб), PR.AVX13-1738(зуб), PR.AVX13-1739(зуб), PR.AVX13-1740(зуб), PR.AVX13-1741(зуб), PR.AVX13-1742(зуб), PR.AVX13-1743(зуб), PR.AVX13-1744(зуб), PR.AVX13-1745(зуб), PR.AVX13-1746(зуб), PR.AVX13-1747(зуб), PR.AVX13-1748(зуб), PR.AVX13-1749(зуб), PR.AVX13-1750(зуб), PR.AVX13-1751(зуб), PR.AVX13-1752(зуб), PR.AVX13-1753(зуб), PR.AVX13-1754(зуб), PR.AVX13-1755(зуб), PR.AVX13-1756(зуб), PR.AVX13-1757(зуб), PR.AVX13-1758(зуб), PR.AVX13-1759(зуб), PR.AVX13-1760(зуб), PR.AVX13-1761(зуб), PR.AVX13-1762(зуб), PR.AVX13-1763(зуб), PR.AVX13-1764(зуб), PR.AVX13-1765(зуб), PR.AVX13-1766(зуб), PR.AVX13-1767(зуб), PR.AVX13-1768(зуб), PR.AVX13-1769(зуб), PR.AVX13-1770(зуб), PR.AVX13-1771(зуб), PR.AVX13-1772(зуб), PR.AVX13-1773(зуб), PR.AVX13-1774(зуб), PR.AVX13-1775(зуб), PR.AVX13-1776(зуб), PR.AVX13-1777(зуб), PR.AVX13-1778(зуб), PR.AVX13-1779(зуб), PR.AVX13-1780(зуб), PR.AVX13-1781(зуб), PR.AVX13-1782(зуб), PR.AVX13-1783(зуб), PR.AVX13-1784(зуб), PR.AVX13-1785(зуб), PR.AVX13-1786(зуб), PR.AVX13-1787(зуб), PR.AVX13-1788(зуб), PR.AVX13-1789(зуб), PR.AVX13-1790(зуб), PR.AVX13-1791(зуб), PR.AVX13-1792(зуб), PR.AVX13-1793(зуб), PR.AVX13-1794(зуб), PR.AVX13-1795(зуб), PR.AVX13-1796(зуб), PR.AVX13-1797(зуб), PR.AVX13-1798(зуб), PR.AVX13-1799(зуб), PR.AVX13-1800(зуб), PR.AVX13-1801(зуб), PR.AVX13-1802(зуб), PR.AVX13-1803(зуб), PR.AVX13-1804(зуб), PR.AVX13-1805(зуб), PR.AVX13-1806(зуб), PR.AVX13-1807(зуб), PR.AVX13-1808(зуб), PR.AVX13-1809(зуб), PR.AVX13-1810(зуб), PR.AVX13-1811(зуб), PR.AVX13-1812(зуб), PR.AVX13-1813(зуб), PR.AVX13-1814(зуб), PR.AVX13-1815(зуб), PR.AVX13-1816(зуб), PR.AVX13-1817(зуб), PR.AVX13-1818(зуб), PR.AVX13-1819(зуб), PR.AVX13-1820(зуб), PR.AVX13-1821(зуб), PR.AVX13-1822(зуб), PR.AVX13-1823(зуб), PR.AVX13-1824(зуб), PR.AVX13-1825(зуб), PR.AVX13-1826(зуб), PR.AVX13-1827(зуб), PR.AVX13-1828(зуб), PR.AVX13-1829(зуб), PR.AVX13-1830(зуб), PR.AVX13-1831(зуб), PR.AVX13-1832(зуб), PR.AVX13-1833(зуб), PR.AVX13-1834(зуб), PR.AVX13-1835(зуб), PR.AVX13-1836(зуб), PR.AVX13-1837(зуб), PR.AVX13-1838(зуб), PR.AVX13-1839(зуб), PR.AVX13-1840(зуб), PR.AVX13-1841(зуб), PR.AVX13-1842(зуб), PR.AVX13-1843(зуб), PR.AVX13-1844(зуб), PR.AVX13-1845(зуб), PR.AVX13-1846(зуб), PR.AVX13-1847(зуб), PR.AVX13-1848(зуб), PR.AVX13-1849(зуб), PR.AVX13-1850(зуб), PR.AVX13-1851(зуб), PR.AVX13-1852(зуб), PR.AVX13-1853(зуб), PR.AVX13-1854(зуб), PR.AVX13-1855(зуб), PR.AVX13-1856(зуб), PR.AVX13-1857(зуб), PR.AVX13-1858(зуб), PR.AVX13-1859(зуб), PR.AVX13-1860(зуб), PR.AVX13-1861(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-1862(зуб), PR.AVX13-1863(зуб), PR.AVX13-1864(зуб), PR.AVX13-1865(зуб), PR.AVX13-1866(зуб), PR.AVX13-1867(зуб), PR.AVX13-1868(зуб), PR.AVX13-1869(зуб), PR.AVX13-1870(зуб), PR.AVX13-1871(зуб), PR.AVX13-1872(зуб), PR.AVX13-1873(зуб), PR.AVX13-1874(зуб), PR.AVX13-1875(зуб), PR.AVX13-1876(зуб), PR.AVX13-1877(зуб), PR.AVX13-1878(зуб), PR.AVX13-1879(зуб), PR.AVX13-1880(зуб), PR.AVX13-1881(зуб), PR.AVX13-1882(зуб), PR.AVX13-1883(зуб), PR.AVX13-1884(зуб), PR.AVX13-1885(зуб), PR.AVX13-1886(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1887(зуб), PR.AVX13-1888(зуб), PR.AVX13-1889(зуб), PR.AVX13-1890(зуб), PR.AVX13-1891(зуб), PR.AVX13-1892(зуб), PR.AVX13-1893(зуб), PR.AVX13-1894(зуб), PR.AVX13-1895(зуб), PR.AVX13-1896(зуб), PR.AVX13-1897(зуб), PR.AVX13-1898(зуб), PR.AVX13-1899(зуб), PR.AVX13-1900(зуб), PR.AVX13-1901(зуб), PR.AVX13-1902(зуб), PR.AVX13-1903(зуб), PR.AVX13-1904(зуб), PR.AVX13-1905(зуб), PR.AVX13-1906(зуб), PR.AVX13-1907(зуб), PR.AVX13-1908(зуб), PR.AVX13-1909(зуб), PR.AVX13-1910(зуб), PR.AVX13-1911(зуб), PR.AVX13-1912(зуб), PR.AVX13-1913(зуб), PR.AVX13-1914(зуб), PR.AVX13-1915(зуб), PR.AVX13-1916(зуб), PR.AVX13-1917(зуб), PR.AVX13-1918(зуб), PR.AVX13-1919(зуб), PR.AVX13-1920(зуб), PR.AVX13-1921(зуб), PR.AVX13-1922(зуб), PR.AVX13-1923(зуб), PR.AVX13-1924(зуб), PR.AVX13-1925(зуб), PR.AVX13-1926(зуб), PR.AVX13-1927(зуб), PR.AVX13-1928(зуб), PR.AVX13-1929(зуб), PR.AVX13-1930(зуб), PR.AVX13-1931(зуб), PR.AVX13-1932(зуб), PR.AVX13-1933(зуб), PR.AVX13-1934(зуб), PR.AVX13-1935(зуб), PR.AVX13-1936(зуб), PR.AVX13-1937(зуб), PR.AVX13-1938(зуб), PR.AVX13-1939(зуб), PR.AVX13-1940(зуб), PR.AVX13-1941(зуб), PR.AVX13-1942(зуб), PR.AVX13-1943(зуб), PR.AVX13-1944(зуб), PR.AVX13-1945(зуб), PR.AVX13-1946(зуб), PR.AVX13-1947(зуб), PR.AVX13-1948(зуб), PR.AVX13-1949(зуб), PR.AVX13-1950(зуб), PR.AVX13-1951(зуб), PR.AVX13-1952(зуб), PR.AVX13-1953(зуб), PR.AVX13-1954(зуб), PR.AVX13-1955(зуб), PR.AVX13-1956(зуб), PR.AVX13-1957(зуб), PR.AVX13-1958(зуб), PR.AVX13-1959(зуб), PR.AVX13-1960(зуб), PR.AVX13-1961(зуб), PR.AVX13-1962(зуб), PR.AVX13-1963(зуб), PR.AVX13-1964(зуб), PR.AVX13-1965(зуб), PR.AVX13-1966(зуб), PR.AVX13-1967(зуб), PR.AVX13-1968(зуб), PR.AVX13-1969(зуб), PR.AVX13-1970(зуб), PR.AVX13-1971(зуб), PR.AVX13-1972(зуб), PR.AVX13-1973(зуб), PR.AVX13-1974(зуб), PR.AVX13-1975(зуб), PR.AVX13-1976(зуб), PR.AVX13-1977(зуб), PR.AVX13-1978(зуб), PR.AVX13-1979(зуб), PR.AVX13-1980(зуб), PR.AVX13-1981(зуб), PR.AVX13-1982(зуб), PR.AVX13-1983(зуб), PR.AVX13-1984(зуб), PR.AVX13-1985(зуб), PR.AVX13-1986(зуб), PR.AVX13-1987(зуб), PR.AVX13-1988(зуб), PR.AVX13-1989(зуб), PR.AVX13-1990(зуб), PR.AVX13-1991(зуб), PR.AVX13-1992(зуб), PR.AVX13-1993(зуб), PR.AVX13-1994(зуб), PR.AVX13-1995(зуб), PR.AVX13-1996(зуб), PR.AVX13-1997(зуб), PR.AVX13-1998(зуб), PR.AVX13-1999(зуб), PR.AVX13-2000(зуб), PR.AVX13-2001(зуб), PR.AVX13-2002(зуб), PR.AVX13-2003(зуб), PR.AVX13-2004(зуб), PR.AVX13-2005(зуб), PR.AVX13-2006(зуб), PR.AVX13-2007(зуб), PR.AVX13-2008(зуб), PR.AVX13-2009(зуб), PR.AVX13-2010(зуб), PR.AVX13-2011(зуб), PR.AVX13-2012(зуб), PR.AVX13-2013(зуб), PR.AVX13-2014(зуб), PR.AVX13-2015(зуб), PR.AVX13-2016(зуб), PR.AVX13-2017(зуб), PR.AVX13-2018(зуб), PR.AVX13-2019(зуб), PR.AVX13-2020(зуб), PR.AVX13-2021(зуб), PR.AVX13-2022(зуб), PR.AVX13-2023(зуб), PR.AVX13-2024(зуб), PR.AVX13-2025(зуб), PR.AVX13-2026(зуб), PR.AVX13-2027(зуб), PR.AVX13-2028(зуб), PR.AVX13-2029(зуб), PR.AVX13-2030(зуб), PR.AVX13-2031(зуб), PR.AVX13-2032(зуб), PR.AVX13-2033(зуб), PR.AVX13-2034(зуб), PR.AVX13-2035(зуб), PR.AVX13-2036(зуб), PR.AVX13-2037(зуб), PR.AVX13-2038(зуб), PR.AVX13-2039(зуб), PR.AVX13-2040(зуб), PR.AVX13-2041(зуб), PR.AVX13-2042(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-2043(зуб), PR.AVX13-2044(зуб), PR.AVX13-2045(зуб), PR.AVX13-2046(зуб), PR.AVX13-2047(зуб), PR.AVX13-2048(зуб), PR.AVX13-2049(зуб), PR.AVX13-2050(зуб), PR.AVX13-2051(зуб), PR.AVX13-2052(зуб), PR.AVX13-2053(зуб), PR.AVX13-2054(зуб), PR.AVX13-2055(зуб), PR.AVX13-2056(зуб), PR.AVX13-2057(зуб), PR.AVX13-2058(зуб), PR.AVX13-2059(зуб), PR.AVX13-2060(зуб), PR.AVX13-2061(зуб), PR.AVX13-2062(зуб), PR.AVX13-2063(зуб), PR.AVX13-2064(зуб), PR.AVX13-2065(зуб), PR.AVX13-2066(зуб), PR.AVX13-2067(зуб), PR.AVX13-2068(зуб), PR.AVX13-2069(зуб), PR.AVX13-2070(зуб), PR.AVX13-2071(зуб), PR.AVX13-2072(зуб), PR.AVX13-2073(зуб), PR.AVX13-2074(зуб), PR.AVX13-2075(зуб), PR.AVX13-2076(зуб), PR.AVX13-2077(зуб), PR.AVX13-2078(зуб), PR.AVX13-2079(зуб), PR.AVX13-2080(зуб), PR.AVX13-2081(зуб), PR.AVX13-2082(зуб), PR.AVX13-2083(зуб), PR.AVX13-2084(зуб), PR.AVX13-2085(зуб), PR.AVX13-2086(зуб), PR.AVX13-2087(зуб), PR.AVX13-2088(зуб), PR.AVX13-2089(зуб), PR.AVX13-2090(зуб), PR.AVX13-2091(зуб), PR.AVX13-2092(зуб), PR.AVX13-2093(зуб), PR.AVX13-2094(зуб), PR.AVX13-2095(зуб), PR.AVX13-2096(зуб), PR.AVX13-2097(зуб), PR.AVX13-2098(зуб), PR.AVX13-2099(зуб), PR.AVX13-2100(зуб), PR.AVX13-2101(зуб), PR.AVX13-2102(зуб), PR.AVX13-2103(зуб), PR.AVX13-2104(зуб), PR.AVX13-2105(зуб), PR.AVX13-2106(зуб), PR.AVX13-2107(зуб), PR.AVX13-2108(зуб), PR.AVX13-2109(зуб), PR.AVX13-2110(зуб), PR.AVX13-2111(зуб), PR.AVX13-2112(зуб), PR.AVX13-2113(зуб), PR.AVX13-2114(зуб), PR.AVX13-2115(зуб), PR.AVX13-2116(зуб), PR.AVX13-2117(зуб), PR.AVX13-2118(зуб), PR.AVX13-2119(зуб), PR.AVX13-2120(зуб), PR.AVX13-2121(зуб), PR.AVX13-2122(зуб), PR.AVX13-2123(зуб), PR.AVX13-2124(зуб), PR.AVX13-2125(зуб), PR.AVX13-2126(зуб), PR.AVX13-2127(зуб), PR.AVX13-2128(зуб), PR.AVX13-2129(зуб), PR.AVX13-2130(зуб), PR.AVX13-2131(зуб), PR.AVX13-2132(зуб), PR.AVX13-2133(зуб), PR.AVX13-2134(зуб), PR.AVX13-2135(зуб), PR.AVX13-2136(зуб), PR.AVX13-2137(зуб), PR.AVX13-2138(зуб), PR.AVX13-2139(зуб), PR.AVX13-2140(зуб), PR.AVX13-2141(зуб), PR.AVX13-2142(зуб), PR.AVX13-2143(зуб), PR.AVX13-2144(зуб), PR.AVX13-2145(зуб), PR.AVX13-2146(зуб), PR.AVX13-2147(зуб), PR.AVX13-2148(зуб), PR.AVX13-2149(зуб), PR.AVX13-2150(зуб), PR.AVX13-2151(зуб), PR.AVX13-2152(зуб), PR.AVX13-2153(зуб), PR.AVX13-2154(зуб), PR.AVX13-2155(зуб), PR.AVX13-2156(зуб), PR.AVX13-2157(зуб), PR.AVX13-2158(зуб), PR.AVX13-2159(зуб), PR.AVX13-2160(зуб), PR.AVX13-2161(зуб), PR.AVX13-2162(зуб), PR.AVX13-2163(зуб), PR.AVX13-2164(зуб), PR.AVX13-2165(зуб), PR.AVX13-2166(зуб), PR.AVX13-2167(зуб), PR.AVX13-2168(зуб), PR.AVX13-2169(зуб), PR.AVX13-2170(зуб), PR.AVX13-2171(зуб), PR.AVX13-2172(зуб), PR.AVX13-2173(зуб), PR.AVX13-2174(зуб), PR.AVX13-2175(зуб), PR.AVX13-2176(зуб), PR.AVX13-2177(зуб), PR.AVX13-2178(зуб), PR.AVX13-2179(зуб), PR.AVX13-2180(зуб), PR.AVX13-2181(зуб), PR.AVX13-2182(зуб), PR.AVX13-2183(зуб), PR.AVX13-2184(зуб), PR.AVX13-2185(зуб), PR.AVX13-2186(зуб), PR.AVX13-2187(зуб), PR.AVX13-2188(зуб), PR.AVX13-2189(зуб), PR.AVX13-2190(зуб), PR.AVX13-2191(зуб), PR.AVX13-2192(зуб), PR.AVX13-2193(зуб), PR.AVX13-2194(зуб), PR.AVX13-2195(зуб), PR.AVX13-2196(зуб), PR.AVX13-2197(зуб), PR.AVX13-2198(зуб), PR.AVX13-2199(зуб), PR.AVX13-2200(зуб), PR.AVX13-2201(зуб), PR.AVX13-2202(зуб), PR.AVX13-2203(зуб), PR.AVX13-2204(зуб), PR.AVX13-2205(зуб), PR.AVX13-2206(зуб), PR.AVX13-2207(зуб), PR.AVX13-2208(зуб), PR.AVX13-2209(зуб), PR.AVX13-2210(зуб), PR.AVX13-2211(зуб), PR.AVX13-2212(зуб), PR.AVX13-2213(зуб), PR.AVX13-2214(зуб), PR.AVX13-2215(зуб), PR.AVX13-2216(зуб), PR.AVX13-2217(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-2218(зуб), PR.AVX13-2219(зуб), PR.AVX13-2220(зуб), PR.AVX13-2221(зуб), PR.AVX13-2222(зуб), PR.AVX13-2223(зуб), PR.AVX13-2224(зуб), PR.AVX13-2225(зуб), PR.AVX13-2226(зуб), PR.AVX13-2227(зуб), PR.AVX13-2228(зуб), PR.AVX13-2229(зуб), PR.AVX13-2230(зуб), PR.AVX13-2231(зуб), PR.AVX13-2232(зуб), PR.AVX13-2233(зуб), PR.AVX13-2234(зуб), PR.AVX13-2235(зуб), PR.AVX13-2236(зуб), PR.AVX13-2237(зуб), PR.AVX13-2238(зуб), PR.AVX13-2239(зуб), PR.AVX13-2240(зуб), PR.AVX13-2241(зуб), PR.AVX13-2242(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-2243(зуб), PR.AVX13-2244(зуб), PR.AVX13-2245(зуб), PR.AVX13-2246(зуб), PR.AVX13-2247(зуб), PR.AVX13-2248(зуб), PR.AVX13-2249(зуб), PR.AVX13-2250(зуб), PR.AVX13-2251(зуб), PR.AVX13-2252(зуб), PR.AVX13-2253(зуб), PR.AVX13-2254(зуб), PR.AVX13-2255(зуб), PR.AVX13-2256(зуб), PR.AVX13-2257(зуб), PR.AVX13-2258(зуб), PR.AVX13-2259(зуб), PR.AVX13-2260(зуб), PR.AVX13-2261(зуб), PR.AVX13-2262(зуб), PR.AVX13-2263(зуб), PR.AVX13-2264(зуб), PR.AVX13-2265(зуб), PR.AVX13-2266(зуб), PR.AVX13-2267(зуб), PR.AVX13-2268(зуб), PR.AVX13-2269(зуб), PR.AVX13-2270(зуб), PR.AVX13-2271(зуб), PR.AVX13-2272(зуб), PR.AVX13-2273(зуб), PR.AVX13-2274(зуб), PR.AVX13-2275(зуб), PR.AVX13-2276(зуб), PR.AVX13-2277(зуб), PR.AVX13-2278(зуб), PR.AVX13-2279(зуб), PR.AVX13-2280(зуб), PR.AVX13-2281(зуб), PR.AVX13-2282(зуб), PR.AVX13-2283(зуб), PR.AVX13-2284(зуб), PR.AVX13-2285(зуб), PR.AVX13-2286(зуб), PR.AVX13-2287(зуб), PR.AVX13-2288(зуб), PR.AVX13-2289(зуб), PR.AVX13-2290(зуб), PR.AVX13-2291(зуб), PR.AVX13-2292(зуб), PR.AVX13-2293(зуб), PR.AVX13-2294(зуб), PR.AVX13-2295(зуб), PR.AVX13-2296(зуб), PR.AVX13-2297(зуб), PR.AVX13-2298(зуб), PR.AVX13-2299(зуб), PR.AVX13-2300(зуб), PR.AVX13-2301(зуб), PR.AVX13-2302(зуб), PR.AVX13-2303(зуб), PR.AVX13-2304(зуб), PR.AVX13-2305(зуб), PR.AVX13-2306(зуб), PR.AVX13-2307(зуб), PR.AVX13-2308(зуб), PR.AVX13-2309(зуб), PR.AVX13-2310(зуб), PR.AVX13-2311(зуб), PR.AVX13-2312(зуб), PR.AVX13-2313(зуб), PR.AVX13-2314(зуб), PR.AVX13-2315(зуб), PR.AVX13-2316(зуб), PR.AVX13-2317(зуб), PR.AVX13-2318(зуб), PR.AVX13-2319(зуб), PR.AVX13-2320(зуб), PR.AVX13-2321(зуб), PR.AVX13-2322(зуб), PR.AVX13-2323(зуб), PR.AVX13-2324(зуб), PR.AVX13-2325(зуб), PR.AVX13-2326(зуб), PR.AVX13-2327(зуб), PR.AVX13-2328(зуб), PR.AVX13-2329(зуб), PR.AVX13-2330(зуб), PR.AVX13-2331(зуб), PR.AVX13-2332(зуб), PR.AVX13-2333(зуб), PR.AVX13-2334(зуб), PR.AVX13-2335(зуб), PR.AVX13-2336(зуб), PR.AVX13-2337(зуб), PR.AVX13-2338(зуб), PR.AVX13-2339(зуб), PR.AVX13-2340(зуб), PR.AVX13-2341(зуб), PR.AVX13-2342(зуб), PR.AVX13-2343(зуб), PR.AVX13-2344(зуб), PR.AVX13-2345(зуб), PR.AVX13-2346(зуб), PR.AVX13-2347(зуб), PR.AVX13-2348(зуб), PR.AVX13-2349(зуб), PR.AVX13-2350(зуб), PR.AVX13-2351(зуб), PR.AVX13-2352(зуб), PR.AVX13-2353(зуб), PR.AVX13-2354(зуб), PR.AVX13-2355(зуб), PR.AVX13-2356(зуб), PR.AVX13-2357(зуб), PR.AVX13-2358(зуб), PR.AVX13-2359(зуб), PR.AVX13-2360(зуб), PR.AVX13-2361(зуб), PR.AVX13-2362(зуб), PR.AVX13-2363(зуб), PR.AVX13-2364(зуб), PR.AVX13-2365(зуб), PR.AVX13-2366(зуб), PR.AVX13-2367(зуб), PR.AVX13-2368(зуб), PR.AVX13-2369(зуб), PR.AVX13-2370(зуб), PR.AVX13-2371(зуб), PR.AVX13-2372(зуб), PR.AVX13-2373(зуб), PR.AVX13-2374(зуб), PR.AVX13-2375(зуб), PR.AVX13-2376(зуб), PR.AVX13-2377(зуб), PR.AVX13-2378(зуб), PR.AVX13-2379(зуб), PR.AVX13-2380(зуб), PR.AVX13-2381(зуб), PR.AVX13-2382(зуб), PR.AVX13-2383(зуб), PR.AVX13-2384(зуб), PR.AVX13-2385(зуб), PR.AVX13-2386(зуб), PR.AVX13-2387(зуб), PR.AVX13-2388(зуб), PR.AVX13-2389(зуб), PR.AVX13-2390(зуб), PR.AVX13-2391(зуб), PR.AVX13-2392(зуб), PR.AVX13-2393(зуб), PR.AVX13-2394(зуб), PR.AVX13-2395(зуб), PR.AVX13-2396(зуб), PR.AVX13-2397(зуб), PR.AVX13-2398(зуб), PR.AVX13-2399(зуб), PR.AVX13-2400(зуб), PR.AVX13-2401(зуб), PR.AVX13-2402(зуб), PR.AVX13-2403(зуб), PR.AVX13-2404(зуб), PR.AVX13-2405(зуб), PR.AVX13-2406(зуб), PR.AVX13-2407(зуб), PR.AVX13-2408(зуб), PR.AVX13-2409(зуб), PR.AVX13-2410(зуб), PR.AVX13-2411(зуб), PR.AVX13-2412(зуб), PR.AVX13-2413(зуб), PR.AVX13-2414(зуб), PR.AVX13-2415(зуб), PR.AVX13-2416(зуб), PR.AVX13-2417(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-2418(зуб), PR.AVX13-2419(зуб), PR.AVX13-2420(зуб), PR.AVX13-2421(зуб), PR.AVX13-2422(зуб), PR.AVX13-2423(зуб), PR.AVX13-2424(зуб), PR.AVX13-2425(зуб), PR.AVX13-2426(зуб), PR.AVX13-2427(зуб), PR.AVX13-2428(зуб), PR.AVX13-2429(зуб), PR.AVX13-2430(зуб), PR.AVX13-2431(зуб), PR.AVX13-2432(зуб), PR.AVX13-2433(зуб), PR.AVX13-2434(зуб), PR.AVX13-2435(зуб), PR.AVX13-2436(зуб), PR.AVX13-2437(зуб), PR.AVX13-2438(зуб), PR.AVX13-2439(зуб), PR.AVX13-2440(зуб), PR.AVX13-2441(зуб), PR.AVX13-2442(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-2443(зуб), PR.AVX13-2444(зуб), PR.AVX13-2445(зуб), PR.AVX13-2446(зуб), PR.AVX13-2447(зуб), PR.AVX13-2448(зуб), PR.AVX13-2449(зуб), PR.AVX13-2450(зуб), PR.AVX13-2451(зуб), PR.AVX13-2452(зуб), PR.AVX13-2453(зуб), PR.AVX13-2454(зуб), PR.AVX13-2455(зуб), PR.AVX13-2456(зуб), PR.AVX13-2457(зуб), PR.AVX13-2458(зуб), PR.AVX13-2459(зуб), PR.AVX13-2460(зуб), PR.AVX13-2461(зуб), PR.AVX13-2462(зуб), PR.AVX13-2463(зуб), PR.AVX13-2464(зуб), PR.AVX13-2465(зуб), PR.AVX13-2466(зуб), PR.AVX13-2467(зуб), PR.AVX13-2468(зуб), PR.AVX13-2469(зуб), PR.AVX13-2470(зуб), PR.AVX13-2471(зуб), PR.AVX13-2472(зуб), PR.AVX13-2473(зуб), PR.AVX13-2474(зуб), PR.AVX13-2475(зуб), PR.AVX13-2476(зуб), PR.AVX13-2477(зуб), PR.AVX13-2478(зуб), PR.AVX13-2479(зуб), PR.AVX13-2480(зуб), PR.AVX13-2481(зуб), PR.AVX13-2482(зуб), PR.AVX13-2483(зуб), PR.AVX13-2484(зуб), PR.AVX13-2485(зуб), PR.AVX13-2486(зуб), PR.AVX13-2487(зуб), PR.AVX13-2488(зуб), PR.AVX13-2489(зуб), PR.AVX13-2490(зуб), PR.AVX13-2491(зуб), PR.AVX13-2492(зуб), PR.AVX13-2493(зуб), PR.AVX13-2494(зуб), PR.AVX13-2495(зуб), PR.AVX13-2496(зуб), PR.AVX13-2497(зуб), PR.AVX13-2498(зуб), PR.AVX13-2499(зуб), PR.AVX13-2500(зуб), PR.AVX13-2501(зуб), PR.AVX13-2502(зуб), PR.AVX13-2503(зуб), PR.AVX13-2504(зуб), PR.AVX13-2505(зуб), PR.AVX13-2506(зуб), PR.AVX13-2507(зуб), PR.AVX13-2508(зуб), PR.AVX13-2509(зуб), PR.AVX13-2510(зуб), PR.AVX13-2511(зуб), PR.AVX13-2512(зуб), PR.AVX13-2513(зуб), PR.AVX13-2514(зуб), PR.AVX13-2515(зуб), PR.AVX13-2516(зуб), PR.AVX13-2517(зуб), PR.AVX13-2518(зуб), PR.AVX13-2519(зуб), PR.AVX13-2520(зуб), PR.AVX13-2521(зуб), PR.AVX13-2522(зуб), PR.AVX13-2523(зуб), PR.AVX13-2524(зуб), PR.AVX13-2525(зуб), PR.AVX13-2526(зуб), PR.AVX13-2527(зуб), PR.AVX13-2528(зуб), PR.AVX13-2529(зуб), PR.AVX13-2530(зуб), PR.AVX13-2531(зуб), PR.AVX13-2532(зуб), PR.AVX13-2533(зуб), PR.AVX13-2534(зуб), PR.AVX13-2535(зуб), PR.AVX13-2536(зуб), PR.AVX13-2537(зуб), PR.AVX13-2538(зуб), PR.AVX13-2539(зуб), PR.AVX13-2540(зуб), PR.AVX13-2541(зуб), PR.AVX13-2542(зуб), PR.AVX13-2543(зуб), PR.AVX13-2544(зуб), PR.AVX13-2545(зуб), PR.AVX13-2546(зуб), PR.AVX13-2547(зуб), PR.AVX13-2548(зуб), PR.AVX13-2549(зуб), PR.AVX13-2550(зуб), PR.AVX13-2551(зуб), PR.AVX13-2552(зуб), PR.AVX13-2553(зуб), PR.AVX13-2554(зуб), PR.AVX13-2555(зуб), PR.AVX13-2556(зуб), PR.AVX13-2557(зуб), PR.AVX13-2558(зуб), PR.AVX13-2559(зуб), PR.AVX13-2560(зуб), PR.AVX13-2561(зуб), PR.AVX13-2562(зуб), PR.AVX13-2563(зуб), PR.AVX13-2564(зуб), PR.AVX13-2565(зуб), PR.AVX13-2566(зуб), PR.AVX13-2567(зуб), PR.AVX13-2568(зуб), PR.AVX13-2569(зуб), PR.AVX13-2570(зуб), PR.AVX13-2571(зуб), PR.AVX13-2572(зуб), PR.AVX13-2573(зуб), PR.AVX13-2574(зуб), PR.AVX13-2575(зуб), PR.AVX13-2576(зуб), PR.AVX13-2577(зуб), PR.AVX13-2578(зуб), PR.AVX13-2579(зуб), PR.AVX13-2580(зуб), PR.AVX13-2581(зуб), PR.AVX13-2582(зуб), PR.AVX13-2583(зуб), PR.AVX13-2584(зуб), PR.AVX13-2585(зуб), PR.AVX13-2586(зуб), PR.AVX13-2587(зуб), PR.AVX13-2588(зуб), PR.AVX13-2589(зуб), PR.AVX13-2590(зуб), PR.AVX13-2591(зуб), PR.AVX13-2592(зуб), PR.AVX13-2593(зуб), PR.AVX13-2594(зуб), PR.AVX13-2595(зуб), PR.AVX13-2596(зуб), PR.AVX13-2597(зуб), PR.AVX13-2598(зуб), PR.AVX13-2599(зуб), PR.AVX13-2600(зуб), PR.AVX13-2601(зуб), PR.AVX13-2602(зуб), PR.AVX13-2603(зуб), PR.AVX13-2604(зуб), PR.AVX13-2605(зуб), PR.AVX13-2606(зуб), PR.AVX13-2607(зуб), PR.AVX13-2608(зуб), PR.AVX13-2609(зуб), PR.AVX13-2610(зуб), PR.AVX13-2611(зуб), PR.AVX13-2612(зуб), PR.AVX13-2613(зуб), PR.AVX13-2614(зуб), PR.AVX13-2615(зуб), PR.AVX13-2616(зуб), PR.AVX13-2617(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-2618(зуб), PR.AVX13-2619(зуб), PR.AVX13-2620(зуб), PR.AVX13-2621(зуб), PR.AVX13-2622(зуб), PR.AVX13-2623(зуб), PR.AVX13-2624(зуб), PR.AVX13-2625(зуб), PR.AVX13-2626(зуб), PR.AVX13-2627(зуб), PR.AVX13-2628(зуб), PR.AVX13-2629(зуб), PR.AVX13-2630(зуб), PR.AVX13-2631(зуб), PR.AVX13-2632(зуб), PR.AVX13-2633(зуб), PR.AVX13-2634(зуб), PR.AVX13-2635(зуб), PR.AVX13-2636(зуб), PR.AVX13-2637(зуб), PR.AVX13-2638(зуб), PR.AVX13-2639(зуб), PR.AVX13-2640(зуб), PR.AVX13-2641(зуб), PR.AVX13-2642(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-2643(зуб), PR.AVX13-2644(зуб), PR.AVX13-2645(зуб), PR.AVX13-2646(зуб), PR.AVX13-2647(зуб), PR.AVX13-2648(зуб), PR.AVX13-2649(зуб), PR.AVX13-2650(зуб), PR.AVX13-2651(зуб), PR.AVX13-2652(зуб), PR.AVX13-2653(зуб), PR.AVX13-2654(зуб), PR.AVX13-2655(зуб), PR.AVX13-2656(зуб), PR.AVX13-2657(зуб), PR.AVX13-2658(зуб), PR.AVX13-2659(зуб), PR.AVX13-2660(зуб), PR.AVX13-2661(зуб), PR.AVX13-2662(зуб), PR.AVX13-2663(зуб), PR.AVX13-2664(зуб), PR.AVX13-2665(зуб), PR.AVX13-2666(зуб), PR.AVX13-2667(зуб), PR.AVX13-2668(зуб), PR.AVX13-2669(зуб), PR.AVX13-2670(зуб), PR.AVX13-2671(зуб), PR.AVX13-2672(зуб), PR.AVX13-2673(зуб), PR.AVX13-2674(зуб), PR.AVX13-2675(зуб), PR.AVX13-2676(зуб), PR.AVX13-2677(зуб), PR.AVX13-2678(зуб), PR.AVX13-2679(зуб), PR.AVX13-2680(зуб), PR.AVX13-2681(зуб), PR.AVX13-2682(зуб), PR.AVX13-2683(зуб), PR.AVX13-2684(зуб), PR.AVX13-2685(зуб), PR.AVX13-2686(зуб), PR.AVX13-2687(зуб), PR.AVX13-2688(зуб), PR.AVX13-2689(зуб), PR.AVX13-2690(зуб), PR.AVX13-2691(зуб), PR.AVX13-2692(зуб), PR.AVX13-2693(зуб), PR.AVX13-2694(зуб), PR.AVX13-2695(зуб), PR.AVX13-2696(зуб), PR.AVX13-2697(зуб), PR.AVX13-2698(зуб), PR.AVX13-2699(зуб), PR.AVX13-2700(зуб), PR.AVX13-2701(зуб), PR.AVX13-2702(зуб), PR.AVX13-2703(зуб), PR.AVX13-2704(зуб), PR.AVX13-2705(зуб), PR.AVX13-2706(зуб), PR.AVX13-2707(зуб), PR.AVX13-2708(зуб), PR.AVX13-2709(зуб), PR.AVX13-2710(зуб), PR.AVX13-2711(зуб), PR.AVX13-2712(зуб), PR.AVX13-2713(зуб), PR.AVX13-2714(зуб), PR.AVX13-2715(зуб), PR.AVX13-2716(зуб), PR.AVX13-2717(зуб), PR.AVX13-2718(зуб), PR.AVX13-2719(зуб), PR.AVX13-2720(зуб), PR.AVX13-2721(зуб), PR.AVX13-2722(зуб), PR.AVX13-2723(зуб), PR.AVX13-2724(зуб), PR.AVX13-2725(зуб), PR.AVX13-2726(зуб), PR.AVX13-2727(зуб), PR.AVX13-2728(зуб), PR.AVX13-2729(зуб), PR.AVX13-2730(зуб), PR.AVX13-2731(зуб), PR.AVX13-2732(зуб), PR.AVX13-2733(зуб), PR.AVX13-2734(зуб), PR.AVX13-2735(зуб), PR.AVX13-2736(зуб), PR.AVX13-2737(зуб), PR.AVX13-2738(зуб), PR.AVX13-2739(зуб), PR.AVX13-2740(зуб), PR.AVX13-2741(зуб), PR.AVX13-2742(зуб), PR.AVX13-2743(зуб), PR.AVX13-2744(зуб), PR.AVX13-2745(зуб), PR.AVX13-2746(зуб), PR.AVX13-2747(зуб), PR.AVX13-2748(зуб), PR.AVX13-2749(зуб), PR.AVX13-2750(зуб), PR.AVX13-2751(зуб), PR.AVX13-2752(зуб), PR.AVX13-2753(зуб), PR.AVX13-2754(зуб), PR.AVX13-2755(зуб), PR.AVX13-2756(зуб), PR.AVX13-2757(зуб), PR.AVX13-2758(зуб), PR.AVX13-2759(зуб), PR.AVX13-2760(зуб), PR.AVX13-2761(зуб), PR.AVX13-2762(зуб), PR.AVX13-2763(зуб), PR.AVX13-2764(зуб), PR.AVX13-2765(зуб), PR.AVX13-2766(зуб), PR.AVX13-2767(зуб), PR.AVX13-2768(зуб), PR.AVX13-2769(зуб), PR.AVX13-2770(зуб), PR.AVX13-2771(зуб), PR.AVX13-2772(зуб), PR.AVX13-2773(зуб), PR.AVX13-2774(зуб), PR.AVX13-2775(зуб), PR.AVX13-2776(зуб), PR.AVX13-2777(зуб), PR.AVX13-2778(зуб), PR.AVX13-2779(зуб), PR.AVX13-2780(зуб), PR.AVX13-2781(зуб), PR.AVX13-2782(зуб), PR.AVX13-2783(зуб), PR.AVX13-2784(зуб), PR.AVX13-2785(зуб), PR.AVX13-2786(зуб), PR.AVX13-2787(зуб), PR.AVX13-2788(зуб), PR.AVX13-2789(зуб), PR.AVX13-2790(зуб), PR.AVX13-2791(зуб), PR.AVX13-2792(зуб), PR.AVX13-2793(зуб), PR.AVX13-2794(зуб), PR.AVX13-2795(зуб), PR.AVX13-2796(зуб), PR.AVX13-2797(зуб), PR.AVX13-2798(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-2799(зуб), PR.AVX13-2800(зуб), PR.AVX13-2801(зуб), PR.AVX13-2802(зуб), PR.AVX13-2803(зуб), PR.AVX13-2804(зуб), PR.AVX13-2805(зуб), PR.AVX13-2806(зуб), PR.AVX13-2807(зуб), PR.AVX13-2808(зуб), PR.AVX13-2809(зуб), PR.AVX13-2810(зуб), PR.AVX13-2811(зуб), PR.AVX13-2812(зуб), PR.AVX13-2813(зуб), PR.AVX13-2814(зуб), PR.AVX13-2815(зуб), PR.AVX13-2816(зуб), PR.AVX13-2817(зуб), PR.AVX13-2818(зуб), PR.AVX13-2819(зуб), PR.AVX13-2820(зуб), PR.AVX13-2821(зуб), PR.AVX13-2822(зуб), PR.AVX13-2823(зуб), PR.AVX13-2824(зуб), PR.AVX13-2825(зуб), PR.AVX13-2826(зуб), PR.AVX13-2827(зуб), PR.AVX13-2828(зуб), PR.AVX13-2829(зуб), PR.AVX13-2830(зуб), PR.AVX13-2831(зуб), PR.AVX13-2832(зуб), PR.AVX13-2833(зуб), PR.AVX13-2834(зуб), PR.AVX13-2835(зуб), PR.AVX13-2836(зуб), PR.AVX13-2837(зуб), PR.AVX13-2838(зуб), PR.AVX13-2839(зуб), PR.AVX13-2840(зуб), PR.AVX13-2841(зуб), PR.AVX13-2842(зуб), PR.AVX13-2843(зуб), PR.AVX13-2844(зуб), PR.AVX13-2845(зуб), PR.AVX13-2846(зуб), PR.AVX13-2847(зуб), PR.AVX13-2848(зуб), PR.AVX13-2849(зуб), PR.AVX13-2850(зуб), PR.AVX13-2851(зуб), PR.AVX13-2852(зуб), PR.AVX13-2853(зуб), PR.AVX13-2854(зуб), PR.AVX13-2855(зуб), PR.AVX13-2856(зуб), PR.AVX13-2857(зуб), PR.AVX13-2858(зуб), PR.AVX13-2859(зуб), PR.AVX13-2860(зуб), PR.AVX13-2861(зуб), PR.AVX13-2862(зуб), PR.AVX13-2863(зуб), PR.AVX13-2864(зуб), PR.AVX13-2865(зуб), PR.AVX13-2866(зуб), PR.AVX13-2867(зуб), PR.AVX13-2868(зуб), PR.AVX13-2869(зуб), PR.AVX13-2870(зуб), PR.AVX13-2871(зуб), PR.AVX13-2872(зуб), PR.AVX13-2873(зуб), PR.AVX13-2874(зуб), PR.AVX13-2875(зуб), PR.AVX13-2876(зуб), PR.AVX13-2877(зуб), PR.AVX13-2878(зуб), PR.AVX13-2879(зуб), PR.AVX13-2880(зуб), PR.AVX13-2881(зуб), PR.AVX13-2882(зуб), PR.AVX13-2883(зуб), PR.AVX13-2884(зуб), PR.AVX13-2885(зуб), PR.AVX13-2886(зуб), PR.AVX13-2887(зуб), PR.AVX13-2888(зуб), PR.AVX13-2889(зуб), PR.AVX13-2890(зуб), PR.AVX13-2891(зуб), PR.AVX13-2892(зуб), PR.AVX13-2893(зуб), PR.AVX13-2894(зуб), PR.AVX13-2895(зуб), PR.AVX13-2896(зуб), PR.AVX13-2897(зуб), PR.AVX13-2898(зуб), PR.AVX13-2899(зуб), PR.AVX13-2900(зуб), PR.AVX13-2901(зуб), PR.AVX13-2902(зуб), PR.AVX13-2903(зуб), PR.AVX13-2904(зуб), PR.AVX13-2905(зуб), PR.AVX13-2906(зуб), PR.AVX13-2907(зуб), PR.AVX13-2908(зуб), PR.AVX13-2909(зуб), PR.AVX13-2910(зуб), PR.AVX13-2911(зуб), PR.AVX13-2912(зуб), PR.AVX13-2913(зуб), PR.AVX13-2914(зуб), PR.AVX13-2915(зуб), PR.AVX13-2916(зуб), PR.AVX13-2917(зуб), PR.AVX13-2918(зуб), PR.AVX13-2919(зуб), PR.AVX13-2920(зуб), PR.AVX13-2921(зуб), PR.AVX13-2922(зуб), PR.AVX13-2923(зуб), PR.AVX13-2924(зуб), PR.AVX13-2925(зуб), PR.AVX13-2926(зуб), PR.AVX13-2927(зуб), PR.AVX13-2928(зуб), PR.AVX13-2929(зуб), PR.AVX13-2930(зуб), PR.AVX13-2931(зуб), PR.AVX13-2932(зуб), PR.AVX13-2933(зуб), PR.AVX13-2934(зуб), PR.AVX13-2935(зуб), PR.AVX13-2936(зуб), PR.AVX13-2937(зуб), PR.AVX13-2938(зуб), PR.AVX13-2939(зуб), PR.AVX13-2940(зуб), PR.AVX13-2941(зуб), PR.AVX13-2942(зуб), PR.AVX13-2943(зуб), PR.AVX13-2944(зуб), PR.AVX13-2945(зуб), PR.AVX13-2946(зуб), PR.AVX13-2947(зуб), PR.AVX13-2948(зуб), PR.AVX13-2949(зуб), PR.AVX13-2950(зуб), PR.AVX13-2951(зуб), PR.AVX13-2952(зуб), PR.AVX13-2953(зуб), PR.AVX13-2954(зуб), PR.AVX13-2955(зуб), PR.AVX13-2956(зуб), PR.AVX13-2957(зуб), PR.AVX13-2958(зуб), PR.AVX13-2959(зуб), PR.AVX13-2960(зуб), PR.AVX13-2961(зуб), PR.AVX13-2962(зуб), PR.AVX13-2963(зуб), PR.AVX13-2964(зуб), PR.AVX13-2965(зуб), PR.AVX13-2966(зуб), PR.AVX13-2967(зуб), PR.AVX13-2968(зуб), PR.AVX13-2969(зуб), PR.AVX13-2970(зуб), PR.AVX13-2971(зуб), PR.AVX13-2972(зуб), PR.AVX13-2973(зуб),

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-2974(зуб), PR.AVX13-2975(зуб), PR.AVX13-2976(зуб), PR.AVX13-2977(зуб), PR.AVX13-2978(зуб), PR.AVX13-2979(зуб), PR.AVX13-2980(зуб), PR.AVX13-2981(зуб), PR.AVX13-2982(зуб), PR.AVX13-2983(зуб), PR.AVX13-2984(зуб), PR.AVX13-2985(зуб), PR.AVX13-2986(зуб), PR.AVX13-2987(зуб), PR.AVX13-2988(зуб), PR.AVX13-2989(зуб), PR.AVX13-2990(зуб), PR.AVX13-2991(зуб), PR.AVX13-2992(зуб), PR.AVX13-2993(зуб), PR.AVX13-2994(зуб), PR.AVX13-2995(зуб), PR.AVX13-2996(зуб), PR.AVX13-2997(зуб), PR.AVX13-2998(зуб),
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-2999(зуб), PR.AVX13-3000(зуб), PR.AVX13-001, PR.AVX13-002, PR.AVX13-003, PR.AVX13-004, PR.AVX13-005, PR.AVX13-006, PR.AVX13-007, PR.AVX13-008, PR.AVX13-009, PR.AVX13-010, PR.AVX13-011, PR.AVX13-012, PR.AVX13-013, PR.AVX13-014, PR.AVX13-015, PR.AVX13-016, PR.AVX13-017, PR.AVX13-018, PR.AVX13-019, PR.AVX13-020, PR.AVX13-021, PR.AVX13-022, PR.AVX13-023, PR.AVX13-024, PR.AVX13-025, PR.AVX13-026, PR.AVX13-027, PR.AVX13-028, PR.AVX13-029, PR.AVX13-030, PR.AVX13-031, PR.AVX13-032, PR.AVX13-033, PR.AVX13-034, PR.AVX13-035, PR.AVX13-036, PR.AVX13-037, PR.AVX13-038, PR.AVX13-039, PR.AVX13-040, PR.AVX13-041, PR.AVX13-042, PR.AVX13-043, PR.AVX13-044, PR.AVX13-045, PR.AVX13-046, PR.AVX13-047, PR.AVX13-048, PR.AVX13-049, PR.AVX13-050, PR.AVX13-051, PR.AVX13-052, PR.AVX13-053, PR.AVX13-054, PR.AVX13-055, PR.AVX13-056, PR.AVX13-057, PR.AVX13-058, PR.AVX13-059, PR.AVX13-060, PR.AVX13-061, PR.AVX13-062, PR.AVX13-063, PR.AVX13-064, PR.AVX13-065, PR.AVX13-066, PR.AVX13-067, PR.AVX13-068, PR.AVX13-069, PR.AVX13-070, PR.AVX13-071, PR.AVX13-072, PR.AVX13-073, PR.AVX13-074, PR.AVX13-075, PR.AVX13-076, PR.AVX13-077, PR.AVX13-078, PR.AVX13-079, PR.AVX13-080, PR.AVX13-081, PR.AVX13-082, PR.AVX13-083, PR.AVX13-084, PR.AVX13-085, PR.AVX13-086, PR.AVX13-087, PR.AVX13-088, PR.AVX13-089, PR.AVX13-090, PR.AVX13-091, PR.AVX13-092, PR.AVX13-093, PR.AVX13-094, PR.AVX13-095, PR.AVX13-096, PR.AVX13-097, PR.AVX13-098, PR.AVX13-099, PR.AVX13-100, PR.AVX13-101, PR.AVX13-102, PR.AVX13-103, PR.AVX13-104, PR.AVX13-105, PR.AVX13-106, PR.AVX13-107, PR.AVX13-108, PR.AVX13-109, PR.AVX13-110, PR.AVX13-111, PR.AVX13-112, PR.AVX13-113, PR.AVX13-114, PR.AVX13-115, PR.AVX13-116, PR.AVX13-117, PR.AVX13-118, PR.AVX13-119, PR.AVX13-120, PR.AVX13-121, PR.AVX13-122, PR.AVX13-123, PR.AVX13-124, PR.AVX13-125, PR.AVX13-126, PR.AVX13-127, PR.AVX13-128, PR.AVX13-129, PR.AVX13-130, PR.AVX13-131, PR.AVX13-132, PR.AVX13-133, PR.AVX13-134, PR.AVX13-135, PR.AVX13-136, PR.AVX13-137, PR.AVX13-138, PR.AVX13-139, PR.AVX13-140, PR.AVX13-141, PR.AVX13-142, PR.AVX13-143, PR.AVX13-144, PR.AVX13-145, PR.AVX13-146, PR.AVX13-147, PR.AVX13-148, PR.AVX13-149, PR.AVX13-150, PR.AVX13-151, PR.AVX13-152, PR.AVX13-153, PR.AVX13-154, PR.AVX13-155, PR.AVX13-156, PR.AVX13-157, PR.AVX13-158, PR.AVX13-159, PR.AVX13-160, PR.AVX13-161, PR.AVX13-162, PR.AVX13-163, PR.AVX13-164, PR.AVX13-165, PR.AVX13-166, PR.AVX13-167, PR.AVX13-168, PR.AVX13-169, PR.AVX13-170, PR.AVX13-171, PR.AVX13-172, PR.AVX13-173, PR.AVX13-174, PR.AVX13-175, PR.AVX13-176, PR.AVX13-177, PR.AVX13-178, PR.AVX13-179, PR.AVX13-180, PR.AVX13-181, PR.AVX13-182, PR.AVX13-183, PR.AVX13-184, PR.AVX13-185, PR.AVX13-186, PR.AVX13-187, PR.AVX13-188, PR.AVX13-189, PR.AVX13-190, PR.AVX13-191, PR.AVX13-192, PR.AVX13-193, PR.AVX13-194, PR.AVX13-195, PR.AVX13-196, PR.AVX13-197, PR.AVX13-198, PR.AVX13-199, PR.AVX13-200, PR.AVX13-201, PR.AVX13-202, PR.AVX13-203, PR.AVX13-204, PR.AVX13-205, PR.AVX13-206, PR.AVX13-207, PR.AVX13-208, PR.AVX13-209, PR.AVX13-210, PR.AVX13-211, PR.AVX13-212, PR.AVX13-213, PR.AVX13-214, PR.AVX13-215, PR.AVX13-216, PR.AVX13-217, PR.AVX13-218, PR.AVX13-219, PR.AVX13-220, PR.AVX13-221, PR.AVX13-222, PR.AVX13-

231, PR.AVX13-232, PR.AVX13-233, PR.AVX13-234, PR.AVX13-235, PR.AVX13-236, PR.AVX13-237, PR.AVX13-238, PR.AVX13-239, PR.AVX13-240, PR.AVX13-241, PR.AVX13-242, PR.AVX13-243, PR.AVX13-244, PR.AVX13-245, PR.AVX13-246, PR.AVX13-247, PR.AVX13-248, PR.AVX13-249, PR.AVX13-250, PR.AVX13-251, PR.AVX13-252, PR.AVX13-253, PR.AVX13-254, PR.AVX13-255, PR.AVX13-256, PR.AVX13-257, PR.AVX13-258, PR.AVX13-259, PR.AVX13-260, PR.AVX13-261, PR.AVX13-262, PR.AVX13-263, PR.AVX13-264, PR.AVX13-265, PR.AVX13-266, PR.AVX13-267, PR.AVX13-268, PR.AVX13-269, PR.AVX13-270, PR.AVX13-271, PR.AVX13-272, PR.AVX13-273, PR.AVX13-274, PR.AVX13-275, PR.AVX13-276, PR.AVX13-277, PR.AVX13-278, PR.AVX13-279, PR.AVX13-280, PR.AVX13-281, PR.AVX13-282, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	AVX13-283, PR.AVX13-284, PR.AVX13-285, PR.AVX13-286, PR.AVX13-287, PR.AVX13-288, PR.AVX13-289, PR.AVX13-290, PR.AVX13-291, PR.AVX13-292, PR.AVX13-293, PR.AVX13-294, PR.AVX13-295, PR.AVX13-296, PR.AVX13-297, PR.AVX13-298, PR.AVX13-299, PR.AVX13-300, PR.AVX13-301, PR.AVX13-302, PR.AVX13-303, PR.AVX13-304, PR.AVX13-305, PR.AVX13-306, PR.AVX13-307, PR.AVX13-308, PR.AVX13-309, PR.AVX13-310, PR.AVX13-311, PR.AVX13-312, PR.AVX13-313, PR.AVX13-314, PR.AVX13-315, PR.AVX13-316, PR.AVX13-317, PR.AVX13-318, PR.AVX13-319, PR.AVX13-320, PR.AVX13-321, PR.AVX13-322, PR.AVX13-323, PR.AVX13-324, PR.AVX13-325, PR.AVX13-326, PR.AVX13-327, PR.AVX13-328, PR.AVX13-329, PR.AVX13-330, PR.AVX13-331, PR.AVX13-332, PR.AVX13-333, PR.AVX13-334, PR.AVX13-335, PR.AVX13-336, PR.AVX13-337, PR.AVX13-338, PR.AVX13-339, PR.AVX13-340, PR.AVX13-341, PR.AVX13-342, PR.AVX13-343, PR.AVX13-344, PR.AVX13-345, PR.AVX13-346, PR.AVX13-347, PR.AVX13-348, PR.AVX13-349, PR.AVX13-350, PR.AVX13-351, PR.AVX13-352, PR.AVX13-353, PR.AVX13-354, PR.AVX13-355, PR.AVX13-356, PR.AVX13-357, PR.AVX13-358, PR.AVX13-359, PR.AVX13-360, PR.AVX13-361, PR.AVX13-362, PR.AVX13-363, PR.AVX13-364, PR.AVX13-365, PR.AVX13-366, PR.AVX13-367, PR.AVX13-368, PR.AVX13-369, PR.AVX13-370, PR.AVX13-371, PR.AVX13-372, PR.AVX13-373, PR.AVX13-374, PR.AVX13-375, PR.AVX13-376, PR.AVX13-377, PR.AVX13-378, PR.AVX13-379, PR.AVX13-380, PR.AVX13-381, PR.AVX13-382, PR.AVX13-383, PR.AVX13-384, PR.AVX13-385, PR.AVX13-386, PR.AVX13-387, PR.AVX13-388, PR.AVX13-389, PR.AVX13-390, PR.AVX13-391, PR.AVX13-392, PR.AVX13-393, PR.AVX13-394, PR.AVX13-395, PR.AVX13-396, PR.AVX13-397, PR.AVX13-398, PR.AVX13-399, PR.AVX13-400, PR.AVX13-401, PR.AVX13-402, PR.AVX13-403, PR.AVX13-404, PR.AVX13-405, PR.AVX13-406, PR.AVX13-407, PR.AVX13-408, PR.AVX13-409, PR.AVX13-410, PR.AVX13-411, PR.AVX13-412, PR.AVX13-413, PR.AVX13-414, PR.AVX13-415, PR.AVX13-416, PR.AVX13-417, PR.AVX13-418, PR.AVX13-419, PR.AVX13-420, PR.AVX13-421, PR.AVX13-422, PR.AVX13-423, PR.AVX13-424, PR.AVX13-425, PR.AVX13-426, PR.AVX13-427, PR.AVX13-428, PR.AVX13-429, PR.AVX13-430, PR.AVX13-431, PR.AVX13-432, PR.AVX13-433, PR.AVX13-434, PR.AVX13-435, PR.AVX13-436, PR.AVX13-437, PR.AVX13-438, PR.AVX13-439, PR.AVX13-440, PR.AVX13-441, PR.AVX13-442, PR.AVX13-443, PR.AVX13-444, PR.AVX13-445, PR.AVX13-446, PR.AVX13-447, PR.AVX13-448, PR.AVX13-449, PR.AVX13-450, PR.AVX13-451, PR.AVX13-452, PR.AVX13-453, PR.AVX13-454, PR.AVX13-455, PR.AVX13-456, PR.AVX13-457, PR.AVX13-458, PR.AVX13-459, PR.AVX13-460, PR.AVX13-461, PR.AVX13-462, PR.AVX13-463, PR.AVX13-464, PR.AVX13-465, PR.AVX13-466, PR.AVX13-467, PR.AVX13-468, PR.AVX13-469, PR.AVX13-470, PR.AVX13-471, PR.AVX13-472, PR.AVX13-473, PR.AVX13-474, PR.AVX13-475, PR.AVX13-476, PR.AVX13-477, PR.AVX13-478, PR.AVX13-479, PR.AVX13-480, PR.AVX13-481, PR.AVX13-482, PR.AVX13-483, PR.AVX13-484, PR.AVX13-485, PR.AVX13-486, PR.AVX13-487, PR.AVX13-488, PR.AVX13-489, PR.AVX13-490, PR.AVX13-491, PR.AVX13-492, PR.AVX13-493, PR.AVX13-494, PR.AVX13-495, PR.AVX13-496, PR.AVX13-497, PR.AVX13-498, PR.AVX13-499, PR.AVX13-500, PR.AVX13-501, PR.AVX13-502, PR.AVX13-503, PR.AVX13-504, PR.AVX13-505, PR.AVX13-506, PR.AVX13-507, PR.AVX13-

516, PR.AVX13-517, PR.AVX13-518, PR.AVX13-519, PR.AVX13-520, PR.AVX13-521, PR.AVX13-522, PR.AVX13-523, PR.AVX13-524, PR.AVX13-525, PR.AVX13-526, PR.AVX13-527, PR.AVX13-528, PR.AVX13-529, PR.AVX13-530, PR.AVX13-531, PR.AVX13-532, PR.AVX13-533, PR.AVX13-534, PR.AVX13-535, PR.AVX13-536, PR.AVX13-537, PR.AVX13-538, PR.AVX13-539, PR.AVX13-540, PR.AVX13-541, PR.AVX13-542, PR.AVX13-543, PR.AVX13-544, PR.AVX13-545, PR.AVX13-546, PR.AVX13-547, PR.AVX13-548, PR.AVX13-549, PR.AVX13-550, PR.AVX13-551, PR.AVX13-552, PR.AVX13-553, PR.AVX13-554, PR.AVX13-555, PR.AVX13-556, PR.AVX13-557, PR.AVX13-558, PR.AVX13-559, PR.AVX13-560, PR.AVX13-561, PR.AVX13-562, PR.AVX13-563, PR.AVX13-564, PR.AVX13-565, PR.AVX13-566, PR.AVX13-567, PR.AVX13-568,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.AVX13-569, PR.AVX13-570, PR.AVX13-571, PR.AVX13-572, PR.AVX13-573, PR.AVX13-574, PR.AVX13-575, PR.AVX13-576, PR.AVX13-577, PR.AVX13-578, PR.AVX13-579, PR.AVX13-580, PR.AVX13-581, PR.AVX13-582, PR.AVX13-583, PR.AVX13-584, PR.AVX13-585, PR.AVX13-586, PR.AVX13-587, PR.AVX13-588, PR.AVX13-589, PR.AVX13-590, PR.AVX13-591, PR.AVX13-592, PR.AVX13-593, PR.AVX13-594, PR.AVX13-595, PR.AVX13-596, PR.AVX13-597, PR.AVX13-598, PR.AVX13-599, PR.AVX13-600, PR.AVX13-601, PR.AVX13-602, PR.AVX13-603, PR.AVX13-604, PR.AVX13-605, PR.AVX13-606, PR.AVX13-607, PR.AVX13-608, PR.AVX13-609, PR.AVX13-610, PR.AVX13-611, PR.AVX13-612, PR.AVX13-613, PR.AVX13-614, PR.AVX13-615, PR.AVX13-616, PR.AVX13-617, PR.AVX13-618, PR.AVX13-619, PR.AVX13-620, PR.AVX13-621, PR.AVX13-622, PR.AVX13-623, PR.AVX13-624, PR.AVX13-625, PR.AVX13-626, PR.AVX13-627, PR.AVX13-628, PR.AVX13-629, PR.AVX13-630, PR.AVX13-631, PR.AVX13-632, PR.AVX13-633, PR.AVX13-634, PR.AVX13-635, PR.AVX13-636, PR.AVX13-637, PR.AVX13-638, PR.AVX13-639, PR.AVX13-640, PR.AVX13-641, PR.AVX13-642, PR.AVX13-643, PR.AVX13-644, PR.AVX13-645, PR.AVX13-646, PR.AVX13-647, PR.AVX13-648, PR.AVX13-649, PR.AVX13-650, PR.AVX13-651, PR.AVX13-652, PR.AVX13-653, PR.AVX13-654, PR.AVX13-655, PR.AVX13-656, PR.AVX13-657, PR.AVX13-658, PR.AVX13-659, PR.AVX13-660, PR.AVX13-661, PR.AVX13-662, PR.AVX13-663, PR.AVX13-664, PR.AVX13-665, PR.AVX13-666, PR.AVX13-667, PR.AVX13-668, PR.AVX13-669, PR.AVX13-670, PR.AVX13-671, PR.AVX13-672, PR.AVX13-673, PR.AVX13-674, PR.AVX13-675, PR.AVX13-676, PR.AVX13-677, PR.AVX13-678, PR.AVX13-679, PR.AVX13-680, PR.AVX13-681, PR.AVX13-682, PR.AVX13-683, PR.AVX13-684, PR.AVX13-685, PR.AVX13-686, PR.AVX13-687, PR.AVX13-688, PR.AVX13-689, PR.AVX13-690, PR.AVX13-691, PR.AVX13-692, PR.AVX13-693, PR.AVX13-694, PR.AVX13-695, PR.AVX13-696, PR.AVX13-697, PR.AVX13-698, PR.AVX13-699, PR.AVX13-700, PR.AVX13-701, PR.AVX13-702, PR.AVX13-703, PR.AVX13-704, PR.AVX13-705, PR.AVX13-706, PR.AVX13-707, PR.AVX13-708, PR.AVX13-709, PR.AVX13-710, PR.AVX13-711, PR.AVX13-712, PR.AVX13-713, PR.AVX13-714, PR.AVX13-715, PR.AVX13-716, PR.AVX13-717, PR.AVX13-718, PR.AVX13-719, PR.AVX13-720, PR.AVX13-721, PR.AVX13-722, PR.AVX13-723, PR.AVX13-724, PR.AVX13-725, PR.AVX13-726, PR.AVX13-727, PR.AVX13-728, PR.AVX13-729, PR.AVX13-730, PR.AVX13-731, PR.AVX13-732, PR.AVX13-733, PR.AVX13-734, PR.AVX13-8708999709 - - - - - прочие; 8708939009 - - - - - прочие; 8708913509 - - - - - прочие; 8708709909 - - - - - прочие; 8708709109 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	

8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-740, PR.AVX13-741, PR.AVX13-742, PR.AVX13-743, PR.AVX13-744, PR.AVX13-745, PR.AVX13-746, PR.AVX13-747, PR.AVX13-748, PR.AVX13-749, PR.AVX13-750, PR.AVX13-751, PR.AVX13-752, PR.AVX13-753, PR.AVX13-754, PR.AVX13-755, PR.AVX13-756, PR.AVX13-757, PR.AVX13-758, PR.AVX13-759, PR.AVX13-760, PR.AVX13-761, PR.AVX13-762, PR.AVX13-763, PR.AVX13-764, PR.AVX13-765, PR.AVX13-766, PR.AVX13-767, PR.AVX13-768, PR.AVX13-769, PR.AVX13-770, PR.AVX13-771, PR.AVX13-772, PR.AVX13-773, PR.AVX13-774, PR.AVX13-775, PR.AVX13-776, PR.AVX13-777, PR.AVX13-778, PR.AVX13-779, PR.AVX13-780, PR.AVX13-781, PR.AVX13-782, PR.AVX13-783, PR.AVX13-784, PR.AVX13-785, PR.AVX13-786, PR.AVX13-787, PR.AVX13-788, PR.AVX13-789, PR.AVX13-790, PR.AVX13-791, PR.AVX13-792, PR.AVX13-793, PR.AVX13-794, PR.AVX13-795, PR.AVX13-796, PR.AVX13-797, PR.AVX13-798, PR.AVX13-799, PR.AVX13-800, PR.AVX13-801, PR.AVX13-802, PR.AVX13-803, PR.AVX13-804, PR.AVX13-805, PR.AVX13-806, PR.AVX13-807, PR.AVX13-808, PR.AVX13-809, PR.AVX13-810, PR.AVX13-811, PR.AVX13-812, PR.AVX13-813, PR.AVX13-814, PR.AVX13-815, PR.AVX13-

AVX13-819, PR.AVX13-820, PR.AVX13-821, PR.AVX13-822, PR.AVX13-823, PR.AVX13-824, PR.AVX13-825, PR.AVX13-826, PR.AVX13-827, PR.AVX13-828, PR.AVX13-829, PR.AVX13-830, PR.AVX13-831, PR.AVX13-832, PR.AVX13-833, PR.AVX13-834, PR.AVX13-835, PR.AVX13-836, PR.AVX13-837, PR.AVX13-838, PR.AVX13-839, PR.AVX13-840, PR.AVX13-841, PR.AVX13-842, PR.AVX13-843, PR.AVX13-844, PR.AVX13-845, PR.AVX13-846, PR.AVX13-847, PR.AVX13-848, PR.AVX13-849, PR.AVX13-850, PR.AVX13-851, PR.AVX13-852, PR.AVX13-853, PR.AVX13-854, PR.AVX13-855, PR.AVX13-856, PR.AVX13-857, PR.AVX13-858, PR.AVX13-859, PR.AVX13-860, PR.AVX13-861, PR.AVX13-862, PR.AVX13-863, PR.AVX13-864, PR.AVX13-865, PR.AVX13-866, PR.AVX13-867, PR.AVX13-868, PR.AVX13-869, PR.AVX13-870, PR.AVX13-871, PR.AVX13-872, PR.AVX13-873, PR.AVX13-874, PR.AVX13-875, PR.AVX13-876, PR.AVX13-877, PR.AVX13-878, PR.AVX13-879, PR.AVX13-880, PR.AVX13-881, PR.AVX13-882, PR.AVX13-883, PR.AVX13-884, PR.AVX13-885, PR.AVX13-886, PR.AVX13-887, PR.AVX13-888, PR.AVX13-889, PR.AVX13-890, PR.AVX13-891, PR.AVX13-892, PR.AVX13-893, PR.AVX13-894, PR.AVX13-895, PR.AVX13-896, PR.AVX13-897, PR.AVX13-898, PR.AVX13-899, PR.AVX13-900, PR.AVX13-901, PR.AVX13-902, PR.AVX13-903, PR.AVX13-904, PR.AVX13-905, PR.AVX13-906, PR.AVX13-907, PR.AVX13-908, PR.AVX13-909, PR.AVX13-910, PR.AVX13-911, PR.AVX13-912, PR.AVX13-913, PR.AVX13-914, PR.AVX13-915, PR.AVX13-916, PR.AVX13-917, PR.AVX13-918, PR.AVX13-919, PR.AVX13-920, PR.AVX13-921, PR.AVX13-922, PR.AVX13-923, PR.AVX13-924, PR.AVX13-925, PR.AVX13-926, PR.AVX13-927, PR.AVX13-928, PR.AVX13-929, PR.AVX13-930, PR.AVX13-931, PR.AVX13-932, PR.AVX13-933, PR.AVX13-934, PR.AVX13-935, PR.AVX13-936, PR.AVX13-937, PR.AVX13-938, PR.AVX13-939, PR.AVX13-940, PR.AVX13-941, PR.AVX13-942, PR.AVX13-943, PR.AVX13-944, PR.AVX13-945, PR.AVX13-946, PR.AVX13-947, PR.AVX13-948, PR.AVX13-949, PR.AVX13-950, PR.AVX13-951, PR.AVX13-952, PR.AVX13-953, PR.AVX13-954, PR.AVX13-955, PR.AVX13-956, PR.AVX13-957, PR.AVX13-958, PR.AVX13-959, PR.AVX13-960, PR.AVX13-961, PR.AVX13-962, PR.AVX13-963, PR.AVX13-964, PR.AVX13-965, PR.AVX13-966, PR.AVX13-967, PR.AVX13-968, PR.AVX13-969, PR.AVX13-970, PR.AVX13-971, PR.AVX13-972, PR.AVX13-973, PR.AVX13-974, PR.AVX13-975, PR.AVX13-976, PR.AVX13-977, PR.AVX13-978, PR.AVX13-979, PR.AVX13-980, PR.AVX13-981, PR.AVX13-982, PR.AVX13-983, PR.AVX13-984, PR.AVX13-985, PR.AVX13-986, PR.AVX13-987, PR.AVX13-988, PR.AVX13-989, PR.AVX13-990, PR.AVX13-991, PR.AVX13-992, PR.AVX13-993, PR.AVX13-994, PR.AVX13-995, PR.AVX13-996, PR.AVX13-997, PR.AVX13-998, PR.AVX13-999, PR.AVX13-1000, PR.AVX13-1001, PR.AVX13-1002, PR.AVX13-1003, PR.AVX13-1004, PR.AVX13-1005, PR.AVX13-1006, PR.AVX13-1007, PR.AVX13-1008, PR.AVX13-1009, PR.AVX13-1010, PR.AVX13-1011, PR.AVX13-1012, PR.AVX13-1013, PR.AVX13-1014, PR.AVX13-1015, PR.AVX13-1016, PR.AVX13-1017, PR.AVX13-1018, PR.AVX13-1019, 8708999709 - - - - - прочие; 8708939009 - - - - - прочие; 8708913509 - - - - - прочие; 8708709909 - - - - - прочие; 8708709109 - - - - - прочие; 8708509909 - - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8483109500 - - прочие;
 8483102509 - - - прочие;
 8483102108 - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1024, PR.AVX13-1025, PR.AVX13-1026, PR.AVX13-1027,
 PR.AVX13-1028, PR.AVX13-1029, PR.AVX13-1030, PR.AVX13-1031,
 PR.AVX13-1032, PR.AVX13-1033, PR.AVX13-1034, PR.AVX13-1035,
 PR.AVX13-1036, PR.AVX13-1037, PR.AVX13-1038, PR.AVX13-1039,
 PR.AVX13-1040, PR.AVX13-1041, PR.AVX13-1042, PR.AVX13-1043,
 PR.AVX13-1044, PR.AVX13-1045, PR.AVX13-1046, PR.AVX13-1047,
 PR.AVX13-1048, PR.AVX13-1049, PR.AVX13-1050, PR.AVX13-1051,
 PR.AVX13-1052, PR.AVX13-1053, PR.AVX13-1054, PR.AVX13-1055,
 PR.AVX13-1056, PR.AVX13-1057, PR.AVX13-1058, PR.AVX13-1059,
 PR.AVX13-1060, PR.AVX13-1061, PR.AVX13-1062, PR.AVX13-1063,
 PR.AVX13-1064, PR.AVX13-1065, PR.AVX13-1066, PR.AVX13-1067,
 PR.AVX13-1068, PR.AVX13-1069, PR.AVX13-1070, PR.AVX13-1071,
 PR.AVX13-1072, PR.AVX13-1073, PR.AVX13-1074, PR.AVX13-1075,
 PR.AVX13-1076, PR.AVX13-1077, PR.AVX13-1078, PR.AVX13-1079,
 PR.AVX13-1080, PR.AVX13-1081, PR.AVX13-1082, PR.AVX13-1083,
 PR.AVX13-1084, PR.AVX13-1085, PR.AVX13-1086, PR.AVX13-1087,
 PR.AVX13-1088, PR.AVX13-1089, PR.AVX13-1090, PR.AVX13-1091,
 PR.AVX13-1092, PR.AVX13-1093, PR.AVX13-1094, PR.AVX13-1095,
 PR.AVX13-1096, PR.AVX13-1097, PR.AVX13-1098, PR.AVX13-1099,

AVX13-1106, PR.AVX13-1107, PR.AVX13-1108, PR.AVX13-1109, PR.AVX13-1110, PR.AVX13-1111, PR.AVX13-1112, PR.AVX13-1113, PR.AVX13-1114, PR.AVX13-1115, PR.AVX13-1116, PR.AVX13-1117, PR.AVX13-1118, PR.AVX13-1119, PR.AVX13-1120, PR.AVX13-1121, PR.AVX13-1122, PR.AVX13-1123, PR.AVX13-1124, PR.AVX13-1125, PR.AVX13-1126, PR.AVX13-1127, PR.AVX13-1128, PR.AVX13-1129, PR.AVX13-1130, PR.AVX13-1131, PR.AVX13-1132, PR.AVX13-1133, PR.AVX13-1134, PR.AVX13-1135, PR.AVX13-1136, PR.AVX13-1137, PR.AVX13-1138, PR.AVX13-1139, PR.AVX13-1140, PR.AVX13-1141, PR.AVX13-1142, PR.AVX13-1143, PR.AVX13-1144, PR.AVX13-1145, PR.AVX13-1146, PR.AVX13-1147, PR.AVX13-1148, PR.AVX13-1149, PR.AVX13-1150, PR.AVX13-1151, PR.AVX13-1152, PR.AVX13-1153, PR.AVX13-1154, PR.AVX13-1155, PR.AVX13-1156, PR.AVX13-1157, PR.AVX13-1158, PR.AVX13-1159, PR.AVX13-1160, PR.AVX13-1161, PR.AVX13-1162, PR.AVX13-1163, PR.AVX13-1164, PR.AVX13-1165, PR.AVX13-1166, PR.AVX13-1167, PR.AVX13-1168, PR.AVX13-1169, PR.AVX13-1170, PR.AVX13-1171, PR.AVX13-1172, PR.AVX13-1173, PR.AVX13-1174, PR.AVX13-1175, PR.AVX13-1176, PR.AVX13-1177, PR.AVX13-1178, PR.AVX13-1179, PR.AVX13-1180, PR.AVX13-1181, PR.AVX13-1182, PR.AVX13-1183, PR.AVX13-1184, PR.AVX13-1185, PR.AVX13-1186, PR.AVX13-1187, PR.AVX13-1188, PR.AVX13-1189, PR.AVX13-1190, PR.AVX13-1191, PR.AVX13-1192, PR.AVX13-1193, PR.AVX13-1194, PR.AVX13-1195, PR.AVX13-1196, PR.AVX13-1197, PR.AVX13-1198, PR.AVX13-1199, PR.AVX13-1200, PR.AVX13-1201, PR.AVX13-1202, PR.AVX13-1203, PR.AVX13-1204, PR.AVX13-1205, PR.AVX13-1206, PR.AVX13-1207, PR.AVX13-1208, PR.AVX13-1209, PR.AVX13-1210, PR.AVX13-1211, PR.AVX13-1212, PR.AVX13-1213, PR.AVX13-1214, PR.AVX13-1215, PR.AVX13-1216, PR.AVX13-1217, PR.AVX13-1218, PR.AVX13-1219, PR.AVX13-1220, PR.AVX13-1221, PR.AVX13-1222, PR.AVX13-1223, PR.AVX13-1224, PR.AVX13-1225, PR.AVX13-1226, PR.AVX13-1227, PR.AVX13-1228, PR.AVX13-1229, PR.AVX13-1230, PR.AVX13-1231, PR.AVX13-1232, PR.AVX13-1233, PR.AVX13-1234, PR.AVX13-1235, PR.AVX13-1236, PR.AVX13-1237, PR.AVX13-1238, PR.AVX13-1239, PR.AVX13-1240, PR.AVX13-1241, PR.AVX13-1242, PR.AVX13-1243, PR.AVX13-1244, PR.AVX13-1245, PR.AVX13-1246, PR.AVX13-1247, PR.AVX13-1248, PR.AVX13-1249, PR.AVX13-1250, PR.AVX13-1251, PR.AVX13-1252, PR.AVX13-1253, PR.AVX13-1254, PR.AVX13-1255, PR.AVX13-1256, PR.AVX13-1257, PR.AVX13-1258, PR.AVX13-1259, PR.AVX13-1260, PR.AVX13-1261, PR.AVX13-1262, PR.AVX13-1263, PR.AVX13-1264, PR.AVX13-1265, PR.AVX13-1266, PR.AVX13-1267, PR.AVX13-1268, PR.AVX13-1269, PR.AVX13-1270, PR.AVX13-1271, PR.AVX13-1272, PR.AVX13-1273, PR.AVX13-1274, PR.AVX13-1275, PR.AVX13-1276, PR.AVX13-1277, PR.AVX13-1278,

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8483102108 - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-1290, PR.AVX13-1291, PR.AVX13-1292, PR.AVX13-1293, PR.AVX13-1294, PR.AVX13-1295, PR.AVX13-1296, PR.AVX13-1297, PR.AVX13-1298, PR.AVX13-1299, PR.AVX13-1300, PR.AVX13-1301, PR.AVX13-1302, PR.AVX13-1303, PR.AVX13-1304, PR.AVX13-1305, PR.AVX13-1306, PR.AVX13-1307, PR.AVX13-1308, PR.AVX13-1309, PR.AVX13-1310, PR.AVX13-1311, PR.AVX13-1312, PR.AVX13-1313, PR.AVX13-1314, PR.AVX13-1315, PR.AVX13-1316, PR.AVX13-1317, PR.AVX13-1318, PR.AVX13-1319, PR.AVX13-1320, PR.AVX13-1321, PR.AVX13-1322, PR.AVX13-1323, PR.AVX13-1324, PR.AVX13-1325, PR.AVX13-1326, PR.AVX13-1327, PR.AVX13-1328, PR.AVX13-1329, PR.AVX13-1330, PR.AVX13-1331, PR.AVX13-1332, PR.AVX13-1333, PR.AVX13-1334, PR.AVX13-1335, PR.AVX13-1336, PR.AVX13-1337, PR.AVX13-1338, PR.AVX13-1339, PR.AVX13-1340, PR.AVX13-1341, PR.AVX13-1342, PR.AVX13-1343, PR.AVX13-1344, PR.AVX13-1345, PR.AVX13-1346, PR.AVX13-1347, PR.AVX13-1348, PR.AVX13-1349, PR.AVX13-1350, PR.AVX13-1351, PR.AVX13-1352, PR.AVX13-1353, PR.AVX13-1354, PR.AVX13-1355, PR.AVX13-1356, PR.AVX13-1357, PR.AVX13-1358, PR.AVX13-1359, PR.AVX13-1360, PR.AVX13-1361, PR.AVX13-1362, PR.AVX13-1363, PR.AVX13-1364, PR.AVX13-1365, PR.AVX13-1366, PR.AVX13-1367, PR.AVX13-1368, PR.AVX13-1369, PR.AVX13-1370, PR.AVX13-1371, PR.AVX13-1372, PR.AVX13-1373, PR.AVX13-1374,

AVX13-1381, PR.AVX13-1382, PR.AVX13-1383, PR.AVX13-1384, PR.AVX13-1385, PR.AVX13-1386, PR.AVX13-1387, PR.AVX13-1388, PR.AVX13-1389, PR.AVX13-1390, PR.AVX13-1391, PR.AVX13-1392, PR.AVX13-1393, PR.AVX13-1394, PR.AVX13-1395, PR.AVX13-1396, PR.AVX13-1397, PR.AVX13-1398, PR.AVX13-1399, PR.AVX13-1400, PR.AVX13-1401, PR.AVX13-1402, PR.AVX13-1403, PR.AVX13-1404, PR.AVX13-1405, PR.AVX13-1406, PR.AVX13-1407, PR.AVX13-1408, PR.AVX13-1409, PR.AVX13-1410, PR.AVX13-1411, PR.AVX13-1412, PR.AVX13-1413, PR.AVX13-1414, PR.AVX13-1415, PR.AVX13-1416, PR.AVX13-1417, PR.AVX13-1418, PR.AVX13-1419, PR.AVX13-1420, PR.AVX13-1421, PR.AVX13-1422, PR.AVX13-1423, PR.AVX13-1424, PR.AVX13-1425, PR.AVX13-1426, PR.AVX13-1427, PR.AVX13-1428, PR.AVX13-1429, PR.AVX13-1430, PR.AVX13-1431, PR.AVX13-1432, PR.AVX13-1433, PR.AVX13-1434, PR.AVX13-1435, PR.AVX13-1436, PR.AVX13-1437, PR.AVX13-1438, PR.AVX13-1439, PR.AVX13-1440, PR.AVX13-1441, PR.AVX13-1442, PR.AVX13-1443, PR.AVX13-1444, PR.AVX13-1445, PR.AVX13-1446, PR.AVX13-1447, PR.AVX13-1448, PR.AVX13-1449, PR.AVX13-1450, PR.AVX13-1451, PR.AVX13-1452, PR.AVX13-1453, PR.AVX13-1454, PR.AVX13-1455, PR.AVX13-1456, PR.AVX13-1457, PR.AVX13-1458, PR.AVX13-1459, PR.AVX13-1460, PR.AVX13-1461, PR.AVX13-1462, PR.AVX13-1463, PR.AVX13-1464, PR.AVX13-1465, PR.AVX13-1466, PR.AVX13-1467, PR.AVX13-1468, PR.AVX13-1469, PR.AVX13-1470, PR.AVX13-1471, PR.AVX13-1472, PR.AVX13-1473, PR.AVX13-1474, PR.AVX13-1475, PR.AVX13-1476, PR.AVX13-1477, PR.AVX13-1478, PR.AVX13-1479, PR.AVX13-1480, PR.AVX13-1481, PR.AVX13-1482, PR.AVX13-1483, PR.AVX13-1484, PR.AVX13-1485, PR.AVX13-1486, PR.AVX13-1487, PR.AVX13-1488, PR.AVX13-1489, PR.AVX13-1490, PR.AVX13-1491, PR.AVX13-1492, PR.AVX13-1493, PR.AVX13-1494, PR.AVX13-1495, PR.AVX13-1496, PR.AVX13-1497, PR.AVX13-1498, PR.AVX13-1499, PR.AVX13-1500, PR.AVX13-1501, PR.AVX13-1502, PR.AVX13-1503, PR.AVX13-1504, PR.AVX13-1505, PR.AVX13-1506, PR.AVX13-1507, PR.AVX13-1508, PR.AVX13-1509, PR.AVX13-1510, PR.AVX13-1511, PR.AVX13-1512, PR.AVX13-1513, PR.AVX13-1514, PR.AVX13-1515, PR.AVX13-1516, PR.AVX13-1517, PR.AVX13-1518, PR.AVX13-1519, PR.AVX13-1520, PR.AVX13-1521, PR.AVX13-1522, PR.AVX13-1523, PR.AVX13-1524, PR.AVX13-1525, PR.AVX13-1526, PR.AVX13-1527, PR.AVX13-1528, PR.AVX13-1529, PR.AVX13-1530, PR.AVX13-1531, PR.AVX13-1532, PR.AVX13-1533, PR.AVX13-1534, PR.AVX13-1535, PR.AVX13-1536, PR.AVX13-1537, PR.AVX13-1538, PR.AVX13-1539, PR.AVX13-1540, PR.AVX13-1541, PR.AVX13-1542, PR.AVX13-1543, PR.AVX13-1544, PR.AVX13-1545,

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-1556, PR.AVX13-1557, PR.AVX13-1558, PR.AVX13-1559, PR.AVX13-1560, PR.AVX13-1561, PR.AVX13-1562, PR.AVX13-1563, PR.AVX13-1564, PR.AVX13-1565, PR.AVX13-1566, PR.AVX13-1567, PR.AVX13-1568, PR.AVX13-1569, PR.AVX13-1570, PR.AVX13-1571, PR.AVX13-1572, PR.AVX13-1573, PR.AVX13-1574, PR.AVX13-1575, PR.AVX13-1576, PR.AVX13-1577, PR.AVX13-1578, PR.AVX13-1579, PR.AVX13-1580, PR.AVX13-1581, PR.AVX13-1582, PR.AVX13-1583, PR.AVX13-1584, PR.AVX13-1585, PR.AVX13-1586, PR.AVX13-1587, PR.AVX13-1588, PR.AVX13-1589, PR.AVX13-1590, PR.AVX13-1591, PR.AVX13-1592, PR.AVX13-1593, PR.AVX13-1594, PR.AVX13-1595, PR.AVX13-1596, PR.AVX13-1597, PR.AVX13-1598, PR.AVX13-1599, PR.AVX13-1600, PR.AVX13-1601, PR.AVX13-1602, PR.AVX13-1603, PR.AVX13-1604, PR.AVX13-1605, PR.AVX13-1606, PR.AVX13-1607, PR.AVX13-1608, PR.AVX13-1609, PR.AVX13-1610, PR.AVX13-1611, PR.AVX13-1612, PR.AVX13-1613, PR.AVX13-1614, PR.AVX13-1615, PR.AVX13-1616, PR.AVX13-1617, PR.AVX13-1618, PR.AVX13-1619, PR.AVX13-1620, PR.AVX13-1621, PR.AVX13-1622, PR.AVX13-1623, PR.AVX13-1624, PR.AVX13-1625, PR.AVX13-1626, PR.AVX13-1627, PR.AVX13-1628, PR.AVX13-1629, PR.AVX13-1630, PR.AVX13-1631, PR.AVX13-1632, PR.AVX13-1633, PR.AVX13-1634, PR.AVX13-1635, PR.AVX13-1636, PR.AVX13-1637, PR.AVX13-1638, PR.AVX13-1639, PR.AVX13-1640, PR.AVX13-1641, PR.AVX13-1642, PR.AVX13-1643, PR.AVX13-1644, PR.AVX13-1645, PR.AVX13-1646, PR.AVX13-1647, PR.AVX13-1648,

PR.AVX13-1656, PR.AVX13-1657, PR.AVX13-1658, PR.AVX13-1659,
PR.AVX13-1660, PR.AVX13-1661, PR.AVX13-1662, PR.AVX13-1663,
PR.AVX13-1664, PR.AVX13-1665, PR.AVX13-1666, PR.AVX13-1667,
PR.AVX13-1668, PR.AVX13-1669, PR.AVX13-1670, PR.AVX13-1671,
PR.AVX13-1672, PR.AVX13-1673, PR.AVX13-1674, PR.AVX13-1675,
PR.AVX13-1676, PR.AVX13-1677, PR.AVX13-1678, PR.AVX13-1679,
PR.AVX13-1680, PR.AVX13-1681, PR.AVX13-1682, PR.AVX13-1683,
PR.AVX13-1684, PR.AVX13-1685, PR.AVX13-1686, PR.AVX13-1687,
PR.AVX13-1688, PR.AVX13-1689, PR.AVX13-1690, PR.AVX13-1691,
PR.AVX13-1692, PR.AVX13-1693, PR.AVX13-1694, PR.AVX13-1695,
PR.AVX13-1696, PR.AVX13-1697, PR.AVX13-1698, PR.AVX13-1699,
PR.AVX13-1700, PR.AVX13-1701, PR.AVX13-1702, PR.AVX13-1703,
PR.AVX13-1704, PR.AVX13-1705, PR.AVX13-1706, PR.AVX13-1707,
PR.AVX13-1708, PR.AVX13-1709, PR.AVX13-1710, PR.AVX13-1711,
PR.AVX13-1712, PR.AVX13-1713, PR.AVX13-1714, PR.AVX13-1715,
PR.AVX13-1716, PR.AVX13-1717, PR.AVX13-1718, PR.AVX13-1719,
PR.AVX13-1720, PR.AVX13-1721, PR.AVX13-1722, PR.AVX13-1723,
PR.AVX13-1724, PR.AVX13-1725, PR.AVX13-1726, PR.AVX13-1727,
PR.AVX13-1728, PR.AVX13-1729, PR.AVX13-1730, PR.AVX13-1731,
PR.AVX13-1732, PR.AVX13-1733, PR.AVX13-1734, PR.AVX13-1735,
PR.AVX13-1736, PR.AVX13-1737, PR.AVX13-1738, PR.AVX13-1739,
PR.AVX13-1740, PR.AVX13-1741, PR.AVX13-1742, PR.AVX13-1743,

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального

Код ТН ВЭД ЕАЭС

поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-1748, PR.AVX13-1749, PR.AVX13-1750, PR.AVX13-1751, PR.AVX13-1752, PR.AVX13-1753, PR.AVX13-1754, PR.AVX13-1755, PR.AVX13-1756, PR.AVX13-1757, PR.AVX13-1758, PR.AVX13-1759, PR.AVX13-1760, PR.AVX13-1761, PR.AVX13-1762, PR.AVX13-1763, PR.AVX13-1764, PR.AVX13-1765, PR.AVX13-1766, PR.AVX13-1767, PR.AVX13-1768, PR.AVX13-1769, PR.AVX13-1770, PR.AVX13-1771, PR.AVX13-1772, PR.AVX13-1773, PR.AVX13-1774, PR.AVX13-1775, PR.AVX13-1776, PR.AVX13-1777, PR.AVX13-1778, PR.AVX13-1779, PR.AVX13-1780, PR.AVX13-1781, PR.AVX13-1782, PR.AVX13-1783, PR.AVX13-1784, PR.AVX13-1785, PR.AVX13-1786, PR.AVX13-1787, PR.AVX13-1788, PR.AVX13-1789, PR.AVX13-1790, PR.AVX13-1791, PR.AVX13-1792, PR.AVX13-1793, PR.AVX13-1794, PR.AVX13-1795, PR.AVX13-1796, PR.AVX13-1797, PR.AVX13-1798, PR.AVX13-1799, PR.AVX13-1800, PR.AVX13-1801, PR.AVX13-1802, PR.AVX13-1803, PR.AVX13-1804, PR.AVX13-1805, PR.AVX13-1806, PR.AVX13-1807, PR.AVX13-1808, PR.AVX13-1809, PR.AVX13-1810, PR.AVX13-1811, PR.AVX13-1812, PR.AVX13-1813, PR.AVX13-1814, PR.AVX13-1815, PR.AVX13-1816, PR.AVX13-1817, PR.AVX13-1818, PR.AVX13-1819, PR.AVX13-1820, PR.AVX13-1821, PR.AVX13-1822, PR.AVX13-1823, PR.AVX13-1824, PR.AVX13-1825, PR.AVX13-1826, PR.AVX13-1827, PR.AVX13-1828, PR.AVX13-1829, PR.AVX13-1830, PR.AVX13-1831, PR.AVX13-1832, PR.AVX13-1833, PR.AVX13-1834, PR.AVX13-1835, PR.AVX13-1836, PR.AVX13-1837, PR.AVX13-1838, PR.AVX13-1839, PR.AVX13-1840, PR.AVX13-1841, PR.AVX13-1842, PR.AVX13-1843, PR.AVX13-1844, PR.AVX13-1845, PR.AVX13-1846, PR.AVX13-1847, PR.AVX13-1848, PR.AVX13-1849, PR.AVX13-1850, PR.AVX13-1851, PR.AVX13-1852, PR.AVX13-1853, PR.AVX13-1854, PR.AVX13-1855, PR.AVX13-1856, PR.AVX13-1857, PR.AVX13-1858, PR.AVX13-1859, PR.AVX13-1860, PR.AVX13-1861, PR.AVX13-1862, PR.AVX13-1863, PR.AVX13-1864, PR.AVX13-1865, PR.AVX13-1866, PR.AVX13-1867, PR.AVX13-1868, PR.AVX13-1869, PR.AVX13-1870, PR.AVX13-1871, PR.AVX13-1872, PR.AVX13-1873, PR.AVX13-1874, PR.AVX13-1875, PR.AVX13-1876, PR.AVX13-1877, PR.AVX13-1878, PR.AVX13-1879, PR.AVX13-1880, PR.AVX13-1881, PR.AVX13-1882, PR.AVX13-1883, PR.AVX13-1884, PR.AVX13-1885, PR.AVX13-1886, PR.AVX13-1887, PR.AVX13-1888, PR.AVX13-1889, PR.AVX13-1890, PR.AVX13-1891, PR.AVX13-1892, PR.AVX13-1893, PR.AVX13-1894, PR.AVX13-1895, PR.AVX13-1896, PR.AVX13-1897, PR.AVX13-1898, PR.AVX13-1899, PR.AVX13-1900, PR.AVX13-1901, PR.AVX13-1902, PR.AVX13-1903, PR.AVX13-1904, PR.AVX13-1905, PR.AVX13-1906, PR.AVX13-1907, PR.AVX13-1908, PR.AVX13-1909, PR.AVX13-1910, PR.AVX13-1911, PR.AVX13-1912, PR.AVX13-1913, PR.AVX13-1914, PR.AVX13-1915,

PR.AVX13-1930, PR.AVX13-1931, PR.AVX13-1932, PR.AVX13-1933,
PR.AVX13-1934, PR.AVX13-1935, PR.AVX13-1936, PR.AVX13-1937,
PR.AVX13-1938, PR.AVX13-1939, PR.AVX13-1940, PR.AVX13-1941,
PR.AVX13-1942, PR.AVX13-1943, PR.AVX13-1944, PR.AVX13-1945,
PR.AVX13-1946, PR.AVX13-1947, PR.AVX13-1948, PR.AVX13-1949,
PR.AVX13-1950, PR.AVX13-1951, PR.AVX13-1952, PR.AVX13-1953,
PR.AVX13-1954, PR.AVX13-1955, PR.AVX13-1956, PR.AVX13-1957,
PR.AVX13-1958, PR.AVX13-1959, PR.AVX13-1960, PR.AVX13-1961,
PR.AVX13-1962, PR.AVX13-1963, PR.AVX13-1964, PR.AVX13-1965,
PR.AVX13-1966, PR.AVX13-1967, PR.AVX13-1968, PR.AVX13-1969,
PR.AVX13-1970, PR.AVX13-1971, PR.AVX13-1972, PR.AVX13-1973,
PR.AVX13-1974, PR.AVX13-1975, PR.AVX13-1976, PR.AVX13-1977,
PR.AVX13-1978, PR.AVX13-1979, PR.AVX13-1980, PR.AVX13-1981,
PR.AVX13-1982, PR.AVX13-1983, PR.AVX13-1984, PR.AVX13-1985,
PR.AVX13-1986, PR.AVX13-1987, PR.AVX13-1988, PR.AVX13-1989,
PR.AVX13-1990, PR.AVX13-1991, PR.AVX13-1992, PR.AVX13-1993,
PR.AVX13-1994, PR.AVX13-1995, PR.AVX13-1996, PR.AVX13-1997,
PR.AVX13-1998, PR.AVX13-1999, PR.AVX13-2000, PR.AVX13-2001,
PR.AVX13-2002, PR.AVX13-2003, PR.AVX13-2004, PR.AVX13-2005,
PR.AVX13-2006, PR.AVX13-2007, PR.AVX13-2008, PR.AVX13-2009,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-2014, PR.AVX13-2015, PR.AVX13-2016, PR.AVX13-2017, PR.AVX13-2018, PR.AVX13-2019, PR.AVX13-2020, PR.AVX13-2021, PR.AVX13-2022, PR.AVX13-2023, PR.AVX13-2024, PR.AVX13-2025, PR.AVX13-2026, PR.AVX13-2027, PR.AVX13-2028, PR.AVX13-2029, PR.AVX13-2030, PR.AVX13-2031, PR.AVX13-2032, PR.AVX13-2033, PR.AVX13-2034, PR.AVX13-2035, PR.AVX13-2036, PR.AVX13-2037, PR.AVX13-2038, PR.AVX13-2039, PR.AVX13-2040, PR.AVX13-2041, PR.AVX13-2042, PR.AVX13-2043, PR.AVX13-2044, PR.AVX13-2045, PR.AVX13-2046, PR.AVX13-2047, PR.AVX13-2048, PR.AVX13-2049, PR.AVX13-2050, PR.AVX13-2051, PR.AVX13-2052, PR.AVX13-2053, PR.AVX13-2054, PR.AVX13-2055, PR.AVX13-2056, PR.AVX13-2057, PR.AVX13-2058, PR.AVX13-2059, PR.AVX13-2060, PR.AVX13-2061, PR.AVX13-2062, PR.AVX13-2063, PR.AVX13-2064, PR.AVX13-2065, PR.AVX13-2066, PR.AVX13-2067, PR.AVX13-2068, PR.AVX13-2069, PR.AVX13-2070, PR.AVX13-2071, PR.AVX13-2072, PR.AVX13-2073, PR.AVX13-2074, PR.AVX13-2075, PR.AVX13-2076, PR.AVX13-2077, PR.AVX13-2078, PR.AVX13-2079, PR.AVX13-2080, PR.AVX13-2081, PR.AVX13-2082, PR.AVX13-2083, PR.AVX13-2084, PR.AVX13-2085, PR.AVX13-2086, PR.AVX13-2087, PR.AVX13-2088, PR.AVX13-2089, PR.AVX13-2090, PR.AVX13-2091, PR.AVX13-2092, PR.AVX13-2093, PR.AVX13-2094, PR.AVX13-2095, PR.AVX13-2096, PR.AVX13-2097, PR.AVX13-2098, PR.AVX13-2099, PR.AVX13-2100, PR.AVX13-2101, PR.AVX13-2102, PR.AVX13-2103, PR.AVX13-2104, PR.AVX13-2105, PR.AVX13-2106, PR.AVX13-2107, PR.AVX13-2108, PR.AVX13-2109, PR.AVX13-2110, PR.AVX13-2111, PR.AVX13-2112, PR.AVX13-2113, PR.AVX13-2114, PR.AVX13-2115, PR.AVX13-2116, PR.AVX13-2117, PR.AVX13-2118, PR.AVX13-2119, PR.AVX13-2120, PR.AVX13-2121, PR.AVX13-2122, PR.AVX13-2123, PR.AVX13-2124, PR.AVX13-2125, PR.AVX13-2126, PR.AVX13-2127, PR.AVX13-2128, PR.AVX13-2129, PR.AVX13-2130, PR.AVX13-2131, PR.AVX13-2132, PR.AVX13-2133, PR.AVX13-2134, PR.AVX13-2135, PR.AVX13-2136, PR.AVX13-2137, PR.AVX13-2138, PR.AVX13-2139, PR.AVX13-2140, PR.AVX13-2141, PR.AVX13-2142, PR.AVX13-2143, PR.AVX13-2144, PR.AVX13-2145, PR.AVX13-2146, PR.AVX13-2147, PR.AVX13-2148, PR.AVX13-2149, PR.AVX13-2150, PR.AVX13-2151, PR.AVX13-2152, PR.AVX13-2153, PR.AVX13-2154, PR.AVX13-2155, PR.AVX13-2156, PR.AVX13-2157, PR.AVX13-2158, PR.AVX13-2159, PR.AVX13-2160, PR.AVX13-2161, PR.AVX13-2162, PR.AVX13-2163, PR.AVX13-2164, PR.AVX13-2165, PR.AVX13-2166, PR.AVX13-2167, PR.AVX13-2168, PR.AVX13-2169, PR.AVX13-2170, PR.AVX13-2171, PR.AVX13-2172, PR.AVX13-2173, PR.AVX13-2174, PR.AVX13-2175, PR.AVX13-2176, PR.AVX13-2177, PR.AVX13-2178, PR.AVX13-2179, PR.AVX13-2180, PR.AVX13-2181, PR.AVX13-2182, PR.AVX13-2183, PR.AVX13-2184, PR.AVX13-2185, PR.AVX13-2186, PR.AVX13-2187, PR.AVX13-2188, PR.AVX13-2189, PR.AVX13-2190,

PR.AVX13-2205, PR.AVX13-2206, PR.AVX13-2207, PR.AVX13-2208,
PR.AVX13-2209, PR.AVX13-2210, PR.AVX13-2211, PR.AVX13-2212,
PR.AVX13-2213, PR.AVX13-2214, PR.AVX13-2215, PR.AVX13-2216,
PR.AVX13-2217, PR.AVX13-2218, PR.AVX13-2219, PR.AVX13-2220,
PR.AVX13-2221, PR.AVX13-2222, PR.AVX13-2223, PR.AVX13-2224,
PR.AVX13-2225, PR.AVX13-2226, PR.AVX13-2227, PR.AVX13-2228,
PR.AVX13-2229, PR.AVX13-2230, PR.AVX13-2231, PR.AVX13-2232,
PR.AVX13-2233, PR.AVX13-2234, PR.AVX13-2235, PR.AVX13-2236,
PR.AVX13-2237, PR.AVX13-2238, PR.AVX13-2239, PR.AVX13-2240,
PR.AVX13-2241, PR.AVX13-2242, PR.AVX13-2243, PR.AVX13-2244,
PR.AVX13-2245, PR.AVX13-2246, PR.AVX13-2247, PR.AVX13-2248,
PR.AVX13-2249, PR.AVX13-2250, PR.AVX13-2251, PR.AVX13-2252,
PR.AVX13-2253, PR.AVX13-2254, PR.AVX13-2255, PR.AVX13-2256,
PR.AVX13-2257, PR.AVX13-2258, PR.AVX13-2259, PR.AVX13-2260,
PR.AVX13-2261, PR.AVX13-2262, PR.AVX13-2263, PR.AVX13-2264,
PR.AVX13-2265, PR.AVX13-2266, PR.AVX13-2267, PR.AVX13-2268,
PR.AVX13-2269, PR.AVX13-2270, PR.AVX13-2271, PR.AVX13-2272,
PR.AVX13-2273, PR.AVX13-2274, PR.AVX13-2275, PR.AVX13-2276,

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-2280, PR.AVX13-2281, PR.AVX13-2282, PR.AVX13-2283, PR.AVX13-2284, PR.AVX13-2285, PR.AVX13-2286, PR.AVX13-2287, PR.AVX13-2288, PR.AVX13-2289, PR.AVX13-2290, PR.AVX13-2291, PR.AVX13-2292, PR.AVX13-2293, PR.AVX13-2294, PR.AVX13-2295, PR.AVX13-2296, PR.AVX13-2297, PR.AVX13-2298, PR.AVX13-2299, PR.AVX13-2300, PR.AVX13-2301, PR.AVX13-2302, PR.AVX13-2303, PR.AVX13-2304, PR.AVX13-2305, PR.AVX13-2306, PR.AVX13-2307, PR.AVX13-2308, PR.AVX13-2309, PR.AVX13-2310, PR.AVX13-2311, PR.AVX13-2312, PR.AVX13-2313, PR.AVX13-2314, PR.AVX13-2315, PR.AVX13-2316, PR.AVX13-2317, PR.AVX13-2318, PR.AVX13-2319, PR.AVX13-2320, PR.AVX13-2321, PR.AVX13-2322, PR.AVX13-2323, PR.AVX13-2324, PR.AVX13-2325, PR.AVX13-2326, PR.AVX13-2327, PR.AVX13-2328, PR.AVX13-2329, PR.AVX13-2330, PR.AVX13-2331, PR.AVX13-2332, PR.AVX13-2333, PR.AVX13-2334, PR.AVX13-2335, PR.AVX13-2336, PR.AVX13-2337, PR.AVX13-2338, PR.AVX13-2339, PR.AVX13-2340, PR.AVX13-2341, PR.AVX13-2342, PR.AVX13-2343, PR.AVX13-2344, PR.AVX13-2345, PR.AVX13-2346, PR.AVX13-2347, PR.AVX13-2348, PR.AVX13-2349, PR.AVX13-2350, PR.AVX13-2351, PR.AVX13-2352, PR.AVX13-2353, PR.AVX13-2354, PR.AVX13-2355, PR.AVX13-2356, PR.AVX13-2357, PR.AVX13-2358, PR.AVX13-2359, PR.AVX13-2360, PR.AVX13-2361, PR.AVX13-2362, PR.AVX13-2363, PR.AVX13-2364, PR.AVX13-2365, PR.AVX13-2366, PR.AVX13-2367, PR.AVX13-2368, PR.AVX13-2369, PR.AVX13-2370, PR.AVX13-2371, PR.AVX13-2372, PR.AVX13-2373, PR.AVX13-2374, PR.AVX13-2375, PR.AVX13-2376, PR.AVX13-2377, PR.AVX13-2378, PR.AVX13-2379, PR.AVX13-2380, PR.AVX13-2381, PR.AVX13-2382, PR.AVX13-2383, PR.AVX13-2384, PR.AVX13-2385, PR.AVX13-2386, PR.AVX13-2387, PR.AVX13-2388, PR.AVX13-2389, PR.AVX13-2390, PR.AVX13-2391, PR.AVX13-2392, PR.AVX13-2393, PR.AVX13-2394, PR.AVX13-2395, PR.AVX13-2396, PR.AVX13-2397, PR.AVX13-2398, PR.AVX13-2399, PR.AVX13-2400, PR.AVX13-2401, PR.AVX13-2402, PR.AVX13-2403, PR.AVX13-2404, PR.AVX13-2405, PR.AVX13-2406, PR.AVX13-2407, PR.AVX13-2408, PR.AVX13-2409, PR.AVX13-2410, PR.AVX13-2411, PR.AVX13-2412, PR.AVX13-2413, PR.AVX13-2414, PR.AVX13-2415, PR.AVX13-2416, PR.AVX13-2417, PR.AVX13-2418, PR.AVX13-2419, PR.AVX13-2420, PR.AVX13-2421, PR.AVX13-2422, PR.AVX13-2423, PR.AVX13-2424, PR.AVX13-2425, PR.AVX13-2426, PR.AVX13-2427, PR.AVX13-2428, PR.AVX13-2429, PR.AVX13-2430, PR.AVX13-2431, PR.AVX13-2432,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;
 8708709909 - - - - прочие;
 8708709109 - - - - прочие;
 8708509909 - - - - - прочие;
 8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
 8511900009 - - - прочие;
 8511500008 - - - прочие;
 8511400008 - - - прочие;
 8483109500 - - прочие;
 8483102509 - - - - прочие;
 8483102108 - - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.AVX13-2444, PR.AVX13-2445, PR.AVX13-2446, PR.AVX13-2447, PR.AVX13-2448, PR.AVX13-2449, PR.AVX13-2450, PR.AVX13-2451, PR.AVX13-2452, PR.AVX13-2453, PR.AVX13-2454, PR.AVX13-2455, PR.AVX13-2456, PR.AVX13-2457, PR.AVX13-2458, PR.AVX13-2459, PR.AVX13-2460, PR.AVX13-2461, PR.AVX13-2462, PR.AVX13-2463, PR.AVX13-2464, PR.AVX13-2465, PR.AVX13-2466, PR.AVX13-2467, PR.AVX13-2468, PR.AVX13-2469, PR.AVX13-2470, PR.AVX13-2471, PR.AVX13-2472, PR.AVX13-2473, PR.AVX13-2474, PR.AVX13-2475, PR.AVX13-2476, PR.AVX13-2477, PR.AVX13-2478, PR.AVX13-2479, PR.AVX13-2480, PR.AVX13-2481, PR.AVX13-2482, PR.AVX13-2483, PR.AVX13-2484, PR.AVX13-2485, PR.AVX13-2486, PR.AVX13-2487, PR.AVX13-2488, PR.AVX13-2489, PR.AVX13-2490, PR.AVX13-2491, PR.AVX13-2492, PR.AVX13-2493, PR.AVX13-2494, PR.AVX13-2495, PR.AVX13-2496, PR.AVX13-2497, PR.AVX13-2498, PR.AVX13-2499, PR.AVX13-2500, PR.AVX13-2501, PR.AVX13-2502, PR.AVX13-2503, PR.AVX13-2504, PR.AVX13-2505, PR.AVX13-2506, PR.AVX13-2507, PR.AVX13-2508, PR.AVX13-2509, PR.AVX13-2510, PR.AVX13-2511, PR.AVX13-2512, PR.AVX13-2513, PR.AVX13-2514, PR.AVX13-2515, PR.AVX13-2516, PR.AVX13-2517, PR.AVX13-2518, PR.AVX13-2519, PR.AVX13-2520, PR.AVX13-2521, PR.AVX13-2522, PR.AVX13-2523, PR.AVX13-2524, PR.AVX13-2525, PR.AVX13-2526, PR.AVX13-2527, PR.AVX13-2528, PR.AVX13-2529, PR.AVX13-2530, PR.AVX13-2531, PR.AVX13-2532, PR.AVX13-2533, PR.AVX13-2534, PR.AVX13-2535, PR.AVX13-2536, PR.AVX13-2537, PR.AVX13-2538, PR.AVX13-2539, PR.AVX13-2540, PR.AVX13-2541, PR.AVX13-2542, PR.AVX13-2543, PR.AVX13-2544, PR.AVX13-2545, PR.AVX13-2546, PR.AVX13-2547, PR.AVX13-2548, PR.AVX13-2549, PR.AVX13-2550, PR.AVX13-2551, PR.AVX13-2552, PR.AVX13-2553, PR.AVX13-2554, PR.AVX13-2555, PR.AVX13-2556, PR.AVX13-2557, PR.AVX13-2558, PR.AVX13-2559, PR.AVX13-2560, PR.AVX13-2561, PR.AVX13-2562, PR.AVX13-2563, PR.AVX13-2564, PR.AVX13-2565, PR.AVX13-2566, PR.AVX13-2567, PR.AVX13-2568, PR.AVX13-2569, PR.AVX13-2570, PR.AVX13-2571, PR.AVX13-2572, PR.AVX13-2573, PR.AVX13-2574, PR.AVX13-2575, PR.AVX13-2576, PR.AVX13-2577, PR.AVX13-2578, PR.AVX13-2579, PR.AVX13-2580, PR.AVX13-2581, PR.AVX13-2582, PR.AVX13-2583, PR.AVX13-2584, PR.AVX13-2585, PR.AVX13-2586, PR.AVX13-2587, PR.AVX13-2588, PR.AVX13-2589, PR.AVX13-2590, PR.AVX13-2591, PR.AVX13-2592, PR.AVX13-2593, PR.AVX13-2594, PR.AVX13-2595, PR.AVX13-2596, PR.AVX13-2597, PR.AVX13-2598, PR.AVX13-2599, PR.AVX13-2600, PR.AVX13-2601, PR.AVX13-2602, PR.AVX13-2603, PR.AVX13-2604, PR.AVX13-2605, PR.AVX13-2606, PR.AVX13-2607, PR.AVX13-2608, PR.AVX13-2609, PR.AVX13-2610, PR.AVX13-2611, PR.AVX13-2612, PR.AVX13-2613, PR.AVX13-2614, PR.AVX13-2615, PR.AVX13-2616, PR.AVX13-2617, PR.AVX13-2618, PR.AVX13-2619, PR.AVX13-2620, PR.AVX13-2621, PR.AVX13-2622, PR.AVX13-2623, PR.AVX13-2624, PR.AVX13-2625, PR.AVX13-2626, PR.AVX13-2627, PR.AVX13-2628, PR.AVX13-2629, PR.AVX13-2630, PR.AVX13-2631, PR.AVX13-2632, PR.AVX13-2633, PR.AVX13-2634, PR.AVX13-2635, PR.AVX13-2636, PR.AVX13-2637, PR.AVX13-2638, PR.AVX13-2639, PR.AVX13-2640, PR.AVX13-2641, PR.AVX13-2642, PR.AVX13-2643,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2660, PR.AVX13-2661, PR.AVX13-2662, PR.AVX13-2663, PR.AVX13-2664, PR.AVX13-2665, PR.AVX13-2666, PR.AVX13-2667, PR.AVX13-2668, PR.AVX13-2669, PR.AVX13-2670, PR.AVX13-2671, PR.AVX13-2672, PR.AVX13-2673, PR.AVX13-2674, PR.AVX13-2675, PR.AVX13-2676, PR.AVX13-2677, PR.AVX13-2678, PR.AVX13-2679, PR.AVX13-2680, PR.AVX13-2681, PR.AVX13-2682, PR.AVX13-2683, PR.AVX13-2684, PR.AVX13-2685, PR.AVX13-2686, PR.AVX13-2687, PR.AVX13-2688, PR.AVX13-2689, PR.AVX13-2690, PR.AVX13-2691, PR.AVX13-2692, PR.AVX13-2693, PR.AVX13-2694, PR.AVX13-2695, PR.AVX13-2696, PR.AVX13-2697, PR.AVX13-2698, PR.AVX13-2699, PR.AVX13-2700, PR.AVX13-2701, PR.AVX13-2702, PR.AVX13-2703, PR.AVX13-2704, PR.AVX13-2705, PR.AVX13-2706, PR.AVX13-2707, PR.AVX13-2708, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-2710, PR.AVX13-2711, PR.AVX13-2712, PR.AVX13-2713, PR.AVX13-2714, PR.AVX13-2715, PR.AVX13-2716, PR.AVX13-2717, PR.AVX13-2718, PR.AVX13-2719, PR.AVX13-2720, PR.AVX13-2721, PR.AVX13-2722, PR.AVX13-2723, PR.AVX13-2724, PR.AVX13-2725, PR.AVX13-2726, PR.AVX13-2727, PR.AVX13-2728, PR.AVX13-2729, PR.AVX13-2730, PR.AVX13-2731, PR.AVX13-2732, PR.AVX13-2733, PR.AVX13-2734, PR.AVX13-2735, PR.AVX13-2736, PR.AVX13-2737, PR.AVX13-2738, PR.AVX13-2739, PR.AVX13-2740, PR.AVX13-2741, PR.AVX13-2742, PR.AVX13-2743, PR.AVX13-2744, PR.AVX13-2745, PR.AVX13-2746, PR.AVX13-2747, PR.AVX13-2748, PR.AVX13-2749, PR.AVX13-2750, PR.AVX13-2751, PR.AVX13-2752, PR.AVX13-2753, PR.AVX13-2754, PR.AVX13-2755, PR.AVX13-2756, PR.AVX13-2757, PR.AVX13-2758, PR.AVX13-2759, PR.AVX13-2760, PR.AVX13-2761, PR.AVX13-2762, PR.AVX13-2763, PR.AVX13-2764, PR.AVX13-2765, PR.AVX13-2766, PR.AVX13-2767, PR.AVX13-2768, PR.AVX13-2769, PR.AVX13-2770, PR.AVX13-2771, PR.AVX13-2772, PR.AVX13-2773, PR.AVX13-2774, PR.AVX13-2775, PR.AVX13-2776, PR.AVX13-2777, PR.AVX13-2778, PR.AVX13-2779, PR.AVX13-2780, PR.AVX13-2781, PR.AVX13-2782, PR.AVX13-2783, PR.AVX13-2784, PR.AVX13-2785, PR.AVX13-2786, PR.AVX13-2787, PR.AVX13-2788, PR.AVX13-2789, PR.AVX13-2790, PR.AVX13-2791, PR.AVX13-2792, PR.AVX13-2793, PR.AVX13-2794, PR.AVX13-2795, PR.AVX13-2796, PR.AVX13-2797, PR.AVX13-2798, PR.AVX13-2799, PR.AVX13-2800, PR.AVX13-2801, PR.AVX13-2802, PR.AVX13-2803, PR.AVX13-2804, PR.AVX13-2805, PR.AVX13-2806, PR.AVX13-2807, PR.AVX13-2808, PR.AVX13-2809, PR.AVX13-2810, PR.AVX13-2811, PR.AVX13-2812, PR.AVX13-2813, PR.AVX13-2814, PR.AVX13-2815, PR.AVX13-2816, PR.AVX13-2817, PR.AVX13-2818, PR.AVX13-2819, PR.AVX13-2820, PR.AVX13-2821, PR.AVX13-2822, PR.AVX13-2823, PR.AVX13-2824, PR.AVX13-2825, PR.AVX13-2826, PR.AVX13-2827, PR.AVX13-2828, PR.AVX13-2829, PR.AVX13-2830, PR.AVX13-2831, PR.AVX13-2832, PR.AVX13-2833, PR.AVX13-2834, PR.AVX13-2835, PR.AVX13-2836, PR.AVX13-2837, PR.AVX13-2838, PR.AVX13-2839, PR.AVX13-2840, PR.AVX13-2841, PR.AVX13-2842, PR.AVX13-2843, PR.AVX13-2844, PR.AVX13-2845, PR.AVX13-2846, PR.AVX13-2847, PR.AVX13-2848, PR.AVX13-2849, PR.AVX13-2850, PR.AVX13-2851, PR.AVX13-2852, PR.AVX13-2853, PR.AVX13-2854, PR.AVX13-2855, PR.AVX13-2856, PR.AVX13-2857, PR.AVX13-2858, PR.AVX13-2859, PR.AVX13-2860, PR.AVX13-2861, PR.AVX13-2862, PR.AVX13-2863, PR.AVX13-2864, PR.AVX13-2865, PR.AVX13-2866, PR.AVX13-2867, PR.AVX13-2868, PR.AVX13-2869, PR.AVX13-2870, PR.AVX13-2871, PR.AVX13-2872, PR.AVX13-2873, PR.AVX13-2874, PR.AVX13-2875, PR.AVX13-2876, PR.AVX13-2877, PR.AVX13-2878, PR.AVX13-2879, PR.AVX13-2880, PR.AVX13-2881, PR.AVX13-2882, PR.AVX13-2883, PR.AVX13-2884, PR.AVX13-2885, PR.AVX13-2886, PR.AVX13-2887, PR.AVX13-2888, PR.AVX13-2889, PR.AVX13-2890, PR.AVX13-2891, PR.AVX13-2892, PR.AVX13-2893, PR.AVX13-2894, PR.AVX13-2895, PR.AVX13-2896, PR.AVX13-2897, PR.AVX13-2898, PR.AVX13-2899, PR.AVX13-2900, PR.AVX13-2901, PR.AVX13-2902, PR.AVX13-2903, PR.AVX13-2904, PR.AVX13-2905, PR.AVX13-2906, PR.AVX13-2907, PR.AVX13-2908, PR.AVX13-2909, PR.AVX13-2910,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.AVX13-2927, PR.AVX13-2928, PR.AVX13-2929, PR.AVX13-2930,
PR.AVX13-2931, PR.AVX13-2932, PR.AVX13-2933, PR.AVX13-2934,
PR.AVX13-2935, PR.AVX13-2936, PR.AVX13-2937, PR.AVX13-2938,
PR.AVX13-2939, PR.AVX13-2940, PR.AVX13-2941, PR.AVX13-2942,
PR.AVX13-2943, PR.AVX13-2944, PR.AVX13-2945, PR.AVX13-2946,
PR.AVX13-2947, PR.AVX13-2948, PR.AVX13-2949, PR.AVX13-2950,
PR.AVX13-2951, PR.AVX13-2952, PR.AVX13-2953, PR.AVX13-2954,
PR.AVX13-2955, PR.AVX13-2956, PR.AVX13-2957, PR.AVX13-2958,
PR.AVX13-2959, PR.AVX13-2960, PR.AVX13-2961, PR.AVX13-2962,
PR.AVX13-2963, PR.AVX13-2964, PR.AVX13-2965, PR.AVX13-2966,
PR.AVX13-2967, PR.AVX13-2968, PR.AVX13-2969, PR.AVX13-2970,
PR.AVX13-2971, PR.AVX13-2972, PR.AVX13-2973, PR.AVX13-2974,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

AVX13-2976, PR.AVX13-2977, PR.AVX13-2978, PR.AVX13-2979, PR.AVX13-2980, PR.AVX13-2981, PR.AVX13-2982, PR.AVX13-2983, PR.AVX13-2984, PR.AVX13-2985, PR.AVX13-2986, PR.AVX13-2987, PR.AVX13-2988, PR.AVX13-2989, PR.AVX13-2990, PR.AVX13-2991, PR.AVX13-2992, PR.AVX13-2993, PR.AVX13-2994, PR.AVX13-2995, PR.AVX13-2996, PR.AVX13-2997, PR.AVX13-2998, PR.AVX13-2999, PR.AVX13-3000, PR.v-belt001, PR.v-belt002, PR.v-belt003, PR.v-belt004, PR.v-belt005, PR.v-belt006, PR.v-belt007, PR.v-belt008, PR.v-belt009, PR.v-belt010, PR.v-belt011, PR.v-belt012, PR.v-belt013, PR.v-belt014, PR.v-belt015, PR.v-belt016, PR.v-belt017, PR.v-belt018, PR.v-belt019, PR.v-belt020, PR.v-belt021, PR.v-belt022, PR.v-belt023, PR.v-belt024, PR.v-belt025, PR.v-belt026, PR.v-belt027, PR.v-belt028, PR.v-belt029, PR.v-belt030, PR.v-belt031, PR.v-belt032, PR.v-belt033, PR.v-belt034, PR.v-belt035, PR.v-belt036, PR.v-belt037, PR.v-belt038, PR.v-belt039, PR.v-belt040, PR.v-belt041, PR.v-belt042, PR.v-belt043, PR.v-belt044, PR.v-belt045, PR.v-belt046, PR.v-belt047, PR.v-belt048, PR.v-belt049, PR.v-belt050, PR.v-belt051, PR.v-belt052, PR.v-belt053, PR.v-belt054, PR.v-belt055, PR.v-belt056, PR.v-belt057, PR.v-belt058, PR.v-belt059, PR.v-belt060, PR.v-belt061, PR.v-belt062, PR.v-belt063, PR.v-belt064, PR.v-belt065, PR.v-belt066, PR.v-belt067, PR.v-belt068, PR.v-belt069, PR.v-belt070, PR.v-belt071, PR.v-belt072, PR.v-belt073, PR.v-belt074, PR.v-belt075, PR.v-belt076, PR.v-belt077, PR.v-belt078, PR.v-belt079, PR.v-belt080, PR.v-belt081, PR.v-belt082, PR.v-belt083, PR.v-belt084, PR.v-belt085, PR.v-belt086, PR.v-belt087, PR.v-belt088, PR.v-belt089, PR.v-belt090, PR.v-belt091, PR.v-belt092, PR.v-belt093, PR.v-belt094, PR.v-belt095, PR.v-belt096, PR.v-belt097, PR.v-belt098, PR.v-belt099, PR.v-belt100, PR.AVX10X750, PR.AVX13X750 (з), PR.AVX13X750 (зуб), PR.AVX10X757, PR.AVX13X757 (з), PR.AVX13X757 (зуб), PR.SPA-757LP, PR.AVX10X710, PR.AVX10X713, PR.AVX10X715, PR.AVX10X750, PR.AVX10X755, PR.AVX10X757, PR.AVX10X775, PR.AVX10X820, PR.AVX10X833, PR.AVX10X838, PR.AVX10X875, PR.AVX10X900, PR.AVX10X923, PR.AVX10X935, PR.AVX10X938, PR.AVX10X940, PR.AVX10X944, PR.AVX10X1013, PR.AVX10X1018, PR.AVX10X1025, PR.AVX10X1030, PR.AVX10X1040, PR.AVX10X1045, PR.AVX10X1050, PR.AVX10X1120, PR.AVX10X1150, PR.AVX10X1250, PR.AVX10X1280, PR.AVX10X1400, PR.AVX10X1500, PR.AVX13X1650, PR.AVX10X1775, PR.AVX10X1800, PR.AVX13X710, PR.AVX13X713, PR.AVX13X715, PR.AVX13X750, PR.AVX13X755, PR.AVX13X757, PR.AVX13X775, PR.AVX13X820, PR.AVX13X833, PR.AVX13X838, PR.AVX13X875, PR.AVX13X900, PR.AVX13X923, PR.AVX13X935, PR.AVX13X938, PR.AVX13X940, PR.AVX13X944, PR.AVX13X1013, PR.AVX13X1018, PR.AVX13X1025, PR.AVX13X1030, PR.AVX13X1040, PR.AVX13X1045, PR.AVX13X1050, PR.AVX13X1120, PR.AVX13X1150, PR.AVX13X1250, PR.AVX13X1280, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Ремни синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей в том числе в составе комплекта, артикулы: PR.3PK001, PR.3PK002, PR.3PK003, PR.3PK004, PR.3PK005, PR.3PK006, PR.3PK007, PR.3PK008, PR.3PK009, PR.3PK010, PR.3PK011, PR.3PK012, PR.3PK013, PR.3PK014, PR.3PK015, PR.3PK016, PR.3PK017, PR.3PK018, PR.3PK019, PR.3PK020, PR.3PK021, PR.3PK022, PR.3PK023, PR.3PK024, PR.3PK025, PR.3PK026, PR.3PK027, PR.3PK028, PR.3PK029, PR.3PK030, PR.3PK031, PR.3PK032, PR.3PK033, PR.3PK034, PR.3PK035, PR.3PK036, PR.3PK037, PR.3PK038, PR.3PK039, PR.3PK040, PR.3PK041, PR.3PK042, PR.3PK043, PR.3PK044, PR.3PK045, PR.3PK046, PR.3PK047, PR.3PK048, PR.3PK049, PR.3PK050, PR.3PK051, PR.3PK052, PR.3PK053, PR.3PK054, PR.3PK055, PR.3PK056, PR.3PK057, PR.3PK058, PR.3PK059, PR.3PK060, PR.3PK061, PR.3PK062, PR.3PK063, PR.3PK064, PR.3PK065, PR.3PK066, PR.3PK067, PR.3PK068, PR.3PK069, PR.3PK070, PR.3PK071, PR.3PK072, PR.3PK073, PR.3PK074, PR.3PK075, PR.3PK076, PR.3PK077, PR.3PK078, PR.3PK079, PR.3PK080, PR.3PK081, PR.3PK082, PR.3PK083, PR.3PK084, PR.3PK085, PR.3PK086, PR.3PK087, PR.3PK088, PR.3PK089, PR.3PK090, PR.3PK091, PR.3PK092, PR.3PK093, PR.3PK094, PR.3PK095, PR.3PK096, PR.3PK097, PR.3PK098, PR.3PK099, PR.3PK100, PR.3PK101, PR.3PK102, PR.3PK103, PR.3PK104, PR.3PK105, PR.3PK106, PR.3PK107, PR.3PK108, PR.3PK109, PR.3PK110, PR.3PK111, PR.3PK112, PR.3PK113, PR.3PK114, PR.3PK115, PR.3PK116, PR.3PK117, PR.3PK118, PR.3PK119, PR.3PK120, PR.3PK121, PR.3PK122, PR.3PK123, PR.3PK124, PR.3PK125, PR.3PK126, PR.3PK127, PR.3PK128, PR.3PK129, PR.3PK130, PR.3PK131, PR.3PK132, PR.3PK133, PR.3PK134, PR.3PK135, PR.3PK136, PR.3PK137, PR.3PK138, PR.3PK139, PR.3PK140, PR.3PK141, PR.3PK142, PR.3PK143, PR.3PK144, PR.3PK145, PR.3PK146, PR.3PK147, PR.3PK148, PR.3PK149, PR.3PK150, PR.3PK151, PR.3PK152, PR.3PK153, PR.3PK154, PR.3PK155, PR.3PK156, PR.3PK157, PR.3PK158, PR.3PK159, PR.3PK160, PR.3PK161, PR.3PK162, PR.3PK163, PR.3PK164, PR.3PK165, PR.3PK166, PR.3PK167, PR.3PK168, PR.3PK169, PR.3PK170, PR.3PK171, PR.3PK172, PR.3PK173, PR.3PK174, PR.3PK175, PR.3PK176, PR.3PK177, PR.3PK178, PR.3PK179, PR.3PK180, PR.3PK181, PR.3PK182, PR.3PK183, PR.3PK184, PR.3PK185, PR.3PK186, PR.3PK187, PR.3PK188, PR.3PK189, PR.3PK190, PR.3PK191, PR.3PK192, PR.3PK193, PR.3PK194, PR.3PK195, PR.3PK196, PR.3PK197, PR.3PK198, PR.3PK199, PR.3PK200, PR.3PK201, PR.3PK202, PR.3PK203, PR.3PK204, PR.3PK205, PR.3PK206, PR.3PK207, PR.3PK208, PR.3PK209, PR.3PK210, PR.3PK211, PR.3PK212, PR.3PK213, PR.3PK214, PR.3PK215, PR.3PK216, PR.3PK217, PR.3PK218, PR.3PK219, PR.3PK220, PR.3PK221, PR.3PK222, PR.3PK223, PR.3PK224, PR.3PK225, PR.3PK226, PR.3PK227, PR.3PK228, PR.3PK229, PR.3PK230, PR.3PK231, PR.3PK232, PR.3PK233, PR.3PK234, PR.3PK235, PR.3PK236, PR.3PK237, PR.3PK238, PR.3PK239, PR.3PK240, PR.3PK241, PR.3PK242, PR.3PK243, PR.3PK244, PR.3PK245, PR.3PK246, PR.3PK247, PR.3PK248, PR.3PK249, PR.3PK250, PR.3PK251, PR.3PK252, PR.3PK253, PR.3PK254, PR.3PK255, PR.3PK256, PR.3PK257, PR.3PK258, PR.3PK259, PR.3PK260, PR.3PK261, PR.3PK262, PR.3PK263, PR.3PK264, PR.3PK265, PR.3PK266, PR.3PK267, PR.3PK268, PR.3PK269, PR.3PK270, PR.3PK271, PR.3PK272, PR.3PK273, PR.3PK274, PR.3PK275, PR.3PK276, PR.3PK277, PR.3PK278, PR.3PK279, PR.3PK280, PR.3PK281, PR.3PK282, PR.3PK283, PR.3PK284, PR.3PK285, PR.3PK286, PR.3PK287, PR.3PK288, PR.3PK289, PR.3PK290, PR.

3PK291, PR.3PK292, PR.3PK293, PR.3PK294, PR.3PK295, PR.3PK296, PR.3PK297, PR.3PK298, PR.3PK299, PR.3PK300, PR.3PK301, PR.3PK302, PR.3PK303, PR.3PK304, PR.3PK305, PR.3PK306, PR.3PK307, PR.3PK308, PR.3PK309, PR.3PK310, PR.3PK311, PR.3PK312, PR.3PK313, PR.3PK314, PR.3PK315, PR.3PK316, PR.3PK317, PR.3PK318, PR.3PK319, PR.3PK320, PR.3PK321, PR.3PK322, PR.3PK323, PR.3PK324, PR.3PK325, PR.3PK326, PR.3PK327, PR.3PK328, PR.3PK329, PR.3PK330, PR.3PK331, PR.3PK332, PR.3PK333, PR.3PK334, PR.3PK335, PR.3PK336, PR.3PK337, PR.3PK338, PR.3PK339, PR.3PK340, PR.3PK341, PR.3PK342, PR.3PK343, PR.3PK344, PR.3PK345, PR.3PK346, PR.3PK347, PR.3PK348, PR.3PK349, PR.3PK350, PR.3PK351, PR.3PK352, PR.3PK353, PR.3PK354,

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.3PK355, PR.3PK356, PR.3PK357, PR.3PK358, PR.3PK359, PR.3PK360, PR.3PK361, PR.3PK362, PR.3PK363, PR.3PK364, PR.3PK365, PR.3PK366, PR.3PK367, PR.3PK368, PR.3PK369, PR.3PK370, PR.3PK371, PR.3PK372, PR.3PK373, PR.3PK374, PR.3PK375, PR.3PK376, PR.3PK377, PR.3PK378, PR.3PK379, PR.3PK380, PR.3PK381, PR.3PK382, PR.3PK383, PR.3PK384, PR.3PK385, PR.3PK386, PR.3PK387, PR.3PK388, PR.3PK389, PR.3PK390, PR.3PK391, PR.3PK392, PR.3PK393, PR.3PK394, PR.3PK395, PR.3PK396, PR.3PK397, PR.3PK398, PR.3PK399, PR.3PK400, PR.3PK401, PR.3PK402, PR.3PK403, PR.3PK404, PR.3PK405, PR.3PK406, PR.3PK407, PR.3PK408, PR.3PK409, PR.3PK410, PR.3PK411, PR.3PK412, PR.3PK413, PR.3PK414, PR.3PK415, PR.3PK416, PR.3PK417, PR.3PK418, PR.3PK419, PR.3PK420, PR.3PK421, PR.3PK422, PR.3PK423, PR.3PK424, PR.3PK425, PR.3PK426, PR.3PK427, PR.3PK428, PR.3PK429, PR.3PK430, PR.3PK431, PR.3PK432, PR.3PK433, PR.3PK434, PR.3PK435, PR.3PK436, PR.3PK437, PR.3PK438, PR.3PK439, PR.3PK440, PR.3PK441, PR.3PK442, PR.3PK443, PR.3PK444, PR.3PK445, PR.3PK446, PR.3PK447, PR.3PK448, PR.3PK449, PR.3PK450, PR.3PK451, PR.3PK452, PR.3PK453, PR.3PK454, PR.3PK455, PR.3PK456, PR.3PK457, PR.3PK458, PR.3PK459, PR.3PK460, PR.3PK461, PR.3PK462, PR.3PK463, PR.3PK464, PR.3PK465, PR.3PK466, PR.3PK467, PR.3PK468, PR.3PK469, PR.3PK470, PR.3PK471, PR.3PK472, PR.3PK473, PR.3PK474, PR.3PK475, PR.3PK476, PR.3PK477, PR.3PK478, PR.3PK479, PR.3PK480, PR.3PK481, PR.3PK482, PR.3PK483, PR.3PK484, PR.3PK485, PR.3PK486, PR.3PK487, PR.3PK488, PR.3PK489, PR.3PK490, PR.3PK491, PR.3PK492, PR.3PK493, PR.3PK494, PR.3PK495, PR.3PK496, PR.3PK497, PR.3PK498, PR.3PK499, PR.3PK500, PR.3PK501, PR.3PK502, PR.3PK503, PR.3PK504, PR.3PK505, PR.3PK506, PR.3PK507, PR.3PK508, PR.3PK509, PR.3PK510, PR.3PK511, PR.3PK512, PR.3PK513, PR.3PK514, PR.3PK515, PR.3PK516, PR.3PK517, PR.3PK518, PR.3PK519, PR.3PK520, PR.3PK521, PR.3PK522, PR.3PK523, PR.3PK524, PR.3PK525, PR.3PK526, PR.3PK527, PR.3PK528, PR.3PK529, PR.3PK530, PR.3PK531, PR.3PK532, PR.3PK533, PR.3PK534, PR.

3PK535, PR.3PK536, PR.3PK537, PR.3PK538, PR.3PK539, PR.3PK540, PR.3PK541, PR.3PK542, PR.3PK543, PR.3PK544, PR.3PK545, PR.3PK546, PR.3PK547, PR.3PK548, PR.3PK549, PR.3PK550, PR.3PK551, PR.3PK552, PR.3PK553, PR.3PK554, PR.3PK555, PR.3PK556, PR.3PK557, PR.3PK558, PR.3PK559, PR.3PK560, PR.3PK561, PR.3PK562, PR.3PK563, PR.3PK564, PR.3PK565, PR.3PK566, PR.3PK567, PR.3PK568, PR.3PK569, PR.3PK570, PR.3PK571, PR.3PK572, PR.3PK573, PR.3PK574, PR.3PK575, PR.3PK576, PR.3PK577, PR.3PK578, PR.3PK579, PR.3PK580, PR.3PK581, PR.3PK582, PR.3PK583, PR.3PK584, PR.3PK585, PR.3PK586, PR.3PK587, PR.3PK588, PR.3PK589, PR.3PK590, PR.3PK591, PR.3PK592, PR.3PK593, PR.3PK594, PR.3PK595, PR.3PK596, PR.3PK597, PR.3PK598, PR.3PK599, PR.3PK600, PR.3PK601, PR.3PK602, PR.3PK603, PR.3PK604, PR.3PK605, PR.3PK606, PR.3PK607, PR.3PK608, PR.3PK609, PR.3PK610, PR.3PK611, PR.3PK612, PR.3PK613, PR.3PK614, PR.3PK615, PR.3PK616, PR.3PK617, PR.3PK618, PR.3PK619, PR.3PK620, PR.3PK621, PR.3PK622, PR.3PK623, PR.3PK624, PR.3PK625, PR.3PK626, PR.3PK627, PR.3PK628, PR.3PK629, PR.3PK630, PR.3PK631, PR.3PK632, PR.3PK633, PR.3PK634, PR.3PK635, PR.3PK636, PR.3PK637, PR.3PK638, PR.3PK639, PR.3PK640, PR.3PK641, PR.3PK642, PR.3PK643, PR.3PK644, PR.3PK645, PR.3PK646, PR.3PK647, PR.3PK648, PR.3PK649, PR.3PK650, PR.3PK651, PR.3PK652, PR.3PK653, PR.3PK654, PR.3PK655, PR.3PK656, PR.3PK657, PR.3PK658, PR.3PK659, PR.3PK660, PR.3PK661, PR.3PK662, PR.3PK663, PR.3PK664, PR.3PK665, PR.3PK666, PR.3PK667, PR.3PK668, PR.3PK669, PR.3PK670, PR.3PK671, PR.3PK672, PR.3PK673, PR.3PK674, PR.3PK675, PR.3PK676, PR.3PK677, PR.3PK678, PR.3PK679, PR.3PK680, PR.3PK681, PR.3PK682, PR.3PK683, PR.3PK684, PR.3PK685, PR.3PK686, PR.3PK687, PR.3PK688, PR.3PK689, PR.3PK690, PR.3PK691, PR.3PK692, PR.3PK693, PR.3PK694, PR.3PK695, PR.3PK696, PR.3PK697, PR.3PK698, PR.3PK699, PR.3PK700, PR.3PK701, PR.3PK702, PR.3PK703, PR.3PK704, PR.3PK705, PR.3PK706, PR.3PK707, PR.3PK708, PR.3PK709, PR.3PK710, PR.3PK711, PR.3PK712, PR.3PK713, PR.3PK714, PR.3PK715, PR.3PK716, PR.3PK717, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3PK718, PR.3PK719, PR.3PK720, PR.3PK721, PR.3PK722, PR.3PK723, PR.3PK724, PR.3PK725, PR.3PK726, PR.3PK727, PR.3PK728, PR.3PK729, PR.3PK730, PR.3PK731, PR.3PK732, PR.3PK733, PR.3PK734, PR.3PK735, PR.3PK736, PR.3PK737, PR.3PK738, PR.3PK739, PR.3PK740, PR.3PK741, PR.3PK742, PR.3PK743, PR.3PK744, PR.3PK745, PR.3PK746, PR.3PK747, PR.3PK748, PR.3PK749, PR.3PK750, PR.3PK751, PR.3PK752, PR.3PK753, PR.3PK754, PR.3PK755, PR.3PK756, PR.3PK757, PR.3PK758, PR.3PK759, PR.3PK760, PR.3PK761, PR.3PK762, PR.3PK763, PR.3PK764, PR.3PK765, PR.3PK766, PR.3PK767, PR.3PK768, PR.3PK769, PR.3PK770, PR.3PK771, PR.3PK772, PR.3PK773, PR.3PK774, PR.3PK775, PR.3PK776, PR.3PK777, PR.3PK778, PR.3PK779, PR.3PK780, PR.3PK781, PR.3PK782, PR.3PK783, PR.3PK784, PR.3PK785, PR.3PK786, PR.3PK787, PR.3PK788, PR.3PK789, PR.3PK790, PR.3PK791, PR.3PK792, PR.3PK793, PR.3PK794, PR.3PK795, PR.3PK796, PR.3PK797, PR.3PK798, PR.3PK799, PR.3PK800, PR.3PK801, PR.3PK802, PR.3PK803, PR.3PK804, PR.3PK805, PR.3PK806, PR.3PK807, PR.3PK808, PR.3PK809, PR.3PK810, PR.3PK811, PR.3PK812, PR.3PK813, PR.3PK814, PR.3PK815, PR.3PK816, PR.3PK817, PR.3PK818, PR.3PK819, PR.3PK820, PR.3PK821, PR.3PK822, PR.3PK823, PR.3PK824, PR.3PK825, PR.3PK826, PR.3PK827, PR.3PK828, PR.3PK829, PR.3PK830, PR.3PK831, PR.3PK832, PR.3PK833, PR.3PK834, PR.3PK835, PR.3PK836, PR.3PK837, PR.3PK838, PR.3PK839, PR.3PK840, PR.3PK841, PR.3PK842, PR.3PK843, PR.3PK844, PR.3PK845, PR.3PK846, PR.3PK847, PR.3PK848, PR.3PK849, PR.3PK850, PR.3PK851, PR.3PK852, PR.3PK853, PR.3PK854, PR.3PK855, PR.3PK856, PR.3PK857, PR.3PK858, PR.3PK859, PR.3PK860, PR.3PK861, PR.3PK862, PR.3PK863, PR.3PK864, PR.3PK865, PR.3PK866, PR.3PK867, PR.3PK868, PR.3PK869, PR.3PK870, PR.3PK871, PR.3PK872, PR.3PK873, PR.3PK874, PR.3PK875, PR.3PK876, PR.3PK877, PR.3PK878, PR.3PK879, PR.3PK880, PR.3PK881, PR.3PK882, PR.3PK883, PR.3PK884, PR.3PK885, PR.3PK886, PR.3PK887, PR.3PK888, PR.3PK889, PR.3PK890, PR.3PK891, PR.3PK892, PR.3PK893, PR.3PK894, PR.3PK895, PR.3PK896, PR.3PK897, PR.3PK898, PR.3PK899, PR.3PK900, PR.3PK901, PR.3PK902, PR.3PK903, PR.3PK904, PR.3PK905, PR.3PK906, PR.3PK907, PR.3PK908, PR.3PK909, PR.3PK910, PR.3PK911, PR.3PK912, PR.3PK913, PR.3PK914, PR.3PK915, PR.3PK916, PR.3PK917, PR.3PK918, PR.3PK919, PR.3PK920, PR.3PK921, PR.3PK922, PR.3PK923, PR.3PK924, PR.3PK925, PR.3PK926, PR.3PK927, PR.3PK928, PR.3PK929, PR.3PK930, PR.3PK931, PR.3PK932, PR.3PK933, PR.3PK934, PR.3PK935, PR.3PK936, PR.3PK937, PR.3PK938, PR.3PK939, PR.3PK940, PR.3PK941, PR.3PK942, PR.3PK943, PR.3PK944, PR.3PK945, PR.3PK946, PR.3PK947, PR.3PK948, PR.3PK949, PR.3PK950, PR.3PK951, PR.3PK952, PR.3PK953, PR.3PK954, PR.3PK955, PR.3PK956, PR.3PK957, PR.3PK958, PR.3PK959, PR.3PK960, PR.3PK961, PR.3PK962, PR.3PK963, PR.3PK964, PR.3PK965, PR.3PK966, PR.3PK967, PR.3PK968, PR.3PK969, PR.3PK970, PR.3PK971, PR.3PK972, PR.3PK973, PR.3PK974, PR.3PK975, PR.3PK976, PR.3PK977, PR.3PK978, PR.3PK979, PR.3PK980, PR.3PK981, PR.3PK982, PR.3PK983, PR.3PK984, PR.3PK985, PR.3PK986, PR.3PK987, PR.3PK988, PR.3PK989, PR.3PK990, PR.3PK991, PR.3PK992, PR.3PK993, PR.3PK994, PR.3PK995, PR.3PK996, PR.3PK997, PR.3PK998, PR.3PK999, PR.3PK1000, PR.3PK1001, PR.3PK1002, PR.3PK1003, PR.3PK1004, PR.3PK1005, PR.3PK1006, PR.3PK1007, PR.3PK1008, PR.3PK1009, PR.3PK1010, PR.3PK1011, PR.3PK1012, PR.3PK1013, PR.3PK1014,

PR.3PK1017, PR.3PK1018, PR.3PK1019, PR.3PK1020, PR.3PK1021, PR.3PK1022, PR.3PK1023, PR.3PK1024, PR.3PK1025, PR.3PK1026, PR.3PK1027, PR.3PK1028, PR.3PK1029, PR.3PK1030, PR.3PK1031, PR.3PK1032, PR.3PK1033, PR.3PK1034, PR.3PK1035, PR.3PK1036, PR.3PK1037, PR.3PK1038, PR.3PK1039, PR.3PK1040, PR.3PK1041, PR.3PK1042, PR.3PK1043, PR.3PK1044, PR.3PK1045, PR.3PK1046, PR.3PK1047, PR.3PK1048, PR.3PK1049, PR.3PK1050, PR.3PK1051, PR.3PK1052, PR.3PK1053, PR.3PK1054, PR.3PK1055, PR.3PK1056, PR.3PK1057, PR.3PK1058, PR.3PK1059, PR.3PK1060, PR.3PK1061, PR.3PK1062, PR.3PK1063, PR.3PK1064, PR.3PK1065, PR.3PK1066, PR.3PK1067, PR.3PK1068, PR.3PK1069, PR.3PK1070, PR.3PK1071, 4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.3PK1075, PR.3PK1076, PR.3PK1077, PR.3PK1078, PR.3PK1079, PR.3PK1080, PR.3PK1081, PR.3PK1082, PR.3PK1083, PR.3PK1084, PR.3PK1085, PR.3PK1086, PR.3PK1087, PR.3PK1088, PR.3PK1089, PR.3PK1090, PR.3PK1091, PR.3PK1092, PR.3PK1093, PR.3PK1094, PR.3PK1095, PR.3PK1096, PR.3PK1097, PR.3PK1098, PR.3PK1099, PR.3PK1100, PR.3PK1101, PR.3PK1102, PR.3PK1103, PR.3PK1104, PR.3PK1105, PR.3PK1106, PR.3PK1107, PR.3PK1108, PR.3PK1109, PR.3PK1110, PR.3PK1111, PR.3PK1112, PR.3PK1113, PR.3PK1114, PR.3PK1115, PR.3PK1116, PR.3PK1117, PR.3PK1118, PR.3PK1119, PR.3PK1120, PR.3PK1121, PR.3PK1122, PR.3PK1123, PR.3PK1124, PR.3PK1125, PR.3PK1126, PR.3PK1127, PR.3PK1128, PR.3PK1129, PR.3PK1130, PR.3PK1131, PR.3PK1132, PR.3PK1133, PR.3PK1134, PR.3PK1135, PR.3PK1136, PR.3PK1137, PR.3PK1138, PR.3PK1139, PR.3PK1140, PR.3PK1141, PR.3PK1142, PR.3PK1143, PR.3PK1144, PR.3PK1145, PR.3PK1146, PR.3PK1147, PR.3PK1148, PR.3PK1149, PR.3PK1150, PR.3PK1151, PR.3PK1152, PR.3PK1153, PR.3PK1154, PR.3PK1155, PR.3PK1156, PR.3PK1157, PR.3PK1158, PR.3PK1159, PR.3PK1160, PR.3PK1161, PR.3PK1162, PR.3PK1163, PR.3PK1164, PR.3PK1165, PR.3PK1166, PR.3PK1167, PR.3PK1168, PR.3PK1169, PR.3PK1170, PR.3PK1171, PR.3PK1172, PR.3PK1173, PR.3PK1174, PR.3PK1175, PR.3PK1176, PR.3PK1177, PR.3PK1178, PR.3PK1179, PR.3PK1180, PR.3PK1181, PR.3PK1182, PR.3PK1183, PR.3PK1184, PR.3PK1185, PR.3PK1186, PR.3PK1187, PR.3PK1188, PR.3PK1189, PR.3PK1190, PR.3PK1191, PR.3PK1192, PR.3PK1193, PR.3PK1194, PR.3PK1195, PR.3PK1196, PR.3PK1197, PR.3PK1198, PR.3PK1199, PR.3PK1200, PR.3PK1201, PR.3PK1202, PR.3PK1203, PR.3PK1204, PR.3PK1205, PR.3PK1206, PR.3PK1207, PR.3PK1208, PR.3PK1209, PR.3PK1210, PR.3PK1211, PR.3PK1212, PR.3PK1213, PR.3PK1214, PR.3PK1215, PR.3PK1216, PR.3PK1217, PR.3PK1218, PR.3PK1219, PR.3PK1220, PR.3PK1221, PR.3PK1222, PR.3PK1223, PR.3PK1224,

PR.3PK1240, PR.3PK1241, PR.3PK1242, PR.3PK1243, PR.3PK1244, PR.3PK1245, PR.3PK1246, PR.3PK1247, PR.3PK1248, PR.3PK1249, PR.3PK1250, PR.3PK1251, PR.3PK1252, PR.3PK1253, PR.3PK1254, PR.3PK1255, PR.3PK1256, PR.3PK1257, PR.3PK1258, PR.3PK1259, PR.3PK1260, PR.3PK1261, PR.3PK1262, PR.3PK1263, PR.3PK1264, PR.3PK1265, PR.3PK1266, PR.3PK1267, PR.3PK1268, PR.3PK1269, PR.3PK1270, PR.3PK1271, PR.3PK1272, PR.3PK1273, PR.3PK1274, PR.3PK1275, PR.3PK1276, PR.3PK1277, PR.3PK1278, PR.3PK1279, PR.3PK1280, PR.3PK1281, PR.3PK1282, PR.3PK1283, PR.3PK1284, PR.3PK1285, PR.3PK1286, PR.3PK1287, PR.3PK1288, PR.3PK1289, PR.3PK1290, PR.3PK1291, PR.3PK1292, PR.3PK1293, PR.3PK1294, PR.3PK1295, PR.3PK1296, PR.3PK1297, PR.3PK1298, PR.3PK1299, PR.3PK1300, PR.3PK1301, PR.3PK1302, PR.3PK1303, PR.3PK1304, PR.3PK1305, PR.3PK1306, PR.3PK1307, PR.3PK1308, PR.3PK1309, PR.3PK1310, PR.3PK1311, PR.3PK1312, PR.3PK1313, PR.3PK1314, PR.3PK1315, PR.3PK1316, PR.3PK1317, PR.3PK1318, PR.3PK1319, PR.3PK1320, PR.3PK1321, PR.3PK1322, PR.3PK1323, PR.3PK1324, PR.3PK1325, PR.3PK1326, PR.3PK1327, PR.3PK1328, PR.3PK1329, PR.3PK1330, PR.3PK1331, PR.3PK1332, PR.3PK1333, PR.3PK1334,

4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.3PK1344, PR.3PK1345, PR.3PK1346, PR.3PK1347, PR.3PK1348, PR.3PK1349, PR.3PK1350, PR.3PK1351, PR.3PK1352, PR.3PK1353, PR.3PK1354, PR.3PK1355, PR.3PK1356, PR.3PK1357, PR.3PK1358, PR.3PK1359, PR.3PK1360, PR.3PK1361, PR.3PK1362, PR.3PK1363, PR.3PK1364, PR.3PK1365, PR.3PK1366, PR.3PK1367, PR.3PK1368, PR.3PK1369, PR.3PK1370, PR.3PK1371, PR.3PK1372, PR.3PK1373, PR.3PK1374, PR.3PK1375, PR.3PK1376, PR.3PK1377, PR.3PK1378, PR.3PK1379, PR.3PK1380, PR.3PK1381, PR.3PK1382, PR.3PK1383, PR.3PK1384, PR.3PK1385, PR.3PK1386, PR.3PK1387, PR.3PK1388, PR.3PK1389, PR.3PK1390, PR.3PK1391, PR.3PK1392, PR.3PK1393, PR.3PK1394, PR.3PK1395, PR.3PK1396, PR.3PK1397, PR.3PK1398, PR.3PK1399, PR.3PK1400, PR.3PK1401, PR.3PK1402, PR.3PK1403, PR.3PK1404, PR.3PK1405, PR.3PK1406, PR.3PK1407, PR.3PK1408, PR.3PK1409, PR.3PK1410, PR.3PK1411, PR.3PK1412, PR.3PK1413, PR.3PK1414, PR.3PK1415, PR.3PK1416, PR.3PK1417, PR.3PK1418, PR.3PK1419, PR.3PK1420, PR.3PK1421, PR.3PK1422, PR.3PK1423, PR.3PK1424, PR.3PK1425, PR.3PK1426, PR.3PK1427, PR.3PK1428, PR.3PK1429, PR.3PK1430, PR.3PK1431, PR.3PK1432, PR.3PK1433, PR.3PK1434, PR.3PK1435, PR.3PK1436, PR.3PK1437, PR.3PK1438, PR.3PK1439, PR.3PK1440, PR.3PK1441, PR.3PK1442, PR.3PK1443, PR.3PK1444, PR.3PK1445, PR.3PK1446, PR.3PK1447, PR.3PK1448, PR.3PK1449, PR.3PK1450, PR.3PK1451, PR.3PK1452, PR.3PK1453, PR.3PK1454, PR.3PK1455, PR.3PK1456, PR.3PK1457, PR.3PK1458,

3PK1470, PR.3PK1471, PR.3PK1472, PR.3PK1473, PR.3PK1474, PR.3PK1475,
PR.3PK1476, PR.3PK1477, PR.3PK1478, PR.3PK1479, PR.3PK1480,
PR.3PK1481, PR.3PK1482, PR.3PK1483, PR.3PK1484, PR.3PK1485,
PR.3PK1486, PR.3PK1487, PR.3PK1488, PR.3PK1489, PR.3PK1490,
PR.3PK1491, PR.3PK1492, PR.3PK1493, PR.3PK1494, PR.3PK1495,
PR.3PK1496, PR.3PK1497, PR.3PK1498, PR.3PK1499, PR.3PK1500,
PR.3PK1501, PR.3PK1502, PR.3PK1503, PR.3PK1504, PR.3PK1505,
PR.3PK1506, PR.3PK1507, PR.3PK1508, PR.3PK1509, PR.3PK1510,
PR.3PK1511, PR.3PK1512, PR.3PK1513, PR.3PK1514, PR.3PK1515,
PR.3PK1516, PR.3PK1517, PR.3PK1518, PR.3PK1519, PR.3PK1520,
PR.3PK1521, PR.3PK1522, PR.3PK1523, PR.3PK1524, PR.3PK1525,
PR.3PK1526, PR.3PK1527, PR.3PK1528, PR.3PK1529, PR.3PK1530,
PR.3PK1531, PR.3PK1532, PR.3PK1533, PR.3PK1534, PR.3PK1535,
PR.3PK1536, PR.3PK1537, PR.3PK1538, PR.3PK1539, PR.3PK1540,
PR.3PK1541, PR.3PK1542, PR.3PK1543, PR.3PK1544, PR.3PK1545,
PR.3PK1546, PR.3PK1547, PR.3PK1548, PR.3PK1549, PR.3PK1550,
PR.3PK1551, PR.3PK1552, PR.3PK1553, PR.3PK1554, PR.3PK1555,
PR.3PK1556, PR.3PK1557, PR.3PK1558, PR.3PK1559, PR.3PK1560,
PR.3PK1561, PR.3PK1562, PR.3PK1563, PR.3PK1564, PR.3PK1565,
PR.3PK1566, PR.3PK1567, PR.3PK1568, PR.3PK1569, PR.3PK1570,
PR.3PK1571, PR.3PK1572, PR.3PK1573, PR.3PK1574, PR.3PK1575,
PR.3PK1576, PR.3PK1577, PR.3PK1578, PR.3PK1579, PR.3PK1580,
PR.3PK1581, PR.3PK1582, PR.3PK1583, PR.3PK1584, PR.3PK1585,
PR.3PK1586, PR.3PK1587, PR.3PK1588, PR.3PK1589, PR.3PK1590,
PR.3PK1591, PR.3PK1592, PR.3PK1593, PR.3PK1594, PR.3PK1595,
PR.3PK1596, PR.3PK1597, PR.3PK1598, PR.3PK1599, PR.3PK1600,
PR.3PK1601, PR.3PK1602, PR.3PK1603, PR.3PK1604, PR.3PK1605,
PR.3PK1606, PR.3PK1607, PR.3PK1608, PR.3PK1609, PR.3PK1610,
PR.3PK1611, PR.3PK1612, PR.3PK1613, PR.3PK1614, PR.3PK1615,
PR.3PK1616, PR.3PK1617, PR.3PK1618, PR.3PK1619, PR.3PK1620,
PR.3PK1621, PR.3PK1622, PR.3PK1623, PR.3PK1624, PR.3PK1625,
PR.3PK1626, PR.3PK1627, PR.3PK1628, PR.3PK1629, PR.3PK1630,
PR.3PK1631, PR.3PK1632, PR.3PK1633, PR.3PK1634, PR.3PK1635,
PR.3PK1636, PR.3PK1637, PR.3PK1638, PR.3PK1639, PR.3PK1640,
PR.3PK1641, PR.3PK1642, PR.3PK1643, PR.3PK1644, PR.3PK1645,
PR.3PK1646, PR.3PK1647, PR.3PK1648, PR.3PK1649, PR.3PK1650,
PR.3PK1651, PR.3PK1652, PR.3PK1653, PR.3PK1654, PR.3PK1655,
PR.3PK1656, PR.3PK1657, PR.3PK1658, PR.3PK1659, PR.3PK1660,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3PK1677, PR.3PK1678, PR.3PK1679, PR.3PK1680, PR.3PK1681, PR.3PK1682, PR.3PK1683, PR.3PK1684, PR.3PK1685, PR.3PK1686, PR.3PK1687, PR.3PK1688, PR.3PK1689, PR.3PK1690, PR.3PK1691, PR.3PK1692, PR.3PK1693, PR.3PK1694, PR.3PK1695, PR.3PK1696, PR.3PK1697, PR.3PK1698, PR.3PK1699, PR.3PK1700, PR.3PK1701, PR.3PK1702, PR.3PK1703, PR.3PK1704, PR.3PK1705, PR.3PK1706, PR.3PK1707, PR.3PK1708, PR.3PK1709, PR.3PK1710, PR.3PK1711, PR.3PK1712, PR.3PK1713, PR.3PK1714, PR.3PK1715, PR.3PK1716, PR.3PK1717, PR.3PK1718, PR.3PK1719, PR.3PK1720, PR.3PK1721, PR.3PK1722, PR.3PK1723, PR.3PK1724, PR.3PK1725, PR.3PK1726, PR.3PK1727, PR.3PK1728, PR.3PK1729, PR.3PK1730, PR.3PK1731, PR.3PK1732, PR.3PK1733, PR.3PK1734, PR.3PK1735, PR.3PK1736, PR.3PK1737, PR.3PK1738, PR.3PK1739, PR.3PK1740, PR.3PK1741, PR.3PK1742, PR.3PK1743, PR.3PK1744, PR.3PK1745, PR.3PK1746, PR.3PK1747, PR.3PK1748, PR.3PK1749, PR.3PK1750, PR.3PK1751, PR.3PK1752, PR.3PK1753, PR.3PK1754, PR.3PK1755, PR.3PK1756, PR.3PK1757, PR.3PK1758, PR.3PK1759, PR.3PK1760, PR.3PK1761, PR.3PK1762, PR.3PK1763, PR.3PK1764, PR.3PK1765, PR.3PK1766, PR.3PK1767, PR.3PK1768, PR.3PK1769, PR.3PK1770, PR.3PK1771, PR.3PK1772, PR.3PK1773, PR.3PK1774, PR.3PK1775, PR.3PK1776, PR.3PK1777, PR.3PK1778, PR.3PK1779, PR.3PK1780, PR.3PK1781, PR.3PK1782, PR.3PK1783, PR.3PK1784, PR.3PK1785, PR.3PK1786, PR.3PK1787, PR.3PK1788, PR.3PK1789, PR.3PK1790, PR.3PK1791, PR.3PK1792, PR.3PK1793, PR.3PK1794, PR.3PK1795, PR.3PK1796, PR.3PK1797, PR.3PK1798, PR.3PK1799, PR.3PK1800, PR.3PK1801, PR.3PK1802, PR.3PK1803, PR.3PK1804, PR.3PK1805, PR.3PK1806, PR.3PK1807,

3PK1820, PR.3PK1821, PR.3PK1822, PR.3PK1823, PR.3PK1824, PR.3PK1825,
PR.3PK1826, PR.3PK1827, PR.3PK1828, PR.3PK1829, PR.3PK1830,
PR.3PK1831, PR.3PK1832, PR.3PK1833, PR.3PK1834, PR.3PK1835,
PR.3PK1836, PR.3PK1837, PR.3PK1838, PR.3PK1839, PR.3PK1840,
PR.3PK1841, PR.3PK1842, PR.3PK1843, PR.3PK1844, PR.3PK1845,
PR.3PK1846, PR.3PK1847, PR.3PK1848, PR.3PK1849, PR.3PK1850,
PR.3PK1851, PR.3PK1852, PR.3PK1853, PR.3PK1854, PR.3PK1855,
PR.3PK1856, PR.3PK1857, PR.3PK1858, PR.3PK1859, PR.3PK1860,
PR.3PK1861, PR.3PK1862, PR.3PK1863, PR.3PK1864, PR.3PK1865,
PR.3PK1866, PR.3PK1867, PR.3PK1868, PR.3PK1869, PR.3PK1870,
PR.3PK1871, PR.3PK1872, PR.3PK1873, PR.3PK1874, PR.3PK1875,
PR.3PK1876, PR.3PK1877, PR.3PK1878, PR.3PK1879, PR.3PK1880,
PR.3PK1881, PR.3PK1882, PR.3PK1883, PR.3PK1884, PR.3PK1885,
PR.3PK1886, PR.3PK1887, PR.3PK1888, PR.3PK1889, PR.3PK1890,
PR.3PK1891, PR.3PK1892, PR.3PK1893, PR.3PK1894, PR.3PK1895,
PR.3PK1896, PR.3PK1897, PR.3PK1898, PR.3PK1899, PR.3PK1900,
PR.3PK1901, PR.3PK1902, PR.3PK1903, PR.3PK1904, PR.3PK1905,
PR.3PK1906, PR.3PK1907, PR.3PK1908, PR.3PK1909, PR.3PK1910,
PR.3PK1911, PR.3PK1912, PR.3PK1913, PR.3PK1914, PR.3PK1915,
PR.3PK1916, PR.3PK1917, PR.3PK1918, PR.3PK1919, PR.3PK1920,
PR.3PK1921, PR.3PK1922, PR.3PK1923, PR.3PK1924, PR.3PK1925,
PR.3PK1926, PR.3PK1927, PR.3PK1928, PR.3PK1929, PR.3PK1930,
PR.3PK1931, PR.3PK1932, PR.3PK1933, PR.3PK1934, PR.3PK1935,
PR.3PK1936, PR.3PK1937, PR.3PK1938, PR.3PK1939, PR.3PK1940,
PR.3PK1941, PR.3PK1942, PR.3PK1943, PR.3PK1944, PR.3PK1945,
PR.3PK1946, PR.3PK1947, PR.3PK1948, PR.3PK1949, PR.3PK1950,
PR.3PK1951, PR.3PK1952, PR.3PK1953, PR.3PK1954, PR.3PK1955,
PR.3PK1956, PR.3PK1957, PR.3PK1958, PR.3PK1959, PR.3PK1960,
PR.3PK1961, PR.3PK1962, PR.3PK1963, PR.3PK1964, PR.3PK1965,
PR.3PK1966, PR.3PK1967, PR.3PK1968, PR.3PK1969, PR.3PK1970,
PR.3PK1971, PR.3PK1972, PR.3PK1973, PR.3PK1974, PR.3PK1975,
PR.3PK1976, PR.3PK1977, PR.3PK1978, PR.3PK1979, PR.3PK1980,
PR.3PK1981, PR.3PK1982, PR.3PK1983, PR.3PK1984, PR.3PK1985,
PR.3PK1986, PR.3PK1987, PR.3PK1988, PR.3PK1989, PR.3PK1990,
PR.3PK1991, PR.3PK1992, PR.3PK1993, PR.3PK1994, PR.3PK1995,

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8409910008 - - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3PK2010, PR.3PK2011, PR.3PK2012, PR.3PK2013, PR.3PK2014, PR.3PK2015, PR.3PK2016, PR.3PK2017, PR.3PK2018, PR.3PK2019, PR.3PK2020, PR.3PK2021, PR.3PK2022, PR.3PK2023, PR.3PK2024, PR.3PK2025, PR.3PK2026, PR.3PK2027, PR.3PK2028, PR.3PK2029, PR.3PK2030, PR.3PK2031, PR.3PK2032, PR.3PK2033, PR.3PK2034, PR.3PK2035, PR.3PK2036, PR.3PK2037, PR.3PK2038, PR.3PK2039, PR.3PK2040, PR.3PK2041, PR.3PK2042, PR.3PK2043, PR.3PK2044, PR.3PK2045, PR.3PK2046, PR.3PK2047, PR.3PK2048, PR.3PK2049, PR.3PK2050, PR.3PK2051, PR.3PK2052, PR.3PK2053, PR.3PK2054, PR.3PK2055, PR.3PK2056, PR.3PK2057, PR.3PK2058, PR.3PK2059, PR.3PK2060, PR.3PK2061, PR.3PK2062, PR.3PK2063, PR.3PK2064, PR.3PK2065, PR.3PK2066, PR.3PK2067, PR.3PK2068, PR.3PK2069, PR.3PK2070, PR.3PK2071, PR.3PK2072, PR.3PK2073, PR.3PK2074, PR.3PK2075, PR.3PK2076, PR.3PK2077, PR.3PK2078, PR.3PK2079, PR.3PK2080, PR.3PK2081, PR.3PK2082, PR.3PK2083, PR.3PK2084, PR.3PK2085, PR.3PK2086, PR.3PK2087, PR.3PK2088, PR.3PK2089, PR.3PK2090, PR.3PK2091, PR.3PK2092, PR.3PK2093, PR.3PK2094, PR.3PK2095, PR.3PK2096, PR.3PK2097, PR.3PK2098, PR.3PK2099, PR.3PK2100, PR.3PK2101, PR.3PK2102, PR.3PK2103, PR.3PK2104, PR.3PK2105, PR.3PK2106, PR.3PK2107, PR.3PK2108, PR.3PK2109, PR.3PK2110, PR.3PK2111, PR.3PK2112, PR.3PK2113, PR.3PK2114, PR.3PK2115, PR.3PK2116, PR.3PK2117, PR.3PK2118, PR.3PK2119, PR.3PK2120, PR.3PK2121, PR.3PK2122, PR.3PK2123, PR.3PK2124, PR.3PK2125, PR.3PK2126, PR.3PK2127, PR.3PK2128, PR.3PK2129, PR.3PK2130, PR.3PK2131, PR.3PK2132, PR.3PK2133, PR.3PK2134, PR.3PK2135, PR.3PK2136, PR.3PK2137, PR.3PK2138, PR.3PK2139, PR.3PK2140, PR.3PK2141, PR.3PK2142, PR.3PK2143, PR.3PK2144, PR.3PK2145, PR.3PK2146, PR.3PK2147, PR.3PK2148, PR.3PK2149, PR.3PK2150, PR.3PK2151, PR.3PK2152, PR.3PK2153, PR.3PK2154, PR.3PK2155,

PR.3PK2170, PR.3PK2171, PR.3PK2172, PR.3PK2173, PR.3PK2174,
PR.3PK2175, PR.3PK2176, PR.3PK2177, PR.3PK2178, PR.3PK2179,
PR.3PK2180, PR.3PK2181, PR.3PK2182, PR.3PK2183, PR.3PK2184,
PR.3PK2185, PR.3PK2186, PR.3PK2187, PR.3PK2188, PR.3PK2189,
PR.3PK2190, PR.3PK2191, PR.3PK2192, PR.3PK2193, PR.3PK2194,
PR.3PK2195, PR.3PK2196, PR.3PK2197, PR.3PK2198, PR.3PK2199,
PR.3PK2200, PR.3PK2201, PR.3PK2202, PR.3PK2203, PR.3PK2204,
PR.3PK2205, PR.3PK2206, PR.3PK2207, PR.3PK2208, PR.3PK2209,
PR.3PK2210, PR.3PK2211, PR.3PK2212, PR.3PK2213, PR.3PK2214,
PR.3PK2215, PR.3PK2216, PR.3PK2217, PR.3PK2218, PR.3PK2219,
PR.3PK2220, PR.3PK2221, PR.3PK2222, PR.3PK2223, PR.3PK2224,
PR.3PK2225, PR.3PK2226, PR.3PK2227, PR.3PK2228, PR.3PK2229,
PR.3PK2230, PR.3PK2231, PR.3PK2232, PR.3PK2233, PR.3PK2234,
PR.3PK2235, PR.3PK2236, PR.3PK2237, PR.3PK2238, PR.3PK2239,
PR.3PK2240, PR.3PK2241, PR.3PK2242, PR.3PK2243, PR.3PK2244,
PR.3PK2245, PR.3PK2246, PR.3PK2247, PR.3PK2248, PR.3PK2249,
PR.3PK2250, PR.3PK2251, PR.3PK2252, PR.3PK2253, PR.3PK2254,
PR.3PK2255, PR.3PK2256, PR.3PK2257, PR.3PK2258, PR.3PK2259,
PR.3PK2260, PR.3PK2261, PR.3PK2262, PR.3PK2263, PR.3PK2264,
PR.3PK2265, PR.3PK2266, PR.3PK2267, PR.3PK2268, PR.3PK2269,
PR.3PK2270, PR.3PK2271, PR.3PK2272, PR.3PK2273, PR.3PK2274,
PR.3PK2275, PR.3PK2276, PR.3PK2277, PR.3PK2278, PR.3PK2279,
PR.3PK2280, PR.3PK2281, PR.3PK2282, PR.3PK2283, PR.3PK2284,
PR.3PK2285, PR.3PK2286, PR.3PK2287, PR.3PK2288, PR.3PK2289,
PR.3PK2290, PR.3PK2291, PR.3PK2292, PR.3PK2293, PR.3PK2294,
PR.3PK2295, PR.3PK2296, PR.3PK2297, PR.3PK2298, PR.3PK2299,
PR.3PK2300, PR.3PK2301, PR.3PK2302, PR.3PK2303, PR.3PK2304,
PR.3PK2305, PR.3PK2306, PR.3PK2307, PR.3PK2308, PR.3PK2309,
PR.3PK2310, PR.3PK2311, PR.3PK2312, PR.3PK2313, PR.3PK2314,
PR.3PK2315, PR.3PK2316, PR.3PK2317, PR.3PK2318, PR.3PK2319,
PR.3PK2320, PR.3PK2321, PR.3PK2322, PR.3PK2323, PR.3PK2324,
PR.3PK2325, PR.3PK2326, PR.3PK2327, PR.3PK2328, PR.3PK2329,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3PK2343, PR.3PK2344, PR.3PK2345, PR.3PK2346, PR.3PK2347, PR.3PK2348, PR.3PK2349, PR.3PK2350, PR.3PK2351, PR.3PK2352, PR.3PK2353, PR.3PK2354, PR.3PK2355, PR.3PK2356, PR.3PK2357, PR.3PK2358, PR.3PK2359, PR.3PK2360, PR.3PK2361, PR.3PK2362, PR.3PK2363, PR.3PK2364, PR.3PK2365, PR.3PK2366, PR.3PK2367, PR.3PK2368, PR.3PK2369, PR.3PK2370, PR.3PK2371, PR.3PK2372, PR.3PK2373, PR.3PK2374, PR.3PK2375, PR.3PK2376, PR.3PK2377, PR.3PK2378, PR.3PK2379, PR.3PK2380, PR.3PK2381, PR.3PK2382, PR.3PK2383, PR.3PK2384, PR.3PK2385, PR.3PK2386, PR.3PK2387, PR.3PK2388, PR.3PK2389, PR.3PK2390, PR.3PK2391, PR.3PK2392, PR.3PK2393, PR.3PK2394, PR.3PK2395, PR.3PK2396, PR.3PK2397, PR.3PK2398, PR.3PK2399, PR.3PK2400, PR.3PK2401, PR.3PK2402, PR.3PK2403, PR.3PK2404, PR.3PK2405, PR.3PK2406, PR.3PK2407, PR.3PK2408, PR.3PK2409, PR.3PK2410, PR.3PK2411, PR.3PK2412, PR.3PK2413, PR.3PK2414, PR.3PK2415, PR.3PK2416, PR.3PK2417, PR.3PK2418, PR.3PK2419, PR.3PK2420, PR.3PK2421, PR.3PK2422, PR.3PK2423, PR.3PK2424, PR.3PK2425, PR.3PK2426, PR.3PK2427, PR.3PK2428, PR.3PK2429, PR.3PK2430, PR.3PK2431, PR.3PK2432, PR.3PK2433, PR.3PK2434, PR.3PK2435, PR.3PK2436, PR.3PK2437, PR.3PK2438, PR.3PK2439, PR.3PK2440, PR.3PK2441, PR.3PK2442, PR.3PK2443, PR.3PK2444, PR.3PK2445, PR.3PK2446, PR.3PK2447, PR.3PK2448, PR.3PK2449, PR.3PK2450, PR.3PK2451, PR.3PK2452, PR.3PK2453, PR.3PK2454, PR.3PK2455, PR.3PK2456, PR.3PK2457, PR.3PK2458, PR.3PK2459, PR.3PK2460, PR.3PK2461, PR.3PK2462, PR.3PK2463, PR.3PK2464, PR.3PK2465, PR.3PK2466, PR.3PK2467, PR.3PK2468, PR.3PK2469, PR.3PK2470, PR.3PK2471, PR.3PK2472, PR.3PK2473, PR.3PK2474, PR.3PK2475, PR.3PK2476, PR.3PK2477, PR.3PK2478, PR.3PK2479, PR.3PK2480, PR.3PK2481, PR.3PK2482, PR.3PK2483, PR.3PK2484, PR.3PK2485, PR.3PK2486, PR.3PK2487, PR.3PK2488, PR.3PK2489, PR.3PK2490, PR.3PK2491, PR.3PK2492, PR.3PK2493, PR.3PK2494, PR.3PK2495, PR.3PK2496, PR.3PK2497, PR.3PK2498, PR.3PK2499, PR.3PK2500, PR.3PK2501, PR.3PK2502, PR.3PK2503,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3PK2519, PR.3PK2520, PR.3PK2521, PR.3PK2522, PR.3PK2523, PR.3PK2524, PR.3PK2525, PR.3PK2526, PR.3PK2527, PR.3PK2528, PR.3PK2529, PR.3PK2530, PR.3PK2531, PR.3PK2532, PR.3PK2533, PR.3PK2534, PR.3PK2535, PR.3PK2536, PR.3PK2537, PR.3PK2538, PR.3PK2539, PR.3PK2540, PR.3PK2541, PR.3PK2542, PR.3PK2543, PR.3PK2544, PR.3PK2545, PR.3PK2546, PR.3PK2547, PR.3PK2548, PR.3PK2549, PR.3PK2550, PR.3PK2551, PR.3PK2552, PR.3PK2553, PR.3PK2554, PR.3PK2555, PR.3PK2556, PR.3PK2557, PR.3PK2558, PR.3PK2559, PR.3PK2560, PR.3PK2561, PR.3PK2562, PR.3PK2563, PR.3PK2564, PR.3PK2565, PR.3PK2566, PR.3PK2567, PR.3PK2568, PR.3PK2569, PR.3PK2570, PR.3PK2571, PR.3PK2572, PR.3PK2573, PR.3PK2574, PR.3PK2575, PR.3PK2576, PR.3PK2577, PR.3PK2578, PR.3PK2579, PR.3PK2580, PR.3PK2581, PR.3PK2582, PR.3PK2583, PR.3PK2584, PR.3PK2585, PR.3PK2586, PR.3PK2587, PR.3PK2588, PR.3PK2589, PR.3PK2590, PR.3PK2591, PR.3PK2592, PR.3PK2593, PR.3PK2594, PR.3PK2595, PR.3PK2596, PR.3PK2597, PR.3PK2598, PR.3PK2599, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециoidalного поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.3PK2604, PR.3PK2605, PR.3PK2606, PR.3PK2607, PR.3PK2608,
PR.3PK2609, PR.3PK2610, PR.3PK2611, PR.3PK2612, PR.3PK2613,
PR.3PK2614, PR.3PK2615, PR.3PK2616, PR.3PK2617, PR.3PK2618,
PR.3PK2619, PR.3PK2620, PR.3PK2621, PR.3PK2622, PR.3PK2623,
PR.3PK2624, PR.3PK2625, PR.3PK2626, PR.3PK2627, PR.3PK2628,
PR.3PK2629, PR.3PK2630, PR.3PK2631, PR.3PK2632, PR.3PK2633,
PR.3PK2634, PR.3PK2635, PR.3PK2636, PR.3PK2637, PR.3PK2638,
PR.3PK2639, PR.3PK2640, PR.3PK2641, PR.3PK2642, PR.3PK2643,
PR.3PK2644, PR.3PK2645, PR.3PK2646, PR.3PK2647, PR.3PK2648,
PR.3PK2649, PR.3PK2650, PR.3PK2651, PR.3PK2652, PR.3PK2653,
PR.3PK2654, PR.3PK2655, PR.3PK2656, PR.3PK2657, PR.3PK2658,
PR.3PK2659, PR.3PK2660, PR.3PK2661, PR.3PK2662, PR.3PK2663,
PR.3PK2664, PR.3PK2665, PR.3PK2666, PR.3PK2667, PR.3PK2668,
PR.3PK2669, PR.3PK2670, PR.3PK2671, PR.3PK2672, PR.3PK2673,
PR.3PK2674, PR.3PK2675, PR.3PK2676, PR.3PK2677, PR.3PK2678,
PR.3PK2679, PR.3PK2680, PR.3PK2681, PR.3PK2682, PR.3PK2683,
PR.3PK2684, PR.3PK2685, PR.3PK2686, PR.3PK2687, PR.3PK2688,
PR.3PK2689, PR.3PK2690, PR.3PK2691, PR.3PK2692, PR.3PK2693,
PR.3PK2694, PR.3PK2695, PR.3PK2696, PR.3PK2697, PR.3PK2698,
PR.3PK2699, PR.3PK2700, PR.3PK2701, PR.3PK2702, PR.3PK2703,
PR.3PK2704, PR.3PK2705, PR.3PK2706, PR.3PK2707, PR.3PK2708,
PR.3PK2709, PR.3PK2710, PR.3PK2711, PR.3PK2712, PR.3PK2713,
PR.3PK2714, PR.3PK2715, PR.3PK2716, PR.3PK2717, PR.3PK2718,
PR.3PK2719, PR.3PK2720, PR.3PK2721, PR.3PK2722, PR.3PK2723,
PR.3PK2724, PR.3PK2725, PR.3PK2726, PR.3PK2727, PR.3PK2728,
PR.3PK2729, PR.3PK2730, PR.3PK2731, PR.3PK2732, PR.3PK2733,
PR.3PK2734, PR.3PK2735, PR.3PK2736, PR.3PK2737, PR.3PK2738,
PR.3PK2739, PR.3PK2740, PR.3PK2741, PR.3PK2742, PR.3PK2743,
PR.3PK2744, PR.3PK2745, PR.3PK2746, PR.3PK2747, PR.3PK2748,
PR.3PK2749, PR.3PK2750, PR.3PK2751, PR.3PK2752, PR.3PK2753,
PR.3PK2754, PR.3PK2755, PR.3PK2756, PR.3PK2757, PR.3PK2758,
PR.3PK2759, PR.3PK2760, PR.3PK2761, PR.3PK2762, PR.3PK2763,
PR.3PK2764, PR.3PK2765, PR.3PK2766, PR.3PK2767, PR.3PK2768,
PR.3PK2769, PR.3PK2770, PR.3PK2771, PR.3PK2772, PR.3PK2773,
PR.3PK2774, PR.3PK2775, PR.3PK2776, PR.3PK2777, PR.3PK2778,
PR.3PK2779, PR.3PK2780, PR.3PK2781, PR.3PK2782, PR.3PK2783,
PR.3PK2784, PR.3PK2785, PR.3PK2786, PR.3PK2787, PR.3PK2788,
PR.3PK2789, PR.3PK2790, PR.3PK2791, PR.3PK2792, PR.3PK2793,
PR.3PK2794, PR.3PK2795, PR.3PK2796, PR.3PK2797, PR.3PK2798,
PR.3PK2799, PR.3PK2800, PR.3PK2801, PR.3PK2802, PR.3PK2803,
PR.3PK2804, PR.3PK2805, PR.3PK2806, PR.3PK2807, PR.3PK2808,
PR.3PK2809, PR.3PK2810, PR.3PK2811, PR.3PK2812, PR.3PK2813,
PR.3PK2814, PR.3PK2815, PR.3PK2816, PR.3PK2817, PR.3PK2818,
PR.3PK2819, PR.3PK2820, PR.3PK2821, PR.3PK2822, PR.3PK2823,
PR.3PK2824, PR.3PK2825, PR.3PK2826, PR.3PK2827, PR.3PK2828,
PR.3PK2829, PR.3PK2830, PR.3PK2831, PR.3PK2832, PR.3PK2833,
PR.3PK2834, PR.3PK2835, PR.3PK2836, PR.3PK2837, PR.3PK2838,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3PK2862, PR.3PK2863, PR.3PK2864, PR.3PK2865, PR.3PK2866, PR.3PK2867,
PR.3PK2868, PR.3PK2869, PR.3PK2870, PR.3PK2871, PR.3PK2872,
PR.3PK2873, PR.3PK2874, PR.3PK2875, PR.3PK2876, PR.3PK2877,
PR.3PK2878, PR.3PK2879, PR.3PK2880, PR.3PK2881, PR.3PK2882,
PR.3PK2883, PR.3PK2884, PR.3PK2885, PR.3PK2886, PR.3PK2887,
PR.3PK2888, PR.3PK2889, PR.3PK2890, PR.3PK2891, PR.3PK2892,
PR.3PK2893, PR.3PK2894, PR.3PK2895, PR.3PK2896, PR.3PK2897,
PR.3PK2898, PR.3PK2899, PR.3PK2900, PR.3PK2901, PR.3PK2902,
PR.3PK2903, PR.3PK2904, PR.3PK2905, PR.3PK2906, PR.3PK2907,
PR.3PK2908, PR.3PK2909, PR.3PK2910, PR.3PK2911, PR.3PK2912,
PR.3PK2913, PR.3PK2914, PR.3PK2915, PR.3PK2916, PR.3PK2917,
PR.3PK2918, PR.3PK2919, PR.3PK2920, PR.3PK2921, PR.3PK2922,
PR.3PK2923, PR.3PK2924, PR.3PK2925, PR.3PK2926, PR.3PK2927,
PR.3PK2928, PR.3PK2929, PR.3PK2930, PR.3PK2931, PR.3PK2932,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

3PK2937, PR.3PK2938, PR.3PK2939, PR.3PK2940, PR.3PK2941, PR.3PK2942, PR.3PK2943, PR.3PK2944, PR.3PK2945, PR.3PK2946, PR.3PK2947, PR.3PK2948, PR.3PK2949, PR.3PK2950, PR.3PK2951, PR.3PK2952, PR.3PK2953, PR.3PK2954, PR.3PK2955, PR.3PK2956, PR.3PK2957, PR.3PK2958, PR.3PK2959, PR.3PK2960, PR.3PK2961, PR.3PK2962, PR.3PK2963, PR.3PK2964, PR.3PK2965, PR.3PK2966, PR.3PK2967, PR.3PK2968, PR.3PK2969, PR.3PK2970, PR.3PK2971, PR.3PK2972, PR.3PK2973, PR.3PK2974, PR.3PK2975, PR.3PK2976, PR.3PK2977, PR.3PK2978, PR.3PK2979, PR.3PK2980, PR.3PK2981, PR.3PK2982, PR.3PK2983, PR.3PK2984, PR.3PK2985, PR.3PK2986, PR.3PK2987, PR.3PK2988, PR.3PK2989, PR.3PK2990, PR.3PK2991, PR.3PK2992, PR.3PK2993, PR.3PK2994, PR.3PK2995, PR.3PK2996, PR.3PK2997, PR.3PK2998, PR.3PK2999, PR.3PK3000, PR.4PK001, PR.4PK002, PR.4PK003, PR.4PK004, PR.4PK005, PR.4PK006, PR.4PK007, PR.4PK008, PR.4PK009, PR.4PK010, PR.4PK011, PR.4PK012, PR.4PK013, PR.4PK014, PR.4PK015, PR.4PK016, PR.4PK017, PR.4PK018, PR.4PK019, PR.4PK020, PR.4PK021, PR.4PK022, PR.4PK023, PR.4PK024, PR.4PK025, PR.4PK026, PR.4PK027, PR.4PK028, PR.4PK029, PR.4PK030, PR.4PK031, PR.4PK032, PR.4PK033, PR.4PK034, PR.4PK035, PR.4PK036, PR.4PK037, PR.4PK038, PR.4PK039, PR.4PK040, PR.4PK041, PR.4PK042, PR.4PK043, PR.4PK044, PR.4PK045, PR.4PK046, PR.4PK047, PR.4PK048, PR.4PK049, PR.4PK050, PR.4PK051, PR.4PK052, PR.4PK053, PR.4PK054, PR.4PK055, PR.4PK056, PR.4PK057, PR.4PK058, PR.4PK059, PR.4PK060, PR.4PK061, PR.4PK062, PR.4PK063, PR.4PK064, PR.4PK065, PR.4PK066, PR.4PK067, PR.4PK068, PR.4PK069, PR.4PK070, PR.4PK071, PR.4PK072, PR.4PK073, PR.4PK074, PR.4PK075, PR.4PK076, PR.4PK077, PR.4PK078, PR.4PK079, PR.4PK080, PR.4PK081, PR.4PK082, PR.4PK083, PR.4PK084, PR.4PK085, PR.4PK086, PR.4PK087, PR.4PK088, PR.4PK089, PR.4PK090, PR.4PK091, PR.4PK092, PR.4PK093, PR.4PK094, PR.4PK095, PR.4PK096, PR.4PK097, PR.4PK098, PR.4PK099, PR.4PK100, PR.4PK101, PR.4PK102, PR.4PK103, PR.4PK104, PR.4PK105, PR.4PK106, PR.4PK107, PR.4PK108, PR.4PK109, PR.4PK110, PR.4PK111, PR.4PK112, PR.4PK113, PR.4PK114, PR.4PK115, PR.4PK116, PR.4PK117, PR.4PK118, PR.4PK119, PR.4PK120, PR.4PK121, PR.4PK122, PR.4PK123, PR.4PK124, PR.4PK125, PR.4PK126, PR.4PK127, PR.4PK128, PR.4PK129, PR.4PK130, PR.4PK131, PR.4PK132, PR.4PK133, PR.4PK134, PR.4PK135, PR.4PK136, PR.4PK137, PR.4PK138, PR.4PK139, PR.4PK140, PR.4PK141, PR.4PK142, PR.4PK143, PR.4PK144, PR.4PK145, PR.4PK146, PR.4PK147, PR.4PK148, PR.4PK149, PR.4PK150, PR.4PK151, PR.4PK152, PR.4PK153, PR.4PK154, PR.4PK155, PR.4PK156, PR.4PK157, PR.4PK158, PR.4PK159, PR.4PK160, PR.4PK161, PR.4PK162, PR.4PK163, PR.4PK164, PR.4PK165, PR.4PK166, PR.4PK167, PR.4PK168, PR.4PK169, PR.4PK170, PR.4PK171, PR.4PK172, PR.4PK173, PR.4PK174, PR.4PK175, PR.4PK176, PR.4PK177, PR.4PK178, PR.4PK179, PR.4PK180, PR.4PK181, PR.4PK182, PR.4PK183, PR.4PK184, PR.4PK185, PR.4PK186, PR.4PK187, PR.4PK188, PR.4PK189, PR.4PK190, PR.4PK191, PR.4PK192, PR.4PK193, PR.4PK194, PR.4PK195, PR.4PK196, PR.4PK197, PR.4PK198, PR.4PK199, PR.4PK200, PR.4PK201, PR.4PK202, PR.4PK203, PR.4PK204, PR.4PK205, PR.4PK206, PR.4PK207,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK214, PR.4PK215, PR.4PK216, PR.4PK217, PR.4PK218, PR.4PK219,
PR.4PK220, PR.4PK221, PR.4PK222, PR.4PK223, PR.4PK224, PR.4PK225,
PR.4PK226, PR.4PK227, PR.4PK228, PR.4PK229, PR.4PK230, PR.4PK231,
PR.4PK232, PR.4PK233, PR.4PK234, PR.4PK235, PR.4PK236, PR.4PK237,
PR.4PK238, PR.4PK239, PR.4PK240, PR.4PK241, PR.4PK242, PR.4PK243,
PR.4PK244, PR.4PK245, PR.4PK246, PR.4PK247, PR.4PK248, PR.4PK249,
PR.4PK250, PR.4PK251, PR.4PK252, PR.4PK253, PR.4PK254, PR.4PK255,
PR.4PK256, PR.4PK257, PR.4PK258, PR.4PK259, PR.4PK260, PR.4PK261,
PR.4PK262, PR.4PK263, PR.4PK264, PR.4PK265, PR.4PK266, PR.4PK267,
PR.4PK268, PR.4PK269, PR.4PK270, PR.4PK271, PR.4PK272, PR.4PK273,
PR.4PK274, PR.4PK275, PR.4PK276, PR.4PK277, PR.4PK278, PR.4PK279,
PR.4PK280, PR.4PK281, PR.4PK282, PR.4PK283, PR.4PK284, PR.4PK285,
PR.4PK286, PR.4PK287, PR.4PK288, PR.4PK289, PR.4PK290, PR.4PK291,
PR.4PK292, PR.4PK293, PR.4PK294,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.4PK295, PR.4PK296, PR.4PK297, PR.4PK298, PR.4PK299, PR.4PK300, PR.4PK301, PR.4PK302, PR.4PK303, PR.4PK304, PR.4PK305, PR.4PK306, PR.4PK307, PR.4PK308, PR.4PK309, PR.4PK310, PR.4PK311, PR.4PK312, PR.4PK313, PR.4PK314, PR.4PK315, PR.4PK316, PR.4PK317, PR.4PK318, PR.4PK319, PR.4PK320, PR.4PK321, PR.4PK322, PR.4PK323, PR.4PK324, PR.4PK325, PR.4PK326, PR.4PK327, PR.4PK328, PR.4PK329, PR.4PK330, PR.4PK331, PR.4PK332, PR.4PK333, PR.4PK334, PR.4PK335, PR.4PK336, PR.4PK337, PR.4PK338, PR.4PK339, PR.4PK340, PR.4PK341, PR.4PK342, PR.4PK343, PR.4PK344, PR.4PK345, PR.4PK346, PR.4PK347, PR.4PK348, PR.4PK349, PR.4PK350, PR.4PK351, PR.4PK352, PR.4PK353, PR.4PK354, PR.4PK355, PR.4PK356, PR.4PK357, PR.4PK358, PR.4PK359, PR.4PK360, PR.4PK361, PR.4PK362, PR.4PK363, PR.4PK364, PR.4PK365, PR.4PK366, PR.4PK367, PR.4PK368, PR.4PK369, PR.4PK370, PR.4PK371, PR.4PK372, PR.4PK373, PR.4PK374, PR.4PK375, PR.4PK376, PR.4PK377, PR.4PK378, PR.4PK379, PR.4PK380, PR.4PK381, PR.4PK382, PR.4PK383, PR.4PK384, PR.4PK385, PR.4PK386, PR.4PK387, PR.4PK388, PR.4PK389, PR.4PK390, PR.4PK391, PR.4PK392, PR.4PK393, PR.4PK394, PR.4PK395, PR.4PK396, PR.4PK397, PR.4PK398, PR.4PK399, PR.4PK400, PR.4PK401, PR.4PK402, PR.4PK403, PR.4PK404, PR.4PK405, PR.4PK406, PR.4PK407, PR.4PK408, PR.4PK409, PR.4PK410, PR.4PK411, PR.4PK412, PR.4PK413, PR.4PK414, PR.4PK415, PR.4PK416, PR.4PK417, PR.4PK418, PR.4PK419, PR.4PK420, PR.4PK421, PR.4PK422, PR.4PK423, PR.4PK424, PR.4PK425, PR.4PK426, PR.4PK427, PR.4PK428, PR.4PK429, PR.4PK430, PR.4PK431, PR.4PK432, PR.4PK433, PR.4PK434, PR.4PK435, PR.4PK436, PR.4PK437, PR.4PK438, PR.4PK439, PR.4PK440, PR.4PK441, PR.4PK442, PR.4PK443, PR.4PK444, PR.4PK445, PR.4PK446, PR.4PK447, PR.4PK448, PR.4PK449, PR.4PK450, PR.4PK451, PR.4PK452, PR.4PK453, PR.4PK454, PR.4PK455, PR.4PK456, PR.4PK457, PR.4PK458, PR.4PK459, PR.4PK460, PR.4PK461, PR.4PK462, PR.4PK463, PR.4PK464, PR.4PK465, PR.4PK466, PR.4PK467, PR.4PK468, PR.4PK469, PR.4PK470, PR.4PK471, PR.4PK472, PR.4PK473, PR.4PK474, PR.4PK475, PR.4PK476, PR.4PK477, PR.4PK478, PR.4PK479, PR.4PK480, PR.4PK481, PR.4PK482, PR.4PK483, PR.4PK484, PR.4PK485, PR.4PK486, PR.4PK487, PR.4PK488, PR.4PK489, PR.4PK490, PR.4PK491, PR.4PK492, PR.4PK493, PR.4PK494, PR.4PK495, PR.4PK496, PR.4PK497, PR.4PK498, PR.4PK499, PR.4PK500, PR.4PK501, PR.4PK502, PR.4PK503, PR.4PK504, PR.4PK505, PR.4PK506, PR.4PK507, PR.4PK508, PR.4PK509, PR.4PK510, PR.4PK511, PR.4PK512, PR.4PK513, PR.4PK514, PR.4PK515, PR.4PK516, PR.4PK517, PR.4PK518, PR.4PK519, PR.4PK520, PR.4PK521, PR.4PK522, PR.4PK523, PR.4PK524, PR.4PK525, PR.4PK526, PR.4PK527, PR.4PK528, PR.4PK529, PR.4PK530, PR.4PK531, PR.4PK532, PR.4PK533, PR.4PK534, PR.4PK535, PR.4PK536, PR.4PK537, PR.4PK538, PR.4PK539, PR.4PK540, PR.4PK541, PR.4PK542, PR.4PK543, PR.4PK544, PR.4PK545, PR.4PK546, PR.4PK547, PR.4PK548, PR.4PK549, PR.4PK550, PR.4PK551, PR.4PK552, PR.4PK553, PR.4PK554, PR.4PK555, PR.4PK556, PR.4PK557, PR.4PK558, PR.4PK559, PR.4PK560, PR.4PK561, PR.4PK562, PR.4PK563, PR.4PK564, PR.4PK565, PR.4PK566, PR.4PK567, PR.4PK568, PR.4PK569, PR.4PK570, PR.4PK571, PR.4PK572, PR.4PK573, PR.4PK574, PR.4PK575, PR.4PK576, PR.

4PK577, PR.4PK578, PR.4PK579, PR.4PK580, PR.4PK581, PR.4PK582, PR.4PK583, PR.4PK584, PR.4PK585, PR.4PK586, PR.4PK587, PR.4PK588, PR.4PK589, PR.4PK590, PR.4PK591, PR.4PK592, PR.4PK593, PR.4PK594, PR.4PK595, PR.4PK596, PR.4PK597, PR.4PK598, PR.4PK599, PR.4PK600, PR.4PK601, PR.4PK602, PR.4PK603, PR.4PK604, PR.4PK605, PR.4PK606, PR.4PK607, PR.4PK608, PR.4PK609, PR.4PK610, PR.4PK611, PR.4PK612, PR.4PK613, PR.4PK614, PR.4PK615, PR.4PK616, PR.4PK617, PR.4PK618, PR.4PK619, PR.4PK620, PR.4PK621, PR.4PK622, PR.4PK623, PR.4PK624, PR.4PK625, PR.4PK626, PR.4PK627, PR.4PK628, PR.4PK629, PR.4PK630, PR.4PK631, PR.4PK632, PR.4PK633, PR.4PK634, PR.4PK635, PR.4PK636, PR.4PK637, PR.4PK638, PR.4PK639, PR.4PK640, PR.4PK641, PR.4PK642, PR.4PK643, PR.4PK644, PR.4PK645, PR.4PK646, PR.4PK647, PR.4PK648, PR.4PK649, PR.4PK650, PR.4PK651, PR.4PK652, PR.4PK653, PR.4PK654, PR.4PK655, PR.4PK656, PR.4PK657, PR.

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

4PK658, PR.4PK659, PR.4PK660, PR.4PK661, PR.4PK662, PR.4PK663, PR.4PK664, PR.4PK665, PR.4PK666, PR.4PK667, PR.4PK668, PR.4PK669, PR.4PK670, PR.4PK671, PR.4PK672, PR.4PK673, PR.4PK674, PR.4PK675, PR.4PK676, PR.4PK677, PR.4PK678, PR.4PK679, PR.4PK680, PR.4PK681, PR.4PK682, PR.4PK683, PR.4PK684, PR.4PK685, PR.4PK686, PR.4PK687, PR.4PK688, PR.4PK689, PR.4PK690, PR.4PK691, PR.4PK692, PR.4PK693, PR.4PK694, PR.4PK695, PR.4PK696, PR.4PK697, PR.4PK698, PR.4PK699, PR.4PK700, PR.4PK701, PR.4PK702, PR.4PK703, PR.4PK704, PR.4PK705, PR.4PK706, PR.4PK707, PR.4PK708, PR.4PK709, PR.4PK710, PR.4PK711, PR.4PK712, PR.4PK713, PR.4PK714, PR.4PK715, PR.4PK716, PR.4PK717, PR.4PK718, PR.4PK719, PR.4PK720, PR.4PK721, PR.4PK722, PR.4PK723, PR.4PK724, PR.4PK725, PR.4PK726, PR.4PK727, PR.4PK728, PR.4PK729, PR.4PK730, PR.4PK731, PR.4PK732, PR.4PK733, PR.4PK734, PR.4PK735, PR.4PK736, PR.4PK737, PR.4PK738, PR.4PK739, PR.4PK740, PR.4PK741, PR.4PK742, PR.4PK743, PR.4PK744, PR.4PK745, PR.4PK746, PR.4PK747, PR.4PK748, PR.4PK749, PR.4PK750, PR.4PK751, PR.4PK752, PR.4PK753, PR.4PK754, PR.4PK755, PR.4PK756, PR.4PK757, PR.4PK758, PR.4PK759, PR.4PK760, PR.4PK761, PR.4PK762, PR.4PK763, PR.4PK764, PR.4PK765, PR.4PK766, PR.4PK767, PR.4PK768, PR.4PK769, PR.4PK770, PR.4PK771, PR.4PK772, PR.4PK773, PR.4PK774, PR.4PK775, PR.4PK776, PR.4PK777, PR.4PK778, PR.4PK779, PR.4PK780, PR.4PK781, PR.4PK782, PR.4PK783, PR.4PK784, PR.4PK785, PR.4PK786, PR.4PK787, PR.4PK788, PR.4PK789, PR.4PK790, PR.4PK791, PR.4PK792, PR.4PK793, PR.4PK794, PR.4PK795, PR.4PK796, PR.4PK797, PR.4PK798, PR.4PK799, PR.4PK800, PR.4PK801, PR.4PK802, PR.4PK803, PR.4PK804, PR.4PK805, PR.4PK806, PR.4PK807, PR.4PK808, PR.4PK809, PR.4PK810, PR.4PK811, PR.4PK812, PR.4PK813, PR.4PK814, PR.4PK815, PR.4PK816, PR.4PK817, PR.4PK818, PR.4PK819, PR.4PK820, PR.4PK821, PR.4PK822, PR.4PK823, PR.4PK824, PR.4PK825, PR.4PK826, PR.4PK827, PR.4PK828, PR.4PK829, PR.4PK830, PR.4PK831, PR.4PK832, PR.4PK833, PR.4PK834, PR.4PK835, PR.4PK836, PR.4PK837, PR.4PK838, PR.4PK839, PR.4PK840, PR.4PK841, PR.4PK842, PR.4PK843, PR.4PK844, PR.4PK845, PR.4PK846, PR.4PK847, PR.4PK848, PR.4PK849, PR.4PK850, PR.4PK851, PR.4PK852, PR.4PK853, PR.4PK854, PR.4PK855, PR.4PK856, PR.4PK857, PR.4PK858, PR.4PK859, PR.4PK860, PR.4PK861, PR.4PK862, PR.4PK863, PR.4PK864, PR.4PK865, PR.4PK866, PR.4PK867, PR.4PK868, PR.4PK869, PR.4PK870, PR.4PK871, PR.4PK872, PR.4PK873, PR.4PK874, PR.4PK875, PR.4PK876, PR.4PK877, PR.4PK878, PR.4PK879, PR.4PK880, PR.4PK881, PR.4PK882, PR.4PK883, PR.4PK884, PR.4PK885, PR.4PK886, PR.4PK887, PR.4PK888, PR.4PK889, PR.4PK890, PR.4PK891, PR.4PK892, PR.4PK893, PR.4PK894, PR.4PK895, PR.4PK896, PR.4PK897, PR.4PK898, PR.4PK899, PR.4PK900, PR.4PK901, PR.4PK902, PR.4PK903, PR.4PK904, PR.4PK905, PR.4PK906, PR.4PK907, PR.4PK908, PR.4PK909, PR.4PK910, PR.4PK911, PR.4PK912, PR.4PK913, PR.4PK914, PR.4PK915, PR.4PK916, PR.4PK917, PR.4PK918, PR.4PK919, PR.4PK920, PR.4PK921, PR.4PK922, PR.4PK923, PR.4PK924, PR.4PK925, PR.4PK926, PR.4PK927, PR.4PK928, PR.4PK929, PR.4PK930, PR.4PK931, PR.4PK932, PR.4PK933, PR.4PK934, PR.4PK935, PR.4PK936, PR.4PK937, PR.4PK938, PR.4PK939, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK940, PR.4PK941, PR.4PK942, PR.4PK943, PR.4PK944, PR.4PK945,
PR.4PK946, PR.4PK947, PR.4PK948, PR.4PK949,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.4PK950, PR.4PK951, PR.4PK952, PR.4PK953, PR.4PK954, PR.4PK955, PR.4PK956, PR.4PK957, PR.4PK958, PR.4PK959, PR.4PK960, PR.4PK961, PR.4PK962, PR.4PK963, PR.4PK964, PR.4PK965, PR.4PK966, PR.4PK967, PR.4PK968, PR.4PK969, PR.4PK970, PR.4PK971, PR.4PK972, PR.4PK973, PR.4PK974, PR.4PK975, PR.4PK976, PR.4PK977, PR.4PK978, PR.4PK979, PR.4PK980, PR.4PK981, PR.4PK982, PR.4PK983, PR.4PK984, PR.4PK985, PR.4PK986, PR.4PK987, PR.4PK988, PR.4PK989, PR.4PK990, PR.4PK991, PR.4PK992, PR.4PK993, PR.4PK994, PR.4PK995, PR.4PK996, PR.4PK997, PR.4PK998, PR.4PK999, PR.4PK1000, PR.4PK1001, PR.4PK1002, PR.4PK1003, PR.4PK1004, PR.4PK1005, PR.4PK1006, PR.4PK1007, PR.4PK1008, PR.4PK1009, PR.4PK1010, PR.4PK1011, PR.4PK1012, PR.4PK1013, PR.4PK1014, PR.4PK1015, PR.4PK1016, PR.4PK1017, PR.4PK1018, PR.4PK1019, PR.4PK1020, PR.4PK1021, PR.4PK1022, PR.4PK1023, PR.4PK1024, PR.4PK1025, PR.4PK1026, PR.4PK1027, PR.4PK1028, PR.4PK1029, PR.4PK1030, PR.4PK1031, PR.4PK1032, PR.4PK1033, PR.4PK1034, PR.4PK1035, PR.4PK1036, PR.4PK1037, PR.4PK1038, PR.4PK1039, PR.4PK1040, PR.4PK1041, PR.4PK1042, PR.4PK1043, PR.4PK1044, PR.4PK1045, PR.4PK1046, PR.4PK1047, PR.4PK1048, PR.4PK1049, PR.4PK1050, PR.4PK1051, PR.4PK1052, PR.4PK1053, PR.4PK1054, PR.4PK1055, PR.4PK1056, PR.4PK1057, PR.4PK1058, PR.4PK1059, PR.4PK1060, PR.4PK1061, PR.4PK1062, PR.4PK1063, PR.4PK1064, PR.4PK1065, PR.4PK1066, PR.4PK1067, PR.4PK1068, PR.4PK1069, PR.4PK1070, PR.4PK1071, PR.4PK1072, PR.4PK1073, PR.4PK1074, PR.4PK1075, PR.4PK1076, PR.4PK1077, PR.4PK1078, PR.4PK1079, PR.4PK1080, PR.4PK1081, PR.4PK1082, PR.4PK1083, PR.4PK1084, PR.4PK1085, PR.4PK1086, PR.4PK1087, PR.4PK1088, PR.4PK1089, PR.4PK1090, PR.4PK1091, PR.4PK1092, PR.4PK1093, PR.4PK1094, PR.4PK1095, PR.4PK1096, PR.4PK1097, PR.4PK1098, PR.4PK1099, PR.4PK1100, PR.4PK1101, PR.4PK1102, PR.4PK1103, PR.4PK1104, PR.4PK1105, PR.4PK1106, PR.4PK1107, PR.4PK1108, PR.4PK1109, PR.4PK1110, PR.4PK1111, PR.4PK1112, PR.4PK1113, PR.4PK1114, PR.4PK1115, PR.4PK1116, PR.4PK1117, PR.4PK1118, PR.4PK1119, PR.4PK1120, PR.4PK1121, PR.4PK1122, PR.4PK1123, PR.4PK1124, PR.4PK1125, PR.4PK1126, PR.4PK1127, PR.4PK1128, PR.4PK1129, PR.4PK1130, PR.4PK1131, PR.4PK1132, PR.4PK1133, PR.4PK1134, PR.4PK1135, PR.4PK1136, PR.4PK1137, PR.4PK1138, PR.4PK1139, PR.4PK1140, PR.4PK1141, PR.4PK1142, PR.4PK1143, PR.4PK1144, PR.4PK1145, PR.4PK1146, PR.4PK1147, PR.4PK1148, PR.4PK1149, PR.4PK1150, PR.4PK1151, PR.4PK1152, PR.4PK1153, PR.4PK1154, PR.4PK1155, PR.4PK1156, PR.4PK1157, PR.4PK1158, PR.4PK1159, PR.4PK1160, PR.4PK1161, PR.4PK1162, PR.4PK1163, PR.4PK1164, PR.4PK1165, PR.4PK1166, PR.4PK1167, PR.4PK1168, PR.4PK1169, PR.4PK1170, PR.4PK1171, PR.4PK1172, PR.4PK1173, PR.4PK1174, PR.4PK1175, PR.4PK1176, PR.4PK1177, PR.4PK1178, PR.4PK1179, PR.4PK1180, PR.4PK1181, PR.4PK1182, PR.4PK1183, PR.4PK1184, PR.4PK1185, PR.4PK1186, PR.4PK1187, PR.4PK1188, PR.4PK1189, PR.4PK1190, PR.4PK1191, PR.4PK1192, PR.4PK1193, PR.4PK1194, PR.4PK1195, PR.4PK1196, PR.4PK1197, PR.4PK1198, PR.4PK1199, PR.4PK1200, PR.4PK1201, PR.4PK1202, PR.4PK1203, PR.4PK1204, PR.4PK1205, PR.4PK1206, PR.4PK1207, PR.4PK1208,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK1229, PR.4PK1230, PR.4PK1231, PR.4PK1232, PR.4PK1233, PR.4PK1234, PR.4PK1235, PR.4PK1236, PR.4PK1237, PR.4PK1238, PR.4PK1239, PR.4PK1240, PR.4PK1241, PR.4PK1242, PR.4PK1243, PR.4PK1244, PR.4PK1245, PR.4PK1246, PR.4PK1247, PR.4PK1248, PR.4PK1249, PR.4PK1250, PR.4PK1251, PR.4PK1252, PR.4PK1253, PR.4PK1254, PR.4PK1255, PR.4PK1256, PR.4PK1257, PR.4PK1258, PR.4PK1259, PR.4PK1260, PR.4PK1261, PR.4PK1262, PR.4PK1263, PR.4PK1264, PR.4PK1265, PR.4PK1266, PR.4PK1267, PR.4PK1268, PR.4PK1269, PR.4PK1270, PR.4PK1271, PR.4PK1272, PR.4PK1273, PR.4PK1274, PR.4PK1275, PR.4PK1276, PR.4PK1277, PR.4PK1278, PR.4PK1279, PR.4PK1280, PR.4PK1281, PR.4PK1282, PR.4PK1283, PR.4PK1284, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	4PK1287, PR.4PK1288, PR.4PK1289, PR.4PK1290, PR.4PK1291, PR.4PK1292, PR.4PK1293, PR.4PK1294, PR.4PK1295, PR.4PK1296, PR.4PK1297, PR.4PK1298, PR.4PK1299, PR.4PK1300, PR.4PK1301, PR.4PK1302, PR.4PK1303, PR.4PK1304, PR.4PK1305, PR.4PK1306, PR.4PK1307, PR.4PK1308, PR.4PK1309, PR.4PK1310, PR.4PK1311, PR.4PK1312, PR.4PK1313, PR.4PK1314, PR.4PK1315, PR.4PK1316, PR.4PK1317, PR.4PK1318, PR.4PK1319, PR.4PK1320, PR.4PK1321, PR.4PK1322, PR.4PK1323, PR.4PK1324, PR.4PK1325, PR.4PK1326, PR.4PK1327, PR.4PK1328, PR.4PK1329, PR.4PK1330, PR.4PK1331, PR.4PK1332, PR.4PK1333, PR.4PK1334, PR.4PK1335, PR.4PK1336, PR.4PK1337, PR.4PK1338, PR.4PK1339, PR.4PK1340, PR.4PK1341, PR.4PK1342, PR.4PK1343, PR.4PK1344, PR.4PK1345, PR.4PK1346, PR.4PK1347, PR.4PK1348, PR.4PK1349, PR.4PK1350, PR.4PK1351, PR.4PK1352, PR.4PK1353, PR.4PK1354, PR.4PK1355, PR.4PK1356, PR.4PK1357, PR.4PK1358, PR.4PK1359, PR.4PK1360, PR.4PK1361, PR.4PK1362, PR.4PK1363, PR.4PK1364, PR.4PK1365, PR.4PK1366, PR.4PK1367, PR.4PK1368, PR.4PK1369, PR.4PK1370, PR.4PK1371, PR.4PK1372, PR.4PK1373, PR.4PK1374, PR.4PK1375, PR.4PK1376, PR.4PK1377, PR.4PK1378, PR.4PK1379, PR.4PK1380, PR.4PK1381, PR.4PK1382, PR.4PK1383, PR.4PK1384, PR.4PK1385, PR.4PK1386, PR.4PK1387, PR.4PK1388, PR.4PK1389, PR.4PK1390, PR.4PK1391, PR.4PK1392, PR.4PK1393, PR.4PK1394, PR.4PK1395, PR.4PK1396, PR.4PK1397, PR.4PK1398, PR.4PK1399, PR.4PK1400, PR.4PK1401, PR.4PK1402, PR.4PK1403, PR.4PK1404, PR.4PK1405, PR.4PK1406, PR.4PK1407, PR.4PK1408, PR.4PK1409, PR.4PK1410, PR.4PK1411, PR.4PK1412, PR.4PK1413, PR.4PK1414, PR.4PK1415, PR.4PK1416, PR.4PK1417, PR.4PK1418, PR.4PK1419, PR.4PK1420, PR.4PK1421, PR.4PK1422, PR.4PK1423, PR.4PK1424, PR.4PK1425, PR.4PK1426, PR.4PK1427, PR.4PK1428, PR.4PK1429, PR.4PK1430, PR.4PK1431, PR.4PK1432, PR.4PK1433, PR.4PK1434, PR.4PK1435, PR.4PK1436, PR.4PK1437, PR.4PK1438, PR.4PK1439, PR.4PK1440, PR.4PK1441, PR.4PK1442, PR.4PK1443, PR.4PK1444, PR.4PK1445, PR.4PK1446, PR.4PK1447, PR.4PK1448, PR.4PK1449, PR.4PK1450, PR.4PK1451, PR.4PK1452, PR.4PK1453, PR.4PK1454, PR.4PK1455, PR.4PK1456, PR.4PK1457, PR.4PK1458, PR.4PK1459, PR.4PK1460, PR.4PK1461, PR.4PK1462, PR.4PK1463, PR.4PK1464, PR.4PK1465, PR.4PK1466, PR.4PK1467, PR.4PK1468, PR.4PK1469, PR.4PK1470, PR.4PK1471, PR.4PK1472, PR.4PK1473, PR.4PK1474, PR.4PK1475, PR.4PK1476, PR.4PK1477, PR.4PK1478, PR.4PK1479, PR.4PK1480, PR.4PK1481, PR.4PK1482, PR.4PK1483, PR.4PK1484, PR.4PK1485, PR.4PK1486, PR.4PK1487, PR.4PK1488, PR.4PK1489, PR.4PK1490, PR.4PK1491, PR.4PK1492, PR.4PK1493, PR.4PK1494, PR.4PK1495, PR.4PK1496, PR.4PK1497, PR.4PK1498, PR.4PK1499, PR.4PK1500, PR.4PK1501, PR.4PK1502, PR.4PK1503, PR.4PK1504, PR.4PK1505, PR.4PK1506, PR.4PK1507, PR.4PK1508, PR.4PK1509, PR.4PK1510, PR.4PK1511, PR.4PK1512, PR.4PK1513, PR.4PK1514, PR.4PK1515, PR.4PK1516, PR.4PK1517, PR.4PK1518, PR.4PK1519, PR.4PK1520, PR.4PK1521, PR.4PK1522, PR.4PK1523, PR.4PK1524, PR.4PK1525, PR.4PK1526, PR.4PK1527, PR.4PK1528, PR.4PK1529, PR.4PK1530, PR.4PK1531, PR.4PK1532, PR.4PK1533, PR.4PK1534, PR.4PK1535, PR.4PK1536, PR.4PK1537,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK1562, PR.4PK1563, PR.4PK1564, PR.4PK1565, PR.4PK1566, PR.4PK1567, PR.4PK1568, PR.4PK1569, PR.4PK1570, PR.4PK1571, PR.4PK1572, PR.4PK1573, PR.4PK1574, PR.4PK1575, PR.4PK1576, PR.4PK1577, PR.4PK1578, PR.4PK1579, PR.4PK1580, PR.4PK1581, PR.4PK1582, PR.4PK1583, PR.4PK1584, PR.4PK1585, PR.4PK1586, PR.4PK1587, PR.4PK1588, PR.4PK1589, PR.4PK1590, PR.4PK1591, PR.4PK1592, PR.4PK1593, PR.4PK1594, PR.4PK1595, PR.4PK1596, PR.4PK1597, PR.4PK1598, PR.4PK1599, PR.4PK1600, PR.4PK1601, PR.4PK1602, PR.4PK1603, PR.4PK1604, PR.4PK1605, PR.4PK1606, PR.4PK1607, PR.4PK1608, PR.4PK1609, PR.4PK1610, PR.4PK1611, PR.4PK1612, PR.4PK1613, PR.4PK1614, PR.4PK1615, PR.4PK1616, PR.4PK1617, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

4PK1620, PR.4PK1621, PR.4PK1622, PR.4PK1623, PR.4PK1624, PR.4PK1625,
PR.4PK1626, PR.4PK1627, PR.4PK1628, PR.4PK1629, PR.4PK1630,
PR.4PK1631, PR.4PK1632, PR.4PK1633, PR.4PK1634, PR.4PK1635,
PR.4PK1636, PR.4PK1637, PR.4PK1638, PR.4PK1639, PR.4PK1640,
PR.4PK1641, PR.4PK1642, PR.4PK1643, PR.4PK1644, PR.4PK1645,
PR.4PK1646, PR.4PK1647, PR.4PK1648, PR.4PK1649, PR.4PK1650,
PR.4PK1651, PR.4PK1652, PR.4PK1653, PR.4PK1654, PR.4PK1655,
PR.4PK1656, PR.4PK1657, PR.4PK1658, PR.4PK1659, PR.4PK1660,
PR.4PK1661, PR.4PK1662, PR.4PK1663, PR.4PK1664, PR.4PK1665,
PR.4PK1666, PR.4PK1667, PR.4PK1668, PR.4PK1669, PR.4PK1670,
PR.4PK1671, PR.4PK1672, PR.4PK1673, PR.4PK1674, PR.4PK1675,
PR.4PK1676, PR.4PK1677, PR.4PK1678, PR.4PK1679, PR.4PK1680,
PR.4PK1681, PR.4PK1682, PR.4PK1683, PR.4PK1684, PR.4PK1685,
PR.4PK1686, PR.4PK1687, PR.4PK1688, PR.4PK1689, PR.4PK1690,
PR.4PK1691, PR.4PK1692, PR.4PK1693, PR.4PK1694, PR.4PK1695,
PR.4PK1696, PR.4PK1697, PR.4PK1698, PR.4PK1699, PR.4PK1700,
PR.4PK1701, PR.4PK1702, PR.4PK1703, PR.4PK1704, PR.4PK1705,
PR.4PK1706, PR.4PK1707, PR.4PK1708, PR.4PK1709, PR.4PK1710,
PR.4PK1711, PR.4PK1712, PR.4PK1713, PR.4PK1714, PR.4PK1715,
PR.4PK1716, PR.4PK1717, PR.4PK1718, PR.4PK1719, PR.4PK1720,
PR.4PK1721, PR.4PK1722, PR.4PK1723, PR.4PK1724, PR.4PK1725,
PR.4PK1726, PR.4PK1727, PR.4PK1728, PR.4PK1729, PR.4PK1730,
PR.4PK1731, PR.4PK1732, PR.4PK1733, PR.4PK1734, PR.4PK1735,
PR.4PK1736, PR.4PK1737, PR.4PK1738, PR.4PK1739, PR.4PK1740,
PR.4PK1741, PR.4PK1742, PR.4PK1743, PR.4PK1744, PR.4PK1745,
PR.4PK1746, PR.4PK1747, PR.4PK1748, PR.4PK1749, PR.4PK1750,
PR.4PK1751, PR.4PK1752, PR.4PK1753, PR.4PK1754, PR.4PK1755,
PR.4PK1756, PR.4PK1757, PR.4PK1758, PR.4PK1759, PR.4PK1760,
PR.4PK1761, PR.4PK1762, PR.4PK1763, PR.4PK1764, PR.4PK1765,
PR.4PK1766, PR.4PK1767, PR.4PK1768, PR.4PK1769, PR.4PK1770,
PR.4PK1771, PR.4PK1772, PR.4PK1773, PR.4PK1774, PR.4PK1775,
PR.4PK1776, PR.4PK1777, PR.4PK1778, PR.4PK1779, PR.4PK1780,
PR.4PK1781, PR.4PK1782, PR.4PK1783, PR.4PK1784, PR.4PK1785,
PR.4PK1786, PR.4PK1787, PR.4PK1788, PR.4PK1789, PR.4PK1790,
PR.4PK1791, PR.4PK1792, PR.4PK1793, PR.4PK1794, PR.4PK1795,
PR.4PK1796, PR.4PK1797, PR.4PK1798, PR.4PK1799, PR.4PK1800,
PR.4PK1801, PR.4PK1802, PR.4PK1803, PR.4PK1804, PR.4PK1805,
PR.4PK1806, PR.4PK1807, PR.4PK1808, PR.4PK1809, PR.4PK1810,
PR.4PK1811, PR.4PK1812, PR.4PK1813, PR.4PK1814, PR.4PK1815,
PR.4PK1816, PR.4PK1817, PR.4PK1818, PR.4PK1819, PR.4PK1820,
PR.4PK1821, PR.4PK1822, PR.4PK1823, PR.4PK1824, PR.4PK1825,
PR.4PK1826, PR.4PK1827, PR.4PK1828, PR.4PK1829, PR.4PK1830,
PR.4PK1831, PR.4PK1832, PR.4PK1833, PR.4PK1834, PR.4PK1835,
PR.4PK1836, PR.4PK1837, PR.4PK1838, PR.4PK1839, PR.4PK1840,
PR.4PK1841, PR.4PK1842, PR.4PK1843, PR.4PK1844, PR.4PK1845,
PR.4PK1846, PR.4PK1847, PR.4PK1848, PR.4PK1849, PR.4PK1850,
PR.4PK1851, PR.4PK1852, PR.4PK1853, PR.4PK1854, PR.4PK1855,
PR.4PK1856, PR.4PK1857, PR.4PK1858, PR.4PK1859, PR.4PK1860,
PR.4PK1861, PR.4PK1862, PR.4PK1863, PR.4PK1864, PR.4PK1865,
PR.4PK1866, PR.4PK1867, PR.4PK1868, PR.4PK1869, PR.4PK1870,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK1895, PR.4PK1896, PR.4PK1897, PR.4PK1898, PR.4PK1899, PR.4PK1900, PR.4PK1901, PR.4PK1902, PR.4PK1903, PR.4PK1904, PR.4PK1905, PR.4PK1906, PR.4PK1907, PR.4PK1908, PR.4PK1909, PR.4PK1910, PR.4PK1911, PR.4PK1912, PR.4PK1913, PR.4PK1914, PR.4PK1915, PR.4PK1916, PR.4PK1917, PR.4PK1918, PR.4PK1919, PR.4PK1920, PR.4PK1921, PR.4PK1922, PR.4PK1923, PR.4PK1924, PR.4PK1925, PR.4PK1926, PR.4PK1927, PR.4PK1928, PR.4PK1929, PR.4PK1930, PR.4PK1931, PR.4PK1932, PR.4PK1933, PR.4PK1934, PR.4PK1935, PR.4PK1936, PR.4PK1937, PR.4PK1938, PR.4PK1939, PR.4PK1940, PR.4PK1941, PR.4PK1942, PR.4PK1943, PR.4PK1944, PR.4PK1945, PR.4PK1946, PR.4PK1947, PR.4PK1948, PR.4PK1949, PR.4PK1950, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	4PK1953, PR.4PK1954, PR.4PK1955, PR.4PK1956, PR.4PK1957, PR.4PK1958, PR.4PK1959, PR.4PK1960, PR.4PK1961, PR.4PK1962, PR.4PK1963, PR.4PK1964, PR.4PK1965, PR.4PK1966, PR.4PK1967, PR.4PK1968, PR.4PK1969, PR.4PK1970, PR.4PK1971, PR.4PK1972, PR.4PK1973, PR.4PK1974, PR.4PK1975, PR.4PK1976, PR.4PK1977, PR.4PK1978, PR.4PK1979, PR.4PK1980, PR.4PK1981, PR.4PK1982, PR.4PK1983, PR.4PK1984, PR.4PK1985, PR.4PK1986, PR.4PK1987, PR.4PK1988, PR.4PK1989, PR.4PK1990, PR.4PK1991, PR.4PK1992, PR.4PK1993, PR.4PK1994, PR.4PK1995, PR.4PK1996, PR.4PK1997, PR.4PK1998, PR.4PK1999, PR.4PK2000, PR.4PK2001, PR.4PK2002, PR.4PK2003, PR.4PK2004, PR.4PK2005, PR.4PK2006, PR.4PK2007, PR.4PK2008, PR.4PK2009, PR.4PK2010, PR.4PK2011, PR.4PK2012, PR.4PK2013, PR.4PK2014, PR.4PK2015, PR.4PK2016, PR.4PK2017, PR.4PK2018, PR.4PK2019, PR.4PK2020, PR.4PK2021, PR.4PK2022, PR.4PK2023, PR.4PK2024, PR.4PK2025, PR.4PK2026, PR.4PK2027, PR.4PK2028, PR.4PK2029, PR.4PK2030, PR.4PK2031, PR.4PK2032, PR.4PK2033, PR.4PK2034, PR.4PK2035, PR.4PK2036, PR.4PK2037, PR.4PK2038, PR.4PK2039, PR.4PK2040, PR.4PK2041, PR.4PK2042, PR.4PK2043, PR.4PK2044, PR.4PK2045, PR.4PK2046, PR.4PK2047, PR.4PK2048, PR.4PK2049, PR.4PK2050, PR.4PK2051, PR.4PK2052, PR.4PK2053, PR.4PK2054, PR.4PK2055, PR.4PK2056, PR.4PK2057, PR.4PK2058, PR.4PK2059, PR.4PK2060, PR.4PK2061, PR.4PK2062, PR.4PK2063, PR.4PK2064, PR.4PK2065, PR.4PK2066, PR.4PK2067, PR.4PK2068, PR.4PK2069, PR.4PK2070, PR.4PK2071, PR.4PK2072, PR.4PK2073, PR.4PK2074, PR.4PK2075, PR.4PK2076, PR.4PK2077, PR.4PK2078, PR.4PK2079, PR.4PK2080, PR.4PK2081, PR.4PK2082, PR.4PK2083, PR.4PK2084, PR.4PK2085, PR.4PK2086, PR.4PK2087, PR.4PK2088, PR.4PK2089, PR.4PK2090, PR.4PK2091, PR.4PK2092, PR.4PK2093, PR.4PK2094, PR.4PK2095, PR.4PK2096, PR.4PK2097, PR.4PK2098, PR.4PK2099, PR.4PK2100, PR.4PK2101, PR.4PK2102, PR.4PK2103, PR.4PK2104, PR.4PK2105, PR.4PK2106, PR.4PK2107, PR.4PK2108, PR.4PK2109, PR.4PK2110, PR.4PK2111, PR.4PK2112, PR.4PK2113, PR.4PK2114, PR.4PK2115, PR.4PK2116, PR.4PK2117, PR.4PK2118, PR.4PK2119, PR.4PK2120, PR.4PK2121, PR.4PK2122, PR.4PK2123, PR.4PK2124, PR.4PK2125, PR.4PK2126, PR.4PK2127, PR.4PK2128, PR.4PK2129, PR.4PK2130, PR.4PK2131, PR.4PK2132, PR.4PK2133, PR.4PK2134, PR.4PK2135, PR.4PK2136, PR.4PK2137, PR.4PK2138, PR.4PK2139, PR.4PK2140, PR.4PK2141, PR.4PK2142, PR.4PK2143, PR.4PK2144, PR.4PK2145, PR.4PK2146, PR.4PK2147, PR.4PK2148, PR.4PK2149, PR.4PK2150, PR.4PK2151, PR.4PK2152, PR.4PK2153, PR.4PK2154, PR.4PK2155, PR.4PK2156, PR.4PK2157, PR.4PK2158, PR.4PK2159, PR.4PK2160, PR.4PK2161, PR.4PK2162, PR.4PK2163, PR.4PK2164, PR.4PK2165, PR.4PK2166, PR.4PK2167, PR.4PK2168, PR.4PK2169, PR.4PK2170, PR.4PK2171, PR.4PK2172, PR.4PK2173, PR.4PK2174, PR.4PK2175, PR.4PK2176, PR.4PK2177, PR.4PK2178, PR.4PK2179, PR.4PK2180, PR.4PK2181, PR.4PK2182, PR.4PK2183, PR.4PK2184, PR.4PK2185, PR.4PK2186, PR.4PK2187, PR.4PK2188, PR.4PK2189, PR.4PK2190, PR.4PK2191, PR.4PK2192, PR.4PK2193,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.4PK2215, PR.4PK2216, PR.4PK2217, PR.4PK2218, PR.4PK2219,
PR.4PK2220, PR.4PK2221, PR.4PK2222, PR.4PK2223, PR.4PK2224,
PR.4PK2225, PR.4PK2226, PR.4PK2227, PR.4PK2228, PR.4PK2229,
PR.4PK2230, PR.4PK2231, PR.4PK2232, PR.4PK2233, PR.4PK2234,
PR.4PK2235, PR.4PK2236, PR.4PK2237, PR.4PK2238, PR.4PK2239,
PR.4PK2240, PR.4PK2241, PR.4PK2242, PR.4PK2243, PR.4PK2244,
PR.4PK2245, PR.4PK2246, PR.4PK2247, PR.4PK2248, PR.4PK2249,
PR.4PK2250, PR.4PK2251, PR.4PK2252, PR.4PK2253, PR.4PK2254,
PR.4PK2255, PR.4PK2256, PR.4PK2257, PR.4PK2258, PR.4PK2259,
PR.4PK2260, PR.4PK2261, PR.4PK2262, PR.4PK2263, PR.4PK2264,
PR.4PK2265, PR.4PK2266, PR.4PK2267, PR.4PK2268, PR.4PK2269,
PR.4PK2270, PR.4PK2271, PR.4PK2272, PR.4PK2273, PR.4PK2274,
PR.4PK2275, PR.4PK2276, PR.4PK2277, PR.4PK2278, PR.4PK2279,
PR.4PK2280, PR.4PK2281, PR.4PK2282, PR.4PK2283, PR.4PK2284,
PR.4PK2285, PR.4PK2286, PR.4PK2287, PR.4PK2288, PR.4PK2289,
PR.4PK2290, PR.4PK2291, PR.4PK2292, PR.4PK2293, PR.4PK2294,
PR.4PK2295, PR.4PK2296, PR.4PK2297, PR.4PK2298, PR.4PK2299,
PR.4PK2300, PR.4PK2301, PR.4PK2302, PR.4PK2303, PR.4PK2304,
PR.4PK2305, PR.4PK2306, PR.4PK2307, PR.4PK2308, PR.4PK2309,
PR.4PK2310, PR.4PK2311, PR.4PK2312, PR.4PK2313, PR.4PK2314,
PR.4PK2315, PR.4PK2316, PR.4PK2317, PR.4PK2318, PR.4PK2319,
PR.4PK2320, PR.4PK2321, PR.4PK2322, PR.4PK2323, PR.4PK2324,
PR.4PK2325, PR.4PK2326, PR.4PK2327, PR.4PK2328, PR.4PK2329,
PR.4PK2330, PR.4PK2331, PR.4PK2332, PR.4PK2333, PR.4PK2334,
PR.4PK2335, PR.4PK2336, PR.4PK2337, PR.4PK2338, PR.4PK2339,
PR.4PK2340, PR.4PK2341, PR.4PK2342, PR.4PK2343, PR.4PK2344,
PR.4PK2345, PR.4PK2346, PR.4PK2347, PR.4PK2348, PR.4PK2349,
PR.4PK2350, PR.4PK2351, PR.4PK2352, PR.4PK2353, PR.4PK2354,
PR.4PK2355, PR.4PK2356, PR.4PK2357, PR.4PK2358, PR.4PK2359,
PR.4PK2360, PR.4PK2361, PR.4PK2362, PR.4PK2363, PR.4PK2364,
PR.4PK2365, PR.4PK2366, PR.4PK2367, PR.4PK2368, PR.4PK2369,
PR.4PK2370, PR.4PK2371, PR.4PK2372, PR.4PK2373, PR.4PK2374,
PR.4PK2375, PR.4PK2376, PR.4PK2377, PR.4PK2378, PR.4PK2379,
PR.4PK2380, PR.4PK2381, PR.4PK2382, PR.4PK2383, PR.4PK2384,
PR.4PK2385, PR.4PK2386, PR.4PK2387, PR.4PK2388, PR.4PK2389,
PR.4PK2390, PR.4PK2391, PR.4PK2392, PR.4PK2393, PR.4PK2394,
PR.4PK2395, PR.4PK2396, PR.4PK2397, PR.4PK2398, PR.4PK2399,
PR.4PK2400, PR.4PK2401, PR.4PK2402, PR.4PK2403, PR.4PK2404,
PR.4PK2405, PR.4PK2406, PR.4PK2407, PR.4PK2408, PR.4PK2409,
PR.4PK2410, PR.4PK2411, PR.4PK2412, PR.4PK2413, PR.4PK2414,
PR.4PK2415, PR.4PK2416, PR.4PK2417, PR.4PK2418, PR.4PK2419,
PR.4PK2420, PR.4PK2421, PR.4PK2422, PR.4PK2423, PR.4PK2424,
PR.4PK2425, PR.4PK2426, PR.4PK2427, PR.4PK2428, PR.4PK2429,
PR.4PK2430, PR.4PK2431, PR.4PK2432, PR.4PK2433, PR.4PK2434,
PR.4PK2435, PR.4PK2436, PR.4PK2437, PR.4PK2438, PR.4PK2439,
PR.4PK2440, PR.4PK2441, PR.4PK2442, PR.4PK2443, PR.4PK2444,
PR.4PK2445, PR.4PK2446, PR.4PK2447, PR.4PK2448, PR.4PK2449,
PR.4PK2450, PR.4PK2451, PR.4PK2452, PR.4PK2453, PR.4PK2454,
PR.4PK2455, PR.4PK2456, PR.4PK2457, PR.4PK2458, PR.4PK2459,
PR.4PK2460, PR.4PK2461, PR.4PK2462, PR.4PK2463, PR.4PK2464,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.4PK2490, PR.4PK2491, PR.4PK2492, PR.4PK2493, PR.4PK2494,
PR.4PK2495, PR.4PK2496, PR.4PK2497, PR.4PK2498, PR.4PK2499,
PR.4PK2500, PR.4PK2501, PR.4PK2502, PR.4PK2503, PR.4PK2504,
PR.4PK2505, PR.4PK2506, PR.4PK2507, PR.4PK2508, PR.4PK2509,
PR.4PK2510, PR.4PK2511, PR.4PK2512, PR.4PK2513, PR.4PK2514,
PR.4PK2515, PR.4PK2516, PR.4PK2517, PR.4PK2518, PR.4PK2519,
PR.4PK2520, PR.4PK2521, PR.4PK2522, PR.4PK2523, PR.4PK2524,
PR.4PK2525, PR.4PK2526, PR.4PK2527, PR.4PK2528, PR.4PK2529,
PR.4PK2530, PR.4PK2531, PR.4PK2532, PR.4PK2533, PR.4PK2534,
PR.4PK2535, PR.4PK2536, PR.4PK2537, PR.4PK2538, PR.4PK2539,
PR.4PK2540, PR.4PK2541, PR.4PK2542, PR.4PK2543, PR.4PK2544,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	4PK2548, PR.4PK2549, PR.4PK2550, PR.4PK2551, PR.4PK2552, PR.4PK2553, PR.4PK2554, PR.4PK2555, PR.4PK2556, PR.4PK2557, PR.4PK2558, PR.4PK2559, PR.4PK2560, PR.4PK2561, PR.4PK2562, PR.4PK2563, PR.4PK2564, PR.4PK2565, PR.4PK2566, PR.4PK2567, PR.4PK2568, PR.4PK2569, PR.4PK2570, PR.4PK2571, PR.4PK2572, PR.4PK2573, PR.4PK2574, PR.4PK2575, PR.4PK2576, PR.4PK2577, PR.4PK2578, PR.4PK2579, PR.4PK2580, PR.4PK2581, PR.4PK2582, PR.4PK2583, PR.4PK2584, PR.4PK2585, PR.4PK2586, PR.4PK2587, PR.4PK2588, PR.4PK2589, PR.4PK2590, PR.4PK2591, PR.4PK2592, PR.4PK2593, PR.4PK2594, PR.4PK2595, PR.4PK2596, PR.4PK2597, PR.4PK2598, PR.4PK2599, PR.4PK2600, PR.4PK2601, PR.4PK2602, PR.4PK2603, PR.4PK2604, PR.4PK2605, PR.4PK2606, PR.4PK2607, PR.4PK2608, PR.4PK2609, PR.4PK2610, PR.4PK2611, PR.4PK2612, PR.4PK2613, PR.4PK2614, PR.4PK2615, PR.4PK2616, PR.4PK2617, PR.4PK2618, PR.4PK2619, PR.4PK2620, PR.4PK2621, PR.4PK2622, PR.4PK2623, PR.4PK2624, PR.4PK2625, PR.4PK2626, PR.4PK2627, PR.4PK2628, PR.4PK2629, PR.4PK2630, PR.4PK2631, PR.4PK2632, PR.4PK2633, PR.4PK2634, PR.4PK2635, PR.4PK2636, PR.4PK2637, PR.4PK2638, PR.4PK2639, PR.4PK2640, PR.4PK2641, PR.4PK2642, PR.4PK2643, PR.4PK2644, PR.4PK2645, PR.4PK2646, PR.4PK2647, PR.4PK2648, PR.4PK2649, PR.4PK2650, PR.4PK2651, PR.4PK2652, PR.4PK2653, PR.4PK2654, PR.4PK2655, PR.4PK2656, PR.4PK2657, PR.4PK2658, PR.4PK2659, PR.4PK2660, PR.4PK2661, PR.4PK2662, PR.4PK2663, PR.4PK2664, PR.4PK2665, PR.4PK2666, PR.4PK2667, PR.4PK2668, PR.4PK2669, PR.4PK2670, PR.4PK2671, PR.4PK2672, PR.4PK2673, PR.4PK2674, PR.4PK2675, PR.4PK2676, PR.4PK2677, PR.4PK2678, PR.4PK2679, PR.4PK2680, PR.4PK2681, PR.4PK2682, PR.4PK2683, PR.4PK2684, PR.4PK2685, PR.4PK2686, PR.4PK2687, PR.4PK2688, PR.4PK2689, PR.4PK2690, PR.4PK2691, PR.4PK2692, PR.4PK2693, PR.4PK2694, PR.4PK2695, PR.4PK2696, PR.4PK2697, PR.4PK2698, PR.4PK2699, PR.4PK2700, PR.4PK2701, PR.4PK2702, PR.4PK2703, PR.4PK2704, PR.4PK2705, PR.4PK2706, PR.4PK2707, PR.4PK2708, PR.4PK2709, PR.4PK2710, PR.4PK2711, PR.4PK2712, PR.4PK2713, PR.4PK2714, PR.4PK2715, PR.4PK2716, PR.4PK2717, PR.4PK2718, PR.4PK2719, PR.4PK2720, PR.4PK2721, PR.4PK2722, PR.4PK2723, PR.4PK2724, PR.4PK2725, PR.4PK2726, PR.4PK2727, PR.4PK2728, PR.4PK2729, PR.4PK2730, PR.4PK2731, PR.4PK2732, PR.4PK2733, PR.4PK2734, PR.4PK2735, PR.4PK2736, PR.4PK2737, PR.4PK2738, PR.4PK2739, PR.4PK2740, PR.4PK2741, PR.4PK2742, PR.4PK2743, PR.4PK2744, PR.4PK2745, PR.4PK2746, PR.4PK2747, PR.4PK2748, PR.4PK2749, PR.4PK2750, PR.4PK2751, PR.4PK2752, PR.4PK2753, PR.4PK2754, PR.4PK2755, PR.4PK2756, PR.4PK2757, PR.4PK2758, PR.4PK2759, PR.4PK2760, PR.4PK2761, PR.4PK2762, PR.4PK2763, PR.4PK2764, PR.4PK2765, PR.4PK2766, PR.4PK2767, PR.4PK2768, PR.4PK2769, PR.4PK2770, PR.4PK2771, PR.4PK2772, PR.4PK2773, PR.4PK2774, PR.4PK2775, PR.4PK2776, PR.4PK2777, PR.4PK2778, PR.4PK2779, PR.4PK2780, PR.4PK2781, PR.4PK2782, PR.4PK2783, PR.4PK2784, PR.4PK2785, PR.4PK2786, PR.4PK2787, PR.4PK2788, PR.4PK2789, PR.4PK2790, PR.4PK2791, PR.4PK2792, PR.4PK2793, PR.4PK2794, PR.4PK2795, PR.4PK2796, PR.4PK2797, PR.4PK2798,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4PK2823, PR.4PK2824, PR.4PK2825, PR.4PK2826, PR.4PK2827, PR.4PK2828, PR.4PK2829, PR.4PK2830, PR.4PK2831, PR.4PK2832, PR.4PK2833, PR.4PK2834, PR.4PK2835, PR.4PK2836, PR.4PK2837, PR.4PK2838, PR.4PK2839, PR.4PK2840, PR.4PK2841, PR.4PK2842, PR.4PK2843, PR.4PK2844, PR.4PK2845, PR.4PK2846, PR.4PK2847, PR.4PK2848, PR.4PK2849, PR.4PK2850, PR.4PK2851, PR.4PK2852, PR.4PK2853, PR.4PK2854, PR.4PK2855, PR.4PK2856, PR.4PK2857, PR.4PK2858, PR.4PK2859, PR.4PK2860, PR.4PK2861, PR.4PK2862, PR.4PK2863, PR.4PK2864, PR.4PK2865, PR.4PK2866, PR.4PK2867, PR.4PK2868, PR.4PK2869, PR.4PK2870, PR.4PK2871, PR.4PK2872, PR.4PK2873, PR.4PK2874, PR.4PK2875, PR.4PK2876, PR.4PK2877, PR.4PK2878, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

4PK2881, PR.4PK2882, PR.4PK2883, PR.4PK2884, PR.4PK2885, PR.4PK2886, PR.4PK2887, PR.4PK2888, PR.4PK2889, PR.4PK2890, PR.4PK2891, PR.4PK2892, PR.4PK2893, PR.4PK2894, PR.4PK2895, PR.4PK2896, PR.4PK2897, PR.4PK2898, PR.4PK2899, PR.4PK2900, PR.4PK2901, PR.4PK2902, PR.4PK2903, PR.4PK2904, PR.4PK2905, PR.4PK2906, PR.4PK2907, PR.4PK2908, PR.4PK2909, PR.4PK2910, PR.4PK2911, PR.4PK2912, PR.4PK2913, PR.4PK2914, PR.4PK2915, PR.4PK2916, PR.4PK2917, PR.4PK2918, PR.4PK2919, PR.4PK2920, PR.4PK2921, PR.4PK2922, PR.4PK2923, PR.4PK2924, PR.4PK2925, PR.4PK2926, PR.4PK2927, PR.4PK2928, PR.4PK2929, PR.4PK2930, PR.4PK2931, PR.4PK2932, PR.4PK2933, PR.4PK2934, PR.4PK2935, PR.4PK2936, PR.4PK2937, PR.4PK2938, PR.4PK2939, PR.4PK2940, PR.4PK2941, PR.4PK2942, PR.4PK2943, PR.4PK2944, PR.4PK2945, PR.4PK2946, PR.4PK2947, PR.4PK2948, PR.4PK2949, PR.4PK2950, PR.4PK2951, PR.4PK2952, PR.4PK2953, PR.4PK2954, PR.4PK2955, PR.4PK2956, PR.4PK2957, PR.4PK2958, PR.4PK2959, PR.4PK2960, PR.4PK2961, PR.4PK2962, PR.4PK2963, PR.4PK2964, PR.4PK2965, PR.4PK2966, PR.4PK2967, PR.4PK2968, PR.4PK2969, PR.4PK2970, PR.4PK2971, PR.4PK2972, PR.4PK2973, PR.4PK2974, PR.4PK2975, PR.4PK2976, PR.4PK2977, PR.4PK2978, PR.4PK2979, PR.4PK2980, PR.4PK2981, PR.4PK2982, PR.4PK2983, PR.4PK2984, PR.4PK2985, PR.4PK2986, PR.4PK2987, PR.4PK2988, PR.4PK2989, PR.4PK2990, PR.4PK2991, PR.4PK2992, PR.4PK2993, PR.4PK2994, PR.4PK2995, PR.4PK2996, PR.4PK2997, PR.4PK2998, PR.4PK2999, PR.4PK3000, PR.5PK001, PR.5PK002, PR.5PK003, PR.5PK004, PR.5PK005, PR.5PK006, PR.5PK007, PR.5PK008, PR.5PK009, PR.5PK010, PR.5PK011, PR.5PK012, PR.5PK013, PR.5PK014, PR.5PK015, PR.5PK016, PR.5PK017, PR.5PK018, PR.5PK019, PR.5PK020, PR.5PK021, PR.5PK022, PR.5PK023, PR.5PK024, PR.5PK025, PR.5PK026, PR.5PK027, PR.5PK028, PR.5PK029, PR.5PK030, PR.5PK031, PR.5PK032, PR.5PK033, PR.5PK034, PR.5PK035, PR.5PK036, PR.5PK037, PR.5PK038, PR.5PK039, PR.5PK040, PR.5PK041, PR.5PK042, PR.5PK043, PR.5PK044, PR.5PK045, PR.5PK046, PR.5PK047, PR.5PK048, PR.5PK049, PR.5PK050, PR.5PK051, PR.5PK052, PR.5PK053, PR.5PK054, PR.5PK055, PR.5PK056, PR.5PK057, PR.5PK058, PR.5PK059, PR.5PK060, PR.5PK061, PR.5PK062, PR.5PK063, PR.5PK064, PR.5PK065, PR.5PK066, PR.5PK067, PR.5PK068, PR.5PK069, PR.5PK070, PR.5PK071, PR.5PK072, PR.5PK073, PR.5PK074, PR.5PK075, PR.5PK076, PR.5PK077, PR.5PK078, PR.5PK079, PR.5PK080, PR.5PK081, PR.5PK082, PR.5PK083, PR.5PK084, PR.5PK085, PR.5PK086, PR.5PK087, PR.5PK088, PR.5PK089, PR.5PK090, PR.5PK091, PR.5PK092, PR.5PK093, PR.5PK094, PR.5PK095, PR.5PK096, PR.5PK097, PR.5PK098, PR.5PK099, PR.5PK100, PR.5PK101, PR.5PK102, PR.5PK103, PR.5PK104, PR.5PK105, PR.5PK106, PR.5PK107, PR.5PK108, PR.5PK109, PR.5PK110, PR.5PK111, PR.5PK112, PR.5PK113, PR.5PK114, PR.5PK115, PR.5PK116, PR.5PK117, PR.5PK118, PR.5PK119, PR.5PK120, PR.5PK121, PR.5PK122, PR.5PK123, PR.5PK124, PR.5PK125, PR.5PK126, PR.5PK127, PR.5PK128, PR.5PK129, PR.5PK130, PR.5PK131, PR.5PK132, PR.5PK133, PR.5PK134, PR.5PK135, PR.5PK136, PR.5PK137, PR.5PK138, PR.5PK139, PR.5PK140, PR.5PK141, PR.5PK142, PR.5PK143, PR.5PK144, PR.5PK145, PR.5PK146, PR.5PK147, PR.5PK148, PR.5PK149, PR.5PK150, PR.5PK151, PR.5PK152, PR.5PK153, PR.5PK154, PR.5PK155, PR.5PK156, PR.5PK157, PR.5PK158,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK171, PR.5PK172, PR.5PK173, PR.5PK174, PR.5PK175, PR.5PK176, PR.5PK177, PR.5PK178, PR.5PK179, PR.5PK180, PR.5PK181, PR.5PK182, PR.5PK183, PR.5PK184, PR.5PK185, PR.5PK186, PR.5PK187, PR.5PK188, PR.5PK189, PR.5PK190, PR.5PK191, PR.5PK192, PR.5PK193, PR.5PK194, PR.5PK195, PR.5PK196, PR.5PK197, PR.5PK198, PR.5PK199, PR.5PK200, PR.5PK201, PR.5PK202, PR.5PK203, PR.5PK204, PR.5PK205, PR.5PK206, PR.5PK207, PR.5PK208, PR.5PK209, PR.5PK210, PR.5PK211, PR.5PK212, PR.5PK213, PR.5PK214, PR.5PK215, PR.5PK216, PR.5PK217, PR.5PK218, PR.5PK219, PR.5PK220, PR.5PK221, PR.5PK222, PR.5PK223, PR.5PK224, PR.5PK225, PR.5PK226, PR.5PK227, PR.5PK228, PR.5PK229, PR.5PK230, PR.5PK231, PR.5PK232, PR.5PK233,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK234, PR.5PK235, PR.5PK236, PR.5PK237, PR.5PK238, PR.5PK239,
PR.5PK240, PR.5PK241, PR.5PK242, PR.5PK243, PR.5PK244, PR.5PK245,
PR.5PK246, PR.5PK247, PR.5PK248, PR.5PK249, PR.5PK250, PR.5PK251,
PR.5PK252, PR.5PK253, PR.5PK254, PR.5PK255, PR.5PK256, PR.5PK257,
PR.5PK258, PR.5PK259, PR.5PK260, PR.5PK261, PR.5PK262, PR.5PK263,
PR.5PK264, PR.5PK265, PR.5PK266, PR.5PK267, PR.5PK268, PR.5PK269,
PR.5PK270, PR.5PK271, PR.5PK272, PR.5PK273, PR.5PK274, PR.5PK275,
PR.5PK276, PR.5PK277, PR.5PK278, PR.5PK279, PR.5PK280, PR.5PK281,
PR.5PK282, PR.5PK283, PR.5PK284, PR.5PK285, PR.5PK286, PR.5PK287,
PR.5PK288, PR.5PK289, PR.5PK290, PR.5PK291, PR.5PK292, PR.5PK293,
PR.5PK294, PR.5PK295, PR.5PK296, PR.5PK297, PR.5PK298, PR.5PK299,
PR.5PK300, PR.5PK301, PR.5PK302, PR.5PK303, PR.5PK304, PR.5PK305,
PR.5PK306, PR.5PK307, PR.5PK308, PR.5PK309, PR.5PK310, PR.5PK311,
PR.5PK312, PR.5PK313, PR.5PK314, PR.5PK315, PR.5PK316, PR.5PK317,
PR.5PK318, PR.5PK319, PR.5PK320, PR.5PK321, PR.5PK322, PR.5PK323,
PR.5PK324, PR.5PK325, PR.5PK326, PR.5PK327, PR.5PK328, PR.5PK329,
PR.5PK330, PR.5PK331, PR.5PK332, PR.5PK333, PR.5PK334, PR.5PK335,
PR.5PK336, PR.5PK337, PR.5PK338, PR.5PK339, PR.5PK340, PR.5PK341,
PR.5PK342, PR.5PK343, PR.5PK344, PR.5PK345, PR.5PK346, PR.5PK347,
PR.5PK348, PR.5PK349, PR.5PK350, PR.5PK351, PR.5PK352, PR.5PK353,
PR.5PK354, PR.5PK355, PR.5PK356, PR.5PK357, PR.5PK358, PR.5PK359,
PR.5PK360, PR.5PK361, PR.5PK362, PR.5PK363, PR.5PK364, PR.5PK365,
PR.5PK366, PR.5PK367, PR.5PK368, PR.5PK369, PR.5PK370, PR.5PK371,
PR.5PK372, PR.5PK373, PR.5PK374, PR.5PK375, PR.5PK376, PR.5PK377,
PR.5PK378, PR.5PK379, PR.5PK380, PR.5PK381, PR.5PK382, PR.5PK383,
PR.5PK384, PR.5PK385, PR.5PK386, PR.5PK387, PR.5PK388, PR.5PK389,
PR.5PK390, PR.5PK391, PR.5PK392, PR.5PK393, PR.5PK394, PR.5PK395,
PR.5PK396, PR.5PK397, PR.5PK398, PR.5PK399, PR.5PK400, PR.5PK401,
PR.5PK402, PR.5PK403, PR.5PK404, PR.5PK405, PR.5PK406, PR.5PK407,
PR.5PK408, PR.5PK409, PR.5PK410, PR.5PK411, PR.5PK412, PR.5PK413,
PR.5PK414, PR.5PK415, PR.5PK416, PR.5PK417, PR.5PK418, PR.5PK419,
PR.5PK420, PR.5PK421, PR.5PK422, PR.5PK423, PR.5PK424, PR.5PK425,
PR.5PK426, PR.5PK427, PR.5PK428, PR.5PK429, PR.5PK430, PR.5PK431,
PR.5PK432, PR.5PK433, PR.5PK434, PR.5PK435, PR.5PK436, PR.5PK437,
PR.5PK438, PR.5PK439, PR.5PK440, PR.5PK441, PR.5PK442, PR.5PK443,
PR.5PK444, PR.5PK445, PR.5PK446, PR.5PK447, PR.5PK448, PR.5PK449,
PR.5PK450, PR.5PK451, PR.5PK452, PR.5PK453, PR.5PK454, PR.5PK455,
PR.5PK456, PR.5PK457, PR.5PK458, PR.5PK459, PR.5PK460, PR.5PK461,
PR.5PK462, PR.5PK463, PR.5PK464, PR.5PK465, PR.5PK466, PR.5PK467,
PR.5PK468, PR.5PK469, PR.5PK470, PR.5PK471, PR.5PK472, PR.5PK473,
PR.5PK474, PR.5PK475, PR.5PK476, PR.5PK477, PR.5PK478, PR.5PK479,
PR.5PK480, PR.5PK481, PR.5PK482, PR.5PK483, PR.5PK484, PR.5PK485,
PR.5PK486, PR.5PK487, PR.5PK488, PR.5PK489, PR.5PK490, PR.5PK491,
PR.5PK492, PR.5PK493, PR.5PK494, PR.5PK495, PR.5PK496, PR.5PK497,
PR.5PK498, PR.5PK499, PR.5PK500, PR.5PK501, PR.5PK502, PR.5PK503,
PR.5PK504, PR.5PK505, PR.5PK506, PR.5PK507, PR.5PK508, PR.5PK509,
PR.5PK510, PR.5PK511, PR.5PK512, PR.5PK513, PR.5PK514, PR.5PK515,
PR.5PK516, PR.5PK517, PR.5PK518, PR.5PK519, PR.5PK520, PR.5PK521,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK522, PR.5PK523, PR.5PK524, PR.5PK525, PR.5PK526, PR.5PK527, PR.5PK528, PR.5PK529, PR.5PK530, PR.5PK531, PR.5PK532, PR.5PK533, PR.5PK534, PR.5PK535, PR.5PK536, PR.5PK537, PR.5PK538, PR.5PK539, PR.5PK540, PR.5PK541, PR.5PK542, PR.5PK543, PR.5PK544, PR.5PK545, PR.5PK546, PR.5PK547, PR.5PK548, PR.5PK549, PR.5PK550, PR.5PK551, PR.5PK552, PR.5PK553, PR.5PK554, PR.5PK555, PR.5PK556, PR.5PK557, PR.5PK558, PR.5PK559, PR.5PK560, PR.5PK561, PR.5PK562, PR.5PK563, PR.5PK564, PR.5PK565, PR.5PK566, PR.5PK567, PR.5PK568, PR.5PK569, PR.5PK570, PR.5PK571, PR.5PK572, PR.5PK573, PR.5PK574, PR.5PK575, PR.5PK576, PR.5PK577, PR.5PK578, PR.5PK579, PR.5PK580, PR.5PK581, PR.5PK582, PR.5PK583, PR.5PK584, PR.5PK585, PR.5PK586, PR.5PK587, PR.5PK588, PR.5PK589, PR.5PK590, PR.5PK591, PR.5PK592, PR.5PK593, PR.5PK594, PR.5PK595, PR.5PK596, PR.5PK597, PR.5PK598, PR.5PK599, PR.5PK600, PR.5PK601, PR.5PK602, PR.5PK603, PR.5PK604, PR.5PK605, PR.5PK606, PR.5PK607, PR.5PK608, PR.5PK609, PR.5PK610, PR.5PK611, PR.5PK612, PR.5PK613, PR.5PK614, PR.5PK615, PR.5PK616, PR.5PK617, PR.5PK618, PR.5PK619, PR.5PK620, PR.5PK621, PR.5PK622, PR.5PK623, PR.5PK624, PR.5PK625, PR.5PK626, PR.5PK627, PR.5PK628, PR.5PK629, PR.5PK630, PR.5PK631, PR.5PK632, PR.5PK633, PR.5PK634, PR.5PK635, PR.5PK636, PR.5PK637, PR.5PK638, PR.5PK639, PR.5PK640, PR.5PK641, PR.5PK642, PR.5PK643, PR.5PK644, PR.5PK645, PR.5PK646, PR.5PK647, PR.5PK648, PR.5PK649, PR.5PK650, PR.5PK651, PR.5PK652, PR.5PK653, PR.5PK654, PR.5PK655, PR.5PK656, PR.5PK657, PR.5PK658, PR.5PK659, PR.5PK660, PR.5PK661, PR.5PK662, PR.5PK663, PR.5PK664, PR.5PK665, PR.5PK666, PR.5PK667, PR.5PK668, PR.5PK669, PR.5PK670, PR.5PK671, PR.5PK672, PR.5PK673, PR.5PK674, PR.5PK675, PR.5PK676, PR.5PK677, PR.5PK678, PR.5PK679, PR.5PK680, PR.5PK681, PR.5PK682, PR.5PK683, PR.5PK684, PR.5PK685, PR.5PK686, PR.5PK687, PR.5PK688, PR.5PK689, PR.5PK690, PR.5PK691, PR.5PK692, PR.5PK693, PR.5PK694, PR.5PK695, PR.5PK696, PR.5PK697, PR.5PK698, PR.5PK699, PR.5PK700, PR.5PK701, PR.5PK702, PR.5PK703, PR.5PK704, PR.5PK705, PR.5PK706, PR.5PK707, PR.5PK708, PR.5PK709, PR.5PK710, PR.5PK711, PR.5PK712, PR.5PK713, PR.5PK714, PR.5PK715, PR.5PK716, PR.5PK717, PR.5PK718, PR.5PK719, PR.5PK720, PR.5PK721, PR.5PK722, PR.5PK723, PR.5PK724, PR.5PK725, PR.5PK726, PR.5PK727, PR.5PK728, PR.5PK729, PR.5PK730, PR.5PK731, PR.5PK732, PR.5PK733, PR.5PK734, PR.5PK735, PR.5PK736, PR.5PK737, PR.5PK738, PR.5PK739, PR.5PK740, PR.5PK741, PR.5PK742, PR.5PK743, PR.5PK744, PR.5PK745, PR.5PK746, PR.5PK747, PR.5PK748, PR.5PK749, PR.5PK750, PR.5PK751, PR.5PK752, PR.5PK753, PR.5PK754, PR.5PK755, PR.5PK756, PR.5PK757, PR.5PK758, PR.5PK759, PR.5PK760, PR.5PK761, PR.5PK762, PR.5PK763, PR.5PK764, PR.5PK765, PR.5PK766, PR.5PK767, PR.5PK768, PR.5PK769, PR.5PK770, PR.5PK771, PR.5PK772, PR.5PK773, PR.5PK774, PR.5PK775, PR.5PK776, PR.5PK777, PR.5PK778, PR.5PK779, PR.5PK780, PR.5PK781, PR.5PK782, PR.5PK783, PR.5PK784, PR.5PK785, PR.5PK786, PR.5PK787, PR.5PK788, PR.5PK789, PR.5PK790, PR.5PK791, PR.5PK792, PR.5PK793, PR.5PK794, PR.5PK795, PR.5PK796, PR.5PK797, PR.5PK798, PR.5PK799, PR.5PK800, PR.5PK801, PR.5PK802, PR.5PK803, PR.5PK804, PR.5PK805, PR.5PK806, PR.5PK807, PR.5PK808, PR.5PK809, PR.5PK810, PR.5PK811, PR.5PK812, PR.5PK813, PR.5PK814, PR.5PK815, PR.5PK816, PR.5PK817, PR.5PK818, PR.5PK819, PR.5PK820, PR.5PK821, PR.

5PK822, PR.5PK823, PR.5PK824, PR.5PK825, PR.5PK826, PR.5PK827, PR.5PK828, PR.5PK829, PR.5PK830, PR.5PK831, PR.5PK832, PR.5PK833, PR.5PK834, PR.5PK835, PR.5PK836, PR.5PK837, PR.5PK838, PR.5PK839, PR.5PK840, PR.5PK841, PR.5PK842, PR.5PK843, PR.5PK844, PR.5PK845, PR.5PK846, PR.5PK847, PR.5PK848, PR.5PK849, PR.5PK850, PR.5PK851, PR.5PK852, PR.5PK853, PR.5PK854, PR.5PK855, PR.5PK856, PR.5PK857, PR.5PK858, PR.5PK859, PR.5PK860, PR.5PK861, PR.5PK862, PR.5PK863, PR.5PK864, PR.5PK865, PR.5PK866, PR.5PK867, PR.5PK868, PR.5PK869, PR.5PK870, PR.5PK871, PR.5PK872, PR.5PK873, PR.5PK874, PR.5PK875, PR.5PK876, PR.5PK877, PR.5PK878, PR.5PK879, PR.5PK880, PR.5PK881, PR.5PK882, PR.5PK883, PR.5PK884, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK885, PR.5PK886, PR.5PK887, PR.5PK888, PR.5PK889, PR.5PK890, PR.5PK891, PR.5PK892, PR.5PK893, PR.5PK894, PR.5PK895, PR.5PK896, PR.5PK897, PR.5PK898, PR.5PK899, PR.5PK900, PR.5PK901, PR.5PK902, PR.5PK903, PR.5PK904, PR.5PK905, PR.5PK906, PR.5PK907, PR.5PK908, PR.5PK909, PR.5PK910, PR.5PK911, PR.5PK912, PR.5PK913, PR.5PK914, PR.5PK915, PR.5PK916, PR.5PK917, PR.5PK918, PR.5PK919, PR.5PK920, PR.5PK921, PR.5PK922, PR.5PK923, PR.5PK924, PR.5PK925, PR.5PK926, PR.5PK927, PR.5PK928, PR.5PK929, PR.5PK930, PR.5PK931, PR.5PK932, PR.5PK933, PR.5PK934, PR.5PK935, PR.5PK936, PR.5PK937, PR.5PK938, PR.5PK939, PR.5PK940, PR.5PK941, PR.5PK942, PR.5PK943, PR.5PK944, PR.5PK945, PR.5PK946, PR.5PK947, PR.5PK948, PR.5PK949, PR.5PK950, PR.5PK951, PR.5PK952, PR.5PK953, PR.5PK954, PR.5PK955, PR.5PK956, PR.5PK957, PR.5PK958, PR.5PK959, PR.5PK960, PR.5PK961, PR.5PK962, PR.5PK963, PR.5PK964, PR.5PK965, PR.5PK966, PR.5PK967, PR.5PK968, PR.5PK969, PR.5PK970, PR.5PK971, PR.5PK972, PR.5PK973, PR.5PK974, PR.5PK975, PR.5PK976, PR.5PK977, PR.5PK978, PR.5PK979, PR.5PK980, PR.5PK981, PR.5PK982, PR.5PK983, PR.5PK984, PR.5PK985, PR.5PK986, PR.5PK987, PR.5PK988, PR.5PK989, PR.5PK990, PR.5PK991, PR.5PK992, PR.5PK993, PR.5PK994, PR.5PK995, PR.5PK996, PR.5PK997, PR.5PK998, PR.5PK999, PR.5PK1000, PR.5PK1001, PR.5PK1002, PR.5PK1003, PR.5PK1004, PR.5PK1005, PR.5PK1006, PR.5PK1007, PR.5PK1008, PR.5PK1009, PR.5PK1010, PR.5PK1011, PR.5PK1012, PR.5PK1013, PR.5PK1014, PR.5PK1015, PR.5PK1016, PR.5PK1017, PR.5PK1018, PR.5PK1019, PR.5PK1020, PR.5PK1021, PR.5PK1022, PR.5PK1023, PR.5PK1024, PR.5PK1025, PR.5PK1026, PR.5PK1027, PR.5PK1028, PR.5PK1029, PR.5PK1030, PR.5PK1031, PR.5PK1032, PR.5PK1033, PR.5PK1034, PR.5PK1035, PR.5PK1036, PR.5PK1037, PR.5PK1038, PR.5PK1039, PR.5PK1040, PR.5PK1041, PR.5PK1042, PR.5PK1043, PR.5PK1044, PR.5PK1045, PR.5PK1046, PR.5PK1047, PR.5PK1048, PR.5PK1049, PR.5PK1050, PR.5PK1051, PR.5PK1052, PR.5PK1053, PR.5PK1054, PR.5PK1055, PR.5PK1056, PR.5PK1057, PR.5PK1058, PR.5PK1059, PR.5PK1060, PR.5PK1061, PR.5PK1062, PR.5PK1063, PR.5PK1064, PR.5PK1065, PR.5PK1066, PR.5PK1067, PR.5PK1068, PR.5PK1069, PR.5PK1070, PR.5PK1071, PR.5PK1072, PR.5PK1073, PR.5PK1074, PR.5PK1075, PR.5PK1076, PR.5PK1077, PR.5PK1078, PR.5PK1079, PR.5PK1080, PR.5PK1081, PR.5PK1082, PR.5PK1083, PR.5PK1084, PR.5PK1085, PR.5PK1086, PR.5PK1087, PR.5PK1088, PR.5PK1089, PR.5PK1090, PR.5PK1091, PR.5PK1092, PR.5PK1093, PR.5PK1094, PR.5PK1095, PR.5PK1096, PR.5PK1097, PR.5PK1098, PR.5PK1099, PR.5PK1100, PR.5PK1101, PR.5PK1102, PR.5PK1103, PR.5PK1104, PR.5PK1105, PR.5PK1106, PR.5PK1107, PR.5PK1108, PR.5PK1109, PR.5PK1110, PR.5PK1111, PR.5PK1112, PR.5PK1113, PR.5PK1114, PR.5PK1115, PR.5PK1116, PR.5PK1117, PR.5PK1118, PR.5PK1119, PR.5PK1120, PR.5PK1121, PR.5PK1122, PR.5PK1123, PR.5PK1124, PR.5PK1125, PR.5PK1126, PR.5PK1127, PR.5PK1128, PR.5PK1129, PR.5PK1130, PR.5PK1131, PR.5PK1132, PR.5PK1133, PR.5PK1134, PR.5PK1135, PR.5PK1136, PR.5PK1137, PR.5PK1138, PR.5PK1139, PR.5PK1140, PR.5PK1141, PR.5PK1142, PR.5PK1143, PR.5PK1144, PR.5PK1145, PR.5PK1146, PR.5PK1147, PR.5PK1148, PR.5PK1149, PR.5PK1150, PR.5PK1151, PR.5PK1152, PR.5PK1153,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.5PK1170, PR.5PK1171, PR.5PK1172, PR.5PK1173, PR.5PK1174,
PR.5PK1175, PR.5PK1176, PR.5PK1177, PR.5PK1178, PR.5PK1179,
PR.5PK1180, PR.5PK1181, PR.5PK1182, PR.5PK1183, PR.5PK1184,
PR.5PK1185, PR.5PK1186, PR.5PK1187, PR.5PK1188, PR.5PK1189,
PR.5PK1190, PR.5PK1191, PR.5PK1192, PR.5PK1193, PR.5PK1194,
PR.5PK1195, PR.5PK1196, PR.5PK1197, PR.5PK1198, PR.5PK1199,
PR.5PK1200, PR.5PK1201, PR.5PK1202, PR.5PK1203, PR.5PK1204,
PR.5PK1205, PR.5PK1206, PR.5PK1207, PR.5PK1208, PR.5PK1209,
PR.5PK1210, PR.5PK1211, PR.5PK1212, PR.5PK1213, PR.5PK1214,
PR.5PK1215, PR.5PK1216, PR.5PK1217, PR.5PK1218, PR.5PK1219,
PR.5PK1220, PR.5PK1221, PR.5PK1222, PR.5PK1223, PR.5PK1224,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK1228, PR.5PK1229, PR.5PK1230, PR.5PK1231, PR.5PK1232, PR.5PK1233, PR.5PK1234, PR.5PK1235, PR.5PK1236, PR.5PK1237, PR.5PK1238, PR.5PK1239, PR.5PK1240, PR.5PK1241, PR.5PK1242, PR.5PK1243, PR.5PK1244, PR.5PK1245, PR.5PK1246, PR.5PK1247, PR.5PK1248, PR.5PK1249, PR.5PK1250, PR.5PK1251, PR.5PK1252, PR.5PK1253, PR.5PK1254, PR.5PK1255, PR.5PK1256, PR.5PK1257, PR.5PK1258, PR.5PK1259, PR.5PK1260, PR.5PK1261, PR.5PK1262, PR.5PK1263, PR.5PK1264, PR.5PK1265, PR.5PK1266, PR.5PK1267, PR.5PK1268, PR.5PK1269, PR.5PK1270, PR.5PK1271, PR.5PK1272, PR.5PK1273, PR.5PK1274, PR.5PK1275, PR.5PK1276, PR.5PK1277, PR.5PK1278, PR.5PK1279, PR.5PK1280, PR.5PK1281, PR.5PK1282, PR.5PK1283, PR.5PK1284, PR.5PK1285, PR.5PK1286, PR.5PK1287, PR.5PK1288, PR.5PK1289, PR.5PK1290, PR.5PK1291, PR.5PK1292, PR.5PK1293, PR.5PK1294, PR.5PK1295, PR.5PK1296, PR.5PK1297, PR.5PK1298, PR.5PK1299, PR.5PK1300, PR.5PK1301, PR.5PK1302, PR.5PK1303, PR.5PK1304, PR.5PK1305, PR.5PK1306, PR.5PK1307, PR.5PK1308, PR.5PK1309, PR.5PK1310, PR.5PK1311, PR.5PK1312, PR.5PK1313, PR.5PK1314, PR.5PK1315, PR.5PK1316, PR.5PK1317, PR.5PK1318, PR.5PK1319, PR.5PK1320, PR.5PK1321, PR.5PK1322, PR.5PK1323, PR.5PK1324, PR.5PK1325, PR.5PK1326, PR.5PK1327, PR.5PK1328, PR.5PK1329, PR.5PK1330, PR.5PK1331, PR.5PK1332, PR.5PK1333, PR.5PK1334, PR.5PK1335, PR.5PK1336, PR.5PK1337, PR.5PK1338, PR.5PK1339, PR.5PK1340, PR.5PK1341, PR.5PK1342, PR.5PK1343, PR.5PK1344, PR.5PK1345, PR.5PK1346, PR.5PK1347, PR.5PK1348, PR.5PK1349, PR.5PK1350, PR.5PK1351, PR.5PK1352, PR.5PK1353, PR.5PK1354, PR.5PK1355, PR.5PK1356, PR.5PK1357, PR.5PK1358, PR.5PK1359, PR.5PK1360, PR.5PK1361, PR.5PK1362, PR.5PK1363, PR.5PK1364, PR.5PK1365, PR.5PK1366, PR.5PK1367, PR.5PK1368, PR.5PK1369, PR.5PK1370, PR.5PK1371, PR.5PK1372, PR.5PK1373, PR.5PK1374, PR.5PK1375, PR.5PK1376, PR.5PK1377, PR.5PK1378, PR.5PK1379, PR.5PK1380, PR.5PK1381, PR.5PK1382, PR.5PK1383, PR.5PK1384, PR.5PK1385, PR.5PK1386, PR.5PK1387, PR.5PK1388, PR.5PK1389, PR.5PK1390, PR.5PK1391, PR.5PK1392, PR.5PK1393, PR.5PK1394, PR.5PK1395, PR.5PK1396, PR.5PK1397, PR.5PK1398, PR.5PK1399, PR.5PK1400, PR.5PK1401, PR.5PK1402, PR.5PK1403, PR.5PK1404, PR.5PK1405, PR.5PK1406, PR.5PK1407, PR.5PK1408, PR.5PK1409, PR.5PK1410, PR.5PK1411, PR.5PK1412, PR.5PK1413, PR.5PK1414, PR.5PK1415, PR.5PK1416, PR.5PK1417, PR.5PK1418, PR.5PK1419, PR.5PK1420, PR.5PK1421, PR.5PK1422, PR.5PK1423, PR.5PK1424, PR.5PK1425, PR.5PK1426, PR.5PK1427, PR.5PK1428, PR.5PK1429, PR.5PK1430, PR.5PK1431, PR.5PK1432, PR.5PK1433, PR.5PK1434, PR.5PK1435, PR.5PK1436, PR.5PK1437, PR.5PK1438, PR.5PK1439, PR.5PK1440, PR.5PK1441, PR.5PK1442, PR.5PK1443, PR.5PK1444, PR.5PK1445, PR.5PK1446, PR.5PK1447, PR.5PK1448, PR.5PK1449, PR.5PK1450, PR.5PK1451, PR.5PK1452, PR.5PK1453, PR.5PK1454, PR.5PK1455, PR.5PK1456, PR.5PK1457, PR.5PK1458, PR.5PK1459, PR.5PK1460, PR.5PK1461, PR.5PK1462, PR.5PK1463, PR.5PK1464, PR.5PK1465, PR.5PK1466, PR.5PK1467, PR.5PK1468, PR.5PK1469, PR.5PK1470, PR.5PK1471, PR.5PK1472, PR.5PK1473, PR.5PK1474, PR.5PK1475, PR.5PK1476, PR.5PK1477,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.5PK1503, PR.5PK1504, PR.5PK1505, PR.5PK1506, PR.5PK1507,
PR.5PK1508, PR.5PK1509, PR.5PK1510, PR.5PK1511, PR.5PK1512,
PR.5PK1513, PR.5PK1514, PR.5PK1515, PR.5PK1516, PR.5PK1517,
PR.5PK1518, PR.5PK1519, PR.5PK1520, PR.5PK1521, PR.5PK1522,
PR.5PK1523, PR.5PK1524, PR.5PK1525, PR.5PK1526, PR.5PK1527,
PR.5PK1528, PR.5PK1529, PR.5PK1530, PR.5PK1531, PR.5PK1532,
PR.5PK1533, PR.5PK1534, PR.5PK1535, PR.5PK1536, PR.5PK1537,
PR.5PK1538, PR.5PK1539, PR.5PK1540, PR.5PK1541, PR.5PK1542,
PR.5PK1543, PR.5PK1544, PR.5PK1545, PR.5PK1546, PR.5PK1547,
PR.5PK1548, PR.5PK1549, PR.5PK1550, PR.5PK1551, PR.5PK1552,
PR.5PK1553, PR.5PK1554, PR.5PK1555, PR.5PK1556, PR.5PK1557,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK1561, PR.5PK1562, PR.5PK1563, PR.5PK1564, PR.5PK1565, PR.5PK1566, PR.5PK1567, PR.5PK1568, PR.5PK1569, PR.5PK1570, PR.5PK1571, PR.5PK1572, PR.5PK1573, PR.5PK1574, PR.5PK1575, PR.5PK1576, PR.5PK1577, PR.5PK1578, PR.5PK1579, PR.5PK1580, PR.5PK1581, PR.5PK1582, PR.5PK1583, PR.5PK1584, PR.5PK1585, PR.5PK1586, PR.5PK1587, PR.5PK1588, PR.5PK1589, PR.5PK1590, PR.5PK1591, PR.5PK1592, PR.5PK1593, PR.5PK1594, PR.5PK1595, PR.5PK1596, PR.5PK1597, PR.5PK1598, PR.5PK1599, PR.5PK1600, PR.5PK1601, PR.5PK1602, PR.5PK1603, PR.5PK1604, PR.5PK1605, PR.5PK1606, PR.5PK1607, PR.5PK1608, PR.5PK1609, PR.5PK1610, PR.5PK1611, PR.5PK1612, PR.5PK1613, PR.5PK1614, PR.5PK1615, PR.5PK1616, PR.5PK1617, PR.5PK1618, PR.5PK1619, PR.5PK1620, PR.5PK1621, PR.5PK1622, PR.5PK1623, PR.5PK1624, PR.5PK1625, PR.5PK1626, PR.5PK1627, PR.5PK1628, PR.5PK1629, PR.5PK1630, PR.5PK1631, PR.5PK1632, PR.5PK1633, PR.5PK1634, PR.5PK1635, PR.5PK1636, PR.5PK1637, PR.5PK1638, PR.5PK1639, PR.5PK1640, PR.5PK1641, PR.5PK1642, PR.5PK1643, PR.5PK1644, PR.5PK1645, PR.5PK1646, PR.5PK1647, PR.5PK1648, PR.5PK1649, PR.5PK1650, PR.5PK1651, PR.5PK1652, PR.5PK1653, PR.5PK1654, PR.5PK1655, PR.5PK1656, PR.5PK1657, PR.5PK1658, PR.5PK1659, PR.5PK1660, PR.5PK1661, PR.5PK1662, PR.5PK1663, PR.5PK1664, PR.5PK1665, PR.5PK1666, PR.5PK1667, PR.5PK1668, PR.5PK1669, PR.5PK1670, PR.5PK1671, PR.5PK1672, PR.5PK1673, PR.5PK1674, PR.5PK1675, PR.5PK1676, PR.5PK1677, PR.5PK1678, PR.5PK1679, PR.5PK1680, PR.5PK1681, PR.5PK1682, PR.5PK1683, PR.5PK1684, PR.5PK1685, PR.5PK1686, PR.5PK1687, PR.5PK1688, PR.5PK1689, PR.5PK1690, PR.5PK1691, PR.5PK1692, PR.5PK1693, PR.5PK1694, PR.5PK1695, PR.5PK1696, PR.5PK1697, PR.5PK1698, PR.5PK1699, PR.5PK1700, PR.5PK1701, PR.5PK1702, PR.5PK1703, PR.5PK1704, PR.5PK1705, PR.5PK1706, PR.5PK1707, PR.5PK1708, PR.5PK1709, PR.5PK1710, PR.5PK1711, PR.5PK1712, PR.5PK1713, PR.5PK1714, PR.5PK1715, PR.5PK1716, PR.5PK1717, PR.5PK1718, PR.5PK1719, PR.5PK1720, PR.5PK1721, PR.5PK1722, PR.5PK1723, PR.5PK1724, PR.5PK1725, PR.5PK1726, PR.5PK1727, PR.5PK1728, PR.5PK1729, PR.5PK1730, PR.5PK1731, PR.5PK1732, PR.5PK1733, PR.5PK1734, PR.5PK1735, PR.5PK1736, PR.5PK1737, PR.5PK1738, PR.5PK1739, PR.5PK1740, PR.5PK1741, PR.5PK1742, PR.5PK1743, PR.5PK1744, PR.5PK1745, PR.5PK1746, PR.5PK1747, PR.5PK1748, PR.5PK1749, PR.5PK1750, PR.5PK1751, PR.5PK1752, PR.5PK1753, PR.5PK1754, PR.5PK1755, PR.5PK1756, PR.5PK1757, PR.5PK1758, PR.5PK1759, PR.5PK1760, PR.5PK1761, PR.5PK1762, PR.5PK1763, PR.5PK1764, PR.5PK1765, PR.5PK1766, PR.5PK1767, PR.5PK1768, PR.5PK1769, PR.5PK1770, PR.5PK1771, PR.5PK1772, PR.5PK1773, PR.5PK1774, PR.5PK1775, PR.5PK1776, PR.5PK1777, PR.5PK1778, PR.5PK1779, PR.5PK1780, PR.5PK1781, PR.5PK1782, PR.5PK1783, PR.5PK1784, PR.5PK1785, PR.5PK1786, PR.5PK1787, PR.5PK1788, PR.5PK1789, PR.5PK1790, PR.5PK1791, PR.5PK1792, PR.5PK1793, PR.5PK1794, PR.5PK1795, PR.5PK1796, PR.5PK1797, PR.5PK1798, PR.5PK1799, PR.5PK1800, PR.5PK1801,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK1825, PR.5PK1826, PR.5PK1827, PR.5PK1828, PR.5PK1829,
PR.5PK1830, PR.5PK1831, PR.5PK1832, PR.5PK1833, PR.5PK1834,
PR.5PK1835, PR.5PK1836, PR.5PK1837, PR.5PK1838, PR.5PK1839,
PR.5PK1840, PR.5PK1841, PR.5PK1842, PR.5PK1843, PR.5PK1844,
PR.5PK1845, PR.5PK1846, PR.5PK1847, PR.5PK1848, PR.5PK1849,
PR.5PK1850, PR.5PK1851, PR.5PK1852, PR.5PK1853, PR.5PK1854,
PR.5PK1855, PR.5PK1856, PR.5PK1857, PR.5PK1858, PR.5PK1859,
PR.5PK1860, PR.5PK1861, PR.5PK1862, PR.5PK1863, PR.5PK1864,
PR.5PK1865, PR.5PK1866, PR.5PK1867, PR.5PK1868, PR.5PK1869,
PR.5PK1870, PR.5PK1871, PR.5PK1872, PR.5PK1873, PR.5PK1874,
PR.5PK1875, PR.5PK1876, PR.5PK1877, PR.5PK1878, PR.5PK1879,
PR.5PK1880, PR.5PK1881, PR.5PK1882, PR.5PK1883, PR.5PK1884,
PR.5PK1885, PR.5PK1886, PR.5PK1887, PR.5PK1888, PR.5PK1889,
PR.5PK1890, PR.5PK1891, PR.5PK1892, PR.5PK1893, PR.5PK1894,
PR.5PK1895, PR.5PK1896, PR.5PK1897, PR.5PK1898, PR.5PK1899,
PR.5PK1900, PR.5PK1901, PR.5PK1902, PR.5PK1903, PR.5PK1904,
PR.5PK1905, PR.5PK1906, PR.5PK1907, PR.5PK1908, PR.5PK1909,
PR.5PK1910, PR.5PK1911, PR.5PK1912, PR.5PK1913, PR.5PK1914,
PR.5PK1915, PR.5PK1916, PR.5PK1917, PR.5PK1918, PR.5PK1919,
PR.5PK1920, PR.5PK1921, PR.5PK1922, PR.5PK1923, PR.5PK1924,
PR.5PK1925, PR.5PK1926, PR.5PK1927, PR.5PK1928, PR.5PK1929,
PR.5PK1930, PR.5PK1931, PR.5PK1932, PR.5PK1933, PR.5PK1934,
PR.5PK1935, PR.5PK1936, PR.5PK1937, PR.5PK1938, PR.5PK1939,
PR.5PK1940, PR.5PK1941, PR.5PK1942, PR.5PK1943, PR.5PK1944,
PR.5PK1945, PR.5PK1946, PR.5PK1947, PR.5PK1948, PR.5PK1949,
PR.5PK1950, PR.5PK1951, PR.5PK1952, PR.5PK1953, PR.5PK1954,
PR.5PK1955, PR.5PK1956, PR.5PK1957, PR.5PK1958, PR.5PK1959,
PR.5PK1960, PR.5PK1961, PR.5PK1962, PR.5PK1963, PR.5PK1964,
PR.5PK1965, PR.5PK1966, PR.5PK1967, PR.5PK1968, PR.5PK1969,
PR.5PK1970, PR.5PK1971, PR.5PK1972, PR.5PK1973, PR.5PK1974,
PR.5PK1975, PR.5PK1976, PR.5PK1977, PR.5PK1978, PR.5PK1979,
PR.5PK1980, PR.5PK1981, PR.5PK1982, PR.5PK1983, PR.5PK1984,
PR.5PK1985, PR.5PK1986, PR.5PK1987, PR.5PK1988, PR.5PK1989,
PR.5PK1990, PR.5PK1991, PR.5PK1992, PR.5PK1993, PR.5PK1994,
PR.5PK1995, PR.5PK1996, PR.5PK1997, PR.5PK1998, PR.5PK1999,
PR.5PK2000, PR.5PK2001, PR.5PK2002, PR.5PK2003, PR.5PK2004,
PR.5PK2005, PR.5PK2006, PR.5PK2007, PR.5PK2008, PR.5PK2009,
PR.5PK2010, PR.5PK2011, PR.5PK2012, PR.5PK2013, PR.5PK2014,
PR.5PK2015, PR.5PK2016, PR.5PK2017, PR.5PK2018, PR.5PK2019,
PR.5PK2020, PR.5PK2021, PR.5PK2022, PR.5PK2023, PR.5PK2024,
PR.5PK2025, PR.5PK2026, PR.5PK2027, PR.5PK2028, PR.5PK2029,
PR.5PK2030, PR.5PK2031, PR.5PK2032, PR.5PK2033, PR.5PK2034,
PR.5PK2035, PR.5PK2036, PR.5PK2037, PR.5PK2038, PR.5PK2039,
PR.5PK2040, PR.5PK2041, PR.5PK2042, PR.5PK2043, PR.5PK2044,
PR.5PK2045, PR.5PK2046, PR.5PK2047, PR.5PK2048, PR.5PK2049,
PR.5PK2050, PR.5PK2051, PR.5PK2052, PR.5PK2053, PR.5PK2054,
PR.5PK2055, PR.5PK2056, PR.5PK2057, PR.5PK2058, PR.5PK2059,
PR.5PK2060, PR.5PK2061, PR.5PK2062, PR.5PK2063, PR.5PK2064,
PR.5PK2065, PR.5PK2066, PR.5PK2067, PR.5PK2068, PR.5PK2069,
PR.5PK2070, PR.5PK2071, PR.5PK2072, PR.5PK2073, PR.5PK2074,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.5PK2100, PR.5PK2101, PR.5PK2102, PR.5PK2103, PR.5PK2104,
PR.5PK2105, PR.5PK2106, PR.5PK2107, PR.5PK2108, PR.5PK2109,
PR.5PK2110, PR.5PK2111, PR.5PK2112, PR.5PK2113, PR.5PK2114,
PR.5PK2115, PR.5PK2116, PR.5PK2117, PR.5PK2118, PR.5PK2119,
PR.5PK2120, PR.5PK2121, PR.5PK2122, PR.5PK2123, PR.5PK2124,
PR.5PK2125, PR.5PK2126, PR.5PK2127, PR.5PK2128, PR.5PK2129,
PR.5PK2130, PR.5PK2131, PR.5PK2132, PR.5PK2133, PR.5PK2134,
PR.5PK2135, PR.5PK2136, PR.5PK2137, PR.5PK2138, PR.5PK2139,
PR.5PK2140, PR.5PK2141, PR.5PK2142, PR.5PK2143, PR.5PK2144,
PR.5PK2145, PR.5PK2146, PR.5PK2147, PR.5PK2148, PR.5PK2149,
PR.5PK2150, PR.5PK2151, PR.5PK2152, PR.5PK2153, PR.5PK2154,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	5PK2158, PR.5PK2159, PR.5PK2160, PR.5PK2161, PR.5PK2162, PR.5PK2163, PR.5PK2164, PR.5PK2165, PR.5PK2166, PR.5PK2167, PR.5PK2168, PR.5PK2169, PR.5PK2170, PR.5PK2171, PR.5PK2172, PR.5PK2173, PR.5PK2174, PR.5PK2175, PR.5PK2176, PR.5PK2177, PR.5PK2178, PR.5PK2179, PR.5PK2180, PR.5PK2181, PR.5PK2182, PR.5PK2183, PR.5PK2184, PR.5PK2185, PR.5PK2186, PR.5PK2187, PR.5PK2188, PR.5PK2189, PR.5PK2190, PR.5PK2191, PR.5PK2192, PR.5PK2193, PR.5PK2194, PR.5PK2195, PR.5PK2196, PR.5PK2197, PR.5PK2198, PR.5PK2199, PR.5PK2200, PR.5PK2201, PR.5PK2202, PR.5PK2203, PR.5PK2204, PR.5PK2205, PR.5PK2206, PR.5PK2207, PR.5PK2208, PR.5PK2209, PR.5PK2210, PR.5PK2211, PR.5PK2212, PR.5PK2213, PR.5PK2214, PR.5PK2215, PR.5PK2216, PR.5PK2217, PR.5PK2218, PR.5PK2219, PR.5PK2220, PR.5PK2221, PR.5PK2222, PR.5PK2223, PR.5PK2224, PR.5PK2225, PR.5PK2226, PR.5PK2227, PR.5PK2228, PR.5PK2229, PR.5PK2230, PR.5PK2231, PR.5PK2232, PR.5PK2233, PR.5PK2234, PR.5PK2235, PR.5PK2236, PR.5PK2237, PR.5PK2238, PR.5PK2239, PR.5PK2240, PR.5PK2241, PR.5PK2242, PR.5PK2243, PR.5PK2244, PR.5PK2245, PR.5PK2246, PR.5PK2247, PR.5PK2248, PR.5PK2249, PR.5PK2250, PR.5PK2251, PR.5PK2252, PR.5PK2253, PR.5PK2254, PR.5PK2255, PR.5PK2256, PR.5PK2257, PR.5PK2258, PR.5PK2259, PR.5PK2260, PR.5PK2261, PR.5PK2262, PR.5PK2263, PR.5PK2264, PR.5PK2265, PR.5PK2266, PR.5PK2267, PR.5PK2268, PR.5PK2269, PR.5PK2270, PR.5PK2271, PR.5PK2272, PR.5PK2273, PR.5PK2274, PR.5PK2275, PR.5PK2276, PR.5PK2277, PR.5PK2278, PR.5PK2279, PR.5PK2280, PR.5PK2281, PR.5PK2282, PR.5PK2283, PR.5PK2284, PR.5PK2285, PR.5PK2286, PR.5PK2287, PR.5PK2288, PR.5PK2289, PR.5PK2290, PR.5PK2291, PR.5PK2292, PR.5PK2293, PR.5PK2294, PR.5PK2295, PR.5PK2296, PR.5PK2297, PR.5PK2298, PR.5PK2299, PR.5PK2300, PR.5PK2301, PR.5PK2302, PR.5PK2303, PR.5PK2304, PR.5PK2305, PR.5PK2306, PR.5PK2307, PR.5PK2308, PR.5PK2309, PR.5PK2310, PR.5PK2311, PR.5PK2312, PR.5PK2313, PR.5PK2314, PR.5PK2315, PR.5PK2316, PR.5PK2317, PR.5PK2318, PR.5PK2319, PR.5PK2320, PR.5PK2321, PR.5PK2322, PR.5PK2323, PR.5PK2324, PR.5PK2325, PR.5PK2326, PR.5PK2327, PR.5PK2328, PR.5PK2329, PR.5PK2330, PR.5PK2331, PR.5PK2332, PR.5PK2333, PR.5PK2334, PR.5PK2335, PR.5PK2336, PR.5PK2337, PR.5PK2338, PR.5PK2339, PR.5PK2340, PR.5PK2341, PR.5PK2342, PR.5PK2343, PR.5PK2344, PR.5PK2345, PR.5PK2346, PR.5PK2347, PR.5PK2348, PR.5PK2349, PR.5PK2350, PR.5PK2351, PR.5PK2352, PR.5PK2353, PR.5PK2354, PR.5PK2355, PR.5PK2356, PR.5PK2357, PR.5PK2358, PR.5PK2359, PR.5PK2360, PR.5PK2361, PR.5PK2362, PR.5PK2363, PR.5PK2364, PR.5PK2365, PR.5PK2366, PR.5PK2367, PR.5PK2368, PR.5PK2369, PR.5PK2370, PR.5PK2371, PR.5PK2372, PR.5PK2373, PR.5PK2374, PR.5PK2375, PR.5PK2376, PR.5PK2377, PR.5PK2378, PR.5PK2379, PR.5PK2380, PR.5PK2381, PR.5PK2382, PR.5PK2383, PR.5PK2384, PR.5PK2385, PR.5PK2386, PR.5PK2387, PR.5PK2388, PR.5PK2389, PR.5PK2390, PR.5PK2391, PR.5PK2392, PR.5PK2393, PR.5PK2394, PR.5PK2395, PR.5PK2396, PR.5PK2397, PR.5PK2398, PR.5PK2399, PR.5PK2400, PR.5PK2401, PR.5PK2402, PR.5PK2403, PR.5PK2404, PR.5PK2405, PR.5PK2406, PR.5PK2407, PR.5PK2408,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK2433, PR.5PK2434, PR.5PK2435, PR.5PK2436, PR.5PK2437, PR.5PK2438, PR.5PK2439, PR.5PK2440, PR.5PK2441, PR.5PK2442, PR.5PK2443, PR.5PK2444, PR.5PK2445, PR.5PK2446, PR.5PK2447, PR.5PK2448, PR.5PK2449, PR.5PK2450, PR.5PK2451, PR.5PK2452, PR.5PK2453, PR.5PK2454, PR.5PK2455, PR.5PK2456, PR.5PK2457, PR.5PK2458, PR.5PK2459, PR.5PK2460, PR.5PK2461, PR.5PK2462, PR.5PK2463, PR.5PK2464, PR.5PK2465, PR.5PK2466, PR.5PK2467, PR.5PK2468, PR.5PK2469, PR.5PK2470, PR.5PK2471, PR.5PK2472, PR.5PK2473, PR.5PK2474, PR.5PK2475, PR.5PK2476, PR.5PK2477, PR.5PK2478, PR.5PK2479, PR.5PK2480, PR.5PK2481, PR.5PK2482, PR.5PK2483, PR.5PK2484, PR.5PK2485, PR.5PK2486, PR.5PK2487, PR.5PK2488, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	5PK2491, PR.5PK2492, PR.5PK2493, PR.5PK2494, PR.5PK2495, PR.5PK2496, PR.5PK2497, PR.5PK2498, PR.5PK2499, PR.5PK2500, PR.5PK2501, PR.5PK2502, PR.5PK2503, PR.5PK2504, PR.5PK2505, PR.5PK2506, PR.5PK2507, PR.5PK2508, PR.5PK2509, PR.5PK2510, PR.5PK2511, PR.5PK2512, PR.5PK2513, PR.5PK2514, PR.5PK2515, PR.5PK2516, PR.5PK2517, PR.5PK2518, PR.5PK2519, PR.5PK2520, PR.5PK2521, PR.5PK2522, PR.5PK2523, PR.5PK2524, PR.5PK2525, PR.5PK2526, PR.5PK2527, PR.5PK2528, PR.5PK2529, PR.5PK2530, PR.5PK2531, PR.5PK2532, PR.5PK2533, PR.5PK2534, PR.5PK2535, PR.5PK2536, PR.5PK2537, PR.5PK2538, PR.5PK2539, PR.5PK2540, PR.5PK2541, PR.5PK2542, PR.5PK2543, PR.5PK2544, PR.5PK2545, PR.5PK2546, PR.5PK2547, PR.5PK2548, PR.5PK2549, PR.5PK2550, PR.5PK2551, PR.5PK2552, PR.5PK2553, PR.5PK2554, PR.5PK2555, PR.5PK2556, PR.5PK2557, PR.5PK2558, PR.5PK2559, PR.5PK2560, PR.5PK2561, PR.5PK2562, PR.5PK2563, PR.5PK2564, PR.5PK2565, PR.5PK2566, PR.5PK2567, PR.5PK2568, PR.5PK2569, PR.5PK2570, PR.5PK2571, PR.5PK2572, PR.5PK2573, PR.5PK2574, PR.5PK2575, PR.5PK2576, PR.5PK2577, PR.5PK2578, PR.5PK2579, PR.5PK2580, PR.5PK2581, PR.5PK2582, PR.5PK2583, PR.5PK2584, PR.5PK2585, PR.5PK2586, PR.5PK2587, PR.5PK2588, PR.5PK2589, PR.5PK2590, PR.5PK2591, PR.5PK2592, PR.5PK2593, PR.5PK2594, PR.5PK2595, PR.5PK2596, PR.5PK2597, PR.5PK2598, PR.5PK2599, PR.5PK2600, PR.5PK2601, PR.5PK2602, PR.5PK2603, PR.5PK2604, PR.5PK2605, PR.5PK2606, PR.5PK2607, PR.5PK2608, PR.5PK2609, PR.5PK2610, PR.5PK2611, PR.5PK2612, PR.5PK2613, PR.5PK2614, PR.5PK2615, PR.5PK2616, PR.5PK2617, PR.5PK2618, PR.5PK2619, PR.5PK2620, PR.5PK2621, PR.5PK2622, PR.5PK2623, PR.5PK2624, PR.5PK2625, PR.5PK2626, PR.5PK2627, PR.5PK2628, PR.5PK2629, PR.5PK2630, PR.5PK2631, PR.5PK2632, PR.5PK2633, PR.5PK2634, PR.5PK2635, PR.5PK2636, PR.5PK2637, PR.5PK2638, PR.5PK2639, PR.5PK2640, PR.5PK2641, PR.5PK2642, PR.5PK2643, PR.5PK2644, PR.5PK2645, PR.5PK2646, PR.5PK2647, PR.5PK2648, PR.5PK2649, PR.5PK2650, PR.5PK2651, PR.5PK2652, PR.5PK2653, PR.5PK2654, PR.5PK2655, PR.5PK2656, PR.5PK2657, PR.5PK2658, PR.5PK2659, PR.5PK2660, PR.5PK2661, PR.5PK2662, PR.5PK2663, PR.5PK2664, PR.5PK2665, PR.5PK2666, PR.5PK2667, PR.5PK2668, PR.5PK2669, PR.5PK2670, PR.5PK2671, PR.5PK2672, PR.5PK2673, PR.5PK2674, PR.5PK2675, PR.5PK2676, PR.5PK2677, PR.5PK2678, PR.5PK2679, PR.5PK2680, PR.5PK2681, PR.5PK2682, PR.5PK2683, PR.5PK2684, PR.5PK2685, PR.5PK2686, PR.5PK2687, PR.5PK2688, PR.5PK2689, PR.5PK2690, PR.5PK2691, PR.5PK2692, PR.5PK2693, PR.5PK2694, PR.5PK2695, PR.5PK2696, PR.5PK2697, PR.5PK2698, PR.5PK2699, PR.5PK2700, PR.5PK2701, PR.5PK2702, PR.5PK2703, PR.5PK2704, PR.5PK2705, PR.5PK2706, PR.5PK2707, PR.5PK2708, PR.5PK2709, PR.5PK2710, PR.5PK2711, PR.5PK2712, PR.5PK2713, PR.5PK2714, PR.5PK2715, PR.5PK2716, PR.5PK2717, PR.5PK2718, PR.5PK2719, PR.5PK2720, PR.5PK2721, PR.5PK2722, PR.5PK2723, PR.5PK2724, PR.5PK2725, PR.5PK2726, PR.5PK2727, PR.5PK2728, PR.5PK2729, PR.5PK2730, PR.5PK2731, PR.5PK2732, PR.5PK2733, PR.5PK2734, PR.5PK2735, PR.5PK2736, PR.5PK2737, PR.5PK2738, PR.5PK2739, PR.5PK2740, PR.5PK2741,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK2766, PR.5PK2767, PR.5PK2768, PR.5PK2769, PR.5PK2770, PR.5PK2771, PR.5PK2772, PR.5PK2773, PR.5PK2774, PR.5PK2775, PR.5PK2776, PR.5PK2777, PR.5PK2778, PR.5PK2779, PR.5PK2780, PR.5PK2781, PR.5PK2782, PR.5PK2783, PR.5PK2784, PR.5PK2785, PR.5PK2786, PR.5PK2787, PR.5PK2788, PR.5PK2789, PR.5PK2790, PR.5PK2791, PR.5PK2792, PR.5PK2793, PR.5PK2794, PR.5PK2795, PR.5PK2796, PR.5PK2797, PR.5PK2798, PR.5PK2799, PR.5PK2800, PR.5PK2801, PR.5PK2802, PR.5PK2803, PR.5PK2804, PR.5PK2805, PR.5PK2806, PR.5PK2807, PR.5PK2808, PR.5PK2809, PR.5PK2810, PR.5PK2811, PR.5PK2812, PR.5PK2813, PR.5PK2814, PR.5PK2815, PR.5PK2816, PR.5PK2817, PR.5PK2818, PR.5PK2819, PR.5PK2820, PR.5PK2821, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	5PK2824, PR.5PK2825, PR.5PK2826, PR.5PK2827, PR.5PK2828, PR.5PK2829, PR.5PK2830, PR.5PK2831, PR.5PK2832, PR.5PK2833, PR.5PK2834, PR.5PK2835, PR.5PK2836, PR.5PK2837, PR.5PK2838, PR.5PK2839, PR.5PK2840, PR.5PK2841, PR.5PK2842, PR.5PK2843, PR.5PK2844, PR.5PK2845, PR.5PK2846, PR.5PK2847, PR.5PK2848, PR.5PK2849, PR.5PK2850, PR.5PK2851, PR.5PK2852, PR.5PK2853, PR.5PK2854, PR.5PK2855, PR.5PK2856, PR.5PK2857, PR.5PK2858, PR.5PK2859, PR.5PK2860, PR.5PK2861, PR.5PK2862, PR.5PK2863, PR.5PK2864, PR.5PK2865, PR.5PK2866, PR.5PK2867, PR.5PK2868, PR.5PK2869, PR.5PK2870, PR.5PK2871, PR.5PK2872, PR.5PK2873, PR.5PK2874, PR.5PK2875, PR.5PK2876, PR.5PK2877, PR.5PK2878, PR.5PK2879, PR.5PK2880, PR.5PK2881, PR.5PK2882, PR.5PK2883, PR.5PK2884, PR.5PK2885, PR.5PK2886, PR.5PK2887, PR.5PK2888, PR.5PK2889, PR.5PK2890, PR.5PK2891, PR.5PK2892, PR.5PK2893, PR.5PK2894, PR.5PK2895, PR.5PK2896, PR.5PK2897, PR.5PK2898, PR.5PK2899, PR.5PK2900, PR.5PK2901, PR.5PK2902, PR.5PK2903, PR.5PK2904, PR.5PK2905, PR.5PK2906, PR.5PK2907, PR.5PK2908, PR.5PK2909, PR.5PK2910, PR.5PK2911, PR.5PK2912, PR.5PK2913, PR.5PK2914, PR.5PK2915, PR.5PK2916, PR.5PK2917, PR.5PK2918, PR.5PK2919, PR.5PK2920, PR.5PK2921, PR.5PK2922, PR.5PK2923, PR.5PK2924, PR.5PK2925, PR.5PK2926, PR.5PK2927, PR.5PK2928, PR.5PK2929, PR.5PK2930, PR.5PK2931, PR.5PK2932, PR.5PK2933, PR.5PK2934, PR.5PK2935, PR.5PK2936, PR.5PK2937, PR.5PK2938, PR.5PK2939, PR.5PK2940, PR.5PK2941, PR.5PK2942, PR.5PK2943, PR.5PK2944, PR.5PK2945, PR.5PK2946, PR.5PK2947, PR.5PK2948, PR.5PK2949, PR.5PK2950, PR.5PK2951, PR.5PK2952, PR.5PK2953, PR.5PK2954, PR.5PK2955, PR.5PK2956, PR.5PK2957, PR.5PK2958, PR.5PK2959, PR.5PK2960, PR.5PK2961, PR.5PK2962, PR.5PK2963, PR.5PK2964, PR.5PK2965, PR.5PK2966, PR.5PK2967, PR.5PK2968, PR.5PK2969, PR.5PK2970, PR.5PK2971, PR.5PK2972, PR.5PK2973, PR.5PK2974, PR.5PK2975, PR.5PK2976, PR.5PK2977, PR.5PK2978, PR.5PK2979, PR.5PK2980, PR.5PK2981, PR.5PK2982, PR.5PK2983, PR.5PK2984, PR.5PK2985, PR.5PK2986, PR.5PK2987, PR.5PK2988, PR.5PK2989, PR.5PK2990, PR.5PK2991, PR.5PK2992, PR.5PK2993, PR.5PK2994, PR.5PK2995, PR.5PK2996, PR.5PK2997, PR.5PK2998, PR.5PK2999, PR.5PK3000, PR.5PK001, PR.5PK002, PR.5PK003, PR.5PK004, PR.5PK005, PR.5PK006, PR.5PK007, PR.5PK008, PR.5PK009, PR.5PK010, PR.5PK011, PR.5PK012, PR.5PK013, PR.5PK014, PR.5PK015, PR.5PK016, PR.5PK017, PR.5PK018, PR.5PK019, PR.5PK020, PR.5PK021, PR.5PK022, PR.5PK023, PR.5PK024, PR.5PK025, PR.5PK026, PR.5PK027, PR.5PK028, PR.5PK029, PR.5PK030, PR.5PK031, PR.5PK032, PR.5PK033, PR.5PK034, PR.5PK035, PR.5PK036, PR.5PK037, PR.5PK038, PR.5PK039, PR.5PK040, PR.5PK041, PR.5PK042, PR.5PK043, PR.5PK044, PR.5PK045, PR.5PK046, PR.5PK047, PR.5PK048, PR.5PK049, PR.5PK050, PR.5PK051, PR.5PK052, PR.5PK053, PR.5PK054, PR.5PK055, PR.5PK056, PR.5PK057, PR.5PK058, PR.5PK059, PR.5PK060, PR.5PK061, PR.5PK062, PR.5PK063, PR.5PK064, PR.5PK065, PR.5PK066, PR.5PK067, PR.5PK068, PR.5PK069, PR.5PK070, PR.5PK071, PR.5PK072, PR.5PK073, PR.5PK074, PR.5PK075, PR.5PK076, PR.5PK077,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK093, PR.5PK094, PR.5PK095, PR.5PK096, PR.5PK097, PR.5PK098, PR.5PK099, PR.5PK100, PR.5PK101, PR.5PK102, PR.5PK103, PR.5PK104, PR.5PK105, PR.5PK106, PR.5PK107, PR.5PK108, PR.5PK109, PR.5PK110, PR.5PK111, PR.5PK112, PR.5PK113, PR.5PK114, PR.5PK115, PR.5PK116, PR.5PK117, PR.5PK118, PR.5PK119, PR.5PK120, PR.5PK121, PR.5PK122, PR.5PK123, PR.5PK124, PR.5PK125, PR.5PK126, PR.5PK127, PR.5PK128, PR.5PK129, PR.5PK130, PR.5PK131, PR.5PK132, PR.5PK133, PR.5PK134, PR.5PK135, PR.5PK136, PR.5PK137, PR.5PK138, PR.5PK139, PR.5PK140, PR.5PK141, PR.5PK142, PR.5PK143, PR.5PK144, PR.5PK145, PR.5PK146, PR.5PK147, PR.5PK148, PR.5PK149, PR.5PK150, PR.5PK151, PR.5PK152, PR.5PK153, PR.5PK154, PR.5PK155, PR.5PK156, PR.5PK157, PR.5PK158, PR.5PK159, PR.5PK160, PR.5PK161, PR.5PK162, PR.5PK163, PR.5PK164, PR.5PK165, PR.5PK166, PR.5PK167, PR.5PK168, PR.5PK169, PR.5PK170, PR.5PK171, PR.5PK172, PR.5PK173, PR.5PK174, PR.5PK175, PR.5PK176, PR.5PK177, PR.5PK178, PR.5PK179, PR.5PK180, PR.5PK181, PR.5PK182, PR.5PK183, PR.5PK184, PR.5PK185, PR.5PK186, PR.5PK187, PR.5PK188, PR.5PK189, PR.5PK190, PR.5PK191, PR.5PK192, PR.5PK193, PR.5PK194, PR.5PK195, PR.5PK196, PR.5PK197, PR.5PK198, PR.5PK199, PR.5PK200, PR.5PK201, PR.5PK202, PR.5PK203, PR.5PK204, PR.5PK205, PR.5PK206, PR.5PK207, PR.5PK208, PR.5PK209, PR.5PK210, PR.5PK211, PR.5PK212, PR.5PK213, PR.5PK214, PR.5PK215, PR.5PK216, PR.5PK217, PR.5PK218, PR.5PK219, PR.5PK220, PR.5PK221, PR.5PK222, PR.5PK223, PR.5PK224, PR.5PK225, PR.5PK226, PR.5PK227, PR.5PK228, PR.5PK229, PR.5PK230, PR.5PK231, PR.5PK232, PR.5PK233, PR.5PK234, PR.5PK235, PR.5PK236, PR.5PK237, PR.5PK238, PR.5PK239, PR.5PK240, PR.5PK241, PR.5PK242, PR.5PK243, PR.5PK244, PR.5PK245, PR.5PK246, PR.5PK247, PR.5PK248, PR.5PK249, PR.5PK250, PR.5PK251, PR.5PK252, PR.5PK253, PR.5PK254, PR.5PK255, PR.5PK256, PR.5PK257, PR.5PK258, PR.5PK259, PR.5PK260, PR.5PK261, PR.5PK262, PR.5PK263, PR.5PK264, PR.5PK265, PR.5PK266, PR.5PK267, PR.5PK268, PR.5PK269, PR.5PK270, PR.5PK271, PR.5PK272, PR.5PK273, PR.5PK274, PR.5PK275, PR.5PK276, PR.5PK277, PR.5PK278, PR.5PK279, PR.5PK280, PR.5PK281, PR.5PK282, PR.5PK283, PR.5PK284, PR.5PK285, PR.5PK286, PR.5PK287, PR.5PK288, PR.5PK289, PR.5PK290, PR.5PK291, PR.5PK292, PR.5PK293, PR.5PK294, PR.5PK295, PR.5PK296, PR.5PK297, PR.5PK298, PR.5PK299, PR.5PK300, PR.5PK301, PR.5PK302, PR.5PK303, PR.5PK304, PR.5PK305, PR.5PK306, PR.5PK307, PR.5PK308, PR.5PK309, PR.5PK310, PR.5PK311, PR.5PK312, PR.5PK313, PR.5PK314, PR.5PK315, PR.5PK316, PR.5PK317, PR.5PK318, PR.5PK319, PR.5PK320, PR.5PK321, PR.5PK322, PR.5PK323, PR.5PK324, PR.5PK325, PR.5PK326, PR.5PK327, PR.5PK328, PR.5PK329, PR.5PK330, PR.5PK331, PR.5PK332, PR.5PK333, PR.5PK334, PR.5PK335, PR.5PK336, PR.5PK337, PR.5PK338, PR.5PK339, PR.5PK340, PR.5PK341, PR.5PK342, PR.5PK343, PR.5PK344, PR.5PK345, PR.5PK346, PR.5PK347, PR.5PK348, PR.5PK349, PR.5PK350, PR.5PK351, PR.5PK352, PR.5PK353, PR.5PK354, PR.5PK355, PR.5PK356, PR.5PK357, PR.5PK358, PR.5PK359, PR.5PK360, PR.5PK361, PR.5PK362, PR.5PK363, PR.5PK364, PR.5PK365, PR.5PK366, PR.5PK367, PR.5PK368, PR.5PK369, PR.5PK370, PR.5PK371, PR.5PK372, PR.5PK373, PR.5PK374, PR.5PK375, PR.5PK376, PR.5PK377, PR.5PK378, PR.5PK379, PR.5PK380, PR.5PK381, PR.5PK382, PR.5PK383, PR.5PK384, PR.5PK385, PR.5PK386, PR.5PK387, PR.5PK388, PR.5PK389, PR.5PK390, PR.5PK391, PR.5PK392, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK393, PR.5PK394, PR.5PK395, PR.5PK396, PR.5PK397, PR.5PK398, PR.5PK399, PR.5PK400, PR.5PK401, PR.5PK402, PR.5PK403, PR.5PK404, PR.5PK405, PR.5PK406, PR.5PK407, PR.5PK408, PR.5PK409, PR.5PK410, PR.5PK411, PR.5PK412, PR.5PK413, PR.5PK414, PR.5PK415, PR.5PK416, PR.5PK417, PR.5PK418, PR.5PK419, PR.5PK420, PR.5PK421, PR.5PK422, PR.5PK423, PR.5PK424, PR.5PK425, PR.5PK426, PR.5PK427, PR.5PK428, PR.5PK429, PR.5PK430, PR.5PK431, PR.5PK432, PR.5PK433, PR.5PK434, PR.5PK435, PR.5PK436, PR.5PK437, PR.5PK438, PR.5PK439, PR.5PK440, PR.5PK441, PR.5PK442, PR.5PK443, PR.5PK444, PR.5PK445, PR.5PK446, PR.5PK447, PR.5PK448, PR.5PK449, PR.5PK450, PR.5PK451, PR.5PK452, PR.5PK453, PR.5PK454, PR.5PK455, PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK456, PR.5PK457, PR.5PK458, PR.5PK459, PR.5PK460, PR.5PK461, PR.5PK462, PR.5PK463, PR.5PK464, PR.5PK465, PR.5PK466, PR.5PK467, PR.5PK468, PR.5PK469, PR.5PK470, PR.5PK471, PR.5PK472, PR.5PK473, PR.5PK474, PR.5PK475, PR.5PK476, PR.5PK477, PR.5PK478, PR.5PK479, PR.5PK480, PR.5PK481, PR.5PK482, PR.5PK483, PR.5PK484, PR.5PK485, PR.5PK486, PR.5PK487, PR.5PK488, PR.5PK489, PR.5PK490, PR.5PK491, PR.5PK492, PR.5PK493, PR.5PK494, PR.5PK495, PR.5PK496, PR.5PK497, PR.5PK498, PR.5PK499, PR.5PK500, PR.5PK501, PR.5PK502, PR.5PK503, PR.5PK504, PR.5PK505, PR.5PK506, PR.5PK507, PR.5PK508, PR.5PK509, PR.5PK510, PR.5PK511, PR.5PK512, PR.5PK513, PR.5PK514, PR.5PK515, PR.5PK516, PR.5PK517, PR.5PK518, PR.5PK519, PR.5PK520, PR.5PK521, PR.5PK522, PR.5PK523, PR.5PK524, PR.5PK525, PR.5PK526, PR.5PK527, PR.5PK528, PR.5PK529, PR.5PK530, PR.5PK531, PR.5PK532, PR.5PK533, PR.5PK534, PR.5PK535, PR.5PK536, PR.5PK537, PR.5PK538, PR.5PK539, PR.5PK540, PR.5PK541, PR.5PK542, PR.5PK543, PR.5PK544, PR.5PK545, PR.5PK546, PR.5PK547, PR.5PK548, PR.5PK549, PR.5PK550, PR.5PK551, PR.5PK552, PR.5PK553, PR.5PK554, PR.5PK555, PR.5PK556, PR.5PK557, PR.5PK558, PR.5PK559, PR.5PK560, PR.5PK561, PR.5PK562, PR.5PK563, PR.5PK564, PR.5PK565, PR.5PK566, PR.5PK567, PR.5PK568, PR.5PK569, PR.5PK570, PR.5PK571, PR.5PK572, PR.5PK573, PR.5PK574, PR.5PK575, PR.5PK576, PR.5PK577, PR.5PK578, PR.5PK579, PR.5PK580, PR.5PK581, PR.5PK582, PR.5PK583, PR.5PK584, PR.5PK585, PR.5PK586, PR.5PK587, PR.5PK588, PR.5PK589, PR.5PK590, PR.5PK591, PR.5PK592, PR.5PK593, PR.5PK594, PR.5PK595, PR.5PK596, PR.5PK597, PR.5PK598, PR.5PK599, PR.5PK600, PR.5PK601, PR.5PK602, PR.5PK603, PR.5PK604, PR.5PK605, PR.5PK606, PR.5PK607, PR.5PK608, PR.5PK609, PR.5PK610, PR.5PK611, PR.5PK612, PR.5PK613, PR.5PK614, PR.5PK615, PR.5PK616, PR.5PK617, PR.5PK618, PR.5PK619, PR.5PK620, PR.5PK621, PR.5PK622, PR.5PK623, PR.5PK624, PR.5PK625, PR.5PK626, PR.5PK627, PR.5PK628, PR.5PK629, PR.5PK630, PR.5PK631, PR.5PK632, PR.5PK633, PR.5PK634, PR.5PK635, PR.5PK636, PR.5PK637, PR.5PK638, PR.5PK639, PR.5PK640, PR.5PK641, PR.5PK642, PR.5PK643, PR.5PK644, PR.5PK645, PR.5PK646, PR.5PK647, PR.5PK648, PR.5PK649, PR.5PK650, PR.5PK651, PR.5PK652, PR.5PK653, PR.5PK654, PR.5PK655, PR.5PK656, PR.5PK657, PR.5PK658, PR.5PK659, PR.5PK660, PR.5PK661, PR.5PK662, PR.5PK663, PR.5PK664, PR.5PK665, PR.5PK666, PR.5PK667, PR.5PK668, PR.5PK669, PR.5PK670, PR.5PK671, PR.5PK672, PR.5PK673, PR.5PK674, PR.5PK675, PR.5PK676, PR.5PK677, PR.5PK678, PR.5PK679, PR.5PK680, PR.5PK681, PR.5PK682, PR.5PK683, PR.5PK684, PR.5PK685, PR.5PK686, PR.5PK687, PR.5PK688, PR.5PK689, PR.5PK690, PR.5PK691, PR.5PK692, PR.5PK693, PR.5PK694, PR.5PK695, PR.5PK696, PR.5PK697, PR.5PK698, PR.5PK699, PR.5PK700, PR.5PK701, PR.5PK702, PR.5PK703, PR.5PK704, PR.5PK705, PR.5PK706, PR.5PK707, PR.5PK708, PR.5PK709, PR.5PK710, PR.5PK711, PR.5PK712, PR.5PK713, PR.5PK714, PR.5PK715, PR.5PK716, PR.5PK717, PR.5PK718, PR.5PK719, PR.5PK720, PR.5PK721, PR.5PK722, PR.5PK723, PR.5PK724, PR.5PK725, PR.5PK726, PR.5PK727, PR.5PK728, PR.5PK729, PR.5PK730, PR.5PK731, PR.5PK732, PR.5PK733, PR.5PK734, PR.5PK735, PR.5PK736, PR.5PK737, PR.5PK738, PR.5PK739, PR.5PK740, PR.5PK741, PR.5PK742, PR.5PK743, PR.5PK744, PR.5PK745, PR.5PK746, PR.5PK747, PR.5PK748, PR.5PK749, PR.5PK750, PR.5PK751, PR.5PK752, PR.5PK753, PR.5PK754, PR.5PK755, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK756, PR.5PK757, PR.5PK758, PR.5PK759, PR.5PK760, PR.5PK761, PR.5PK762, PR.5PK763, PR.5PK764, PR.5PK765, PR.5PK766, PR.5PK767, PR.5PK768, PR.5PK769, PR.5PK770, PR.5PK771, PR.5PK772, PR.5PK773, PR.5PK774, PR.5PK775, PR.5PK776, PR.5PK777, PR.5PK778, PR.5PK779, PR.5PK780, PR.5PK781, PR.5PK782, PR.5PK783, PR.5PK784, PR.5PK785, PR.5PK786, PR.5PK787, PR.5PK788, PR.5PK789, PR.5PK790, PR.5PK791, PR.5PK792, PR.5PK793, PR.5PK794, PR.5PK795, PR.5PK796, PR.5PK797, PR.5PK798, PR.5PK799, PR.5PK800, PR.5PK801, PR.5PK802, PR.5PK803, PR.5PK804, PR.5PK805, PR.5PK806, PR.5PK807, PR.5PK808, PR.5PK809, PR.5PK810, PR.5PK811, PR.5PK812, PR.5PK813, PR.5PK814, PR.5PK815, PR.5PK816, PR.5PK817, PR.5PK818, PR.5PK819, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK820, PR.5PK821, PR.5PK822, PR.5PK823, PR.5PK824, PR.5PK825,
PR.5PK826, PR.5PK827, PR.5PK828, PR.5PK829, PR.5PK830, PR.5PK831,
PR.5PK832, PR.5PK833, PR.5PK834, PR.5PK835, PR.5PK836, PR.5PK837,
PR.5PK838, PR.5PK839, PR.5PK840, PR.5PK841, PR.5PK842, PR.5PK843,
PR.5PK844, PR.5PK845, PR.5PK846, PR.5PK847, PR.5PK848, PR.5PK849,
PR.5PK850, PR.5PK851, PR.5PK852, PR.5PK853, PR.5PK854, PR.5PK855,
PR.5PK856, PR.5PK857, PR.5PK858, PR.5PK859, PR.5PK860, PR.5PK861,
PR.5PK862, PR.5PK863, PR.5PK864, PR.5PK865, PR.5PK866, PR.5PK867,
PR.5PK868, PR.5PK869, PR.5PK870, PR.5PK871, PR.5PK872, PR.5PK873,
PR.5PK874, PR.5PK875, PR.5PK876, PR.5PK877, PR.5PK878, PR.5PK879,
PR.5PK880, PR.5PK881, PR.5PK882, PR.5PK883, PR.5PK884, PR.5PK885,
PR.5PK886, PR.5PK887, PR.5PK888, PR.5PK889, PR.5PK890, PR.5PK891,
PR.5PK892, PR.5PK893, PR.5PK894, PR.5PK895, PR.5PK896, PR.5PK897,
PR.5PK898, PR.5PK899, PR.5PK900, PR.5PK901, PR.5PK902, PR.5PK903,
PR.5PK904, PR.5PK905, PR.5PK906, PR.5PK907, PR.5PK908, PR.5PK909,
PR.5PK910, PR.5PK911, PR.5PK912, PR.5PK913, PR.5PK914, PR.5PK915,
PR.5PK916, PR.5PK917, PR.5PK918, PR.5PK919, PR.5PK920, PR.5PK921,
PR.5PK922, PR.5PK923, PR.5PK924, PR.5PK925, PR.5PK926, PR.5PK927,
PR.5PK928, PR.5PK929, PR.5PK930, PR.5PK931, PR.5PK932, PR.5PK933,
PR.5PK934, PR.5PK935, PR.5PK936, PR.5PK937, PR.5PK938, PR.5PK939,
PR.5PK940, PR.5PK941, PR.5PK942, PR.5PK943, PR.5PK944, PR.5PK945,
PR.5PK946, PR.5PK947, PR.5PK948, PR.5PK949, PR.5PK950, PR.5PK951,
PR.5PK952, PR.5PK953, PR.5PK954, PR.5PK955, PR.5PK956, PR.5PK957,
PR.5PK958, PR.5PK959, PR.5PK960, PR.5PK961, PR.5PK962, PR.5PK963,
PR.5PK964, PR.5PK965, PR.5PK966, PR.5PK967, PR.5PK968, PR.5PK969,
PR.5PK970, PR.5PK971, PR.5PK972, PR.5PK973, PR.5PK974, PR.5PK975,
PR.5PK976, PR.5PK977, PR.5PK978, PR.5PK979, PR.5PK980, PR.5PK981,
PR.5PK982, PR.5PK983, PR.5PK984, PR.5PK985, PR.5PK986, PR.5PK987,
PR.5PK988, PR.5PK989, PR.5PK990, PR.5PK991, PR.5PK992, PR.5PK993,
PR.5PK994, PR.5PK995, PR.5PK996, PR.5PK997, PR.5PK998, PR.5PK999,
PR.5PK1000, PR.5PK1001, PR.5PK1002, PR.5PK1003, PR.5PK1004,
PR.5PK1005, PR.5PK1006, PR.5PK1007, PR.5PK1008, PR.5PK1009,
PR.5PK1010, PR.5PK1011, PR.5PK1012, PR.5PK1013, PR.5PK1014,
PR.5PK1015, PR.5PK1016, PR.5PK1017, PR.5PK1018, PR.5PK1019,
PR.5PK1020, PR.5PK1021, PR.5PK1022, PR.5PK1023, PR.5PK1024,
PR.5PK1025, PR.5PK1026, PR.5PK1027, PR.5PK1028, PR.5PK1029,
PR.5PK1030, PR.5PK1031, PR.5PK1032, PR.5PK1033, PR.5PK1034,
PR.5PK1035, PR.5PK1036, PR.5PK1037, PR.5PK1038, PR.5PK1039,
PR.5PK1040, PR.5PK1041, PR.5PK1042, PR.5PK1043, PR.5PK1044,
PR.5PK1045, PR.5PK1046, PR.5PK1047, PR.5PK1048, PR.5PK1049,
PR.5PK1050, PR.5PK1051, PR.5PK1052, PR.5PK1053, PR.5PK1054,
PR.5PK1055, PR.5PK1056, PR.5PK1057, PR.5PK1058, PR.5PK1059,
PR.5PK1060, PR.5PK1061, PR.5PK1062, PR.5PK1063, PR.5PK1064,
PR.5PK1065, PR.5PK1066, PR.5PK1067, PR.5PK1068, PR.5PK1069,
PR.5PK1070, PR.5PK1071, PR.5PK1072, PR.5PK1073, PR.5PK1074,
PR.5PK1075, PR.5PK1076, PR.5PK1077, PR.5PK1078, PR.5PK1079,
PR.5PK1080, PR.5PK1081, PR.5PK1082, PR.5PK1083, PR.5PK1084,
PR.5PK1085, PR.5PK1086, PR.5PK1087, PR.5PK1088, PR.5PK1089,
PR.5PK1090, PR.5PK1091, PR.5PK1092, PR.5PK1093, PR.5PK1094,
PR.5PK1095, PR.5PK1096, PR.5PK1097, PR.5PK1098, PR.5PK1099,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK1110, PR.5PK1111, PR.5PK1112, PR.5PK1113, PR.5PK1114, PR.5PK1115, PR.5PK1116, PR.5PK1117, PR.5PK1118, PR.5PK1119, PR.5PK1120, PR.5PK1121, PR.5PK1122, PR.5PK1123, PR.5PK1124, PR.5PK1125, PR.5PK1126, PR.5PK1127, PR.5PK1128, PR.5PK1129, PR.5PK1130, PR.5PK1131, PR.5PK1132, PR.5PK1133, PR.5PK1134, PR.5PK1135, PR.5PK1136, PR.5PK1137, PR.5PK1138, PR.5PK1139, PR.5PK1140, PR.5PK1141, PR.5PK1142, PR.5PK1143, PR.5PK1144, PR.5PK1145, PR.5PK1146, PR.5PK1147, PR.5PK1148, PR.5PK1149, PR.5PK1150, PR.5PK1151, PR.5PK1152, PR.5PK1153, PR.5PK1154, PR.5PK1155, PR.5PK1156, PR.5PK1157, PR.5PK1158, PR.5PK1159, PR.5PK1160, PR.5PK1161, PR.5PK1162, PR.5PK1163, PR.5PK1164, PR.5PK1165, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK1168, PR.5PK1169, PR.5PK1170, PR.5PK1171, PR.5PK1172, PR.5PK1173, PR.5PK1174, PR.5PK1175, PR.5PK1176, PR.5PK1177, PR.5PK1178, PR.5PK1179, PR.5PK1180, PR.5PK1181, PR.5PK1182, PR.5PK1183, PR.5PK1184, PR.5PK1185, PR.5PK1186, PR.5PK1187, PR.5PK1188, PR.5PK1189, PR.5PK1190, PR.5PK1191, PR.5PK1192, PR.5PK1193, PR.5PK1194, PR.5PK1195, PR.5PK1196, PR.5PK1197, PR.5PK1198, PR.5PK1199, PR.5PK1200, PR.5PK1201, PR.5PK1202, PR.5PK1203, PR.5PK1204, PR.5PK1205, PR.5PK1206, PR.5PK1207, PR.5PK1208, PR.5PK1209, PR.5PK1210, PR.5PK1211, PR.5PK1212, PR.5PK1213, PR.5PK1214, PR.5PK1215, PR.5PK1216, PR.5PK1217, PR.5PK1218, PR.5PK1219, PR.5PK1220, PR.5PK1221, PR.5PK1222, PR.5PK1223, PR.5PK1224, PR.5PK1225, PR.5PK1226, PR.5PK1227, PR.5PK1228, PR.5PK1229, PR.5PK1230, PR.5PK1231, PR.5PK1232, PR.5PK1233, PR.5PK1234, PR.5PK1235, PR.5PK1236, PR.5PK1237, PR.5PK1238, PR.5PK1239, PR.5PK1240, PR.5PK1241, PR.5PK1242, PR.5PK1243, PR.5PK1244, PR.5PK1245, PR.5PK1246, PR.5PK1247, PR.5PK1248, PR.5PK1249, PR.5PK1250, PR.5PK1251, PR.5PK1252, PR.5PK1253, PR.5PK1254, PR.5PK1255, PR.5PK1256, PR.5PK1257, PR.5PK1258, PR.5PK1259, PR.5PK1260, PR.5PK1261, PR.5PK1262, PR.5PK1263, PR.5PK1264, PR.5PK1265, PR.5PK1266, PR.5PK1267, PR.5PK1268, PR.5PK1269, PR.5PK1270, PR.5PK1271, PR.5PK1272, PR.5PK1273, PR.5PK1274, PR.5PK1275, PR.5PK1276, PR.5PK1277, PR.5PK1278, PR.5PK1279, PR.5PK1280, PR.5PK1281, PR.5PK1282, PR.5PK1283, PR.5PK1284, PR.5PK1285, PR.5PK1286, PR.5PK1287, PR.5PK1288, PR.5PK1289, PR.5PK1290, PR.5PK1291, PR.5PK1292, PR.5PK1293, PR.5PK1294, PR.5PK1295, PR.5PK1296, PR.5PK1297, PR.5PK1298, PR.5PK1299, PR.5PK1300, PR.5PK1301, PR.5PK1302, PR.5PK1303, PR.5PK1304, PR.5PK1305, PR.5PK1306, PR.5PK1307, PR.5PK1308, PR.5PK1309, PR.5PK1310, PR.5PK1311, PR.5PK1312, PR.5PK1313, PR.5PK1314, PR.5PK1315, PR.5PK1316, PR.5PK1317, PR.5PK1318, PR.5PK1319, PR.5PK1320, PR.5PK1321, PR.5PK1322, PR.5PK1323, PR.5PK1324, PR.5PK1325, PR.5PK1326, PR.5PK1327, PR.5PK1328, PR.5PK1329, PR.5PK1330, PR.5PK1331, PR.5PK1332, PR.5PK1333, PR.5PK1334, PR.5PK1335, PR.5PK1336, PR.5PK1337, PR.5PK1338, PR.5PK1339, PR.5PK1340, PR.5PK1341, PR.5PK1342, PR.5PK1343, PR.5PK1344, PR.5PK1345, PR.5PK1346, PR.5PK1347, PR.5PK1348, PR.5PK1349, PR.5PK1350, PR.5PK1351, PR.5PK1352, PR.5PK1353, PR.5PK1354, PR.5PK1355, PR.5PK1356, PR.5PK1357, PR.5PK1358, PR.5PK1359, PR.5PK1360, PR.5PK1361, PR.5PK1362, PR.5PK1363, PR.5PK1364, PR.5PK1365, PR.5PK1366, PR.5PK1367, PR.5PK1368, PR.5PK1369, PR.5PK1370, PR.5PK1371, PR.5PK1372, PR.5PK1373, PR.5PK1374, PR.5PK1375, PR.5PK1376, PR.5PK1377, PR.5PK1378, PR.5PK1379, PR.5PK1380, PR.5PK1381, PR.5PK1382, PR.5PK1383, PR.5PK1384, PR.5PK1385, PR.5PK1386, PR.5PK1387, PR.5PK1388, PR.5PK1389, PR.5PK1390, PR.5PK1391, PR.5PK1392, PR.5PK1393, PR.5PK1394, PR.5PK1395, PR.5PK1396, PR.5PK1397, PR.5PK1398, PR.5PK1399, PR.5PK1400, PR.5PK1401, PR.5PK1402, PR.5PK1403, PR.5PK1404, PR.5PK1405, PR.5PK1406, PR.5PK1407, PR.5PK1408, PR.5PK1409, PR.5PK1410, PR.5PK1411, PR.5PK1412, PR.5PK1413,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
 8708939009 - - - - прочие;
 8708913509 - - - - прочие;
 8708709909 - - - - прочие;
 8708709109 - - - - прочие;
 8708509909 - - - - прочие;
 8536419000 - - на силу тока более 2 А;
 8511900009 - - - прочие;
 8511500008 - - - прочие;
 8511400008 - - - прочие;
 8483109500 - - прочие;
 8483102509 - - - прочие;
 8483102108 - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK1435, PR.5PK1436, PR.5PK1437, PR.5PK1438, PR.5PK1439,
PR.5PK1440, PR.5PK1441, PR.5PK1442, PR.5PK1443, PR.5PK1444,
PR.5PK1445, PR.5PK1446, PR.5PK1447, PR.5PK1448, PR.5PK1449,
PR.5PK1450, PR.5PK1451, PR.5PK1452, PR.5PK1453, PR.5PK1454,
PR.5PK1455, PR.5PK1456, PR.5PK1457, PR.5PK1458, PR.5PK1459,
PR.5PK1460, PR.5PK1461, PR.5PK1462, PR.5PK1463, PR.5PK1464,
PR.5PK1465, PR.5PK1466, PR.5PK1467, PR.5PK1468, PR.5PK1469,
PR.5PK1470, PR.5PK1471, PR.5PK1472, PR.5PK1473, PR.5PK1474,
PR.5PK1475, PR.5PK1476, PR.5PK1477, PR.5PK1478, PR.5PK1479,
PR.5PK1480, PR.5PK1481, PR.5PK1482, PR.5PK1483, PR.5PK1484,
PR.5PK1485, PR.5PK1486, PR.5PK1487, PR.5PK1488, PR.5PK1489,
PR.5PK1490, PR.5PK1491, PR.5PK1492, PR.5PK1493, PR.5PK1494,
PR.5PK1495, PR.5PK1496, PR.5PK1497, PR.5PK1498, PR.5PK1499,
PR.5PK1500, PR.5PK1501, PR.5PK1502, PR.5PK1503, PR.5PK1504,
PR.5PK1505, PR.5PK1506, PR.5PK1507, PR.5PK1508, PR.5PK1509,
PR.5PK1510, PR.5PK1511, PR.5PK1512, PR.5PK1513, PR.5PK1514,
PR.5PK1515, PR.5PK1516, PR.5PK1517, PR.5PK1518, PR.5PK1519,
PR.5PK1520, PR.5PK1521, PR.5PK1522, PR.5PK1523, PR.5PK1524,
PR.5PK1525, PR.5PK1526, PR.5PK1527, PR.5PK1528, PR.5PK1529,
PR.5PK1530, PR.5PK1531, PR.5PK1532, PR.5PK1533, PR.5PK1534,
PR.5PK1535, PR.5PK1536, PR.5PK1537, PR.5PK1538, PR.5PK1539,
PR.5PK1540, PR.5PK1541, PR.5PK1542, PR.5PK1543, PR.5PK1544,
PR.5PK1545, PR.5PK1546, PR.5PK1547, PR.5PK1548, PR.5PK1549,
PR.5PK1550, PR.5PK1551, PR.5PK1552, PR.5PK1553, PR.5PK1554,
PR.5PK1555, PR.5PK1556, PR.5PK1557, PR.5PK1558, PR.5PK1559,
PR.5PK1560, PR.5PK1561, PR.5PK1562, PR.5PK1563, PR.5PK1564,
PR.5PK1565, PR.5PK1566, PR.5PK1567, PR.5PK1568, PR.5PK1569,
PR.5PK1570, PR.5PK1571, PR.5PK1572, PR.5PK1573, PR.5PK1574,
PR.5PK1575, PR.5PK1576, PR.5PK1577, PR.5PK1578, PR.5PK1579,
PR.5PK1580, PR.5PK1581, PR.5PK1582, PR.5PK1583, PR.5PK1584,
PR.5PK1585, PR.5PK1586, PR.5PK1587, PR.5PK1588, PR.5PK1589,
PR.5PK1590, PR.5PK1591, PR.5PK1592, PR.5PK1593, PR.5PK1594,
PR.5PK1595, PR.5PK1596, PR.5PK1597, PR.5PK1598, PR.5PK1599,
PR.5PK1600, PR.5PK1601, PR.5PK1602, PR.5PK1603, PR.5PK1604,
PR.5PK1605, PR.5PK1606, PR.5PK1607, PR.5PK1608, PR.5PK1609,
PR.5PK1610, PR.5PK1611, PR.5PK1612, PR.5PK1613, PR.5PK1614,
PR.5PK1615, PR.5PK1616, PR.5PK1617, PR.5PK1618, PR.5PK1619,
PR.5PK1620, PR.5PK1621, PR.5PK1622, PR.5PK1623, PR.5PK1624,
PR.5PK1625, PR.5PK1626, PR.5PK1627, PR.5PK1628, PR.5PK1629,
PR.5PK1630, PR.5PK1631, PR.5PK1632, PR.5PK1633, PR.5PK1634,
PR.5PK1635, PR.5PK1636, PR.5PK1637, PR.5PK1638, PR.5PK1639,
PR.5PK1640, PR.5PK1641, PR.5PK1642, PR.5PK1643, PR.5PK1644,
PR.5PK1645, PR.5PK1646, PR.5PK1647, PR.5PK1648, PR.5PK1649,
PR.5PK1650, PR.5PK1651, PR.5PK1652, PR.5PK1653, PR.5PK1654,
PR.5PK1655, PR.5PK1656, PR.5PK1657, PR.5PK1658, PR.5PK1659,
PR.5PK1660, PR.5PK1661, PR.5PK1662, PR.5PK1663, PR.5PK1664,
PR.5PK1665, PR.5PK1666, PR.5PK1667, PR.5PK1668, PR.5PK1669,
PR.5PK1670, PR.5PK1671, PR.5PK1672, PR.5PK1673, PR.5PK1674,
PR.5PK1675, PR.5PK1676, PR.5PK1677, PR.5PK1678, PR.5PK1679,
PR.5PK1680, PR.5PK1681, PR.5PK1682, PR.5PK1683, PR.5PK1684,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.5PK1710, PR.5PK1711, PR.5PK1712, PR.5PK1713, PR.5PK1714,
PR.5PK1715, PR.5PK1716, PR.5PK1717, PR.5PK1718, PR.5PK1719,
PR.5PK1720, PR.5PK1721, PR.5PK1722, PR.5PK1723, PR.5PK1724,
PR.5PK1725, PR.5PK1726, PR.5PK1727, PR.5PK1728, PR.5PK1729,
PR.5PK1730, PR.5PK1731, PR.5PK1732, PR.5PK1733, PR.5PK1734,
PR.5PK1735, PR.5PK1736, PR.5PK1737, PR.5PK1738, PR.5PK1739,
PR.5PK1740, PR.5PK1741, PR.5PK1742, PR.5PK1743, PR.5PK1744,
PR.5PK1745, PR.5PK1746, PR.5PK1747, PR.5PK1748, PR.5PK1749,
PR.5PK1750, PR.5PK1751, PR.5PK1752, PR.5PK1753, PR.5PK1754,
PR.5PK1755, PR.5PK1756, PR.5PK1757, PR.5PK1758, PR.5PK1759,
PR.5PK1760, PR.5PK1761, PR.5PK1762, PR.5PK1763, PR.5PK1764,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	5PK1768, PR.5PK1769, PR.5PK1770, PR.5PK1771, PR.5PK1772, PR.5PK1773, PR.5PK1774, PR.5PK1775, PR.5PK1776, PR.5PK1777, PR.5PK1778, PR.5PK1779, PR.5PK1780, PR.5PK1781, PR.5PK1782, PR.5PK1783, PR.5PK1784, PR.5PK1785, PR.5PK1786, PR.5PK1787, PR.5PK1788, PR.5PK1789, PR.5PK1790, PR.5PK1791, PR.5PK1792, PR.5PK1793, PR.5PK1794, PR.5PK1795, PR.5PK1796, PR.5PK1797, PR.5PK1798, PR.5PK1799, PR.5PK1800, PR.5PK1801, PR.5PK1802, PR.5PK1803, PR.5PK1804, PR.5PK1805, PR.5PK1806, PR.5PK1807, PR.5PK1808, PR.5PK1809, PR.5PK1810, PR.5PK1811, PR.5PK1812, PR.5PK1813, PR.5PK1814, PR.5PK1815, PR.5PK1816, PR.5PK1817, PR.5PK1818, PR.5PK1819, PR.5PK1820, PR.5PK1821, PR.5PK1822, PR.5PK1823, PR.5PK1824, PR.5PK1825, PR.5PK1826, PR.5PK1827, PR.5PK1828, PR.5PK1829, PR.5PK1830, PR.5PK1831, PR.5PK1832, PR.5PK1833, PR.5PK1834, PR.5PK1835, PR.5PK1836, PR.5PK1837, PR.5PK1838, PR.5PK1839, PR.5PK1840, PR.5PK1841, PR.5PK1842, PR.5PK1843, PR.5PK1844, PR.5PK1845, PR.5PK1846, PR.5PK1847, PR.5PK1848, PR.5PK1849, PR.5PK1850, PR.5PK1851, PR.5PK1852, PR.5PK1853, PR.5PK1854, PR.5PK1855, PR.5PK1856, PR.5PK1857, PR.5PK1858, PR.5PK1859, PR.5PK1860, PR.5PK1861, PR.5PK1862, PR.5PK1863, PR.5PK1864, PR.5PK1865, PR.5PK1866, PR.5PK1867, PR.5PK1868, PR.5PK1869, PR.5PK1870, PR.5PK1871, PR.5PK1872, PR.5PK1873, PR.5PK1874, PR.5PK1875, PR.5PK1876, PR.5PK1877, PR.5PK1878, PR.5PK1879, PR.5PK1880, PR.5PK1881, PR.5PK1882, PR.5PK1883, PR.5PK1884, PR.5PK1885, PR.5PK1886, PR.5PK1887, PR.5PK1888, PR.5PK1889, PR.5PK1890, PR.5PK1891, PR.5PK1892, PR.5PK1893, PR.5PK1894, PR.5PK1895, PR.5PK1896, PR.5PK1897, PR.5PK1898, PR.5PK1899, PR.5PK1900, PR.5PK1901, PR.5PK1902, PR.5PK1903, PR.5PK1904, PR.5PK1905, PR.5PK1906, PR.5PK1907, PR.5PK1908, PR.5PK1909, PR.5PK1910, PR.5PK1911, PR.5PK1912, PR.5PK1913, PR.5PK1914, PR.5PK1915, PR.5PK1916, PR.5PK1917, PR.5PK1918, PR.5PK1919, PR.5PK1920, PR.5PK1921, PR.5PK1922, PR.5PK1923, PR.5PK1924, PR.5PK1925, PR.5PK1926, PR.5PK1927, PR.5PK1928, PR.5PK1929, PR.5PK1930, PR.5PK1931, PR.5PK1932, PR.5PK1933, PR.5PK1934, PR.5PK1935, PR.5PK1936, PR.5PK1937, PR.5PK1938, PR.5PK1939, PR.5PK1940, PR.5PK1941, PR.5PK1942, PR.5PK1943, PR.5PK1944, PR.5PK1945, PR.5PK1946, PR.5PK1947, PR.5PK1948, PR.5PK1949, PR.5PK1950, PR.5PK1951, PR.5PK1952, PR.5PK1953, PR.5PK1954, PR.5PK1955, PR.5PK1956, PR.5PK1957, PR.5PK1958, PR.5PK1959, PR.5PK1960, PR.5PK1961, PR.5PK1962, PR.5PK1963, PR.5PK1964, PR.5PK1965, PR.5PK1966, PR.5PK1967, PR.5PK1968, PR.5PK1969, PR.5PK1970, PR.5PK1971, PR.5PK1972, PR.5PK1973, PR.5PK1974, PR.5PK1975, PR.5PK1976, PR.5PK1977, PR.5PK1978, PR.5PK1979, PR.5PK1980, PR.5PK1981, PR.5PK1982, PR.5PK1983, PR.5PK1984, PR.5PK1985, PR.5PK1986, PR.5PK1987, PR.5PK1988, PR.5PK1989, PR.5PK1990, PR.5PK1991, PR.5PK1992, PR.5PK1993, PR.5PK1994, PR.5PK1995, PR.5PK1996, PR.5PK1997, PR.5PK1998, PR.5PK1999, PR.5PK2000, PR.5PK2001, PR.5PK2002, PR.5PK2003, PR.5PK2004, PR.5PK2005, PR.5PK2006, PR.5PK2007, PR.5PK2008, PR.5PK2009, PR.5PK2010, PR.5PK2011, PR.5PK2012, PR.5PK2013, PR.5PK2014, PR.5PK2015, PR.5PK2016, PR.5PK2017, PR.5PK2018,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK2043, PR.5PK2044, PR.5PK2045, PR.5PK2046, PR.5PK2047, PR.5PK2048, PR.5PK2049, PR.5PK2050, PR.5PK2051, PR.5PK2052, PR.5PK2053, PR.5PK2054, PR.5PK2055, PR.5PK2056, PR.5PK2057, PR.5PK2058, PR.5PK2059, PR.5PK2060, PR.5PK2061, PR.5PK2062, PR.5PK2063, PR.5PK2064, PR.5PK2065, PR.5PK2066, PR.5PK2067, PR.5PK2068, PR.5PK2069, PR.5PK2070, PR.5PK2071, PR.5PK2072, PR.5PK2073, PR.5PK2074, PR.5PK2075, PR.5PK2076, PR.5PK2077, PR.5PK2078, PR.5PK2079, PR.5PK2080, PR.5PK2081, PR.5PK2082, PR.5PK2083, PR.5PK2084, PR.5PK2085, PR.5PK2086, PR.5PK2087, PR.5PK2088, PR.5PK2089, PR.5PK2090, PR.5PK2091, PR.5PK2092, PR.5PK2093, PR.5PK2094, PR.5PK2095, PR.5PK2096, PR.5PK2097, PR.5PK2098, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK2101, PR.5PK2102, PR.5PK2103, PR.5PK2104, PR.5PK2105, PR.5PK2106, PR.5PK2107, PR.5PK2108, PR.5PK2109, PR.5PK2110, PR.5PK2111, PR.5PK2112, PR.5PK2113, PR.5PK2114, PR.5PK2115, PR.5PK2116, PR.5PK2117, PR.5PK2118, PR.5PK2119, PR.5PK2120, PR.5PK2121, PR.5PK2122, PR.5PK2123, PR.5PK2124, PR.5PK2125, PR.5PK2126, PR.5PK2127, PR.5PK2128, PR.5PK2129, PR.5PK2130, PR.5PK2131, PR.5PK2132, PR.5PK2133, PR.5PK2134, PR.5PK2135, PR.5PK2136, PR.5PK2137, PR.5PK2138, PR.5PK2139, PR.5PK2140, PR.5PK2141, PR.5PK2142, PR.5PK2143, PR.5PK2144, PR.5PK2145, PR.5PK2146, PR.5PK2147, PR.5PK2148, PR.5PK2149, PR.5PK2150, PR.5PK2151, PR.5PK2152, PR.5PK2153, PR.5PK2154, PR.5PK2155, PR.5PK2156, PR.5PK2157, PR.5PK2158, PR.5PK2159, PR.5PK2160, PR.5PK2161, PR.5PK2162, PR.5PK2163, PR.5PK2164, PR.5PK2165, PR.5PK2166, PR.5PK2167, PR.5PK2168, PR.5PK2169, PR.5PK2170, PR.5PK2171, PR.5PK2172, PR.5PK2173, PR.5PK2174, PR.5PK2175, PR.5PK2176, PR.5PK2177, PR.5PK2178, PR.5PK2179, PR.5PK2180, PR.5PK2181, PR.5PK2182, PR.5PK2183, PR.5PK2184, PR.5PK2185, PR.5PK2186, PR.5PK2187, PR.5PK2188, PR.5PK2189, PR.5PK2190, PR.5PK2191, PR.5PK2192, PR.5PK2193, PR.5PK2194, PR.5PK2195, PR.5PK2196, PR.5PK2197, PR.5PK2198, PR.5PK2199, PR.5PK2200, PR.5PK2201, PR.5PK2202, PR.5PK2203, PR.5PK2204, PR.5PK2205, PR.5PK2206, PR.5PK2207, PR.5PK2208, PR.5PK2209, PR.5PK2210, PR.5PK2211, PR.5PK2212, PR.5PK2213, PR.5PK2214, PR.5PK2215, PR.5PK2216, PR.5PK2217, PR.5PK2218, PR.5PK2219, PR.5PK2220, PR.5PK2221, PR.5PK2222, PR.5PK2223, PR.5PK2224, PR.5PK2225, PR.5PK2226, PR.5PK2227, PR.5PK2228, PR.5PK2229, PR.5PK2230, PR.5PK2231, PR.5PK2232, PR.5PK2233, PR.5PK2234, PR.5PK2235, PR.5PK2236, PR.5PK2237, PR.5PK2238, PR.5PK2239, PR.5PK2240, PR.5PK2241, PR.5PK2242, PR.5PK2243, PR.5PK2244, PR.5PK2245, PR.5PK2246, PR.5PK2247, PR.5PK2248, PR.5PK2249, PR.5PK2250, PR.5PK2251, PR.5PK2252, PR.5PK2253, PR.5PK2254, PR.5PK2255, PR.5PK2256, PR.5PK2257, PR.5PK2258, PR.5PK2259, PR.5PK2260, PR.5PK2261, PR.5PK2262, PR.5PK2263, PR.5PK2264, PR.5PK2265, PR.5PK2266, PR.5PK2267, PR.5PK2268, PR.5PK2269, PR.5PK2270, PR.5PK2271, PR.5PK2272, PR.5PK2273, PR.5PK2274, PR.5PK2275, PR.5PK2276, PR.5PK2277, PR.5PK2278, PR.5PK2279, PR.5PK2280, PR.5PK2281, PR.5PK2282, PR.5PK2283, PR.5PK2284, PR.5PK2285, PR.5PK2286, PR.5PK2287, PR.5PK2288, PR.5PK2289, PR.5PK2290, PR.5PK2291, PR.5PK2292, PR.5PK2293, PR.5PK2294, PR.5PK2295, PR.5PK2296, PR.5PK2297, PR.5PK2298, PR.5PK2299, PR.5PK2300, PR.5PK2301, PR.5PK2302, PR.5PK2303, PR.5PK2304, PR.5PK2305, PR.5PK2306, PR.5PK2307, PR.5PK2308, PR.5PK2309, PR.5PK2310, PR.5PK2311, PR.5PK2312, PR.5PK2313, PR.5PK2314, PR.5PK2315, PR.5PK2316, PR.5PK2317, PR.5PK2318, PR.5PK2319, PR.5PK2320, PR.5PK2321, PR.5PK2322, PR.5PK2323, PR.5PK2324, PR.5PK2325, PR.5PK2326, PR.5PK2327, PR.5PK2328, PR.5PK2329, PR.5PK2330, PR.5PK2331, PR.5PK2332, PR.5PK2333, PR.5PK2334, PR.5PK2335, PR.5PK2336, PR.5PK2337, PR.5PK2338, PR.5PK2339, PR.5PK2340, PR.5PK2341, PR.5PK2342, PR.5PK2343, PR.5PK2344, PR.5PK2345, PR.5PK2346, PR.5PK2347, PR.5PK2348, PR.5PK2349, PR.5PK2350, PR.5PK2351,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5PK2376, PR.5PK2377, PR.5PK2378, PR.5PK2379, PR.5PK2380, PR.5PK2381, PR.5PK2382, PR.5PK2383, PR.5PK2384, PR.5PK2385, PR.5PK2386, PR.5PK2387, PR.5PK2388, PR.5PK2389, PR.5PK2390, PR.5PK2391, PR.5PK2392, PR.5PK2393, PR.5PK2394, PR.5PK2395, PR.5PK2396, PR.5PK2397, PR.5PK2398, PR.5PK2399, PR.5PK2400, PR.5PK2401, PR.5PK2402, PR.5PK2403, PR.5PK2404, PR.5PK2405, PR.5PK2406, PR.5PK2407, PR.5PK2408, PR.5PK2409, PR.5PK2410, PR.5PK2411, PR.5PK2412, PR.5PK2413, PR.5PK2414, PR.5PK2415, PR.5PK2416, PR.5PK2417, PR.5PK2418, PR.5PK2419, PR.5PK2420, PR.5PK2421, PR.5PK2422, PR.5PK2423, PR.5PK2424, PR.5PK2425, PR.5PK2426, PR.5PK2427, PR.5PK2428, PR.5PK2429, PR.5PK2430, PR.5PK2431, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

5PK2434, PR.5PK2435, PR.5PK2436, PR.5PK2437, PR.5PK2438, PR.5PK2439, PR.5PK2440, PR.5PK2441, PR.5PK2442, PR.5PK2443, PR.5PK2444, PR.5PK2445, PR.5PK2446, PR.5PK2447, PR.5PK2448, PR.5PK2449, PR.5PK2450, PR.5PK2451, PR.5PK2452, PR.5PK2453, PR.5PK2454, PR.5PK2455, PR.5PK2456, PR.5PK2457, PR.5PK2458, PR.5PK2459, PR.5PK2460, PR.5PK2461, PR.5PK2462, PR.5PK2463, PR.5PK2464, PR.5PK2465, PR.5PK2466, PR.5PK2467, PR.5PK2468, PR.5PK2469, PR.5PK2470, PR.5PK2471, PR.5PK2472, PR.5PK2473, PR.5PK2474, PR.5PK2475, PR.5PK2476, PR.5PK2477, PR.5PK2478, PR.5PK2479, PR.5PK2480, PR.5PK2481, PR.5PK2482, PR.5PK2483, PR.5PK2484, PR.5PK2485, PR.5PK2486, PR.5PK2487, PR.5PK2488, PR.5PK2489, PR.5PK2490, PR.5PK2491, PR.5PK2492, PR.5PK2493, PR.5PK2494, PR.5PK2495, PR.5PK2496, PR.5PK2497, PR.5PK2498, PR.5PK2499, PR.5PK2500, PR.5PK2501, PR.5PK2502, PR.5PK2503, PR.5PK2504, PR.5PK2505, PR.5PK2506, PR.5PK2507, PR.5PK2508, PR.5PK2509, PR.5PK2510, PR.5PK2511, PR.5PK2512, PR.5PK2513, PR.5PK2514, PR.5PK2515, PR.5PK2516, PR.5PK2517, PR.5PK2518, PR.5PK2519, PR.5PK2520, PR.5PK2521, PR.5PK2522, PR.5PK2523, PR.5PK2524, PR.5PK2525, PR.5PK2526, PR.5PK2527, PR.5PK2528, PR.5PK2529, PR.5PK2530, PR.5PK2531, PR.5PK2532, PR.5PK2533, PR.5PK2534, PR.5PK2535, PR.5PK2536, PR.5PK2537, PR.5PK2538, PR.5PK2539, PR.5PK2540, PR.5PK2541, PR.5PK2542, PR.5PK2543, PR.5PK2544, PR.5PK2545, PR.5PK2546, PR.5PK2547, PR.5PK2548, PR.5PK2549, PR.5PK2550, PR.5PK2551, PR.5PK2552, PR.5PK2553, PR.5PK2554, PR.5PK2555, PR.5PK2556, PR.5PK2557, PR.5PK2558, PR.5PK2559, PR.5PK2560, PR.5PK2561, PR.5PK2562, PR.5PK2563, PR.5PK2564, PR.5PK2565, PR.5PK2566, PR.5PK2567, PR.5PK2568, PR.5PK2569, PR.5PK2570, PR.5PK2571, PR.5PK2572, PR.5PK2573, PR.5PK2574, PR.5PK2575, PR.5PK2576, PR.5PK2577, PR.5PK2578, PR.5PK2579, PR.5PK2580, PR.5PK2581, PR.5PK2582, PR.5PK2583, PR.5PK2584, PR.5PK2585, PR.5PK2586, PR.5PK2587, PR.5PK2588, PR.5PK2589, PR.5PK2590, PR.5PK2591, PR.5PK2592, PR.5PK2593, PR.5PK2594, PR.5PK2595, PR.5PK2596, PR.5PK2597, PR.5PK2598, PR.5PK2599, PR.5PK2600, PR.5PK2601, PR.5PK2602, PR.5PK2603, PR.5PK2604, PR.5PK2605, PR.5PK2606, PR.5PK2607, PR.5PK2608, PR.5PK2609, PR.5PK2610, PR.5PK2611, PR.5PK2612, PR.5PK2613, PR.5PK2614, PR.5PK2615, PR.5PK2616, PR.5PK2617, PR.5PK2618, PR.5PK2619, PR.5PK2620, PR.5PK2621, PR.5PK2622, PR.5PK2623, PR.5PK2624, PR.5PK2625, PR.5PK2626, PR.5PK2627, PR.5PK2628, PR.5PK2629, PR.5PK2630, PR.5PK2631, PR.5PK2632, PR.5PK2633, PR.5PK2634, PR.5PK2635, PR.5PK2636, PR.5PK2637, PR.5PK2638, PR.5PK2639, PR.5PK2640, PR.5PK2641, PR.5PK2642, PR.5PK2643, PR.5PK2644, PR.5PK2645, PR.5PK2646, PR.5PK2647, PR.5PK2648, PR.5PK2649, PR.5PK2650, PR.5PK2651, PR.5PK2652, PR.5PK2653, PR.5PK2654, PR.5PK2655, PR.5PK2656, PR.5PK2657, PR.5PK2658, PR.5PK2659, PR.5PK2660, PR.5PK2661, PR.5PK2662, PR.5PK2663, PR.5PK2664, PR.5PK2665, PR.5PK2666, PR.5PK2667, PR.5PK2668, PR.5PK2669, PR.5PK2670, PR.5PK2671, PR.5PK2672, PR.5PK2673, PR.5PK2674,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.5PK2695, PR.5PK2696, PR.5PK2697, PR.5PK2698, PR.5PK2699,
PR.5PK2700, PR.5PK2701, PR.5PK2702, PR.5PK2703, PR.5PK2704,
PR.5PK2705, PR.5PK2706, PR.5PK2707, PR.5PK2708, PR.5PK2709,
PR.5PK2710, PR.5PK2711, PR.5PK2712, PR.5PK2713, PR.5PK2714,
PR.5PK2715, PR.5PK2716, PR.5PK2717, PR.5PK2718, PR.5PK2719,
PR.5PK2720, PR.5PK2721, PR.5PK2722, PR.5PK2723, PR.5PK2724,
PR.5PK2725, PR.5PK2726, PR.5PK2727, PR.5PK2728, PR.5PK2729,
PR.5PK2730, PR.5PK2731, PR.5PK2732, PR.5PK2733, PR.5PK2734,
PR.5PK2735, PR.5PK2736, PR.5PK2737, PR.5PK2738, PR.5PK2739,
PR.5PK2740, PR.5PK2741, PR.5PK2742, PR.5PK2743, PR.5PK2744,
PR.5PK2745, PR.5PK2746, PR.5PK2747, PR.5PK2748, PR.5PK2749,
PR.5PK2750, PR.5PK2751, PR.5PK2752, PR.5PK2753, PR.5PK2754,
PR.5PK2755, PR.5PK2756, PR.5PK2757, PR.5PK2758, PR.5PK2759,
PR.5PK2760, PR.5PK2761, PR.5PK2762, PR.5PK2763, PR.5PK2764,
PR.5PK2765, PR.5PK2766, PR.5PK2767, PR.5PK2768, PR.5PK2769,
PR.5PK2770, PR.5PK2771, PR.5PK2772, PR.5PK2773, PR.5PK2774,
PR.5PK2775, PR.5PK2776, PR.5PK2777, PR.5PK2778, PR.5PK2779,
PR.5PK2780, PR.5PK2781, PR.5PK2782, PR.5PK2783, PR.5PK2784,
PR.5PK2785, PR.5PK2786, PR.5PK2787, PR.5PK2788, PR.5PK2789,
PR.5PK2790, PR.5PK2791, PR.5PK2792, PR.5PK2793, PR.5PK2794,
PR.5PK2795, PR.5PK2796, PR.5PK2797, PR.5PK2798, PR.5PK2799,
PR.5PK2800, PR.5PK2801, PR.5PK2802, PR.5PK2803, PR.5PK2804,
PR.5PK2805, PR.5PK2806, PR.5PK2807, PR.5PK2808, PR.5PK2809,
PR.5PK2810, PR.5PK2811, PR.5PK2812, PR.5PK2813, PR.5PK2814,
PR.5PK2815, PR.5PK2816, PR.5PK2817, PR.5PK2818, PR.5PK2819,
PR.5PK2820, PR.5PK2821, PR.5PK2822, PR.5PK2823, PR.5PK2824,
PR.5PK2825, PR.5PK2826, PR.5PK2827, PR.5PK2828, PR.5PK2829,
PR.5PK2830, PR.5PK2831, PR.5PK2832, PR.5PK2833, PR.5PK2834,
PR.5PK2835, PR.5PK2836, PR.5PK2837, PR.5PK2838, PR.5PK2839,
PR.5PK2840, PR.5PK2841, PR.5PK2842, PR.5PK2843, PR.5PK2844,
PR.5PK2845, PR.5PK2846, PR.5PK2847, PR.5PK2848, PR.5PK2849,
PR.5PK2850, PR.5PK2851, PR.5PK2852, PR.5PK2853, PR.5PK2854,
PR.5PK2855, PR.5PK2856, PR.5PK2857, PR.5PK2858, PR.5PK2859,
PR.5PK2860, PR.5PK2861, PR.5PK2862, PR.5PK2863, PR.5PK2864,
PR.5PK2865, PR.5PK2866, PR.5PK2867, PR.5PK2868, PR.5PK2869,
PR.5PK2870, PR.5PK2871, PR.5PK2872, PR.5PK2873, PR.5PK2874,
PR.5PK2875, PR.5PK2876, PR.5PK2877, PR.5PK2878, PR.5PK2879,
PR.5PK2880, PR.5PK2881, PR.5PK2882, PR.5PK2883, PR.5PK2884,
PR.5PK2885, PR.5PK2886, PR.5PK2887, PR.5PK2888, PR.5PK2889,
PR.5PK2890, PR.5PK2891, PR.5PK2892, PR.5PK2893, PR.5PK2894,
PR.5PK2895, PR.5PK2896, PR.5PK2897, PR.5PK2898, PR.5PK2899,
PR.5PK2900, PR.5PK2901, PR.5PK2902, PR.5PK2903, PR.5PK2904,
PR.5PK2905, PR.5PK2906, PR.5PK2907, PR.5PK2908, PR.5PK2909,
PR.5PK2910, PR.5PK2911, PR.5PK2912, PR.5PK2913, PR.5PK2914,
PR.5PK2915, PR.5PK2916, PR.5PK2917, PR.5PK2918, PR.5PK2919,
PR.5PK2920, PR.5PK2921, PR.5PK2922, PR.5PK2923, PR.5PK2924,
PR.5PK2925, PR.5PK2926, PR.5PK2927, PR.5PK2928, PR.5PK2929,
PR.5PK2930, PR.5PK2931, PR.5PK2932, PR.5PK2933, PR.5PK2934,
PR.5PK2935, PR.5PK2936, PR.5PK2937, PR.5PK2938, PR.5PK2939,
PR.5PK2940, PR.5PK2941, PR.5PK2942, PR.5PK2943, PR.5PK2944,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.5PK2970, PR.5PK2971, PR.5PK2972, PR.5PK2973, PR.5PK2974,
PR.5PK2975, PR.5PK2976, PR.5PK2977, PR.5PK2978, PR.5PK2979,
PR.5PK2980, PR.5PK2981, PR.5PK2982, PR.5PK2983, PR.5PK2984,
PR.5PK2985, PR.5PK2986, PR.5PK2987, PR.5PK2988, PR.5PK2989,
PR.5PK2990, PR.5PK2991, PR.5PK2992, PR.5PK2993, PR.5PK2994,
PR.5PK2995, PR.5PK2996, PR.5PK2997, PR.5PK2998, PR.5PK2999,
PR.5PK3000, PR.6PK001, PR.6PK002, PR.6PK003, PR.6PK004, PR.6PK005,
PR.6PK006, PR.6PK007, PR.6PK008, PR.6PK009, PR.6PK010, PR.6PK011,
PR.6PK012, PR.6PK013, PR.6PK014, PR.6PK015, PR.6PK016, PR.6PK017,
PR.6PK018, PR.6PK019, PR.6PK020, PR.6PK021, PR.6PK022, PR.6PK023,
PR.6PK024, PR.6PK025, PR.6PK026, PR.6PK027, PR.6PK028, PR.6PK029, PR.
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

6PK030, PR.6PK031, PR.6PK032, PR.6PK033, PR.6PK034, PR.6PK035, PR.6PK036, PR.6PK037, PR.6PK038, PR.6PK039, PR.6PK040, PR.6PK041, PR.6PK042, PR.6PK043, PR.6PK044, PR.6PK045, PR.6PK046, PR.6PK047, PR.6PK048, PR.6PK049, PR.6PK050, PR.6PK051, PR.6PK052, PR.6PK053, PR.6PK054, PR.6PK055, PR.6PK056, PR.6PK057, PR.6PK058, PR.6PK059, PR.6PK060, PR.6PK061, PR.6PK062, PR.6PK063, PR.6PK064, PR.6PK065, PR.6PK066, PR.6PK067, PR.6PK068, PR.6PK069, PR.6PK070, PR.6PK071, PR.6PK072, PR.6PK073, PR.6PK074, PR.6PK075, PR.6PK076, PR.6PK077, PR.6PK078, PR.6PK079, PR.6PK080, PR.6PK081, PR.6PK082, PR.6PK083, PR.6PK084, PR.6PK085, PR.6PK086, PR.6PK087, PR.6PK088, PR.6PK089, PR.6PK090, PR.6PK091, PR.6PK092, PR.6PK093, PR.6PK094, PR.6PK095, PR.6PK096, PR.6PK097, PR.6PK098, PR.6PK099, PR.6PK100, PR.6PK101, PR.6PK102, PR.6PK103, PR.6PK104, PR.6PK105, PR.6PK106, PR.6PK107, PR.6PK108, PR.6PK109, PR.6PK110, PR.6PK111, PR.6PK112, PR.6PK113, PR.6PK114, PR.6PK115, PR.6PK116, PR.6PK117, PR.6PK118, PR.6PK119, PR.6PK120, PR.6PK121, PR.6PK122, PR.6PK123, PR.6PK124, PR.6PK125, PR.6PK126, PR.6PK127, PR.6PK128, PR.6PK129, PR.6PK130, PR.6PK131, PR.6PK132, PR.6PK133, PR.6PK134, PR.6PK135, PR.6PK136, PR.6PK137, PR.6PK138, PR.6PK139, PR.6PK140, PR.6PK141, PR.6PK142, PR.6PK143, PR.6PK144, PR.6PK145, PR.6PK146, PR.6PK147, PR.6PK148, PR.6PK149, PR.6PK150, PR.6PK151, PR.6PK152, PR.6PK153, PR.6PK154, PR.6PK155, PR.6PK156, PR.6PK157, PR.6PK158, PR.6PK159, PR.6PK160, PR.6PK161, PR.6PK162, PR.6PK163, PR.6PK164, PR.6PK165, PR.6PK166, PR.6PK167, PR.6PK168, PR.6PK169, PR.6PK170, PR.6PK171, PR.6PK172, PR.6PK173, PR.6PK174, PR.6PK175, PR.6PK176, PR.6PK177, PR.6PK178, PR.6PK179, PR.6PK180, PR.6PK181, PR.6PK182, PR.6PK183, PR.6PK184, PR.6PK185, PR.6PK186, PR.6PK187, PR.6PK188, PR.6PK189, PR.6PK190, PR.6PK191, PR.6PK192, PR.6PK193, PR.6PK194, PR.6PK195, PR.6PK196, PR.6PK197, PR.6PK198, PR.6PK199, PR.6PK200, PR.6PK201, PR.6PK202, PR.6PK203, PR.6PK204, PR.6PK205, PR.6PK206, PR.6PK207, PR.6PK208, PR.6PK209, PR.6PK210, PR.6PK211, PR.6PK212, PR.6PK213, PR.6PK214, PR.6PK215, PR.6PK216, PR.6PK217, PR.6PK218, PR.6PK219, PR.6PK220, PR.6PK221, PR.6PK222, PR.6PK223, PR.6PK224, PR.6PK225, PR.6PK226, PR.6PK227, PR.6PK228, PR.6PK229, PR.6PK230, PR.6PK231, PR.6PK232, PR.6PK233, PR.6PK234, PR.6PK235, PR.6PK236, PR.6PK237, PR.6PK238, PR.6PK239, PR.6PK240, PR.6PK241, PR.6PK242, PR.6PK243, PR.6PK244, PR.6PK245, PR.6PK246, PR.6PK247, PR.6PK248, PR.6PK249, PR.6PK250, PR.6PK251, PR.6PK252, PR.6PK253, PR.6PK254, PR.6PK255, PR.6PK256, PR.6PK257, PR.6PK258, PR.6PK259, PR.6PK260, PR.6PK261, PR.6PK262, PR.6PK263, PR.6PK264, PR.6PK265, PR.6PK266, PR.6PK267, PR.6PK268, PR.6PK269, PR.6PK270, PR.6PK271, PR.6PK272, PR.6PK273, PR.6PK274, PR.6PK275, PR.6PK276, PR.6PK277, PR.6PK278, PR.6PK279, PR.6PK280, PR.6PK281, PR.6PK282, PR.6PK283, PR.6PK284, PR.6PK285, PR.6PK286, PR.6PK287, PR.6PK288, PR.6PK289, PR.6PK290, PR.6PK291, PR.6PK292, PR.6PK293, PR.6PK294, PR.6PK295, PR.6PK296, PR.6PK297, PR.6PK298, PR.6PK299, PR.6PK300, PR.6PK301, PR.6PK302, PR.6PK303, PR.6PK304, PR.6PK305, PR.6PK306, PR.6PK307, PR.6PK308, PR.6PK309, PR.6PK310, PR.6PK311, PR.6PK312, PR.6PK313, PR.6PK314, PR.6PK315, PR.6PK316, PR.6PK317, PR.6PK318, PR.6PK319, PR.6PK320, PR.6PK321, PR.6PK322, PR.6PK323, PR.6PK324, PR.6PK325, PR.6PK326, PR.6PK327, PR.6PK328, PR.6PK329, PR.

6PK330, PR.6PK331, PR.6PK332, PR.6PK333, PR.6PK334, PR.6PK335, PR.6PK336, PR.6PK337, PR.6PK338, PR.6PK339, PR.6PK340, PR.6PK341, PR.6PK342, PR.6PK343, PR.6PK344, PR.6PK345, PR.6PK346, PR.6PK347, PR.6PK348, PR.6PK349, PR.6PK350, PR.6PK351, PR.6PK352, PR.6PK353, PR.6PK354, PR.6PK355, PR.6PK356, PR.6PK357, PR.6PK358, PR.6PK359, PR.6PK360, PR.6PK361, PR.6PK362, PR.6PK363, PR.6PK364, PR.6PK365, PR.6PK366, PR.6PK367, PR.6PK368, PR.6PK369, PR.6PK370, PR.6PK371, PR.6PK372, PR.6PK373, PR.6PK374, PR.6PK375, PR.6PK376, PR.6PK377, PR.6PK378, PR.6PK379, PR.6PK380, PR.6PK381, PR.6PK382, PR.6PK383, PR.6PK384, PR.6PK385, PR.6PK386, PR.6PK387, PR.6PK388, PR.6PK389, PR.6PK390, PR.6PK391, PR.6PK392, PR.6PK393,

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.6PK394, PR.6PK395, PR.6PK396, PR.6PK397, PR.6PK398, PR.6PK399,
PR.6PK400, PR.6PK401, PR.6PK402, PR.6PK403, PR.6PK404, PR.6PK405,
PR.6PK406, PR.6PK407, PR.6PK408, PR.6PK409, PR.6PK410, PR.6PK411,
PR.6PK412, PR.6PK413, PR.6PK414, PR.6PK415, PR.6PK416, PR.6PK417,
PR.6PK418, PR.6PK419, PR.6PK420, PR.6PK421, PR.6PK422, PR.6PK423,
PR.6PK424, PR.6PK425, PR.6PK426, PR.6PK427, PR.6PK428, PR.6PK429,
PR.6PK430, PR.6PK431, PR.6PK432, PR.6PK433, PR.6PK434, PR.6PK435,
PR.6PK436, PR.6PK437, PR.6PK438, PR.6PK439, PR.6PK440, PR.6PK441,
PR.6PK442, PR.6PK443, PR.6PK444, PR.6PK445, PR.6PK446, PR.6PK447,
PR.6PK448, PR.6PK449, PR.6PK450, PR.6PK451, PR.6PK452, PR.6PK453,
PR.6PK454, PR.6PK455, PR.6PK456, PR.6PK457, PR.6PK458, PR.6PK459,
PR.6PK460, PR.6PK461, PR.6PK462, PR.6PK463, PR.6PK464, PR.6PK465,
PR.6PK466, PR.6PK467, PR.6PK468, PR.6PK469, PR.6PK470, PR.6PK471,
PR.6PK472, PR.6PK473, PR.6PK474, PR.6PK475, PR.6PK476, PR.6PK477,
PR.6PK478, PR.6PK479, PR.6PK480, PR.6PK481, PR.6PK482, PR.6PK483,
PR.6PK484, PR.6PK485, PR.6PK486, PR.6PK487, PR.6PK488, PR.6PK489,
PR.6PK490, PR.6PK491, PR.6PK492, PR.6PK493, PR.6PK494, PR.6PK495,
PR.6PK496, PR.6PK497, PR.6PK498, PR.6PK499, PR.6PK500, PR.6PK501,
PR.6PK502, PR.6PK503, PR.6PK504, PR.6PK505, PR.6PK506, PR.6PK507,
PR.6PK508, PR.6PK509, PR.6PK510, PR.6PK511, PR.6PK512, PR.6PK513,
PR.6PK514, PR.6PK515, PR.6PK516, PR.6PK517, PR.6PK518, PR.6PK519,
PR.6PK520, PR.6PK521, PR.6PK522, PR.6PK523, PR.6PK524, PR.6PK525,
PR.6PK526, PR.6PK527, PR.6PK528, PR.6PK529, PR.6PK530, PR.6PK531,
PR.6PK532, PR.6PK533, PR.6PK534, PR.6PK535, PR.6PK536, PR.6PK537,
PR.6PK538, PR.6PK539, PR.6PK540, PR.6PK541, PR.6PK542, PR.6PK543,
PR.6PK544, PR.6PK545, PR.6PK546, PR.6PK547, PR.6PK548, PR.6PK549,
PR.6PK550, PR.6PK551, PR.6PK552, PR.6PK553, PR.6PK554, PR.6PK555,
PR.6PK556, PR.6PK557, PR.6PK558, PR.6PK559, PR.6PK560, PR.6PK561,
PR.6PK562, PR.6PK563, PR.6PK564, PR.6PK565, PR.6PK566, PR.6PK567,
PR.6PK568, PR.6PK569, PR.6PK570, PR.6PK571, PR.6PK572, PR.6PK573,
PR.6PK574, PR.6PK575, PR.6PK576, PR.6PK577, PR.6PK578, PR.6PK579,
PR.6PK580, PR.6PK581, PR.6PK582, PR.6PK583, PR.6PK584, PR.6PK585,
PR.6PK586, PR.6PK587, PR.6PK588, PR.6PK589, PR.6PK590, PR.6PK591,
PR.6PK592, PR.6PK593, PR.6PK594, PR.6PK595, PR.6PK596, PR.6PK597,
PR.6PK598, PR.6PK599, PR.6PK600, PR.6PK601, PR.6PK602, PR.6PK603,
PR.6PK604, PR.6PK605, PR.6PK606, PR.6PK607, PR.6PK608, PR.6PK609,
PR.6PK610, PR.6PK611, PR.6PK612, PR.6PK613, PR.6PK614, PR.6PK615,
PR.6PK616, PR.6PK617, PR.6PK618, PR.6PK619, PR.6PK620, PR.6PK621,
PR.6PK622, PR.6PK623, PR.6PK624, PR.6PK625, PR.6PK626, PR.6PK627,
PR.6PK628, PR.6PK629, PR.6PK630, PR.6PK631, PR.6PK632, PR.6PK633,
PR.6PK634, PR.6PK635, PR.6PK636, PR.6PK637, PR.6PK638, PR.6PK639,
PR.6PK640, PR.6PK641, PR.6PK642, PR.6PK643, PR.6PK644, PR.6PK645,
PR.6PK646, PR.6PK647, PR.6PK648, PR.6PK649, PR.6PK650, PR.6PK651,
PR.6PK652, PR.6PK653, PR.6PK654, PR.6PK655, PR.6PK656, PR.6PK657,
PR.6PK658, PR.6PK659, PR.6PK660, PR.6PK661, PR.6PK662, PR.6PK663,
PR.6PK664, PR.6PK665, PR.6PK666, PR.6PK667, PR.6PK668, PR.6PK669,
PR.6PK670, PR.6PK671, PR.6PK672, PR.6PK673, PR.6PK674, PR.6PK675,
PR.6PK676, PR.6PK677, PR.6PK678, PR.6PK679, PR.6PK680, PR.6PK681,
PR.6PK682, PR.6PK683, PR.6PK684, PR.6PK685, PR.6PK686, PR.6PK687,
PR.6PK688, PR.6PK689, PR.6PK690, PR.6PK691, PR.6PK692, PR.6PK693, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6PK694, PR.6PK695, PR.6PK696, PR.6PK697, PR.6PK698, PR.6PK699,
PR.6PK700, PR.6PK701, PR.6PK702, PR.6PK703, PR.6PK704, PR.6PK705,
PR.6PK706, PR.6PK707, PR.6PK708, PR.6PK709, PR.6PK710, PR.6PK711,
PR.6PK712, PR.6PK713, PR.6PK714, PR.6PK715, PR.6PK716, PR.6PK717,
PR.6PK718, PR.6PK719, PR.6PK720, PR.6PK721, PR.6PK722, PR.6PK723,
PR.6PK724, PR.6PK725, PR.6PK726, PR.6PK727, PR.6PK728, PR.6PK729,
PR.6PK730, PR.6PK731, PR.6PK732, PR.6PK733, PR.6PK734, PR.6PK735,
PR.6PK736, PR.6PK737, PR.6PK738, PR.6PK739, PR.6PK740, PR.6PK741,
PR.6PK742, PR.6PK743, PR.6PK744, PR.6PK745, PR.6PK746, PR.6PK747,
PR.6PK748, PR.6PK749, PR.6PK750, PR.6PK751, PR.6PK752, PR.6PK753,
PR.6PK754, PR.6PK755, PR.6PK756, PR.
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

6PK757, PR.6PK758, PR.6PK759, PR.6PK760, PR.6PK761, PR.6PK762, PR.6PK763, PR.6PK764, PR.6PK765, PR.6PK766, PR.6PK767, PR.6PK768, PR.6PK769, PR.6PK770, PR.6PK771, PR.6PK772, PR.6PK773, PR.6PK774, PR.6PK775, PR.6PK776, PR.6PK777, PR.6PK778, PR.6PK779, PR.6PK780, PR.6PK781, PR.6PK782, PR.6PK783, PR.6PK784, PR.6PK785, PR.6PK786, PR.6PK787, PR.6PK788, PR.6PK789, PR.6PK790, PR.6PK791, PR.6PK792, PR.6PK793, PR.6PK794, PR.6PK795, PR.6PK796, PR.6PK797, PR.6PK798, PR.6PK799, PR.6PK800, PR.6PK801, PR.6PK802, PR.6PK803, PR.6PK804, PR.6PK805, PR.6PK806, PR.6PK807, PR.6PK808, PR.6PK809, PR.6PK810, PR.6PK811, PR.6PK812, PR.6PK813, PR.6PK814, PR.6PK815, PR.6PK816, PR.6PK817, PR.6PK818, PR.6PK819, PR.6PK820, PR.6PK821, PR.6PK822, PR.6PK823, PR.6PK824, PR.6PK825, PR.6PK826, PR.6PK827, PR.6PK828, PR.6PK829, PR.6PK830, PR.6PK831, PR.6PK832, PR.6PK833, PR.6PK834, PR.6PK835, PR.6PK836, PR.6PK837, PR.6PK838, PR.6PK839, PR.6PK840, PR.6PK841, PR.6PK842, PR.6PK843, PR.6PK844, PR.6PK845, PR.6PK846, PR.6PK847, PR.6PK848, PR.6PK849, PR.6PK850, PR.6PK851, PR.6PK852, PR.6PK853, PR.6PK854, PR.6PK855, PR.6PK856, PR.6PK857, PR.6PK858, PR.6PK859, PR.6PK860, PR.6PK861, PR.6PK862, PR.6PK863, PR.6PK864, PR.6PK865, PR.6PK866, PR.6PK867, PR.6PK868, PR.6PK869, PR.6PK870, PR.6PK871, PR.6PK872, PR.6PK873, PR.6PK874, PR.6PK875, PR.6PK876, PR.6PK877, PR.6PK878, PR.6PK879, PR.6PK880, PR.6PK881, PR.6PK882, PR.6PK883, PR.6PK884, PR.6PK885, PR.6PK886, PR.6PK887, PR.6PK888, PR.6PK889, PR.6PK890, PR.6PK891, PR.6PK892, PR.6PK893, PR.6PK894, PR.6PK895, PR.6PK896, PR.6PK897, PR.6PK898, PR.6PK899, PR.6PK900, PR.6PK901, PR.6PK902, PR.6PK903, PR.6PK904, PR.6PK905, PR.6PK906, PR.6PK907, PR.6PK908, PR.6PK909, PR.6PK910, PR.6PK911, PR.6PK912, PR.6PK913, PR.6PK914, PR.6PK915, PR.6PK916, PR.6PK917, PR.6PK918, PR.6PK919, PR.6PK920, PR.6PK921, PR.6PK922, PR.6PK923, PR.6PK924, PR.6PK925, PR.6PK926, PR.6PK927, PR.6PK928, PR.6PK929, PR.6PK930, PR.6PK931, PR.6PK932, PR.6PK933, PR.6PK934, PR.6PK935, PR.6PK936, PR.6PK937, PR.6PK938, PR.6PK939, PR.6PK940, PR.6PK941, PR.6PK942, PR.6PK943, PR.6PK944, PR.6PK945, PR.6PK946, PR.6PK947, PR.6PK948, PR.6PK949, PR.6PK950, PR.6PK951, PR.6PK952, PR.6PK953, PR.6PK954, PR.6PK955, PR.6PK956, PR.6PK957, PR.6PK958, PR.6PK959, PR.6PK960, PR.6PK961, PR.6PK962, PR.6PK963, PR.6PK964, PR.6PK965, PR.6PK966, PR.6PK967, PR.6PK968, PR.6PK969, PR.6PK970, PR.6PK971, PR.6PK972, PR.6PK973, PR.6PK974, PR.6PK975, PR.6PK976, PR.6PK977, PR.6PK978, PR.6PK979, PR.6PK980, PR.6PK981, PR.6PK982, PR.6PK983, PR.6PK984, PR.6PK985, PR.6PK986, PR.6PK987, PR.6PK988, PR.6PK989, PR.6PK990, PR.6PK991, PR.6PK992, PR.6PK993, PR.6PK994, PR.6PK995, PR.6PK996, PR.6PK997, PR.6PK998, PR.6PK999, PR.6PK1000, PR.6PK1001, PR.6PK1002, PR.6PK1003, PR.6PK1004, PR.6PK1005, PR.6PK1006, PR.6PK1007, PR.6PK1008, PR.6PK1009, PR.6PK1010, PR.6PK1011, PR.6PK1012, PR.6PK1013, PR.6PK1014, PR.6PK1015, PR.6PK1016, PR.6PK1017, PR.6PK1018, PR.6PK1019, PR.6PK1020, PR.6PK1021, PR.6PK1022, PR.6PK1023, PR.6PK1024, PR.6PK1025, PR.6PK1026, PR.6PK1027, PR.6PK1028, PR.6PK1029, PR.6PK1030, PR.6PK1031, PR.6PK1032, PR.6PK1033, PR.6PK1034, PR.6PK1035, PR.6PK1036, PR.6PK1037, PR.6PK1038, PR.6PK1039, PR.6PK1040, PR.6PK1041, PR.6PK1042,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.6PK1045, PR.6PK1046, PR.6PK1047, PR.6PK1048, PR.6PK1049,
PR.6PK1050, PR.6PK1051, PR.6PK1052, PR.6PK1053, PR.6PK1054,
PR.6PK1055, PR.6PK1056, PR.6PK1057, PR.6PK1058, PR.6PK1059,
PR.6PK1060, PR.6PK1061, PR.6PK1062, PR.6PK1063, PR.6PK1064,
PR.6PK1065, PR.6PK1066, PR.6PK1067, PR.6PK1068, PR.6PK1069,
PR.6PK1070, PR.6PK1071, PR.6PK1072, PR.6PK1073, PR.6PK1074,
PR.6PK1075, PR.6PK1076, PR.6PK1077, PR.6PK1078, PR.6PK1079,
PR.6PK1080, PR.6PK1081, PR.6PK1082, PR.6PK1083, PR.6PK1084,
PR.6PK1085, PR.6PK1086, PR.6PK1087, PR.6PK1088, PR.6PK1089,
PR.6PK1090, PR.6PK1091, PR.6PK1092, PR.6PK1093, PR.6PK1094,
PR.6PK1095, PR.6PK1096, PR.6PK1097, PR.6PK1098, PR.6PK1099,
PR.6PK1100, PR.6PK1101, PR.6PK1102, PR.6PK1103, PR.6PK1104,
PR.6PK1105, PR.6PK1106, PR.6PK1107, PR.6PK1108, PR.6PK1109,
PR.6PK1110, PR.6PK1111, PR.6PK1112, PR.6PK1113, PR.6PK1114,
PR.6PK1115, PR.6PK1116, PR.6PK1117, PR.6PK1118, PR.6PK1119,
PR.6PK1120, PR.6PK1121, PR.6PK1122, PR.6PK1123, PR.6PK1124,
PR.6PK1125, PR.6PK1126, PR.6PK1127, PR.6PK1128, PR.6PK1129,
PR.6PK1130, PR.6PK1131, PR.6PK1132, PR.6PK1133, PR.6PK1134,
PR.6PK1135, PR.6PK1136, PR.6PK1137, PR.6PK1138, PR.6PK1139,
PR.6PK1140, PR.6PK1141, PR.6PK1142, PR.6PK1143, PR.6PK1144,
PR.6PK1145, PR.6PK1146, PR.6PK1147, PR.6PK1148, PR.6PK1149,
PR.6PK1150, PR.6PK1151, PR.6PK1152, PR.6PK1153, PR.6PK1154,
PR.6PK1155, PR.6PK1156, PR.6PK1157, PR.6PK1158, PR.6PK1159,
PR.6PK1160, PR.6PK1161, PR.6PK1162, PR.6PK1163, PR.6PK1164,
PR.6PK1165, PR.6PK1166, PR.6PK1167, PR.6PK1168, PR.6PK1169,
PR.6PK1170, PR.6PK1171, PR.6PK1172, PR.6PK1173, PR.6PK1174,
PR.6PK1175, PR.6PK1176, PR.6PK1177, PR.6PK1178, PR.6PK1179,
PR.6PK1180, PR.6PK1181, PR.6PK1182, PR.6PK1183, PR.6PK1184,
PR.6PK1185, PR.6PK1186, PR.6PK1187, PR.6PK1188, PR.6PK1189,
PR.6PK1190, PR.6PK1191, PR.6PK1192, PR.6PK1193, PR.6PK1194,
PR.6PK1195, PR.6PK1196, PR.6PK1197, PR.6PK1198, PR.6PK1199,
PR.6PK1200, PR.6PK1201, PR.6PK1202, PR.6PK1203, PR.6PK1204,
PR.6PK1205, PR.6PK1206, PR.6PK1207, PR.6PK1208, PR.6PK1209,
PR.6PK1210, PR.6PK1211, PR.6PK1212, PR.6PK1213, PR.6PK1214,
PR.6PK1215, PR.6PK1216, PR.6PK1217, PR.6PK1218, PR.6PK1219,
PR.6PK1220, PR.6PK1221, PR.6PK1222, PR.6PK1223, PR.6PK1224,
PR.6PK1225, PR.6PK1226, PR.6PK1227, PR.6PK1228, PR.6PK1229,
PR.6PK1230, PR.6PK1231, PR.6PK1232, PR.6PK1233, PR.6PK1234,
PR.6PK1235, PR.6PK1236, PR.6PK1237, PR.6PK1238, PR.6PK1239,
PR.6PK1240, PR.6PK1241, PR.6PK1242, PR.6PK1243, PR.6PK1244,
PR.6PK1245, PR.6PK1246, PR.6PK1247, PR.6PK1248, PR.6PK1249,
PR.6PK1250, PR.6PK1251, PR.6PK1252, PR.6PK1253, PR.6PK1254,
PR.6PK1255, PR.6PK1256, PR.6PK1257, PR.6PK1258, PR.6PK1259,
PR.6PK1260, PR.6PK1261, PR.6PK1262, PR.6PK1263, PR.6PK1264,
PR.6PK1265, PR.6PK1266, PR.6PK1267, PR.6PK1268, PR.6PK1269,
PR.6PK1270, PR.6PK1271, PR.6PK1272, PR.6PK1273, PR.6PK1274,
PR.6PK1275, PR.6PK1276, PR.6PK1277, PR.6PK1278, PR.6PK1279,
PR.6PK1280, PR.6PK1281, PR.6PK1282, PR.6PK1283, PR.6PK1284,
PR.6PK1285, PR.6PK1286, PR.6PK1287, PR.6PK1288, PR.6PK1289,
PR.6PK1290, PR.6PK1291, PR.6PK1292, PR.6PK1293, PR.6PK1294,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.6PK1320, PR.6PK1321, PR.6PK1322, PR.6PK1323, PR.6PK1324,
PR.6PK1325, PR.6PK1326, PR.6PK1327, PR.6PK1328, PR.6PK1329,
PR.6PK1330, PR.6PK1331, PR.6PK1332, PR.6PK1333, PR.6PK1334,
PR.6PK1335, PR.6PK1336, PR.6PK1337, PR.6PK1338, PR.6PK1339,
PR.6PK1340, PR.6PK1341, PR.6PK1342, PR.6PK1343, PR.6PK1344,
PR.6PK1345, PR.6PK1346, PR.6PK1347, PR.6PK1348, PR.6PK1349,
PR.6PK1350, PR.6PK1351, PR.6PK1352, PR.6PK1353, PR.6PK1354,
PR.6PK1355, PR.6PK1356, PR.6PK1357, PR.6PK1358, PR.6PK1359,
PR.6PK1360, PR.6PK1361, PR.6PK1362, PR.6PK1363, PR.6PK1364,
PR.6PK1365, PR.6PK1366, PR.6PK1367, PR.6PK1368, PR.6PK1369,
PR.6PK1370, PR.6PK1371, PR.6PK1372, PR.6PK1373, PR.6PK1374,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	6PK1378, PR.6PK1379, PR.6PK1380, PR.6PK1381, PR.6PK1382, PR.6PK1383, PR.6PK1384, PR.6PK1385, PR.6PK1386, PR.6PK1387, PR.6PK1388, PR.6PK1389, PR.6PK1390, PR.6PK1391, PR.6PK1392, PR.6PK1393, PR.6PK1394, PR.6PK1395, PR.6PK1396, PR.6PK1397, PR.6PK1398, PR.6PK1399, PR.6PK1400, PR.6PK1401, PR.6PK1402, PR.6PK1403, PR.6PK1404, PR.6PK1405, PR.6PK1406, PR.6PK1407, PR.6PK1408, PR.6PK1409, PR.6PK1410, PR.6PK1411, PR.6PK1412, PR.6PK1413, PR.6PK1414, PR.6PK1415, PR.6PK1416, PR.6PK1417, PR.6PK1418, PR.6PK1419, PR.6PK1420, PR.6PK1421, PR.6PK1422, PR.6PK1423, PR.6PK1424, PR.6PK1425, PR.6PK1426, PR.6PK1427, PR.6PK1428, PR.6PK1429, PR.6PK1430, PR.6PK1431, PR.6PK1432, PR.6PK1433, PR.6PK1434, PR.6PK1435, PR.6PK1436, PR.6PK1437, PR.6PK1438, PR.6PK1439, PR.6PK1440, PR.6PK1441, PR.6PK1442, PR.6PK1443, PR.6PK1444, PR.6PK1445, PR.6PK1446, PR.6PK1447, PR.6PK1448, PR.6PK1449, PR.6PK1450, PR.6PK1451, PR.6PK1452, PR.6PK1453, PR.6PK1454, PR.6PK1455, PR.6PK1456, PR.6PK1457, PR.6PK1458, PR.6PK1459, PR.6PK1460, PR.6PK1461, PR.6PK1462, PR.6PK1463, PR.6PK1464, PR.6PK1465, PR.6PK1466, PR.6PK1467, PR.6PK1468, PR.6PK1469, PR.6PK1470, PR.6PK1471, PR.6PK1472, PR.6PK1473, PR.6PK1474, PR.6PK1475, PR.6PK1476, PR.6PK1477, PR.6PK1478, PR.6PK1479, PR.6PK1480, PR.6PK1481, PR.6PK1482, PR.6PK1483, PR.6PK1484, PR.6PK1485, PR.6PK1486, PR.6PK1487, PR.6PK1488, PR.6PK1489, PR.6PK1490, PR.6PK1491, PR.6PK1492, PR.6PK1493, PR.6PK1494, PR.6PK1495, PR.6PK1496, PR.6PK1497, PR.6PK1498, PR.6PK1499, PR.6PK1500, PR.6PK1501, PR.6PK1502, PR.6PK1503, PR.6PK1504, PR.6PK1505, PR.6PK1506, PR.6PK1507, PR.6PK1508, PR.6PK1509, PR.6PK1510, PR.6PK1511, PR.6PK1512, PR.6PK1513, PR.6PK1514, PR.6PK1515, PR.6PK1516, PR.6PK1517, PR.6PK1518, PR.6PK1519, PR.6PK1520, PR.6PK1521, PR.6PK1522, PR.6PK1523, PR.6PK1524, PR.6PK1525, PR.6PK1526, PR.6PK1527, PR.6PK1528, PR.6PK1529, PR.6PK1530, PR.6PK1531, PR.6PK1532, PR.6PK1533, PR.6PK1534, PR.6PK1535, PR.6PK1536, PR.6PK1537, PR.6PK1538, PR.6PK1539, PR.6PK1540, PR.6PK1541, PR.6PK1542, PR.6PK1543, PR.6PK1544, PR.6PK1545, PR.6PK1546, PR.6PK1547, PR.6PK1548, PR.6PK1549, PR.6PK1550, PR.6PK1551, PR.6PK1552, PR.6PK1553, PR.6PK1554, PR.6PK1555, PR.6PK1556, PR.6PK1557, PR.6PK1558, PR.6PK1559, PR.6PK1560, PR.6PK1561, PR.6PK1562, PR.6PK1563, PR.6PK1564, PR.6PK1565, PR.6PK1566, PR.6PK1567, PR.6PK1568, PR.6PK1569, PR.6PK1570, PR.6PK1571, PR.6PK1572, PR.6PK1573, PR.6PK1574, PR.6PK1575, PR.6PK1576, PR.6PK1577, PR.6PK1578, PR.6PK1579, PR.6PK1580, PR.6PK1581, PR.6PK1582, PR.6PK1583, PR.6PK1584, PR.6PK1585, PR.6PK1586, PR.6PK1587, PR.6PK1588, PR.6PK1589, PR.6PK1590, PR.6PK1591, PR.6PK1592, PR.6PK1593, PR.6PK1594, PR.6PK1595, PR.6PK1596, PR.6PK1597, PR.6PK1598, PR.6PK1599, PR.6PK1600, PR.6PK1601, PR.6PK1602, PR.6PK1603, PR.6PK1604, PR.6PK1605, PR.6PK1606, PR.6PK1607, PR.6PK1608, PR.6PK1609, PR.6PK1610, PR.6PK1611, PR.6PK1612, PR.6PK1613, PR.6PK1614, PR.6PK1615, PR.6PK1616, PR.6PK1617, PR.6PK1618, PR.6PK1619, PR.6PK1620, PR.6PK1621, PR.6PK1622, PR.6PK1623, PR.6PK1624, PR.6PK1625, PR.6PK1626, PR.6PK1627, PR.6PK1628,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6PK1653, PR.6PK1654, PR.6PK1655, PR.6PK1656, PR.6PK1657, PR.6PK1658, PR.6PK1659, PR.6PK1660, PR.6PK1661, PR.6PK1662, PR.6PK1663, PR.6PK1664, PR.6PK1665, PR.6PK1666, PR.6PK1667, PR.6PK1668, PR.6PK1669, PR.6PK1670, PR.6PK1671, PR.6PK1672, PR.6PK1673, PR.6PK1674, PR.6PK1675, PR.6PK1676, PR.6PK1677, PR.6PK1678, PR.6PK1679, PR.6PK1680, PR.6PK1681, PR.6PK1682, PR.6PK1683, PR.6PK1684, PR.6PK1685, PR.6PK1686, PR.6PK1687, PR.6PK1688, PR.6PK1689, PR.6PK1690, PR.6PK1691, PR.6PK1692, PR.6PK1693, PR.6PK1694, PR.6PK1695, PR.6PK1696, PR.6PK1697, PR.6PK1698, PR.6PK1699, PR.6PK1700, PR.6PK1701, PR.6PK1702, PR.6PK1703, PR.6PK1704, PR.6PK1705, PR.6PK1706, PR.6PK1707, PR.6PK1708, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	6PK1711, PR.6PK1712, PR.6PK1713, PR.6PK1714, PR.6PK1715, PR.6PK1716, PR.6PK1717, PR.6PK1718, PR.6PK1719, PR.6PK1720, PR.6PK1721, PR.6PK1722, PR.6PK1723, PR.6PK1724, PR.6PK1725, PR.6PK1726, PR.6PK1727, PR.6PK1728, PR.6PK1729, PR.6PK1730, PR.6PK1731, PR.6PK1732, PR.6PK1733, PR.6PK1734, PR.6PK1735, PR.6PK1736, PR.6PK1737, PR.6PK1738, PR.6PK1739, PR.6PK1740, PR.6PK1741, PR.6PK1742, PR.6PK1743, PR.6PK1744, PR.6PK1745, PR.6PK1746, PR.6PK1747, PR.6PK1748, PR.6PK1749, PR.6PK1750, PR.6PK1751, PR.6PK1752, PR.6PK1753, PR.6PK1754, PR.6PK1755, PR.6PK1756, PR.6PK1757, PR.6PK1758, PR.6PK1759, PR.6PK1760, PR.6PK1761, PR.6PK1762, PR.6PK1763, PR.6PK1764, PR.6PK1765, PR.6PK1766, PR.6PK1767, PR.6PK1768, PR.6PK1769, PR.6PK1770, PR.6PK1771, PR.6PK1772, PR.6PK1773, PR.6PK1774, PR.6PK1775, PR.6PK1776, PR.6PK1777, PR.6PK1778, PR.6PK1779, PR.6PK1780, PR.6PK1781, PR.6PK1782, PR.6PK1783, PR.6PK1784, PR.6PK1785, PR.6PK1786, PR.6PK1787, PR.6PK1788, PR.6PK1789, PR.6PK1790, PR.6PK1791, PR.6PK1792, PR.6PK1793, PR.6PK1794, PR.6PK1795, PR.6PK1796, PR.6PK1797, PR.6PK1798, PR.6PK1799, PR.6PK1800, PR.6PK1801, PR.6PK1802, PR.6PK1803, PR.6PK1804, PR.6PK1805, PR.6PK1806, PR.6PK1807, PR.6PK1808, PR.6PK1809, PR.6PK1810, PR.6PK1811, PR.6PK1812, PR.6PK1813, PR.6PK1814, PR.6PK1815, PR.6PK1816, PR.6PK1817, PR.6PK1818, PR.6PK1819, PR.6PK1820, PR.6PK1821, PR.6PK1822, PR.6PK1823, PR.6PK1824, PR.6PK1825, PR.6PK1826, PR.6PK1827, PR.6PK1828, PR.6PK1829, PR.6PK1830, PR.6PK1831, PR.6PK1832, PR.6PK1833, PR.6PK1834, PR.6PK1835, PR.6PK1836, PR.6PK1837, PR.6PK1838, PR.6PK1839, PR.6PK1840, PR.6PK1841, PR.6PK1842, PR.6PK1843, PR.6PK1844, PR.6PK1845, PR.6PK1846, PR.6PK1847, PR.6PK1848, PR.6PK1849, PR.6PK1850, PR.6PK1851, PR.6PK1852, PR.6PK1853, PR.6PK1854, PR.6PK1855, PR.6PK1856, PR.6PK1857, PR.6PK1858, PR.6PK1859, PR.6PK1860, PR.6PK1861, PR.6PK1862, PR.6PK1863, PR.6PK1864, PR.6PK1865, PR.6PK1866, PR.6PK1867, PR.6PK1868, PR.6PK1869, PR.6PK1870, PR.6PK1871, PR.6PK1872, PR.6PK1873, PR.6PK1874, PR.6PK1875, PR.6PK1876, PR.6PK1877, PR.6PK1878, PR.6PK1879, PR.6PK1880, PR.6PK1881, PR.6PK1882, PR.6PK1883, PR.6PK1884, PR.6PK1885, PR.6PK1886, PR.6PK1887, PR.6PK1888, PR.6PK1889, PR.6PK1890, PR.6PK1891, PR.6PK1892, PR.6PK1893, PR.6PK1894, PR.6PK1895, PR.6PK1896, PR.6PK1897, PR.6PK1898, PR.6PK1899, PR.6PK1900, PR.6PK1901, PR.6PK1902, PR.6PK1903, PR.6PK1904, PR.6PK1905, PR.6PK1906, PR.6PK1907, PR.6PK1908, PR.6PK1909, PR.6PK1910, PR.6PK1911, PR.6PK1912, PR.6PK1913, PR.6PK1914, PR.6PK1915, PR.6PK1916, PR.6PK1917, PR.6PK1918, PR.6PK1919, PR.6PK1920, PR.6PK1921, PR.6PK1922, PR.6PK1923, PR.6PK1924, PR.6PK1925, PR.6PK1926, PR.6PK1927, PR.6PK1928, PR.6PK1929, PR.6PK1930, PR.6PK1931, PR.6PK1932, PR.6PK1933, PR.6PK1934, PR.6PK1935, PR.6PK1936, PR.6PK1937, PR.6PK1938, PR.6PK1939, PR.6PK1940, PR.6PK1941, PR.6PK1942, PR.6PK1943, PR.6PK1944, PR.6PK1945, PR.6PK1946, PR.6PK1947, PR.6PK1948, PR.6PK1949, PR.6PK1950, PR.6PK1951, PR.6PK1952, PR.6PK1953, PR.6PK1954, PR.6PK1955, PR.6PK1956, PR.6PK1957, PR.6PK1958, PR.6PK1959, PR.6PK1960, PR.6PK1961,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6PK1986, PR.6PK1987, PR.6PK1988, PR.6PK1989, PR.6PK1990, PR.6PK1991, PR.6PK1992, PR.6PK1993, PR.6PK1994, PR.6PK1995, PR.6PK1996, PR.6PK1997, PR.6PK1998, PR.6PK1999, PR.6PK2000, PR.6PK2001, PR.6PK2002, PR.6PK2003, PR.6PK2004, PR.6PK2005, PR.6PK2006, PR.6PK2007, PR.6PK2008, PR.6PK2009, PR.6PK2010, PR.6PK2011, PR.6PK2012, PR.6PK2013, PR.6PK2014, PR.6PK2015, PR.6PK2016, PR.6PK2017, PR.6PK2018, PR.6PK2019, PR.6PK2020, PR.6PK2021, PR.6PK2022, PR.6PK2023, PR.6PK2024, PR.6PK2025, PR.6PK2026, PR.6PK2027, PR.6PK2028, PR.6PK2029, PR.6PK2030, PR.6PK2031, PR.6PK2032, PR.6PK2033, PR.6PK2034, PR.6PK2035, PR.6PK2036, PR.6PK2037, PR.6PK2038, PR.6PK2039, PR.6PK2040, PR.6PK2041, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	6PK2044, PR.6PK2045, PR.6PK2046, PR.6PK2047, PR.6PK2048, PR.6PK2049, PR.6PK2050, PR.6PK2051, PR.6PK2052, PR.6PK2053, PR.6PK2054, PR.6PK2055, PR.6PK2056, PR.6PK2057, PR.6PK2058, PR.6PK2059, PR.6PK2060, PR.6PK2061, PR.6PK2062, PR.6PK2063, PR.6PK2064, PR.6PK2065, PR.6PK2066, PR.6PK2067, PR.6PK2068, PR.6PK2069, PR.6PK2070, PR.6PK2071, PR.6PK2072, PR.6PK2073, PR.6PK2074, PR.6PK2075, PR.6PK2076, PR.6PK2077, PR.6PK2078, PR.6PK2079, PR.6PK2080, PR.6PK2081, PR.6PK2082, PR.6PK2083, PR.6PK2084, PR.6PK2085, PR.6PK2086, PR.6PK2087, PR.6PK2088, PR.6PK2089, PR.6PK2090, PR.6PK2091, PR.6PK2092, PR.6PK2093, PR.6PK2094, PR.6PK2095, PR.6PK2096, PR.6PK2097, PR.6PK2098, PR.6PK2099, PR.6PK2100, PR.6PK2101, PR.6PK2102, PR.6PK2103, PR.6PK2104, PR.6PK2105, PR.6PK2106, PR.6PK2107, PR.6PK2108, PR.6PK2109, PR.6PK2110, PR.6PK2111, PR.6PK2112, PR.6PK2113, PR.6PK2114, PR.6PK2115, PR.6PK2116, PR.6PK2117, PR.6PK2118, PR.6PK2119, PR.6PK2120, PR.6PK2121, PR.6PK2122, PR.6PK2123, PR.6PK2124, PR.6PK2125, PR.6PK2126, PR.6PK2127, PR.6PK2128, PR.6PK2129, PR.6PK2130, PR.6PK2131, PR.6PK2132, PR.6PK2133, PR.6PK2134, PR.6PK2135, PR.6PK2136, PR.6PK2137, PR.6PK2138, PR.6PK2139, PR.6PK2140, PR.6PK2141, PR.6PK2142, PR.6PK2143, PR.6PK2144, PR.6PK2145, PR.6PK2146, PR.6PK2147, PR.6PK2148, PR.6PK2149, PR.6PK2150, PR.6PK2151, PR.6PK2152, PR.6PK2153, PR.6PK2154, PR.6PK2155, PR.6PK2156, PR.6PK2157, PR.6PK2158, PR.6PK2159, PR.6PK2160, PR.6PK2161, PR.6PK2162, PR.6PK2163, PR.6PK2164, PR.6PK2165, PR.6PK2166, PR.6PK2167, PR.6PK2168, PR.6PK2169, PR.6PK2170, PR.6PK2171, PR.6PK2172, PR.6PK2173, PR.6PK2174, PR.6PK2175, PR.6PK2176, PR.6PK2177, PR.6PK2178, PR.6PK2179, PR.6PK2180, PR.6PK2181, PR.6PK2182, PR.6PK2183, PR.6PK2184, PR.6PK2185, PR.6PK2186, PR.6PK2187, PR.6PK2188, PR.6PK2189, PR.6PK2190, PR.6PK2191, PR.6PK2192, PR.6PK2193, PR.6PK2194, PR.6PK2195, PR.6PK2196, PR.6PK2197, PR.6PK2198, PR.6PK2199, PR.6PK2200, PR.6PK2201, PR.6PK2202, PR.6PK2203, PR.6PK2204, PR.6PK2205, PR.6PK2206, PR.6PK2207, PR.6PK2208, PR.6PK2209, PR.6PK2210, PR.6PK2211, PR.6PK2212, PR.6PK2213, PR.6PK2214, PR.6PK2215, PR.6PK2216, PR.6PK2217, PR.6PK2218, PR.6PK2219, PR.6PK2220, PR.6PK2221, PR.6PK2222, PR.6PK2223, PR.6PK2224, PR.6PK2225, PR.6PK2226, PR.6PK2227, PR.6PK2228, PR.6PK2229, PR.6PK2230, PR.6PK2231, PR.6PK2232, PR.6PK2233, PR.6PK2234, PR.6PK2235, PR.6PK2236, PR.6PK2237, PR.6PK2238, PR.6PK2239, PR.6PK2240, PR.6PK2241, PR.6PK2242, PR.6PK2243, PR.6PK2244, PR.6PK2245, PR.6PK2246, PR.6PK2247, PR.6PK2248, PR.6PK2249, PR.6PK2250, PR.6PK2251, PR.6PK2252, PR.6PK2253, PR.6PK2254, PR.6PK2255, PR.6PK2256, PR.6PK2257, PR.6PK2258, PR.6PK2259, PR.6PK2260, PR.6PK2261, PR.6PK2262, PR.6PK2263, PR.6PK2264, PR.6PK2265, PR.6PK2266, PR.6PK2267, PR.6PK2268, PR.6PK2269, PR.6PK2270, PR.6PK2271, PR.6PK2272, PR.6PK2273, PR.6PK2274, PR.6PK2275, PR.6PK2276, PR.6PK2277, PR.6PK2278, PR.6PK2279, PR.6PK2280, PR.6PK2281, PR.6PK2282, PR.6PK2283, PR.6PK2284,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.6PK2305, PR.6PK2306, PR.6PK2307, PR.6PK2308, PR.6PK2309,
PR.6PK2310, PR.6PK2311, PR.6PK2312, PR.6PK2313, PR.6PK2314,
PR.6PK2315, PR.6PK2316, PR.6PK2317, PR.6PK2318, PR.6PK2319,
PR.6PK2320, PR.6PK2321, PR.6PK2322, PR.6PK2323, PR.6PK2324,
PR.6PK2325, PR.6PK2326, PR.6PK2327, PR.6PK2328, PR.6PK2329,
PR.6PK2330, PR.6PK2331, PR.6PK2332, PR.6PK2333, PR.6PK2334,
PR.6PK2335, PR.6PK2336, PR.6PK2337, PR.6PK2338, PR.6PK2339,
PR.6PK2340, PR.6PK2341, PR.6PK2342, PR.6PK2343, PR.6PK2344,
PR.6PK2345, PR.6PK2346, PR.6PK2347, PR.6PK2348, PR.6PK2349,
PR.6PK2350, PR.6PK2351, PR.6PK2352, PR.6PK2353, PR.6PK2354,
PR.6PK2355, PR.6PK2356, PR.6PK2357, PR.6PK2358, PR.6PK2359,
PR.6PK2360, PR.6PK2361, PR.6PK2362, PR.6PK2363, PR.6PK2364,
PR.6PK2365, PR.6PK2366, PR.6PK2367, PR.6PK2368, PR.6PK2369,
PR.6PK2370, PR.6PK2371, PR.6PK2372, PR.6PK2373, PR.6PK2374,
PR.6PK2375, PR.6PK2376, PR.6PK2377, PR.6PK2378, PR.6PK2379,
PR.6PK2380, PR.6PK2381, PR.6PK2382, PR.6PK2383, PR.6PK2384,
PR.6PK2385, PR.6PK2386, PR.6PK2387, PR.6PK2388, PR.6PK2389,
PR.6PK2390, PR.6PK2391, PR.6PK2392, PR.6PK2393, PR.6PK2394,
PR.6PK2395, PR.6PK2396, PR.6PK2397, PR.6PK2398, PR.6PK2399,
PR.6PK2400, PR.6PK2401, PR.6PK2402, PR.6PK2403, PR.6PK2404,
PR.6PK2405, PR.6PK2406, PR.6PK2407, PR.6PK2408, PR.6PK2409,
PR.6PK2410, PR.6PK2411, PR.6PK2412, PR.6PK2413, PR.6PK2414,
PR.6PK2415, PR.6PK2416, PR.6PK2417, PR.6PK2418, PR.6PK2419,
PR.6PK2420, PR.6PK2421, PR.6PK2422, PR.6PK2423, PR.6PK2424,
PR.6PK2425, PR.6PK2426, PR.6PK2427, PR.6PK2428, PR.6PK2429,
PR.6PK2430, PR.6PK2431, PR.6PK2432, PR.6PK2433, PR.6PK2434,
PR.6PK2435, PR.6PK2436, PR.6PK2437, PR.6PK2438, PR.6PK2439,
PR.6PK2440, PR.6PK2441, PR.6PK2442, PR.6PK2443, PR.6PK2444,
PR.6PK2445, PR.6PK2446, PR.6PK2447, PR.6PK2448, PR.6PK2449,
PR.6PK2450, PR.6PK2451, PR.6PK2452, PR.6PK2453, PR.6PK2454,
PR.6PK2455, PR.6PK2456, PR.6PK2457, PR.6PK2458, PR.6PK2459,
PR.6PK2460, PR.6PK2461, PR.6PK2462, PR.6PK2463, PR.6PK2464,
PR.6PK2465, PR.6PK2466, PR.6PK2467, PR.6PK2468, PR.6PK2469,
PR.6PK2470, PR.6PK2471, PR.6PK2472, PR.6PK2473, PR.6PK2474,
PR.6PK2475, PR.6PK2476, PR.6PK2477, PR.6PK2478, PR.6PK2479,
PR.6PK2480, PR.6PK2481, PR.6PK2482, PR.6PK2483, PR.6PK2484,
PR.6PK2485, PR.6PK2486, PR.6PK2487, PR.6PK2488, PR.6PK2489,
PR.6PK2490, PR.6PK2491, PR.6PK2492, PR.6PK2493, PR.6PK2494,
PR.6PK2495, PR.6PK2496, PR.6PK2497, PR.6PK2498, PR.6PK2499,
PR.6PK2500, PR.6PK2501, PR.6PK2502, PR.6PK2503, PR.6PK2504,
PR.6PK2505, PR.6PK2506, PR.6PK2507, PR.6PK2508, PR.6PK2509,
PR.6PK2510, PR.6PK2511, PR.6PK2512, PR.6PK2513, PR.6PK2514,
PR.6PK2515, PR.6PK2516, PR.6PK2517, PR.6PK2518, PR.6PK2519,
PR.6PK2520, PR.6PK2521, PR.6PK2522, PR.6PK2523, PR.6PK2524,
PR.6PK2525, PR.6PK2526, PR.6PK2527, PR.6PK2528, PR.6PK2529,
PR.6PK2530, PR.6PK2531, PR.6PK2532, PR.6PK2533, PR.6PK2534,
PR.6PK2535, PR.6PK2536, PR.6PK2537, PR.6PK2538, PR.6PK2539,
PR.6PK2540, PR.6PK2541, PR.6PK2542, PR.6PK2543, PR.6PK2544,
PR.6PK2545, PR.6PK2546, PR.6PK2547, PR.6PK2548, PR.6PK2549,
PR.6PK2550, PR.6PK2551, PR.6PK2552, PR.6PK2553, PR.6PK2554,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.6PK2580, PR.6PK2581, PR.6PK2582, PR.6PK2583, PR.6PK2584, PR.6PK2585, PR.6PK2586, PR.6PK2587, PR.6PK2588, PR.6PK2589, PR.6PK2590, PR.6PK2591, PR.6PK2592, PR.6PK2593, PR.6PK2594, PR.6PK2595, PR.6PK2596, PR.6PK2597, PR.6PK2598, PR.6PK2599, PR.6PK2600, PR.6PK2601, PR.6PK2602, PR.6PK2603, PR.6PK2604, PR.6PK2605, PR.6PK2606, PR.6PK2607, PR.6PK2608, PR.6PK2609, PR.6PK2610, PR.6PK2611, PR.6PK2612, PR.6PK2613, PR.6PK2614, PR.6PK2615, PR.6PK2616, PR.6PK2617, PR.6PK2618, PR.6PK2619, PR.6PK2620, PR.6PK2621, PR.6PK2622, PR.6PK2623, PR.6PK2624, PR.6PK2625, PR.6PK2626, PR.6PK2627, PR.6PK2628, PR.6PK2629, PR.6PK2630, PR.6PK2631, PR.6PK2632, PR.6PK2633, PR.6PK2634, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

6PK2638, PR.6PK2639, PR.6PK2640, PR.6PK2641, PR.6PK2642, PR.6PK2643, PR.6PK2644, PR.6PK2645, PR.6PK2646, PR.6PK2647, PR.6PK2648, PR.6PK2649, PR.6PK2650, PR.6PK2651, PR.6PK2652, PR.6PK2653, PR.6PK2654, PR.6PK2655, PR.6PK2656, PR.6PK2657, PR.6PK2658, PR.6PK2659, PR.6PK2660, PR.6PK2661, PR.6PK2662, PR.6PK2663, PR.6PK2664, PR.6PK2665, PR.6PK2666, PR.6PK2667, PR.6PK2668, PR.6PK2669, PR.6PK2670, PR.6PK2671, PR.6PK2672, PR.6PK2673, PR.6PK2674, PR.6PK2675, PR.6PK2676, PR.6PK2677, PR.6PK2678, PR.6PK2679, PR.6PK2680, PR.6PK2681, PR.6PK2682, PR.6PK2683, PR.6PK2684, PR.6PK2685, PR.6PK2686, PR.6PK2687, PR.6PK2688, PR.6PK2689, PR.6PK2690, PR.6PK2691, PR.6PK2692, PR.6PK2693, PR.6PK2694, PR.6PK2695, PR.6PK2696, PR.6PK2697, PR.6PK2698, PR.6PK2699, PR.6PK2700, PR.6PK2701, PR.6PK2702, PR.6PK2703, PR.6PK2704, PR.6PK2705, PR.6PK2706, PR.6PK2707, PR.6PK2708, PR.6PK2709, PR.6PK2710, PR.6PK2711, PR.6PK2712, PR.6PK2713, PR.6PK2714, PR.6PK2715, PR.6PK2716, PR.6PK2717, PR.6PK2718, PR.6PK2719, PR.6PK2720, PR.6PK2721, PR.6PK2722, PR.6PK2723, PR.6PK2724, PR.6PK2725, PR.6PK2726, PR.6PK2727, PR.6PK2728, PR.6PK2729, PR.6PK2730, PR.6PK2731, PR.6PK2732, PR.6PK2733, PR.6PK2734, PR.6PK2735, PR.6PK2736, PR.6PK2737, PR.6PK2738, PR.6PK2739, PR.6PK2740, PR.6PK2741, PR.6PK2742, PR.6PK2743, PR.6PK2744, PR.6PK2745, PR.6PK2746, PR.6PK2747, PR.6PK2748, PR.6PK2749, PR.6PK2750, PR.6PK2751, PR.6PK2752, PR.6PK2753, PR.6PK2754, PR.6PK2755, PR.6PK2756, PR.6PK2757, PR.6PK2758, PR.6PK2759, PR.6PK2760, PR.6PK2761, PR.6PK2762, PR.6PK2763, PR.6PK2764, PR.6PK2765, PR.6PK2766, PR.6PK2767, PR.6PK2768, PR.6PK2769, PR.6PK2770, PR.6PK2771, PR.6PK2772, PR.6PK2773, PR.6PK2774, PR.6PK2775, PR.6PK2776, PR.6PK2777, PR.6PK2778, PR.6PK2779, PR.6PK2780, PR.6PK2781, PR.6PK2782, PR.6PK2783, PR.6PK2784, PR.6PK2785, PR.6PK2786, PR.6PK2787, PR.6PK2788, PR.6PK2789, PR.6PK2790, PR.6PK2791, PR.6PK2792, PR.6PK2793, PR.6PK2794, PR.6PK2795, PR.6PK2796, PR.6PK2797, PR.6PK2798, PR.6PK2799, PR.6PK2800, PR.6PK2801, PR.6PK2802, PR.6PK2803, PR.6PK2804, PR.6PK2805, PR.6PK2806, PR.6PK2807, PR.6PK2808, PR.6PK2809, PR.6PK2810, PR.6PK2811, PR.6PK2812, PR.6PK2813, PR.6PK2814, PR.6PK2815, PR.6PK2816, PR.6PK2817, PR.6PK2818, PR.6PK2819, PR.6PK2820, PR.6PK2821, PR.6PK2822, PR.6PK2823, PR.6PK2824, PR.6PK2825, PR.6PK2826, PR.6PK2827, PR.6PK2828, PR.6PK2829, PR.6PK2830, PR.6PK2831, PR.6PK2832, PR.6PK2833, PR.6PK2834, PR.6PK2835, PR.6PK2836, PR.6PK2837, PR.6PK2838, PR.6PK2839, PR.6PK2840, PR.6PK2841, PR.6PK2842, PR.6PK2843, PR.6PK2844, PR.6PK2845, PR.6PK2846, PR.6PK2847, PR.6PK2848, PR.6PK2849, PR.6PK2850, PR.6PK2851, PR.6PK2852, PR.6PK2853, PR.6PK2854, PR.6PK2855, PR.6PK2856, PR.6PK2857, PR.6PK2858, PR.6PK2859, PR.6PK2860, PR.6PK2861, PR.6PK2862, PR.6PK2863, PR.6PK2864, PR.6PK2865, PR.6PK2866, PR.6PK2867, PR.6PK2868, PR.6PK2869, PR.6PK2870, PR.6PK2871, PR.6PK2872, PR.6PK2873, PR.6PK2874, PR.6PK2875, PR.6PK2876, PR.6PK2877, PR.6PK2878, PR.6PK2879, PR.6PK2880, PR.6PK2881, PR.6PK2882, PR.6PK2883, PR.6PK2884, PR.6PK2885, PR.6PK2886, PR.6PK2887, PR.6PK2888,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6PK2913, PR.6PK2914, PR.6PK2915, PR.6PK2916, PR.6PK2917, PR.6PK2918, PR.6PK2919, PR.6PK2920, PR.6PK2921, PR.6PK2922, PR.6PK2923, PR.6PK2924, PR.6PK2925, PR.6PK2926, PR.6PK2927, PR.6PK2928, PR.6PK2929, PR.6PK2930, PR.6PK2931, PR.6PK2932, PR.6PK2933, PR.6PK2934, PR.6PK2935, PR.6PK2936, PR.6PK2937, PR.6PK2938, PR.6PK2939, PR.6PK2940, PR.6PK2941, PR.6PK2942, PR.6PK2943, PR.6PK2944, PR.6PK2945, PR.6PK2946, PR.6PK2947, PR.6PK2948, PR.6PK2949, PR.6PK2950, PR.6PK2951, PR.6PK2952, PR.6PK2953, PR.6PK2954, PR.6PK2955, PR.6PK2956, PR.6PK2957, PR.6PK2958, PR.6PK2959, PR.6PK2960, PR.6PK2961, PR.6PK2962, PR.6PK2963, PR.6PK2964, PR.6PK2965, PR.6PK2966, PR.6PK2967, PR.6PK2968, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	6PK2971, PR.6PK2972, PR.6PK2973, PR.6PK2974, PR.6PK2975, PR.6PK2976, PR.6PK2977, PR.6PK2978, PR.6PK2979, PR.6PK2980, PR.6PK2981, PR.6PK2982, PR.6PK2983, PR.6PK2984, PR.6PK2985, PR.6PK2986, PR.6PK2987, PR.6PK2988, PR.6PK2989, PR.6PK2990, PR.6PK2991, PR.6PK2992, PR.6PK2993, PR.6PK2994, PR.6PK2995, PR.6PK2996, PR.6PK2997, PR.6PK2998, PR.6PK2999, PR.6PK3000, PR.7PK001, PR.7PK002, PR.7PK003, PR.7PK004, PR.7PK005, PR.7PK006, PR.7PK007, PR.7PK008, PR.7PK009, PR.7PK010, PR.7PK011, PR.7PK012, PR.7PK013, PR.7PK014, PR.7PK015, PR.7PK016, PR.7PK017, PR.7PK018, PR.7PK019, PR.7PK020, PR.7PK021, PR.7PK022, PR.7PK023, PR.7PK024, PR.7PK025, PR.7PK026, PR.7PK027, PR.7PK028, PR.7PK029, PR.7PK030, PR.7PK031, PR.7PK032, PR.7PK033, PR.7PK034, PR.7PK035, PR.7PK036, PR.7PK037, PR.7PK038, PR.7PK039, PR.7PK040, PR.7PK041, PR.7PK042, PR.7PK043, PR.7PK044, PR.7PK045, PR.7PK046, PR.7PK047, PR.7PK048, PR.7PK049, PR.7PK050, PR.7PK051, PR.7PK052, PR.7PK053, PR.7PK054, PR.7PK055, PR.7PK056, PR.7PK057, PR.7PK058, PR.7PK059, PR.7PK060, PR.7PK061, PR.7PK062, PR.7PK063, PR.7PK064, PR.7PK065, PR.7PK066, PR.7PK067, PR.7PK068, PR.7PK069, PR.7PK070, PR.7PK071, PR.7PK072, PR.7PK073, PR.7PK074, PR.7PK075, PR.7PK076, PR.7PK077, PR.7PK078, PR.7PK079, PR.7PK080, PR.7PK081, PR.7PK082, PR.7PK083, PR.7PK084, PR.7PK085, PR.7PK086, PR.7PK087, PR.7PK088, PR.7PK089, PR.7PK090, PR.7PK091, PR.7PK092, PR.7PK093, PR.7PK094, PR.7PK095, PR.7PK096, PR.7PK097, PR.7PK098, PR.7PK099, PR.7PK100, PR.7PK101, PR.7PK102, PR.7PK103, PR.7PK104, PR.7PK105, PR.7PK106, PR.7PK107, PR.7PK108, PR.7PK109, PR.7PK110, PR.7PK111, PR.7PK112, PR.7PK113, PR.7PK114, PR.7PK115, PR.7PK116, PR.7PK117, PR.7PK118, PR.7PK119, PR.7PK120, PR.7PK121, PR.7PK122, PR.7PK123, PR.7PK124, PR.7PK125, PR.7PK126, PR.7PK127, PR.7PK128, PR.7PK129, PR.7PK130, PR.7PK131, PR.7PK132, PR.7PK133, PR.7PK134, PR.7PK135, PR.7PK136, PR.7PK137, PR.7PK138, PR.7PK139, PR.7PK140, PR.7PK141, PR.7PK142, PR.7PK143, PR.7PK144, PR.7PK145, PR.7PK146, PR.7PK147, PR.7PK148, PR.7PK149, PR.7PK150, PR.7PK151, PR.7PK152, PR.7PK153, PR.7PK154, PR.7PK155, PR.7PK156, PR.7PK157, PR.7PK158, PR.7PK159, PR.7PK160, PR.7PK161, PR.7PK162, PR.7PK163, PR.7PK164, PR.7PK165, PR.7PK166, PR.7PK167, PR.7PK168, PR.7PK169, PR.7PK170, PR.7PK171, PR.7PK172, PR.7PK173, PR.7PK174, PR.7PK175, PR.7PK176, PR.7PK177, PR.7PK178, PR.7PK179, PR.7PK180, PR.7PK181, PR.7PK182, PR.7PK183, PR.7PK184, PR.7PK185, PR.7PK186, PR.7PK187, PR.7PK188, PR.7PK189, PR.7PK190, PR.7PK191, PR.7PK192, PR.7PK193, PR.7PK194, PR.7PK195, PR.7PK196, PR.7PK197, PR.7PK198, PR.7PK199, PR.7PK200, PR.7PK201, PR.7PK202, PR.7PK203, PR.7PK204, PR.7PK205, PR.7PK206, PR.7PK207, PR.7PK208, PR.7PK209, PR.7PK210, PR.7PK211, PR.7PK212, PR.7PK213, PR.7PK214, PR.7PK215, PR.7PK216, PR.7PK217, PR.7PK218, PR.7PK219, PR.7PK220, PR.7PK221, PR.7PK222, PR.7PK223, PR.7PK224, PR.7PK225, PR.7PK226, PR.7PK227, PR.7PK228, PR.7PK229, PR.7PK230, PR.7PK231, PR.7PK232, PR.7PK233, PR.7PK234, PR.7PK235, PR.7PK236, PR.7PK237, PR.7PK238, PR.7PK239, PR.7PK240, PR.7PK241, PR.7PK242, PR.7PK243, PR.7PK244, PR.7PK245, PR.7PK246, PR.7PK247, PR.7PK248, PR.7PK249, PR.7PK250, PR.7PK251, PR.7PK252, PR.7PK253, PR.7PK254, PR.7PK255, PR.7PK256, PR.7PK257, PR.7PK258, PR.7PK259, PR.7PK260, PR.7PK261, PR.7PK262, PR.7PK263, PR.7PK264, PR.7PK265, PR.7PK266,

7PK269, PR.7PK270, PR.7PK271, PR.7PK272, PR.7PK273, PR.7PK274, PR.7PK275, PR.7PK276, PR.7PK277, PR.7PK278, PR.7PK279, PR.7PK280, PR.7PK281, PR.7PK282, PR.7PK283, PR.7PK284, PR.7PK285, PR.7PK286, PR.7PK287, PR.7PK288, PR.7PK289, PR.7PK290, PR.7PK291, PR.7PK292, PR.7PK293, PR.7PK294, PR.7PK295, PR.7PK296, PR.7PK297, PR.7PK298, PR.7PK299, PR.7PK300, PR.7PK301, PR.7PK302, PR.7PK303, PR.7PK304, PR.7PK305, PR.7PK306, PR.7PK307, PR.7PK308, PR.7PK309, PR.7PK310, PR.7PK311, PR.7PK312, PR.7PK313, PR.7PK314, PR.7PK315, PR.7PK316, PR.7PK317, PR.7PK318, PR.7PK319, PR.7PK320, PR.7PK321, PR.7PK322, PR.7PK323, PR.7PK324, PR.7PK325, PR.7PK326, PR.7PK327, PR.7PK328, PR.7PK329, PR.7PK330, PR.7PK331,

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.7PK332, PR.7PK333, PR.7PK334, PR.7PK335, PR.7PK336, PR.7PK337, PR.7PK338, PR.7PK339, PR.7PK340, PR.7PK341, PR.7PK342, PR.7PK343, PR.7PK344, PR.7PK345, PR.7PK346, PR.7PK347, PR.7PK348, PR.7PK349, PR.7PK350, PR.7PK351, PR.7PK352, PR.7PK353, PR.7PK354, PR.7PK355, PR.7PK356, PR.7PK357, PR.7PK358, PR.7PK359, PR.7PK360, PR.7PK361, PR.7PK362, PR.7PK363, PR.7PK364, PR.7PK365, PR.7PK366, PR.7PK367, PR.7PK368, PR.7PK369, PR.7PK370, PR.7PK371, PR.7PK372, PR.7PK373, PR.7PK374, PR.7PK375, PR.7PK376, PR.7PK377, PR.7PK378, PR.7PK379, PR.7PK380, PR.7PK381, PR.7PK382, PR.7PK383, PR.7PK384, PR.7PK385, PR.7PK386, PR.7PK387, PR.7PK388, PR.7PK389, PR.7PK390, PR.7PK391, PR.7PK392, PR.7PK393, PR.7PK394, PR.7PK395, PR.7PK396, PR.7PK397, PR.7PK398, PR.7PK399, PR.7PK400, PR.7PK401, PR.7PK402, PR.7PK403, PR.7PK404, PR.7PK405, PR.7PK406, PR.7PK407, PR.7PK408, PR.7PK409, PR.7PK410, PR.7PK411, PR.7PK412, PR.7PK413, PR.7PK414, PR.7PK415, PR.7PK416, PR.7PK417, PR.7PK418, PR.7PK419, PR.7PK420, PR.7PK421, PR.7PK422, PR.7PK423, PR.7PK424, PR.7PK425, PR.7PK426, PR.7PK427, PR.7PK428, PR.7PK429, PR.7PK430, PR.7PK431, PR.7PK432, PR.7PK433, PR.7PK434, PR.7PK435, PR.7PK436, PR.7PK437, PR.7PK438, PR.7PK439, PR.7PK440, PR.7PK441, PR.7PK442, PR.7PK443, PR.7PK444, PR.7PK445, PR.7PK446, PR.7PK447, PR.7PK448, PR.7PK449, PR.7PK450, PR.7PK451, PR.7PK452, PR.7PK453, PR.7PK454, PR.7PK455, PR.7PK456, PR.7PK457, PR.7PK458, PR.7PK459, PR.7PK460, PR.7PK461, PR.7PK462, PR.7PK463, PR.7PK464, PR.7PK465, PR.7PK466, PR.7PK467, PR.7PK468, PR.7PK469, PR.7PK470, PR.7PK471, PR.7PK472, PR.7PK473, PR.7PK474, PR.7PK475, PR.7PK476, PR.7PK477, PR.7PK478, PR.7PK479, PR.7PK480, PR.7PK481, PR.7PK482, PR.7PK483, PR.7PK484, PR.7PK485, PR.7PK486, PR.7PK487, PR.7PK488, PR.7PK489, PR.7PK490, PR.7PK491, PR.7PK492, PR.7PK493, PR.7PK494, PR.7PK495, PR.7PK496, PR.7PK497, PR.7PK498, PR.7PK499, PR.7PK500, PR.7PK501, PR.7PK502, PR.7PK503, PR.7PK504, PR.7PK505, PR.7PK506, PR.7PK507, PR.7PK508, PR.7PK509, PR.7PK510, PR.7PK511, PR.7PK512, PR.7PK513, PR.7PK514, PR.7PK515, PR.7PK516, PR.7PK517, PR.7PK518, PR.7PK519, PR.7PK520, PR.7PK521, PR.7PK522, PR.7PK523, PR.7PK524, PR.7PK525, PR.7PK526, PR.7PK527, PR.7PK528, PR.7PK529, PR.7PK530, PR.7PK531, PR.7PK532, PR.7PK533, PR.7PK534, PR.7PK535, PR.7PK536, PR.7PK537, PR.7PK538, PR.7PK539, PR.7PK540, PR.7PK541, PR.7PK542, PR.7PK543, PR.7PK544, PR.7PK545, PR.7PK546, PR.7PK547, PR.7PK548, PR.7PK549, PR.7PK550, PR.7PK551, PR.7PK552, PR.7PK553, PR.7PK554, PR.7PK555, PR.7PK556, PR.7PK557, PR.7PK558, PR.7PK559, PR.7PK560, PR.7PK561, PR.7PK562, PR.7PK563, PR.7PK564, PR.7PK565, PR.7PK566, PR.7PK567, PR.7PK568, PR.7PK569, PR.7PK570, PR.7PK571, PR.7PK572, PR.7PK573, PR.7PK574, PR.7PK575, PR.7PK576, PR.7PK577, PR.7PK578, PR.7PK579, PR.7PK580, PR.7PK581, PR.7PK582, PR.7PK583, PR.7PK584, PR.7PK585, PR.7PK586, PR.7PK587, PR.7PK588, PR.7PK589, PR.7PK590, PR.7PK591, PR.7PK592, PR.7PK593, PR.7PK594, PR.7PK595, PR.7PK596, PR.7PK597, PR.7PK598, PR.7PK599, PR.7PK600, PR.7PK601, PR.7PK602, PR.7PK603, PR.7PK604, PR.7PK605, PR.7PK606, PR.7PK607, PR.7PK608, PR.7PK609, PR.7PK610, PR.7PK611, PR.7PK612, PR.7PK613, PR.7PK614, PR.7PK615, PR.7PK616, PR.7PK617, PR.7PK618, PR.7PK619, PR.7PK620,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.7PK621, PR.7PK622, PR.7PK623, PR.7PK624, PR.7PK625, PR.7PK626,
PR.7PK627, PR.7PK628, PR.7PK629, PR.7PK630, PR.7PK631, PR.7PK632,
PR.7PK633, PR.7PK634, PR.7PK635, PR.7PK636, PR.7PK637, PR.7PK638,
PR.7PK639, PR.7PK640, PR.7PK641, PR.7PK642, PR.7PK643, PR.7PK644,
PR.7PK645, PR.7PK646, PR.7PK647, PR.7PK648, PR.7PK649, PR.7PK650,
PR.7PK651, PR.7PK652, PR.7PK653, PR.7PK654, PR.7PK655, PR.7PK656,
PR.7PK657, PR.7PK658, PR.7PK659, PR.7PK660, PR.7PK661, PR.7PK662,
PR.7PK663, PR.7PK664, PR.7PK665, PR.7PK666, PR.7PK667, PR.7PK668,
PR.7PK669, PR.7PK670, PR.7PK671, PR.7PK672, PR.7PK673, PR.7PK674,
PR.7PK675, PR.7PK676, PR.7PK677, PR.7PK678, PR.7PK679, PR.7PK680,
PR.7PK681, PR.7PK682, PR.7PK683, PR.7PK684, PR.7PK685, PR.7PK686,
PR.7PK687, PR.7PK688, PR.7PK689, PR.7PK690, PR.7PK691, PR.7PK692,
PR.7PK693, PR.7PK694, PR.7PK695, PR.7PK696, PR.7PK697, PR.7PK698,
PR.7PK699, PR.7PK700, PR.7PK701, PR.7PK702, PR.7PK703, PR.7PK704,
PR.7PK705, PR.7PK706, PR.7PK707, PR.7PK708, PR.7PK709, PR.7PK710,
PR.7PK711, PR.7PK712, PR.7PK713, PR.7PK714, PR.7PK715, PR.7PK716,
PR.7PK717, PR.7PK718, PR.7PK719, PR.7PK720, PR.7PK721, PR.7PK722,
PR.7PK723, PR.7PK724, PR.7PK725, PR.7PK726, PR.7PK727, PR.7PK728,
PR.7PK729, PR.7PK730, PR.7PK731, PR.7PK732, PR.7PK733, PR.7PK734,
PR.7PK735, PR.7PK736, PR.7PK737, PR.7PK738, PR.7PK739, PR.7PK740,
PR.7PK741, PR.7PK742, PR.7PK743, PR.7PK744, PR.7PK745, PR.7PK746,
PR.7PK747, PR.7PK748, PR.7PK749, PR.7PK750, PR.7PK751, PR.7PK752,
PR.7PK753, PR.7PK754, PR.7PK755, PR.7PK756, PR.7PK757, PR.7PK758,
PR.7PK759, PR.7PK760, PR.7PK761, PR.7PK762, PR.7PK763, PR.7PK764,
PR.7PK765, PR.7PK766, PR.7PK767, PR.7PK768, PR.7PK769, PR.7PK770,
PR.7PK771, PR.7PK772, PR.7PK773, PR.7PK774, PR.7PK775, PR.7PK776,
PR.7PK777, PR.7PK778, PR.7PK779, PR.7PK780, PR.7PK781, PR.7PK782,
PR.7PK783, PR.7PK784, PR.7PK785, PR.7PK786, PR.7PK787, PR.7PK788,
PR.7PK789, PR.7PK790, PR.7PK791, PR.7PK792, PR.7PK793, PR.7PK794,
PR.7PK795, PR.7PK796, PR.7PK797, PR.7PK798, PR.7PK799, PR.7PK800,
PR.7PK801, PR.7PK802, PR.7PK803, PR.7PK804, PR.7PK805, PR.7PK806,
PR.7PK807, PR.7PK808, PR.7PK809, PR.7PK810, PR.7PK811, PR.7PK812,
PR.7PK813, PR.7PK814, PR.7PK815, PR.7PK816, PR.7PK817, PR.7PK818,
PR.7PK819, PR.7PK820, PR.7PK821, PR.7PK822, PR.7PK823, PR.7PK824,
PR.7PK825, PR.7PK826, PR.7PK827, PR.7PK828, PR.7PK829, PR.7PK830,
PR.7PK831, PR.7PK832, PR.7PK833, PR.7PK834, PR.7PK835, PR.7PK836,
PR.7PK837, PR.7PK838, PR.7PK839, PR.7PK840, PR.7PK841, PR.7PK842,
PR.7PK843, PR.7PK844, PR.7PK845, PR.7PK846, PR.7PK847, PR.7PK848,
PR.7PK849, PR.7PK850, PR.7PK851, PR.7PK852, PR.7PK853, PR.7PK854,
PR.7PK855, PR.7PK856, PR.7PK857, PR.7PK858, PR.7PK859, PR.7PK860,
PR.7PK861, PR.7PK862, PR.7PK863, PR.7PK864, PR.7PK865, PR.7PK866,
PR.7PK867, PR.7PK868, PR.7PK869, PR.7PK870, PR.7PK871, PR.7PK872,
PR.7PK873, PR.7PK874, PR.7PK875, PR.7PK876, PR.7PK877, PR.7PK878,
PR.7PK879, PR.7PK880, PR.7PK881, PR.7PK882, PR.7PK883, PR.7PK884,
PR.7PK885, PR.7PK886, PR.7PK887, PR.7PK888, PR.7PK889, PR.7PK890,
PR.7PK891, PR.7PK892, PR.7PK893, PR.7PK894, PR.7PK895, PR.7PK896,
PR.7PK897, PR.7PK898, PR.7PK899, PR.7PK900, PR.7PK901, PR.7PK902,
PR.7PK903, PR.7PK904, PR.7PK905, PR.7PK906, PR.7PK907, PR.7PK908,
PR.7PK909, PR.7PK910, PR.7PK911, PR.7PK912, PR.7PK913, PR.7PK914,
PR.7PK915, PR.7PK916, PR.7PK917, PR.7PK918, PR.7PK919, PR.7PK920, PR.

7PK921, PR.7PK922, PR.7PK923, PR.7PK924, PR.7PK925, PR.7PK926, PR.7PK927, PR.7PK928, PR.7PK929, PR.7PK930, PR.7PK931, PR.7PK932, PR.7PK933, PR.7PK934, PR.7PK935, PR.7PK936, PR.7PK937, PR.7PK938, PR.7PK939, PR.7PK940, PR.7PK941, PR.7PK942, PR.7PK943, PR.7PK944, PR.7PK945, PR.7PK946, PR.7PK947, PR.7PK948, PR.7PK949, PR.7PK950, PR.7PK951, PR.7PK952, PR.7PK953, PR.7PK954, PR.7PK955, PR.7PK956, PR.7PK957, PR.7PK958, PR.7PK959, PR.7PK960, PR.7PK961, PR.7PK962, PR.7PK963, PR.7PK964, PR.7PK965, PR.7PK966, PR.7PK967, PR.7PK968, PR.7PK969, PR.7PK970, PR.7PK971, PR.7PK972, PR.7PK973, PR.7PK974, PR.7PK975, PR.7PK976, PR.7PK977, PR.7PK978, PR.7PK979, PR.7PK980, PR.7PK981, PR.7PK982, PR.7PK983, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

7PK984, PR.7PK985, PR.7PK986, PR.7PK987, PR.7PK988, PR.7PK989, PR.7PK990, PR.7PK991, PR.7PK992, PR.7PK993, PR.7PK994, PR.7PK995, PR.7PK996, PR.7PK997, PR.7PK998, PR.7PK999, PR.7PK1000, PR.7PK1001, PR.7PK1002, PR.7PK1003, PR.7PK1004, PR.7PK1005, PR.7PK1006, PR.7PK1007, PR.7PK1008, PR.7PK1009, PR.7PK1010, PR.7PK1011, PR.7PK1012, PR.7PK1013, PR.7PK1014, PR.7PK1015, PR.7PK1016, PR.7PK1017, PR.7PK1018, PR.7PK1019, PR.7PK1020, PR.7PK1021, PR.7PK1022, PR.7PK1023, PR.7PK1024, PR.7PK1025, PR.7PK1026, PR.7PK1027, PR.7PK1028, PR.7PK1029, PR.7PK1030, PR.7PK1031, PR.7PK1032, PR.7PK1033, PR.7PK1034, PR.7PK1035, PR.7PK1036, PR.7PK1037, PR.7PK1038, PR.7PK1039, PR.7PK1040, PR.7PK1041, PR.7PK1042, PR.7PK1043, PR.7PK1044, PR.7PK1045, PR.7PK1046, PR.7PK1047, PR.7PK1048, PR.7PK1049, PR.7PK1050, PR.7PK1051, PR.7PK1052, PR.7PK1053, PR.7PK1054, PR.7PK1055, PR.7PK1056, PR.7PK1057, PR.7PK1058, PR.7PK1059, PR.7PK1060, PR.7PK1061, PR.7PK1062, PR.7PK1063, PR.7PK1064, PR.7PK1065, PR.7PK1066, PR.7PK1067, PR.7PK1068, PR.7PK1069, PR.7PK1070, PR.7PK1071, PR.7PK1072, PR.7PK1073, PR.7PK1074, PR.7PK1075, PR.7PK1076, PR.7PK1077, PR.7PK1078, PR.7PK1079, PR.7PK1080, PR.7PK1081, PR.7PK1082, PR.7PK1083, PR.7PK1084, PR.7PK1085, PR.7PK1086, PR.7PK1087, PR.7PK1088, PR.7PK1089, PR.7PK1090, PR.7PK1091, PR.7PK1092, PR.7PK1093, PR.7PK1094, PR.7PK1095, PR.7PK1096, PR.7PK1097, PR.7PK1098, PR.7PK1099, PR.7PK1100, PR.7PK1101, PR.7PK1102, PR.7PK1103, PR.7PK1104, PR.7PK1105, PR.7PK1106, PR.7PK1107, PR.7PK1108, PR.7PK1109, PR.7PK1110, PR.7PK1111, PR.7PK1112, PR.7PK1113, PR.7PK1114, PR.7PK1115, PR.7PK1116, PR.7PK1117, PR.7PK1118, PR.7PK1119, PR.7PK1120, PR.7PK1121, PR.7PK1122, PR.7PK1123, PR.7PK1124, PR.7PK1125, PR.7PK1126, PR.7PK1127, PR.7PK1128, PR.7PK1129, PR.7PK1130, PR.7PK1131, PR.7PK1132, PR.7PK1133, PR.7PK1134, PR.7PK1135, PR.7PK1136, PR.7PK1137, PR.7PK1138, PR.7PK1139, PR.7PK1140, PR.7PK1141, PR.7PK1142, PR.7PK1143, PR.7PK1144, PR.7PK1145, PR.7PK1146, PR.7PK1147, PR.7PK1148, PR.7PK1149, PR.7PK1150, PR.7PK1151, PR.7PK1152, PR.7PK1153, PR.7PK1154, PR.7PK1155, PR.7PK1156, PR.7PK1157, PR.7PK1158, PR.7PK1159, PR.7PK1160, PR.7PK1161, PR.7PK1162, PR.7PK1163, PR.7PK1164, PR.7PK1165, PR.7PK1166, PR.7PK1167, PR.7PK1168, PR.7PK1169, PR.7PK1170, PR.7PK1171, PR.7PK1172, PR.7PK1173, PR.7PK1174, PR.7PK1175, PR.7PK1176, PR.7PK1177, PR.7PK1178, PR.7PK1179, PR.7PK1180, PR.7PK1181, PR.7PK1182, PR.7PK1183, PR.7PK1184, PR.7PK1185, PR.7PK1186, PR.7PK1187, PR.7PK1188, PR.7PK1189, PR.7PK1190, PR.7PK1191, PR.7PK1192, PR.7PK1193, PR.7PK1194, PR.7PK1195, PR.7PK1196, PR.7PK1197, PR.7PK1198, PR.7PK1199, PR.7PK1200, PR.7PK1201, PR.7PK1202, PR.7PK1203, PR.7PK1204, PR.7PK1205, PR.7PK1206, PR.7PK1207, PR.7PK1208, PR.7PK1209, PR.7PK1210, PR.7PK1211, PR.7PK1212, PR.7PK1213, PR.7PK1214, PR.7PK1215, PR.7PK1216, PR.7PK1217, PR.7PK1218, PR.7PK1219, PR.7PK1220, PR.7PK1221, PR.7PK1222, PR.7PK1223, PR.7PK1224, PR.7PK1225, PR.7PK1226, PR.7PK1227, PR.7PK1228, PR.7PK1229, PR.7PK1230, PR.7PK1231, PR.7PK1232, PR.7PK1233, PR.7PK1234, PR.7PK1235, PR.7PK1236,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.7PK1261, PR.7PK1262, PR.7PK1263, PR.7PK1264, PR.7PK1265,
PR.7PK1266, PR.7PK1267, PR.7PK1268, PR.7PK1269, PR.7PK1270,
PR.7PK1271, PR.7PK1272, PR.7PK1273, PR.7PK1274, PR.7PK1275,
PR.7PK1276, PR.7PK1277, PR.7PK1278, PR.7PK1279, PR.7PK1280,
PR.7PK1281, PR.7PK1282, PR.7PK1283, PR.7PK1284, PR.7PK1285,
PR.7PK1286, PR.7PK1287, PR.7PK1288, PR.7PK1289, PR.7PK1290,
PR.7PK1291, PR.7PK1292, PR.7PK1293, PR.7PK1294, PR.7PK1295,
PR.7PK1296, PR.7PK1297, PR.7PK1298, PR.7PK1299, PR.7PK1300,
PR.7PK1301, PR.7PK1302, PR.7PK1303, PR.7PK1304, PR.7PK1305,
PR.7PK1306, PR.7PK1307, PR.7PK1308, PR.7PK1309, PR.7PK1310,
PR.7PK1311, PR.7PK1312, PR.7PK1313, PR.7PK1314, PR.7PK1315,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.7PK1319, PR.7PK1320, PR.7PK1321, PR.7PK1322, PR.7PK1323, PR.7PK1324, PR.7PK1325, PR.7PK1326, PR.7PK1327, PR.7PK1328, PR.7PK1329, PR.7PK1330, PR.7PK1331, PR.7PK1332, PR.7PK1333, PR.7PK1334, PR.7PK1335, PR.7PK1336, PR.7PK1337, PR.7PK1338, PR.7PK1339, PR.7PK1340, PR.7PK1341, PR.7PK1342, PR.7PK1343, PR.7PK1344, PR.7PK1345, PR.7PK1346, PR.7PK1347, PR.7PK1348, PR.7PK1349, PR.7PK1350, PR.7PK1351, PR.7PK1352, PR.7PK1353, PR.7PK1354, PR.7PK1355, PR.7PK1356, PR.7PK1357, PR.7PK1358, PR.7PK1359, PR.7PK1360, PR.7PK1361, PR.7PK1362, PR.7PK1363, PR.7PK1364, PR.7PK1365, PR.7PK1366, PR.7PK1367, PR.7PK1368, PR.7PK1369, PR.7PK1370, PR.7PK1371, PR.7PK1372, PR.7PK1373, PR.7PK1374, PR.7PK1375, PR.7PK1376, PR.7PK1377, PR.7PK1378, PR.7PK1379, PR.7PK1380, PR.7PK1381, PR.7PK1382, PR.7PK1383, PR.7PK1384, PR.7PK1385, PR.7PK1386, PR.7PK1387, PR.7PK1388, PR.7PK1389, PR.7PK1390, PR.7PK1391, PR.7PK1392, PR.7PK1393, PR.7PK1394, PR.7PK1395, PR.7PK1396, PR.7PK1397, PR.7PK1398, PR.7PK1399, PR.7PK1400, PR.7PK1401, PR.7PK1402, PR.7PK1403, PR.7PK1404, PR.7PK1405, PR.7PK1406, PR.7PK1407, PR.7PK1408, PR.7PK1409, PR.7PK1410, PR.7PK1411, PR.7PK1412, PR.7PK1413, PR.7PK1414, PR.7PK1415, PR.7PK1416, PR.7PK1417, PR.7PK1418, PR.7PK1419, PR.7PK1420, PR.7PK1421, PR.7PK1422, PR.7PK1423, PR.7PK1424, PR.7PK1425, PR.7PK1426, PR.7PK1427, PR.7PK1428, PR.7PK1429, PR.7PK1430, PR.7PK1431, PR.7PK1432, PR.7PK1433, PR.7PK1434, PR.7PK1435, PR.7PK1436, PR.7PK1437, PR.7PK1438, PR.7PK1439, PR.7PK1440, PR.7PK1441, PR.7PK1442, PR.7PK1443, PR.7PK1444, PR.7PK1445, PR.7PK1446, PR.7PK1447, PR.7PK1448, PR.7PK1449, PR.7PK1450, PR.7PK1451, PR.7PK1452, PR.7PK1453, PR.7PK1454, PR.7PK1455, PR.7PK1456, PR.7PK1457, PR.7PK1458, PR.7PK1459, PR.7PK1460, PR.7PK1461, PR.7PK1462, PR.7PK1463, PR.7PK1464, PR.7PK1465, PR.7PK1466, PR.7PK1467, PR.7PK1468, PR.7PK1469, PR.7PK1470, PR.7PK1471, PR.7PK1472, PR.7PK1473, PR.7PK1474, PR.7PK1475, PR.7PK1476, PR.7PK1477, PR.7PK1478, PR.7PK1479, PR.7PK1480, PR.7PK1481, PR.7PK1482, PR.7PK1483, PR.7PK1484, PR.7PK1485, PR.7PK1486, PR.7PK1487, PR.7PK1488, PR.7PK1489, PR.7PK1490, PR.7PK1491, PR.7PK1492, PR.7PK1493, PR.7PK1494, PR.7PK1495, PR.7PK1496, PR.7PK1497, PR.7PK1498, PR.7PK1499, PR.7PK1500, PR.7PK1501, PR.7PK1502, PR.7PK1503, PR.7PK1504, PR.7PK1505, PR.7PK1506, PR.7PK1507, PR.7PK1508, PR.7PK1509, PR.7PK1510, PR.7PK1511, PR.7PK1512, PR.7PK1513, PR.7PK1514, PR.7PK1515, PR.7PK1516, PR.7PK1517, PR.7PK1518, PR.7PK1519, PR.7PK1520, PR.7PK1521, PR.7PK1522, PR.7PK1523, PR.7PK1524, PR.7PK1525, PR.7PK1526, PR.7PK1527, PR.7PK1528, PR.7PK1529, PR.7PK1530, PR.7PK1531, PR.7PK1532, PR.7PK1533, PR.7PK1534, PR.7PK1535, PR.7PK1536, PR.7PK1537, PR.7PK1538, PR.7PK1539, PR.7PK1540, PR.7PK1541, PR.7PK1542, PR.7PK1543, PR.7PK1544, PR.7PK1545, PR.7PK1546, PR.7PK1547, PR.7PK1548, PR.7PK1549, PR.7PK1550, PR.7PK1551, PR.7PK1552, PR.7PK1553, PR.7PK1554, PR.7PK1555, PR.7PK1556, PR.7PK1557, PR.7PK1558, PR.7PK1559, PR.7PK1560, PR.7PK1561, PR.7PK1562, PR.7PK1563, PR.7PK1564, PR.7PK1565, PR.7PK1566, PR.7PK1567, PR.7PK1568,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.7PK1594, PR.7PK1595, PR.7PK1596, PR.7PK1597, PR.7PK1598, PR.7PK1599, PR.7PK1600, PR.7PK1601, PR.7PK1602, PR.7PK1603, PR.7PK1604, PR.7PK1605, PR.7PK1606, PR.7PK1607, PR.7PK1608, PR.7PK1609, PR.7PK1610, PR.7PK1611, PR.7PK1612, PR.7PK1613, PR.7PK1614, PR.7PK1615, PR.7PK1616, PR.7PK1617, PR.7PK1618, PR.7PK1619, PR.7PK1620, PR.7PK1621, PR.7PK1622, PR.7PK1623, PR.7PK1624, PR.7PK1625, PR.7PK1626, PR.7PK1627, PR.7PK1628, PR.7PK1629, PR.7PK1630, PR.7PK1631, PR.7PK1632, PR.7PK1633, PR.7PK1634, PR.7PK1635, PR.7PK1636, PR.7PK1637, PR.7PK1638, PR.7PK1639, PR.7PK1640, PR.7PK1641, PR.7PK1642, PR.7PK1643, PR.7PK1644, PR.7PK1645, PR.7PK1646, PR.7PK1647, PR.7PK1648, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	7PK1652, PR.7PK1653, PR.7PK1654, PR.7PK1655, PR.7PK1656, PR.7PK1657, PR.7PK1658, PR.7PK1659, PR.7PK1660, PR.7PK1661, PR.7PK1662, PR.7PK1663, PR.7PK1664, PR.7PK1665, PR.7PK1666, PR.7PK1667, PR.7PK1668, PR.7PK1669, PR.7PK1670, PR.7PK1671, PR.7PK1672, PR.7PK1673, PR.7PK1674, PR.7PK1675, PR.7PK1676, PR.7PK1677, PR.7PK1678, PR.7PK1679, PR.7PK1680, PR.7PK1681, PR.7PK1682, PR.7PK1683, PR.7PK1684, PR.7PK1685, PR.7PK1686, PR.7PK1687, PR.7PK1688, PR.7PK1689, PR.7PK1690, PR.7PK1691, PR.7PK1692, PR.7PK1693, PR.7PK1694, PR.7PK1695, PR.7PK1696, PR.7PK1697, PR.7PK1698, PR.7PK1699, PR.7PK1700, PR.7PK1701, PR.7PK1702, PR.7PK1703, PR.7PK1704, PR.7PK1705, PR.7PK1706, PR.7PK1707, PR.7PK1708, PR.7PK1709, PR.7PK1710, PR.7PK1711, PR.7PK1712, PR.7PK1713, PR.7PK1714, PR.7PK1715, PR.7PK1716, PR.7PK1717, PR.7PK1718, PR.7PK1719, PR.7PK1720, PR.7PK1721, PR.7PK1722, PR.7PK1723, PR.7PK1724, PR.7PK1725, PR.7PK1726, PR.7PK1727, PR.7PK1728, PR.7PK1729, PR.7PK1730, PR.7PK1731, PR.7PK1732, PR.7PK1733, PR.7PK1734, PR.7PK1735, PR.7PK1736, PR.7PK1737, PR.7PK1738, PR.7PK1739, PR.7PK1740, PR.7PK1741, PR.7PK1742, PR.7PK1743, PR.7PK1744, PR.7PK1745, PR.7PK1746, PR.7PK1747, PR.7PK1748, PR.7PK1749, PR.7PK1750, PR.7PK1751, PR.7PK1752, PR.7PK1753, PR.7PK1754, PR.7PK1755, PR.7PK1756, PR.7PK1757, PR.7PK1758, PR.7PK1759, PR.7PK1760, PR.7PK1761, PR.7PK1762, PR.7PK1763, PR.7PK1764, PR.7PK1765, PR.7PK1766, PR.7PK1767, PR.7PK1768, PR.7PK1769, PR.7PK1770, PR.7PK1771, PR.7PK1772, PR.7PK1773, PR.7PK1774, PR.7PK1775, PR.7PK1776, PR.7PK1777, PR.7PK1778, PR.7PK1779, PR.7PK1780, PR.7PK1781, PR.7PK1782, PR.7PK1783, PR.7PK1784, PR.7PK1785, PR.7PK1786, PR.7PK1787, PR.7PK1788, PR.7PK1789, PR.7PK1790, PR.7PK1791, PR.7PK1792, PR.7PK1793, PR.7PK1794, PR.7PK1795, PR.7PK1796, PR.7PK1797, PR.7PK1798, PR.7PK1799, PR.7PK1800, PR.7PK1801, PR.7PK1802, PR.7PK1803, PR.7PK1804, PR.7PK1805, PR.7PK1806, PR.7PK1807, PR.7PK1808, PR.7PK1809, PR.7PK1810, PR.7PK1811, PR.7PK1812, PR.7PK1813, PR.7PK1814, PR.7PK1815, PR.7PK1816, PR.7PK1817, PR.7PK1818, PR.7PK1819, PR.7PK1820, PR.7PK1821, PR.7PK1822, PR.7PK1823, PR.7PK1824, PR.7PK1825, PR.7PK1826, PR.7PK1827, PR.7PK1828, PR.7PK1829, PR.7PK1830, PR.7PK1831, PR.7PK1832, PR.7PK1833, PR.7PK1834, PR.7PK1835, PR.7PK1836, PR.7PK1837, PR.7PK1838, PR.7PK1839, PR.7PK1840, PR.7PK1841, PR.7PK1842, PR.7PK1843, PR.7PK1844, PR.7PK1845, PR.7PK1846, PR.7PK1847, PR.7PK1848, PR.7PK1849, PR.7PK1850, PR.7PK1851, PR.7PK1852, PR.7PK1853, PR.7PK1854, PR.7PK1855, PR.7PK1856, PR.7PK1857, PR.7PK1858, PR.7PK1859, PR.7PK1860, PR.7PK1861, PR.7PK1862, PR.7PK1863, PR.7PK1864, PR.7PK1865, PR.7PK1866, PR.7PK1867, PR.7PK1868, PR.7PK1869, PR.7PK1870, PR.7PK1871, PR.7PK1872, PR.7PK1873, PR.7PK1874, PR.7PK1875, PR.7PK1876, PR.7PK1877, PR.7PK1878, PR.7PK1879, PR.7PK1880, PR.7PK1881, PR.7PK1882, PR.7PK1883, PR.7PK1884, PR.7PK1885, PR.7PK1886, PR.7PK1887, PR.7PK1888, PR.7PK1889, PR.7PK1890, PR.7PK1891, PR.7PK1892,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.7PK1915, PR.7PK1916, PR.7PK1917, PR.7PK1918, PR.7PK1919,
PR.7PK1920, PR.7PK1921, PR.7PK1922, PR.7PK1923, PR.7PK1924,
PR.7PK1925, PR.7PK1926, PR.7PK1927, PR.7PK1928, PR.7PK1929,
PR.7PK1930, PR.7PK1931, PR.7PK1932, PR.7PK1933, PR.7PK1934,
PR.7PK1935, PR.7PK1936, PR.7PK1937, PR.7PK1938, PR.7PK1939,
PR.7PK1940, PR.7PK1941, PR.7PK1942, PR.7PK1943, PR.7PK1944,
PR.7PK1945, PR.7PK1946, PR.7PK1947, PR.7PK1948, PR.7PK1949,
PR.7PK1950, PR.7PK1951, PR.7PK1952, PR.7PK1953, PR.7PK1954,
PR.7PK1955, PR.7PK1956, PR.7PK1957, PR.7PK1958, PR.7PK1959,
PR.7PK1960, PR.7PK1961, PR.7PK1962, PR.7PK1963, PR.7PK1964,
PR.7PK1965, PR.7PK1966, PR.7PK1967, PR.7PK1968, PR.7PK1969,
PR.7PK1970, PR.7PK1971, PR.7PK1972, PR.7PK1973, PR.7PK1974,
PR.7PK1975, PR.7PK1976, PR.7PK1977, PR.7PK1978, PR.7PK1979,
PR.7PK1980, PR.7PK1981, PR.7PK1982, PR.7PK1983, PR.7PK1984,
PR.7PK1985, PR.7PK1986, PR.7PK1987, PR.7PK1988, PR.7PK1989,
PR.7PK1990, PR.7PK1991, PR.7PK1992, PR.7PK1993, PR.7PK1994,
PR.7PK1995, PR.7PK1996, PR.7PK1997, PR.7PK1998, PR.7PK1999,
PR.7PK2000, PR.7PK2001, PR.7PK2002, PR.7PK2003, PR.7PK2004,
PR.7PK2005, PR.7PK2006, PR.7PK2007, PR.7PK2008, PR.7PK2009,
PR.7PK2010, PR.7PK2011, PR.7PK2012, PR.7PK2013, PR.7PK2014,
PR.7PK2015, PR.7PK2016, PR.7PK2017, PR.7PK2018, PR.7PK2019,
PR.7PK2020, PR.7PK2021, PR.7PK2022, PR.7PK2023, PR.7PK2024,
PR.7PK2025, PR.7PK2026, PR.7PK2027, PR.7PK2028, PR.7PK2029,
PR.7PK2030, PR.7PK2031, PR.7PK2032, PR.7PK2033, PR.7PK2034,
PR.7PK2035, PR.7PK2036, PR.7PK2037, PR.7PK2038, PR.7PK2039,
PR.7PK2040, PR.7PK2041, PR.7PK2042, PR.7PK2043, PR.7PK2044,
PR.7PK2045, PR.7PK2046, PR.7PK2047, PR.7PK2048, PR.7PK2049,
PR.7PK2050, PR.7PK2051, PR.7PK2052, PR.7PK2053, PR.7PK2054,
PR.7PK2055, PR.7PK2056, PR.7PK2057, PR.7PK2058, PR.7PK2059,
PR.7PK2060, PR.7PK2061, PR.7PK2062, PR.7PK2063, PR.7PK2064,
PR.7PK2065, PR.7PK2066, PR.7PK2067, PR.7PK2068, PR.7PK2069,
PR.7PK2070, PR.7PK2071, PR.7PK2072, PR.7PK2073, PR.7PK2074,
PR.7PK2075, PR.7PK2076, PR.7PK2077, PR.7PK2078, PR.7PK2079,
PR.7PK2080, PR.7PK2081, PR.7PK2082, PR.7PK2083, PR.7PK2084,
PR.7PK2085, PR.7PK2086, PR.7PK2087, PR.7PK2088, PR.7PK2089,
PR.7PK2090, PR.7PK2091, PR.7PK2092, PR.7PK2093, PR.7PK2094,
PR.7PK2095, PR.7PK2096, PR.7PK2097, PR.7PK2098, PR.7PK2099,
PR.7PK2100, PR.7PK2101, PR.7PK2102, PR.7PK2103, PR.7PK2104,
PR.7PK2105, PR.7PK2106, PR.7PK2107, PR.7PK2108, PR.7PK2109,
PR.7PK2110, PR.7PK2111, PR.7PK2112, PR.7PK2113, PR.7PK2114,
PR.7PK2115, PR.7PK2116, PR.7PK2117, PR.7PK2118, PR.7PK2119,
PR.7PK2120, PR.7PK2121, PR.7PK2122, PR.7PK2123, PR.7PK2124,
PR.7PK2125, PR.7PK2126, PR.7PK2127, PR.7PK2128, PR.7PK2129,
PR.7PK2130, PR.7PK2131, PR.7PK2132, PR.7PK2133, PR.7PK2134,
PR.7PK2135, PR.7PK2136, PR.7PK2137, PR.7PK2138, PR.7PK2139,
PR.7PK2140, PR.7PK2141, PR.7PK2142, PR.7PK2143, PR.7PK2144,
PR.7PK2145, PR.7PK2146, PR.7PK2147, PR.7PK2148, PR.7PK2149,
PR.7PK2150, PR.7PK2151, PR.7PK2152, PR.7PK2153, PR.7PK2154,
PR.7PK2155, PR.7PK2156, PR.7PK2157, PR.7PK2158, PR.7PK2159,
PR.7PK2160, PR.7PK2161, PR.7PK2162, PR.7PK2163, PR.7PK2164,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.7PK2190, PR.7PK2191, PR.7PK2192, PR.7PK2193, PR.7PK2194,
PR.7PK2195, PR.7PK2196, PR.7PK2197, PR.7PK2198, PR.7PK2199,
PR.7PK2200, PR.7PK2201, PR.7PK2202, PR.7PK2203, PR.7PK2204,
PR.7PK2205, PR.7PK2206, PR.7PK2207, PR.7PK2208, PR.7PK2209,
PR.7PK2210, PR.7PK2211, PR.7PK2212, PR.7PK2213, PR.7PK2214,
PR.7PK2215, PR.7PK2216, PR.7PK2217, PR.7PK2218, PR.7PK2219,
PR.7PK2220, PR.7PK2221, PR.7PK2222, PR.7PK2223, PR.7PK2224,
PR.7PK2225, PR.7PK2226, PR.7PK2227, PR.7PK2228, PR.7PK2229,
PR.7PK2230, PR.7PK2231, PR.7PK2232, PR.7PK2233, PR.7PK2234,
PR.7PK2235, PR.7PK2236, PR.7PK2237, PR.7PK2238, PR.7PK2239,
PR.7PK2240, PR.7PK2241, PR.7PK2242, PR.7PK2243, PR.7PK2244,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

7PK2248, PR.7PK2249, PR.7PK2250, PR.7PK2251, PR.7PK2252, PR.7PK2253, PR.7PK2254, PR.7PK2255, PR.7PK2256, PR.7PK2257, PR.7PK2258, PR.7PK2259, PR.7PK2260, PR.7PK2261, PR.7PK2262, PR.7PK2263, PR.7PK2264, PR.7PK2265, PR.7PK2266, PR.7PK2267, PR.7PK2268, PR.7PK2269, PR.7PK2270, PR.7PK2271, PR.7PK2272, PR.7PK2273, PR.7PK2274, PR.7PK2275, PR.7PK2276, PR.7PK2277, PR.7PK2278, PR.7PK2279, PR.7PK2280, PR.7PK2281, PR.7PK2282, PR.7PK2283, PR.7PK2284, PR.7PK2285, PR.7PK2286, PR.7PK2287, PR.7PK2288, PR.7PK2289, PR.7PK2290, PR.7PK2291, PR.7PK2292, PR.7PK2293, PR.7PK2294, PR.7PK2295, PR.7PK2296, PR.7PK2297, PR.7PK2298, PR.7PK2299, PR.7PK2300, PR.7PK2301, PR.7PK2302, PR.7PK2303, PR.7PK2304, PR.7PK2305, PR.7PK2306, PR.7PK2307, PR.7PK2308, PR.7PK2309, PR.7PK2310, PR.7PK2311, PR.7PK2312, PR.7PK2313, PR.7PK2314, PR.7PK2315, PR.7PK2316, PR.7PK2317, PR.7PK2318, PR.7PK2319, PR.7PK2320, PR.7PK2321, PR.7PK2322, PR.7PK2323, PR.7PK2324, PR.7PK2325, PR.7PK2326, PR.7PK2327, PR.7PK2328, PR.7PK2329, PR.7PK2330, PR.7PK2331, PR.7PK2332, PR.7PK2333, PR.7PK2334, PR.7PK2335, PR.7PK2336, PR.7PK2337, PR.7PK2338, PR.7PK2339, PR.7PK2340, PR.7PK2341, PR.7PK2342, PR.7PK2343, PR.7PK2344, PR.7PK2345, PR.7PK2346, PR.7PK2347, PR.7PK2348, PR.7PK2349, PR.7PK2350, PR.7PK2351, PR.7PK2352, PR.7PK2353, PR.7PK2354, PR.7PK2355, PR.7PK2356, PR.7PK2357, PR.7PK2358, PR.7PK2359, PR.7PK2360, PR.7PK2361, PR.7PK2362, PR.7PK2363, PR.7PK2364, PR.7PK2365, PR.7PK2366, PR.7PK2367, PR.7PK2368, PR.7PK2369, PR.7PK2370, PR.7PK2371, PR.7PK2372, PR.7PK2373, PR.7PK2374, PR.7PK2375, PR.7PK2376, PR.7PK2377, PR.7PK2378, PR.7PK2379, PR.7PK2380, PR.7PK2381, PR.7PK2382, PR.7PK2383, PR.7PK2384, PR.7PK2385, PR.7PK2386, PR.7PK2387, PR.7PK2388, PR.7PK2389, PR.7PK2390, PR.7PK2391, PR.7PK2392, PR.7PK2393, PR.7PK2394, PR.7PK2395, PR.7PK2396, PR.7PK2397, PR.7PK2398, PR.7PK2399, PR.7PK2400, PR.7PK2401, PR.7PK2402, PR.7PK2403, PR.7PK2404, PR.7PK2405, PR.7PK2406, PR.7PK2407, PR.7PK2408, PR.7PK2409, PR.7PK2410, PR.7PK2411, PR.7PK2412, PR.7PK2413, PR.7PK2414, PR.7PK2415, PR.7PK2416, PR.7PK2417, PR.7PK2418, PR.7PK2419, PR.7PK2420, PR.7PK2421, PR.7PK2422, PR.7PK2423, PR.7PK2424, PR.7PK2425, PR.7PK2426, PR.7PK2427, PR.7PK2428, PR.7PK2429, PR.7PK2430, PR.7PK2431, PR.7PK2432, PR.7PK2433, PR.7PK2434, PR.7PK2435, PR.7PK2436, PR.7PK2437, PR.7PK2438, PR.7PK2439, PR.7PK2440, PR.7PK2441, PR.7PK2442, PR.7PK2443, PR.7PK2444, PR.7PK2445, PR.7PK2446, PR.7PK2447, PR.7PK2448, PR.7PK2449, PR.7PK2450, PR.7PK2451, PR.7PK2452, PR.7PK2453, PR.7PK2454, PR.7PK2455, PR.7PK2456, PR.7PK2457, PR.7PK2458, PR.7PK2459, PR.7PK2460, PR.7PK2461, PR.7PK2462, PR.7PK2463, PR.7PK2464, PR.7PK2465, PR.7PK2466, PR.7PK2467, PR.7PK2468, PR.7PK2469, PR.7PK2470, PR.7PK2471, PR.7PK2472, PR.7PK2473, PR.7PK2474, PR.7PK2475, PR.7PK2476, PR.7PK2477, PR.7PK2478, PR.7PK2479, PR.7PK2480, PR.7PK2481, PR.7PK2482, PR.7PK2483, PR.7PK2484, PR.7PK2485, PR.7PK2486, PR.7PK2487, PR.7PK2488, PR.7PK2489, PR.7PK2490, PR.7PK2491, PR.7PK2492, PR.7PK2493, PR.7PK2494, PR.7PK2495, PR.7PK2496, PR.7PK2497, PR.7PK2498,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

7PK2523, PR.7PK2524, PR.7PK2525, PR.7PK2526, PR.7PK2527, PR.7PK2528, PR.7PK2529, PR.7PK2530, PR.7PK2531, PR.7PK2532, PR.7PK2533, PR.7PK2534, PR.7PK2535, PR.7PK2536, PR.7PK2537, PR.7PK2538, PR.7PK2539, PR.7PK2540, PR.7PK2541, PR.7PK2542, PR.7PK2543, PR.7PK2544, PR.7PK2545, PR.7PK2546, PR.7PK2547, PR.7PK2548, PR.7PK2549, PR.7PK2550, PR.7PK2551, PR.7PK2552, PR.7PK2553, PR.7PK2554, PR.7PK2555, PR.7PK2556, PR.7PK2557, PR.7PK2558, PR.7PK2559, PR.7PK2560, PR.7PK2561, PR.7PK2562, PR.7PK2563, PR.7PK2564, PR.7PK2565, PR.7PK2566, PR.7PK2567, PR.7PK2568, PR.7PK2569, PR.7PK2570, PR.7PK2571, PR.7PK2572, PR.7PK2573, PR.7PK2574, PR.7PK2575, PR.7PK2576, PR.7PK2577, PR.7PK2578, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

7PK2581, PR.7PK2582, PR.7PK2583, PR.7PK2584, PR.7PK2585, PR.7PK2586,
PR.7PK2587, PR.7PK2588, PR.7PK2589, PR.7PK2590, PR.7PK2591,
PR.7PK2592, PR.7PK2593, PR.7PK2594, PR.7PK2595, PR.7PK2596,
PR.7PK2597, PR.7PK2598, PR.7PK2599, PR.7PK2600, PR.7PK2601,
PR.7PK2602, PR.7PK2603, PR.7PK2604, PR.7PK2605, PR.7PK2606,
PR.7PK2607, PR.7PK2608, PR.7PK2609, PR.7PK2610, PR.7PK2611,
PR.7PK2612, PR.7PK2613, PR.7PK2614, PR.7PK2615, PR.7PK2616,
PR.7PK2617, PR.7PK2618, PR.7PK2619, PR.7PK2620, PR.7PK2621,
PR.7PK2622, PR.7PK2623, PR.7PK2624, PR.7PK2625, PR.7PK2626,
PR.7PK2627, PR.7PK2628, PR.7PK2629, PR.7PK2630, PR.7PK2631,
PR.7PK2632, PR.7PK2633, PR.7PK2634, PR.7PK2635, PR.7PK2636,
PR.7PK2637, PR.7PK2638, PR.7PK2639, PR.7PK2640, PR.7PK2641,
PR.7PK2642, PR.7PK2643, PR.7PK2644, PR.7PK2645, PR.7PK2646,
PR.7PK2647, PR.7PK2648, PR.7PK2649, PR.7PK2650, PR.7PK2651,
PR.7PK2652, PR.7PK2653, PR.7PK2654, PR.7PK2655, PR.7PK2656,
PR.7PK2657, PR.7PK2658, PR.7PK2659, PR.7PK2660, PR.7PK2661,
PR.7PK2662, PR.7PK2663, PR.7PK2664, PR.7PK2665, PR.7PK2666,
PR.7PK2667, PR.7PK2668, PR.7PK2669, PR.7PK2670, PR.7PK2671,
PR.7PK2672, PR.7PK2673, PR.7PK2674, PR.7PK2675, PR.7PK2676,
PR.7PK2677, PR.7PK2678, PR.7PK2679, PR.7PK2680, PR.7PK2681,
PR.7PK2682, PR.7PK2683, PR.7PK2684, PR.7PK2685, PR.7PK2686,
PR.7PK2687, PR.7PK2688, PR.7PK2689, PR.7PK2690, PR.7PK2691,
PR.7PK2692, PR.7PK2693, PR.7PK2694, PR.7PK2695, PR.7PK2696,
PR.7PK2697, PR.7PK2698, PR.7PK2699, PR.7PK2700, PR.7PK2701,
PR.7PK2702, PR.7PK2703, PR.7PK2704, PR.7PK2705, PR.7PK2706,
PR.7PK2707, PR.7PK2708, PR.7PK2709, PR.7PK2710, PR.7PK2711,
PR.7PK2712, PR.7PK2713, PR.7PK2714, PR.7PK2715, PR.7PK2716,
PR.7PK2717, PR.7PK2718, PR.7PK2719, PR.7PK2720, PR.7PK2721,
PR.7PK2722, PR.7PK2723, PR.7PK2724, PR.7PK2725, PR.7PK2726,
PR.7PK2727, PR.7PK2728, PR.7PK2729, PR.7PK2730, PR.7PK2731,
PR.7PK2732, PR.7PK2733, PR.7PK2734, PR.7PK2735, PR.7PK2736,
PR.7PK2737, PR.7PK2738, PR.7PK2739, PR.7PK2740, PR.7PK2741,
PR.7PK2742, PR.7PK2743, PR.7PK2744, PR.7PK2745, PR.7PK2746,
PR.7PK2747, PR.7PK2748, PR.7PK2749, PR.7PK2750, PR.7PK2751,
PR.7PK2752, PR.7PK2753, PR.7PK2754, PR.7PK2755, PR.7PK2756,
PR.7PK2757, PR.7PK2758, PR.7PK2759, PR.7PK2760, PR.7PK2761,
PR.7PK2762, PR.7PK2763, PR.7PK2764, PR.7PK2765, PR.7PK2766,
PR.7PK2767, PR.7PK2768, PR.7PK2769, PR.7PK2770, PR.7PK2771,
PR.7PK2772, PR.7PK2773, PR.7PK2774, PR.7PK2775, PR.7PK2776,
PR.7PK2777, PR.7PK2778, PR.7PK2779, PR.7PK2780, PR.7PK2781,
PR.7PK2782, PR.7PK2783, PR.7PK2784, PR.7PK2785, PR.7PK2786,
PR.7PK2787, PR.7PK2788, PR.7PK2789, PR.7PK2790, PR.7PK2791,
PR.7PK2792, PR.7PK2793, PR.7PK2794, PR.7PK2795, PR.7PK2796,
PR.7PK2797, PR.7PK2798, PR.7PK2799, PR.7PK2800, PR.7PK2801,
PR.7PK2802, PR.7PK2803, PR.7PK2804, PR.7PK2805, PR.7PK2806,
PR.7PK2807, PR.7PK2808, PR.7PK2809, PR.7PK2810, PR.7PK2811,
PR.7PK2812, PR.7PK2813, PR.7PK2814, PR.7PK2815, PR.7PK2816,
PR.7PK2817, PR.7PK2818, PR.7PK2819, PR.7PK2820, PR.7PK2821,
PR.7PK2822, PR.7PK2823, PR.7PK2824, PR.7PK2825, PR.7PK2826,
PR.7PK2827, PR.7PK2828, PR.7PK2829, PR.7PK2830, PR.7PK2831,

7PK2856, PR.7PK2857, PR.7PK2858, PR.7PK2859, PR.7PK2860, PR.7PK2861, PR.7PK2862, PR.7PK2863, PR.7PK2864, PR.7PK2865, PR.7PK2866, PR.7PK2867, PR.7PK2868, PR.7PK2869, PR.7PK2870, PR.7PK2871, PR.7PK2872, PR.7PK2873, PR.7PK2874, PR.7PK2875, PR.7PK2876, PR.7PK2877, PR.7PK2878, PR.7PK2879, PR.7PK2880, PR.7PK2881, PR.7PK2882, PR.7PK2883, PR.7PK2884, PR.7PK2885, PR.7PK2886, PR.7PK2887, PR.7PK2888, PR.7PK2889, PR.7PK2890, PR.7PK2891, PR.7PK2892, PR.7PK2893, PR.7PK2894, PR.7PK2895, PR.7PK2896, PR.7PK2897, PR.7PK2898, PR.7PK2899, PR.7PK2900, PR.7PK2901, PR.7PK2902, PR.7PK2903, PR.7PK2904, PR.7PK2905, PR.7PK2906, PR.7PK2907, PR.7PK2908, PR.7PK2909, PR.7PK2910, PR.7PK2911, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	7PK2914, PR.7PK2915, PR.7PK2916, PR.7PK2917, PR.7PK2918, PR.7PK2919, PR.7PK2920, PR.7PK2921, PR.7PK2922, PR.7PK2923, PR.7PK2924, PR.7PK2925, PR.7PK2926, PR.7PK2927, PR.7PK2928, PR.7PK2929, PR.7PK2930, PR.7PK2931, PR.7PK2932, PR.7PK2933, PR.7PK2934, PR.7PK2935, PR.7PK2936, PR.7PK2937, PR.7PK2938, PR.7PK2939, PR.7PK2940, PR.7PK2941, PR.7PK2942, PR.7PK2943, PR.7PK2944, PR.7PK2945, PR.7PK2946, PR.7PK2947, PR.7PK2948, PR.7PK2949, PR.7PK2950, PR.7PK2951, PR.7PK2952, PR.7PK2953, PR.7PK2954, PR.7PK2955, PR.7PK2956, PR.7PK2957, PR.7PK2958, PR.7PK2959, PR.7PK2960, PR.7PK2961, PR.7PK2962, PR.7PK2963, PR.7PK2964, PR.7PK2965, PR.7PK2966, PR.7PK2967, PR.7PK2968, PR.7PK2969, PR.7PK2970, PR.7PK2971, PR.7PK2972, PR.7PK2973, PR.7PK2974, PR.7PK2975, PR.7PK2976, PR.7PK2977, PR.7PK2978, PR.7PK2979, PR.7PK2980, PR.7PK2981, PR.7PK2982, PR.7PK2983, PR.7PK2984, PR.7PK2985, PR.7PK2986, PR.7PK2987, PR.7PK2988, PR.7PK2989, PR.7PK2990, PR.7PK2991, PR.7PK2992, PR.7PK2993, PR.7PK2994, PR.7PK2995, PR.7PK2996, PR.7PK2997, PR.7PK2998, PR.7PK2999, PR.7PK3000, PR.8PK001, PR.8PK002, PR.8PK003, PR.8PK004, PR.8PK005, PR.8PK006, PR.8PK007, PR.8PK008, PR.8PK009, PR.8PK010, PR.8PK011, PR.8PK012, PR.8PK013, PR.8PK014, PR.8PK015, PR.8PK016, PR.8PK017, PR.8PK018, PR.8PK019, PR.8PK020, PR.8PK021, PR.8PK022, PR.8PK023, PR.8PK024, PR.8PK025, PR.8PK026, PR.8PK027, PR.8PK028, PR.8PK029, PR.8PK030, PR.8PK031, PR.8PK032, PR.8PK033, PR.8PK034, PR.8PK035, PR.8PK036, PR.8PK037, PR.8PK038, PR.8PK039, PR.8PK040, PR.8PK041, PR.8PK042, PR.8PK043, PR.8PK044, PR.8PK045, PR.8PK046, PR.8PK047, PR.8PK048, PR.8PK049, PR.8PK050, PR.8PK051, PR.8PK052, PR.8PK053, PR.8PK054, PR.8PK055, PR.8PK056, PR.8PK057, PR.8PK058, PR.8PK059, PR.8PK060, PR.8PK061, PR.8PK062, PR.8PK063, PR.8PK064, PR.8PK065, PR.8PK066, PR.8PK067, PR.8PK068, PR.8PK069, PR.8PK070, PR.8PK071, PR.8PK072, PR.8PK073, PR.8PK074, PR.8PK075, PR.8PK076, PR.8PK077, PR.8PK078, PR.8PK079, PR.8PK080, PR.8PK081, PR.8PK082, PR.8PK083, PR.8PK084, PR.8PK085, PR.8PK086, PR.8PK087, PR.8PK088, PR.8PK089, PR.8PK090, PR.8PK091, PR.8PK092, PR.8PK093, PR.8PK094, PR.8PK095, PR.8PK096, PR.8PK097, PR.8PK098, PR.8PK099, PR.8PK100, PR.8PK101, PR.8PK102, PR.8PK103, PR.8PK104, PR.8PK105, PR.8PK106, PR.8PK107, PR.8PK108, PR.8PK109, PR.8PK110, PR.8PK111, PR.8PK112, PR.8PK113, PR.8PK114, PR.8PK115, PR.8PK116, PR.8PK117, PR.8PK118, PR.8PK119, PR.8PK120, PR.8PK121, PR.8PK122, PR.8PK123, PR.8PK124, PR.8PK125, PR.8PK126, PR.8PK127, PR.8PK128, PR.8PK129, PR.8PK130, PR.8PK131, PR.8PK132, PR.8PK133, PR.8PK134, PR.8PK135, PR.8PK136, PR.8PK137, PR.8PK138, PR.8PK139, PR.8PK140, PR.8PK141, PR.8PK142, PR.8PK143, PR.8PK144, PR.8PK145, PR.8PK146, PR.8PK147, PR.8PK148, PR.8PK149, PR.8PK150, PR.8PK151, PR.8PK152, PR.8PK153, PR.8PK154, PR.8PK155, PR.8PK156, PR.8PK157, PR.8PK158, PR.8PK159, PR.8PK160, PR.8PK161, PR.8PK162, PR.8PK163, PR.8PK164, PR.8PK165, PR.8PK166, PR.8PK167, PR.8PK168, PR.8PK169, PR.8PK170, PR.8PK171, PR.8PK172, PR.8PK173, PR.8PK174, PR.8PK175, PR.8PK176, PR.8PK177, PR.8PK178, PR.8PK179, PR.8PK180, PR.8PK181, PR.8PK182, PR.8PK183, PR.8PK184, PR.8PK185,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8PK192, PR.8PK193, PR.8PK194, PR.8PK195, PR.8PK196, PR.8PK197, PR.8PK198, PR.8PK199, PR.8PK200, PR.8PK201, PR.8PK202, PR.8PK203, PR.8PK204, PR.8PK205, PR.8PK206, PR.8PK207, PR.8PK208, PR.8PK209, PR.8PK210, PR.8PK211, PR.8PK212, PR.8PK213, PR.8PK214, PR.8PK215, PR.8PK216, PR.8PK217, PR.8PK218, PR.8PK219, PR.8PK220, PR.8PK221, PR.8PK222, PR.8PK223, PR.8PK224, PR.8PK225, PR.8PK226, PR.8PK227, PR.8PK228, PR.8PK229, PR.8PK230, PR.8PK231, PR.8PK232, PR.8PK233, PR.8PK234, PR.8PK235, PR.8PK236, PR.8PK237, PR.8PK238, PR.8PK239, PR.8PK240, PR.8PK241, PR.8PK242, PR.8PK243, PR.8PK244, PR.8PK245, PR.8PK246, PR.8PK247, PR.8PK248, PR.8PK249, PR.8PK250, PR.8PK251, PR.8PK252, PR.8PK253, PR.8PK254, PR.8PK255, PR.8PK256, PR.8PK257, PR.8PK258, PR.8PK259, PR.8PK260, PR.8PK261, PR.8PK262, PR.8PK263, PR.8PK264, PR.8PK265, PR.8PK266, PR.8PK267, PR.8PK268, PR.8PK269, PR.8PK270, PR.8PK271, PR.8PK272, PR.8PK273, PR.8PK274, PR.8PK275, PR.8PK276, PR.8PK277, PR.8PK278, PR.8PK279, PR.8PK280, PR.8PK281, PR.8PK282, PR.8PK283, PR.8PK284, PR.8PK285, PR.8PK286, PR.8PK287, PR.8PK288, PR.8PK289, PR.8PK290, PR.8PK291, PR.8PK292, PR.8PK293, PR.8PK294, PR.8PK295, PR.8PK296, PR.8PK297, PR.8PK298, PR.8PK299, PR.8PK300, PR.8PK301, PR.8PK302, PR.8PK303, PR.8PK304, PR.8PK305, PR.8PK306, PR.8PK307, PR.8PK308, PR.8PK309, PR.8PK310, PR.8PK311, PR.8PK312, PR.8PK313, PR.8PK314, PR.8PK315, PR.8PK316, PR.8PK317, PR.8PK318, PR.8PK319, PR.8PK320, PR.8PK321, PR.8PK322, PR.8PK323, PR.8PK324, PR.8PK325, PR.8PK326, PR.8PK327, PR.8PK328, PR.8PK329, PR.8PK330, PR.8PK331, PR.8PK332, PR.8PK333, PR.8PK334, PR.8PK335, PR.8PK336, PR.8PK337, PR.8PK338, PR.8PK339, PR.8PK340, PR.8PK341, PR.8PK342, PR.8PK343, PR.8PK344, PR.8PK345, PR.8PK346, PR.8PK347, PR.8PK348, PR.8PK349, PR.8PK350, PR.8PK351, PR.8PK352, PR.8PK353, PR.8PK354, PR.8PK355, PR.8PK356, PR.8PK357, PR.8PK358, PR.8PK359, PR.8PK360, PR.8PK361, PR.8PK362, PR.8PK363, PR.8PK364, PR.8PK365, PR.8PK366, PR.8PK367, PR.8PK368, PR.8PK369, PR.8PK370, PR.8PK371, PR.8PK372, PR.8PK373, PR.8PK374, PR.8PK375, PR.8PK376, PR.8PK377, PR.8PK378, PR.8PK379, PR.8PK380, PR.8PK381, PR.8PK382, PR.8PK383, PR.8PK384, PR.8PK385, PR.8PK386, PR.8PK387, PR.8PK388, PR.8PK389, PR.8PK390, PR.8PK391, PR.8PK392, PR.8PK393, PR.8PK394, PR.8PK395, PR.8PK396, PR.8PK397, PR.8PK398, PR.8PK399, PR.8PK400, PR.8PK401, PR.8PK402, PR.8PK403, PR.8PK404, PR.8PK405, PR.8PK406, PR.8PK407, PR.8PK408, PR.8PK409, PR.8PK410, PR.8PK411, PR.8PK412, PR.8PK413, PR.8PK414, PR.8PK415, PR.8PK416, PR.8PK417, PR.8PK418, PR.8PK419, PR.8PK420, PR.8PK421, PR.8PK422, PR.8PK423, PR.8PK424, PR.8PK425, PR.8PK426, PR.8PK427, PR.8PK428, PR.8PK429, PR.8PK430, PR.8PK431, PR.8PK432, PR.8PK433, PR.8PK434, PR.8PK435, PR.8PK436, PR.8PK437, PR.8PK438, PR.8PK439, PR.8PK440, PR.8PK441, PR.8PK442, PR.8PK443, PR.8PK444, PR.8PK445, PR.8PK446, PR.8PK447, PR.8PK448, PR.8PK449, PR.8PK450, PR.8PK451, PR.8PK452, PR.8PK453, PR.8PK454, PR.8PK455, PR.8PK456, PR.8PK457, PR.8PK458, PR.8PK459, PR.8PK460, PR.8PK461, PR.8PK462, PR.8PK463, PR.8PK464, PR.8PK465, PR.8PK466, PR.8PK467, PR.8PK468, PR.8PK469, PR.8PK470, PR.8PK471, PR.8PK472, PR.8PK473, PR.8PK474, PR.8PK475, PR.8PK476, PR.8PK477, PR.8PK478, PR.8PK479, PR.8PK480, PR.8PK481, PR.8PK482, PR.8PK483, PR.8PK484, PR.8PK485, PR.8PK486, PR.8PK487, PR.8PK488, PR.8PK489, PR.8PK490, PR.8PK491, PR.

8PK492, PR.8PK493, PR.8PK494, PR.8PK495, PR.8PK496, PR.8PK497, PR.8PK498, PR.8PK499, PR.8PK500, PR.8PK501, PR.8PK502, PR.8PK503, PR.8PK504, PR.8PK505, PR.8PK506, PR.8PK507, PR.8PK508, PR.8PK509, PR.8PK510, PR.8PK511, PR.8PK512, PR.8PK513, PR.8PK514, PR.8PK515, PR.8PK516, PR.8PK517, PR.8PK518, PR.8PK519, PR.8PK520, PR.8PK521, PR.8PK522, PR.8PK523, PR.8PK524, PR.8PK525, PR.8PK526, PR.8PK527, PR.8PK528, PR.8PK529, PR.8PK530, PR.8PK531, PR.8PK532, PR.8PK533, PR.8PK534, PR.8PK535, PR.8PK536, PR.8PK537, PR.8PK538, PR.8PK539, PR.8PK540, PR.8PK541, PR.8PK542, PR.8PK543, PR.8PK544, PR.8PK545, PR.8PK546, PR.8PK547, PR.8PK548, PR.8PK549, PR.8PK550, PR.8PK551, PR.8PK552, PR.8PK553, PR.8PK554, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

8PK555, PR.8PK556, PR.8PK557, PR.8PK558, PR.8PK559, PR.8PK560, PR.8PK561, PR.8PK562, PR.8PK563, PR.8PK564, PR.8PK565, PR.8PK566, PR.8PK567, PR.8PK568, PR.8PK569, PR.8PK570, PR.8PK571, PR.8PK572, PR.8PK573, PR.8PK574, PR.8PK575, PR.8PK576, PR.8PK577, PR.8PK578, PR.8PK579, PR.8PK580, PR.8PK581, PR.8PK582, PR.8PK583, PR.8PK584, PR.8PK585, PR.8PK586, PR.8PK587, PR.8PK588, PR.8PK589, PR.8PK590, PR.8PK591, PR.8PK592, PR.8PK593, PR.8PK594, PR.8PK595, PR.8PK596, PR.8PK597, PR.8PK598, PR.8PK599, PR.8PK600, PR.8PK601, PR.8PK602, PR.8PK603, PR.8PK604, PR.8PK605, PR.8PK606, PR.8PK607, PR.8PK608, PR.8PK609, PR.8PK610, PR.8PK611, PR.8PK612, PR.8PK613, PR.8PK614, PR.8PK615, PR.8PK616, PR.8PK617, PR.8PK618, PR.8PK619, PR.8PK620, PR.8PK621, PR.8PK622, PR.8PK623, PR.8PK624, PR.8PK625, PR.8PK626, PR.8PK627, PR.8PK628, PR.8PK629, PR.8PK630, PR.8PK631, PR.8PK632, PR.8PK633, PR.8PK634, PR.8PK635, PR.8PK636, PR.8PK637, PR.8PK638, PR.8PK639, PR.8PK640, PR.8PK641, PR.8PK642, PR.8PK643, PR.8PK644, PR.8PK645, PR.8PK646, PR.8PK647, PR.8PK648, PR.8PK649, PR.8PK650, PR.8PK651, PR.8PK652, PR.8PK653, PR.8PK654, PR.8PK655, PR.8PK656, PR.8PK657, PR.8PK658, PR.8PK659, PR.8PK660, PR.8PK661, PR.8PK662, PR.8PK663, PR.8PK664, PR.8PK665, PR.8PK666, PR.8PK667, PR.8PK668, PR.8PK669, PR.8PK670, PR.8PK671, PR.8PK672, PR.8PK673, PR.8PK674, PR.8PK675, PR.8PK676, PR.8PK677, PR.8PK678, PR.8PK679, PR.8PK680, PR.8PK681, PR.8PK682, PR.8PK683, PR.8PK684, PR.8PK685, PR.8PK686, PR.8PK687, PR.8PK688, PR.8PK689, PR.8PK690, PR.8PK691, PR.8PK692, PR.8PK693, PR.8PK694, PR.8PK695, PR.8PK696, PR.8PK697, PR.8PK698, PR.8PK699, PR.8PK700, PR.8PK701, PR.8PK702, PR.8PK703, PR.8PK704, PR.8PK705, PR.8PK706, PR.8PK707, PR.8PK708, PR.8PK709, PR.8PK710, PR.8PK711, PR.8PK712, PR.8PK713, PR.8PK714, PR.8PK715, PR.8PK716, PR.8PK717, PR.8PK718, PR.8PK719, PR.8PK720, PR.8PK721, PR.8PK722, PR.8PK723, PR.8PK724, PR.8PK725, PR.8PK726, PR.8PK727, PR.8PK728, PR.8PK729, PR.8PK730, PR.8PK731, PR.8PK732, PR.8PK733, PR.8PK734, PR.8PK735, PR.8PK736, PR.8PK737, PR.8PK738, PR.8PK739, PR.8PK740, PR.8PK741, PR.8PK742, PR.8PK743, PR.8PK744, PR.8PK745, PR.8PK746, PR.8PK747, PR.8PK748, PR.8PK749, PR.8PK750, PR.8PK751, PR.8PK752, PR.8PK753, PR.8PK754, PR.8PK755, PR.8PK756, PR.8PK757, PR.8PK758, PR.8PK759, PR.8PK760, PR.8PK761, PR.8PK762, PR.8PK763, PR.8PK764, PR.8PK765, PR.8PK766, PR.8PK767, PR.8PK768, PR.8PK769, PR.8PK770, PR.8PK771, PR.8PK772, PR.8PK773, PR.8PK774, PR.8PK775, PR.8PK776, PR.8PK777, PR.8PK778, PR.8PK779, PR.8PK780, PR.8PK781, PR.8PK782, PR.8PK783, PR.8PK784, PR.8PK785, PR.8PK786, PR.8PK787, PR.8PK788, PR.8PK789, PR.8PK790, PR.8PK791, PR.8PK792, PR.8PK793, PR.8PK794, PR.8PK795, PR.8PK796, PR.8PK797, PR.8PK798, PR.8PK799, PR.8PK800, PR.8PK801, PR.8PK802, PR.8PK803, PR.8PK804, PR.8PK805, PR.8PK806, PR.8PK807, PR.8PK808, PR.8PK809, PR.8PK810, PR.8PK811, PR.8PK812, PR.8PK813, PR.8PK814, PR.8PK815, PR.8PK816, PR.8PK817, PR.8PK818, PR.8PK819, PR.8PK820, PR.8PK821, PR.8PK822, PR.8PK823, PR.8PK824, PR.8PK825, PR.8PK826, PR.8PK827, PR.8PK828, PR.8PK829, PR.8PK830, PR.8PK831, PR.8PK832, PR.8PK833, PR.8PK834, PR.8PK835, PR.8PK836, PR.8PK837, PR.8PK838, PR.8PK839, PR.8PK840, PR.8PK841, PR.8PK842, PR.8PK843, PR.8PK844, PR.8PK845, PR.8PK846, PR.8PK847, PR.8PK848, PR.8PK849, PR.8PK850, PR.8PK851, PR.8PK852, PR.8PK853, PR.8PK854, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8PK855, PR.8PK856, PR.8PK857, PR.8PK858, PR.8PK859, PR.8PK860, PR.8PK861, PR.8PK862, PR.8PK863, PR.8PK864, PR.8PK865, PR.8PK866, PR.8PK867, PR.8PK868, PR.8PK869, PR.8PK870, PR.8PK871, PR.8PK872, PR.8PK873, PR.8PK874, PR.8PK875, PR.8PK876, PR.8PK877, PR.8PK878, PR.8PK879, PR.8PK880, PR.8PK881, PR.8PK882, PR.8PK883, PR.8PK884, PR.8PK885, PR.8PK886, PR.8PK887, PR.8PK888, PR.8PK889, PR.8PK890, PR.8PK891, PR.8PK892, PR.8PK893, PR.8PK894, PR.8PK895, PR.8PK896, PR.8PK897, PR.8PK898, PR.8PK899, PR.8PK900, PR.8PK901, PR.8PK902, PR.8PK903, PR.8PK904, PR.8PK905, PR.8PK906, PR.8PK907, PR.8PK908, PR.8PK909, PR.8PK910, PR.8PK911, PR.8PK912, PR.8PK913, PR.8PK914, PR.8PK915, PR.8PK916, PR.8PK917, PR.8PK918, 8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708913509 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8708509909 - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - прочие; 8483102108 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см; 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8PK919, PR.8PK920, PR.8PK921, PR.8PK922, PR.8PK923, PR.8PK924, PR.8PK925, PR.8PK926, PR.8PK927, PR.8PK928, PR.8PK929, PR.8PK930, PR.8PK931, PR.8PK932, PR.8PK933, PR.8PK934, PR.8PK935, PR.8PK936, PR.8PK937, PR.8PK938, PR.8PK939, PR.8PK940, PR.8PK941, PR.8PK942, PR.8PK943, PR.8PK944, PR.8PK945, PR.8PK946, PR.8PK947, PR.8PK948, PR.8PK949, PR.8PK950, PR.8PK951, PR.8PK952, PR.8PK953, PR.8PK954, PR.8PK955, PR.8PK956, PR.8PK957, PR.8PK958, PR.8PK959, PR.8PK960, PR.8PK961, PR.8PK962, PR.8PK963, PR.8PK964, PR.8PK965, PR.8PK966, PR.8PK967, PR.8PK968, PR.8PK969, PR.8PK970, PR.8PK971, PR.8PK972, PR.8PK973, PR.8PK974, PR.8PK975, PR.8PK976, PR.8PK977, PR.8PK978, PR.8PK979, PR.8PK980, PR.8PK981, PR.8PK982, PR.8PK983, PR.8PK984, PR.8PK985, PR.8PK986, PR.8PK987, PR.8PK988, PR.8PK989, PR.8PK990, PR.8PK991, PR.8PK992, PR.8PK993, PR.8PK994, PR.8PK995, PR.8PK996, PR.8PK997, PR.8PK998, PR.8PK999, PR.8PK1000, PR.8PK1001, PR.8PK1002, PR.8PK1003, PR.8PK1004, PR.8PK1005, PR.8PK1006, PR.8PK1007, PR.8PK1008, PR.8PK1009, PR.8PK1010, PR.8PK1011, PR.8PK1012, PR.8PK1013, PR.8PK1014, PR.8PK1015, PR.8PK1016, PR.8PK1017, PR.8PK1018, PR.8PK1019, PR.8PK1020, PR.8PK1021, PR.8PK1022, PR.8PK1023, PR.8PK1024, PR.8PK1025, PR.8PK1026, PR.8PK1027, PR.8PK1028, PR.8PK1029, PR.8PK1030, PR.8PK1031, PR.8PK1032, PR.8PK1033, PR.8PK1034, PR.8PK1035, PR.8PK1036, PR.8PK1037, PR.8PK1038, PR.8PK1039, PR.8PK1040, PR.8PK1041, PR.8PK1042, PR.8PK1043, PR.8PK1044, PR.8PK1045, PR.8PK1046, PR.8PK1047, PR.8PK1048, PR.8PK1049, PR.8PK1050, PR.8PK1051, PR.8PK1052, PR.8PK1053, PR.8PK1054, PR.8PK1055, PR.8PK1056, PR.8PK1057, PR.8PK1058, PR.8PK1059, PR.8PK1060, PR.8PK1061, PR.8PK1062, PR.8PK1063, PR.8PK1064, PR.8PK1065, PR.8PK1066, PR.8PK1067, PR.8PK1068, PR.8PK1069, PR.8PK1070, PR.8PK1071, PR.8PK1072, PR.8PK1073, PR.8PK1074, PR.8PK1075, PR.8PK1076, PR.8PK1077, PR.8PK1078, PR.8PK1079, PR.8PK1080, PR.8PK1081, PR.8PK1082, PR.8PK1083, PR.8PK1084, PR.8PK1085, PR.8PK1086, PR.8PK1087, PR.8PK1088, PR.8PK1089, PR.8PK1090, PR.8PK1091, PR.8PK1092, PR.8PK1093, PR.8PK1094, PR.8PK1095, PR.8PK1096, PR.8PK1097, PR.8PK1098, PR.8PK1099, PR.8PK1100, PR.8PK1101, PR.8PK1102, PR.8PK1103, PR.8PK1104, PR.8PK1105, PR.8PK1106, PR.8PK1107, PR.8PK1108, PR.8PK1109, PR.8PK1110, PR.8PK1111, PR.8PK1112, PR.8PK1113, PR.8PK1114, PR.8PK1115, PR.8PK1116, PR.8PK1117, PR.8PK1118, PR.8PK1119, PR.8PK1120, PR.8PK1121, PR.8PK1122, PR.8PK1123, PR.8PK1124, PR.8PK1125, PR.8PK1126, PR.8PK1127, PR.8PK1128, PR.8PK1129, PR.8PK1130, PR.8PK1131, PR.8PK1132, PR.8PK1133, PR.8PK1134, PR.8PK1135, PR.8PK1136, PR.8PK1137, PR.8PK1138, PR.8PK1139, PR.8PK1140, PR.8PK1141, PR.8PK1142, PR.8PK1143, PR.8PK1144, PR.8PK1145, PR.8PK1146, PR.8PK1147, PR.8PK1148, PR.8PK1149, PR.8PK1150, PR.8PK1151, PR.8PK1152, PR.8PK1153, PR.8PK1154, PR.8PK1155, PR.8PK1156, PR.8PK1157, PR.8PK1158, PR.8PK1159, PR.8PK1160, PR.8PK1161, PR.8PK1162, PR.8PK1163, PR.8PK1164, PR.8PK1165, PR.8PK1166, PR.8PK1167, PR.8PK1168, PR.8PK1169, PR.8PK1170, PR.8PK1171, PR.8PK1172, PR.8PK1173, PR.8PK1174, PR.8PK1175, PR.8PK1176, PR.8PK1177, PR.8PK1178, PR.8PK1179, PR.8PK1180, PR.8PK1181, PR.8PK1182,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8PK1201, PR.8PK1202, PR.8PK1203, PR.8PK1204, PR.8PK1205, PR.8PK1206, PR.8PK1207, PR.8PK1208, PR.8PK1209, PR.8PK1210, PR.8PK1211, PR.8PK1212, PR.8PK1213, PR.8PK1214, PR.8PK1215, PR.8PK1216, PR.8PK1217, PR.8PK1218, PR.8PK1219, PR.8PK1220, PR.8PK1221, PR.8PK1222, PR.8PK1223, PR.8PK1224, PR.8PK1225, PR.8PK1226, PR.8PK1227, PR.8PK1228, PR.8PK1229, PR.8PK1230, PR.8PK1231, PR.8PK1232, PR.8PK1233, PR.8PK1234, PR.8PK1235, PR.8PK1236, PR.8PK1237, PR.8PK1238, PR.8PK1239, PR.8PK1240, PR.8PK1241, PR.8PK1242, PR.8PK1243, PR.8PK1244, PR.8PK1245, PR.8PK1246, PR.8PK1247, PR.8PK1248, PR.8PK1249, PR.8PK1250, PR.8PK1251, PR.8PK1252, PR.8PK1253, PR.8PK1254, PR.8PK1255, PR.8PK1256, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8PK1259, PR.8PK1260, PR.8PK1261, PR.8PK1262, PR.8PK1263,
PR.8PK1264, PR.8PK1265, PR.8PK1266, PR.8PK1267, PR.8PK1268,
PR.8PK1269, PR.8PK1270, PR.8PK1271, PR.8PK1272, PR.8PK1273,
PR.8PK1274, PR.8PK1275, PR.8PK1276, PR.8PK1277, PR.8PK1278,
PR.8PK1279, PR.8PK1280, PR.8PK1281, PR.8PK1282, PR.8PK1283,
PR.8PK1284, PR.8PK1285, PR.8PK1286, PR.8PK1287, PR.8PK1288,
PR.8PK1289, PR.8PK1290, PR.8PK1291, PR.8PK1292, PR.8PK1293,
PR.8PK1294, PR.8PK1295, PR.8PK1296, PR.8PK1297, PR.8PK1298,
PR.8PK1299, PR.8PK1300, PR.8PK1301, PR.8PK1302, PR.8PK1303,
PR.8PK1304, PR.8PK1305, PR.8PK1306, PR.8PK1307, PR.8PK1308,
PR.8PK1309, PR.8PK1310, PR.8PK1311, PR.8PK1312, PR.8PK1313,
PR.8PK1314, PR.8PK1315, PR.8PK1316, PR.8PK1317, PR.8PK1318,
PR.8PK1319, PR.8PK1320, PR.8PK1321, PR.8PK1322, PR.8PK1323,
PR.8PK1324, PR.8PK1325, PR.8PK1326, PR.8PK1327, PR.8PK1328,
PR.8PK1329, PR.8PK1330, PR.8PK1331, PR.8PK1332, PR.8PK1333,
PR.8PK1334, PR.8PK1335, PR.8PK1336, PR.8PK1337, PR.8PK1338,
PR.8PK1339, PR.8PK1340, PR.8PK1341, PR.8PK1342, PR.8PK1343,
PR.8PK1344, PR.8PK1345, PR.8PK1346, PR.8PK1347, PR.8PK1348,
PR.8PK1349, PR.8PK1350, PR.8PK1351, PR.8PK1352, PR.8PK1353,
PR.8PK1354, PR.8PK1355, PR.8PK1356, PR.8PK1357, PR.8PK1358,
PR.8PK1359, PR.8PK1360, PR.8PK1361, PR.8PK1362, PR.8PK1363,
PR.8PK1364, PR.8PK1365, PR.8PK1366, PR.8PK1367, PR.8PK1368,
PR.8PK1369, PR.8PK1370, PR.8PK1371, PR.8PK1372, PR.8PK1373,
PR.8PK1374, PR.8PK1375, PR.8PK1376, PR.8PK1377, PR.8PK1378,
PR.8PK1379, PR.8PK1380, PR.8PK1381, PR.8PK1382, PR.8PK1383,
PR.8PK1384, PR.8PK1385, PR.8PK1386, PR.8PK1387, PR.8PK1388,
PR.8PK1389, PR.8PK1390, PR.8PK1391, PR.8PK1392, PR.8PK1393,
PR.8PK1394, PR.8PK1395, PR.8PK1396, PR.8PK1397, PR.8PK1398,
PR.8PK1399, PR.8PK1400, PR.8PK1401, PR.8PK1402, PR.8PK1403,
PR.8PK1404, PR.8PK1405, PR.8PK1406, PR.8PK1407, PR.8PK1408,
PR.8PK1409, PR.8PK1410, PR.8PK1411, PR.8PK1412, PR.8PK1413,
PR.8PK1414, PR.8PK1415, PR.8PK1416, PR.8PK1417, PR.8PK1418,
PR.8PK1419, PR.8PK1420, PR.8PK1421, PR.8PK1422, PR.8PK1423,
PR.8PK1424, PR.8PK1425, PR.8PK1426, PR.8PK1427, PR.8PK1428,
PR.8PK1429, PR.8PK1430, PR.8PK1431, PR.8PK1432, PR.8PK1433,
PR.8PK1434, PR.8PK1435, PR.8PK1436, PR.8PK1437, PR.8PK1438,
PR.8PK1439, PR.8PK1440, PR.8PK1441, PR.8PK1442, PR.8PK1443,
PR.8PK1444, PR.8PK1445, PR.8PK1446, PR.8PK1447, PR.8PK1448,
PR.8PK1449, PR.8PK1450, PR.8PK1451, PR.8PK1452, PR.8PK1453,
PR.8PK1454, PR.8PK1455, PR.8PK1456, PR.8PK1457, PR.8PK1458,
PR.8PK1459, PR.8PK1460, PR.8PK1461, PR.8PK1462, PR.8PK1463,
PR.8PK1464, PR.8PK1465, PR.8PK1466, PR.8PK1467, PR.8PK1468,
PR.8PK1469, PR.8PK1470, PR.8PK1471, PR.8PK1472, PR.8PK1473,
PR.8PK1474, PR.8PK1475, PR.8PK1476, PR.8PK1477, PR.8PK1478,
PR.8PK1479, PR.8PK1480, PR.8PK1481, PR.8PK1482, PR.8PK1483,
PR.8PK1484, PR.8PK1485, PR.8PK1486, PR.8PK1487, PR.8PK1488,
PR.8PK1489, PR.8PK1490, PR.8PK1491, PR.8PK1492, PR.8PK1493,
PR.8PK1494, PR.8PK1495, PR.8PK1496, PR.8PK1497, PR.8PK1498,
PR.8PK1499, PR.8PK1500, PR.8PK1501, PR.8PK1502, PR.8PK1503,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.8PK1525, PR.8PK1526, PR.8PK1527, PR.8PK1528, PR.8PK1529,
PR.8PK1530, PR.8PK1531, PR.8PK1532, PR.8PK1533, PR.8PK1534,
PR.8PK1535, PR.8PK1536, PR.8PK1537, PR.8PK1538, PR.8PK1539,
PR.8PK1540, PR.8PK1541, PR.8PK1542, PR.8PK1543, PR.8PK1544,
PR.8PK1545, PR.8PK1546, PR.8PK1547, PR.8PK1548, PR.8PK1549,
PR.8PK1550, PR.8PK1551, PR.8PK1552, PR.8PK1553, PR.8PK1554,
PR.8PK1555, PR.8PK1556, PR.8PK1557, PR.8PK1558, PR.8PK1559,
PR.8PK1560, PR.8PK1561, PR.8PK1562, PR.8PK1563, PR.8PK1564,
PR.8PK1565, PR.8PK1566, PR.8PK1567, PR.8PK1568, PR.8PK1569,
PR.8PK1570, PR.8PK1571, PR.8PK1572, PR.8PK1573, PR.8PK1574,
PR.8PK1575, PR.8PK1576, PR.8PK1577, PR.8PK1578, PR.8PK1579,
PR.8PK1580, PR.8PK1581, PR.8PK1582, PR.8PK1583, PR.8PK1584,
PR.8PK1585, PR.8PK1586, PR.8PK1587, PR.8PK1588, PR.8PK1589,
PR.8PK1590, PR.8PK1591, PR.8PK1592, PR.8PK1593, PR.8PK1594,
PR.8PK1595, PR.8PK1596, PR.8PK1597, PR.8PK1598, PR.8PK1599,
PR.8PK1600, PR.8PK1601, PR.8PK1602, PR.8PK1603, PR.8PK1604,
PR.8PK1605, PR.8PK1606, PR.8PK1607, PR.8PK1608, PR.8PK1609,
PR.8PK1610, PR.8PK1611, PR.8PK1612, PR.8PK1613, PR.8PK1614,
PR.8PK1615, PR.8PK1616, PR.8PK1617, PR.8PK1618, PR.8PK1619,
PR.8PK1620, PR.8PK1621, PR.8PK1622, PR.8PK1623, PR.8PK1624,
PR.8PK1625, PR.8PK1626, PR.8PK1627, PR.8PK1628, PR.8PK1629,
PR.8PK1630, PR.8PK1631, PR.8PK1632, PR.8PK1633, PR.8PK1634,
PR.8PK1635, PR.8PK1636, PR.8PK1637, PR.8PK1638, PR.8PK1639,
PR.8PK1640, PR.8PK1641, PR.8PK1642, PR.8PK1643, PR.8PK1644,
PR.8PK1645, PR.8PK1646, PR.8PK1647, PR.8PK1648, PR.8PK1649,
PR.8PK1650, PR.8PK1651, PR.8PK1652, PR.8PK1653, PR.8PK1654,
PR.8PK1655, PR.8PK1656, PR.8PK1657, PR.8PK1658, PR.8PK1659,
PR.8PK1660, PR.8PK1661, PR.8PK1662, PR.8PK1663, PR.8PK1664,
PR.8PK1665, PR.8PK1666, PR.8PK1667, PR.8PK1668, PR.8PK1669,
PR.8PK1670, PR.8PK1671, PR.8PK1672, PR.8PK1673, PR.8PK1674,
PR.8PK1675, PR.8PK1676, PR.8PK1677, PR.8PK1678, PR.8PK1679,
PR.8PK1680, PR.8PK1681, PR.8PK1682, PR.8PK1683, PR.8PK1684,
PR.8PK1685, PR.8PK1686, PR.8PK1687, PR.8PK1688, PR.8PK1689,
PR.8PK1690, PR.8PK1691, PR.8PK1692, PR.8PK1693, PR.8PK1694,
PR.8PK1695, PR.8PK1696, PR.8PK1697, PR.8PK1698, PR.8PK1699,
PR.8PK1700, PR.8PK1701, PR.8PK1702, PR.8PK1703, PR.8PK1704,
PR.8PK1705, PR.8PK1706, PR.8PK1707, PR.8PK1708, PR.8PK1709,
PR.8PK1710, PR.8PK1711, PR.8PK1712, PR.8PK1713, PR.8PK1714,
PR.8PK1715, PR.8PK1716, PR.8PK1717, PR.8PK1718, PR.8PK1719,
PR.8PK1720, PR.8PK1721, PR.8PK1722, PR.8PK1723, PR.8PK1724,
PR.8PK1725, PR.8PK1726, PR.8PK1727, PR.8PK1728, PR.8PK1729,
PR.8PK1730, PR.8PK1731, PR.8PK1732, PR.8PK1733, PR.8PK1734,
PR.8PK1735, PR.8PK1736, PR.8PK1737, PR.8PK1738, PR.8PK1739,
PR.8PK1740, PR.8PK1741, PR.8PK1742, PR.8PK1743, PR.8PK1744,
PR.8PK1745, PR.8PK1746, PR.8PK1747, PR.8PK1748, PR.8PK1749,
PR.8PK1750, PR.8PK1751, PR.8PK1752, PR.8PK1753, PR.8PK1754,
PR.8PK1755, PR.8PK1756, PR.8PK1757, PR.8PK1758, PR.8PK1759,
PR.8PK1760, PR.8PK1761, PR.8PK1762, PR.8PK1763, PR.8PK1764,
PR.8PK1765, PR.8PK1766, PR.8PK1767, PR.8PK1768, PR.8PK1769,
PR.8PK1770, PR.8PK1771, PR.8PK1772, PR.8PK1773, PR.8PK1774,

PR.8PK1800, PR.8PK1801, PR.8PK1802, PR.8PK1803, PR.8PK1804, PR.8PK1805, PR.8PK1806, PR.8PK1807, PR.8PK1808, PR.8PK1809, PR.8PK1810, PR.8PK1811, PR.8PK1812, PR.8PK1813, PR.8PK1814, PR.8PK1815, PR.8PK1816, PR.8PK1817, PR.8PK1818, PR.8PK1819, PR.8PK1820, PR.8PK1821, PR.8PK1822, PR.8PK1823, PR.8PK1824, PR.8PK1825, PR.8PK1826, PR.8PK1827, PR.8PK1828, PR.8PK1829, PR.8PK1830, PR.8PK1831, PR.8PK1832, PR.8PK1833, PR.8PK1834, PR.8PK1835, PR.8PK1836, PR.8PK1837, PR.8PK1838, PR.8PK1839, PR.8PK1840, PR.8PK1841, PR.8PK1842, PR.8PK1843, PR.8PK1844, PR.8PK1845, PR.8PK1846, PR.8PK1847, PR.8PK1848, PR.8PK1849, PR.8PK1850, PR.8PK1851, PR.8PK1852, PR.8PK1853, PR.8PK1854, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	8PK1858, PR.8PK1859, PR.8PK1860, PR.8PK1861, PR.8PK1862, PR.8PK1863, PR.8PK1864, PR.8PK1865, PR.8PK1866, PR.8PK1867, PR.8PK1868, PR.8PK1869, PR.8PK1870, PR.8PK1871, PR.8PK1872, PR.8PK1873, PR.8PK1874, PR.8PK1875, PR.8PK1876, PR.8PK1877, PR.8PK1878, PR.8PK1879, PR.8PK1880, PR.8PK1881, PR.8PK1882, PR.8PK1883, PR.8PK1884, PR.8PK1885, PR.8PK1886, PR.8PK1887, PR.8PK1888, PR.8PK1889, PR.8PK1890, PR.8PK1891, PR.8PK1892, PR.8PK1893, PR.8PK1894, PR.8PK1895, PR.8PK1896, PR.8PK1897, PR.8PK1898, PR.8PK1899, PR.8PK1900, PR.8PK1901, PR.8PK1902, PR.8PK1903, PR.8PK1904, PR.8PK1905, PR.8PK1906, PR.8PK1907, PR.8PK1908, PR.8PK1909, PR.8PK1910, PR.8PK1911, PR.8PK1912, PR.8PK1913, PR.8PK1914, PR.8PK1915, PR.8PK1916, PR.8PK1917, PR.8PK1918, PR.8PK1919, PR.8PK1920, PR.8PK1921, PR.8PK1922, PR.8PK1923, PR.8PK1924, PR.8PK1925, PR.8PK1926, PR.8PK1927, PR.8PK1928, PR.8PK1929, PR.8PK1930, PR.8PK1931, PR.8PK1932, PR.8PK1933, PR.8PK1934, PR.8PK1935, PR.8PK1936, PR.8PK1937, PR.8PK1938, PR.8PK1939, PR.8PK1940, PR.8PK1941, PR.8PK1942, PR.8PK1943, PR.8PK1944, PR.8PK1945, PR.8PK1946, PR.8PK1947, PR.8PK1948, PR.8PK1949, PR.8PK1950, PR.8PK1951, PR.8PK1952, PR.8PK1953, PR.8PK1954, PR.8PK1955, PR.8PK1956, PR.8PK1957, PR.8PK1958, PR.8PK1959, PR.8PK1960, PR.8PK1961, PR.8PK1962, PR.8PK1963, PR.8PK1964, PR.8PK1965, PR.8PK1966, PR.8PK1967, PR.8PK1968, PR.8PK1969, PR.8PK1970, PR.8PK1971, PR.8PK1972, PR.8PK1973, PR.8PK1974, PR.8PK1975, PR.8PK1976, PR.8PK1977, PR.8PK1978, PR.8PK1979, PR.8PK1980, PR.8PK1981, PR.8PK1982, PR.8PK1983, PR.8PK1984, PR.8PK1985, PR.8PK1986, PR.8PK1987, PR.8PK1988, PR.8PK1989, PR.8PK1990, PR.8PK1991, PR.8PK1992, PR.8PK1993, PR.8PK1994, PR.8PK1995, PR.8PK1996, PR.8PK1997, PR.8PK1998, PR.8PK1999, PR.8PK2000, PR.8PK2001, PR.8PK2002, PR.8PK2003, PR.8PK2004, PR.8PK2005, PR.8PK2006, PR.8PK2007, PR.8PK2008, PR.8PK2009, PR.8PK2010, PR.8PK2011, PR.8PK2012, PR.8PK2013, PR.8PK2014, PR.8PK2015, PR.8PK2016, PR.8PK2017, PR.8PK2018, PR.8PK2019, PR.8PK2020, PR.8PK2021, PR.8PK2022, PR.8PK2023, PR.8PK2024, PR.8PK2025, PR.8PK2026, PR.8PK2027, PR.8PK2028, PR.8PK2029, PR.8PK2030, PR.8PK2031, PR.8PK2032, PR.8PK2033, PR.8PK2034, PR.8PK2035, PR.8PK2036, PR.8PK2037, PR.8PK2038, PR.8PK2039, PR.8PK2040, PR.8PK2041, PR.8PK2042, PR.8PK2043, PR.8PK2044, PR.8PK2045, PR.8PK2046, PR.8PK2047, PR.8PK2048, PR.8PK2049, PR.8PK2050, PR.8PK2051, PR.8PK2052, PR.8PK2053, PR.8PK2054, PR.8PK2055, PR.8PK2056, PR.8PK2057, PR.8PK2058, PR.8PK2059, PR.8PK2060, PR.8PK2061, PR.8PK2062, PR.8PK2063, PR.8PK2064, PR.8PK2065, PR.8PK2066, PR.8PK2067, PR.8PK2068, PR.8PK2069, PR.8PK2070, PR.8PK2071, PR.8PK2072, PR.8PK2073, PR.8PK2074, PR.8PK2075, PR.8PK2076, PR.8PK2077, PR.8PK2078, PR.8PK2079, PR.8PK2080, PR.8PK2081, PR.8PK2082, PR.8PK2083, PR.8PK2084, PR.8PK2085, PR.8PK2086, PR.8PK2087, PR.8PK2088, PR.8PK2089, PR.8PK2090, PR.8PK2091, PR.8PK2092, PR.8PK2093, PR.8PK2094, PR.8PK2095, PR.8PK2096, PR.8PK2097, PR.8PK2098, PR.8PK2099, PR.8PK2100, PR.8PK2101, PR.8PK2102, PR.8PK2103, PR.8PK2104, PR.8PK2105, PR.8PK2106, PR.8PK2107, PR.8PK2108,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8PK2133, PR.8PK2134, PR.8PK2135, PR.8PK2136, PR.8PK2137, PR.8PK2138, PR.8PK2139, PR.8PK2140, PR.8PK2141, PR.8PK2142, PR.8PK2143, PR.8PK2144, PR.8PK2145, PR.8PK2146, PR.8PK2147, PR.8PK2148, PR.8PK2149, PR.8PK2150, PR.8PK2151, PR.8PK2152, PR.8PK2153, PR.8PK2154, PR.8PK2155, PR.8PK2156, PR.8PK2157, PR.8PK2158, PR.8PK2159, PR.8PK2160, PR.8PK2161, PR.8PK2162, PR.8PK2163, PR.8PK2164, PR.8PK2165, PR.8PK2166, PR.8PK2167, PR.8PK2168, PR.8PK2169, PR.8PK2170, PR.8PK2171, PR.8PK2172, PR.8PK2173, PR.8PK2174, PR.8PK2175, PR.8PK2176, PR.8PK2177, PR.8PK2178, PR.8PK2179, PR.8PK2180, PR.8PK2181, PR.8PK2182, PR.8PK2183, PR.8PK2184, PR.8PK2185, PR.8PK2186, PR.8PK2187, PR.8PK2188, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	8PK2191, PR.8PK2192, PR.8PK2193, PR.8PK2194, PR.8PK2195, PR.8PK2196, PR.8PK2197, PR.8PK2198, PR.8PK2199, PR.8PK2200, PR.8PK2201, PR.8PK2202, PR.8PK2203, PR.8PK2204, PR.8PK2205, PR.8PK2206, PR.8PK2207, PR.8PK2208, PR.8PK2209, PR.8PK2210, PR.8PK2211, PR.8PK2212, PR.8PK2213, PR.8PK2214, PR.8PK2215, PR.8PK2216, PR.8PK2217, PR.8PK2218, PR.8PK2219, PR.8PK2220, PR.8PK2221, PR.8PK2222, PR.8PK2223, PR.8PK2224, PR.8PK2225, PR.8PK2226, PR.8PK2227, PR.8PK2228, PR.8PK2229, PR.8PK2230, PR.8PK2231, PR.8PK2232, PR.8PK2233, PR.8PK2234, PR.8PK2235, PR.8PK2236, PR.8PK2237, PR.8PK2238, PR.8PK2239, PR.8PK2240, PR.8PK2241, PR.8PK2242, PR.8PK2243, PR.8PK2244, PR.8PK2245, PR.8PK2246, PR.8PK2247, PR.8PK2248, PR.8PK2249, PR.8PK2250, PR.8PK2251, PR.8PK2252, PR.8PK2253, PR.8PK2254, PR.8PK2255, PR.8PK2256, PR.8PK2257, PR.8PK2258, PR.8PK2259, PR.8PK2260, PR.8PK2261, PR.8PK2262, PR.8PK2263, PR.8PK2264, PR.8PK2265, PR.8PK2266, PR.8PK2267, PR.8PK2268, PR.8PK2269, PR.8PK2270, PR.8PK2271, PR.8PK2272, PR.8PK2273, PR.8PK2274, PR.8PK2275, PR.8PK2276, PR.8PK2277, PR.8PK2278, PR.8PK2279, PR.8PK2280, PR.8PK2281, PR.8PK2282, PR.8PK2283, PR.8PK2284, PR.8PK2285, PR.8PK2286, PR.8PK2287, PR.8PK2288, PR.8PK2289, PR.8PK2290, PR.8PK2291, PR.8PK2292, PR.8PK2293, PR.8PK2294, PR.8PK2295, PR.8PK2296, PR.8PK2297, PR.8PK2298, PR.8PK2299, PR.8PK2300, PR.8PK2301, PR.8PK2302, PR.8PK2303, PR.8PK2304, PR.8PK2305, PR.8PK2306, PR.8PK2307, PR.8PK2308, PR.8PK2309, PR.8PK2310, PR.8PK2311, PR.8PK2312, PR.8PK2313, PR.8PK2314, PR.8PK2315, PR.8PK2316, PR.8PK2317, PR.8PK2318, PR.8PK2319, PR.8PK2320, PR.8PK2321, PR.8PK2322, PR.8PK2323, PR.8PK2324, PR.8PK2325, PR.8PK2326, PR.8PK2327, PR.8PK2328, PR.8PK2329, PR.8PK2330, PR.8PK2331, PR.8PK2332, PR.8PK2333, PR.8PK2334, PR.8PK2335, PR.8PK2336, PR.8PK2337, PR.8PK2338, PR.8PK2339, PR.8PK2340, PR.8PK2341, PR.8PK2342, PR.8PK2343, PR.8PK2344, PR.8PK2345, PR.8PK2346, PR.8PK2347, PR.8PK2348, PR.8PK2349, PR.8PK2350, PR.8PK2351, PR.8PK2352, PR.8PK2353, PR.8PK2354, PR.8PK2355, PR.8PK2356, PR.8PK2357, PR.8PK2358, PR.8PK2359, PR.8PK2360, PR.8PK2361, PR.8PK2362, PR.8PK2363, PR.8PK2364, PR.8PK2365, PR.8PK2366, PR.8PK2367, PR.8PK2368, PR.8PK2369, PR.8PK2370, PR.8PK2371, PR.8PK2372, PR.8PK2373, PR.8PK2374, PR.8PK2375, PR.8PK2376, PR.8PK2377, PR.8PK2378, PR.8PK2379, PR.8PK2380, PR.8PK2381, PR.8PK2382, PR.8PK2383, PR.8PK2384, PR.8PK2385, PR.8PK2386, PR.8PK2387, PR.8PK2388, PR.8PK2389, PR.8PK2390, PR.8PK2391, PR.8PK2392, PR.8PK2393, PR.8PK2394, PR.8PK2395, PR.8PK2396, PR.8PK2397, PR.8PK2398, PR.8PK2399, PR.8PK2400, PR.8PK2401, PR.8PK2402, PR.8PK2403, PR.8PK2404, PR.8PK2405, PR.8PK2406, PR.8PK2407, PR.8PK2408, PR.8PK2409, PR.8PK2410, PR.8PK2411, PR.8PK2412, PR.8PK2413, PR.8PK2414, PR.8PK2415, PR.8PK2416, PR.8PK2417, PR.8PK2418, PR.8PK2419, PR.8PK2420, PR.8PK2421, PR.8PK2422, PR.8PK2423, PR.8PK2424, PR.8PK2425, PR.8PK2426, PR.8PK2427, PR.8PK2428, PR.8PK2429, PR.8PK2430, PR.8PK2431, PR.8PK2432, PR.8PK2433, PR.8PK2434, PR.8PK2435, PR.8PK2436, PR.8PK2437, PR.8PK2438, PR.8PK2439, PR.8PK2440, PR.8PK2441,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8PK2466, PR.8PK2467, PR.8PK2468, PR.8PK2469, PR.8PK2470, PR.8PK2471, PR.8PK2472, PR.8PK2473, PR.8PK2474, PR.8PK2475, PR.8PK2476, PR.8PK2477, PR.8PK2478, PR.8PK2479, PR.8PK2480, PR.8PK2481, PR.8PK2482, PR.8PK2483, PR.8PK2484, PR.8PK2485, PR.8PK2486, PR.8PK2487, PR.8PK2488, PR.8PK2489, PR.8PK2490, PR.8PK2491, PR.8PK2492, PR.8PK2493, PR.8PK2494, PR.8PK2495, PR.8PK2496, PR.8PK2497, PR.8PK2498, PR.8PK2499, PR.8PK2500, PR.8PK2501, PR.8PK2502, PR.8PK2503, PR.8PK2504, PR.8PK2505, PR.8PK2506, PR.8PK2507, PR.8PK2508, PR.8PK2509, PR.8PK2510, PR.8PK2511, PR.8PK2512, PR.8PK2513, PR.8PK2514, PR.8PK2515, PR.8PK2516, PR.8PK2517, PR.8PK2518, PR.8PK2519, PR.8PK2520, PR.8PK2521, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	8PK2524, PR.8PK2525, PR.8PK2526, PR.8PK2527, PR.8PK2528, PR.8PK2529, PR.8PK2530, PR.8PK2531, PR.8PK2532, PR.8PK2533, PR.8PK2534, PR.8PK2535, PR.8PK2536, PR.8PK2537, PR.8PK2538, PR.8PK2539, PR.8PK2540, PR.8PK2541, PR.8PK2542, PR.8PK2543, PR.8PK2544, PR.8PK2545, PR.8PK2546, PR.8PK2547, PR.8PK2548, PR.8PK2549, PR.8PK2550, PR.8PK2551, PR.8PK2552, PR.8PK2553, PR.8PK2554, PR.8PK2555, PR.8PK2556, PR.8PK2557, PR.8PK2558, PR.8PK2559, PR.8PK2560, PR.8PK2561, PR.8PK2562, PR.8PK2563, PR.8PK2564, PR.8PK2565, PR.8PK2566, PR.8PK2567, PR.8PK2568, PR.8PK2569, PR.8PK2570, PR.8PK2571, PR.8PK2572, PR.8PK2573, PR.8PK2574, PR.8PK2575, PR.8PK2576, PR.8PK2577, PR.8PK2578, PR.8PK2579, PR.8PK2580, PR.8PK2581, PR.8PK2582, PR.8PK2583, PR.8PK2584, PR.8PK2585, PR.8PK2586, PR.8PK2587, PR.8PK2588, PR.8PK2589, PR.8PK2590, PR.8PK2591, PR.8PK2592, PR.8PK2593, PR.8PK2594, PR.8PK2595, PR.8PK2596, PR.8PK2597, PR.8PK2598, PR.8PK2599, PR.8PK2600, PR.8PK2601, PR.8PK2602, PR.8PK2603, PR.8PK2604, PR.8PK2605, PR.8PK2606, PR.8PK2607, PR.8PK2608, PR.8PK2609, PR.8PK2610, PR.8PK2611, PR.8PK2612, PR.8PK2613, PR.8PK2614, PR.8PK2615, PR.8PK2616, PR.8PK2617, PR.8PK2618, PR.8PK2619, PR.8PK2620, PR.8PK2621, PR.8PK2622, PR.8PK2623, PR.8PK2624, PR.8PK2625, PR.8PK2626, PR.8PK2627, PR.8PK2628, PR.8PK2629, PR.8PK2630, PR.8PK2631, PR.8PK2632, PR.8PK2633, PR.8PK2634, PR.8PK2635, PR.8PK2636, PR.8PK2637, PR.8PK2638, PR.8PK2639, PR.8PK2640, PR.8PK2641, PR.8PK2642, PR.8PK2643, PR.8PK2644, PR.8PK2645, PR.8PK2646, PR.8PK2647, PR.8PK2648, PR.8PK2649, PR.8PK2650, PR.8PK2651, PR.8PK2652, PR.8PK2653, PR.8PK2654, PR.8PK2655, PR.8PK2656, PR.8PK2657, PR.8PK2658, PR.8PK2659, PR.8PK2660, PR.8PK2661, PR.8PK2662, PR.8PK2663, PR.8PK2664, PR.8PK2665, PR.8PK2666, PR.8PK2667, PR.8PK2668, PR.8PK2669, PR.8PK2670, PR.8PK2671, PR.8PK2672, PR.8PK2673, PR.8PK2674, PR.8PK2675, PR.8PK2676, PR.8PK2677, PR.8PK2678, PR.8PK2679, PR.8PK2680, PR.8PK2681, PR.8PK2682, PR.8PK2683, PR.8PK2684, PR.8PK2685, PR.8PK2686, PR.8PK2687, PR.8PK2688, PR.8PK2689, PR.8PK2690, PR.8PK2691, PR.8PK2692, PR.8PK2693, PR.8PK2694, PR.8PK2695, PR.8PK2696, PR.8PK2697, PR.8PK2698, PR.8PK2699, PR.8PK2700, PR.8PK2701, PR.8PK2702, PR.8PK2703, PR.8PK2704, PR.8PK2705, PR.8PK2706, PR.8PK2707, PR.8PK2708, PR.8PK2709, PR.8PK2710, PR.8PK2711, PR.8PK2712, PR.8PK2713, PR.8PK2714, PR.8PK2715, PR.8PK2716, PR.8PK2717, PR.8PK2718, PR.8PK2719, PR.8PK2720, PR.8PK2721, PR.8PK2722, PR.8PK2723, PR.8PK2724, PR.8PK2725, PR.8PK2726, PR.8PK2727, PR.8PK2728, PR.8PK2729, PR.8PK2730, PR.8PK2731, PR.8PK2732, PR.8PK2733, PR.8PK2734, PR.8PK2735, PR.8PK2736, PR.8PK2737, PR.8PK2738, PR.8PK2739, PR.8PK2740, PR.8PK2741, PR.8PK2742, PR.8PK2743, PR.8PK2744, PR.8PK2745, PR.8PK2746, PR.8PK2747, PR.8PK2748, PR.8PK2749, PR.8PK2750, PR.8PK2751, PR.8PK2752, PR.8PK2753, PR.8PK2754, PR.8PK2755, PR.8PK2756, PR.8PK2757, PR.8PK2758, PR.8PK2759, PR.8PK2760, PR.8PK2761, PR.8PK2762, PR.8PK2763, PR.8PK2764,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.8PK2785, PR.8PK2786, PR.8PK2787, PR.8PK2788, PR.8PK2789, PR.8PK2790, PR.8PK2791, PR.8PK2792, PR.8PK2793, PR.8PK2794, PR.8PK2795, PR.8PK2796, PR.8PK2797, PR.8PK2798, PR.8PK2799, PR.8PK2800, PR.8PK2801, PR.8PK2802, PR.8PK2803, PR.8PK2804, PR.8PK2805, PR.8PK2806, PR.8PK2807, PR.8PK2808, PR.8PK2809, PR.8PK2810, PR.8PK2811, PR.8PK2812, PR.8PK2813, PR.8PK2814, PR.8PK2815, PR.8PK2816, PR.8PK2817, PR.8PK2818, PR.8PK2819, PR.8PK2820, PR.8PK2821, PR.8PK2822, PR.8PK2823, PR.8PK2824, PR.8PK2825, PR.8PK2826, PR.8PK2827, PR.8PK2828, PR.8PK2829, PR.8PK2830, PR.8PK2831, PR.8PK2832, PR.8PK2833, PR.8PK2834, PR.8PK2835, PR.8PK2836, PR.8PK2837, PR.8PK2838, PR.8PK2839, PR.8PK2840, PR.8PK2841, PR.8PK2842, PR.8PK2843, PR.8PK2844, PR.8PK2845, PR.8PK2846, PR.8PK2847, PR.8PK2848, PR.8PK2849, PR.8PK2850, PR.8PK2851, PR.8PK2852, PR.8PK2853, PR.8PK2854, PR.8PK2855, PR.8PK2856, PR.8PK2857, PR.8PK2858, PR.8PK2859, PR.8PK2860, PR.8PK2861, PR.8PK2862, PR.8PK2863, PR.8PK2864, PR.8PK2865, PR.8PK2866, PR.8PK2867, PR.8PK2868, PR.8PK2869, PR.8PK2870, PR.8PK2871, PR.8PK2872, PR.8PK2873, PR.8PK2874, PR.8PK2875, PR.8PK2876, PR.8PK2877, PR.8PK2878, PR.8PK2879, PR.8PK2880, PR.8PK2881, PR.8PK2882, PR.8PK2883, PR.8PK2884, PR.8PK2885, PR.8PK2886, PR.8PK2887, PR.8PK2888, PR.8PK2889, PR.8PK2890, PR.8PK2891, PR.8PK2892, PR.8PK2893, PR.8PK2894, PR.8PK2895, PR.8PK2896, PR.8PK2897, PR.8PK2898, PR.8PK2899, PR.8PK2900, PR.8PK2901, PR.8PK2902, PR.8PK2903, PR.8PK2904, PR.8PK2905, PR.8PK2906, PR.8PK2907, PR.8PK2908, PR.8PK2909, PR.8PK2910, PR.8PK2911, PR.8PK2912, PR.8PK2913, PR.8PK2914, PR.8PK2915, PR.8PK2916, PR.8PK2917, PR.8PK2918, PR.8PK2919, PR.8PK2920, PR.8PK2921, PR.8PK2922, PR.8PK2923, PR.8PK2924, PR.8PK2925, PR.8PK2926, PR.8PK2927, PR.8PK2928, PR.8PK2929, PR.8PK2930, PR.8PK2931, PR.8PK2932, PR.8PK2933, PR.8PK2934, PR.8PK2935, PR.8PK2936, PR.8PK2937, PR.8PK2938, PR.8PK2939, PR.8PK2940, PR.8PK2941, PR.8PK2942, PR.8PK2943, PR.8PK2944, PR.8PK2945, PR.8PK2946, PR.8PK2947, PR.8PK2948, PR.8PK2949, PR.8PK2950, PR.8PK2951, PR.8PK2952, PR.8PK2953, PR.8PK2954, PR.8PK2955, PR.8PK2956, PR.8PK2957, PR.8PK2958, PR.8PK2959, PR.8PK2960, PR.8PK2961, PR.8PK2962, PR.8PK2963, PR.8PK2964, PR.8PK2965, PR.8PK2966, PR.8PK2967, PR.8PK2968, PR.8PK2969, PR.8PK2970, PR.8PK2971, PR.8PK2972, PR.8PK2973, PR.8PK2974, PR.8PK2975, PR.8PK2976, PR.8PK2977, PR.8PK2978, PR.8PK2979, PR.8PK2980, PR.8PK2981, PR.8PK2982, PR.8PK2983, PR.8PK2984, PR.8PK2985, PR.8PK2986, PR.8PK2987, PR.8PK2988, PR.8PK2989, PR.8PK2990, PR.8PK2991, PR.8PK2992, PR.8PK2993, PR.8PK2994, PR.8PK2995, PR.8PK2996, PR.8PK2997, PR.8PK2998, PR.8PK2999, PR.9PK000, PR.9PK001, PR.9PK002, PR.9PK003, PR.9PK004, PR.9PK005, PR.9PK006, PR.9PK007, PR.9PK008, PR.9PK009, PR.9PK010, PR.9PK011, PR.9PK012, PR.9PK013, PR.9PK014, PR.9PK015, PR.9PK016, PR.9PK017, PR.9PK018, PR.9PK019, PR.9PK020, PR.9PK021, PR.9PK022, PR.9PK023, PR.9PK024, PR.9PK025, PR.9PK026, PR.9PK027, PR.9PK028, PR.9PK029, PR.9PK030, PR.9PK031, PR.9PK032, PR.9PK033, PR.9PK034, PR.9PK035, PR.9PK036, PR.9PK037, PR.9PK038, PR.9PK039, PR.9PK040, PR.9PK041,

9PK065, PR.9PK066, PR.9PK067, PR.9PK068, PR.9PK069, PR.9PK070, PR.9PK071, PR.9PK072, PR.9PK073, PR.9PK074, PR.9PK075, PR.9PK076, PR.9PK077, PR.9PK078, PR.9PK079, PR.9PK080, PR.9PK081, PR.9PK082, PR.9PK083, PR.9PK084, PR.9PK085, PR.9PK086, PR.9PK087, PR.9PK088, PR.9PK089, PR.9PK090, PR.9PK091, PR.9PK092, PR.9PK093, PR.9PK094, PR.9PK095, PR.9PK096, PR.9PK097, PR.9PK098, PR.9PK099, PR.9PK100, PR.9PK101, PR.9PK102, PR.9PK103, PR.9PK104, PR.9PK105, PR.9PK106, PR.9PK107, PR.9PK108, PR.9PK109, PR.9PK110, PR.9PK111, PR.9PK112, PR.9PK113, PR.9PK114, PR.9PK115, PR.9PK116, PR.9PK117, PR.9PK118, PR.9PK119, PR.9PK120, PR.9PK121, PR.9PK122, PR.9PK123, PR.9PK124, PR.9PK125, PR.9PK126, PR.9PK127, PR.9PK128,

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.9PK129, PR.9PK130, PR.9PK131, PR.9PK132, PR.9PK133, PR.9PK134, PR.9PK135, PR.9PK136, PR.9PK137, PR.9PK138, PR.9PK139, PR.9PK140, PR.9PK141, PR.9PK142, PR.9PK143, PR.9PK144, PR.9PK145, PR.9PK146, PR.9PK147, PR.9PK148, PR.9PK149, PR.9PK150, PR.9PK151, PR.9PK152, PR.9PK153, PR.9PK154, PR.9PK155, PR.9PK156, PR.9PK157, PR.9PK158, PR.9PK159, PR.9PK160, PR.9PK161, PR.9PK162, PR.9PK163, PR.9PK164, PR.9PK165, PR.9PK166, PR.9PK167, PR.9PK168, PR.9PK169, PR.9PK170, PR.9PK171, PR.9PK172, PR.9PK173, PR.9PK174, PR.9PK175, PR.9PK176, PR.9PK177, PR.9PK178, PR.9PK179, PR.9PK180, PR.9PK181, PR.9PK182, PR.9PK183, PR.9PK184, PR.9PK185, PR.9PK186, PR.9PK187, PR.9PK188, PR.9PK189, PR.9PK190, PR.9PK191, PR.9PK192, PR.9PK193, PR.9PK194, PR.9PK195, PR.9PK196, PR.9PK197, PR.9PK198, PR.9PK199, PR.9PK200, PR.9PK201, PR.9PK202, PR.9PK203, PR.9PK204, PR.9PK205, PR.9PK206, PR.9PK207, PR.9PK208, PR.9PK209, PR.9PK210, PR.9PK211, PR.9PK212, PR.9PK213, PR.9PK214, PR.9PK215, PR.9PK216, PR.9PK217, PR.9PK218, PR.9PK219, PR.9PK220, PR.9PK221, PR.9PK222, PR.9PK223, PR.9PK224, PR.9PK225, PR.9PK226, PR.9PK227, PR.9PK228, PR.9PK229, PR.9PK230, PR.9PK231, PR.9PK232, PR.9PK233, PR.9PK234, PR.9PK235, PR.9PK236, PR.9PK237, PR.9PK238, PR.9PK239, PR.9PK240, PR.9PK241, PR.9PK242, PR.9PK243, PR.9PK244, PR.9PK245, PR.9PK246, PR.9PK247, PR.9PK248, PR.9PK249, PR.9PK250, PR.9PK251, PR.9PK252, PR.9PK253, PR.9PK254, PR.9PK255, PR.9PK256, PR.9PK257, PR.9PK258, PR.9PK259, PR.9PK260, PR.9PK261, PR.9PK262, PR.9PK263, PR.9PK264, PR.9PK265, PR.9PK266, PR.9PK267, PR.9PK268, PR.9PK269, PR.9PK270, PR.9PK271, PR.9PK272, PR.9PK273, PR.9PK274, PR.9PK275, PR.9PK276, PR.9PK277, PR.9PK278, PR.9PK279, PR.9PK280, PR.9PK281, PR.9PK282, PR.9PK283, PR.9PK284, PR.9PK285, PR.9PK286, PR.9PK287, PR.9PK288, PR.9PK289, PR.9PK290, PR.9PK291, PR.9PK292, PR.9PK293, PR.9PK294, PR.9PK295, PR.9PK296, PR.9PK297, PR.9PK298, PR.9PK299, PR.9PK300, PR.9PK301, PR.9PK302, PR.9PK303, PR.9PK304, PR.9PK305, PR.9PK306, PR.9PK307, PR.9PK308, PR.9PK309, PR.9PK310, PR.9PK311, PR.9PK312, PR.9PK313, PR.9PK314, PR.9PK315, PR.9PK316, PR.9PK317, PR.9PK318, PR.9PK319, PR.9PK320, PR.9PK321, PR.9PK322, PR.9PK323, PR.9PK324, PR.9PK325, PR.9PK326, PR.9PK327, PR.9PK328, PR.9PK329, PR.9PK330, PR.9PK331, PR.9PK332, PR.9PK333, PR.9PK334, PR.9PK335, PR.9PK336, PR.9PK337, PR.9PK338, PR.9PK339, PR.9PK340, PR.9PK341, PR.9PK342, PR.9PK343, PR.9PK344, PR.9PK345, PR.9PK346, PR.9PK347, PR.9PK348, PR.9PK349, PR.9PK350, PR.9PK351, PR.9PK352, PR.9PK353, PR.9PK354, PR.9PK355, PR.9PK356, PR.9PK357, PR.9PK358, PR.9PK359, PR.9PK360, PR.9PK361, PR.9PK362, PR.9PK363, PR.9PK364, PR.9PK365, PR.9PK366, PR.9PK367, PR.9PK368, PR.9PK369, PR.9PK370, PR.9PK371, PR.9PK372, PR.9PK373, PR.9PK374, PR.9PK375, PR.9PK376, PR.9PK377, PR.9PK378, PR.9PK379, PR.9PK380, PR.9PK381, PR.9PK382, PR.9PK383, PR.9PK384, PR.9PK385, PR.9PK386, PR.9PK387, PR.9PK388, PR.9PK389, PR.9PK390, PR.9PK391, PR.9PK392, PR.9PK393, PR.9PK394, PR.9PK395, PR.9PK396, PR.9PK397, PR.9PK398, PR.9PK399, PR.9PK400, PR.9PK401, PR.9PK402, PR.9PK403, PR.9PK404, PR.9PK405, PR.9PK406, PR.9PK407, PR.9PK408, PR.9PK409, PR.9PK410, PR.9PK411, PR.9PK412, PR.9PK413, PR.9PK414, PR.9PK415, PR.9PK416, PR.9PK417, PR.9PK418, PR.9PK419, PR.9PK420, PR.9PK421, PR.9PK422, PR.9PK423, PR.9PK424, PR.9PK425, PR.9PK426, PR.9PK427, PR.9PK428, PR.

9PK429, PR.9PK430, PR.9PK431, PR.9PK432, PR.9PK433, PR.9PK434, PR.9PK435, PR.9PK436, PR.9PK437, PR.9PK438, PR.9PK439, PR.9PK440, PR.9PK441, PR.9PK442, PR.9PK443, PR.9PK444, PR.9PK445, PR.9PK446, PR.9PK447, PR.9PK448, PR.9PK449, PR.9PK450, PR.9PK451, PR.9PK452, PR.9PK453, PR.9PK454, PR.9PK455, PR.9PK456, PR.9PK457, PR.9PK458, PR.9PK459, PR.9PK460, PR.9PK461, PR.9PK462, PR.9PK463, PR.9PK464, PR.9PK465, PR.9PK466, PR.9PK467, PR.9PK468, PR.9PK469, PR.9PK470, PR.9PK471, PR.9PK472, PR.9PK473, PR.9PK474, PR.9PK475, PR.9PK476, PR.9PK477, PR.9PK478, PR.9PK479, PR.9PK480, PR.9PK481, PR.9PK482, PR.9PK483, PR.9PK484, PR.9PK485, PR.9PK486, PR.9PK487, PR.9PK488, PR.9PK489, PR.9PK490, PR.9PK491, PR.

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

9PK492, PR.9PK493, PR.9PK494, PR.9PK495, PR.9PK496, PR.9PK497, PR.9PK498, PR.9PK499, PR.9PK500, PR.9PK501, PR.9PK502, PR.9PK503, PR.9PK504, PR.9PK505, PR.9PK506, PR.9PK507, PR.9PK508, PR.9PK509, PR.9PK510, PR.9PK511, PR.9PK512, PR.9PK513, PR.9PK514, PR.9PK515, PR.9PK516, PR.9PK517, PR.9PK518, PR.9PK519, PR.9PK520, PR.9PK521, PR.9PK522, PR.9PK523, PR.9PK524, PR.9PK525, PR.9PK526, PR.9PK527, PR.9PK528, PR.9PK529, PR.9PK530, PR.9PK531, PR.9PK532, PR.9PK533, PR.9PK534, PR.9PK535, PR.9PK536, PR.9PK537, PR.9PK538, PR.9PK539, PR.9PK540, PR.9PK541, PR.9PK542, PR.9PK543, PR.9PK544, PR.9PK545, PR.9PK546, PR.9PK547, PR.9PK548, PR.9PK549, PR.9PK550, PR.9PK551, PR.9PK552, PR.9PK553, PR.9PK554, PR.9PK555, PR.9PK556, PR.9PK557, PR.9PK558, PR.9PK559, PR.9PK560, PR.9PK561, PR.9PK562, PR.9PK563, PR.9PK564, PR.9PK565, PR.9PK566, PR.9PK567, PR.9PK568, PR.9PK569, PR.9PK570, PR.9PK571, PR.9PK572, PR.9PK573, PR.9PK574, PR.9PK575, PR.9PK576, PR.9PK577, PR.9PK578, PR.9PK579, PR.9PK580, PR.9PK581, PR.9PK582, PR.9PK583, PR.9PK584, PR.9PK585, PR.9PK586, PR.9PK587, PR.9PK588, PR.9PK589, PR.9PK590, PR.9PK591, PR.9PK592, PR.9PK593, PR.9PK594, PR.9PK595, PR.9PK596, PR.9PK597, PR.9PK598, PR.9PK599, PR.9PK600, PR.9PK601, PR.9PK602, PR.9PK603, PR.9PK604, PR.9PK605, PR.9PK606, PR.9PK607, PR.9PK608, PR.9PK609, PR.9PK610, PR.9PK611, PR.9PK612, PR.9PK613, PR.9PK614, PR.9PK615, PR.9PK616, PR.9PK617, PR.9PK618, PR.9PK619, PR.9PK620, PR.9PK621, PR.9PK622, PR.9PK623, PR.9PK624, PR.9PK625, PR.9PK626, PR.9PK627, PR.9PK628, PR.9PK629, PR.9PK630, PR.9PK631, PR.9PK632, PR.9PK633, PR.9PK634, PR.9PK635, PR.9PK636, PR.9PK637, PR.9PK638, PR.9PK639, PR.9PK640, PR.9PK641, PR.9PK642, PR.9PK643, PR.9PK644, PR.9PK645, PR.9PK646, PR.9PK647, PR.9PK648, PR.9PK649, PR.9PK650, PR.9PK651, PR.9PK652, PR.9PK653, PR.9PK654, PR.9PK655, PR.9PK656, PR.9PK657, PR.9PK658, PR.9PK659, PR.9PK660, PR.9PK661, PR.9PK662, PR.9PK663, PR.9PK664, PR.9PK665, PR.9PK666, PR.9PK667, PR.9PK668, PR.9PK669, PR.9PK670, PR.9PK671, PR.9PK672, PR.9PK673, PR.9PK674, PR.9PK675, PR.9PK676, PR.9PK677, PR.9PK678, PR.9PK679, PR.9PK680, PR.9PK681, PR.9PK682, PR.9PK683, PR.9PK684, PR.9PK685, PR.9PK686, PR.9PK687, PR.9PK688, PR.9PK689, PR.9PK690, PR.9PK691, PR.9PK692, PR.9PK693, PR.9PK694, PR.9PK695, PR.9PK696, PR.9PK697, PR.9PK698, PR.9PK699, PR.9PK700, PR.9PK701, PR.9PK702, PR.9PK703, PR.9PK704, PR.9PK705, PR.9PK706, PR.9PK707, PR.9PK708, PR.9PK709, PR.9PK710, PR.9PK711, PR.9PK712, PR.9PK713, PR.9PK714, PR.9PK715, PR.9PK716, PR.9PK717, PR.9PK718, PR.9PK719, PR.9PK720, PR.9PK721, PR.9PK722, PR.9PK723, PR.9PK724, PR.9PK725, PR.9PK726, PR.9PK727, PR.9PK728, PR.9PK729, PR.9PK730, PR.9PK731, PR.9PK732, PR.9PK733, PR.9PK734, PR.9PK735, PR.9PK736, PR.9PK737, PR.9PK738, PR.9PK739, PR.9PK740, PR.9PK741, PR.9PK742, PR.9PK743, PR.9PK744, PR.9PK745, PR.9PK746, PR.9PK747, PR.9PK748, PR.9PK749, PR.9PK750, PR.9PK751, PR.9PK752, PR.9PK753, PR.9PK754, PR.9PK755, PR.9PK756, PR.9PK757, PR.9PK758, PR.9PK759, PR.9PK760, PR.9PK761, PR.9PK762, PR.9PK763, PR.9PK764, PR.9PK765, PR.9PK766, PR.9PK767, PR.9PK768, PR.9PK769, PR.9PK770, PR.9PK771, PR.9PK772, PR.9PK773, PR.9PK774, PR.9PK775, PR.9PK776, PR.9PK777, PR.9PK778, PR.9PK779, PR.9PK780, PR.9PK781, PR.9PK782, PR.9PK783, PR.9PK784, PR.9PK785, PR.9PK786, PR.9PK787, PR.9PK788, PR.9PK789, PR.9PK790, PR.9PK791, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9PK792, PR.9PK793, PR.9PK794, PR.9PK795, PR.9PK796, PR.9PK797, PR.9PK798, PR.9PK799, PR.9PK800, PR.9PK801, PR.9PK802, PR.9PK803, PR.9PK804, PR.9PK805, PR.9PK806, PR.9PK807, PR.9PK808, PR.9PK809, PR.9PK810, PR.9PK811, PR.9PK812, PR.9PK813, PR.9PK814, PR.9PK815, PR.9PK816, PR.9PK817, PR.9PK818, PR.9PK819, PR.9PK820, PR.9PK821, PR.9PK822, PR.9PK823, PR.9PK824, PR.9PK825, PR.9PK826, PR.9PK827, PR.9PK828, PR.9PK829, PR.9PK830, PR.9PK831, PR.9PK832, PR.9PK833, PR.9PK834, PR.9PK835, PR.9PK836, PR.9PK837, PR.9PK838, PR.9PK839, PR.9PK840, PR.9PK841, PR.9PK842, PR.9PK843, PR.9PK844, PR.9PK845, PR.9PK846, PR.9PK847, PR.9PK848, PR.9PK849, PR.9PK850, PR.9PK851, PR.9PK852, PR.9PK853, PR.9PK854, PR.9PK855,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.9PK856, PR.9PK857, PR.9PK858, PR.9PK859, PR.9PK860, PR.9PK861, PR.9PK862, PR.9PK863, PR.9PK864, PR.9PK865, PR.9PK866, PR.9PK867, PR.9PK868, PR.9PK869, PR.9PK870, PR.9PK871, PR.9PK872, PR.9PK873, PR.9PK874, PR.9PK875, PR.9PK876, PR.9PK877, PR.9PK878, PR.9PK879, PR.9PK880, PR.9PK881, PR.9PK882, PR.9PK883, PR.9PK884, PR.9PK885, PR.9PK886, PR.9PK887, PR.9PK888, PR.9PK889, PR.9PK890, PR.9PK891, PR.9PK892, PR.9PK893, PR.9PK894, PR.9PK895, PR.9PK896, PR.9PK897, PR.9PK898, PR.9PK899, PR.9PK900, PR.9PK901, PR.9PK902, PR.9PK903, PR.9PK904, PR.9PK905, PR.9PK906, PR.9PK907, PR.9PK908, PR.9PK909, PR.9PK910, PR.9PK911, PR.9PK912, PR.9PK913, PR.9PK914, PR.9PK915, PR.9PK916, PR.9PK917, PR.9PK918, PR.9PK919, PR.9PK920, PR.9PK921, PR.9PK922, PR.9PK923, PR.9PK924, PR.9PK925, PR.9PK926, PR.9PK927, PR.9PK928, PR.9PK929, PR.9PK930, PR.9PK931, PR.9PK932, PR.9PK933, PR.9PK934, PR.9PK935, PR.9PK936, PR.9PK937, PR.9PK938, PR.9PK939, PR.9PK940, PR.9PK941, PR.9PK942, PR.9PK943, PR.9PK944, PR.9PK945, PR.9PK946, PR.9PK947, PR.9PK948, PR.9PK949, PR.9PK950, PR.9PK951, PR.9PK952, PR.9PK953, PR.9PK954, PR.9PK955, PR.9PK956, PR.9PK957, PR.9PK958, PR.9PK959, PR.9PK960, PR.9PK961, PR.9PK962, PR.9PK963, PR.9PK964, PR.9PK965, PR.9PK966, PR.9PK967, PR.9PK968, PR.9PK969, PR.9PK970, PR.9PK971, PR.9PK972, PR.9PK973, PR.9PK974, PR.9PK975, PR.9PK976, PR.9PK977, PR.9PK978, PR.9PK979, PR.9PK980, PR.9PK981, PR.9PK982, PR.9PK983, PR.9PK984, PR.9PK985, PR.9PK986, PR.9PK987, PR.9PK988, PR.9PK989, PR.9PK990, PR.9PK991, PR.9PK992, PR.9PK993, PR.9PK994, PR.9PK995, PR.9PK996, PR.9PK997, PR.9PK998, PR.9PK999, PR.9PK1000, PR.9PK1001, PR.9PK1002, PR.9PK1003, PR.9PK1004, PR.9PK1005, PR.9PK1006, PR.9PK1007, PR.9PK1008, PR.9PK1009, PR.9PK1010, PR.9PK1011, PR.9PK1012, PR.9PK1013, PR.9PK1014, PR.9PK1015, PR.9PK1016, PR.9PK1017, PR.9PK1018, PR.9PK1019, PR.9PK1020, PR.9PK1021, PR.9PK1022, PR.9PK1023, PR.9PK1024, PR.9PK1025, PR.9PK1026, PR.9PK1027, PR.9PK1028, PR.9PK1029, PR.9PK1030, PR.9PK1031, PR.9PK1032, PR.9PK1033, PR.9PK1034, PR.9PK1035, PR.9PK1036, PR.9PK1037, PR.9PK1038, PR.9PK1039, PR.9PK1040, PR.9PK1041, PR.9PK1042, PR.9PK1043, PR.9PK1044, PR.9PK1045, PR.9PK1046, PR.9PK1047, PR.9PK1048, PR.9PK1049, PR.9PK1050, PR.9PK1051, PR.9PK1052, PR.9PK1053, PR.9PK1054, PR.9PK1055, PR.9PK1056, PR.9PK1057, PR.9PK1058, PR.9PK1059, PR.9PK1060, PR.9PK1061, PR.9PK1062, PR.9PK1063, PR.9PK1064, PR.9PK1065, PR.9PK1066, PR.9PK1067, PR.9PK1068, PR.9PK1069, PR.9PK1070, PR.9PK1071, PR.9PK1072, PR.9PK1073, PR.9PK1074, PR.9PK1075, PR.9PK1076, PR.9PK1077, PR.9PK1078, PR.9PK1079, PR.9PK1080, PR.9PK1081, PR.9PK1082, PR.9PK1083, PR.9PK1084, PR.9PK1085, PR.9PK1086, PR.9PK1087, PR.9PK1088, PR.9PK1089, PR.9PK1090, PR.9PK1091, PR.9PK1092, PR.9PK1093, PR.9PK1094, PR.9PK1095, PR.9PK1096, PR.9PK1097, PR.9PK1098, PR.9PK1099, PR.9PK1100, PR.9PK1101, PR.9PK1102, PR.9PK1103, PR.9PK1104, PR.9PK1105, PR.9PK1106, PR.9PK1107, PR.9PK1108, PR.9PK1109, PR.9PK1110, PR.9PK1111, PR.9PK1112, PR.9PK1113, PR.9PK1114, PR.9PK1115, PR.9PK1116, PR.9PK1117, PR.9PK1118, PR.9PK1119, PR.9PK1120, PR.9PK1121, PR.9PK1122, PR.9PK1123, PR.9PK1124,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
 8708939009 - - - - прочие;
 8708913509 - - - - прочие;
 8708709909 - - - - прочие;
 8708709109 - - - - прочие;
 8708509909 - - - - прочие;
 8536419000 - - на силу тока более 2 А;
 8511900009 - - прочие;
 8511500008 - - прочие;
 8511400008 - - прочие;
 8483109500 - - прочие;
 8483102509 - - - прочие;
 8483102108 - - - прочие;
 8482800009 - - прочие;
 8482500009 - - прочие;
 8482400009 - - прочие;
 8482300009 - - прочие;
 8482200009 - - прочие;
 8482109008 - - - прочие;
 8409990009 - - - прочие;
 8409910008 - - - прочие;
 4010390000 - - прочие;
 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.9PK1135, PR.9PK1136, PR.9PK1137, PR.9PK1138, PR.9PK1139,
PR.9PK1140, PR.9PK1141, PR.9PK1142, PR.9PK1143, PR.9PK1144,
PR.9PK1145, PR.9PK1146, PR.9PK1147, PR.9PK1148, PR.9PK1149,
PR.9PK1150, PR.9PK1151, PR.9PK1152, PR.9PK1153, PR.9PK1154,
PR.9PK1155, PR.9PK1156, PR.9PK1157, PR.9PK1158, PR.9PK1159,
PR.9PK1160, PR.9PK1161, PR.9PK1162, PR.9PK1163, PR.9PK1164,
PR.9PK1165, PR.9PK1166, PR.9PK1167, PR.9PK1168, PR.9PK1169,
PR.9PK1170, PR.9PK1171, PR.9PK1172, PR.9PK1173, PR.9PK1174,
PR.9PK1175, PR.9PK1176, PR.9PK1177, PR.9PK1178, PR.9PK1179,
PR.9PK1180, PR.9PK1181, PR.9PK1182, PR.9PK1183, PR.9PK1184,
PR.9PK1185, PR.9PK1186, PR.9PK1187, PR.9PK1188, PR.9PK1189,
PR.9PK1190, PR.9PK1191, PR.9PK1192, PR.9PK1193, PR.9PK1194,
PR.9PK1195, PR.9PK1196, PR.9PK1197, PR.9PK1198, PR.9PK1199,
PR.9PK1200, PR.9PK1201, PR.9PK1202, PR.9PK1203, PR.9PK1204,
PR.9PK1205, PR.9PK1206, PR.9PK1207, PR.9PK1208, PR.9PK1209,
PR.9PK1210, PR.9PK1211, PR.9PK1212, PR.9PK1213, PR.9PK1214,
PR.9PK1215, PR.9PK1216, PR.9PK1217, PR.9PK1218, PR.9PK1219,
PR.9PK1220, PR.9PK1221, PR.9PK1222, PR.9PK1223, PR.9PK1224,
PR.9PK1225, PR.9PK1226, PR.9PK1227, PR.9PK1228, PR.9PK1229,
PR.9PK1230, PR.9PK1231, PR.9PK1232, PR.9PK1233, PR.9PK1234,
PR.9PK1235, PR.9PK1236, PR.9PK1237, PR.9PK1238, PR.9PK1239,
PR.9PK1240, PR.9PK1241, PR.9PK1242, PR.9PK1243, PR.9PK1244,
PR.9PK1245, PR.9PK1246, PR.9PK1247, PR.9PK1248, PR.9PK1249,
PR.9PK1250, PR.9PK1251, PR.9PK1252, PR.9PK1253, PR.9PK1254,
PR.9PK1255, PR.9PK1256, PR.9PK1257, PR.9PK1258, PR.9PK1259,
PR.9PK1260, PR.9PK1261, PR.9PK1262, PR.9PK1263, PR.9PK1264,
PR.9PK1265, PR.9PK1266, PR.9PK1267, PR.9PK1268, PR.9PK1269,
PR.9PK1270, PR.9PK1271, PR.9PK1272, PR.9PK1273, PR.9PK1274,
PR.9PK1275, PR.9PK1276, PR.9PK1277, PR.9PK1278, PR.9PK1279,
PR.9PK1280, PR.9PK1281, PR.9PK1282, PR.9PK1283, PR.9PK1284,
PR.9PK1285, PR.9PK1286, PR.9PK1287, PR.9PK1288, PR.9PK1289,
PR.9PK1290, PR.9PK1291, PR.9PK1292, PR.9PK1293, PR.9PK1294,
PR.9PK1295, PR.9PK1296, PR.9PK1297, PR.9PK1298, PR.9PK1299,
PR.9PK1300, PR.9PK1301, PR.9PK1302, PR.9PK1303, PR.9PK1304,
PR.9PK1305, PR.9PK1306, PR.9PK1307, PR.9PK1308, PR.9PK1309,
PR.9PK1310, PR.9PK1311, PR.9PK1312, PR.9PK1313, PR.9PK1314,
PR.9PK1315, PR.9PK1316, PR.9PK1317, PR.9PK1318, PR.9PK1319,
PR.9PK1320, PR.9PK1321, PR.9PK1322, PR.9PK1323, PR.9PK1324,
PR.9PK1325, PR.9PK1326, PR.9PK1327, PR.9PK1328, PR.9PK1329,
PR.9PK1330, PR.9PK1331, PR.9PK1332, PR.9PK1333, PR.9PK1334,
PR.9PK1335, PR.9PK1336, PR.9PK1337, PR.9PK1338, PR.9PK1339,
PR.9PK1340, PR.9PK1341, PR.9PK1342, PR.9PK1343, PR.9PK1344,
PR.9PK1345, PR.9PK1346, PR.9PK1347, PR.9PK1348, PR.9PK1349,
PR.9PK1350, PR.9PK1351, PR.9PK1352, PR.9PK1353, PR.9PK1354,
PR.9PK1355, PR.9PK1356, PR.9PK1357, PR.9PK1358, PR.9PK1359,
PR.9PK1360, PR.9PK1361, PR.9PK1362, PR.9PK1363, PR.9PK1364,
PR.9PK1365, PR.9PK1366, PR.9PK1367, PR.9PK1368, PR.9PK1369,
PR.9PK1370, PR.9PK1371, PR.9PK1372, PR.9PK1373, PR.9PK1374,
PR.9PK1375, PR.9PK1376, PR.9PK1377, PR.9PK1378, PR.9PK1379,
PR.9PK1380, PR.9PK1381, PR.9PK1382, PR.9PK1383, PR.9PK1384,

PR.9PK1410, PR.9PK1411, PR.9PK1412, PR.9PK1413, PR.9PK1414, PR.9PK1415, PR.9PK1416, PR.9PK1417, PR.9PK1418, PR.9PK1419, PR.9PK1420, PR.9PK1421, PR.9PK1422, PR.9PK1423, PR.9PK1424, PR.9PK1425, PR.9PK1426, PR.9PK1427, PR.9PK1428, PR.9PK1429, PR.9PK1430, PR.9PK1431, PR.9PK1432, PR.9PK1433, PR.9PK1434, PR.9PK1435, PR.9PK1436, PR.9PK1437, PR.9PK1438, PR.9PK1439, PR.9PK1440, PR.9PK1441, PR.9PK1442, PR.9PK1443, PR.9PK1444, PR.9PK1445, PR.9PK1446, PR.9PK1447, PR.9PK1448, PR.9PK1449, PR.9PK1450, PR.9PK1451, PR.9PK1452, PR.9PK1453, PR.9PK1454, PR.9PK1455, PR.9PK1456, PR.9PK1457, PR.9PK1458, PR.9PK1459, PR.9PK1460, PR.9PK1461, PR.9PK1462, PR.9PK1463, PR.9PK1464, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	9PK1468, PR.9PK1469, PR.9PK1470, PR.9PK1471, PR.9PK1472, PR.9PK1473, PR.9PK1474, PR.9PK1475, PR.9PK1476, PR.9PK1477, PR.9PK1478, PR.9PK1479, PR.9PK1480, PR.9PK1481, PR.9PK1482, PR.9PK1483, PR.9PK1484, PR.9PK1485, PR.9PK1486, PR.9PK1487, PR.9PK1488, PR.9PK1489, PR.9PK1490, PR.9PK1491, PR.9PK1492, PR.9PK1493, PR.9PK1494, PR.9PK1495, PR.9PK1496, PR.9PK1497, PR.9PK1498, PR.9PK1499, PR.9PK1500, PR.9PK1501, PR.9PK1502, PR.9PK1503, PR.9PK1504, PR.9PK1505, PR.9PK1506, PR.9PK1507, PR.9PK1508, PR.9PK1509, PR.9PK1510, PR.9PK1511, PR.9PK1512, PR.9PK1513, PR.9PK1514, PR.9PK1515, PR.9PK1516, PR.9PK1517, PR.9PK1518, PR.9PK1519, PR.9PK1520, PR.9PK1521, PR.9PK1522, PR.9PK1523, PR.9PK1524, PR.9PK1525, PR.9PK1526, PR.9PK1527, PR.9PK1528, PR.9PK1529, PR.9PK1530, PR.9PK1531, PR.9PK1532, PR.9PK1533, PR.9PK1534, PR.9PK1535, PR.9PK1536, PR.9PK1537, PR.9PK1538, PR.9PK1539, PR.9PK1540, PR.9PK1541, PR.9PK1542, PR.9PK1543, PR.9PK1544, PR.9PK1545, PR.9PK1546, PR.9PK1547, PR.9PK1548, PR.9PK1549, PR.9PK1550, PR.9PK1551, PR.9PK1552, PR.9PK1553, PR.9PK1554, PR.9PK1555, PR.9PK1556, PR.9PK1557, PR.9PK1558, PR.9PK1559, PR.9PK1560, PR.9PK1561, PR.9PK1562, PR.9PK1563, PR.9PK1564, PR.9PK1565, PR.9PK1566, PR.9PK1567, PR.9PK1568, PR.9PK1569, PR.9PK1570, PR.9PK1571, PR.9PK1572, PR.9PK1573, PR.9PK1574, PR.9PK1575, PR.9PK1576, PR.9PK1577, PR.9PK1578, PR.9PK1579, PR.9PK1580, PR.9PK1581, PR.9PK1582, PR.9PK1583, PR.9PK1584, PR.9PK1585, PR.9PK1586, PR.9PK1587, PR.9PK1588, PR.9PK1589, PR.9PK1590, PR.9PK1591, PR.9PK1592, PR.9PK1593, PR.9PK1594, PR.9PK1595, PR.9PK1596, PR.9PK1597, PR.9PK1598, PR.9PK1599, PR.9PK1600, PR.9PK1601, PR.9PK1602, PR.9PK1603, PR.9PK1604, PR.9PK1605, PR.9PK1606, PR.9PK1607, PR.9PK1608, PR.9PK1609, PR.9PK1610, PR.9PK1611, PR.9PK1612, PR.9PK1613, PR.9PK1614, PR.9PK1615, PR.9PK1616, PR.9PK1617, PR.9PK1618, PR.9PK1619, PR.9PK1620, PR.9PK1621, PR.9PK1622, PR.9PK1623, PR.9PK1624, PR.9PK1625, PR.9PK1626, PR.9PK1627, PR.9PK1628, PR.9PK1629, PR.9PK1630, PR.9PK1631, PR.9PK1632, PR.9PK1633, PR.9PK1634, PR.9PK1635, PR.9PK1636, PR.9PK1637, PR.9PK1638, PR.9PK1639, PR.9PK1640, PR.9PK1641, PR.9PK1642, PR.9PK1643, PR.9PK1644, PR.9PK1645, PR.9PK1646, PR.9PK1647, PR.9PK1648, PR.9PK1649, PR.9PK1650, PR.9PK1651, PR.9PK1652, PR.9PK1653, PR.9PK1654, PR.9PK1655, PR.9PK1656, PR.9PK1657, PR.9PK1658, PR.9PK1659, PR.9PK1660, PR.9PK1661, PR.9PK1662, PR.9PK1663, PR.9PK1664, PR.9PK1665, PR.9PK1666, PR.9PK1667, PR.9PK1668, PR.9PK1669, PR.9PK1670, PR.9PK1671, PR.9PK1672, PR.9PK1673, PR.9PK1674, PR.9PK1675, PR.9PK1676, PR.9PK1677, PR.9PK1678, PR.9PK1679, PR.9PK1680, PR.9PK1681, PR.9PK1682, PR.9PK1683, PR.9PK1684, PR.9PK1685, PR.9PK1686, PR.9PK1687, PR.9PK1688, PR.9PK1689, PR.9PK1690, PR.9PK1691, PR.9PK1692, PR.9PK1693, PR.9PK1694, PR.9PK1695, PR.9PK1696, PR.9PK1697, PR.9PK1698, PR.9PK1699, PR.9PK1700, PR.9PK1701, PR.9PK1702, PR.9PK1703, PR.9PK1704, PR.9PK1705, PR.9PK1706, PR.9PK1707, PR.9PK1708, PR.9PK1709, PR.9PK1710, PR.9PK1711, PR.9PK1712, PR.9PK1713, PR.9PK1714, PR.9PK1715, PR.9PK1716, PR.9PK1717, PR.9PK1718,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9PK1743, PR.9PK1744, PR.9PK1745, PR.9PK1746, PR.9PK1747, PR.9PK1748, PR.9PK1749, PR.9PK1750, PR.9PK1751, PR.9PK1752, PR.9PK1753, PR.9PK1754, PR.9PK1755, PR.9PK1756, PR.9PK1757, PR.9PK1758, PR.9PK1759, PR.9PK1760, PR.9PK1761, PR.9PK1762, PR.9PK1763, PR.9PK1764, PR.9PK1765, PR.9PK1766, PR.9PK1767, PR.9PK1768, PR.9PK1769, PR.9PK1770, PR.9PK1771, PR.9PK1772, PR.9PK1773, PR.9PK1774, PR.9PK1775, PR.9PK1776, PR.9PK1777, PR.9PK1778, PR.9PK1779, PR.9PK1780, PR.9PK1781, PR.9PK1782, PR.9PK1783, PR.9PK1784, PR.9PK1785, PR.9PK1786, PR.9PK1787, PR.9PK1788, PR.9PK1789, PR.9PK1790, PR.9PK1791, PR.9PK1792, PR.9PK1793, PR.9PK1794, PR.9PK1795, PR.9PK1796, PR.9PK1797, PR.9PK1798, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	9PK1801, PR.9PK1802, PR.9PK1803, PR.9PK1804, PR.9PK1805, PR.9PK1806, PR.9PK1807, PR.9PK1808, PR.9PK1809, PR.9PK1810, PR.9PK1811, PR.9PK1812, PR.9PK1813, PR.9PK1814, PR.9PK1815, PR.9PK1816, PR.9PK1817, PR.9PK1818, PR.9PK1819, PR.9PK1820, PR.9PK1821, PR.9PK1822, PR.9PK1823, PR.9PK1824, PR.9PK1825, PR.9PK1826, PR.9PK1827, PR.9PK1828, PR.9PK1829, PR.9PK1830, PR.9PK1831, PR.9PK1832, PR.9PK1833, PR.9PK1834, PR.9PK1835, PR.9PK1836, PR.9PK1837, PR.9PK1838, PR.9PK1839, PR.9PK1840, PR.9PK1841, PR.9PK1842, PR.9PK1843, PR.9PK1844, PR.9PK1845, PR.9PK1846, PR.9PK1847, PR.9PK1848, PR.9PK1849, PR.9PK1850, PR.9PK1851, PR.9PK1852, PR.9PK1853, PR.9PK1854, PR.9PK1855, PR.9PK1856, PR.9PK1857, PR.9PK1858, PR.9PK1859, PR.9PK1860, PR.9PK1861, PR.9PK1862, PR.9PK1863, PR.9PK1864, PR.9PK1865, PR.9PK1866, PR.9PK1867, PR.9PK1868, PR.9PK1869, PR.9PK1870, PR.9PK1871, PR.9PK1872, PR.9PK1873, PR.9PK1874, PR.9PK1875, PR.9PK1876, PR.9PK1877, PR.9PK1878, PR.9PK1879, PR.9PK1880, PR.9PK1881, PR.9PK1882, PR.9PK1883, PR.9PK1884, PR.9PK1885, PR.9PK1886, PR.9PK1887, PR.9PK1888, PR.9PK1889, PR.9PK1890, PR.9PK1891, PR.9PK1892, PR.9PK1893, PR.9PK1894, PR.9PK1895, PR.9PK1896, PR.9PK1897, PR.9PK1898, PR.9PK1899, PR.9PK1900, PR.9PK1901, PR.9PK1902, PR.9PK1903, PR.9PK1904, PR.9PK1905, PR.9PK1906, PR.9PK1907, PR.9PK1908, PR.9PK1909, PR.9PK1910, PR.9PK1911, PR.9PK1912, PR.9PK1913, PR.9PK1914, PR.9PK1915, PR.9PK1916, PR.9PK1917, PR.9PK1918, PR.9PK1919, PR.9PK1920, PR.9PK1921, PR.9PK1922, PR.9PK1923, PR.9PK1924, PR.9PK1925, PR.9PK1926, PR.9PK1927, PR.9PK1928, PR.9PK1929, PR.9PK1930, PR.9PK1931, PR.9PK1932, PR.9PK1933, PR.9PK1934, PR.9PK1935, PR.9PK1936, PR.9PK1937, PR.9PK1938, PR.9PK1939, PR.9PK1940, PR.9PK1941, PR.9PK1942, PR.9PK1943, PR.9PK1944, PR.9PK1945, PR.9PK1946, PR.9PK1947, PR.9PK1948, PR.9PK1949, PR.9PK1950, PR.9PK1951, PR.9PK1952, PR.9PK1953, PR.9PK1954, PR.9PK1955, PR.9PK1956, PR.9PK1957, PR.9PK1958, PR.9PK1959, PR.9PK1960, PR.9PK1961, PR.9PK1962, PR.9PK1963, PR.9PK1964, PR.9PK1965, PR.9PK1966, PR.9PK1967, PR.9PK1968, PR.9PK1969, PR.9PK1970, PR.9PK1971, PR.9PK1972, PR.9PK1973, PR.9PK1974, PR.9PK1975, PR.9PK1976, PR.9PK1977, PR.9PK1978, PR.9PK1979, PR.9PK1980, PR.9PK1981, PR.9PK1982, PR.9PK1983, PR.9PK1984, PR.9PK1985, PR.9PK1986, PR.9PK1987, PR.9PK1988, PR.9PK1989, PR.9PK1990, PR.9PK1991, PR.9PK1992, PR.9PK1993, PR.9PK1994, PR.9PK1995, PR.9PK1996, PR.9PK1997, PR.9PK1998, PR.9PK1999, PR.9PK2000, PR.9PK2001, PR.9PK2002, PR.9PK2003, PR.9PK2004, PR.9PK2005, PR.9PK2006, PR.9PK2007, PR.9PK2008, PR.9PK2009, PR.9PK2010, PR.9PK2011, PR.9PK2012, PR.9PK2013, PR.9PK2014, PR.9PK2015, PR.9PK2016, PR.9PK2017, PR.9PK2018, PR.9PK2019, PR.9PK2020, PR.9PK2021, PR.9PK2022, PR.9PK2023, PR.9PK2024, PR.9PK2025, PR.9PK2026, PR.9PK2027, PR.9PK2028, PR.9PK2029, PR.9PK2030, PR.9PK2031, PR.9PK2032, PR.9PK2033, PR.9PK2034, PR.9PK2035, PR.9PK2036, PR.9PK2037, PR.9PK2038, PR.9PK2039, PR.9PK2040, PR.9PK2041, PR.9PK2042, PR.9PK2043, PR.9PK2044, PR.9PK2045, PR.9PK2046, PR.9PK2047, PR.9PK2048, PR.9PK2049, PR.9PK2050, PR.9PK2051,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9PK2076, PR.9PK2077, PR.9PK2078, PR.9PK2079, PR.9PK2080, PR.9PK2081, PR.9PK2082, PR.9PK2083, PR.9PK2084, PR.9PK2085, PR.9PK2086, PR.9PK2087, PR.9PK2088, PR.9PK2089, PR.9PK2090, PR.9PK2091, PR.9PK2092, PR.9PK2093, PR.9PK2094, PR.9PK2095, PR.9PK2096, PR.9PK2097, PR.9PK2098, PR.9PK2099, PR.9PK2100, PR.9PK2101, PR.9PK2102, PR.9PK2103, PR.9PK2104, PR.9PK2105, PR.9PK2106, PR.9PK2107, PR.9PK2108, PR.9PK2109, PR.9PK2110, PR.9PK2111, PR.9PK2112, PR.9PK2113, PR.9PK2114, PR.9PK2115, PR.9PK2116, PR.9PK2117, PR.9PK2118, PR.9PK2119, PR.9PK2120, PR.9PK2121, PR.9PK2122, PR.9PK2123, PR.9PK2124, PR.9PK2125, PR.9PK2126, PR.9PK2127, PR.9PK2128, PR.9PK2129, PR.9PK2130, PR.9PK2131, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	9PK2134, PR.9PK2135, PR.9PK2136, PR.9PK2137, PR.9PK2138, PR.9PK2139, PR.9PK2140, PR.9PK2141, PR.9PK2142, PR.9PK2143, PR.9PK2144, PR.9PK2145, PR.9PK2146, PR.9PK2147, PR.9PK2148, PR.9PK2149, PR.9PK2150, PR.9PK2151, PR.9PK2152, PR.9PK2153, PR.9PK2154, PR.9PK2155, PR.9PK2156, PR.9PK2157, PR.9PK2158, PR.9PK2159, PR.9PK2160, PR.9PK2161, PR.9PK2162, PR.9PK2163, PR.9PK2164, PR.9PK2165, PR.9PK2166, PR.9PK2167, PR.9PK2168, PR.9PK2169, PR.9PK2170, PR.9PK2171, PR.9PK2172, PR.9PK2173, PR.9PK2174, PR.9PK2175, PR.9PK2176, PR.9PK2177, PR.9PK2178, PR.9PK2179, PR.9PK2180, PR.9PK2181, PR.9PK2182, PR.9PK2183, PR.9PK2184, PR.9PK2185, PR.9PK2186, PR.9PK2187, PR.9PK2188, PR.9PK2189, PR.9PK2190, PR.9PK2191, PR.9PK2192, PR.9PK2193, PR.9PK2194, PR.9PK2195, PR.9PK2196, PR.9PK2197, PR.9PK2198, PR.9PK2199, PR.9PK2200, PR.9PK2201, PR.9PK2202, PR.9PK2203, PR.9PK2204, PR.9PK2205, PR.9PK2206, PR.9PK2207, PR.9PK2208, PR.9PK2209, PR.9PK2210, PR.9PK2211, PR.9PK2212, PR.9PK2213, PR.9PK2214, PR.9PK2215, PR.9PK2216, PR.9PK2217, PR.9PK2218, PR.9PK2219, PR.9PK2220, PR.9PK2221, PR.9PK2222, PR.9PK2223, PR.9PK2224, PR.9PK2225, PR.9PK2226, PR.9PK2227, PR.9PK2228, PR.9PK2229, PR.9PK2230, PR.9PK2231, PR.9PK2232, PR.9PK2233, PR.9PK2234, PR.9PK2235, PR.9PK2236, PR.9PK2237, PR.9PK2238, PR.9PK2239, PR.9PK2240, PR.9PK2241, PR.9PK2242, PR.9PK2243, PR.9PK2244, PR.9PK2245, PR.9PK2246, PR.9PK2247, PR.9PK2248, PR.9PK2249, PR.9PK2250, PR.9PK2251, PR.9PK2252, PR.9PK2253, PR.9PK2254, PR.9PK2255, PR.9PK2256, PR.9PK2257, PR.9PK2258, PR.9PK2259, PR.9PK2260, PR.9PK2261, PR.9PK2262, PR.9PK2263, PR.9PK2264, PR.9PK2265, PR.9PK2266, PR.9PK2267, PR.9PK2268, PR.9PK2269, PR.9PK2270, PR.9PK2271, PR.9PK2272, PR.9PK2273, PR.9PK2274, PR.9PK2275, PR.9PK2276, PR.9PK2277, PR.9PK2278, PR.9PK2279, PR.9PK2280, PR.9PK2281, PR.9PK2282, PR.9PK2283, PR.9PK2284, PR.9PK2285, PR.9PK2286, PR.9PK2287, PR.9PK2288, PR.9PK2289, PR.9PK2290, PR.9PK2291, PR.9PK2292, PR.9PK2293, PR.9PK2294, PR.9PK2295, PR.9PK2296, PR.9PK2297, PR.9PK2298, PR.9PK2299, PR.9PK2300, PR.9PK2301, PR.9PK2302, PR.9PK2303, PR.9PK2304, PR.9PK2305, PR.9PK2306, PR.9PK2307, PR.9PK2308, PR.9PK2309, PR.9PK2310, PR.9PK2311, PR.9PK2312, PR.9PK2313, PR.9PK2314, PR.9PK2315, PR.9PK2316, PR.9PK2317, PR.9PK2318, PR.9PK2319, PR.9PK2320, PR.9PK2321, PR.9PK2322, PR.9PK2323, PR.9PK2324, PR.9PK2325, PR.9PK2326, PR.9PK2327, PR.9PK2328, PR.9PK2329, PR.9PK2330, PR.9PK2331, PR.9PK2332, PR.9PK2333, PR.9PK2334, PR.9PK2335, PR.9PK2336, PR.9PK2337, PR.9PK2338, PR.9PK2339, PR.9PK2340, PR.9PK2341, PR.9PK2342, PR.9PK2343, PR.9PK2344, PR.9PK2345, PR.9PK2346, PR.9PK2347, PR.9PK2348, PR.9PK2349, PR.9PK2350, PR.9PK2351, PR.9PK2352, PR.9PK2353, PR.9PK2354, PR.9PK2355, PR.9PK2356, PR.9PK2357, PR.9PK2358, PR.9PK2359, PR.9PK2360, PR.9PK2361, PR.9PK2362, PR.9PK2363, PR.9PK2364, PR.9PK2365, PR.9PK2366, PR.9PK2367, PR.9PK2368, PR.9PK2369, PR.9PK2370, PR.9PK2371, PR.9PK2372, PR.9PK2373, PR.9PK2374,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.9PK2395, PR.9PK2396, PR.9PK2397, PR.9PK2398, PR.9PK2399,
PR.9PK2400, PR.9PK2401, PR.9PK2402, PR.9PK2403, PR.9PK2404,
PR.9PK2405, PR.9PK2406, PR.9PK2407, PR.9PK2408, PR.9PK2409,
PR.9PK2410, PR.9PK2411, PR.9PK2412, PR.9PK2413, PR.9PK2414,
PR.9PK2415, PR.9PK2416, PR.9PK2417, PR.9PK2418, PR.9PK2419,
PR.9PK2420, PR.9PK2421, PR.9PK2422, PR.9PK2423, PR.9PK2424,
PR.9PK2425, PR.9PK2426, PR.9PK2427, PR.9PK2428, PR.9PK2429,
PR.9PK2430, PR.9PK2431, PR.9PK2432, PR.9PK2433, PR.9PK2434,
PR.9PK2435, PR.9PK2436, PR.9PK2437, PR.9PK2438, PR.9PK2439,
PR.9PK2440, PR.9PK2441, PR.9PK2442, PR.9PK2443, PR.9PK2444,
PR.9PK2445, PR.9PK2446, PR.9PK2447, PR.9PK2448, PR.9PK2449,
PR.9PK2450, PR.9PK2451, PR.9PK2452, PR.9PK2453, PR.9PK2454,
PR.9PK2455, PR.9PK2456, PR.9PK2457, PR.9PK2458, PR.9PK2459,
PR.9PK2460, PR.9PK2461, PR.9PK2462, PR.9PK2463, PR.9PK2464,
PR.9PK2465, PR.9PK2466, PR.9PK2467, PR.9PK2468, PR.9PK2469,
PR.9PK2470, PR.9PK2471, PR.9PK2472, PR.9PK2473, PR.9PK2474,
PR.9PK2475, PR.9PK2476, PR.9PK2477, PR.9PK2478, PR.9PK2479,
PR.9PK2480, PR.9PK2481, PR.9PK2482, PR.9PK2483, PR.9PK2484,
PR.9PK2485, PR.9PK2486, PR.9PK2487, PR.9PK2488, PR.9PK2489,
PR.9PK2490, PR.9PK2491, PR.9PK2492, PR.9PK2493, PR.9PK2494,
PR.9PK2495, PR.9PK2496, PR.9PK2497, PR.9PK2498, PR.9PK2499,
PR.9PK2500, PR.9PK2501, PR.9PK2502, PR.9PK2503, PR.9PK2504,
PR.9PK2505, PR.9PK2506, PR.9PK2507, PR.9PK2508, PR.9PK2509,
PR.9PK2510, PR.9PK2511, PR.9PK2512, PR.9PK2513, PR.9PK2514,
PR.9PK2515, PR.9PK2516, PR.9PK2517, PR.9PK2518, PR.9PK2519,
PR.9PK2520, PR.9PK2521, PR.9PK2522, PR.9PK2523, PR.9PK2524,
PR.9PK2525, PR.9PK2526, PR.9PK2527, PR.9PK2528, PR.9PK2529,
PR.9PK2530, PR.9PK2531, PR.9PK2532, PR.9PK2533, PR.9PK2534,
PR.9PK2535, PR.9PK2536, PR.9PK2537, PR.9PK2538, PR.9PK2539,
PR.9PK2540, PR.9PK2541, PR.9PK2542, PR.9PK2543, PR.9PK2544,
PR.9PK2545, PR.9PK2546, PR.9PK2547, PR.9PK2548, PR.9PK2549,
PR.9PK2550, PR.9PK2551, PR.9PK2552, PR.9PK2553, PR.9PK2554,
PR.9PK2555, PR.9PK2556, PR.9PK2557, PR.9PK2558, PR.9PK2559,
PR.9PK2560, PR.9PK2561, PR.9PK2562, PR.9PK2563, PR.9PK2564,
PR.9PK2565, PR.9PK2566, PR.9PK2567, PR.9PK2568, PR.9PK2569,
PR.9PK2570, PR.9PK2571, PR.9PK2572, PR.9PK2573, PR.9PK2574,
PR.9PK2575, PR.9PK2576, PR.9PK2577, PR.9PK2578, PR.9PK2579,
PR.9PK2580, PR.9PK2581, PR.9PK2582, PR.9PK2583, PR.9PK2584,
PR.9PK2585, PR.9PK2586, PR.9PK2587, PR.9PK2588, PR.9PK2589,
PR.9PK2590, PR.9PK2591, PR.9PK2592, PR.9PK2593, PR.9PK2594,
PR.9PK2595, PR.9PK2596, PR.9PK2597, PR.9PK2598, PR.9PK2599,
PR.9PK2600, PR.9PK2601, PR.9PK2602, PR.9PK2603, PR.9PK2604,
PR.9PK2605, PR.9PK2606, PR.9PK2607, PR.9PK2608, PR.9PK2609,
PR.9PK2610, PR.9PK2611, PR.9PK2612, PR.9PK2613, PR.9PK2614,
PR.9PK2615, PR.9PK2616, PR.9PK2617, PR.9PK2618, PR.9PK2619,
PR.9PK2620, PR.9PK2621, PR.9PK2622, PR.9PK2623, PR.9PK2624,
PR.9PK2625, PR.9PK2626, PR.9PK2627, PR.9PK2628, PR.9PK2629,
PR.9PK2630, PR.9PK2631, PR.9PK2632, PR.9PK2633, PR.9PK2634,
PR.9PK2635, PR.9PK2636, PR.9PK2637, PR.9PK2638, PR.9PK2639,
PR.9PK2640, PR.9PK2641, PR.9PK2642, PR.9PK2643, PR.9PK2644,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.9PK2670, PR.9PK2671, PR.9PK2672, PR.9PK2673, PR.9PK2674,
PR.9PK2675, PR.9PK2676, PR.9PK2677, PR.9PK2678, PR.9PK2679,
PR.9PK2680, PR.9PK2681, PR.9PK2682, PR.9PK2683, PR.9PK2684,
PR.9PK2685, PR.9PK2686, PR.9PK2687, PR.9PK2688, PR.9PK2689,
PR.9PK2690, PR.9PK2691, PR.9PK2692, PR.9PK2693, PR.9PK2694,
PR.9PK2695, PR.9PK2696, PR.9PK2697, PR.9PK2698, PR.9PK2699,
PR.9PK2700, PR.9PK2701, PR.9PK2702, PR.9PK2703, PR.9PK2704,
PR.9PK2705, PR.9PK2706, PR.9PK2707, PR.9PK2708, PR.9PK2709,
PR.9PK2710, PR.9PK2711, PR.9PK2712, PR.9PK2713, PR.9PK2714,
PR.9PK2715, PR.9PK2716, PR.9PK2717, PR.9PK2718, PR.9PK2719,
PR.9PK2720, PR.9PK2721, PR.9PK2722, PR.9PK2723, PR.9PK2724,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

9PK2728, PR.9PK2729, PR.9PK2730, PR.9PK2731, PR.9PK2732, PR.9PK2733, PR.9PK2734, PR.9PK2735, PR.9PK2736, PR.9PK2737, PR.9PK2738, PR.9PK2739, PR.9PK2740, PR.9PK2741, PR.9PK2742, PR.9PK2743, PR.9PK2744, PR.9PK2745, PR.9PK2746, PR.9PK2747, PR.9PK2748, PR.9PK2749, PR.9PK2750, PR.9PK2751, PR.9PK2752, PR.9PK2753, PR.9PK2754, PR.9PK2755, PR.9PK2756, PR.9PK2757, PR.9PK2758, PR.9PK2759, PR.9PK2760, PR.9PK2761, PR.9PK2762, PR.9PK2763, PR.9PK2764, PR.9PK2765, PR.9PK2766, PR.9PK2767, PR.9PK2768, PR.9PK2769, PR.9PK2770, PR.9PK2771, PR.9PK2772, PR.9PK2773, PR.9PK2774, PR.9PK2775, PR.9PK2776, PR.9PK2777, PR.9PK2778, PR.9PK2779, PR.9PK2780, PR.9PK2781, PR.9PK2782, PR.9PK2783, PR.9PK2784, PR.9PK2785, PR.9PK2786, PR.9PK2787, PR.9PK2788, PR.9PK2789, PR.9PK2790, PR.9PK2791, PR.9PK2792, PR.9PK2793, PR.9PK2794, PR.9PK2795, PR.9PK2796, PR.9PK2797, PR.9PK2798, PR.9PK2799, PR.9PK2800, PR.9PK2801, PR.9PK2802, PR.9PK2803, PR.9PK2804, PR.9PK2805, PR.9PK2806, PR.9PK2807, PR.9PK2808, PR.9PK2809, PR.9PK2810, PR.9PK2811, PR.9PK2812, PR.9PK2813, PR.9PK2814, PR.9PK2815, PR.9PK2816, PR.9PK2817, PR.9PK2818, PR.9PK2819, PR.9PK2820, PR.9PK2821, PR.9PK2822, PR.9PK2823, PR.9PK2824, PR.9PK2825, PR.9PK2826, PR.9PK2827, PR.9PK2828, PR.9PK2829, PR.9PK2830, PR.9PK2831, PR.9PK2832, PR.9PK2833, PR.9PK2834, PR.9PK2835, PR.9PK2836, PR.9PK2837, PR.9PK2838, PR.9PK2839, PR.9PK2840, PR.9PK2841, PR.9PK2842, PR.9PK2843, PR.9PK2844, PR.9PK2845, PR.9PK2846, PR.9PK2847, PR.9PK2848, PR.9PK2849, PR.9PK2850, PR.9PK2851, PR.9PK2852, PR.9PK2853, PR.9PK2854, PR.9PK2855, PR.9PK2856, PR.9PK2857, PR.9PK2858, PR.9PK2859, PR.9PK2860, PR.9PK2861, PR.9PK2862, PR.9PK2863, PR.9PK2864, PR.9PK2865, PR.9PK2866, PR.9PK2867, PR.9PK2868, PR.9PK2869, PR.9PK2870, PR.9PK2871, PR.9PK2872, PR.9PK2873, PR.9PK2874, PR.9PK2875, PR.9PK2876, PR.9PK2877, PR.9PK2878, PR.9PK2879, PR.9PK2880, PR.9PK2881, PR.9PK2882, PR.9PK2883, PR.9PK2884, PR.9PK2885, PR.9PK2886, PR.9PK2887, PR.9PK2888, PR.9PK2889, PR.9PK2890, PR.9PK2891, PR.9PK2892, PR.9PK2893, PR.9PK2894, PR.9PK2895, PR.9PK2896, PR.9PK2897, PR.9PK2898, PR.9PK2899, PR.9PK2900, PR.9PK2901, PR.9PK2902, PR.9PK2903, PR.9PK2904, PR.9PK2905, PR.9PK2906, PR.9PK2907, PR.9PK2908, PR.9PK2909, PR.9PK2910, PR.9PK2911, PR.9PK2912, PR.9PK2913, PR.9PK2914, PR.9PK2915, PR.9PK2916, PR.9PK2917, PR.9PK2918, PR.9PK2919, PR.9PK2920, PR.9PK2921, PR.9PK2922, PR.9PK2923, PR.9PK2924, PR.9PK2925, PR.9PK2926, PR.9PK2927, PR.9PK2928, PR.9PK2929, PR.9PK2930, PR.9PK2931, PR.9PK2932, PR.9PK2933, PR.9PK2934, PR.9PK2935, PR.9PK2936, PR.9PK2937, PR.9PK2938, PR.9PK2939, PR.9PK2940, PR.9PK2941, PR.9PK2942, PR.9PK2943, PR.9PK2944, PR.9PK2945, PR.9PK2946, PR.9PK2947, PR.9PK2948, PR.9PK2949, PR.9PK2950, PR.9PK2951, PR.9PK2952, PR.9PK2953, PR.9PK2954, PR.9PK2955, PR.9PK2956, PR.9PK2957, PR.9PK2958, PR.9PK2959, PR.9PK2960, PR.9PK2961, PR.9PK2962, PR.9PK2963, PR.9PK2964, PR.9PK2965, PR.9PK2966, PR.9PK2967, PR.9PK2968, PR.9PK2969, PR.9PK2970, PR.9PK2971, PR.9PK2972, PR.9PK2973, PR.9PK2974, PR.9PK2975, PR.9PK2976, PR.9PK2977, PR.9PK2978,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

10PK003, PR.10PK004, PR.10PK005, PR.10PK006, PR.10PK007, PR.10PK008, PR.10PK009, PR.10PK010, PR.10PK011, PR.10PK012, PR.10PK013, PR.10PK014, PR.10PK015, PR.10PK016, PR.10PK017, PR.10PK018, PR.10PK019, PR.10PK020, PR.10PK021, PR.10PK022, PR.10PK023, PR.10PK024, PR.10PK025, PR.10PK026, PR.10PK027, PR.10PK028, PR.10PK029, PR.10PK030, PR.10PK031, PR.10PK032, PR.10PK033, PR.10PK034, PR.10PK035, PR.10PK036, PR.10PK037, PR.10PK038, PR.10PK039, PR.10PK040, PR.10PK041, PR.10PK042, PR.10PK043, PR.10PK044, PR.10PK045, PR.10PK046, PR.10PK047, PR.10PK048, PR.10PK049, PR.10PK050, PR.10PK051, PR.10PK052, PR.10PK053, PR.10PK054, PR.10PK055, PR.10PK056, PR.10PK057, PR.10PK058, 8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

10PK061, PR.10PK062, PR.10PK063, PR.10PK064, PR.10PK065, PR.10PK066,
PR.10PK067, PR.10PK068, PR.10PK069, PR.10PK070, PR.10PK071,
PR.10PK072, PR.10PK073, PR.10PK074, PR.10PK075, PR.10PK076,
PR.10PK077, PR.10PK078, PR.10PK079, PR.10PK080, PR.10PK081,
PR.10PK082, PR.10PK083, PR.10PK084, PR.10PK085, PR.10PK086,
PR.10PK087, PR.10PK088, PR.10PK089, PR.10PK090, PR.10PK091,
PR.10PK092, PR.10PK093, PR.10PK094, PR.10PK095, PR.10PK096,
PR.10PK097, PR.10PK098, PR.10PK099, PR.10PK100, PR.10PK101,
PR.10PK102, PR.10PK103, PR.10PK104, PR.10PK105, PR.10PK106,
PR.10PK107, PR.10PK108, PR.10PK109, PR.10PK110, PR.10PK111,
PR.10PK112, PR.10PK113, PR.10PK114, PR.10PK115, PR.10PK116,
PR.10PK117, PR.10PK118, PR.10PK119, PR.10PK120, PR.10PK121,
PR.10PK122, PR.10PK123, PR.10PK124, PR.10PK125, PR.10PK126,
PR.10PK127, PR.10PK128, PR.10PK129, PR.10PK130, PR.10PK131,
PR.10PK132, PR.10PK133, PR.10PK134, PR.10PK135, PR.10PK136,
PR.10PK137, PR.10PK138, PR.10PK139, PR.10PK140, PR.10PK141,
PR.10PK142, PR.10PK143, PR.10PK144, PR.10PK145, PR.10PK146,
PR.10PK147, PR.10PK148, PR.10PK149, PR.10PK150, PR.10PK151,
PR.10PK152, PR.10PK153, PR.10PK154, PR.10PK155, PR.10PK156,
PR.10PK157, PR.10PK158, PR.10PK159, PR.10PK160, PR.10PK161,
PR.10PK162, PR.10PK163, PR.10PK164, PR.10PK165, PR.10PK166,
PR.10PK167, PR.10PK168, PR.10PK169, PR.10PK170, PR.10PK171,
PR.10PK172, PR.10PK173, PR.10PK174, PR.10PK175, PR.10PK176,
PR.10PK177, PR.10PK178, PR.10PK179, PR.10PK180, PR.10PK181,
PR.10PK182, PR.10PK183, PR.10PK184, PR.10PK185, PR.10PK186,
PR.10PK187, PR.10PK188, PR.10PK189, PR.10PK190, PR.10PK191,
PR.10PK192, PR.10PK193, PR.10PK194, PR.10PK195, PR.10PK196,
PR.10PK197, PR.10PK198, PR.10PK199, PR.10PK200, PR.10PK201,
PR.10PK202, PR.10PK203, PR.10PK204, PR.10PK205, PR.10PK206,
PR.10PK207, PR.10PK208, PR.10PK209, PR.10PK210, PR.10PK211,
PR.10PK212, PR.10PK213, PR.10PK214, PR.10PK215, PR.10PK216,
PR.10PK217, PR.10PK218, PR.10PK219, PR.10PK220, PR.10PK221,
PR.10PK222, PR.10PK223, PR.10PK224, PR.10PK225, PR.10PK226,
PR.10PK227, PR.10PK228, PR.10PK229, PR.10PK230, PR.10PK231,
PR.10PK232, PR.10PK233, PR.10PK234, PR.10PK235, PR.10PK236,
PR.10PK237, PR.10PK238, PR.10PK239, PR.10PK240, PR.10PK241,
PR.10PK242, PR.10PK243, PR.10PK244, PR.10PK245, PR.10PK246,
PR.10PK247, PR.10PK248, PR.10PK249, PR.10PK250, PR.10PK251,
PR.10PK252, PR.10PK253, PR.10PK254, PR.10PK255, PR.10PK256,
PR.10PK257, PR.10PK258, PR.10PK259, PR.10PK260, PR.10PK261,
PR.10PK262, PR.10PK263, PR.10PK264, PR.10PK265, PR.10PK266,
PR.10PK267, PR.10PK268, PR.10PK269, PR.10PK270, PR.10PK271,
PR.10PK272, PR.10PK273, PR.10PK274, PR.10PK275, PR.10PK276,
PR.10PK277, PR.10PK278, PR.10PK279, PR.10PK280, PR.10PK281,
PR.10PK282, PR.10PK283, PR.10PK284, PR.10PK285, PR.10PK286,
PR.10PK287, PR.10PK288, PR.10PK289, PR.10PK290, PR.10PK291,
PR.10PK292, PR.10PK293, PR.10PK294, PR.10PK295, PR.10PK296,
PR.10PK297, PR.10PK298, PR.10PK299, PR.10PK300, PR.10PK301,
PR.10PK302, PR.10PK303, PR.10PK304, PR.10PK305, PR.10PK306,
PR.10PK307, PR.10PK308, PR.10PK309, PR.10PK310, PR.10PK311,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

10PK336, PR.10PK337, PR.10PK338, PR.10PK339, PR.10PK340, PR.10PK341, PR.10PK342, PR.10PK343, PR.10PK344, PR.10PK345, PR.10PK346, PR.10PK347, PR.10PK348, PR.10PK349, PR.10PK350, PR.10PK351, PR.10PK352, PR.10PK353, PR.10PK354, PR.10PK355, PR.10PK356, PR.10PK357, PR.10PK358, PR.10PK359, PR.10PK360, PR.10PK361, PR.10PK362, PR.10PK363, PR.10PK364, PR.10PK365, PR.10PK366, PR.10PK367, PR.10PK368, PR.10PK369, PR.10PK370, PR.10PK371, PR.10PK372, PR.10PK373, PR.10PK374, PR.10PK375, PR.10PK376, PR.10PK377, PR.10PK378, PR.10PK379, PR.10PK380, PR.10PK381, PR.10PK382, PR.10PK383, PR.10PK384, PR.10PK385, PR.10PK386, PR.10PK387, PR.10PK388, PR.10PK389, PR.10PK390, PR.10PK391, 8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	10PK394, PR.10PK395, PR.10PK396, PR.10PK397, PR.10PK398, PR.10PK399, PR.10PK400, PR.10PK401, PR.10PK402, PR.10PK403, PR.10PK404, PR.10PK405, PR.10PK406, PR.10PK407, PR.10PK408, PR.10PK409, PR.10PK410, PR.10PK411, PR.10PK412, PR.10PK413, PR.10PK414, PR.10PK415, PR.10PK416, PR.10PK417, PR.10PK418, PR.10PK419, PR.10PK420, PR.10PK421, PR.10PK422, PR.10PK423, PR.10PK424, PR.10PK425, PR.10PK426, PR.10PK427, PR.10PK428, PR.10PK429, PR.10PK430, PR.10PK431, PR.10PK432, PR.10PK433, PR.10PK434, PR.10PK435, PR.10PK436, PR.10PK437, PR.10PK438, PR.10PK439, PR.10PK440, PR.10PK441, PR.10PK442, PR.10PK443, PR.10PK444, PR.10PK445, PR.10PK446, PR.10PK447, PR.10PK448, PR.10PK449, PR.10PK450, PR.10PK451, PR.10PK452, PR.10PK453, PR.10PK454, PR.10PK455, PR.10PK456, PR.10PK457, PR.10PK458, PR.10PK459, PR.10PK460, PR.10PK461, PR.10PK462, PR.10PK463, PR.10PK464, PR.10PK465, PR.10PK466, PR.10PK467, PR.10PK468, PR.10PK469, PR.10PK470, PR.10PK471, PR.10PK472, PR.10PK473, PR.10PK474, PR.10PK475, PR.10PK476, PR.10PK477, PR.10PK478, PR.10PK479, PR.10PK480, PR.10PK481, PR.10PK482, PR.10PK483, PR.10PK484, PR.10PK485, PR.10PK486, PR.10PK487, PR.10PK488, PR.10PK489, PR.10PK490, PR.10PK491, PR.10PK492, PR.10PK493, PR.10PK494, PR.10PK495, PR.10PK496, PR.10PK497, PR.10PK498, PR.10PK499, PR.10PK500, PR.10PK501, PR.10PK502, PR.10PK503, PR.10PK504, PR.10PK505, PR.10PK506, PR.10PK507, PR.10PK508, PR.10PK509, PR.10PK510, PR.10PK511, PR.10PK512, PR.10PK513, PR.10PK514, PR.10PK515, PR.10PK516, PR.10PK517, PR.10PK518, PR.10PK519, PR.10PK520, PR.10PK521, PR.10PK522, PR.10PK523, PR.10PK524, PR.10PK525, PR.10PK526, PR.10PK527, PR.10PK528, PR.10PK529, PR.10PK530, PR.10PK531, PR.10PK532, PR.10PK533, PR.10PK534, PR.10PK535, PR.10PK536, PR.10PK537, PR.10PK538, PR.10PK539, PR.10PK540, PR.10PK541, PR.10PK542, PR.10PK543, PR.10PK544, PR.10PK545, PR.10PK546, PR.10PK547, PR.10PK548, PR.10PK549, PR.10PK550, PR.10PK551, PR.10PK552, PR.10PK553, PR.10PK554, PR.10PK555, PR.10PK556, PR.10PK557, PR.10PK558, PR.10PK559, PR.10PK560, PR.10PK561, PR.10PK562, PR.10PK563, PR.10PK564, PR.10PK565, PR.10PK566, PR.10PK567, PR.10PK568, PR.10PK569, PR.10PK570, PR.10PK571, PR.10PK572, PR.10PK573, PR.10PK574, PR.10PK575, PR.10PK576, PR.10PK577, PR.10PK578, PR.10PK579, PR.10PK580, PR.10PK581, PR.10PK582, PR.10PK583, PR.10PK584, PR.10PK585, PR.10PK586, PR.10PK587, PR.10PK588, PR.10PK589, PR.10PK590, PR.10PK591, PR.10PK592, PR.10PK593, PR.10PK594, PR.10PK595, PR.10PK596, PR.10PK597, PR.10PK598, PR.10PK599, PR.10PK600, PR.10PK601, PR.10PK602, PR.10PK603, PR.10PK604, PR.10PK605, PR.10PK606, PR.10PK607, PR.10PK608, PR.10PK609, PR.10PK610, PR.10PK611, PR.10PK612, PR.10PK613, PR.10PK614, PR.10PK615, PR.10PK616, PR.10PK617, PR.10PK618, PR.10PK619, PR.10PK620, PR.10PK621, PR.10PK622, PR.10PK623, PR.10PK624, PR.10PK625, PR.10PK626, PR.10PK627, PR.10PK628, PR.10PK629, PR.10PK630, PR.10PK631, PR.10PK632, PR.10PK633, PR.10PK634,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - прочие;
8511500008 - - прочие;
8511400008 - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.10PK655, PR.10PK656, PR.10PK657, PR.10PK658, PR.10PK659,
PR.10PK660, PR.10PK661, PR.10PK662, PR.10PK663, PR.10PK664,
PR.10PK665, PR.10PK666, PR.10PK667, PR.10PK668, PR.10PK669,
PR.10PK670, PR.10PK671, PR.10PK672, PR.10PK673, PR.10PK674,
PR.10PK675, PR.10PK676, PR.10PK677, PR.10PK678, PR.10PK679,
PR.10PK680, PR.10PK681, PR.10PK682, PR.10PK683, PR.10PK684,
PR.10PK685, PR.10PK686, PR.10PK687, PR.10PK688, PR.10PK689,
PR.10PK690, PR.10PK691, PR.10PK692, PR.10PK693, PR.10PK694,
PR.10PK695, PR.10PK696, PR.10PK697, PR.10PK698, PR.10PK699,
PR.10PK700, PR.10PK701, PR.10PK702, PR.10PK703, PR.10PK704,
PR.10PK705, PR.10PK706, PR.10PK707, PR.10PK708, PR.10PK709,
PR.10PK710, PR.10PK711, PR.10PK712, PR.10PK713, PR.10PK714,
PR.10PK715, PR.10PK716, PR.10PK717, PR.10PK718, PR.10PK719,
PR.10PK720, PR.10PK721, PR.10PK722, PR.10PK723, PR.10PK724,
PR.10PK725, PR.10PK726, PR.10PK727, PR.10PK728, PR.10PK729,
PR.10PK730, PR.10PK731, PR.10PK732, PR.10PK733, PR.10PK734,
PR.10PK735, PR.10PK736, PR.10PK737, PR.10PK738, PR.10PK739,
PR.10PK740, PR.10PK741, PR.10PK742, PR.10PK743, PR.10PK744,
PR.10PK745, PR.10PK746, PR.10PK747, PR.10PK748, PR.10PK749,
PR.10PK750, PR.10PK751, PR.10PK752, PR.10PK753, PR.10PK754,
PR.10PK755, PR.10PK756, PR.10PK757, PR.10PK758, PR.10PK759,
PR.10PK760, PR.10PK761, PR.10PK762, PR.10PK763, PR.10PK764,
PR.10PK765, PR.10PK766, PR.10PK767, PR.10PK768, PR.10PK769,
PR.10PK770, PR.10PK771, PR.10PK772, PR.10PK773, PR.10PK774,
PR.10PK775, PR.10PK776, PR.10PK777, PR.10PK778, PR.10PK779,
PR.10PK780, PR.10PK781, PR.10PK782, PR.10PK783, PR.10PK784,
PR.10PK785, PR.10PK786, PR.10PK787, PR.10PK788, PR.10PK789,
PR.10PK790, PR.10PK791, PR.10PK792, PR.10PK793, PR.10PK794,
PR.10PK795, PR.10PK796, PR.10PK797, PR.10PK798, PR.10PK799,
PR.10PK800, PR.10PK801, PR.10PK802, PR.10PK803, PR.10PK804,
PR.10PK805, PR.10PK806, PR.10PK807, PR.10PK808, PR.10PK809,
PR.10PK810, PR.10PK811, PR.10PK812, PR.10PK813, PR.10PK814,
PR.10PK815, PR.10PK816, PR.10PK817, PR.10PK818, PR.10PK819,
PR.10PK820, PR.10PK821, PR.10PK822, PR.10PK823, PR.10PK824,
PR.10PK825, PR.10PK826, PR.10PK827, PR.10PK828, PR.10PK829,
PR.10PK830, PR.10PK831, PR.10PK832, PR.10PK833, PR.10PK834,
PR.10PK835, PR.10PK836, PR.10PK837, PR.10PK838, PR.10PK839,
PR.10PK840, PR.10PK841, PR.10PK842, PR.10PK843, PR.10PK844,
PR.10PK845, PR.10PK846, PR.10PK847, PR.10PK848, PR.10PK849,
PR.10PK850, PR.10PK851, PR.10PK852, PR.10PK853, PR.10PK854,
PR.10PK855, PR.10PK856, PR.10PK857, PR.10PK858, PR.10PK859,
PR.10PK860, PR.10PK861, PR.10PK862, PR.10PK863, PR.10PK864,
PR.10PK865, PR.10PK866, PR.10PK867, PR.10PK868, PR.10PK869,
PR.10PK870, PR.10PK871, PR.10PK872, PR.10PK873, PR.10PK874,
PR.10PK875, PR.10PK876, PR.10PK877, PR.10PK878, PR.10PK879,
PR.10PK880, PR.10PK881, PR.10PK882, PR.10PK883, PR.10PK884,
PR.10PK885, PR.10PK886, PR.10PK887, PR.10PK888, PR.10PK889,
PR.10PK890, PR.10PK891, PR.10PK892, PR.10PK893, PR.10PK894,
PR.10PK895, PR.10PK896, PR.10PK897, PR.10PK898, PR.10PK899,
PR.10PK900, PR.10PK901, PR.10PK902, PR.10PK903, PR.10PK904,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

PR.10PK930, PR.10PK931, PR.10PK932, PR.10PK933, PR.10PK934,
PR.10PK935, PR.10PK936, PR.10PK937, PR.10PK938, PR.10PK939,
PR.10PK940, PR.10PK941, PR.10PK942, PR.10PK943, PR.10PK944,
PR.10PK945, PR.10PK946, PR.10PK947, PR.10PK948, PR.10PK949,
PR.10PK950, PR.10PK951, PR.10PK952, PR.10PK953, PR.10PK954,
PR.10PK955, PR.10PK956, PR.10PK957, PR.10PK958, PR.10PK959,
PR.10PK960, PR.10PK961, PR.10PK962, PR.10PK963, PR.10PK964,
PR.10PK965, PR.10PK966, PR.10PK967, PR.10PK968, PR.10PK969,
PR.10PK970, PR.10PK971, PR.10PK972, PR.10PK973, PR.10PK974,
PR.10PK975, PR.10PK976, PR.10PK977, PR.10PK978, PR.10PK979,
PR.10PK980, PR.10PK981, PR.10PK982, PR.10PK983, PR.10PK984,
8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	10PK988, PR.10PK989, PR.10PK990, PR.10PK991, PR.10PK992, PR.10PK993, PR.10PK994, PR.10PK995, PR.10PK996, PR.10PK997, PR.10PK998, PR.10PK999, PR.10PK1000, PR.10PK1001, PR.10PK1002, PR.10PK1003, PR.10PK1004, PR.10PK1005, PR.10PK1006, PR.10PK1007, PR.10PK1008, PR.10PK1009, PR.10PK1010, PR.10PK1011, PR.10PK1012, PR.10PK1013, PR.10PK1014, PR.10PK1015, PR.10PK1016, PR.10PK1017, PR.10PK1018, PR.10PK1019, PR.10PK1020, PR.10PK1021, PR.10PK1022, PR.10PK1023, PR.10PK1024, PR.10PK1025, PR.10PK1026, PR.10PK1027, PR.10PK1028, PR.10PK1029, PR.10PK1030, PR.10PK1031, PR.10PK1032, PR.10PK1033, PR.10PK1034, PR.10PK1035, PR.10PK1036, PR.10PK1037, PR.10PK1038, PR.10PK1039, PR.10PK1040, PR.10PK1041, PR.10PK1042, PR.10PK1043, PR.10PK1044, PR.10PK1045, PR.10PK1046, PR.10PK1047, PR.10PK1048, PR.10PK1049, PR.10PK1050, PR.10PK1051, PR.10PK1052, PR.10PK1053, PR.10PK1054, PR.10PK1055, PR.10PK1056, PR.10PK1057, PR.10PK1058, PR.10PK1059, PR.10PK1060, PR.10PK1061, PR.10PK1062, PR.10PK1063, PR.10PK1064, PR.10PK1065, PR.10PK1066, PR.10PK1067, PR.10PK1068, PR.10PK1069, PR.10PK1070, PR.10PK1071, PR.10PK1072, PR.10PK1073, PR.10PK1074, PR.10PK1075, PR.10PK1076, PR.10PK1077, PR.10PK1078, PR.10PK1079, PR.10PK1080, PR.10PK1081, PR.10PK1082, PR.10PK1083, PR.10PK1084, PR.10PK1085, PR.10PK1086, PR.10PK1087, PR.10PK1088, PR.10PK1089, PR.10PK1090, PR.10PK1091, PR.10PK1092, PR.10PK1093, PR.10PK1094, PR.10PK1095, PR.10PK1096, PR.10PK1097, PR.10PK1098, PR.10PK1099, PR.10PK1100, PR.10PK1101, PR.10PK1102, PR.10PK1103, PR.10PK1104, PR.10PK1105, PR.10PK1106, PR.10PK1107, PR.10PK1108, PR.10PK1109, PR.10PK1110, PR.10PK1111, PR.10PK1112, PR.10PK1113, PR.10PK1114, PR.10PK1115, PR.10PK1116, PR.10PK1117, PR.10PK1118, PR.10PK1119, PR.10PK1120, PR.10PK1121, PR.10PK1122, PR.10PK1123, PR.10PK1124, PR.10PK1125, PR.10PK1126, PR.10PK1127, PR.10PK1128, PR.10PK1129, PR.10PK1130, PR.10PK1131, PR.10PK1132, PR.10PK1133, PR.10PK1134, PR.10PK1135, PR.10PK1136, PR.10PK1137, PR.10PK1138, PR.10PK1139, PR.10PK1140, PR.10PK1141, PR.10PK1142, PR.10PK1143, PR.10PK1144, PR.10PK1145, PR.10PK1146, PR.10PK1147, PR.10PK1148, PR.10PK1149, PR.10PK1150, PR.10PK1151, PR.10PK1152, PR.10PK1153, PR.10PK1154, PR.10PK1155, PR.10PK1156, PR.10PK1157, PR.10PK1158, PR.10PK1159, PR.10PK1160, PR.10PK1161, PR.10PK1162, PR.10PK1163, PR.10PK1164, PR.10PK1165, PR.10PK1166, PR.10PK1167, PR.10PK1168, PR.10PK1169, PR.10PK1170, PR.10PK1171, PR.10PK1172, PR.10PK1173, PR.10PK1174, PR.10PK1175, PR.10PK1176, PR.10PK1177, PR.10PK1178, PR.10PK1179, PR.10PK1180, PR.10PK1181, PR.10PK1182, PR.10PK1183, PR.10PK1184, PR.10PK1185, PR.10PK1186, PR.10PK1187, PR.10PK1188, PR.10PK1189, PR.10PK1190, PR.10PK1191, PR.10PK1192, PR.10PK1193, PR.10PK1194, PR.10PK1195, PR.10PK1196, PR.10PK1197, PR.10PK1198, PR.10PK1199, PR.10PK1200, PR.10PK1201, PR.10PK1202, PR.10PK1203, PR.10PK1204, PR.10PK1205, PR.10PK1206, PR.10PK1207, PR.10PK1208, PR.10PK1209, PR.10PK1210, PR.10PK1211, PR.10PK1212, PR.10PK1213, PR.10PK1214, PR.10PK1215, PR.10PK1216, PR.10PK1217, PR.10PK1218, PR.10PK1219, PR.10PK1220, PR.10PK1221, PR.10PK1222, PR.10PK1223, PR.10PK1224, PR.10PK1225, PR.10PK1226, PR.10PK1227, PR.10PK1228, PR.10PK1229, PR.10PK1230, PR.10PK1231, PR.10PK1232, PR.10PK1233, PR.10PK1234, PR.10PK1235, PR.10PK1236, PR.10PK1237, PR.10PK1238, PR.

10PK1239, PR.10PK1240, PR.10PK1241, PR.10PK1242, PR.10PK1243, PR.10PK1244, PR.10PK1245, PR.10PK1246, PR.10PK1247, PR.10PK1248, PR.10PK1249, PR.10PK1250, PR.10PK1251, PR.10PK1252, PR.10PK1253, PR.10PK1254, PR.10PK1255, PR.10PK1256, PR.10PK1257, PR.10PK1258, PR.10PK1259, PR.10PK1260, PR.10PK1261, PR.10PK1262, PR.10PK1263, PR.10PK1264, PR.10PK1265, PR.10PK1266, PR.10PK1267, PR.10PK1268, PR.10PK1269, PR.10PK1270, PR.10PK1271, PR.10PK1272, PR.10PK1273, PR.10PK1274, PR.10PK1275, PR.10PK1276, PR.10PK1277, PR.10PK1278, PR.10PK1279, PR.10PK1280, PR.10PK1281, PR.10PK1282, PR.10PK1283, PR.10PK1284, PR.10PK1285, PR.10PK1286, PR.10PK1287, PR.10PK1288, PR.10PK1289, PR.10PK1290, PR.10PK1291, PR.10PK1292, PR.10PK1293, PR.10PK1294, PR.10PK1295, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

10PK1296, PR.10PK1297, PR.10PK1298, PR.10PK1299, PR.10PK1300, PR.10PK1301, PR.10PK1302, PR.10PK1303, PR.10PK1304, PR.10PK1305, PR.10PK1306, PR.10PK1307, PR.10PK1308, PR.10PK1309, PR.10PK1310, PR.10PK1311, PR.10PK1312, PR.10PK1313, PR.10PK1314, PR.10PK1315, PR.10PK1316, PR.10PK1317, PR.10PK1318, PR.10PK1319, PR.10PK1320, PR.10PK1321, PR.10PK1322, PR.10PK1323, PR.10PK1324, PR.10PK1325, PR.10PK1326, PR.10PK1327, PR.10PK1328, PR.10PK1329, PR.10PK1330, PR.10PK1331, PR.10PK1332, PR.10PK1333, PR.10PK1334, PR.10PK1335, PR.10PK1336, PR.10PK1337, PR.10PK1338, PR.10PK1339, PR.10PK1340, PR.10PK1341, PR.10PK1342, PR.10PK1343, PR.10PK1344, PR.10PK1345, PR.10PK1346, PR.10PK1347, PR.10PK1348, PR.10PK1349, PR.10PK1350, PR.10PK1351, PR.10PK1352, PR.10PK1353, PR.10PK1354, PR.10PK1355, PR.10PK1356, PR.10PK1357, PR.10PK1358, PR.10PK1359, PR.10PK1360, PR.10PK1361, PR.10PK1362, PR.10PK1363, PR.10PK1364, PR.10PK1365, PR.10PK1366, PR.10PK1367, PR.10PK1368, PR.10PK1369, PR.10PK1370, PR.10PK1371, PR.10PK1372, PR.10PK1373, PR.10PK1374, PR.10PK1375, PR.10PK1376, PR.10PK1377, PR.10PK1378, PR.10PK1379, PR.10PK1380, PR.10PK1381, PR.10PK1382, PR.10PK1383, PR.10PK1384, PR.10PK1385, PR.10PK1386, PR.10PK1387, PR.10PK1388, PR.10PK1389, PR.10PK1390, PR.10PK1391, PR.10PK1392, PR.10PK1393, PR.10PK1394, PR.10PK1395, PR.10PK1396, PR.10PK1397, PR.10PK1398, PR.10PK1399, PR.10PK1400, PR.10PK1401, PR.10PK1402, PR.10PK1403, PR.10PK1404, PR.10PK1405, PR.10PK1406, PR.10PK1407, PR.10PK1408, PR.10PK1409, PR.10PK1410, PR.10PK1411, PR.10PK1412, PR.10PK1413, PR.10PK1414, PR.10PK1415, PR.10PK1416, PR.10PK1417, PR.10PK1418, PR.10PK1419, PR.10PK1420, PR.10PK1421, PR.10PK1422, PR.10PK1423, PR.10PK1424, PR.10PK1425, PR.10PK1426, PR.10PK1427, PR.10PK1428, PR.10PK1429, PR.10PK1430, PR.10PK1431, PR.10PK1432, PR.10PK1433, PR.10PK1434, PR.10PK1435, PR.10PK1436, PR.10PK1437, PR.10PK1438, PR.10PK1439, PR.10PK1440, PR.10PK1441, PR.10PK1442, PR.10PK1443, PR.10PK1444, PR.10PK1445, PR.10PK1446, PR.10PK1447, PR.10PK1448, PR.10PK1449, PR.10PK1450, PR.10PK1451, PR.10PK1452, PR.10PK1453, PR.10PK1454, PR.10PK1455, PR.10PK1456, PR.10PK1457, PR.10PK1458, PR.10PK1459, PR.10PK1460, PR.10PK1461, PR.10PK1462, PR.10PK1463, PR.10PK1464, PR.10PK1465, PR.10PK1466, PR.10PK1467, PR.10PK1468, PR.10PK1469, PR.10PK1470, PR.10PK1471, PR.10PK1472, PR.10PK1473, PR.10PK1474, PR.10PK1475, PR.10PK1476, PR.10PK1477, PR.10PK1478, PR.10PK1479, PR.10PK1480, PR.10PK1481, PR.10PK1482, PR.10PK1483, PR.10PK1484, PR.10PK1485, PR.10PK1486, PR.10PK1487, PR.10PK1488, PR.10PK1489, PR.10PK1490, PR.10PK1491, PR.10PK1492, PR.10PK1493, PR.10PK1494, PR.10PK1495, PR.10PK1496, PR.10PK1497, PR.10PK1498, PR.10PK1499, PR.10PK1500, PR.10PK1501, PR.10PK1502, PR.10PK1503, PR.10PK1504, PR.10PK1505, PR.10PK1506, PR.10PK1507, PR.10PK1508, PR.10PK1509, PR.10PK1510, PR.10PK1511, PR.10PK1512, PR.10PK1513, PR.10PK1514, PR.10PK1515, PR.10PK1516, PR.10PK1517, PR.10PK1518, PR.10PK1519, PR.10PK1520, PR.10PK1521, PR.10PK1522, PR.10PK1523, PR.10PK1524, PR.10PK1525, PR.10PK1526, PR.10PK1527, PR.10PK1528, PR.10PK1529, PR.10PK1530, PR.10PK1531, PR.10PK1532, PR.10PK1533, PR.10PK1534, PR.10PK1535, PR.10PK1536, PR.10PK1537, PR.10PK1538, PR.10PK1539, PR.10PK1540, PR.10PK1541, PR.10PK1542, PR.10PK1543, PR.10PK1544, PR.10PK1545, PR.

10PK1546, PR.10PK1547, PR.10PK1548, PR.10PK1549, PR.10PK1550, PR.10PK1551, PR.10PK1552, PR.10PK1553, PR.10PK1554, PR.10PK1555, PR.10PK1556, PR.10PK1557, PR.10PK1558, PR.10PK1559, PR.10PK1560, PR.10PK1561, PR.10PK1562, PR.10PK1563, PR.10PK1564, PR.10PK1565, PR.10PK1566, PR.10PK1567, PR.10PK1568, PR.10PK1569, PR.10PK1570, PR.10PK1571, PR.10PK1572, PR.10PK1573, PR.10PK1574, PR.10PK1575, PR.10PK1576, PR.10PK1577, PR.10PK1578, PR.10PK1579, PR.10PK1580, PR.10PK1581, PR.10PK1582, PR.10PK1583, PR.10PK1584, PR.10PK1585, PR.10PK1586, PR.10PK1587, PR.10PK1588, PR.10PK1589, PR.10PK1590, PR.10PK1591, PR.10PK1592, PR.10PK1593, PR.10PK1594, PR.10PK1595, PR.10PK1596, PR.10PK1597, PR.10PK1598, PR.10PK1599, PR.10PK1600, PR.10PK1601, PR.10PK1602, PR.10PK1603,
8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.10PK1604, PR.10PK1605, PR.10PK1606, PR.10PK1607, PR.10PK1608, PR.10PK1609, PR.10PK1610, PR.10PK1611, PR.10PK1612, PR.10PK1613, PR.10PK1614, PR.10PK1615, PR.10PK1616, PR.10PK1617, PR.10PK1618, PR.10PK1619, PR.10PK1620, PR.10PK1621, PR.10PK1622, PR.10PK1623, PR.10PK1624, PR.10PK1625, PR.10PK1626, PR.10PK1627, PR.10PK1628, PR.10PK1629, PR.10PK1630, PR.10PK1631, PR.10PK1632, PR.10PK1633, PR.10PK1634, PR.10PK1635, PR.10PK1636, PR.10PK1637, PR.10PK1638, PR.10PK1639, PR.10PK1640, PR.10PK1641, PR.10PK1642, PR.10PK1643, PR.10PK1644, PR.10PK1645, PR.10PK1646, PR.10PK1647, PR.10PK1648, PR.10PK1649, PR.10PK1650, PR.10PK1651, PR.10PK1652, PR.10PK1653, PR.10PK1654, PR.10PK1655, PR.10PK1656, PR.10PK1657, PR.10PK1658, PR.10PK1659, PR.10PK1660, PR.10PK1661, PR.10PK1662, PR.10PK1663, PR.10PK1664, PR.10PK1665, PR.10PK1666, PR.10PK1667, PR.10PK1668, PR.10PK1669, PR.10PK1670, PR.10PK1671, PR.10PK1672, PR.10PK1673, PR.10PK1674, PR.10PK1675, PR.10PK1676, PR.10PK1677, PR.10PK1678, PR.10PK1679, PR.10PK1680, PR.10PK1681, PR.10PK1682, PR.10PK1683, PR.10PK1684, PR.10PK1685, PR.10PK1686, PR.10PK1687, PR.10PK1688, PR.10PK1689, PR.10PK1690, PR.10PK1691, PR.10PK1692, PR.10PK1693, PR.10PK1694, PR.10PK1695, PR.10PK1696, PR.10PK1697, PR.10PK1698, PR.10PK1699, PR.10PK1700, PR.10PK1701, PR.10PK1702, PR.10PK1703, PR.10PK1704, PR.10PK1705, PR.10PK1706, PR.10PK1707, PR.10PK1708, PR.10PK1709, PR.10PK1710, PR.10PK1711, PR.10PK1712, PR.10PK1713, PR.10PK1714, PR.10PK1715, PR.10PK1716, PR.10PK1717, PR.10PK1718, PR.10PK1719, PR.10PK1720, PR.10PK1721, PR.10PK1722, PR.10PK1723, PR.10PK1724, PR.10PK1725, PR.10PK1726, PR.10PK1727, PR.10PK1728, PR.10PK1729, PR.10PK1730, PR.10PK1731, PR.10PK1732, PR.10PK1733, PR.10PK1734, PR.10PK1735, PR.10PK1736, PR.10PK1737, PR.10PK1738, PR.10PK1739, PR.10PK1740, PR.10PK1741, PR.10PK1742, PR.10PK1743, PR.10PK1744, PR.10PK1745, PR.10PK1746, PR.10PK1747, PR.10PK1748, PR.10PK1749, PR.10PK1750, PR.10PK1751, PR.10PK1752, PR.10PK1753, PR.10PK1754, PR.10PK1755, PR.10PK1756, PR.10PK1757, PR.10PK1758, PR.10PK1759, PR.10PK1760, PR.10PK1761, PR.10PK1762, PR.10PK1763, PR.10PK1764, PR.10PK1765, PR.10PK1766, PR.10PK1767, PR.10PK1768, PR.10PK1769, PR.10PK1770, PR.10PK1771, PR.10PK1772, PR.10PK1773, PR.10PK1774, PR.10PK1775, PR.10PK1776, PR.10PK1777, PR.10PK1778, PR.10PK1779, PR.10PK1780, PR.10PK1781, PR.10PK1782, PR.10PK1783, PR.10PK1784, PR.10PK1785, PR.10PK1786, PR.10PK1787, PR.10PK1788, PR.10PK1789, PR.10PK1790, PR.10PK1791, PR.10PK1792, PR.10PK1793, PR.10PK1794, PR.10PK1795, PR.10PK1796, PR.10PK1797, PR.10PK1798, PR.10PK1799, PR.10PK1800, PR.10PK1801, PR.10PK1802, PR.10PK1803, PR.10PK1804, PR.10PK1805, PR.10PK1806, PR.10PK1807, PR.10PK1808, PR.10PK1809, PR.10PK1810, PR.10PK1811, PR.10PK1812, PR.10PK1813, PR.10PK1814, PR.10PK1815, PR.10PK1816, PR.10PK1817, PR.10PK1818, PR.10PK1819, PR.10PK1820, PR.10PK1821, PR.10PK1822, PR.10PK1823,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - прочие;
8483102108 - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.10PK1824, PR.10PK1825, PR.10PK1826, PR.10PK1827, PR.10PK1828, PR.10PK1829, PR.10PK1830, PR.10PK1831, PR.10PK1832, PR.10PK1833, PR.10PK1834, PR.10PK1835, PR.10PK1836, PR.10PK1837, PR.10PK1838, PR.10PK1839, PR.10PK1840, PR.10PK1841, PR.10PK1842, PR.10PK1843, PR.10PK1844, PR.10PK1845, PR.10PK1846, PR.10PK1847, PR.10PK1848, PR.10PK1849, PR.10PK1850, PR.10PK1851, PR.10PK1852, PR.10PK1853, PR.10PK1854, PR.10PK1855, PR.10PK1856, PR.10PK1857, PR.10PK1858, PR.10PK1859, PR.10PK1860, PR.10PK1861, PR.10PK1862, PR.10PK1863, PR.10PK1864, PR.10PK1865, PR.10PK1866, PR.10PK1867, PR.10PK1868, PR.10PK1869, PR.10PK1870, PR.10PK1871, PR.10PK1872, PR.10PK1873, PR.10PK1874, PR.10PK1875, PR.10PK1876, PR.10PK1877, PR.10PK1878, PR.10PK1879, PR.10PK1880, PR.10PK1881, PR.10PK1882, PR.10PK1883, PR.10PK1884, PR.10PK1885, PR.10PK1886, PR.10PK1887, PR.10PK1888, PR.10PK1889, PR.10PK1890, PR.10PK1891, PR.10PK1892, PR.10PK1893, PR.10PK1894, PR.10PK1895, PR.10PK1896, PR.10PK1897, PR.10PK1898, PR.10PK1899, PR.10PK1900, PR.10PK1901, PR.10PK1902, PR.10PK1903, PR.10PK1904, PR.10PK1905, PR.10PK1906, PR.10PK1907, PR.10PK1908, PR.10PK1909, PR.10PK1910, PR.10PK1911, PR.10PK1912, PR.10PK1913, PR.10PK1914, PR.10PK1915, PR.10PK1916, PR.10PK1917, PR.10PK1918, PR.10PK1919, PR.10PK1920, PR.10PK1921, PR.10PK1922, PR.10PK1923, PR.10PK1924, PR.10PK1925, PR.10PK1926, PR.10PK1927, PR.10PK1928, PR.10PK1929, PR.10PK1930, PR.10PK1931, PR.10PK1932, PR.10PK1933, PR.10PK1934, PR.10PK1935, PR.10PK1936, PR.10PK1937, PR.10PK1938, PR.10PK1939, PR.10PK1940, PR.10PK1941, PR.10PK1942, PR.10PK1943, PR.10PK1944, PR.10PK1945, PR.10PK1946, PR.10PK1947, PR.10PK1948, PR.10PK1949, PR.10PK1950, PR.10PK1951, PR.10PK1952, PR.10PK1953, PR.10PK1954, PR.10PK1955, PR.10PK1956, PR.10PK1957, PR.10PK1958, PR.10PK1959, PR.10PK1960, PR.10PK1961, PR.10PK1962, PR.10PK1963, PR.10PK1964, PR.10PK1965, PR.10PK1966, PR.10PK1967, PR.10PK1968, PR.10PK1969, PR.10PK1970, PR.10PK1971, PR.10PK1972, PR.10PK1973, PR.10PK1974, PR.10PK1975, PR.10PK1976, PR.10PK1977, PR.10PK1978, PR.10PK1979, PR.10PK1980, PR.10PK1981, PR.10PK1982, PR.10PK1983, PR.10PK1984, PR.10PK1985, PR.10PK1986, PR.10PK1987, PR.10PK1988, PR.10PK1989, PR.10PK1990, PR.10PK1991, PR.10PK1992, PR.10PK1993, PR.10PK1994, PR.10PK1995, PR.10PK1996, PR.10PK1997, PR.10PK1998, PR.10PK1999, PR.10PK2000, PR.10PK2001, PR.10PK2002, PR.10PK2003, PR.10PK2004, PR.10PK2005, PR.10PK2006, PR.10PK2007, PR.10PK2008, PR.10PK2009, PR.10PK2010, PR.10PK2011, PR.10PK2012, PR.10PK2013, PR.10PK2014, PR.10PK2015, PR.10PK2016, PR.10PK2017, PR.10PK2018, PR.10PK2019, PR.10PK2020, PR.10PK2021, PR.10PK2022, PR.10PK2023, PR.10PK2024, PR.10PK2025, PR.10PK2026, PR.10PK2027, PR.10PK2028, PR.10PK2029, PR.10PK2030, PR.10PK2031, PR.10PK2032, PR.10PK2033, PR.10PK2034, PR.10PK2035, PR.10PK2036, PR.10PK2037, PR.10PK2038, PR.10PK2039, PR.10PK2040, PR.10PK2041, PR.10PK2042, PR.10PK2043, PR.10PK2044, PR.10PK2045, PR.10PK2046, PR.10PK2047, PR.10PK2048, PR.10PK2049, PR.10PK2050, PR.10PK2051, PR.10PK2052, PR.10PK2053, PR.10PK2054, PR.10PK2055, PR.10PK2056, PR.10PK2057, PR.10PK2058, PR.10PK2059, PR.10PK2060, PR.10PK2061, PR.10PK2062, PR.10PK2063, PR.10PK2064, PR.10PK2065, PR.10PK2066, PR.10PK2067, PR.10PK2068, PR.10PK2069, PR.10PK2070, PR.10PK2071, PR.10PK2072, PR.10PK2073, PR.

10PK2074, PR.10PK2075, PR.10PK2076, PR.10PK2077, PR.10PK2078, PR.10PK2079, PR.10PK2080, PR.10PK2081, PR.10PK2082, PR.10PK2083, PR.10PK2084, PR.10PK2085, PR.10PK2086, PR.10PK2087, PR.10PK2088, PR.10PK2089, PR.10PK2090, PR.10PK2091, PR.10PK2092, PR.10PK2093, PR.10PK2094, PR.10PK2095, PR.10PK2096, PR.10PK2097, PR.10PK2098, PR.10PK2099, PR.10PK2100, PR.10PK2101, PR.10PK2102, PR.10PK2103, PR.10PK2104, PR.10PK2105, PR.10PK2106, PR.10PK2107, PR.10PK2108, PR.10PK2109, PR.10PK2110, PR.10PK2111, PR.10PK2112, PR.10PK2113, PR.10PK2114, PR.10PK2115, PR.10PK2116, PR.10PK2117, PR.10PK2118, PR.10PK2119, PR.10PK2120, PR.10PK2121, PR.10PK2122, PR.10PK2123, PR.10PK2124, PR.10PK2125, PR.10PK2126, PR.10PK2127, PR.10PK2128, PR.10PK2129, PR.10PK2130, PR.

8708999709 - - - - прочие;
8708939009 - - - - прочие;
8708913509 - - - - прочие;
8708709909 - - - - прочие;
8708709109 - - - - прочие;
8708509909 - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - прочие;
8483102108 - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

10PK2131, PR.10PK2132, PR.10PK2133, PR.10PK2134, PR.10PK2135,
PR.10PK2136, PR.10PK2137, PR.10PK2138, PR.10PK2139, PR.10PK2140,
PR.10PK2141, PR.10PK2142, PR.10PK2143, PR.10PK2144, PR.10PK2145,
PR.10PK2146, PR.10PK2147, PR.10PK2148, PR.10PK2149, PR.10PK2150,
PR.10PK2151, PR.10PK2152, PR.10PK2153, PR.10PK2154, PR.10PK2155,
PR.10PK2156, PR.10PK2157, PR.10PK2158, PR.10PK2159, PR.10PK2160,
PR.10PK2161, PR.10PK2162, PR.10PK2163, PR.10PK2164, PR.10PK2165,
PR.10PK2166, PR.10PK2167, PR.10PK2168, PR.10PK2169, PR.10PK2170,
PR.10PK2171, PR.10PK2172, PR.10PK2173, PR.10PK2174, PR.10PK2175,
PR.10PK2176, PR.10PK2177, PR.10PK2178, PR.10PK2179, PR.10PK2180,
PR.10PK2181, PR.10PK2182, PR.10PK2183, PR.10PK2184, PR.10PK2185,
PR.10PK2186, PR.10PK2187, PR.10PK2188, PR.10PK2189, PR.10PK2190,
PR.10PK2191, PR.10PK2192, PR.10PK2193, PR.10PK2194, PR.10PK2195,
PR.10PK2196, PR.10PK2197, PR.10PK2198, PR.10PK2199, PR.10PK2200,
PR.10PK2201, PR.10PK2202, PR.10PK2203, PR.10PK2204, PR.10PK2205,
PR.10PK2206, PR.10PK2207, PR.10PK2208, PR.10PK2209, PR.10PK2210,
PR.10PK2211, PR.10PK2212, PR.10PK2213, PR.10PK2214, PR.10PK2215,
PR.10PK2216, PR.10PK2217, PR.10PK2218, PR.10PK2219, PR.10PK2220,
PR.10PK2221, PR.10PK2222, PR.10PK2223, PR.10PK2224, PR.10PK2225,
PR.10PK2226, PR.10PK2227, PR.10PK2228, PR.10PK2229, PR.10PK2230,
PR.10PK2231, PR.10PK2232, PR.10PK2233, PR.10PK2234, PR.10PK2235,
PR.10PK2236, PR.10PK2237, PR.10PK2238, PR.10PK2239, PR.10PK2240,
PR.10PK2241, PR.10PK2242, PR.10PK2243, PR.10PK2244, PR.10PK2245,
PR.10PK2246, PR.10PK2247, PR.10PK2248, PR.10PK2249, PR.10PK2250,
PR.10PK2251, PR.10PK2252, PR.10PK2253, PR.10PK2254, PR.10PK2255,
PR.10PK2256, PR.10PK2257, PR.10PK2258, PR.10PK2259, PR.10PK2260,
PR.10PK2261, PR.10PK2262, PR.10PK2263, PR.10PK2264, PR.10PK2265,
PR.10PK2266, PR.10PK2267, PR.10PK2268, PR.10PK2269, PR.10PK2270,
PR.10PK2271, PR.10PK2272, PR.10PK2273, PR.10PK2274, PR.10PK2275,
PR.10PK2276, PR.10PK2277, PR.10PK2278, PR.10PK2279, PR.10PK2280,
PR.10PK2281, PR.10PK2282, PR.10PK2283, PR.10PK2284, PR.10PK2285,
PR.10PK2286, PR.10PK2287, PR.10PK2288, PR.10PK2289, PR.10PK2290,
PR.10PK2291, PR.10PK2292, PR.10PK2293, PR.10PK2294, PR.10PK2295,
PR.10PK2296, PR.10PK2297, PR.10PK2298, PR.10PK2299, PR.10PK2300,
PR.10PK2301, PR.10PK2302, PR.10PK2303, PR.10PK2304, PR.10PK2305,
PR.10PK2306, PR.10PK2307, PR.10PK2308, PR.10PK2309, PR.10PK2310,
PR.10PK2311, PR.10PK2312, PR.10PK2313, PR.10PK2314, PR.10PK2315,
PR.10PK2316, PR.10PK2317, PR.10PK2318, PR.10PK2319, PR.10PK2320,
PR.10PK2321, PR.10PK2322, PR.10PK2323, PR.10PK2324, PR.10PK2325,
PR.10PK2326, PR.10PK2327, PR.10PK2328, PR.10PK2329, PR.10PK2330,
PR.10PK2331, PR.10PK2332, PR.10PK2333, PR.10PK2334, PR.10PK2335,
PR.10PK2336, PR.10PK2337, PR.10PK2338, PR.10PK2339, PR.10PK2340,
PR.10PK2341, PR.10PK2342, PR.10PK2343, PR.10PK2344, PR.10PK2345,
PR.10PK2346, PR.10PK2347, PR.10PK2348, PR.10PK2349, PR.10PK2350,
PR.10PK2351, PR.10PK2352, PR.10PK2353, PR.10PK2354, PR.10PK2355,
PR.10PK2356, PR.10PK2357, PR.10PK2358, PR.10PK2359, PR.10PK2360,
PR.10PK2361, PR.10PK2362, PR.10PK2363, PR.10PK2364, PR.10PK2365,
PR.10PK2366, PR.10PK2367, PR.10PK2368, PR.10PK2369, PR.10PK2370,
PR.10PK2371, PR.10PK2372, PR.10PK2373, PR.10PK2374, PR.10PK2375,
PR.10PK2376, PR.10PK2377, PR.10PK2378, PR.10PK2379, PR.10PK2380, PR.

10PK2381, PR.10PK2382, PR.10PK2383, PR.10PK2384, PR.10PK2385,
PR.10PK2386, PR.10PK2387, PR.10PK2388, PR.10PK2389, PR.10PK2390,
PR.10PK2391, PR.10PK2392, PR.10PK2393, PR.10PK2394, PR.10PK2395,
PR.10PK2396, PR.10PK2397, PR.10PK2398, PR.10PK2399, PR.10PK2400,
PR.10PK2401, PR.10PK2402, PR.10PK2403, PR.10PK2404, PR.10PK2405,
PR.10PK2406, PR.10PK2407, PR.10PK2408, PR.10PK2409, PR.10PK2410,
PR.10PK2411, PR.10PK2412, PR.10PK2413, PR.10PK2414, PR.10PK2415,
PR.10PK2416, PR.10PK2417, PR.10PK2418, PR.10PK2419, PR.10PK2420,
PR.10PK2421, PR.10PK2422, PR.10PK2423, PR.10PK2424, PR.10PK2425,
PR.10PK2426, PR.10PK2427, PR.10PK2428, PR.10PK2429, PR.10PK2430,
PR.10PK2431, PR.10PK2432, PR.10PK2433, PR.10PK2434, PR.10PK2435,
PR.10PK2436, PR.10PK2437, PR.10PK2438,

8708999709 - - - - прочие;

8708939009 - - - - прочие;

8708913509 - - - - прочие;

8708709909 - - - - прочие;

8708709109 - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - прочие;

8483102509 - - - - прочие;

8483102108 - - - - прочие;

8482800009 - - прочие;

8482500009 - - прочие;

8482400009 - - прочие;

8482300009 - - прочие;

8482200009 - - прочие;

8482109008 - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - прочие;

4010390000 - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального
поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной
наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	PR.10PK2439, PR.10PK2440, PR.10PK2441, PR.10PK2442, PR.10PK2443, PR.10PK2444, PR.10PK2445, PR.10PK2446, PR.10PK2447, PR.10PK2448, PR.10PK2449, PR.10PK2450, PR.10PK2451, PR.10PK2452, PR.10PK2453, PR.10PK2454, PR.10PK2455, PR.10PK2456, PR.10PK2457, PR.10PK2458, PR.10PK2459, PR.10PK2460, PR.10PK2461, PR.10PK2462, PR.10PK2463, PR.10PK2464, PR.10PK2465, PR.10PK2466, PR.10PK2467, PR.10PK2468, PR.10PK2469, PR.10PK2470, PR.10PK2471,
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709 - - - - прочие; 8708939009 - - - - прочие; 8708913509 - - - - прочие; 8708709909 - - - - прочие; 8708709109 - - - - прочие; 8708509909 - - - - прочие; 8536419000 - - - на силу тока более 2 А; 8511900009 - - - прочие; 8511500008 - - - прочие; 8511400008 - - - прочие; 8483109500 - - прочие; 8483102509 - - - - прочие; 8483102108 - - - - прочие; 8482800009 - - прочие; 8482500009 - - прочие; 8482400009 - - прочие; 8482300009 - - прочие; 8482200009 - - прочие; 8482109008 - - - - прочие; 8409990009 - - - прочие; 8409910008 - - - - прочие; 4010390000 - - прочие; 4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см; 4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см; 4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см; 4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см; 4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

PR.10PK2472, PR.10PK2473, PR.10PK2474, PR.10PK2475, PR.10PK2476, PR.10PK2477, PR.10PK2478, PR.10PK2479, PR.10PK2480, PR.10PK2481, PR.10PK2482, PR.10PK2483, PR.10PK2484, PR.10PK2485, PR.10PK2486, PR.10PK2487, PR.10PK2488, PR.10PK2489, PR.10PK2490, PR.10PK2491, PR.10PK2492, PR.10PK2493, PR.10PK2494, PR.10PK2495, PR.10PK2496, PR.10PK2497, PR.10PK2498, PR.10PK2499, PR.10PK2500, PR.10PK2501, PR.10PK2502, PR.10PK2503, PR.10PK2504, PR.10PK2505, PR.10PK2506, PR.10PK2507, PR.10PK2508, PR.10PK2509, PR.10PK2510, PR.10PK2511, PR.10PK2512, PR.10PK2513, PR.10PK2514, PR.10PK2515, PR.10PK2516, PR.10PK2517, PR.10PK2518, PR.10PK2519, PR.10PK2520, PR.10PK2521, PR.10PK2522, PR.10PK2523, PR.10PK2524, PR.10PK2525, PR.10PK2526, PR.10PK2527, PR.10PK2528, PR.10PK2529, PR.10PK2530, PR.10PK2531, PR.10PK2532, PR.10PK2533, PR.10PK2534, PR.10PK2535, PR.10PK2536, PR.10PK2537, PR.10PK2538, PR.10PK2539, PR.10PK2540, PR.10PK2541, PR.10PK2542, PR.10PK2543, PR.10PK2544, PR.10PK2545, PR.10PK2546, PR.10PK2547, PR.10PK2548, PR.10PK2549, PR.10PK2550, PR.10PK2551, PR.10PK2552, PR.10PK2553, PR.10PK2554, PR.10PK2555, PR.10PK2556, PR.10PK2557, PR.10PK2558, PR.10PK2559, PR.10PK2560, PR.10PK2561, PR.10PK2562, PR.10PK2563, PR.10PK2564, PR.10PK2565, PR.10PK2566, PR.10PK2567, PR.10PK2568, PR.10PK2569, PR.10PK2570, PR.10PK2571, PR.10PK2572, PR.10PK2573, PR.10PK2574, PR.10PK2575, PR.10PK2576, PR.10PK2577, PR.10PK2578, PR.10PK2579, PR.10PK2580, PR.10PK2581, PR.10PK2582, PR.10PK2583, PR.10PK2584, PR.10PK2585, PR.10PK2586, PR.10PK2587, PR.10PK2588, PR.10PK2589, PR.10PK2590, PR.10PK2591, PR.10PK2592, PR.10PK2593, PR.10PK2594, PR.10PK2595, PR.10PK2596, PR.10PK2597, PR.10PK2598, PR.10PK2599, PR.10PK2600, PR.10PK2601, PR.10PK2602, PR.10PK2603, PR.10PK2604, PR.10PK2605, PR.10PK2606, PR.10PK2607, PR.10PK2608, PR.10PK2609, PR.10PK2610, PR.10PK2611, PR.10PK2612, PR.10PK2613, PR.10PK2614, PR.10PK2615, PR.10PK2616, PR.10PK2617, PR.10PK2618, PR.10PK2619, PR.10PK2620, PR.10PK2621, PR.10PK2622, PR.10PK2623, PR.10PK2624, PR.10PK2625, PR.10PK2626, PR.10PK2627, PR.10PK2628, PR.10PK2629, PR.10PK2630, PR.10PK2631, PR.10PK2632, PR.10PK2633, PR.10PK2634, PR.10PK2635, PR.10PK2636, PR.10PK2637, PR.10PK2638, PR.10PK2639, PR.10PK2640, PR.10PK2641, PR.10PK2642, PR.10PK2643, PR.10PK2644, PR.10PK2645, PR.10PK2646, PR.10PK2647, PR.10PK2648, PR.10PK2649, PR.10PK2650, PR.10PK2651, PR.10PK2652, PR.10PK2653, PR.10PK2654, PR.10PK2655, PR.10PK2656, PR.10PK2657, PR.10PK2658, PR.10PK2659, PR.10PK2660, PR.10PK2661, PR.10PK2662, PR.10PK2663, PR.10PK2664, PR.10PK2665, PR.10PK2666, PR.10PK2667, PR.10PK2668, PR.10PK2669, PR.10PK2670, PR.10PK2671, PR.10PK2672, PR.10PK2673, PR.10PK2674, PR.10PK2675, PR.10PK2676, PR.10PK2677, PR.10PK2678, PR.10PK2679, PR.10PK2680, PR.10PK2681, PR.10PK2682, PR.10PK2683, PR.10PK2684, PR.10PK2685, PR.10PK2686, PR.10PK2687, PR.10PK2688, PR.10PK2689, PR.10PK2690, PR.10PK2691, PR.10PK2692, PR.10PK2693, PR.10PK2694, PR.10PK2695, PR.10PK2696, PR.10PK2697, PR.10PK2698, PR.10PK2699, PR.10PK2700, PR.10PK2701, PR.10PK2702, PR.10PK2703, PR.10PK2704, PR.10PK2705, PR.10PK2706, PR.

10PK2707, PR.10PK2708, PR.10PK2709, PR.10PK2710, PR.10PK2711, PR.10PK2712, PR.10PK2713, PR.10PK2714, PR.10PK2715, PR.10PK2716, PR.10PK2717, PR.10PK2718, PR.10PK2719, PR.10PK2720, PR.10PK2721, PR.10PK2722, PR.10PK2723, PR.10PK2724, PR.10PK2725, PR.10PK2726, PR.10PK2727, PR.10PK2728, PR.10PK2729, PR.10PK2730, PR.10PK2731, PR.10PK2732, PR.10PK2733, PR.10PK2734, PR.10PK2735, PR.10PK2736, PR.10PK2737, PR.10PK2738, PR.10PK2739, PR.10PK2740, PR.10PK2741, PR.10PK2742, PR.10PK2743, PR.10PK2744, PR.10PK2745, PR.10PK2746, PR.10PK2747, PR.10PK2748, PR.10PK2749, PR.10PK2750, PR.10PK2751, PR.10PK2752, PR.10PK2753, PR.10PK2754, PR.10PK2755, PR.10PK2756, PR.10PK2757, PR.10PK2758, PR.10PK2759, PR.10PK2760, PR.10PK2761, PR.10PK2762, PR.10PK2763, PR.10PK2764, PR.10PK2765, PR.10PK2766, PR.10PK2767, PR.10PK2768, PR.10PK2769, PR.10PK2770, PR.10PK2771, PR.10PK2772, PR.10PK2773, PR.10PK2774, PR.10PK2775, PR.10PK2776, PR.10PK2777, PR.10PK2778, PR.

8708999709 - - - - - прочие;

8708939009 - - - - - прочие;

8708913509 - - - - - прочие;

8708709909 - - - - - прочие;

8708709109 - - - - - прочие;

8708509909 - - - - - прочие;

8536419000 - - - на силу тока более 2 А;

8511900009 - - - прочие;

8511500008 - - - прочие;

8511400008 - - - прочие;

8483109500 - - - прочие;

8483102509 - - - - - прочие;

8483102108 - - - - - прочие;

8482800009 - - - прочие;

8482500009 - - - прочие;

8482400009 - - - прочие;

8482300009 - - - прочие;

8482200009 - - - прочие;

8482109008 - - - - - прочие;

8409990009 - - - прочие;

8409910008 - - - - - прочие;

4010390000 - - - прочие;

4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

10PK2779, PR.10PK2780, PR.10PK2781, PR.10PK2782, PR.10PK2783, PR.10PK2784, PR.10PK2785, PR.10PK2786, PR.10PK2787, PR.10PK2788, PR.10PK2789, PR.10PK2790, PR.10PK2791, PR.10PK2792, PR.10PK2793, PR.10PK2794, PR.10PK2795, PR.10PK2796, PR.10PK2797, PR.10PK2798, PR.10PK2799, PR.10PK2800, PR.10PK2801, PR.10PK2802, PR.10PK2803, PR.10PK2804, PR.10PK2805, PR.10PK2806, PR.10PK2807, PR.10PK2808, PR.10PK2809, PR.10PK2810, PR.10PK2811, PR.10PK2812, PR.10PK2813, PR.10PK2814, PR.10PK2815, PR.10PK2816, PR.10PK2817, PR.10PK2818, PR.10PK2819, PR.10PK2820, PR.10PK2821, PR.10PK2822, PR.10PK2823, PR.10PK2824, PR.10PK2825, PR.10PK2826, PR.10PK2827, PR.10PK2828, PR.10PK2829, PR.10PK2830, PR.10PK2831, PR.10PK2832, PR.10PK2833, PR.10PK2834, PR.10PK2835, PR.10PK2836, PR.10PK2837, PR.10PK2838, PR.10PK2839, PR.10PK2840, PR.10PK2841, PR.10PK2842, PR.10PK2843, PR.10PK2844, PR.10PK2845, PR.10PK2846, PR.10PK2847, PR.10PK2848, PR.10PK2849, PR.10PK2850, PR.10PK2851, PR.10PK2852, PR.10PK2853, PR.10PK2854, PR.10PK2855, PR.10PK2856, PR.10PK2857, PR.10PK2858, PR.10PK2859, PR.10PK2860, PR.10PK2861, PR.10PK2862, PR.10PK2863, PR.10PK2864, PR.10PK2865, PR.10PK2866, PR.10PK2867, PR.10PK2868, PR.10PK2869, PR.10PK2870, PR.10PK2871, PR.10PK2872, PR.10PK2873, PR.10PK2874, PR.10PK2875, PR.10PK2876, PR.10PK2877, PR.10PK2878, PR.10PK2879, PR.10PK2880, PR.10PK2881, PR.10PK2882, PR.10PK2883, PR.10PK2884, PR.10PK2885, PR.10PK2886, PR.10PK2887, PR.10PK2888, PR.10PK2889, PR.10PK2890, PR.10PK2891, PR.10PK2892, PR.10PK2893, PR.10PK2894, PR.10PK2895, PR.10PK2896, PR.10PK2897, PR.10PK2898, PR.10PK2899, PR.10PK2900, PR.10PK2901, PR.10PK2902, PR.10PK2903, PR.10PK2904, PR.10PK2905, PR.10PK2906, PR.10PK2907, PR.10PK2908, PR.10PK2909, PR.10PK2910, PR.10PK2911, PR.10PK2912, PR.10PK2913, PR.10PK2914, PR.10PK2915, PR.10PK2916, PR.10PK2917, PR.10PK2918, PR.10PK2919, PR.10PK2920, PR.10PK2921, PR.10PK2922, PR.10PK2923, PR.10PK2924, PR.10PK2925, PR.10PK2926, PR.10PK2927, PR.10PK2928, PR.10PK2929, PR.10PK2930, PR.10PK2931, PR.10PK2932, PR.10PK2933, PR.10PK2934, PR.10PK2935, PR.10PK2936, PR.10PK2937, PR.10PK2938, PR.10PK2939, PR.10PK2940, PR.10PK2941, PR.10PK2942, PR.10PK2943, PR.10PK2944, PR.10PK2945, PR.10PK2946, PR.10PK2947, PR.10PK2948, PR.10PK2949, PR.10PK2950, PR.10PK2951, PR.10PK2952, PR.10PK2953, PR.10PK2954, PR.10PK2955, PR.10PK2956, PR.10PK2957, PR.10PK2958, PR.10PK2959, PR.10PK2960, PR.10PK2961, PR.10PK2962, PR.10PK2963, PR.10PK2964, PR.10PK2965, PR.10PK2966, PR.10PK2967, PR.10PK2968, PR.10PK2969, PR.10PK2970, PR.10PK2971, PR.10PK2972, PR.10PK2973, PR.10PK2974, PR.10PK2975, PR.10PK2976, PR.10PK2977, PR.10PK2978, PR.10PK2979, PR.10PK2980, PR.10PK2981, PR.10PK2982, PR.10PK2983, PR.10PK2984, PR.10PK2985, PR.10PK2986, PR.10PK2987, PR.10PK2988, PR.10PK2989, PR.10PK2990, PR.10PK2991, PR.10PK2992, PR.10PK2993, PR.10PK2994, PR.10PK2995, PR.10PK2996, PR.10PK2997, PR.10PK2998, PR.10PK2999, PR.10PK3000, PR.8201069699, PR.8200939081, PR.21081006040, PR.21121006040, PR.PM40004041, PR.PM40004041-01, PR.40004041, PR.PM40004241, PR.PM40004241-01, PR.40004241,

PR.belt002, PR.belt003, PR.belt004, PR.belt005, PR.belt006, PR.belt007, PR.belt008, PR.belt009, PR.belt010, PR.belt011, PR.belt012, PR.belt013, PR.belt014, PR.belt015, PR.belt016, PR.belt017, PR.belt018, PR.belt019, PR.belt020, PR.belt021, PR.belt022, PR.belt023, PR.belt024, PR.belt025, PR.belt026, PR.belt027, PR.belt028, PR.belt029, PR.belt030, PR.belt031, PR.belt032, PR.belt033, PR.belt034, PR.belt035, PR.belt036, PR.belt037, PR.belt038, PR.belt039, PR.belt040, PR.belt041, PR.belt042, PR.belt043, PR.belt044, PR.belt045, PR.belt046, PR.belt047, PR.belt048, PR.belt049, PR.belt050, PR.belt051, PR.belt052, PR.belt053, PR.belt054, PR.belt055, PR.belt056, PR.belt057, PR.belt058, PR.belt059, PR.belt060, PR.belt061, PR.belt062, PR.belt063, PR.belt064, PR.belt065, PR.belt066, PR.belt067, PR.belt068, PR.belt069, PR.belt070, PR.belt071, PR.belt072, PR.belt073, PR.belt074, PR.belt075, PR.belt076, PR.belt077, PR.belt078, PR.belt079, PR.belt080, PR.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - - прочие;
8482500009 - - - прочие;
8482400009 - - - прочие;
8482300009 - - - прочие;
8482200009 - - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - - прочие;
4010360000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;
4010350000 - - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;
4010340000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010330000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;
4010320000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;
4010310000 - - - бесконечные приводные ремни трапециевидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

belt081, PR.belt082, PR.belt083, PR.belt084, PR.belt085, PR.belt086, PR.belt087, PR.belt088, PR.belt089, PR.belt090, PR.belt091, PR.belt092, PR.belt093, PR.belt094, PR.belt095, PR.belt096, PR.belt097, PR.belt098, PR.belt099, PR.belt100, PR.3289897, PR.5312821, PR.10220072, PR.2178073, PR.94700, PR.4621844, PR.94536, PR.95265, PR.8200537021, PR.21051006040, PR.2105-1006040, PR.2112100604010, PR.2112-1006040, PR.211261006040, PR.21126-1006040, PR.211161006040, PR.21116-1006040, PR.514.1111040, PR.2108-1006040, PR.04621844, PR.21780731, PR.64899, PR.129RHX350HSN, PR.504076915, PR.8200897100, PR.1680600QA1, PR.1680600QA7, PR.1680600QAA, PR.7700101248, PR.7700108412, PR.7700113558, PR.8200142350, PR.8200208422, PR.8200537023, PR.8200537026, PR.8200897097, PR.1680600Q0M, PR.8200537021, PR.7700273279, PR.7700273280, PR.7700273611, PR.7700273650, PR.6001543400, PR.1680600QAR, PR.1680600QBD, PR.5287020-Б, PR.5287020-С, PR.40624 1029010+6PK1370, PR.5262500-Б, PR.5262500-М, PR.5262500-С, PR.5398362-С, PR.5398362-Б, PR.5398362-М, PR.5271282-С, PR.5340-1308110-Б, PR.5340-1308110-МБ, PR.5340-1308110-МГ, PR.5340-1308110-8708999709 - - - - - прочие;
8708939009 - - - - - прочие;
8708913509 - - - - - прочие;
8708709909 - - - - - прочие;
8708709109 - - - - - прочие;
8708509909 - - - - - прочие;
8536419000 - - - на силу тока более 2 А;
8511900009 - - - прочие;
8511500008 - - - прочие;
8511400008 - - - прочие;
8483109500 - - прочие;
8483102509 - - - - - прочие;
8483102108 - - - - - прочие;
8482800009 - - прочие;
8482500009 - - прочие;
8482400009 - - прочие;
8482300009 - - прочие;
8482200009 - - прочие;
8482109008 - - - - - прочие;
8409990009 - - - прочие;
8409910008 - - - - - прочие;
4010390000 - - прочие;
4010360000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

4010350000 - - бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см;

4010340000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010330000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см;

4010320000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см;

4010310000 - - бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см

Единица продукта

Единица измерения

штука

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21HA71

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21HA71
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Дата регистрации аттестата аккредитации	30.01.2018

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0710/4-10ATC-2023	25.07.2023	0710.4-10ATC-2023.pdf		
0710/4-11ATC-2023	25.07.2023	0710.4-11ATC-2023.pdf		
0710/4-12ATC-2023	25.07.2023	0710.4-12ATC-2023.pdf		
0710/4-13ATC-2023	25.07.2023	0710.4-13ATC-2023.pdf		
0710/4-14ATC-2023	25.07.2023	0710.4-14ATC-2023.pdf		
0710/4-1ATC-2023	25.07.2023	0710.4-1ATC-2023.pdf		
0710/4-2ATC-2023	25.07.2023	0710.4-2ATC-2023.pdf		

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0710/4-3ATC-2023	25.07.2023	0710.4-3ATC-2023.pdf		
0710/4-4ATC-2023	25.07.2023	0710.4-4ATC-2023.pdf		
0710/4-5ATC-2023	25.07.2023	0710.4-5ATC-2023.pdf		
0710/4-6ATC-2023	25.07.2023	0710.4-6ATC-2023.pdf		
0710/4-7ATC-2023	25.07.2023	0710.4-7ATC-2023.pdf		
0710/4-8ATC-2023	25.07.2023	0710.4-8ATC-2023.pdf		
0710/4-9ATC-2023	25.07.2023	0710.4-9ATC-2023.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ТС 018/2011

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента
б/н

04.07.2023

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Договор уполномоченного лица № 23 от 22.03.2022 года.

23

22.03.2022

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Акт отбора образцов (проб)

04.07.23-6

06.07.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	04.07.23-6
Дата документа	05.07.2023

Документы, представленные заявителем**Договор на выполнение функций иностранного изготовителя**

Номер договора	23
Дата договора	22.03.2022
Предмет договора	Договор уполномоченного лица № 23 от 22.03.2022 года.

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Заявка №04.07.23-6 от 04.07.2023
Номер документа	04.07.23-6
Дата документа	04.07.2023

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Договор уполномоченного лица № 23 от 22.03.2022 года.
Номер документа	23
Дата документа	22.03.2022

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента
Номер документа	б/н

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11AД58
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ"
Дата регистрации аттестата аккредитации	16.02.2017
Адрес места осуществления деятельности	420107, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Казань, ул Петербургская, дом 40Б
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1151690091915
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
Номер телефона	+7 8432060431
Адрес электронной почты	info@tatsert.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://tatsert.ru/
ФИО руководителя	Илюхина Мария Андреевна
Должность руководителя	Руководитель ОС

Эксперты

Кротт Татьяна Викторовна

ФИО эксперта

Кротт Татьяна Викторовна

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

